

Design for life.

Inbouwtoestellen

Generatie 6000

Gamma 10/2015





Met Miele heeft u altijd zin om te koken!



Inhoud

Welkom bij Miele	05	Stoomovens	47	Koffiezetautomaten	163
Ons motto	06	Combi-stoomovens	59	Koel-, diepvries- en wijnkoelkasten	174
Consumentenvoordelen	08	Stoomoven met microgolf	69	Vaatwassers	230
Ontdek het Miele-stoomkoken	11	Microgolfovens	75	Miele@home	252
Design	12	Culinaire laden	85	Toebehoren	258
Kleuren en materialen	14	Kookvlakken	93	Alle symbolen in vogelvlucht	304
Bedieningsconcepten	16	CombiSet	123	Inbouwschetsen	308
Ovens	19	Dampkappen	133	Service after sales	330
Combi-ovens met microgolf	37				





Welkom bij Miele

IMMER BESSER – Onze belofte

Bij de oprichting van Miele moesten de beide oprichters zich onderscheiden van hun concurrenten om succes te boeken. Dat kun je op twee manieren: goedkoper zijn dan de rest of beter. Het is het een of het ander. Beide is praktisch onmogelijk.

Uw keuze voor Miele is een keuze voor beter.

Dat Miele de afgelopen 115 jaar telkens weer op overtuigende wijze die belofte heeft waargemaakt, blijkt niet alleen uit talrijke onderscheidingen en tests waarin Miele als beste uit de bus komt, maar ook en vooral uit de tevredenheid van vele miljoenen klanten over de hele wereld.

Belangrijk daarbij is onze continuïteit in waarden en doelen. Dit is typisch voor een bedrijf dat al generaties lang in familiehanden is, en staat in schril contrast met de gang van zaken bij beursgenoteerde bedrijven, die vaak kortetermijnbelangen nastreven.

Sinds 1899 staat Miele niet alleen synoniem voor hoogwaardige kwaliteit in producten en Duits vakmanschap maar ook voor respect, eerlijkheid en een partnerschapsbenadering: onze verkooppartners, eindklanten, leveranciers, medewerkers en omwonenden zien wij als waardevolle partners. Wie een Miele koopt, maakt bovendien een milieubewuste keuze. Wij gaan zo bewust mogelijk om met grondstoffen in onze productieprocessen. Ook belangrijk is dat onze producten nieuwe maatstaven zetten qua verbruik van stroom, water en reinigingsmiddelen. Een lager verbruik is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor uw portemonnee.*

Als vierde generatie aan de leiding beloven wij u dat we trouw zullen blijven aan dit alles.

Markus Miele

Dr. Markus Miele

Reinhard Zinkann

Dr. Reinhard Zinkann

* Please visit www.miele-sustainability.com for more information on our efforts and guiding principles

IMMER BESSER

Ons motto



Er zijn veel goede redenen om te kiezen voor Miele. Zes daarvan leest u hier.

Sinds de oprichting in 1899 is het motto 'immer besser'. Dat betekent: we stellen alles in het werk om steeds betere producten op de markt te brengen. Met andere woorden: enerzijds beter dan alle andere fabrikanten en anderzijds nóg beter dan we nu al zijn. Voor onze klanten betekent dit de geruststellende zekerheid dat ze de beste huishoudelijke toestellen in huis halen. Miele kiest u voor het leven.



De kwaliteit Miele

Al meer dan 100 jaar geldt: op een Miele kun je vertrouwen. Onze toestellen laten u niet in de steek. Als enige fabrikant in de sector testen wij producten zoals onze wasmachines, droogkasten, vaatwassers of ovens op een levensduur van 20 jaar. Eén keer Miele, altijd Miele: wereldwijd blijven klanten trouw aan Miele en bevelen ze Miele aan. Ook wat de toekomst betreft, beloven we u dat we de kwaliteit en lange levensduur nooit in het gedrang zullen brengen.



Die techniek Miele

Miele staat voor uitstekende resultaten met een minimaal energieverbruik. Dat slaat zowel op de hygiënische en behoedzame behandeling van uw wasgoed, vloeren en vaatwerk als op het veelzijdige kook- en bakplezier. Het resultaat van de vele innovatieve uitrustingskenmerken die u alleen bij Miele vindt. Talrijke eerste plaatsen in gerenommeerde tests overal ter wereld onderstrepen dit.



Het comfort van Miele

Of u nu kiest voor een toestel met klassieke draaiknoppen, vlakke sensortoetsen of touch-display in hoge resolutie dat u bedient zoals uw smartphone: de bediening van Miele-toestellen is gemakkelijk en leuk. Daar komt nog bij dat u in de keuken of bij het wassen alles kunt overlaten aan handige en betrouwbare automatische programma's die perfecte resultaten garanderen, tot in de details. U merkt het: Miele maakt uw leven een stuk gemakkelijker...



Het design van Miele

Miele staat voor strakke lijnen en tijdloze elegantie. Bij geen enkel ander merk vindt u voor uw inbouwtoestellen in de keuken een vergelijkbare keuze aan homogene designlijnen en kleurwerelden voor de meest uiteenlopende stijlen qua inrichting en keukenfronten. Miele-toestellen zijn qua design volledig op elkaar afgestemd. In welke stijl uw keuken ook is ingericht: Miele past perfect.



De service van Miele

Bij Miele staat service hoog in het vaandel: onze snelle en efficiënte klantenservice is al meerdere keren gekozen tot nummer 1 in de sector. En als u informatie wilt over uw aankoop, gewoon bij u thuis, of als u professionele reiniging van uw Miele-toestellen wenst, dan komen wij graag bij u langs. Miele staat altijd voor u klaar. Beloofd!



Het merk Miele

In vele landen is Miele het meest gewilde merk van de branche. Op haar thuismarkt Duitsland werd Miele in 2013 zelfs gekozen tot beste productmerk aller tijden ('best brand ever') en liet daarbij alle andere branches achter zich. Zo'n merk zegt ook iets over de gebruiker: Miele-klanten stellen hoge eisen aan de prestaties en milieuvriendelijkheid van hun huishoudelijke apparatuur. Wie voor Miele kiest, geeft blijk van kwaliteitsbesef en stijl.

Consumentenvoordelen

2015

PRIJSVOORDEEL: SET-ACTIE

Bij aankoop van verschillende inbouwtoestellen kan u van onze set-actie met bijkomende prijsvoordelen genieten.

Contacteer uw Miele-verdeler voor meer informatie.



Miele Home Program

Miele Home Program = 2 uur advies bij u thuis voor het gebruik van uw Miele-toestellen.

Contacteer uw Miele-verdeler voor meer info.





Miele E-Shop – shop.miele.be



Bestel al uw Miele-accessoires via internet!

Stoomovenpannen, stofzakken, ontkalkings- en onderhouds-producten,... Alle accessoires voor uw Miele-toestellen bestelt u makkelijk via shop.miele.be. 24 uur op 24, 7 dagen op 7 te bestellen en snel bij u thuis geleverd. Ook de eigen Miele was- en afwasmiddelen, de Miele Care Collection, is exclusief via onze internet-winkel te bestellen. Zo bent u zeker dat u de juiste producten voor uw toestellen gebruikt!

Voor verdere details kan je naar shop.miele.be surfen



**Miele
Service
Certificate**

Miele Service Certificate, 10 jaar totale zekerheid

Sinds meer dan 100 jaar is het merk Miele synoniem van kwaliteit, duurzaamheid, veiligheid en betrouwbaarheid. De klanten weten dat Miele hun vertrouwen waard is. Ondanks nauwgezette fabricage en controle van de toestellen en ook bij normaal gebruik kan echter toch een panne optreden bij uw toestel.

Indien u 10 jaar lang absoluut gerust wil zijn, heeft Miele een voorstel voor u: het MSC - het Miele Service Certificate.

Voor een vast bedrag per toestel biedt Miele u 10 jaar lang vanaf aankoopdatum gratis alle onderdelen, werktijd en verplaatsingskosten aan bij technische interventies die noodzakelijk zijn bij normaal gebruik van uw Miele toestel.

Alle bijzonderheden evenals een bestelbon vindt u op onze website www.miele.be.

U kunt hiervoor ook terecht op het nummer 02/451.16.31.





Ontdek het Miele-stoomkoken

Via culinaire workshops

1. Kies samen met Miele de stoomoven die het best bij u past

Ontdek ons gamma stoomovens, alvorens over te gaan tot de aankoop van een stoomoven of steamer.

Na de productinformatie, kan u genieten van een heerlijk gestoomd driegangen menu.

Er is tijd en ruimte voor individuele aandacht als u dat wenst en u kan bij ons terecht met al uw vragen i.v.m. keukentoestellingen.

Uur: van 10.30 tot 14.30 uur

Ook maandelijks 1 avondsessie van 18.30 u tot 21.30 u

Hoe inschrijven: via www.miele.be

of per telefoon op het nummer 02/451.16.16

2. Stomen met de Miele-stoomoven

De Miele Culinary Advisors leren u op deskundige wijze de basistechnieken van het stoomkoken met de Miele stoomovens, combi-stoomovens en steamers aan.

Tevens krijgt u tips en tricks om uw stoomoven optimaal te onderhouden.

Uur: van 10.30 tot 14.30 uur

Hoe inschrijven: via www.miele.be

of per telefoon op het nummer 02/451.16.16

3. Combi-stomen met de Miele-combi-stoomovens

De Miele Culinary Advisors laten u aan de hand van vele voorbeelden, de veelzijdige ovenfuncties en mogelijkheden van de Miele-combistoomoven ontdekken. Zo leert u optimaal gebruik te maken van de combinatiemogelijkheden van klassieke ovenfuncties én de stoomfunctie. Tips en tricks om uw combi-stoomoven optimaal te onderhouden ontbreken evenmin.

Uur: van 10.30 tot 14.30 u

Hoe inschrijven: via www.miele.be

of per telefoon op het nummer 02/451.16.16

4. Themakoken

Echte kookliefhebbers kunnen ook bij Miele terecht voor onze workshops themakoken. In samenwerking met verschillende gerenomeerde chefs, leert u de kneepjes van het vak.

- Bij het Atelier Yves Mattagne in Tour & Taxis kunt u genieten van een kookworkshop. In het super kader van het Koninklijke Pakhuis te Tour & Taxis bereidt u samen met de chefs van het Atelier Yves Mattagne prachtige gerechten.
- In Miele's hoofdkantoor in Mollem kunt u terecht voor kookateliers met gasten als Wout Bru of Sven Ornelis.

Voor meer informatie en inschrijvingen: www.miele.be of op het nummer 02/451.16.16



Onze filosofie: design voor de hoogste levenskwaliteit

PureLine - Teruggebracht tot de essentie

PureLine staat voor uitgepuurd design. Deze toestellen gaan perfect op in een moderne keuken met een minimalistische look. De uitgestrekte glazen oppervlakken van PureLine geven de toestellen een rustige uitstraling. Kenmerkend zijn de horizontale roestvrijstalen elementen en de vrijwel zwevende greep, die contrasteert met hoogwaardig glas. De horizontale lijnen overheersen. Door meerdere toestellen naast elkaar in te bouwen, creëert u een oogstreklend horizontaal lijnenspel.





ContourLine - Zelfbewuste maar vertrouwde uitstraling

ContourLine Met hun zelfbewuste design presenteren de toestellen van de ContourLine zich als uw steun en toeverlaat in de keuken. Ze zijn ontworpen met als uitgangspunt het technische vernuft dat erachter zit. De efficiëntie van een professionele keuken en onbekommerd kokkerellen staan centraal. Vertrouwde elementen hebben een nieuwe interpretatie gekregen. Zo maakt de greep deel uit van het front. U voelt de kwaliteit van het materiaal. Het bedieningspaneel biedt optimaal gebruikskomfort en is duidelijk gescheiden van de rest van het front.



Individuele vormgeving met kleuren en materialen


De keuze uit 3 mogelijkheden

Roestvrij staal/CleanSteel






Briljantwit




Obsidiaanzwart

Precieze elektronische besturingen met intuïtieve bediening


M Touch en andere bedieningsconcepten



SensorTronic: een 5-regelig TFT-display met aan weerszijden sensortoetsen geeft alle menu-inhoud overzichtelijk weer. Kenmerkend is de zeer gemakkelijke begeleiding van de gebruiker.




DirectSensor: met een eenvoudige druk op een van de symbolen links van het display selecteert u de gewenste ovenfunctie. Om te navigeren door de verschillende niveaus van het menu, bevindt er zich rechts van het display een touch-element.



DirectControl: de gewenste ovenfunctie wordt geselecteerd via een klassieke draaiknop aan de linkerkant. Instellingen op het 4-regelige tekstdisplay, zoals temperaturen of tijden, worden geselecteerd met de rechterbedieningsknop en bevestigd via de sensortoetsen. De draaiknoppen kunt u verzinken of tevoorschijn laten komen door erop te drukken.



EasyControl: de bedieningselementen zitten op dezelfde manier in elkaar als bij DirectControl. Het enige verschil: statusinformatie zoals temperatuur- en tijdsinstellingen wordt weergegeven op een groot LCD-display van 7 segmenten.



EasySensor: het minimalistische 7-segments display geeft de temperatuur en de duur weer. Door de geïntegreerde sensortoetsen aan te raken, kunt u uw keuze instellen en bevestigen.

Met het nieuwe M Touch-display kunt u in een handomdraai de gewenste bedienings-handeling uitvoeren. Deze bediening blinkt uit in eenvoud. Toestellen met dit bedieningsconcept zijn snel en intuïtief te bedienen via sneltoetsen. Met een eenvoudige veegbeweging zoals op uw smartphone bladert u naar andere toetsen. Dankzij de centrale positie van het display en de witte tekst is de informatie perfect zichtbaar. Op de toestellen uit het topsegment wordt de informatie in meerdere kleuren weergegeven.



Hoofdmenu



Koken
met stoom

Auto

Automatische
programma's



Speciale
toepassingen



MyMiele

12:00

Eig
pr





Vlak onder het kookvlak of op ooghoogte

Modellen, formaten en reinigingssystemen van de Miele-inbouwovens

Modellen



Het extra grote model XXL
90 cm breed, 48 cm hoog



Het ruime model
60 cm breed, 60 cm hoog



Het klassieke model
60 cm breed, 60 cm hoog



Het compacte model
60 cm breed, 45 cm hoog

Formaten



Extra groot: XXL
90 liter, 3 inschuifniveaus



Ruim formaat
76 liter, 5 inschuifniveaus



Klassiek formaat
56 liter, 4 inschuifniveaus



Compact formaat
49 liter, 3 inschuifniveaus

Reinigingssystemen

De resultaten? Overheerlijk. Maar hoe zit het met de reiniging? Miele biedt u twee verschillende oplossingen om de reiniging zo eenvoudig mogelijk te houden: PerfectClean en pyrolyse.



PerfectClean



Pyrolyse



PyroFit



Bakken wordt puur plezier!

De highlights* van de Miele inbouwovens

Exclusief Miele Profi-functie

Elk levensmiddel heeft zijn eigen specifieke eigenschappen. De kunst van koken bestaat erin die eigenschappen te kennen en de smaken ten volle tot hun recht te laten komen. Een perfect brood bakken was vroeger iets wat alleen was weggelegd voor de bakker. Met de Profi-functie van een Miele-oven kunt u dat zélf doen. De functie zorgt voor een verhoogde luchtvochtigheid in de ovenruimte, wat leidt tot betere bak- en braadresultaten. En dat voor een brede waaier aan gerechten. Resultaat? Heerlijk ruikend, luchtig brood met een knapperige korst; broodjes en croissants alsof ze van de bakker komen; mals en sappig vlees; perfect bereide ovenschotels; overheerlijke soufflés en nog veel meer.



Exclusief Miele Draadloze spijzen thermometer

Geen toezicht vereist bij de bereiding: de resttijdindicatie geeft nauwkeurig weer wanneer vlees, vis of gevogelte klaar zal zijn.

Exclusief Miele Volledig uittrekbare FlexiClip-geleiders

Naar eigen wens inzetbaar op elk bereidingsniveau: ideaal om buiten de hete ovenruimte veilig het gerecht te overgieten, om te keren of uit te nemen.

Automatische programma's

Tover moeiteloos meer dan 100 heerlijke gerechten op tafel. Van brood en taart/cake tot vlees: alles wordt volledig automatisch bereid.

Exclusief Miele Speciale toepassingen

Naast de gebruikelijke functies biedt het toestel ook een waaier aan speciale programma's voor maximaal bedieningscomfort, bijv. Drogen.

Exclusief Miele Crisp function

Voor lekker knapperige resultaten: droge warmte zorgt ervoor dat gerechten zoals pizza en frietjes heerlijk krokant zijn.

* Afhankelijk van het toestel

Inbouwovens PureLine, 60 cm hoog



H 2261-1 B

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart
 - EasyControl-bediening, symbolen
 - 56 l, 4 bereidingsniveaus, snel opwarmen
 - Ovenruimte PerfectClean, katalytische rugwand
 - 8 ovenfuncties, o.a. Hetelucht Plus, Circulatiegrill
 - Individuele instellingen, Start-/stopprogramma
 - Bakplaat, combi-rooster met PerfectClean
- € 699,-*



H 2661-1 B

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart
 - EasyControl-bediening, symbolen
 - **76 l, 5 bereidingsniveaus, kookwekker**
 - Ovenruimte PerfectClean, katalytische rugwand
 - 8 ovenfuncties, o.a. Hetelucht Plus, Circulatiegrill
 - Individuele instellingen
 - Bakplaat, combi-rooster met PerfectClean
- € 999,-*



H 6260 B

- R.v.s. CleanSteel
 - EasyControl-bediening, symbolen
 - 76 l, 5 bereidingsniveaus, kookwekker
 - Ovenruimte PerfectClean, katalytische rugwand
 - **9 ovenfuncties, o.a. Profi-functie**
 - **Voorgeprogrammeerde temperatuur, 30 – 300°C**, individuele instellingen
 - **FlexiClip-bakblikgeleiders, bakplaten (3), combi-rooster en zijroosters met PerfectClean**
- € 1.299,-*

Inbouwovens ContourLine, 60 cm hoog



H 2161-1 B

- R.v.s. CleanSteel
 - EasyControl-bediening, symbolen
 - 56 l, 4 bereidingsniveaus, snel opwarmen
 - Ovenruimte PerfectClean, katalytische rugwand
 - 8 ovenfuncties, o.a. Hetelucht Plus, Circulatiegrill
 - Individuele instellingen, Start-/stopprogramma
 - Bakplaat, combi-rooster met PerfectClean
- € 699,-*



H 2561 B

- R.v.s. CleanSteel
 - EasyControl-bediening, symbolen
 - **76 l, 5 bereidingsniveaus, kookwekker**
 - Ovenruimte PerfectClean, katalytische rugwand
 - 8 ovenfuncties, o.a. Hetelucht Plus, Circulatiegrill
 - Individuele instellingen
 - Bakplaat, combi-rooster met PerfectClean
- € 949,-*



H 6160 B

- R.v.s. CleanSteel
 - EasyControl-bediening, symbolen
 - 76 l, 5 bereidingsniveaus, kookwekker
 - Ovenruimte PerfectClean, katalytische rugwand
 - **9 ovenfuncties, o.a. Profi-functie**
 - **Voorgeprogrammeerde temperatuur, 30-300°C**, individuele instellingen
 - **Bakplaten (2), combi-rooster en zijroosters met PerfectClean**
- € 1.199,-*

Inbouwovens PureLine met pyrolyse, 60 cm hoog



H 2661-1 BP, pyrolyse

- R.v.s. CleanSteel
- EasyControl-bediening, symbolen
- 76 l, 5 bereidingsniveaus, kookwekker
- 8 ovenfuncties, o.a. Hetelucht Plus, Circulatiegrill
- Individuele instellingen
- Bakplaat, combirooster met PerfectClean

€ 1.249,-*



H 6260 BP, pyrolyse

- R.v.s. CleanSteel
- EasyControl-bediening, symbolen
- 76 l, 5 bereidingsniveaus, kookwekker
- 9 ovenfuncties, o.a. Profi-functie
- Voorgeprogrammeerde temperatuur, 30-300°C, individuele instellingen
- FlexiClip-bakblikgeleiders, combirooster, zijroosters met PyroFit
- Bakplaten (3) met PerfectClean

€ 1.649,-*



H 6460 BP, pyrolyse

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart
- DirectControl-bediening, tekstdisplay
- 76 l, 5 bereidingsniveaus, automatisch snel opwarmen
- 10 ovenfuncties, o.a. Profi-functie, braadautomaat
- 100 Automatische- en 20 eigen programma's
- FlexiClip-bakblikgeleiders, combirooster, zijroosters met PyroFit
- Bakplaten (3) met PerfectClean

€ 1.949,-*



H 6660 BP, pyrolyse

- R.v.s. CleanSteel
- SensorTronic-bediening, tekstdisplay
- 76 l, 5 niveaus, automatisch snel opwarmen
- 10 ovenfuncties, o.a. Profi-functie, braadautomaat
- 100 Automatische- en 20 eigen programma's
- Crisp-functie, spijzenthermometer
- FlexiClip-bakblikgeleiders, combirooster, zijroosters met PyroFit
- Bakplaten (3) met PerfectClean

€ 2.599,-*



H 6860 BP, pyrolyse - "M-Touch"

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart
- M Touch-bediening, Miel@home ready
- 76 l, 5 niveaus, autom. snel opwarmen
- 10 ovenfuncties, o.a. Profi-functie, braadautomaat
- 100 Automatische- en 20 eigen programma's
- Crisp-functie, draadloze spijzenthermometer
- FlexiClip-bakblikgeleiders, combirooster, zijroosters met PyroFit
- Bakplaten (3) met PerfectClean

€ 2.999,-*

Wijzigingen voorbehouden

* Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw ingebrepen)

Inbouwovens ContourLine met pyrolyse, 60 cm hoog



H 2561 BP, pyrolyse

- R.v.s. CleanSteel
 - EasyControl-bediening, symbolen
 - 76 l, 5 bereidingsniveaus, kookwekker
 - 8 ovenfuncties, o.a. Hetelucht Plus, Circulatiegrill
 - Individuele instellingen
 - Bakplaat, combirooster met PerfectClean
- € 1.199,-*



H 6160 BP, pyrolyse

- R.v.s. CleanSteel
 - EasyControl-bediening, symbolen
 - 76 l, 5 bereidingsniveaus, kookwekker
 - 9 ovenfuncties, o.a. Profi-functie
 - Voorgeprogrammeerde temperatuur, 30 – 300°C, individuele instellingen
 - Combirooster, zijroosters met PyroFit
 - Bakplaten (2) met PerfectClean
- € 1.549,-*



H 6360 BP, pyrolyse

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart
 - DirectControl-bediening, tekstdisplay
 - 76 l, 5 bereidingsniveaus, automatisch snel opwarmen
 - 10 ovenfuncties, o.a. Profi-functie, braadautomaat
 - 100 Automatische- en 20 eigen programma's
 - Combirooster, zijroosters met PyroFit
 - Bakplaten (2) met PerfectClean
- € 1.849,-*

Compacte inbouwovens PureLine, 45 cm hoog



H 2601-1 B

- R.v.s. CleanSteel
 - EasyControl-bediening, symbolen
 - 49 l, 3 bereidingsniveaus, kookwekker
 - 8 ovenfuncties, o.a. Hetelucht Plus, Circulatiegrill
 - Individuele instellingen
 - Bakplaat, combirooster met PerfectClean
- € 999,-*



H 6200 B

- R.v.s. CleanSteel
 - EasyControl-bediening, symbolen
 - 49 l, 3 bereidingsniveaus
 - 9 ovenfuncties, o.a. Profi-functie
 - Voorgeprogrammeerde temperatuur, 30 – 300°C, individuele instellingen
 - FlexiClip-bakgeleiders, bakplaten (3), combirooster, zijroosters met PerfectClean
- € 1.299,-*



H 6401 B

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart
 - DirectSensor-bediening, tekstdisplay
 - 49 l, 3 bereidingsniveaus
 - 10 ovenfuncties, o.a. Profi-functie, braadautomaat
 - 100 Automatische- en 20 eigen programma's
 - FlexiClip-bakgeleiders, bakplaten (3), combirooster, zijroosters met PerfectClean
- € 1.799,-

Compacte inbouwovens
ContourLine, 45 cm hoog



H 6100 B

- R.v.s. CleanSteel
 - EasyControl-bediening, symbolen
 - 49 l, 3 bereidingsniveaus
 - 9 ovenfuncties, o.a. Profi-functie
 - **Voorgeprogrammeerde temperatuur, 30 – 300°C**, individuele instellingen
 - **Bakplaten (2)**, combirooster met PerfectClean
- € 1.199,-*

Inbouwoven PureLine met pyrolyse, 90 cm breed, 60 cm hoog



H 6890 BP, A - pyrolyse - "M-Touch"

- R.v.s. CleanSteel
 - **M Touch-bediening, Miele@home ready**
 - **90 l, TwinPower hetelucht ventilator**
 - 10 ovenfuncties, o.a. Profi-functie, braadautomaat
 - 100 Automatische- en 20 eigen programma's
 - **Crisp-functie, draadloze spijzenthermometer, draaispit**
 - **2 paar FlexiClip-bakblikgeleiders**
- € 6.399,-*

Compacte inbouwovens PureLine met pyrolyse, 45 cm hoog



H 6200 BP, pyrolyse

- R.v.s. CleanSteel
 - EasyControl-bediening, symbolen
 - 49 l, 3 bereidingsniveaus
 - 9 ovenfuncties, o.a. Profi-functie
 - **Voorgeprogrammeerde temperatuur, 30 – 300°C**, individuele instellingen
 - FlexiClip-bakblikgeleiders,
 - combirooster, zijroosters met PyroFit
 - Bakplaten (3) met PerfectClean
- € 1.649,-*



H 6401 BP, pyrolyse

- R.v.s. CleanSteel
 - **DirectSensor-bediening, tekstdisplay**
 - 49 l, 3 bereidingsniveaus
 - **10 ovenfuncties**, o.a. Profi-functie, braadautomaat
 - **100 Automatische- en 20 eigen programma's**
 - FlexiClip-bakblikgeleiders, combirooster, zijroosters met PyroFit
 - Bakplaten (3) met PerfectClean
- € 2.099,-*



H 6800 BP, pyrolyse

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart
 - **M Touch-bediening, Miele@home ready**
 - 49 l, 3 bereidingsniveaus
 - 10 ovenfuncties, o.a. Profi-functie, braadautomaat
 - 100 Automatische- en 20 eigen programma's
 - **Crisp-functie, draadloze spijzenthemometer**
 - FlexiClip-bakblikgeleiders, combirooster, zijroosters met PyroFit
 - Bakplaten (3) met PerfectClean
- € 2.999,-*

Inbouwfornuis



* enkel geldig voor r.v.s./CleanSteel

Type	H 2261-1 E
Design	
PureLine/ContourLine	●/-
Display	EasyControl
Verzinkbare draaiknoppen/Tekstdisplay/Symbolen	●/-●
Gebruiksvoordelen	
Tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling van 50 – 250°C	●
Elektronische temperatuurregeling van 30 – 300°C	-
Draadloze spijzen thermometer/Spijzen thermometer	-/-
Crisp-functie	-
Functies	
Hetelucht Plus/Boven-onderwarmte/Grill/Circulatiegrill	●/●/●/●
Intensief bakken/Ontdooien/Bruineren/Onderwarmte	●/●/●/●
Profi-functie/Braadautomaat	-/-
Automatische programma's	-
Bovenwarmte/Kleine grill	-/-
Bedieningscomfort	
Tijdprogrammering van de stoomstoten bij Profi-functie	-
Weergave uur/Datumaanduiding	●/-
Kookwekker/Tijdopslag in u	●/-
Start-/stopprogramma/Uitschakelautomaat	●/●
Indicatie reële temperatuur/Voorgeprogrammeerde temperatuur	-/-
Eigen programma's/Individuele instellingen	-/●
Deur	
CleanGlass-ovendeur/Deurcontactschakelaar	●/-
Ovenruimte	
Nuttige inhoud van de ovenruimte in l	56
Aantal bereidingsniveaus/Genummerde bereidingsniveaus	4/-
Aantal halogeenverlichting	1
TwinPower heteluchtventilator	-
Onderhoudscomfort	
R.v.s. front met CleanSteel-oppervlak*	●
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische rugwand	●
Pyrolyse reiniging	-
Katalysator verwarmd/niet verwarmd	-/-
Verwarmingselement voor de grill neerklapbaar	●
Zuinigheid en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse	A+
Restwarmtebenutting/Snel opwarmen	-/●
Miele@home	
Mits aanpassingen geschikt voor/Miele@home ready	-/-
Veiligheid	
Koelsysteem en koel front	●/●
Veiligheidsuitschakeling/Vergrendeling	-/●
Kookvlakbesturing	
Elektromechanisch/Elektronische besturing	●/-
Combinatie met kookvlak KM 6012	●
Technische gegevens	
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 568 x 600 x 550
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging	11,0/230/16
Meegeleverd toebehoren	
Bakplaat/Universele bakplaat met PerfectClean	●/●
Combiooster met/zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	-/●/-
FlexiClip-bakblikgeleiders met/zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	-/-/-
Zijroosters met/zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	-/●/-
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	
R.v.s. CleanSteel	799,-

Inbouwovens



* enkel geldig voor r.v.s./CleanSteel

Type	H 2161-1 B	H 2261-1 B	H 2561 B
Design			
PureLine/ContourLine	-/●	●/-	-/●
Display	EasyControl	EasyControl	EasyControl
Verzinkbare draaiknoppen/Tekstdisplay/Symbolen	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Gebruiksvoordelen			
Tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling van 50 – 250°C	●	●	●
Elektronische temperatuurregeling van 30 – 300°C	-	-	-
Draadloze spijzen thermometer/Spijzen thermometer	-/-	-/-	-/-
Crisp-functie	-	-	-
Functies			
Hetelucht Plus/Boven-onderwarmte/Grill/Circulatiegrill	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Intensief bakken/Ontdooien/Bruineren/Onderwarmte	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Profi-functie/Braadautomaat	-/-	-/-	-/-
Automatische programma's	-	-	-
Bovenwarmte/Kleine grill	-/-	-/-	-/-
Bedieningscomfort			
Tijdprogrammering van de stoomstoten bij Profi-functie	-	-	-
Weergave uur/Datumaanduiding	●/-	●/-	●/-
Kookwekker/Tijdopslag in u	●/-	●/-	●/-
Start-/stopprogramma/Uitschakelautomaat	●/●	●/●	●/●
Indicatie reële temperatuur/Voorgeprogrammeerde temperatuur	-/-	-/-	-/-
Eigen programma's/Individuele instellingen	-/●	-/●	-/●
Deur			
CleanGlass-ovendeur/Deurcontactschakelaar	●/-	●/-	●/-
Ovenruimte			
Nuttige inhoud van de ovenruimte in l	56	56	76
Aantal bereidingsniveaus/Genummerde bereidingsniveaus	4/-	4/-	5/●
Aantal halogeenverlichting	1	1	1
TwinPower heteluchtventilator	-	-	-
Onderhoudscomfort			
R.v.s. front met CleanSteel-oppervlak*	●	●	●
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische rugwand	●	●	●
Pyrolyse reiniging	-	-	-
Katalysator verwarmd/niet verwarmd	-/-	-/-	-/-
Verwarmingselement van de grill neerklapbaar	●	●	●
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+	A+
Restwarmtebenutting/Snel opwarmen	-/●	-/●	-/●
Miele@home			
Mits aanpassingen geschikt voor/Miele@home ready	-/-	-/-	-/-
Veiligheid			
Koelsysteem en koele front	●/●	●/●	●/●
Veiligheidsuitschakeling/Vergrendeling	-/●	-/●	-/●
Technische gegevens			
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging	3,3/230/16	3,3/230/16	3,5/230/16
Meegeleverd toebehoren			
Bakplaat/Universele bakplaat/Gourmet (gaten) bakplaat met PerfectClean	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Combirooster met/zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	●/-/-	●/-/-	●/-/-
FlexiClip-bakblikgeleiders met/zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Zijroosters met/zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
R.v.s. CleanSteel	699,-	699,-	949,-
Briljantwit	-	699,-	-
Obsidiaanzwart	-	699,-	-


Inbouwovens



* enkel geldig voor r.v.s./CleanSteel

Type	H 2661-1 B	H 6160 B	H 6260 B
Design			
PureLine/ContourLine	●/-	-/●	●/-
Display	EasyControl	EasyControl	EasyControl
Verzinkbare draaiknoppen/Tekstdisplay/Symbolen	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Gebruiksvoordelen			
Tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling van 50 – 250°C	●	-	-
Elektronische temperatuurregeling van 30 – 300°C	-	●	●
Draadloze spijzen thermometer/Spijzen thermometer	-/-	-/-	-/-
Crisp-functie	-	-	-
Functies			
Hetelucht Plus/Boven-onderwarmte/Grill/Circulatiegrill	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Intensief bakken/Ontdooien/Bruinen/Onderwarmte	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Profi-functie/Braadautomaat	-/-	●/-	●/-
Automatische programma's	-	-	-
Bovenwarmte/Kleine grill	-/-	-/-	-/-
Bedieningscomfort			
Tijdprogrammering van de stoomstoten bij Profi-functie	-	-	-
Weergave uur/Datumaanduiding	●/-	●/-	●/-
Kookwekker/Tijdopslag in u	●/-	●/200	●/200
Start-/stopprogramma/Uitschakelautomaat	●/●	●/●	●/●
Indicatie reële temperatuur/Voorgeprogrammeerde temperatuur	-/-	●/●	●/●
Eigen programma's/Individuele instellingen	-/●	-/●	-/●
Deur			
CleanGlass-ovendeur/Deurcontactschakelaar	●/-	●/-	●/-
Ovenruimte			
Nuttige inhoud van de ovenruimte in l	76	76	76
Aantal bereidingsniveaus/Genummerde bereidingsniveaus	5/●	5/●	5/●
Aantal halogeenverlichting	1	1	1
TwinPower heteluchtventilator	-	-	-
Onderhoudscomfort			
R.v.s. front met CleanSteel-oppervlak*	●	●	●
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische rugwand	●	●	●
Pyrolyse reiniging	-	-	-
Katalysator verwarmd/niet verwarmd	-/-	-/-	-/-
Verwarmingselement van de grill neerklapbaar	●	●	●
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+	A+
Restwarmtebenutting/Snel opwarmen	-/●	-/●	-/●
Miele@home			
Mits aanpassingen geschikt voor/Miele@home ready	-/-	-/-	-/-
Veiligheid			
Koelsysteem en koele front	●/●	●/●	●/●
Veiligheidsuitschakeling/Vergrendeling	-/●	●/●	●/●
Technische gegevens			
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging	3,5/230/16	3,5/230/16	3,5/230/16
Meegeleverd toebehoren			
Bakplaat/Universele bakplaat/Gourmet (gaten) bakplaat met PerfectClean	-/●/-	●/●/-	●/●/●
Combirooster met/zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	●/-/-	●/-/-	●/-/-
FlexiClip-bakblikgeleiders met/zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	-/-/-	-/-/-	●/-/-
Zijroosters met/zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	-/●/-	●/-/-	●/-/-
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
R.v.s. CleanSteel	999,-	1.199,-	1.299,-
Briljantwit	999,-	-	-
Obsidiaanzwart	999,-	-	-

Inbouwovens met pyrolyse



* enkel geldig voor r.v.s./CleanSteel

Type	H 2561 BP	H 2661-1 BP	H 6160 BP
Design			
PureLine/ContourLine	-/●	●/-	-/●
Display	EasyControl	EasyControl	EasyControl
Verzinkbare draaiknoppen/Tekstdisplay/Symbolen	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Gebruiksvoordelen			
Tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling van 50 – 250°C	●	●	-
Elektronische temperatuurregeling van 30 – 300°C	-	-	●
Draadloze spijzen thermometer/Spijzen thermometer	-/-	-/-	-/-
Crisp-functie	-	-	-
Functies			
Hetelucht Plus/Boven-onderwarmte/Grill/Circulatiegrill	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Intensief bakken/Ontdooien/Bruinen/Onderwarmte	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Profi-functie/Braadautomaat	-/-	-/-	●/-
Automatische programma's	-	-	-
Bovenwarmte/Kleine grill	-/-	-/-	-/-
Bedieningscomfort			
Tijdprogrammering van de stoomstoten bij Profi-functie	-	-	-
Weergave uur/Datumaanduiding	●/-	●/-	●/-
Kookwekker/Tijdopslag in u	●/-	●/-	●/200
Start-/stopprogramma/Uitschakelautomaat	●/●	●/●	●/●
Indicatie reële temperatuur/Voorgeprogrammeerde temperatuur	-/-	-/-	●/●
Eigen programma's/Individuele instellingen	-/●	-/●	-/●
Deur			
CleanGlass-ovendeur/Deurcontactschakelaar	●/-	●/-	●/-
Ovenruimte			
Nuttige inhoud van de ovenruimte in l	76	76	76
Aantal bereidingsniveaus/Genummerde bereidingsniveaus	5/●	5/●	5/●
Aantal halogeenverlichting	1	1	1
TwinPower heteluchtventilator	-	-	-
Onderhoudscomfort			
R.v.s. front met CleanSteel-oppervlak*	●	●	●
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische rugwand	-	-	-
Pyrolyse reiniging	●	●	●
Katalysator verwarmd/niet verwarmd	-/●	-/●	-/●
Verwarmingselement van de grill neerklapbaar	●	●	●
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+	A+
Restwarmtebenutting/Snel opwarmen	-/●	-/●	-/●
Miele@home			
Mits aanpassingen geschikt voor/Miele@home ready	-/-	-/-	-/-
Veiligheid			
Koelsysteem en koele front	●/●	●/●	●/●
Veiligheidsuitschakeling/Vergrendeling	-/●	-/●	●/●
Technische gegevens			
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging	3,6/230/16	3,6/230/16	3,5/230/16
Meegelieferd toebehoren			
Bakplaat/Universele bakplaat/Gourmet (gaten) bakplaat met PerfectClean	-/●/-	-/●/-	●/●/-
Combirooster met/zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	●/-/-	●/-/-	-/-/●
FlexiClip-bakblikgeleiders met/zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Zijroosters met/zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	-/●/-	-/●/-	-/-/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
R.v.s. CleanSteel	1.199,-	1.249,-	1.549,-
Briljantwit	-	-	-
Obsidiaanzwart	-	-	-

Inbouwovens met pyrolyse



* enkel geldig voor r.v.s./CleanSteel

Type	H 6260 BP	H 6360 BP	H 6460 BP
Design			
PureLine/ContourLine	●/-	-/●	●/-
Display	EasyControl	DirectControl	DirectControl
Verzinkbare draaiknoppen/Tekstdisplay/Symbolen	●/-/●	●/●/●	●/●/●
Gebruiksvoordelen			
Tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling van 50 – 250°C	-	-	-
Elektronische temperatuurregeling van 30 – 300°C	●	●	●
Draadloze spijzen thermometer/Spijzen thermometer	-/-	-/-	-/-
Crisp-functie	-	-	-
Functies			
Hetelucht Plus/Boven-onderwarmte/Grill/Circulatiegrill	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Intensief bakken/Ontdooien/Bruineren/Onderwarmte	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Profi-functie/Braadautomaat	●/-	●/●	●/●
Automatische programma's	-	●	●
Bovenwarmte/Kleine grill	-/-	-/-	-/-
Bedieningscomfort			
Tijdprogrammering van de stoomstoten bij Profi-functie	-	●	●
Weergave uur/Datumaanduiding	●/●	●/●	●/●
Kookwekker/Tijdopslag in u	●/200	●/200	●/200
Start-/stopprogramma/Uitschakelautomaat	●/●	●/●	●/●
Indicatie reële temperatuur/Voorgeprogrammeerde temperatuur	●/●	●/●	●/●
Eigen programma's/Individuele instellingen	-/●	20/●	20/●
Deur			
CleanGlass-ovendeur/Deurcontactschakelaar	●/-	●/●	●/●
Ovenruimte			
Nuttige inhoud van de ovenruimte in l	76	76	76
Aantal bereidingsniveaus/Genummerde bereidingsniveaus	5/●	5/●	5/●
Aantal halogeenverlichting	1	1	1
TwinPower heteluchtventilator	-	-	-
Onderhoudscomfort			
R.v.s. front met CleanSteel-oppervlak*	●	●	●
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische rugwand	-	-	-
Pyrolyse reiniging	●	●	●
Katalysator verwarmd/niet verwarmd	-/●	-/●	-/●
Verwarmingselement van de grill neerklapbaar	●	●	●
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+	A+
Restwarmtebenutting/Snel opwarmen	-/●	●/●	●/●
Miele@home			
Mits aanpassingen geschikt voor/Miele@home ready	-/-	-/-	-/-
Veiligheid			
Koelsysteem en koele front	●/●	●/●	●/●
Veiligheidsuitschakeling/Vergrendeling	●/●	●/●	●/●
Technische gegevens			
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging	3,5/230/16	3,6/230/16	3,6/230/16
Meegleverd toebehoren			
Bakplaat/Universele bakplaat/Gourmet (gaten) bakplaat met PerfectClean	●/●/●	●/●/-	●/●/●
Combirooster met/zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	-/-/●	-/-/●	-/-/●
FlexiClip-bakblikgeleiders met/zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	-/-/●	-/-/-	-/-/●
Zijroosters met/zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	-/-/●	-/-/●	-/-/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
R.v.s. CleanSteel	1.649,-	1.849,-	1.949,-
Briljantwit	-	-	1.949,-
Obsidiaanzwart	-	-	1.949,-



* enkel geldig voor r.v.s./CleanSteel

Type	H 6660 BP	H 6860 BP	H 6890 BP
Design			
PureLine/ContourLine	●/-	●/-	●/-
Display	SensorTronic	M Touch	M Touch
Verzinkbare draaiknoppen/Tekstdisplay/Symbolen	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Gebruiksvoordelen			
Tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling van 50 – 250°C	-	-	-
Elektronische temperatuurregeling van 30 – 300°C	●	●	●
Draadloze spijzen thermometer/Spijzen thermometer	-/●	●/-	●/-
Crisp-functie	●	●	●
Functies			
Hetelucht Plus/Boven-onderwarmte/Grill/Circulatiegrill	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Intensief bakken/Ontdooien/Bruineren/Onderwarmte	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Profi-functie/Braadautomaat	●/●	●/●	●/●
Automatische programma's	●	●	●
Bovenwarmte/Kleine grill	●/●	●/●	●/●
Bedieningscomfort			
Tijdprogrammering van de stoomstoten bij Profi-functie	●	●	●
Weergave uur/Datumaanduiding	●/●	●/●	●/●
Kookwekker/Tijdopslag in u	●/200	●/200	●/200
Start-/stopprogramma/Uitschakelautomaat	●/●	●/●	●
Indicatie reële temperatuur/Voorgeprogrammeerde temperatuur	●/●	●/●	●
Eigen programma's/Individuele instellingen	20/●	20/●	20/●
Deur			
CleanGlass-ovendeur/Deurcontactschakelaar	●/●	●/●	●/●
Ovenruimte			
Nuttige inhoud van de ovenruimte in l	76	76	90
Aantal bereidingsniveaus/Genummerde bereidingsniveaus	5/●	5/●	3/●
Aantal halogeenverlichting	2	3	2
TwinPower heteluchtventilator	-	-	●
Onderhoudscomfort			
R.v.s. front met CleanSteel-oppervlak*	●	●	●
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische rugwand	-	-	-
Pyrolysereiniging	●	●	●
Katalysator verwarmd/niet verwarmd	●/-	●/-	●/-
Verwarmingselement van de grill neerklapbaar	●	●	●
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+	A
Restwarmtebenutting/Snel opwarmen	●/●	●/●	●/●
Miele@home			
Mits aanpassingen geschikt voor/Miele@home ready	●/-	-/●	-/●
Veiligheid			
Koelsysteem en koele front	●/●	●/●	●/●
Veiligheidsuitschakeling/Vergrendeling	●/●	●/●	●/●
Technische gegevens			
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550	860 x 517 x 550
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging	3,7/230/16	3,7/230/16	6,6/AC 230 V–3 NAC 400 V–
Meegeleverd toebehoren			
Bakplaat/Universele bakplaat/Gourmet (gaten) bakplaat met PerfectClean	●/●/●	●/●/●	-/2/-
Combirooster met/zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	-/-/●	-/-/●	-/-/2
FlexiClip-bakblikgeleiders met/zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	-/-/●	-/-/●	-/-/2 paar
Zijroosters met/zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	-/-/●	-/-/●	-/-/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
R.v.s. CleanSteel	2.599,-	2.999,-	6.399,-
Briljantwit	-	2.999,-	-
Obsidiaanzwart	-	2.999,-	-

Compacte inbouwovens



* enkel geldig voor r.v.s./CleanSteel

Type	H 2601-1 B	H 6100 B	H 6200 B
Design			
PureLine/ContourLine	●/-	-/●	●/-
Display	EasyControl	EasyControl	EasyControl
Verzinkbare draaiknoppen/Tekstdisplay/Symbolen	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Gebruiksvoordelen			
Tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling van 50 – 250°C	●	-	-
Elektronische temperatuurregeling van 30 – 300°C	-	30 – 300°C	30 – 300°C
Draadloze spijzen thermometer/Spijzen thermometer	-/-	-/-	-/-
Crisp-functie	-	-	-
Functies			
Hetelucht Plus/Boven-onderwarmte/Grill/Circulatiegrill	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Intensief bakken/Ontdooien/Bruineren/Onderwarmte	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Profi-functie/Braadautomaat	-/-	●/-	●/-
Automatische programma's	-	-	-
Bovenwarmte/Kleine grill	-/-	-/-	-/-
Bedieningscomfort			
Tijdprogrammering van de stoomstoten bij Profi-functie	-	-	-
Weergave uur/Datumaanduiding	●/-	●/-	●/-
Kookwekker/Tijdopslag in u	●/-	●/200	●/200
Start-/stopprogramma/Uitschakelautomaat	●/-	●/●	●/●
Indicatie reële temperatuur/Voorgeprogrammeerde temperatuur	-/-	●/●	●/●
Eigen programma's/Individuele instellingen	-/●	-/●	-/●
Deur			
CleanGlass-ovendeur/Deurcontactschakelaar	●/-	●/-	●/-
Ovenruimte			
Nuttige inhoud van de ovenruimte in l	49	49	49
Aantal bereidingsniveaus/Genummerde bereidingsniveaus	3/●	3/●	3/●
Aantal halogeenverlichting	1	1	1
TwinPower heteluchtventilator	-	-	-
Onderhoudscomfort			
R.v.s. front met CleanSteel-oppervlak*	●	●	●
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische rugwand	●	●	●
Pyrolyse reiniging	-	-	-
Katalysator verwarmd/niet verwarmd	-/-	-/-	-/-
Verwarmingselement voor de grill neerklapbaar	●	●	●
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+	A+
Restwarmtebenutting/Snel opwarmen	-/●	-/●	-/●
Miele@home			
Mits aanpassingen geschikt voor/Miele@home ready	-/-	-/-	-/-
Veiligheid			
Koelsysteem en koel front	●/●	●/●	●/●
Veiligheidsuitschakeling/Vergrendeling	-/●	●/●	●/●
Technische gegevens			
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 568 x 448 – 452 x 550	560 – 568 x 448 – 452 x 550	560 – 568 x 448 – 452 x 550
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging	3,2 kW	3,2 kW	3,2 kW
Meegelieferd toebehoren			
Bakplaat/Universele bakplaat/Gourmet (gaten) bakplaat met PerfectClean	-/●/-	●/●/-	●/●/●
Combirooster met /zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	●/-/-	●/-/-	●/-/-
FlexiClip-bakblikgeleiders met /zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	-/-/-	-/-/-	●/-/-
Zijroosters met/zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	-/●/-	●/-/-	●/-/-
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
R.v.s. CleanSteel	999,-	1.199,-	1.299,-
Briljantwit	-	-	-
Obsidiaanzwart	-	-	-



Type	H 6401 B
Design	
PureLine/ContourLine	●/–
Display	DirectSensor
Verzinkbare draaiknoppen/Tekstdisplay/Symbolen	–/●/●
Gebruiksvoordelen	
Tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling van 50 – 250°C	–
Elektronische temperatuurregeling van 30 – 300°C	30 – 300°C
Draadloze spijzen thermometer/Spijzen thermometer	–/–
Crisp-functie	–
Functies	
Hetelucht Plus/Boven-onderwarmte/Grill/Circulatiegrill	●/●/●/●
Intensief bakken/Ontdooien/Bruinen/Onderwarmte	●/●/●/●
Profi-functie/Braadautomaat	●/●
Automatische programma's	●
Bovenwarmte/Kleine grill	–/–
Bedieningscomfort	
Tijdprogrammering van de stoomstoten bij Profi-functie	●
Weergave uur/Datumaanduiding	●/–
Kookwekker/Tijdsopslag in u	●/200
Start-/stopprogramma/Uitschakelautomaat	●/●
Indicatie reële temperatuur/Voorgeprogrammeerde temperatuur	●/●
Eigen programma's/Individuele instellingen	20/●
Deur	
CleanGlass-ovendeur/Deurcontactschakelaar	●/●
Ovenruimte	
Nuttige inhoud van de ovenruimte in l	49
Aantal bereidingsniveaus/Genummerde bereidingsniveaus	3/●
Aantal halogeenverlichting	1
TwinPower heteluchtventilator	–
Onderhoudscomfort	
R.v.s. front met CleanSteel-oppervlak*	●
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische rugwand	●
Pyrolyse reiniging	–
Katalysator verwarmd/niet verwarmd	–/–
Verwarmingselement voor de grill neerklapbaar	●
Zuinigheid en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse	A+
Restwarmtebenutting/Snel opwarmen	●/●
Miele@home	
Mits aanpassingen geschikt voor/Miele@home ready	–/–
Veiligheid	
Koelsysteem en koel front	●/●
Veiligheidsuitschakeling/Vergrendeling	●/●
Technische gegevens	
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 568 x 448 – 452 x 550
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging	3,2 kW
Meegeleverd toebehoren	
Bakplaat/Universele bakplaat/Gourmet (gaten) bakplaat met PerfectClean	●/●/●
Combirooster met /zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	●/–/–
FlexiClip-bakblikgeleiders met /zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	●/–/–
Zijroosters met/zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	●/–/–
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	
R.v.s. CleanSteel	1.799,–
Briljantwit	1.799,–
Obsidiaanzwart	1.799,–

Compacte inbouwovens met pyrolyse



* enkel geldig voor r.v.s./CleanSteel

Type	H 6200 BP	H 6401 BP	H 6800 BP
Design			
PureLine/ContourLine	●/–	●/–	●/–
Display	EasyControl	DirectSensor	M Touch
Verzinkbare draaiknoppen/Tekstdisplay/Symbolen	●/–/●	–/●/●	–/●/–
Gebruiksvoordelen			
Tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling van 50 – 250°C	–	–	–
Elektronische temperatuurregeling van 30 – 300°C	30 – 300°C	30 – 300°C	30 – 300°C
Draadloze spijzen thermometer/Spijzen thermometer	–/–	–/–	●/–
Crisp-functie	–	–	●
Functies			
Hetelucht Plus/Boven-onderwarmte/Grill/Circulatiegrill	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Intensief bakken/Ontdooien/Bruinen/Onderwarmte	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Profi-functie/Braadautomaat	●/–	●/●	●/●
Automatische programma's	–	●	●
Bovenwarmte/Kleine grill	–/–	–/–	●/●
Bedieningscomfort			
Tijdprogrammering van de stoomstoten bij Profi-functie	–	●	●
Weergave uur/Datumaanduiding	●/–	●/–	●/●
Kookwekker/Tijdopslag in u	●/200	●/200	●/200
Start-/stopprogramma/Uitschakelautomaat	●/●	●/●	●/●
Indicatie reële temperatuur/Voorgeprogrammeerde temperatuur	●/●	●/●	●/●
Eigen programma's/Individuele instellingen	–/●	20/●	20/●
Deur			
CleanGlass-ovendeur/Deurcontactschakelaar	●/–	●/●	●/●
Ovenruimte			
Nuttige inhoud van de ovenruimte in l	49	49	49
Aantal bereidingsniveaus/Genummerde bereidingsniveaus	3/●	3/●	3/●
Aantal halogeenverlichting	1	1	3
TwinPower heteluchtventilator	–	–	–
Onderhoudscomfort			
R.v.s. front met CleanSteel-oppervlak*	●	●	●
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische rugwand	–	–	–
Pyrolyse reiniging	●	●	●
Katalysator verwarmd/niet verwarmd	–/●	–/●	●/–
Verwarmingselement voor de grill neerklapbaar	●	●	●
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+	A+
Restwarmtebenutting/Snel opwarmen	–/●	●/●	●/●
Miele@home			
Mits aanpassingen geschikt voor/Miele@home ready	–/–	–/–	–/●
Veiligheid			
Koelsysteem en koel front	●/●	●/●	●/●
Veiligheidsuitschakeling/Vergrendeling	●/●	●/●	●/●
Technische gegevens			
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 568 x 448 – 452 x 550	560 – 568 x 448 – 452 x 550	560 – 568 x 448 – 452 x 550
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging	3,2 kW	3,2 kW	3,4 kW
Meegeleverd toebehoren			
Bakplaat/Universele bakplaat/Gourmet (gaten) bakplaat met PerfectClean	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Combirooster met /zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	–/–/●	–/–/●	–/–/●
FlexiClip-bakblikgeleiders met /zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	–/–/●	–/–/●	–/–/●
Zijroosters met/zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	–/–/●	–/–/●	–/–/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
R.v.s. CleanSteel	1.649,–	2.099,–	2.999,–
Briljantwit	–	–	2.999,–
Obsidiaanzwart	–	–	2.999,–






Twée in één

Combinatie van twee volwaardige toestellen in een compact formaat

De compacte combi-oven met microgolf-functies combineert op ingenieuze wijze de voordelen van twee toestellen in een nis van 45 cm hoog. Hiermee krijgt u twee in één: een volwaardige oven die een brede waaier aan ovenfuncties biedt, zoals Hetelucht Plus, én een krachtige microgolfoven.

U bent vrij om te kiezen hoe u het toestel gebruikt. Enerzijds kunt u de functies afzonderlijk gebruiken. Met de ovenfuncties kunt u bijvoorbeeld ovenvers brood bakken of een lekkere taart. Met de microgolffunctie kunt u dan weer snel een chocomelk opwarmen. Anderzijds kunt u de functies ook combineren. Afhankelijk van het gerecht, bespaart u daardoor tot wel 30% tijd.





De perfecte combinatie van twee kookfuncties!

De highlights* van de Miele combi-ovens met microgolf

**Exclusief
Miele**

Roestvrijstalen ovenruimte met PerfectClean-veredeling en lijnstructuur

De roestvrijstalen ovenruimte van de compacte combi-oven (met microgolven) heeft een speciale lijnstructuur. Het oppervlak is veredeld met PerfectClean. Daardoor is het minder gevoelig voor krassen en veel gemakkelijker te reinigen dan een klassieke roestvrijstalen ovenruimte, die glad is. Met PerfectClean veredelde oppervlakken hebben uitstekende antiaanbakeigenschappen, zelfs tijdens de bereiding. Er kleeft aanzienlijk minder vuil aan de wanden van de ovenruimte.



Combinatieprogramma's met microgolven

Veelzijdig en tijdsbesparend: door een gewone ovenfunctie te combineren met microgolven, kunt u een gerecht tot 30% sneller bereiden.

Quick-microgolf functie

In een handomdraai het hoogste vermogen: via een afzonderlijke sensortoets kunt u snel de microgolf functie inschakelen.

Automatische programma's

Tover moeiteloos meer dan 100 heerlijke gerechten op tafel. Van brood en taart/cake tot vlees: alles wordt volledig automatisch bereid.

Spijzethermometer

Menu's perfect getimed bereiden: u kunt de resttijd gewoon aflezen op het display, zodat u niet hoeft te stressen.

**Exclusief
Miele**

Popcorntoets

Eén druk op een toets volstaat om snel en makkelijk een pak popcorn te bereiden.

* Afhankelijk van het toestel

Combi-ovens met microgolf PureLine, 45 cm hoog



H 6200 BM

- R.v.s. CleanSteel
- EasyControl-bediening, symbolen
- 43 l, 3 bereidingsniveaus
- 6 ovenfuncties, microgolf (80 – 1000 W), 2 combi-functies oven/microgolf
- Popcorn-toets, Quickstart

€ 1.399,-*



H 6400 BM

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart
- **DirectControl-bediening, tekstdisplay**
- 43 l, 3 bereidingsniveaus
- 6 ovenfuncties, microgolf (80-1000 W), 4 combi-functies oven/microgolf, grill
- **60 Automatische- en 20 eigen programma's**
- Popcorn-toets, Quickstart

€ 1.799,-*



H 6401 BM - NEW

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart
- **DirectSensor, tekstdisplay met Touch-bediening**
- 43 l, 3 bereidingsniveaus
- 6 ovenfuncties, microgolf (80 – 1000 W), 4 combi-functies oven/microgolf, grill
- 60 Automatische- en 20 eigen programma's
- Popcorn-toets, Quickstart

€ 1.999,-* Leverbaar vanaf 11/2015



H 6600 BM

- R.v.s. CleanSteel
- **SensorTronic-bediening, tekstdisplay**
- 43 l, 3 bereidingsniveaus
- **9 ovenfuncties**, microgolf (80 – 1000 W), 4 combi-functies oven/microgolf, grill
- **100 Automatische- en 20 eigen programma's**
- **Spijzen thermometer met draad**
- Popcorn-toets, Quickstart

€ 2.299,-*



H 6800 BM – “M-Touch”

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart
- **M Touch-bediening, Miele@home ready**
- 43 l, 3 bereidingsniveaus
- 9 ovenfuncties, microgolf (80 – 1000 W), 4 combi-functies oven/microgolf, grill
- 100 Automatische- en 20 eigen programma's
- **Spijzen thermometer met draad**
- Popcorn-toets, Quickstart

€ 2.699,-*

Combi-ovens met microgolf ContourLine, 45 cm hoog



H 6100 BM

- R.v.s. CleanSteel
 - EasyControl-bediening, symbolen
 - 43 l, 3 bereidingsniveaus
 - 6 ovenfuncties, microgolf (80 – 1000 W), 2 combi-functies oven/microgolf
 - Popcorn-toets, Quickstart
- € 1.399,-*



H 6300 BM

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart
 - **DirectControl-bediening, tekstdisplay**
 - 43 l, 3 bereidingsniveaus
 - 6 ovenfuncties, microgolf (80 – 1000 W), **4 combi-functies oven/microgolf, grill**
 - **60 Automatische- en 20 eigen programma's**
 - Popcorn-toets, Quickstart
- € 1.799,-*

Combi-ovens met microgolf



* enkel geldig voor r.v.s./CleanSteel

Type	H 6100 BM	H 6200 BM	H 6300 BM
Design			
PureLine/ContourLine	–/●	●/–	–/●
Display	EasyControl	EasyControl	DirectControl
Verzinkbare draaiknoppen/Tekstdisplay/Symbolen	●/–/●	●/–/●	●/●/●
Gebruiksvoordelen			
Elektronische temperatuurregeling voor de oven van 30 – 250°C	●	●	●
Elektronische temperatuurregeling voor de microgolffunctie	●	●	●
Microgolfvermogen in watt: 80, 150, 450, 600, 850 en 1.000	●	●	●
Functies			
Hetelucht Plus/Circulatiegrill/Braadautomaat	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Bruinen/Ontdooien	●/●	●/●	●/●
Grill/Aantal grillstanden	●/1	●/1	●/1
Intensief bakken/Boven-onderwarmte/Onderwarmte	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Microgolf	●	●	●
MG + Grill en MG + Circulatiegrill	–	–	●
MG + Hetelucht Plus	●	●	●
MG + Braadautomaat	●	●	●
Automatische programma's	–	–	●
Spijzenthermometer met kabel/zonder kabel	–	–	–
Speciale toepassingen	●	●	●
Bedieningscomfort			
Popcorn-functie	●	●	●
Weergave uur/Datumaanduiding/Kookwekker	●/–/●	●/–/●	●/●/●
Start-/stopprogramma met uitschakelautomaat	●	●	●
Indicatie reële temperatuur/Voorgeprogrammeerde temperatuur	●/●	●/●	●/●
Quickstart voor microgolffunctie	●	●	●
Eigen programma's/Individuele instellingen	–/●	–/●	20/●
Voorgeprogrammeerde microgolfvermogens op basis van de functie	●	●	●
Deur			
CleanGlass-ovendeur/Deurcontactschakelaar	●/●	●/●	●/●
Klapdeur/zijdelings scharnierende deur	●/–	●/–	●/–
Ovenruimte			
Nuttige inhoud van de ovenruimte in l/Genummerde bereidingsniveaus	43/	43/	43/
Aantal halogeenvverlichting boven/zijdelings	1/–	1/–	1/–
Onderhoudscomfort			
R.v.s. front met CleanSteel-oppervlak	●	●	●
R.v.s. ovenruimte met PerfectClean/met lijnenstructuur	●/●	●/●	●/●
Verwarmingselement voor de grill neerklapbaar	●	●	●
Miele@home			
Mits aanpassingen geschikt voor/Miele@home ready	–/–	–/–	–/–
SuperVision	–	–	–
Veiligheid			
Koelsysteem en koel front	●	●	●
Veiligheidsuitschakeling/Vergrendeling	●/●	●/●	●/●
Snel opwarmen	●	●	●
Meegeleverd toebehoren			
Aantal glazen schalen/Combirooster	1/1	1/1	1/1
Kookstaaf	–	–	–
Receptenboek	–	–	–
Technische gegevens			
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	2,2/230/16	2,2/230/16	2,2/230/16
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 568 x 448 – 452 x 550	560 – 568 x 448 – 452 x 550	560 – 568 x 448 – 452 x 550
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
R.v.s. CleanSteel	1.399,–	1.399,–	1.799,–
Briljantwit	–	–	–
Obsidiaan zwart	–	–	–

NEW



* enkel geldig voor r.v.s./CleanSteel

Type	H 6400 BM	H 6401 BM	H 6600 BM
Design			
PureLine/ContourLine	●/–	●/–	●/–
Display	DirectControl	DirectSensor	SensorTronic
Verzinkbare draaiknoppen/Tekstdisplay/Symbolen	●/●/●	–/●/–	–/●/–
Gebruiksvoordelen			
Elektronische temperatuurregeling voor de oven van 30 – 250°C	●	●	●
Elektronische temperatuurregeling voor de microgolffunctie	●	●	●
Microgolfvermogen in watt: 80, 150, 450, 600, 850 en 1.000	●	●	●
Functies			
Hetelucht Plus/Circulatiegrill/Braadautomaat	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Bruinen/Ontdooien	●/●	●/●	●/●
Grill/Aantal grillstanden	●/1	●/1	●/3
Intensief bakken/Boven-onderwarmte/Onderwarmte	–/–/–	–/–/–	●/●/●
Microgolf	●	●	●
MG + Grill en MG + Circulatiegrill	●	●	●
MG + Hetelucht Plus	●	●	●
MG + Braadautomaat	●	●	●
Automatische programma's	●	●	●
Spijzenthermometer met kabel/zonder kabel	–	–	●/–
Speciale toepassingen	●	●	●
Bedieningscomfort			
Popcorn-functie	●	●	●
Weergave uur/Datumaanduiding/Kookwekker	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Start-/stopprogramma met uitschakelautomaat	●	●	●
Indicatie reële temperatuur/Voorgeprogrammeerde temperatuur	●/●	●/●	●/●
Quickstart voor microgolffunctie	●	●	●
Eigen programma's/Individuele instellingen	20/●	20/●	20/●
Voorgeprogrammeerde microgolfvermogens op basis van de functie	●	●	●
Deur			
CleanGlass-ovendeur/Deurcontactschakelaar	●/●	●/●	●/●
Klapdeur/zijdelings scharnierende deur	●/–	●/–	●/–
Ovenruimte			
Nuttige inhoud van de ovenruimte in l/Genummerde bereidingsniveaus	43/	43/	43/
Aantal halogeenvverlichting boven/zijdelings	1/–	1/–	1/–
Onderhoudscomfort			
R.v.s. front met CleanSteel-oppervlak	●	●	●
R.v.s. ovenruimte met PerfectClean/met lijnenstructuur	●/●	●/●	●/●
Verwarmingselement voor de grill neerklapbaar	●	●	●
Miele@home			
Mits aanpassingen geschikt voor/Miele@home ready	–/–	–/–	●/–
SuperVision	–	–	–
Veiligheid			
Koelsysteem en koel front	●	●	●
Veiligheidsuitschakeling/Vergrendeling	●/●	●/●	●/●
Snel opwarmen	●	●	●
Meegeleverd toebehoren			
Aantal glazen schalen/Combirooster	1/1	1/1	1/1
Kookstaaf	–	–	–
Receptenboek	–	–	–
Technische gegevens			
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	2,2/230/16	2,2/230/16	3,2/230/16
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 568 x 448 – 452 x 550	560 – 568 x 448 – 452 x 550	560 – 568 x 448 – 452 x 550
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
R.v.s. CleanSteel	1.799,–	1.999,–**	2.299,–
Briljantwit	1.799,–	1.999,–**	–
Obsidiaan zwart	1.799,–	1.999,–**	–

** Beschikbaar 11/15

Combi-ovens met microgolf



* enkel geldig voor r.v.s./CleanSteel

Type	H 6800 BM
Design	
PureLine/ContourLine	●/–
Display	M Touch
Verzinkbare draaiknoppen/Tekstdisplay/Symbolen	–/●/–
Gebruiksvoordelen	
Elektronische temperatuurregeling voor de oven van 30 – 250°C	●
Elektronische temperatuurregeling voor de microgolffunctie	●
Microgolfvermogen in watt: 80, 150, 450, 600, 850 en 1.000	●
Functies	
Hetelucht Plus/Circulatiegrill/Braadautomaat	●/●/●
Bruinen/Ontdooien	●/●
Grill/Aantal grillstanden	●/3
Intensief bakken/Boven-onderwarmte/Onderwarmte	●/●/●
Microgolf	●
MG + Grill en MG + Circulatiegrill	●
MG + Hetelucht Plus	●
MG + Braadautomaat	●
Automatische programma's	●
Spizzen thermometer met kabel/zonder kabel	●/–
Speciale toepassingen	●
Bedieningscomfort	
Popcorn-functie	●
Weergave uur/Datumaanduiding/Kookwekker	●/●/●
Start-/stopprogramma met uitschakelautomaat	●
Indicatie reële temperatuur/Voorgeprogrammeerde temperatuur	●/●
Quickstart voor microgolffunctie	●
Eigen programma's/Individuele instellingen	20/●
Voorgeprogrammeerde microgolfvermogens op basis van de functie	●
Deur	
CleanGlass-ovendeur/Deurcontactschakelaar	●/●
Klapdeur/zijdelings scharnierende deur	●/–
Ovenruimte	
Nuttige inhoud van de ovenruimte in l/Genummerde bereidingsniveaus	43/
Aantal halogeenverlichting boven/zijdelings	1/–
Onderhoudscomfort	
R.v.s. front met CleanSteel-oppervlak	●
R.v.s. ovenruimte met PerfectClean/met lijnenstructuur	●/●
Verwarmingselement voor de grill neerklapbaar	●
Miele@home	
Mits aanpassingen geschikt voor/Miele@home ready	–/●
SuperVision	–
Veiligheid	
Koelsysteem en koel front	●
Veiligheidsuitschakeling/Vergrendeling	●/●
Snel opwarmen	●
Meegelieferd toebehoren	
Aantal glazen schalen/Combirooster	2/1
Kookstaaf	–
Receptenboek	–
Technische gegevens	
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	3,2/230/16
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 568 x 448 – 452 x 550
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	
R.v.s. CleanSteel	2.699,–
Briljantwit	2.699,–
Obsidiaan zwart	2.699,–





Modellen

Inbouwstoomoven

Miele stoomovens kunt u op tal van manieren integreren in uw keukenomgeving. Dankzij hun compacte formaat – 60 cm breed – passen ze perfect in standaardnissen in kasten. Zo kunt u in alle vrijheid kiezen waar u uw Miele stoomoven plaatst.

Vrijstaande stoomoven

Is er in uw keuken geen ruimte voor de inbouw van een extra toestel maar wilt u toch genieten van de voordelen van een stoomoven? Geen nood. De vrijstaande stoomoven van Miele biedt soelaas. Hij wordt bij voorkeur geplaatst op het keukenaanrecht. Wat Bedieningscomfort en veelzijdigheid betreft, is hij de evenknie van zijn inbouwbroer.

Variatie troef: voor elk wat wils

De diverse mogelijkheden bij Miele stoomovens

Diverse modellen

Miele stoomovens zijn verkrijgbaar in een ruime keuze aan mogelijkheden. In ons brede aanbod vindt u zeker uw gading.



Het klassieke model

60 cm breed, 45 cm hoog



Het compacte model

50 cm of 60 cm breed, 35 cm hoog



Exclusief Miele De drukstoomoven (steamer)

60 cm breed, 38 cm hoog



De vrijstaande stoomoven

50 cm breed, 37 cm hoog

Soorten



Stoomoven

De Miele stoomoven werkt (zonder druk) in het temperatuurbereik van 40-100 °C. Hiermee kunt u groenten, vis, bijgerechten, desserts en tal van andere gerechten behoedzaam, gezond en lekker bereiden.



Exclusief Miele

Drukstoomoven (steamer)

Met de Miele drukstoomoven (steamer) kunt u ook stoomkoken met druk in het temperatuurbereik van 101-120 °C. Hiermee kunt u maar liefst 50% tijd besparen in vergelijking met stoomkoken zonder druk.

Stoomopwekking buiten de ovenruimte

Alle Miele stoomovens bieden een unieke troef ten opzichte van stoomsystemen van andere merken: het toomaggregaat bevindt zich buiten de ovenruimte. De voordelen daarvan zijn legio: ideale stoomhoeveelheid, optimale temperatuurmeting en -nauwkeurigheid, bereidingstijden die losstaan van de hoeveelheden die u bereidt, en snelle opwarming. En doordat er nooit kalkaanslag is in de ovenruimte, is de reiniging een fluitje van een cent.



Exclusief Miele

MultiSteam

Externe stoomopwekking voor grote ovenruimtes



MonoSteam

Externe stoomopwekking voor kleine ovenruimtes



PowerSteam

Snelle stoomopwekking in de drukstoomoven



Miele



Gezond genieten!

De highlights* van de Miele stoomovens

Exclusief Miele MultiSteam

Resultaten die perfect beantwoorden aan uw smaak? Een koud kunstje. De Miele stoomoven is een echte alleskunner en de ideale aanvulling op de oven en het kookvlak. Omdat de bereidingstijden voor koken met stoom en traditioneel koken vrijwel identiek zijn, hoeft u niet eens uw kookgewoontes aan te passen. U kunt voorgerechten, soep, vis, vlees, groenten, bijgerechten of desserts afzonderlijk bereiden of u kunt een compleet menu in één keer klaarmaken. Al dente, sappig of mals? Niets is de Miele-stoomoven te veel, hoe veeleisend u ook bent. Voor perfecte resultaten zorgt de unieke Miele MultiS-team-technologie. 8 stoomtoevoeropeningen zorgen voor een snelle stoomopwekking, snelle opwarmtijden en een snelle verdeling van de stoom in de ovenruimte. Voordeel? Gelijmatigere bereidingsresultaten.



Exclusief Miele Grote ovenruimte en ruime capaciteit

Benut de hele diepte: u kunt vis, groenten of vlees tegelijk koken met stoom. Er is geen smaakoverdracht tussen de gerechten.

Exclusief Miele Automatische Menukoken-functie

Maak een compleet menu klaar: met de Menukoken-functie bepaalt het toestel automatisch de temperatuur, bereidingstijd en volgorde waarin u de producten in het toestel moet plaatsen.

Gemakkelijk te reinigen

Gedaan met kalkafzetting: de ovenruimte is snel en makkelijk te reinigen dankzij de stoomopwekking buiten de ovenruimte.

Exclusief Miele Stoomkoken met druk

Bespaar tijd en kook gezond: in het temperatuurbereik van 101 tot 120 °C zijn groenten, vlees en peulvruchten dubbel zo snel klaar.

Exclusief Miele Speciale automatische programma's

Bereiden met succes-garantie: De 5 meest populaire recepten als automatische programma's.

* Afhankelijk van het toestel



Extra voordelen van de Miele drukstoomoven (steamer)

Een krachtpatser met looks

PowerSteam

Het origineel. Zelfs na 30 jaar weet de eerste stoomtechnologie voor huishoudelijke toestellen nog steeds te overtuigen dankzij de snelle stoomopwekking. De combinatie van de kleine ovenruimte en het krachtige stoomaggregaat van 5,0 kW staat garant voor supersnelle opwarmtijden. Het stomen met druk bij temperaturen tot 120 °C leidt tot de kortste bereidingstijden die haalbaar zijn met stoomkoken. Dat maakt van de PowerSteam-technologie de meest compromisloze manier om te koken met stoom.



Extra korte bereidingstijden

Bespaar tot 50% tijd ten opzichte van traditioneel koken: snelle en makkelijke bereiding van levensmiddelen bij temperaturen van 100 °C tot 120 °C.

Snelste opwarmtijden

Korter stoomproces: dankzij het extra krachtige stoomaggregaat tovert u snel perfecte resultaten op tafel.

Displays voor temperatuur en tijd

Het front telt twee displays, zodat u makkelijk het verloop kunt volgen.

Automatische afkoeling

Gerechten stomen niet verder: na afloop van een bereiding wordt het gerecht afgekoeld tot de ideale serveertemperatuur.

Veiligheidsvoorzieningen

Uw beschermengel: betrouwbare veiligheidssystemen staan garant voor maximaal bedieningscomfort en een hoge veiligheid.

Vrijstaande stoomoven,
38 cm hoog



DG 6010

- Obsidiaanzwart
- EasySensor-bediening
- Stoomkoken zonder smaakoverdracht
- 24 l, 3 bereidingsniveaus, Automatisch ontkalken
- MonoSteam-technologie, externe stoomopwekking
- Links opendraaiende deur, waterreservoir met stoomaggregaat
- 2 stoompannen met gaatjes, 1 opvangschaal

€ 999,-*

Drukloze inbouwstoomovens
PureLine, 36 cm hoog



DG 6030

- R.v.s. CleanSteel
- EasySensor-bediening, menukoken zonder smaakoverdracht
- 24 l, 3 bereidingsniveaus
- MonoSteam-technologie, externe stoomopwekking
- Links opendraaiende deur, waterreservoir met stoomaggregaat
- 2 stoompannen met gaatjes, 1 opvangschaal
- nishoogte 36 cm

€ 1.199,-*

Drukloze inbouwstoomovens
PureLine, 45 cm hoog



DG 6200

- R.v.s. CleanSteel
- EasySensor-bediening, menukoken zonder smaakoverdracht
- 38 l, 4 bereidingsniveaus
- MultiSteam-technologie, externe stoomopwekking
- 20 Automatische programma's
- Neerklapbare deur, verswaterreservoir
- 3 stoompannen met gaatjes, 1 opvangschaal

€ 1.199,-*



DG 6400

- R.v.s. CleanSteel
- DirectControl-bediening, menukoken zonder smaakoverdracht
- 38 l, 4 bereidingsniveaus
- MultiSteam-technologie, externe stoomopwekking, LED-verlichting
- 75 Automatische- en 20 eigen programma's
- Neerklapbare deur, verswaterreservoir
- 3 stoompannen met gaatjes, 1 opvangschaal

€ 1.699,-*



DG 6401

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart
- DirectSensor-bediening, menukoken zonder smaakoverdracht
- 38 l, 4 bereidingsniveaus
- MultiSteam-technologie, externe stoomopwekking, LED-verlichting
- 75 Automatische- en 20 eigen programma's
- Neerklapbare deur, verswaterreservoir
- 3 stoompannen met gaatjes, 1 opvangschaal

€ 1.899,-*



DG 6600

- R.v.s. CleanSteel
- SensorTronic-bediening, Automatisch menukoken
- 38 l, 4 bereidingsniveaus
- MultiSteam-technologie, externe stoomopwekking, LED-verlichting
- 150 Automatische- en 20 eigen programma's
- Neerklapbare deur, verswaterreservoir
- 3 stoompannen met gaatjes, 1 opvangschaal

€ 2.099,-*

Drukloze inbouwstoomovens ContourLine, 60 cm hoog



DG 6800, "M-Touch"

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart
 - **M Touch-bediening**, Automatisch menukoken
 - 38 l, 4 bereidingsniveaus, **Miele@home ready**
 - MultiSteam-technologie, externe stoomopwekking, LED-verlichting
 - 150 Automatische- en 20 eigen programma's
 - Neerklapbare deur, verswaterreservoir
 - 3 stoompannen met gaatjes, 1 opvangschaal
- € 2.399,-*



DG 6100

- R.v.s. CleanSteel
 - **EasySensor-bediening**, menukoken zonder smaakoverdracht
 - 38 l, 4 bereidingsniveaus
 - MultiSteam-technologie, externe stoomopwekking
 - **20 Automatische programma's**
 - Neerklapbare deur, verswaterreservoir
 - 3 stoompannen met gaatjes, 1 opvangschaal
- € 1.199,-*



DG 6300

- R.v.s. CleanSteel
 - **DirectControl-bediening**, menukoken zonder smaakoverdracht
 - 38 l, 4 bereidingsniveaus
 - MultiSteam-technologie, externe stoomopwekking, **LED-verlichting**
 - **75 Automatische- en 20 eigen programma's**
 - Neerklapbare deur, verswaterreservoir
 - 3 stoompannen met gaatjes, 1 opvangschaal
- € 1.699,-*

Inbouwbare drukstoomoven, PureLine/ContourLine, 38 cm hoog



DGD 4635

- R.v.s. CleanSteel
 - **Tiptoetsbediening**, menukoken zonder smaakoverdracht
 - 19 l, 3 bereidingsniveaus
 - **PowerSteam-technologie**, externe stoomopwekking
 - Temperatuurregeling 40 – 120°C tot op de graad nauwkeurig
 - Uitschuifbaar draagvlak, aansluiting op verswatertoevoer en -afvoer
 - Nishoogte 38 cm. Voor een 45 cm hoge nis is de strip AB 45-7 L cs vereist
 - 2 stoompannen met- en 1 stoomovenpan zonder gaatjes, 1 opvangschaal
- € 3.299,-*

Inbouwbare drukstoomovens met liftdeur, PureLine



DGD 6605


- R.v.s. CleanSteel
 - Tiptoetsbediening, menukoken zonder smaakoverdracht
 - 19 l, 3 bereidingsniveaus
 - PowerSteam-technologie, externe stoomopwekking
 - Temperatuurregeling 40 – 120°C tot op de graad nauwkeurig
 - Uitschuifbaar draagvlak, aansluiting op verswatertoevoer en -afvoer
 - **Zwarte liftdeur met draagvlak van r.v.s.**
 - Nishoogte 38 cm. Voor een 45 cm hoge nis is de strip AB 45-7 L cs vereist
 - 2 stoompannen met- en 1 stoomovenpan zonder gaatjes, 1 opvangschaal
- € 3.599,-*



DGD 6635

- Obsidiaanzwart
 - Tiptoetsbediening, menukoken zonder smaakoverdracht
 - 19 l, 3 bereidingsniveaus
 - PowerSteam-technologie, externe stoomopwekking
 - Temperatuurregeling 40 – 120°C tot op de graad nauwkeurig
 - Uitschuifbaar draagvlak, aansluiting op verswatertoevoer en -afvoer
 - **Zwarte lifdeur met zwart draagvlak**
 - Nishoogte 38 cm. Voor een 45 cm hoge nis is de strip AB 45-7 L obsz vereist
 - 2 stoompannen met- en 1 stoomovenpan zonder gaatjes, 1 opvangschaal
- € 3.599,-*

Vrijstaande- en inbouwstoomovens



* enkel geldig voor r.v.s./CleanSteel

Type	DG 6010	DG 6030	DG 6100
Vrijstaande stoomoven	●	–	–
Inbouwstoomoven	–	●	●
Design			
PureLine/ContourLine	–/–	●/–	–/●
Display	EasySensor	EasySensor	EasySensor
Verzinkbare draaiknoppen	–	–	–
Gebruiksvoordelen			
Tot op de graad nauwkeurige elektronische temperatuurregeling 40 – 100°C	●	●	●
Menukoken zonder smaakoverdracht	●	●	●
Automatische programma's met individuele aanpassingen mogelijk	–	–	●
Warmhouden	–	–	–
Funcities			
Automatische programma's	–	–	20
Koken met stoom	●	●	●
Ontdooien	–	–	–
Opwarmen	–	–	–
Bedieningscomfort			
Koken met stoom op tot wel 3 bereidingsniveaus	●	●	●
Automatisch menukoken	–	–	–
Stoomreductie voor het einde van de bereidingstijd	–	–	●
Weergave uur/Datumaanduiding/Kookwekker	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Start-/stopprogramma	–	–	–
Indicatie van de reële temperatuur/Voorgeprogrammeerde temperatuur	●/–	●/–	●/–
Eigen programma's/Individuele instellingen	–/●	–/●	–/●
Deur			
CleanGlass-deur/Deuraanslag	–/links	–/links	–/onderaan
Ovenruimte			
Nuttige inhoud van de ovenruimte in l	24	24	38
Aantal bereidingsniveaus	3	3	4
GastroNorm-capaciteit (GN) per bereidingsniveau	1/2 GN	1/2 GN	1/3 GN + 1/2 GN
MultiSteam-module/MultiSteam-module met led-verlichting	–/–	–/–	●/–
Onderhoudscomfort			
R.v.s. front met CleanSteel-oppervlak*	–	●	●
Stoomaggregaat buiten de ovenruimte	●	●	●
Verwarmingselement in de bodem voor condensreductie	●	●	●
Automatisch ontkalken	●	●	●
Stoomtechnologie en watervoorziening			
MonoSteam/MultiSteam/PowerSteam	●/–/–	●/–/–	–/●/–
Watervoorraad voor ongev. 90 min. bereidingstijd	●	●	●
Waterreservoir met stoomaggregaat/Verswaterreservoir	●/–	●/–	–/●
Miele@home			
Mits aanpassingen geschikt voor/Miele@home ready	–/–	–/–	–/–
Veiligheid			
Koelsysteem en koel front	●	●	●
Veiligheidsuitschakeling/Vergrendeling	●/–	●/–	●/–
Deurcontactschakelaar	●	●	●
Technische gegevens			
Nismaten in mm (b x h)	–	560 – 568 x 360 x 310	560 – 568 x 450 x 550
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	2,3/230/10	2,3/230/10	3,4/230/16
Meegeleverd toebehoren			
R.v.s. stoomovenpan met gaatjes/ R.v.s. stoomovenpan zonder gaatjes	2/–	2/–	3/–
Draagrooster/Opvangschaal	–/1	–/1	1/1
Bestelkaart voor gratis stoomkookboek/Kookboek	●/–	●/–	●/–
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
R.v.s./CleanSteel	–	1.199,–	1.199,–
Briljantwit	–	–	–
Obsidiaanzwart	999,–	–	–

Inbouwstoomovens



* enkel geldig voor r.v.s./CleanSteel

Type	DG 6200	DG 6300	DG 6400
Vrijstaande stoomoven	–	–	–
Inbouwstoomoven	•	•	•
Design			
PureLine/ContourLine	•/–	–/•	•/–
Display	EasySensor	DirectControl	DirectControl
Verzinkbare draaiknoppen	–	•	•
Gebruiksvoordelen			
Tot op de graad nauwkeurige elektronische temperatuurregeling 40 – 100°C	•	•	•
Menukoken zonder smaakoverdracht	•	•	•
Automatische programma's met individuele aanpassingen mogelijk	•	•	•
Warmhouden	–	•	•
Functies			
Automatische programma's	20	75	75
Koken met stoom	•	•	•
Ontdooien	–	•	•
Opwarmen	–	•	•
Bedieningscomfort			
Koken met stoom op tot wel 3 bereidingsniveaus	•	•	•
Automatisch menukoken	–	–	–
Stoomreductie voor het einde van de bereidingstijd	•	•	•
Weergave uur/Datumaanduiding/Kookwekker	–/–/–	•/•/•	•/•/•
Start-/stopprogramma	–	•	•
Indicatie van de reële temperatuur/Voorgeprogrammeerde temperatuur	•/–	•/•	•/•
Eigen programma's/Individuele instellingen	–/•	20/•	20/•
Deur			
CleanGlass-deur/Deuraanslag	•/onderaan	•/onderaan	•/onderaan
Ovenruimte			
Nuttige inhoud van de ovenruimte in l	38	38	38
Aantal bereidingsniveaus	4	4	4
GastroNorm-capaciteit (GN) per bereidingsniveau	1/3 GN + 1/2 GN	1/3 GN + 1/2 GN	1/3 GN + 1/2 GN
MultiSteam-module/MultiSteam-module met led-verlichting	•/–	–/•	–/•
Onderhoudscomfort			
R.v.s. front met CleanSteel-oppervlak*	•	•	•
Stoomaggregaat buiten de ovenruimte	•	•	•
Verwarmingselement in de bodem voor condensreductie	•	•	•
Automatisch ontkalken	•	•	•
Stoomtechnologie en watervoorziening			
MonoSteam/MultiSteam/PowerSteam	–/•/–	–/•/–	–/•/–
Watervoorraad voor ongev. 90 min. bereidingstijd	•	•	•
Waterreservoir met stoomaggregaat/Verswaterreservoir	–/•	–/•	–/•
Miele@home			
Mits aanpassingen geschikt voor/Miele@home ready	–/–	–/–	–/–
Veiligheid			
Koelsysteem en koel front	•	•	•
Veiligheidsuitschakeling/Vergrendeling	•/–	•/•	•/•
Deurcontactschakelaar	•	•	•
Technische gegevens			
Nismaten in mm (b x h)	560 – 568 x 450 x 550	560 – 568 x 450 x 550	560 – 568 x 450 x 550
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	3,4/230/16	3,4/230/16	3,4/230/16
Meegeleverd toebehoren			
R.v.s. stoomovenpan met gaatjes/			
R.v.s. stoomovenpan zonder gaatjes	3/–	3/–	3/–
Draagrooster/Opvangschaal	1/1	1/1	1/1
Bestelkaart voor gratis stoomkookboek/Kookboek	•/–	•/–	•/–
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
R.v.s./CleanSteel	1.199,–	1.699,–	1.699,–
Briljantwit	–	–	–
Obsidiaanzwart	–	–	–

Inbouwstoomovens



* enkel geldig voor r.v.s./CleanSteel

Type	DG 6401	DG 6600	DG 6800
Vrijstaande stoomoven	–	–	–
Inbouwstoomoven	•	•	•
Design			
PureLine/ContourLine	•/–	•/–	•/–
Display	DirectSensor	SensorTronic	M Touch
Verzinkbare draaiknoppen	–	–	–
Gebruiksvoordelen			
Tot op de graad nauwkeurige elektronische temperatuurregeling 40 – 100°C	•	•	•
Menukoken zonder smaakoverdracht	•	•	•
Automatische programma's met individuele aanpassingen mogelijk	•	•	•
Warmhouden	•	•	•
Funcities			
Automatische programma's	75	150	150
Koken met stoom	•	•	•
Ontdooien	•	•	•
Opwarmen	•	•	•
Bedieningscomfort			
Koken met stoom op tot wel 3 bereidingsniveaus	•	•	•
Automatisch menukoken	–	•	•
Stoomreductie voor het einde van de bereidingstijd	•	•	•
Weergave uur/Datumaanduiding/Kookwekker	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Start-/stopprogramma	•	•	•
Indicatie van de reële temperatuur/Voorgeprogrammeerde temperatuur	•/•	•/•	•/•
Eigen programma's/Individuele instellingen	20/•	20/•	20/•
Deur			
CleanGlass-deur/Deuraanslag	•/onderaan	•/onderaan	•/onderaan
Ovenruimte			
Nuttige inhoud van de ovenruimte in l	38	38	38
Aantal bereidingsniveaus	4	4	4
GastroNorm-capaciteit (GN) per bereidingsniveau	1/3 GN + 1/2 GN	1/3 GN + 1/2 GN	1/3 GN + 1/2 GN
MultiSteam-module/MultiSteam-module met led-verlichting	–/•	–/•	–/•
Onderhoudscomfort			
R.v.s. front met CleanSteel-oppervlak*	•	•	•
Stoomaggregaat buiten de ovenruimte	•	•	•
Verwarmingselement in de bodem voor condensreductie	•	•	•
Automatisch ontkalken	•	•	•
Stoomtechnologie en watervoorziening			
MonoSteam/MultiSteam/PowerSteam	–/•/–	–/•/–	–/•/–
Watervoorraad voor ongev. 90 min. bereidingstijd	•	•	•
Waterreservoir met stoomaggregaat/Verswaterreservoir	–/•	–/•	–/•
Miele@home			
Mits aanpassingen geschikt voor/Miele@home ready	–/–	•/–	–/•
Veiligheid			
Koelsysteem en koel front	•	•	•
Veiligheidsuitschakeling/Vergrendeling	•/•	•/•	•/•
Deurcontactschakelaar	•	•	•
Technische gegevens			
Nismaten in mm (b x h)	560 – 568 x 450 x 550	560 – 568 x 450 x 550	560 – 568 x 450 x 550
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	3,4/230/16	3,4/230/16	3,4/230/16
Meegeleverd toebehoren			
R.v.s. stoomovenpan met gaatjes/			
R.v.s. stoomovenpan zonder gaatjes	3/–	3/–	3/–
Draagrooster/Opvangschaal	1/1	1/1	1/1
Bestelkaart voor gratis stoomkookboek/Kookboek	•/–	•/–	•/–
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
R.v.s./CleanSteel	1.899,–	2.099,–	2.399,–
Briljantwit	1.899,–	–	2.399,–
Obsidiaanzwart	1.899,–	–	2.399,–

Inbouwdrukstoomovens



(1) Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren

* enkel geldig voor r.v.s./CleanSteel

Type	DGD 4635 EDST/CLST	DGD 6605 EDST/CLST	DGD 6635 OBSZ
Inbouwdrukstoomoven (steamer)	●	●	●
Design			
PureLine/ContourLine	●/●	●/-	●/-
Liftdeur	-	●	●
Combinatie met AB 45-7/AB 45-7 L (voor nis 45 cm)	AB 45-7/AB 45-7 L(1)	AB 45-7 L(1)	AB 45-7 L zwart(1)
Display	2 x 7 Segment Display	2 x 7 Segment Display	2 x 7 Segment Display
Gebruiksvoordelen			
Tot op de graad nauwkeurige elektronische temperatuurregeling 40 – 120°C	●	●	●
Stoomkoken met druk van 101°C tot 120°C	●	●	●
Stoomaggregaat buiten de ovenruimte	●	●	●
Functies			
Stoomkoken	●	●	●
Stoomkoken met druk	●	●	●
Ontdooien	●	●	●
Opwarmen	●	●	●
Bedieningscomfort			
Koken met stoom op tot wel 3 bereidingsniveaus	●	●	●
Stoomreductie voor het einde van de bereidingstijd	●	●	●
Indicatie van de reële temperatuur/Voorgeprogrammeerde temperatuur	●/●	●/●	●/●
Deur			
Liftdeur met sierlijst bovenaan	-	●	-
Zwarte liftdeur/cleansteel sierlijsten	-/-	●/●	●/-
Uitschuifbaar draagvlak met automatische sluiting/Deuraanslag	●/links	●/links	●/links
Ovenruimte			
Nuttige inhoud van de ovenruimte in l	19	19	19
Aantal bereidingsniveaus	3	3	3
Onderhoudscomfort			
R.v.s. front met CleanSteel-oppervlak*	●	●	●
Automatisch ontkalken	●	●	●
Stoomtechnologie en watervoorziening			
PowerSteam	tot 120°C	tot 120°C	tot 120°C
Verswateraansluiting	●	●	●
Waterafvoer	●	●	●
Afloopvergiet	●	●	●
Veiligheid			
Koelsysteem en koel front	●	●	●
Veiligheidsuitschakeling/Vergrendeling	●/●	●/●	●/●
Automatische afkoeling	●	●	●
Deurvergrendeling	●	●	●
Overdrukbeveiliging, tweevoudig	●	●	●
Technische gegevens			
Nismaten in mm (b x h x d) (zonder AB)	560 x 380 x 555	560 x 380 x 555	560 x 380 x 555
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	5,1/AC230V – 3NAC400V/-	5,1/AC230V – 3NAC400V/-	5,1/AC230V – 3NAC400V/-
Meegeleverd toebehoren			
R.v.s. stoomovenpan met gaatjes/			
R.v.s. stoomovenpan zonder gaatjes	2/1	2/1	2/1
Opvangschaal	1	1	1
Bestelkaart voor gratis stoomkookboek	●	●	●
Lengte watertoevoer- en waterafvoerslang in m	1,5/2,5 m	1,5/2,5 m	1,5/2,5 m
1 fles systeemontkalker	●	●	●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
R.v.s./Clean Steel	3.299,-	3.599,-	-
Obsidiaanzwart	-	-	3.599,-



Een culinaire hoogvlieger: unieke mogelijkheden

De Miele combistoomovens



Combistoomoven met Hetelucht Plus-functie

Deze Miele-combistoomoven biedt u naast alle functies van een stoomoven ook de ovenfunctie Hetelucht Plus. Dankzij de combinatie van vochtigheid en droge warmte bereikt u perfecte braad- en bakresultaten.



XL-combistoomoven met alle functies van een klassieke oven

Dit toestel biedt u alle functies van een stoomoven en van een klassieke oven uit het topsegment. Afhankelijk van het type wordt hij geleverd met een draadloze spijzen thermometer of met kabel. Dankzij de extra combinatiemogelijkheden met vocht en de zeer grote ovenruimte haalt u een echte alleskunner in huis.



XXL - Combistoomoven met klassieke ovenfuncties

Ook met dit model haalt u een toestel in huis dat een volwaardige stoomoven en oven in één is. Het XXL-model heeft een nismaat van 60 x 60 cm, het formaat van een klassieke oven, en een spijzen thermometer met kabel. De combinatie met een culinaire lade van 29 cm hoog biedt nóg meer mogelijkheden.

Stoomopwekking buiten de ovenruimte

Alle Miele combistoomovens bieden een unieke troef ten opzichte van stoomsystemen van andere merken: het stoomaggregaat bevindt zich buiten de ovenruimte. De voordelen daarvan zijn legio: ideale stoomhoeveelheid, optimale temperatuurmeting en -nauwkeurigheid, bereidingstijden die losstaan van de hoeveelheden die u bereidt, en snelle opwarming. En doordat er nooit kalkaanslag is in de ovenruimte, is de reiniging een fluitje van een cent.



**Exclusief
Miele**

MultiSteam

Externe stoomopwekking voor grote ovenruimtes.



MonoSteam

Externe stoomopwekking voor kleine ovenruimtes.



Verwenprogramma's voor tal van gerechten

De highlights* van de Miele combistoomovens met ovenfuncties

Exclusief Miele MultiSteam

Resultaten die perfect beantwoorden aan uw smaak? Een koud kunstje. De Miele-stoomoven is een echte alleskunner en de ideale aanvulling op de oven en het kookvlak. Omdat de bereidingstijden voor koken met stoom en traditioneel koken vrijwel identiek zijn, hoeft u niet eens uw kookgewoontes aan te passen. U kunt voorgerechten, soep, vis, vlees, groenten, bijgerechten of desserts afzonderlijk bereiden of u kunt een compleet menu in één keer klaarmaken. Al dente, sappig of mals? Niets is de Miele-stoomoven te veel, hoe veeleisend u ook bent. Voor perfecte resultaten zorgt de unieke Miele MultiS-team-technologie. 8 stoomtoevoeropeningen zorgen voor een snelle stoomopwekking, snelle opwarmtijden en een snelle verdeling van de stoom in de ovenruimte. Voordeel? Gelijmatigere bereidingsresultaten.



Exclusief Miele Geen compromis nodig: volwaardige stoomoven én oven in één

Koken met stoom, braden en bakken: dit toestel kan het allemaal. De mogelijkheden zijn eindeloos.

XL/XXL-ovenruimte

Een zee van ruimte: hierin kunt u complete menu's voor tot wel 10 personen bereiden. Zelfs grote levensmiddelen zoals hele vissen of gevogelte passen gemakkelijk in de ovenruimte.

Exclusief Miele Motorisch bedieningspaneel

Maximaal comfort: met een eenvoudige aanraking gaat het bedieningspaneel automatisch open. Daarachter zitten het waterreservoir, het condensreservoir en de spijzenthermometer verscholen.

Combinatiegaren

Bereid gerechten met de gewenste combinatie van hete lucht en vochtigheid, die tot stand wordt gebracht via stoomtoevoer. Hiermee is het gerecht vanbuiten lekker knapperig, terwijl het vanbinnen sappig blijft. Geniet van perfecte bak- en braadresultaten.

Exclusief Miele Draadloze spijzenthermometer

Geen toezicht vereist bij de bereiding: de resttijdindicatie geeft nauwkeurig weer wanneer vlees, vis of gevogelte klaar zal zijn.

* Afhankelijk van het toestel

Inbouwbare combistoomovens PureLine, 45 cm hoog



DGC 6400

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart
- **DirectControl-bediening**, stoomkoken, hete lucht en combigaren = stoom+hete lucht, **Klimaatsensor**
- 32 l, 3 bereidingsniveaus, menukoken zonder smaakoverdracht
- MonoSteam-technologie
- 85 Automatische- en 20 eigen programma's
- Verswaterreservoir, externe stoomopwekking

€ 2.299,-*



DGC 6805 XL – “M-Touch”

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart
- M-touch bediening, Automatisch menukoken, hete lucht, boven- en onderwarmte, grill, combigaren = stoom met alle systemen, Klimaatsensor
- Miele@home ready
- 48 l, 3 bereidingsniveaus, draadloze spijzen thermometer
- MultiSteam-technologie, motorisch openend bedieningspaneel
- 200 Automatische- en 20 eigen programma's
- **FlexiClip-bakblikgeleiders, vaste watertoevoer en -afvoer**, externe stoomopwekking

€ 3.699,-*



DGC 6600 XL

- R.v.s. CleanSteel
- **SensorTronic-bediening, Automatisch menukoken**, hete lucht, **boven- en onderwarmte, grill**, combigaren = **stoom met alle systemen**, Klimaatsensor
- 48 l, 3 bereidingsniveaus, **spijzen thermometer met draad**
- **MultiSteam-technologie, motorisch openend bedieningspaneel**
- **200 Automatische-** en 20 eigen programma's
- Verswaterreservoir, externe stoomopwekking

€ 2.999,-*



DGC 6800 XL – “M-Touch”

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart
- **M-touch bediening**, Automatisch menukoken, hete lucht, boven- en onderwarmte, grill, combigaren = stoom met alle systemen, Klimaatsensor
- **Miele@home ready**
- 48 l, 3 bereidingsniveaus, **draadloze spijzen thermometer**
- MultiSteam-technologie, motorisch openend bedieningspaneel
- 200 Automatische- en 20 eigen programma's
- **FlexiClip-bakblikgeleiders**, verswaterreservoir, externe stoomopwekking

€ 3.499,-*

Inbouwbare combistoomovens PureLine, 60 cm hoog, XXL



DGC 6660 XXL, 60 cm hoog

- R.v.s. CleanSteel, brilj.wit, obs.zw
- **SensorTronic-bediening**, Automatisch menukoken, hete lucht, boven- en onderwarmte, grill, combigaren, Klimaatsensor
- **68 l, 4 bereidingsniveaus, spijzenthermometer met draad**
- MultiSteam-technologie, motorisch openend bedieningspaneel
- 200 Automatische- en 20 eigen programma's, verswaterreservoir, externe stoomopwekking

€ 3.999,-*



DGC 6860 XXL - "M-Touch" NEW

R.v.s. CleanSteel, brilj.wit, obs.zw

- **M-touch bediening**, Automatisch menukoken, hete lucht, boven/onderwarmte, grill, combigaren, Klimaatsensor
- **68 l, 4 bereidingsniveaus, draadloze spijzenthermometer**
- MultiSteam-technologie, motorisch openend bedieningspaneel
- 200 Automatische/20 eigen programma's, verswaterreservoir, externe stoomopwekking

€ 4.499,-* Beschikbaar vanaf 11/2015



DGC 6865 XXL - "M-Touch" NEW

R.v.s. CleanSteel, brilj.wit, obs.zw

- **M-touch bediening**, Automatisch menukoken, hete lucht, boven- en onderwarmte, grill, combigaren, Klimaatsensor
- **68 l, 4 bereidingsniveaus, draadloze spijzenthermometer**
- MultiSteam-technologie, motorisch openend bedieningspaneel
- 200 Automatische/20 eigen programma's, **vaste watertoevoer en -afvoer**, externe stoomopwekking

€ 4.699,-* Beschikbaar vanaf 11/2015

Inbouwbare combistoomovens ContourLine, 45 cm hoog



DGC 6300

- R.v.s. CleanSteel
- **DirectControl-bediening**, stoomkoken, hete lucht en combigaren = stoom+hete lucht, **Klimaatsensor**
- 32 l, 3 bereidingsniveaus
- Oventemp. 30 – 225°C, stoomtemp. 40 – 100°C
- MonoSteam-technologie
- 85 Automatische- en 20 eigen programma's
- Waterreservoir met stoomaggregaat, externe stoomopwekking

€ 2.299,-*



DGC 6500 XL

- R.v.s. CleanSteel
- **SensorTronic-bediening**, Automatisch menukoken, hete lucht, boven- en onderwarmte, grill/combigaren = stoom met alle systemen, Klimaatsensor
- MultiSteam-technologie, motorisch openend bedieningspaneel
- 200 Automatische- en 20 eigen programma's
- Verswaterreservoir, externe stoomopwekking

€ 2.999,-*

Wijzigingen voorbehouden

* Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)

Combistoomovens



* enkel geldig voor r.v.s./CleanSteel

Type	DGC 6300	DGC 6400	DGC 6500 XL
PureLine/ContourLine	-/●	●/-	-/●
Display	DirectControl	DirectControl	SensorTronic
Verzinkbare draaiknoppen	●	●	-
Gebruiksvoordelen			
Elektronische temperatuurregeling ovenfunctie 30 tot 225°C	●	●	●
Elektronische temperatuurregeling stoomovenfunctie 40 tot 100°C	●	●	●
Klimaatensor	●	●	●
Menukoken zonder smaakoverdracht	●	●	●
Draadloze spijzen thermometer/Spijzen thermometer	-/-	-/-	-/●
Functies			
Automatische programma's	meer dan 85	meer dan 85	meer dan 200
Combinatiegaren/Koken met stoom	●/●	●/●	●/●
Grote grill/Kleine grill/Circulatiegrill	-/-/-	-/-/-	●/●/●
Hetelucht Plus	●	●	●
Boven-onderwarme/Bovenwarme/Onderwarme	-/-/-	-/-/-	●/●/●
Bedieningscomfort			
Motorisch openend bedieningspaneel	-	-	●
Automatische menukoken/QuickStart	-/●	-/●	●/●
Weergave uur/Datumaanduiding/Kookwekker	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Indicatie van de reële temperatuur/Voorgeprogrammeerde temperatuur	●/●	●/●	●/●
Eigen programma's/Individuele instellingen	20/●	20/●	20/●
Deur			
CleanGlass-deur/Deurcontactschakelaar	●/●	●/●	●/●
Ovenruimte			
XL-ovenruimte/XXL-ovenruimte met 4 inschuifniveau's	-/-	-/-	●/-
Nuttige inhoud van de ovenruimte in l	32	32	48
Uitneembare zijroosters met PerfectClean	●	●	●
Aantal halogeenverlichting	1	1	1
Onderhoudscomfort			
R.v.s. front met CleanSteel-oppervlak*	●	●	●
R.v.s. binnenruimte met PerfectClean/met lijnenstructuur	●/-	●/-	-/●
Stoomaggregaat buiten de ovenruimte	●	●	●
Onderhoudsprogramma's Inweken/Spoelen/Drogen	●/-/●	●/-/●	●/●/●
Stoomtechnologie en watervoorziening			
MonoSteam/MultiSteam/PowerSteam	●/-/-	●/-/-	-/●/-
Waterreservoir met stoomaggregaat/Verswaterreservoir	●/-	●/-	-/●
Condensreservoir achter de motorische liftdeur	-	-	●
Vaste wateraanvoer en -afvoer	-/-	-/-	-/-
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A	A	A
Energiesparende verlichting/Snel opwarmen	●/-	●/-	●/●
Miele@home			
Mits aanpassingen geschikt voor/Miele@home ready	-/-	-/-	●/-
Veiligheid			
Koelsysteem en koel front	●	●	●
Veiligheidsuitschakeling/Vergrendeling	●/●	●/●	●/●
Technische gegevens			
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 568 x 448 – 452 x 555	560 – 568 x 448 – 452 x 555	560 – 568 x 448 – 452 x 555
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	3,4/230/16	3,4/230/16	3,4/230/16
Meegeleverd toebehoren			
Universele bakplaat/Combirooster	-/1	-/1	1/1
R.v.s. stoomovenpan met gaatjes/zonder gaatjes	2/-	2/-	1/1
R.v.s. bakplaat/Opvangschaal	●/●	●/●	-/-
FlexiCip-bakblikgeleiders met PerfectClean	-	-	-
Bestelkaart voor gratis stoomkookboek	●	●	●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
R.v.s./CleanSteel	2.299,-	2.299,-	2.999,-
Briljantwit	-	2.299,-	-
Obsidiaanzwart	-	2.299,-	-



* enkel geldig voor r.v.s./CleanSteel

Type	DGC 6600 XL	DGC 6800 XL	DGC 6805 XL
PureLine/ContourLine	●/-	●/-	●/-
Display	SensorTronic	M Touch	M Touch
Verzinkbare draaiknoppen	-	-	-
Gebruiksvoordelen			
Elektronische temperatuurregeling ovenfunctie 30 tot 225°C	●	●	●
Elektronische temperatuurregeling stoomovenfunctie 40 tot 100°C	●	●	●
Klimaatensor	●	●	●
Menukoken zonder smaakoverdracht	●	●	●
Draadloze spijzen thermometer/Spijzen thermometer	-/●	●/-	●/-
Functies			
Automatische programma's	meer dan 200	meer dan 200	meer dan 200
Combinatiegaren/Koken met stoom	●/●	●/●	●/●
Grote grill/Kleine grill/Circulatiegrill	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Hetelucht Plus	●	●	●
Boven-onderwarme/Bovenwarme/Onderwarme	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Bedieningscomfort			
Motorisch openend bedieningspaneel	●	●	●
Automatische menukoken/QuickStart	●/●	●/●	●/●
Weergave uur/Datumaanduiding/Kookwekker	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Indicatie van de reële temperatuur/Voorgeprogrammeerde temperatuur	●/●	●/●	●/●
Eigen programma's/Individuele instellingen	20/●	20/●	20/●
Deur			
CleanGlass-deur/Deurcontactschakelaar	●/●	●/●	●/●
Ovenruimte			
XL-ovenruimte/XXL-ovenruimte met 4 inschuifniveau's	●/-	●/-	●/-
Nuttige inhoud van de ovenruimte in l	48	48	48
Uitneembare zijroosters met PerfectClean	●	●	●
Aantal halogeenverlichting	1	2	2
Onderhoudscomfort			
R.v.s. front met CleanSteel-oppervlak*	●	●	●
R.v.s. binnenruimte met PerfectClean/met lijnenstructuur	-/●	-/●	-/●
Stoomaggregaat buiten de ovenruimte	●	●	●
Onderhoudsprogramma's Inweken/Spoelen/Drogen	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Stoomtechnologie en watervoorziening			
MonoSteam/MultiSteam/PowerSteam	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Waterreservoir met stoomaggregaat/Verswaterreservoir	-/●	-/●	-/●
Condensreservoir achter de motorische liftdeur	●	●	-
Vaste wateraanvoer en -afvoer	-/-	-/-	●/●
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A	A	A
Energiesparende verlichting/Snel opwarmen	●/●	●/●	●/●
Miele@home			
Mits aanpassingen geschikt voor/Miele@home ready	●/-	-/●	-/●
Veiligheid			
Koelsysteem en koel front	●	●	●
Veiligheidsuitschakeling/Vergrendeling	●/●	●/●	●/●
Technische gegevens			
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 568 x 448 – 452 x 555	560 – 568 x 448 – 452 x 555	560 – 568 x 448 – 452 x 555
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	3,4/230/16	3,4/230/16	3,4/230/16
Meegeleverd toebehoren			
Universele bakplaat/Combirooster	1/1	1/1	1/1
R.v.s. stoomovenpan met gaatjes/zonder gaatjes	1/1	2/1	2/1
R.v.s. bakplaat/Opvangschaal	-/-	-/-	-/-
FlexiCip-bakblikgeleiders met PerfectClean	-	●	●
Bestelkaart voor gratis stoomkookboek	●	●	●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
R.v.s./CleanSteel	2.999,-	3.499,-	3.699,-
Briljantwit	-	3.499,-	3.699,-
Obsidiaanzwart	-	3.499,-	3.699,-

Combistoomovens XXL, 60 cm

NEW

NEW



Type	DGC 6660 XXL	DGC 6860 XXL	DGC 6865 XXL
PureLine/ContourLine	●/-	●/-	●/-
Display	SensorTronic	M Touch	M Touch
Verzinkbare draaiknoppen	-	-	-
Gebruiksvoordelen			
Elektronische temperatuurregeling ovenfunctie 30 tot 225°C	●	●	●
Elektronische temperatuurregeling stoomovenfunctie 40 tot 100°C	●	●	●
Klimaatensor	●	●	●
Menukoken zonder smaakoverdracht	●	●	●
Draadloze spijzen thermometer/Spijzen thermometer	-/●	●/-	●/-
Functies			
Automatische programma's	meer dan 200	meer dan 200	meer dan 200
Combinatiegaren/Koken met stoom	●/●	●/●	●/●
Grote grill/Kleine grill/Circulatiegrill	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Hetelucht Plus	●	●	●
Boven-onderwarme/Bovenwarme/Onderwarme	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Bedieningscomfort			
Motorisch openend bedieningspaneel	●	●	●
Automatische menukoken/Quickstart	●/●	●/●	●/●
Weergave uur/Datumaanduiding/Kookwekker	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Indicatie van de reële temperatuur/Voorgeprogrammeerde temperatuur	●/●	●/●	●/●
Eigen programma's/Individuele instellingen	20/●	20/●	20/●
Deur			
CleanGlass-deur/Deurcontactschakelaar	●/●	●/●	●/●
Ovenruimte			
XL-ovenruimte/XXL-ovenruimte met 4 inschuifniveau's	-/●	-/●	-/●
Nuttige inhoud van de ovenruimte in l	68	68	68
Uitneembare zijroosters met PerfectClean	●	●	●
Aantal halogeenverlichting	2	2	2
Onderhoudscomfort			
R.v.s. front met CleanSteel-oppervlak	●	●	●
R.v.s. binnenruimte met PerfectClean/met lijnenstructuur	●/●	-/●	-/●
Stoomaggregaat buiten de ovenruimte	●	●	●
Onderhoudsprogramma's Inweken/Spoelen/Drogen	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Stoomtechnologie en watervoorziening			
MonoSteam/MultiSteam/PowerSteam	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Waterreservoir met stoomaggregaat/Verswaterreservoir	-/●	-/●	-/●
Condensreservoir achter de motorische liftdeur	●	●	-
Vaste wateraanvoer en -afvoer	-/-	-/-	●/●
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A	A	A
Energiesparende verlichting/Snel opwarmen	●/●	●/●	●/●
Miele@home			
Mits aanpassingen geschikt voor/Miele@home ready	●/-	-/●	-/●
Veiligheid			
Koelsysteem en koel front	●	●	●
Veiligheidsuitschakeling/Vergrendeling	●/●	●/●	●/●
Technische gegevens			
Nismaten in mm (b x h x d)	560 - 568 x 593 - 595 x 555	560 - 568 x 593 - 595 x 555	560 - 568 x 593 - 595 x 555
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	3,4/230/16	3,4/230/16	3,4/230/16
Meegelieferd toebehoren			
Universele bakplaat/Combirooster	1/1	1/1	1/1
R.v.s. stoomovenpan met gaatjes/zonder gaatjes	1/1	2/1	2/1
FlexiCip-bakblikgeleiders met PerfectClean	-	●	●
Bestelkaart voor gratis stoomkookboek	●	●	●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
R.v.s./CleanSteel	3.999,-	4.499,-**	4.699,-**
Briljantwit	3.999,-	4.499,-**	4.699,-**
Obsidiaanzwart	3.999,-	4.499,-**	4.699,-**

** Leverbaar vanaf 11/2015

** Leverbaar vanaf 11/2015

Heißluft plus | Status

 Heißluft plus 12:00

Temperatur 180 °C Garzeit 30:00 Min

Vorgang beendet







Wereldprimeur bij Miele

De stoomoven met microgolf

Exclusief Miele Stoomkoken, koken en verwarmen in één en hetzelfde toestel

Komt het volgende u bekend voor? U zou graag meerdere kooktoestellen inbouwen in uw keuken maar naast de oven, het hart van elke keuken, is er nog slechts ruimte voor één extra inbouwtoestel?

In de meeste gevallen valt de keuze dan op een microgolfoven. Met zijn snelheid voor ontdooien en verwarmen weet hij te overtuigen. Bovendien is hij een culinaire duizendpoot. U kunt er snel een chocomelk of glas melk mee opwarmen. Met zijn Popcorn-functie kunt u snel en makkelijk een pak popcorn bereiden voor een avondje voor de buis. Een onmisbare helper dus in het dagelijks leven!

Sinds enkele jaren zit het gebruik van stoomovens in de lift. De voordelen zitten hem in de comfortabele en behoedzame bereiding van levensmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan vis of groenten. De natuurlijke smaak en kleur blijven volledig behouden. Tegelijkertijd dragen de uitstekende bereidingsresultaten in belangrijke mate bij tot een gezonde voeding.

Miele is er nu in geslaagd om de voordelen van beide soorten toestellen te combineren in één: een stoomoven met microgolfoven. Met dit nieuwe inbouwtoestel biedt Miele de optimale oplossing voor een nis van 45 cm hoog.

Is er een nis van 60 cm hoog beschikbaar, dan is de culinaire lade van 14 cm hoog in combinatie met de DGM 6800 de perfecte aanvulling op uw Miele-inbouwtoestellen.



Welke kenmerken op het vlak van comfort vindt u onmisbaar?

De highlights* van de stoomoven met microgolf

Exclusief Miele MultiSteam

Resultaten die perfect beantwoorden aan uw smaak? Een koud kunstje. De Miele-stoomoven met microgolf is een echte alleskunner. U kunt voorgerechten, soep, vis, vlees, groenten, bijgerechten of desserts afzonderlijk bereiden of u kunt een compleet menu in één keer klaarmaken. Al dente, sappig of mals?

Niets is de Miele-stoomoven te veel, hoe veeleisend u ook bent.

Voor perfecte resultaten zorgt de unieke Miele MultiSteam-technologie. 8 stoomtoevoeropeningen zorgen voor een snelle stoomopwekking, snelle opwarmtijden en een snelle verdeling van de stoom in de ovenruimte. Voordeel? Gelijktijdigere bereidingsresultaten.



Exclusief Miele Grote ovenruimte en ruime capaciteit

Benut de hele diepte: bereid meerdere levensmiddelen tegelijk om tijd en energie te besparen.



Exclusief Miele Automatisch menukoken

Maak een compleet menu klaar: het toestel kiest automatisch de temperatuur, bereidingstijd en inschuifvolgorde.



Makkelijk te reinigen

Geen kalkaanslag: snel en moeiteloos te reinigen dankzij de stoomopwekking buiten de ovenruimte.



Automatische programma's

Moeiteloos meer dan 150 gerechten perfect bereiden: vis, vlees, groenten en meer met gegarandeerd succes.



Exclusief Miele Popcorntoets

Eén druk op een toets volstaat om snel en makkelijk een pak popcorn te bereiden.

*Afhankelijk van het toestel

Inbouwstoomoven met microgolf,
PureLine, 45 cm hoog



DGM 6800 – “M-Touch”

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart
- M Touch-bediening, Miele@home ready
- 40 l, 4 bereidingsniveaus, LED-verlichting
- Stoomtemperaturen 40 – 100°C, microgolf 80 – 1000 W
- MultiSteam-technologie, automatisch menukoken, externe stoomopwekking
- 150 Automatische- en 20 eigen programma's
- Verswaterreservoir, push-to-release-reservoir

€ 3.499,-*

Stoomoven met microgolf



Type	DGM 6800
PureLine/ContourLine	●/–
Display	M-Touch
Verzinkbare draaiknoppen	–
Model	
Stoomoven met microgolfoven	●
Gebruiksvoordelen	
Elektronische temperatuurregeling stoomovenfunctie 40 tot 100°C	●
Microgolfoven – vermogens in Watt	80/150/300/450/600/850/1.000
Externe stoomopwekking	●
Menukoken zonder smaakoverdracht	●
Automatische programma's met individuele aanpassing van het kookresultaat	●
Warmhouden	●
Functies	
Automatische programma's	meer dan 150
Koken met stoom/Eigen programma's	●/●
Opwarmen	●
Ontdooien	●
Speciale toepassingen	●
Bedieningscomfort	
MyMiele/Zoekfunctie voor automatische programma's	●/●
Koken met stoom op tot wel 3 bereidingsniveaus	●
Automatische menukoken	●
Start-/stopprogramma	●
Weergave uur/Datumaanduiding/Kookwekker	●/●/●
Popcornfunctie/Quick-start	●/●
Eigen programma's/Individuele instellingen	20/●
Deur	
CleanGlass-deur/Doorzichtige deur/Scharnieren onderaan	●/●/●
Ovenruimte	
XL-ovenruimte met 4 inschuifniveaus/Nuttige inhoud in l	●/40
Led-ovenverlichting	●
MultiSteam-module	●
Onderhoudscomfort	
Automatisch ontkalken	●
Stoomaggregaat buiten de ovenruimte	●
Verwarmingselement in de bodem voor condensreductie	●
Stoomtechnologie en watervoorziening	
MonoSteam/MultiSteam/PowerSteam	–/●/–
Watervoorraad voor ongev. 90 minuten kooktijd/Volume in l	●/1,5 l
Verswaterreservoir met Push-to-release mechanisme	●
Miele@home	
Mits aanpassingen geschikt voor/Miele@home ready	–/●
Veiligheid	
Koelsysteem en koel front	●
Veiligheidsuitschakeling/Vergrendeling	●/●
Technische gegevens	
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 568 x 450 x 550
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	3,3/230/16
Meegeleverd toebehoren	
R.v.s. stoomovenpan met gaatjes/zonder gaatjes	2/2
Grillrooster/Glazen schaal	1/1
Bestelkaart voor gratis stoomkookboek	●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	
R.v.s./CleanSteel	3.499,–
Briljantwit	3.499,–
Obsidiaanzwart	3.499,–



Design perfect afgestemd

De Miele microgolfovens

Nismaten

Of u nu een nieuwe keuken plant of een toestel in een bestaande keuken wilt vervangen, Miele-microgolfovens kunnen in alle gangbare nissen worden ingebouwd.



36 cm hoog, SideControl
60 cm breed



45 cm hoog, SideControl
60 cm breed



45 cm hoog, TopControl
60 cm breed

Ruime keuze

De nuttige inhoud van de ovenruimte van de Miele-microgolfovens verschilt afhankelijk van de nismaat.



Ovenruimte van 17 l



Ovenruimte 26 l



Ovenruimte XL van 46 l

Modellen

Miele TopControl-inbouwmodellen

Miele microgolfovens waarbij het bedieningspaneel zich bovenaan bevindt, bieden unieke voordelen. U kunt ze waar u maar wilt in uw keuken plaatsen, doordat ze perfecte eenheid in design garanderen met de andere Miele inbouwtoestellen. Net zoals bij een oven kunt u de deur naar onderen toe openen. Een bijkomend voordeel van de bediening bovenaan is dat de ovenruimte meer plaats biedt.

Miele SideControl-inbouwmodellen

Een alternatief voor de TopControl-toestellen zijn de microgolfovens met zijdelingse bediening zoals bij klassieke microgolfovens. Deze SideControl-inbouwtoestellen kunt u verticaal met andere Miele inbouwtoestellen combineren of afzonderlijk installeren. De deur opent zijdelings.

Vrijstaand toestel

Geen nis in uw keukenkasten voor een inbouwbaar microgolfoven? Dan is de vrijstaande microgolfoven van Miele de juiste keuze. U kunt hem gewoon op het keukenaanrecht plaatsen.



Veel perfecte resultaten en meer comfort

De highlights* van de Miele inbouwbare microgolfovens

Functies

Wie “culinaire duizendpoot” zegt, denkt niet meteen aan een microgolfoven. En toch hebben de Miele microgolfovens veel meer in hun mars dan alleen maar opwarmen of ontdooien. Laat u verrassen door de brede waaier aan mogelijkheden van de Miele microgolfovens.

Microgolfoven - Solo



Microgolfoven met grill



* afhankelijk van het toestel



Perfekte resultaten en meer comfort

Andere highlights* van de Miele inbouwbare microgolfovens

XL-ovenruimte

In de ruime roestvrijstalen ovenruimte van de toestellen met TopControl-bediening kunnen ook grotere gerechten perfect worden bereid, zoals kip of ovenschotels. De draaibodem heeft een diameter van 40 cm, wat het toestel extra veelzijdig maakt. U kunt recipiënten van verschillende groottes plaatsen of meerdere kopjes of borden tegelijk plaatsen. Ideaal om gerechten te bereiden in stijl.



Draaibodem van 40 cm

Zee van ruimte: ideaal voor meerdere glazen, kopjes, potjes of borden of recipiënten van verschillende groottes.



LED-verlichting

Hoogwaardige LED's zorgen tijdens de bereiding voor een optimale verlichting van de ovenruimte, zodat uw gerechten goed zichtbaar zijn. Een bijkomend voordeel is hun lange levensduur.



Popcorntoets

Eén druk op een toets volstaat om snel en makkelijk een pak popcorn te bereiden.



Quartzgrill

Snel en gelijkmatig: uw gerechten worden in een oogwenk optimaal gebruineerd.



Automatische programma's

Tover moeiteloos de heerlijkste gerechten op tafel. U selecteert gewoon het gewenste programma en voert het gewicht in. De microgolfoven doet de rest.

* Afhankelijk van het toestel

Vrijstaande microgolfoven



M 6012

- R.v.s. CleanSteel
 - SideControl-bediening
 - 26 l, draaibodem diam. 32,5 cm
 - Deuraanslag links
 - 7 vermogensstanden (80-900 W), **kwartsgrill 800 W**
 - **Combinatiefunctie microgolfoven + kwartsgrill**
 - 17 Automatische programma's, Memory-functie
 - Quickstart
- € 549,-*

Inbouwbare microgolfovens PureLine / ContourLine



M 6032

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit
 - SideControl-bediening
 - 17 l, draaibodem diam. 27,2 cm
 - Nishoogte 38 cm, deuraanslag links
 - 6 vermogensstanden (80-800 W), **kwartsgrill 800 W**
 - **Combinatiefunctie microgolfoven + kwartsgrill**
 - 17 Automatische programma's, Memory-functie
 - Quickstart
- € 799,-*



M 6040**

- R.v.s. CleanSteel
 - SideControl-bediening
 - **26 l, draaibodem diam. 32,5 cm**
 - **Nishoogte 45 cm, deuraanslag links**
 - **7 vermogensstanden (80-900 W)**
 - **11 Automatische programma's**, Memory-functie
 - Quickstart
- € 799,-*

Inbouwbare microgolfovens PureLine



M 6260

- R.v.s. CleanSteel
 - **TopControl-bediening**
 - **46 l, draaibodem diam. 40,6 cm**
 - Nishoogte 45 cm, **deuraanslag onderaan**
 - 7 vermogensstanden (80-900 W)
 - **16 Automatische programma's**, Memory-functie
 - **Popcorn-toets**, Quickstart
- € 999,-*



M 6262

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart
 - TopControl-bediening
 - 46 l, draaibodem diam. 40,6 cm
 - Nishoogte 45 cm, deuraanslag onderaan
 - 7 vermogensstanden (80-900 W), **kwartsgrill 1500 W**
 - **Combinatiefunctie microgolfoven + kwartsgrill**
 - **23 Automatische programma's**, Memory-functie
 - **Popcorn-toets**, Quickstart
- € 1.199,-*

Inbouwbare microgolfoven ContourLine



M 6160

- R.v.s. CleanSteel
 - TopControl-bediening
 - 46 l, draaibodem diam. 40,6 cm
 - Nishoogte 45 cm, deuraanslag onderaan
 - 7 vermogensstanden (80-900 W)
 - **16 Automatische programma's**, Memory-functie
 - **Popcorn-toets**, Quickstart
- € 999,-*

Wijzigingen voorbehouden

* Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw ingebrepen)

** Niet combineerbaar in horizontale opstelling met 45 cm hoge toestellen van de 6000 generatie



Vrijstaande- en inbouwbare microgolfovens



* Het design combineert niet in een horizontale opstelling met 45 cm toestellen van de 6000 generatie.

Type	M 6012	M 6032	M 6040*
Model			
Vrijstaande microgolfoven/Inbouwbare microgolfoven	●/-	-/●	-/●
Design			
PureLine/ContourLine	-/-	●/●	●/●
TopControl/SideControl	-/●	-/●	-/●
Gebruiksvoordelen			
Elektronische regeling van het vermogen 80 – 800/80 – 900 W	-/●	●/-	-/●
Vermogensstanden	7	6	7
Grillvermogen	800 W	800 W	-
Warmhouden	●	●	●
Kwartsgrill	●	●	-
Functies			
Automatische programma's	17	17	11
Microgolf-functie	●	●	●
Grill-functie	●	●	-
Combinatiefunctie microgolfoven + grill	●	●	-
Bedieningscomfort			
Popcorn-functie	-	-	-
Weergave uur	●	●	●
Kookwekker/Uitschakelautomaat	●/●	●/●	●/●
Quickstart	●	●	●
Memory-functie	●	●	●
Individuele instellingen	●	●	●
Ovenruimte			
Nuttige inhoud van de ovenruimte in l	26 l	17 l	26 l
Led-ovenverlichting	●	●	●
Hoogte van de ovenruimte in cm	20,7	20,2	20,7
Diameter van de draaibodem in cm	32,5	27,2	32,5
Deur			
Deurcontactschakelaar	●	●	●
Toets „Deur open“	●	●	●
Deuraanslag	links	links	links
Onderhoudscomfort			
Roestvrijstalen front met CleanSteel-oppervlak	●	●	●
Zuinigheid en duurzaamheid			
Nachtuitschakeling/Uur onzichtbaar	●/-	●/-	●/-
Veiligheid			
Ingebruiknamevergrendeling	●	●	●
Veiligheidsschakelaars			
Melding „Door“	●	●	●
Technische gegevens			
Nismaten in mm (b x h x d)	-	562 – 595 x 350 – 372 x 310	562 – 568 x 450 – 452 x 550
Nisonafhankelijke ventilatie	●	●	●
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	2,17/220 – 240/10	2,17/220 – 240/10	2,17/220 – 240/10
Meegelieferd toebehoren			
Deksel	●	●	●
Kookstaafje	-	-	-
Grillrooster	●	●	-
Gourmetplaat	●	●	-
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren			
Nisopvulpaneel AB 45-9/AB 42-1	-/-	●/●	-/-
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
R.v.s./CleanSteel	549,-	799,-	799,-
Briljantwit	-	799,-	-
Obsidiaanzwart	-	-	-



Type	M 6160	M 6260	M 6262
Model			
Vrijstaande microgolfoven/Inbouwbare microgolfoven	-/●	-/●	-/●
Design			
PureLine/ContourLine	-/●	●/-	●/-
TopControl/SideControl	●/-	●/-	●/-
Gebruiksvoordelen			
Elektronische regeling van het vermogen 80 – 800/80 – 900 W	-/●	-/●	-/●
Vermogensstanden	7	7	7
Grillvermogen	–	–	1.500 W
Warmhouden	●	●	●
Kwartsgrill	–	–	●
Functies			
Automatische programma's	16	16	23
Microgolf-functie	●	●	●
Grill-functie	–	–	●
Combinatiefunctie microgolfoven + grill	–	–	●
Bedieningscomfort			
Popcorn-functie	●	●	●
Weergave uur	●	●	●
Kookwekker/Uitschakelautomaat	●/●	●/●	●/●
Quickstart	●	●	●
Memory-functie	●	●	●
Individuele instellingen	●	●	●
Ovenruimte			
Nuttige inhoud van de ovenruimte in l	46 l	46 l	46 l
Led-ovenverlichting	●	●	●
Hoogte van de ovenruimte in cm	23,2	23,2	23,2
Diameter van de draaibodem in cm	40,6	40,6	40,6
Deur			
Deurcontactschakelaar	●	●	●
Toets „Deur open“	–	–	–
Deuraanslag	onderaan	onderaan	onderaan
Onderhoudscomfort			
Roestvrijstalen front met CleanSteel-oppervlak	●	●	●
Zuinigheid en duurzaamheid			
Nachtuitschakeling/Uur onzichtbaar	-/●	-/●	-/●
Veiligheid			
Ingebruiknamevergrendeling	●	●	●
Veiligheidsschakelaars			
Melding „Door“	●	●	●
Technische gegevens			
Nismaten in mm (b x h x d)	562 – 568 x 450 – 452 x 550	562 – 568 x 450 – 452 x 550	562 – 568 x 450 – 452 x 550
Nisonafhankelijke ventilatie	●	●	●
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	1,6/220 – 240/10	1,6/220 – 240/10	1,6/220 – 240/10
Meegelieferd toebehoren			
Deksel	●	●	●
Kookstaafje	–	–	–
Grillrooster	–	–	●
Gourmetplaat	–	–	●
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren			
Nisopvulpaneel AB 45-9/AB 42-1	-/-	-/-	-/-
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
R.v.s./CleanSteel	999,–	999,–	1.199,–
Briljantwit	–	–	1.199,–
Obsidiaanzwart	–	–	1.199,–



Een volwaardig kooktoestel

De culinaire laden van Miele

Soorten

Miele biedt drie basissoorten van geïntegreerde culinaire laden. U kunt kiezen uit verschillende afmetingen. Ideaal dus voor elke keukenomgeving!



Warmhoudlade - 10 cm hoog

In deze verwarmde lade kunt u gemakkelijk kopjes, borden en serveerservies voorverwarmen. Een warmhoudlade is superhandig en vult uw stoomoven of koffiezetapparaat perfect aan.



Culinaire lade – 14 cm hoog

Bovenop de voordelen van een warmhoudlade biedt de culinaire lade twee extra troeven: de mogelijkheid om gerechten warm te houden en de functie "Garen op lage temperatuur" om vlees en andere gerechten behoorlijk en smaakvol te bereiden.



Culinaire lade – 29 cm

De ideale aanvulling bij een verticale toestellenopstelling en zeer ruim bemeten onwille van zijn 2 niveaus.

Ruime keuze aan formaten



Het compacte formaat – 10 cm hoog, 60 cm breed

Is de ideale aanvulling op een compact inbouwtoestel van 35 cm hoog zoals de Miele-Nespresso-koffiezetapparaat of de Miele-stoomoven. Een gouden duo dat als gegoten zit in een nis van 45 cm!



Het klassieke formaat – 14 cm hoog, 60 cm breed

De culinaire lade is verkrijgbaar in een middelgroot formaat. U kunt deze lade perfect combineren met een compact inbouwtoestel van 45 cm hoog. Denk bijvoorbeeld aan een koffiezetapparaat, stoomoven, combi-stoomoven of combi-oven van Miele. Een betere manier om een nis van 60 cm hoog te benutten is nauwelijks denkbaar. Miele heeft twee designvarianten ontwikkeld. Zo kunt u een lade kiezen die perfect past bij het toestel waarmee u de lade wilt combineren. Resultaat? Eén harmonieus geheel



Het extra grote formaat – 29 cm hoog, 60 cm breed

Met haar hoogte van 29 cm blinkt de extra grote culinaire lade uit in comfort. Uiteraard ook ideaal om servies voor te verwarmen! In combinatie met een klassieke oven van 60 cm hoog levert dat waanzinnig veel culinaire mogelijkheden op. Dit formaat is verkrijgbaar in een PureLine en ContourLine variant. Zo krijgt uw keuken een uniforme uitstraling.



Perfekte temperatuur voor servies en gerecht!

De highlights* van de Miele culinaire laden

Exclusief Miele

Garen op lage temperatuur: verwenprogramma voor elke soort vlees

Garen op lage temperatuur is een gaarmethode uit de professionele gastronomie om vlees behoedzaam te garen. Hiermee blijft het vlees sappig en mals en krijgt het meer smaak. Smaken en voedingsstoffen blijven grotendeels behouden. Deze manier van garen wordt al lang door grote chefs gebruikt om verfijnde smaken te creëren maar wordt ook steeds vaker thuis gebruikt. Garen op lage temperatuur is een stressvrije bereiding: het proces hoeft niet in de gaten te worden gehouden. En intussen kunt u zich zonder tijdsdruk op de rest van de bereidingen concentreren. Het vlees kan onmiddellijk na het garen worden opengesneden. U hoeft het niet eerst even te laten staan, aangezien het vleessap gelijkmatig verdeeld is.



4 functies

Veelzijdigheid troef: u kunt de culinaire lade gebruiken om kopjes/glazen te verwarmen, serveer-/eetservies te verwarmen, gerechten warm te houden of te garen op lage temperatuur.

Exclusief Miele

Touch-bediening via sensortoesten

Gebruiksvriendelijk en comfortabel: de bediening gebeurt door het aanraken van sensortoesten. Het touch-bedieningspaneel is één vlak glazen oppervlak, waardoor het gemakkelijk te reinigen is.

Timer

Gegarandeerde warmte: alle geïntegreerde culinaire laden hebben een timer, waarmee het toestel automatisch wordt uitgeschakeld na afloop van een bepaalde duur. U kunt een duur van maximaal 4 uur instellen.

Automatische sluiting met aanslagdemping

Zacht sluiten: een speciale aanslagdemping zorgt ervoor dat de culinaire lade vanzelf sluit.

Volledig uittrekbaar

Optimaal overzicht: u kunt de lade volledig openen om gemakkelijk dingen te plaatsen of uit te nemen.

*Afhankelijk van het toestel

Inbouwbare culinaire laden PureLine/ContourLine



EGW 6210, 10 cm hoog

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart
 - Zonder greep, Push-to-open
 - Temperatuurregeling 30-50°C
 - **Servies verwarmen**
 - Beladingsvermogen 56 Espresso- of 25 Cappuccinnokopjes
 - Volledig uittrekbaar, antislipmat
 - Combinatie met CVA 6431 in 45 cm nis
- € 599,-*



ESW 6114, 15 cm hoog

- R.v.s. CleanSteel, met brede strip van r.v.s.: voor combi met 60 cm toestel in horizontale opstelling
 - **Glazen bedieningspaneel met tiptoetsen**
 - Zonder greep, Push-to-open
 - **Temperatuurregeling 40-85°C**
 - Servies verwarmen, **gerechten warmhouden**
 - **Slow cooking**
 - **Servies voor 6 personen**, volledig uittrekbaar, antislipmat
 - Mogelijk: autom. verbinding – mits CVVK-kabel – met CVA 6805
- € 799,-*



ESW 6214, 15 cm hoog

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart
 - **Glazen bedieningspaneel met tiptoetsen**
 - Zonder greep, Push-to-open
 - **Temperatuurregeling 40-85°C**
 - Servies verwarmen, gerechten warmhouden
 - **Slow cooking**
 - **Servies voor 6 personen, volledig uittrekbaar, antislipmat**
 - Mogelijk: autom. verbinding – mits CVVK-kabel – met CVA 6805
- € 799,-*

Inbouwbare culinaire lade PureLine



ESW 6229, 29 cm hoog

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart
 - Glazen bedieningspaneel met tiptoetsen
 - Temperatuurregeling 40-85°C
 - Servies verwarmen, gerechten warmhouden
 - **Slow cooking**
 - **Servies voor 12 personen, 2 niveaus, gedempte sluiting**
 - Volledig uittrekbaar, antislipmat
- € 999,-*

inbouwbare culinaire lade ContourLine




ESW 6129, 29 cm hoog

- R.v.s. CleanSteel
 - Glazen bedieningspaneel met tiptoetsen
 - Temperatuurregeling 40-85°C
 - Servies verwarmen, gerechten warmhouden
 - **Slow cooking**
 - **Servies voor 12 personen, 2 niveaus, gedempte sluiting**
 - Volledig uittrekbaar, antislipmat
- € 999,-*



Inbouwbare culinaire laden



Type	EGW 6210	ESW 6114	ESW 6214
Model			
Warmhoudlade	•	–	–
Culinaire lade	–	•	•
Design			
PureLine	•	•	•
ContourLine	•	•	•
Glazen bedieningspaneel met tiptoetsen	–	•	•
Bedieningslijst met symbolen	–	•	•
Zonder greep	•	•	•
Gebruiksvoordelen			
Verwarmen van servies	•	•	•
Warmhouden van gerechten voor het samenstellen van een menu	–	•	•
Perfect resultaat met garen op lage temperatuur	–	•	•
Temperatuurregeling van 30°C – 50°C	•	–	–
Traploze temperatuurstelling	•	–	–
Tot op de graad nauwkeurige elektronische temperatuurregeling van 40°C tot 85°C	–	•	•
Funcities			
Kopjes verwarmen	•	•	•
Servies verwarmen	•	•	•
Gerechten warmhouden	–	•	•
Garen op lage temperatuur	–	•	•
Bedieningscomfort			
Volledig uittrekbaar voor eenvoudig in- en uitladen	•	•	•
Push-to-Open-mechanisme	•	•	•
Automatische sluiting met aanslagdemping	–	–	–
Stop-programma/Timerfunctie	–	•	•
Beladingsvermogen	56 Espresso- of 25 Cappuccinnokopjes	Servies v. 6 personen	Servies v. 6 personen
Onderhoudscomfort			
R.v.s. front met CleanSteel-oppervlak	•	•	•
Vlak Touch-display	–	•	•
Verbinding met andere huishoudtoestellen			
Automatische aansluiting met CVA 6805, mits kabel CVVK	–	•	•
Combinatie mogelijk met CVA 6431 in 45 cm nis	•	–	–
Veiligheid			
Koel front	•	•	•
Antislipbodem	•	•	•
Veiligheidsuitschakeling	–	•	•
Technische gegevens			
Toestelafmetingen b x d x h	595 x 545 x 100	595 x 548 x 141	595 x 548 x 141
Nuttige hoogte van de binnenruimte in mm	70	85	85
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	0,15/230/10	0,7/230/10	0,7/230/10
Meegelieferd toebehoren			
Bestelkaart voor het kookboek Garen op lage temperatuur	–	•	•
Draagrooster om gerechten hoger te plaatsen	–	–	–
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en BTW inbegrepen)			
R.v.s./Clean Steel	599,–	799,–	799,–
Briljantwit	–	–	799,–
Obsidiaanzwart	–	–	799,–



Type	ESW 6129	ESW 6229
Model		
Warmhoudlade	–	–
Culinaire lade	•	•
Design		
PureLine	–	•
ContourLine	•	–
Glazen bedieningspaneel met tiptoetsen	•	•
Bedieningslijst met symbolen	•	•
Zonder greep	–	–
Gebruiksvoordelen		
Verwarmen van servies	•	•
Warmhouden van gerechten voor het samenstellen van een menu	•	•
Perfect resultaat met garen op lage temperatuur	•	•
Temperatuurregeling van 30°C – 50°C	–	–
Traploze temperatuurinstelling	–	–
Tot op de graad nauwkeurige elektronische temperatuurregeling van 40°C tot 85°C	•	•
Funcities		
Kopjes verwarmen	•	•
Servies verwarmen	•	•
Gerechten warmhouden	•	•
Garen op lage temperatuur	•	•
Bedieningscomfort		
Volledig uittrekbaar voor eenvoudig in- en uitladen	•	•
Push-to-Open-mechanisme	–	–
Automatische sluiting met aanslagdemping	•	•
Stop-programma/Timerfunctie	•	•
Beladingsvermogen	Servies v. 12 personen	Servies v. 12 personen
Onderhoudscomfort		
R.v.s. front met CleanSteel-oppervlak	•	•
Vlak Touch-display	•	•
Verbinding met andere huishoudtoestellen		
Automatische aansluiting met CVA 6805, mits kabel CVVK	–	–
Combinatie mogelijk met CVA 6431 in 45 cm nis	–	–
Veiligheid		
Koel front	•	•
Antislipbodem	•	•
Veiligheidsuitschakeling	•	•
Technische gegevens		
Toestelafmetingen b x d x h	595 x 548 x 289	595 x 548 x 289
Nuttige hoogte van de binnenruimte in mm	230	230
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	0,7/230/10	0,7/230/10
Meegeleverd toebehoren		
Bestelkaart voor het kookboek Garen op lage temperatuur	•	•
Draagrooster om gerechten hoger te plaatsen	•	•
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en BTW inbegrepen)		
R.v.s./Clean Steel	999,–	999,–
Briljantwit	–	999,–
Obsidiaanzwart	–	999,–



Soorten



Bediening via een fornuis



Bediening op het kookvlak zelf

Gevoel voor ruimte en oog voor detail

De ruime keuze aan formaten en omranding bij de Miele kookvlakken

Modellen



Inductie – trendsetter



HiLight – traditioneel



Gas – klassieker

Ruime keuze aan formaten



Klassiek – Plaatsbesparende kookvlakken van 60 cm breed met 4 kookzones.




Comfortabel – kookvlak van 75 cm breed met 4 tot 6 kookzones.



Extra groot – Kookvlak van 90 cm breed, tot 5 kookzones.

Omranding



rand van r.v.s.



zonder rand voor vlakke inbouw



facetrand

Ombekommerd kokkerellen!

Handige bedieningsconcepten en kookvlakindelingen


Bedieningsconcepten



EasyControl Plus-bediening



DirectSelection-bediening



Exclusief Miele DirectSelection Plus-bediening



Bediening met draaiknoppen



Kracht en flexibiliteit

De power-functies van de Miele kookvlakken

Veelzijdige kookzones



Variozone

Power-functies



**Exclusief
Miele**

ExtraSpeed



Braadzone



**Exclusief
Miele**

WaterBoost



**Exclusief
Miele**

PowerFlex



TwinBooster



**Exclusief
Miele**

PowerFlex



Con@ctivity 2.0

Koken wordt puur plezier met deze exclusieve uitrusting!

De highlights* van de Miele kookvlakken

Exclusief Miele Con@ctivity 2.0

Dankzij de toekomstgerichte automatische technologie Con@ctivity 2.0 kunt u zich volledig richten op het koken en hoeft u de afzuigkap niet meer zelf in en uit te schakelen. Con@ctivity 2.0 neemt de informatie van de kookplaat op en stuurt deze door naar de afzuigkap. De afzuigkap kiest dan automatisch de juiste vermogensstand en zorgt zo voor een aangenaam klimaat in huis. Bij Con@ctivity 2.0 communiceren afzuigkap en kookplaat draadloos met elkaar. De installatie is heel eenvoudig: Bij alle afzuigkappen met Con@ctivity 2.0 wordt een draadloze stick meegeleverd, die aan elk Con@ctivity voorbereid kookplaat van Miele kan worden aangesloten (Plug & Play).



Exclusief Miele DirectSelection Plus

Dit bedieningsconcept combineert snelle en intuïtieve bediening met ingetogen elegantie. Doordat de cijfers digitaal worden weergegeven, zijn ze niet te zien wanneer het toestel uitgeschakeld is. Dat zorgt voor een elegant, puristisch beeld.

DirectSelection

U kunt de vermogensstanden en tijden voor alle kookzones gemakkelijk instellen via één centrale cijferreeks van 0-9, die gedrukt is op het kookvlak.

Ultieme vrijheid om te koken met PowerFlex-inductie

Een PowerFlex-kookvlak biedt 3 flexibele manieren om uw kookpotten te plaatsen. Eerst en vooral kunnen individuele kookzones geactiveerd worden. Op meerdere PowerFlex-kookvlakken kunnen zo tot 6 potten geplaatst worden!

Flexibiliteit

Elke PowerFlex-zone bevat een grote centrale kookzone. Ideaal voor potten met een grote diameter, of bijvoorbeeld een wok. Bovendien kunnen 2 individuele kookzones gecombineerd worden tot een extra grote braadzone. Het aanschroeien van vlees of laten sudderen van een grote ovenschaal wordt zo kinderspel.

Exclusief Miele ExtraSpeed

Miele HiLight-kookvlakken met ExtraSpeed zijn de snelste elektrische kookvlakken ter wereld. U bespaart bij de kookstart tot 35%** tijd op ExtraSpeed-kookzones van Miele.

* Naargelang het model

** In vergelijking met een 15 jaar oud Miele HiLight-kookvlak

Kookvlakken HiLight, 60 cm breed, in combinatie met een inbouwfornuis



KM 6012

- Vlakke rand van r.v.s.
 - **In combinatie met fornuis H 2261 E**
 - **Bediening met regelknoppen op het fornuis**
 - 4 kookzones, o.a. kookzone-uitbreiding
 - Restwarmtebenutting en -indicatie
 - Uitsnijding bxd in mm: 560 x 490, elek. aansluitwaarde 5,9 kW
- € 499,-*

Kookvlakken HiLight, 60 cm breed



KM 5600

- Vlakke rand van r.v.s.
 - **EasyControl-frontbediening met tiptoetsen**
 - 4 kookzones
 - Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie
 - Uitsnijding bxd in mm: 560 x 490 mm, elek. aansluitwaarde 6,4 kW
- € 599,-*



KM 5603

- Vlakke rand van r.v.s.
 - EasyControl-frontbediening met tiptoetsen
 - 4 kookzones, o.a. **kookzone-uitbreiding; braadzone**
 - Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie
 - Uitsnijding bxd in mm: 600 x 500 mm, elek. aansluitwaarde 7 kW
- € 699,-*



KM 6202

- Vlakke rand van r.v.s.
 - **DirectControl-frontbediening met tiptoetsen**
 - 4 kookzones, o.a. kookzone-uitbreiding, **Timers**
 - Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie
 - **ExtraSpeed, Stop&Go**
 - **Automatische functie Con@ctivity 2.0**
 - Uitsnijding bxd in mm: 560 x 490, elek. aansluitwaarde 7,1 kW
- € 849,-*



KM 6207

- **Rondom met facetrans**
 - DirectControl-frontbediening met tiptoetsen
 - 4 kookzones, o.a. kookzone-uitbreiding; **braadzone, Timers**
 - Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie
 - ExtraSpeed, Stop&Go
 - Automatische functie Con@ctivity 2.0
 - Uitsnijding bxd in mm: 600 x 500, elek. aansluitwaarde 7,7 kW
- € 949,-*

Kookvlakken HiLight, 75 cm breed



KM 5607

- **Vlakke rand van r.v.s.**
- DirectControl-frontbediening met tiptoetsen
- 4 kookzones o.a. kookzone-uitbreiding, braadzone
- Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie
- Uitsnijding bxd in mm: 750 x 490, elek. aansluitwaarde 7,6 kW

€ 799,-*



KM 6212

- Vlakke rand van r.v.s.
- DirectControl-frontbediening met tiptoetsen
- 4 kookzones, o.a. kookzone-uitbreiding; braadzone, **Timers**
- Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie
- **ExtraSpeed, Stop&Go**
- **Automatische functie Con@ctivity 2.0**
- Uitsnijding bxd in mm: 750 x 490, elek. aansluitwaarde 8,5 kW

€ 999,-*



KM 6223

- **Vlakke inbouw, zonder rand**
- **DirectControl Plus-frontbediening** met tiptoetsen
- 4 kookzones, o.a. kookzone-uitbreiding; braadzone, Timers
- Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie
- ExtraSpeed, Stop&Go
- Automatische functie Con@ctivity 2.0
- Uitsnijding bxd in mm: 730 x 470/756 x 496, elek. aansluitwaarde 8,5 kW

€ 1.199,-*

Kookvlak HiLight, 95 cm breed



KM 6230

- **Opstaande rand van r.v.s.**
- DirectControl Plus-frontbediening met tiptoetsen
- 5 kookzones, o.a. kookzone-uitbreiding; braadzone, Timers
- Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie
- ExtraSpeed, Stop&Go
- Automatische functie Con@ctivity 2.0
- Uitsnijding bxd in mm: 916 x 500, elek. aansluitwaarde 10,7 kW

1.449,-*

Wijzigingen voorbehouden

* Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw ingebrepen)

Inductiekookvlakken, 60 cm breed



KM 6115

- Breedte 57,4 cm, vlakke rand van r.v.s.
 - EasyControl-frontbediening met tiptoetsen
 - 4 kookzones, kookzone-uitbreiding, Timers
 - Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie, pan/pangrootte detectie
 - TwinBooster, Warmhoudfunctie
 - Uitsnijding b x d in mm: 560 x 490, aansluitwaarde 7,3 kW
- € 999,-*



KM 6314

- Breedte 57,4 cm, vlakke rand van r.v.s.
 - DirectSelection-frontbediening met tiptoetsen
 - 4 kookzones, kookzone-uitbreiding, Timers
 - Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie, pan/pangrootte detectie
 - TwinBooster, Stop&Go, Warmhoudfunctie
 - Automatische functie Con@ctivity 2.0
 - Uitsnijding b x d in mm: 560 x 490, aansluitwaarde 7,3 kW
- € 1.199,-*



KM 6325-1

- Breedte 62 cm, sierlijst voor- en achteraan van r.v.s.
 - Regelknoppen rechts op het kookvlak
 - 4 kookzones, kookzone-uitbreiding
 - Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie, pan/pangrootte detectie
 - TwinBooster, Warmhoudfunctie
 - PowerFlex-zone (links)
 - Automatische functie Con@ctivity 2.0
 - Uitsnijding b x d in mm: 600 x 500, aansluitwaarde 7,3 kW
- € 1.199,-*



KM 6322

- Breedte 61,4 cm, vlakke rand van r.v.s.
 - DirectSelection-frontbediening met tiptoetsen
 - 4 kookzones, kookzone-uitbreiding, Timers
 - Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie, pan/pangrootte detectie
 - TwinBooster, Stop&Go, Warmhoudfunctie
 - PowerFlex-zone (rechts)
 - Automatische functie Con@ctivity 2.0
 - Uitsnijding b x d in mm: 600 x 500, aansluitwaarde 7,3 kW
- € 1.299,-*



KM 6324-1 Briljantwit

- Breedte 59,2 cm, vlakke inbouw, zonder rand
 - DirectSelection-frontbediening met tiptoetsen
 - 4 kookzones, kookzone-uitbreiding, Timers
 - Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie, pan/pangrootte detectie
 - TwinBooster, Stop&Go, Warmhoudfunctie
 - PowerFlex-zone (rechts)
 - Automatische functie Con@ctivity 2.0
 - Uitsnijding b x d in mm: 570 x 470/596 x 496, aansluitwaarde 7,3 kW
- € 1.399,-*



KM 6328-1 Powerflex

- Breedte 62,6 cm, opstaande rand van r.v.s.
 - DirectSelection-frontbediening met tiptoetsen
 - 4 kookzones, kookzone-uitbreiding, Timers
 - Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie, pan/pangrootte detectie
 - TwinBooster, Stop&Go, Warmhoudfunctie
 - 2 x PowerFlex-zone (links en rechts)
 - Automatische functie Con@ctivity 2.0
 - Uitsnijding b x d in mm: 560 x 490, aansluitwaarde 7,3 kW
- € 1.399,-*

Inductiekookvlakken, 75 en 80 cm breed



KM 6118

- Breedte 76,4 cm, vlakke rand van r.v.s.
- EasyControl-frontbediening met tiptoetsen
- 4 kookzones, kookzone-uitbreiding, Timers
- Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie, pan/pangrootte detectie
- TwinBooster, Warmhoudfunctie
- Uitsnijding b x d in mm: 750 x 490, aansluitwaarde 7,3 kW

€ 1.199,-*



KM 6344

- Breedte 80,6 cm, opstaande rand van r.v.s.
- DirectSelection-frontbediening met tiptoetsen
- 4 kookzones, kookzone-uitbreiding, Timers
- Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie, pan/pangrootte detectie
- TwinBooster, Stop&Go, Warmhoudfunctie
- Automatische functie Con@ctivity 2.0
- Uitsnijding b x d in mm: 780 x 500, aansluitwaarde 7,3 kW

€ 1.399,-*



KM 6342

- Breedte 86 cm, zijkanten met facetrand
- DirectSelection-frontbediening met tiptoetsen
- 4 kookzones, kookzone-uitbreiding, Timers
- Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie, pan/pangrootte detectie
- TwinBooster, Stop&Go, Warmhoudfunctie
- Automatische functie Con@ctivity 2.0
- Uitsnijding b x d in mm: 750 x 490, aansluitwaarde 7,3 kW

€ 1.399,-*



KM 6362-1

- Breedte 80 cm, sierlijst voor- en achteraan van r.v.s.
- Frontbediening met regelknoppen
- 4 kookzones, kookzone-uitbreiding
- Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie, pan/pangrootte detectie
- TwinBooster, Warmhoudfunctie
- PowerFlex-zone (rechts), WaterBoost (vooraan links)
- Automatische functie Con@ctivity 2.0
- Uitsnijding b x d in mm: 780 x 500, aansluitwaarde 7,3 kW

€ 1.399,-*



KM 6347

- Breedte 76,4 cm, vlakke rand van r.v.s.
- DirectSelection-frontbediening met tiptoetsen
- 4 kookzones, kookzone-uitbreiding, Timers
- Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie, pan/pangrootte detectie
- TwinBooster, Stop&Go, Warmhoudfunctie
- PowerFlex-zone (rechts achteraan)
- Automatische functie Con@ctivity 2.0
- Uitsnijding b x d in mm: 750 x 490, aansluitwaarde 7,3 kW

€ 1.499,-*



KM 6357

- Breedte 80,6 cm, opstaande rand van r.v.s.
- DirectSelection Plus-frontbediening met tiptoetsen
- 4 kookzones, kookzone-uitbreiding, Timers
- Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie, pan/pangrootte detectie
- TwinBooster, Stop&Go, Warmhoudfunctie
- PowerFlex-zone (rechts achteraan)
- Automatische functie Con@ctivity 2.0
- Uitsnijding b x d in mm: 780 x 500, aansluitwaarde 7,3 kW

€ 1.699,-*

Wijzigingen voorbehouden

* Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw ingebrepen)

Inductiekookvlakken, 75 en 80 cm breed



KM 6349-1 Briljantwit

- Breedte 75,2 cm, vlakke inbouw, zonder rand
 - DirectSelection-frontbediening met tiptoetsen
 - 4 kookzones, kookzone-uitbreiding, Timers
 - Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie, pan/pangrootte detectie
 - TwinBooster, Stop&Go, Warmhoudfunctie
 - PowerFlex-zone (rechts)
 - Automatische functie Con@ctivity 2.0
 - Uitsnijding b x d in mm: 730 x 470/756 x 496, aansluitwaarde 7,3 kW
- € 1.699,-*




KM 6348

- Breedte 75,2 cm, vlakke inbouw, zonder rand
 - DirectSelection-frontbediening met tiptoetsen
 - 4 kookzones, kookzone-uitbreiding, Timers
 - Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie, pan/pangrootte detectie
 - TwinBooster, Stop&Go, Warmhoudfunctie
 - PowerFlex-zone (rechts)
 - Automatische functie Con@ctivity 2.0
 - Uitsnijding b x d in mm: 730 x 470/756 x 496, aansluitwaarde 7,3 kW
- € 1.699,-*



KM 6366-1

- **Breedte 80,6 cm, opstaande rand met r.v.s.**
 - DirectSelection-frontbediening met tiptoetsen
 - **6 kookzones**, kookzone-uitbreiding, Timers
 - Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie, pan/pangrootte detectie
 - TwinBooster, Stop&Go, Warmhoudfunctie
 - **3 x PowerFlex-zone**
 - Automatische functie Con@ctivity 2.0
 - Uitsnijding b x d in mm: 780 x 500, aansluitwaarde 11 kW
- € 1.999,-*



KM 6367-1

- **Breedte 79,2 cm, vlakke inbouw, zonder rand**
 - DirectSelection-frontbediening met tiptoetsen
 - 6 kookzones, kookzone-uitbreiding, Timers
 - Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie, pan/pangrootte detectie
 - TwinBooster, Stop&Go, Warmhoudfunctie
 - 3 x PowerFlex-zone
 - Automatische functie Con@ctivity 2.0
 - Uitsnijding b x d in mm: 770 x 490/796 x 561, aansluitwaarde 11 kW
- € 2.099,-*



KM 6356 Wok

- **Breedte 79 cm, vlakke inbouw, zonder rand**
 - DirectSelection-frontbediening met tiptoetsen
 - 4 kookzones, kookzone-uitbreiding, Timers
 - Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie, pan/pangrootte detectie
 - TwinBooster, Warmhoudfunctie
 - **PowerFlex-zone (rechts), Wok (vooraan links)**
 - **Wokpan inbegrepen**
 - Uitsnijding b x d in mm: 776 x 496/796 x 561, aansluitwaarde 7,3 kW
- € 2.999,-*

Inductiekookvlakken, 90 cm breed



KM 6381

- Breedte 91,6 cm, rondom met facetrand
- **DirectSelection Plus-frontbediening** met tiptoetsen
- 4 kookzones, kookzone-uitbreiding, Timers
- Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie, pan/pangrootte detectie
- TwinBooster, Stop&Go, Warmhoudfunctie
- **2 x Powerflex-zone**
- Automatische functie Con@ctivity 2.0
- Uitsnijding b x d in mm: 886 x 386, aansluitwaarde 7,3 kW


€ 1.899,-*



KM 6388

- Breedte 94,2 cm, opstaande rand van r.v.s.
- **DirectSelection Plus-frontbediening** met tiptoetsen
- **5 kookzones**, kookzone-uitbreiding, Timers
- Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie, pan/pangrootte detectie
- TwinBooster, Stop&Go, Warmhoudfunctie
- 2 x Powerflex-zone, **WaterBoost (centraal)**
- Automatische functie Con@ctivity 2.0
- Uitsnijding b x d in mm: 916 x 500, aansluitwaarde 11 kW

€ 2.399,-*



KM 6389

- Breedte 92,8 cm, vlakke inbouw, zonder rand
- **DirectSelection Plus-frontbediening** met tiptoetsen
- 5 kookzones, kookzone-uitbreiding, Timers
- Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie, pan/pangrootte detectie
- TwinBooster, Stop&Go, Warmhoudfunctie
- 2 x Powerflex-zone, **WaterBoost (centraal)**
- Automatische functie Con@ctivity 2.0
- Uitsnijding b x d in mm: 906 x 490/932 x 516, aansluitwaarde 11 kW

€ 2.499,-*

Elektrische kookvlakken




Type	KM 5600	KM 5603	KM 6202
Soort verwarming	HiLight	HiLight	HiLight
Extra Speed/Power Flex	-/-	-/-	Extra Speed
Model			
In combinatie met een fornuis/Onafhankelijk van een oven	-/●	-/●	-/●
Design			
Vlakke rand van r.v.s.	●	●	●
Opstaande rand van r.v.s.	-	-	-
Facetrans/Vlakke inbouw, zonder rand	-/-	-/-	-/-
Uitrusting van de kookzones			
Aantal kookzones	4	4	4
PowerFlex-kookzones			
Aantal/Diameter in mm	-/-	-/-	-/-
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	vooraan links/één kring/180	vooraan links/Vario/120/210	vooraan links/Vario/100/180
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	1.800/-/-	750/2.200/-/-	600/1.800/-/-
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	achteraan links/één kring/145	achteraan links/één kring/145	achteraan links/één kring/145
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	1.200/-/-	1.200/-/-	1.200/-/-
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	achteraan rechts/één kring/210	achteraan rechts/kook-/braadzone/170 Ø, 265 breed	achteraan rechts/Extraspeed/120/210
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	2.200/-/-	1.500/2.400/-/-	1.200/2.900/-/-
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	vooraan rechts/één kring/145	vooraan rechts/één kring/145	vooraan rechts/één kring/145
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	1.200/-/-	1.200/-/-	1.200/-/-
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Bedieningscomfort			
Bediening via Tiptoetsen/Regelknoppen	●/-	●/-	●/-
Infodisplay	-	-	-
Detectie van de pan en pangrootte	-	-	-
Kookzone-uitbreiding	-	●	●
Stop & Go-functie/Warmhoudfunctie	-/-	-/-	●/-
Wekker/Timer/Kookstartautomaat	-/-/●	-/-/●	●/●/●
Individuele instellingen mogelijk (bijv. geluidsniveau)	●	●	●
Warmhoudzone met 150 watt	-	-	-
Aanduidingen			
Resterende warmte/Vermogens in stappen	●/●	●/●	●/●
Zuinigheid en duurzaamheid			
Benutting van de resterende warmte	●	●	●
Huishoudelijke toestellen met elkaar verbinden			
Automatische functie Con@ctivity 2.0	-	-	●
Veiligheid			
Veiligheidsuitschakeling	●	●	●
Vergrendelfunctie/Inschakelblokkering	●/●	●/●	●/●
Panbescherming/Restwarmte-indicatie	-/●	-/●	●/●
Technische gegevens			
Afmetingen in mm (b x d)	574 x 504	614 x 514	574 x 504
Maten van de uitsnijding in mm (b x d)	560 x 490	600 x 500	560 x 490
Totale aansluitwaarde in kW	6,4	7,0	7,1
Meegeleverd toebehoren			
Glaskrabber/Aansluitkabel	●/●	●/●	●/●
Wok-pan	-	-	-
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	599,-	699,-	849,-



Type	KM 6207	KM 5607	KM 6212
Soort verwarming	HiLight	HiLight	HiLight
Extra Speed/Power Flex	Extra Speed	-/-	Extra Speed
Model			
In combinatie met een fornuis/Onafhankelijk van een oven	-/●	-/●	-/●
Design			
Vlakke rand van r.v.s.	-	●	●
Opstaande rand van r.v.s.	-	-	-
Facetrans/Vlakke inbouw, zonder rand	●/-	-/-	-/-
Uitrustings van de kookzones			
Aantal kookzones	4	4	4
PowerFlex-kookzones			
Aantal/Diameter in mm	-/-	-/-	-/-
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	vooraan links/Extraspeed/120/210	vooraan links/Vario/120/210	vooraan links/Extraspeed/120/210
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	1.200/2.900/-/-	750/2.200/-/-	1.200/2.900/-/-
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	achteraan links/één kring/145	achteraan links/één kring/145	achteraan links/één kring/145
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	1.200/-/-	1.200/-/-	1.200/-/-
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	achteraan rechts/kook-/braadzone/170 Ø, 265 breed	achteraan rechts/kook-/braadzone/170 Ø, 265 breed	achteraan rechts/kook-/braadzone/170 Ø, 290 breed
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	1.500/2.400/-/-	1.500/2.400/-/-	1.500/2.600/-/-
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	vooraan rechts/één kring/145	vooraan rechts/één kring/180	vooraan rechts/één kring/180
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	1.200/-/-	1.800/-/-	1.800/-/-
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Bedieningscomfort			
Bediening via Tiptoetsen/Regelknoppen	●/-	●/-	●/-
Infodisplay	-	-	-
Detectie van de pan en pangrootte	-	-	-
Kookzone-uitbreiding	●	●	●
Stop & Go-functie/Warmhoudfunctie	●/-	-/-	●/-
Wekker/Timer/Kookstartautomaat	●/●/●	-/-/●	●/●/●
Individuele instellingen mogelijk (bijv. geluidsniveau)	●	●	●
Warmhoudzone met 150 watt	-	-	-
Aanduidingen			
Resterende warmte/Vermogens in stappen	●/●	●/●	●/●
Zuinigheid en duurzaamheid			
Benutting van de resterende warmte	●	●	●
Huishoudelijke toestellen met elkaar verbinden			
Automatische functie Con@ctivity 2.0	●	-	●
Veiligheid			
Veiligheidsuitschakeling	●	●	●
Vergrendelfunctie/Inschakelblokkering	●/●	●/●	●/●
Panbescherming/Restwarmte-indicatie	●/●	-/●	●/●
Technische gegevens			
Afmetingen in mm (b x d)	630 x 530	764 x 504	764 x 504
Maten van de uitsnijding in mm (b x d)	600 x 500	750 x 490	750 x 490
Totale aansluitwaarde in kW	7,7	7,6	8,5
Meegeleverd toebehoren			
Glaskrabber/Aansluitkabel	●/●	●/●	●/●
Wok-pan	-	-	-
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	949,-	799,-	999,-

Elektrische kookvlakken



Type	KM 6223	KM 6230	KM 6012
Soort verwarming	HiLight	HiLight	HiLight
Extra Speed/Power Flex	Extra Speed	Extra Speed	-/-
Model			
In combinatie met een fornuis/Onafhankelijk van een oven	-/●	-/●	●/-
Design			
Vlakke rand van r.v.s.	-	-	●
Opstaande rand van r.v.s.	-	●	-
Facetrans/Vlakke inbouw, zonder rand	-/●	-/-	-/-
Uitrusting van de kookzones			
Aantal kookzones	4	5	4
PowerFlex-kookzones			
Aantal/Diameter in mm	-/-	-/-	-/-
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	vooraan links/Extraspeed/120/210	vooraan links/één kring/145	vooraan links/Vario/120/210
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	1.200/2.900/-/-	1.200/-/-	750/2.200/-/-
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	achteraan links/één kring/145	achteraan links/Vario/120/210	achteraan links/één kring/145
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	1.200/-/-	750/2.200/-/-	1.200/-/-
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	achteraan rechts/kook-/braadzone/170 Ø, 290 breed	achteraan midden/Extraspeed/145/210/270	achteraan rechts/één kring/180
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	1.500/2.600/-/-	1.400/2.100/3.400/-/-	1.800/-/-
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	vooraan rechts/één kring/180	achteraan rechts/één kring/180	vooraan rechts/één kring/145
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	1.800/-/-	1.800/-/-	1.200/-/-
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	-/-/-	vooraan rechts/kook-/braadzone/180 Ø, 410 breed	-/-/-
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	1.800/3.900/-/-	-/-/-
Bedieningscomfort			
Bediening via Tiptoetsen/Regelknoppen	●/-	●/-	-/●
Infodisplay	-	-	-
Detectie van de pan en pangrootte	-	-	-
Kookzone-uitbreiding	●	●	●
Stop & Go-functie/Warmhoudfunctie	●/-	●/-	-/-
Wekker/Timer/Kookstartautomaat	●/●/●	●/●/●	-/-/-
Individuele instellingen mogelijk (bijv. geluidsniveau)	●	●	-
Warmhoudzone met 150 watt	-	-	-
Aanduidingen			
Resterende warmte/Vermogens in stappen	●/●	●/●	●/●
Zuinigheid en duurzaamheid			
Benutting van de resterende warmte	●	●	●
Huishoudelijke toestellen met elkaar verbinden			
Automatische functie Con@ctivity 2.0	●	●	-
Veiligheid			
Veiligheidsuitschakeling	●	●	●
Vergrendelfunctie/Inschakelblokkering	●/●	●/●	-/-
Panbescherming/Restwarmte-indicatie	●/●	●/●	-/●
Technische gegevens			
Afmetingen in mm (b x d)	752 x 492	942 x 526	574 x 504
Maten van de uitsnijding in mm (b x d)	730 x 470/756 x 496	916 x 500	560 x 490
Totale aansluitwaarde in kW	8,5	10,7	5,9
Meegeleverd toebehoren			
Glaskrabber/Aansluitkabel	●/●	●/●	●/●
Wok-pan	-	-	-
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	1.199,-	1.449,-	499,-

Inductiekookvlakken



Type	KM 6115	KM 6118	KM 6314
Soort verwarming	Inductie	Inductie	Inductie
Extra Speed/Power Flex	-/-	-/-	-/-
Model			
In combinatie met een fornuis/Onafhankelijk van een oven	-/●	-/●	-/●
Design			
Vlakke rand van r.v.s.	●	●	●
Opstaande rand van r.v.s./Sierlijst voor- en achteraan van r.v.s.	-/-	-/-	-/-
Facetrand/Vlakke inbouw, zonder rand	-/-	-/-	-/-
Uitrusting van de kookzones			
Aantal kookzones	4	4	4
PowerFlex-kookzones			
Aantal/Diameter in mm	-/-	-/-	-/-
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	vooraan links/Vario/160 – 230	vooraan links/Vario/160 – 230	vooraan links/Vario/160 – 230
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	2.300/3.000/3.650	2.300/3.000/3.650	2.300/3.000/3.650
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	achteraan links/Vario/100 – 160	achteraan links/Vario/100 – 160	achteraan links/Vario/100 – 160
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	1.400/2.200/-	1.400/2.200/-	1.400/2.200/-
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	achteraan rechts/Vario/140 – 200	achteraan rechts/Vario/140 – 200	achteraan rechts/Vario/140 – 200
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	1.850/3.000/-	1.850/3.000/-	1.850/3.000/-
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	vooraan rechts/Vario/140 – 200	vooraan rechts/Vario/140 – 200	vooraan rechts/Vario/140 – 200
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	1.850/3.000/-	1.850/3.000/-	1.850/3.000/-
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Bedieningscomfort			
Bediening via Tiptoetsen/Regelknoppen	●/-	●/-	●/-
Infodisplay	rood	rood	rood
Detectie van de pan en pangrootte	●	●	●
Kookzone-uitbreiding	●	●	●
Stop & Go-functie/Warmhoudfunctie	-/●	-/●	●/●
Wekker/Timer/Kookstartautomaat	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Individuele instellingen mogelijk (bijv. geluidsniveau)	●	●	●
Warmhoudzone met 150 watt	-	-	-
Aanduidingen			
Resterende warmte/Vermogens in stappen	●/●	●/●	●/●
Zuinigheid en duurzaamheid			
Benutting van de resterende warmte	●	●	●
Huishoudelijke toestellen met elkaar verbinden			
Automatische functie Con@ctivity 2.0	-	-	●
Veiligheid			
Veiligheidsuitschakeling	●	●	●
Vergrendelfunctie/Inschakelblokkering	●/●	●/●	●/●
Panbescherming/Restwarmte-indicatie	-/●	-/●	-/●
Technische gegevens			
Afmetingen in mm (b x d)	574 x 504	764 x 504	574 x 504
Maten van de uitsnijding in mm (b x d)	560 x 490	750 x 490	560 x 490
Totale aansluitwaarde in kW	7,3	7,3	7,3
Meegeleverd toebehoren			
Glaskrabber/Aansluitkabel	-/●	-/●	-/●
Wok-pan	-	-	-
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	999,-	1.199,-	1.199,-

Inductiekookvlakken



Type	KM 6325-1	KM 6322	KM 6324-1
Soort verwarming	Inductie	Inductie	Inductie
Extra Speed/Power Flex	PowerFlex	Power Flex	Power Flex
Model			
In combinatie met een fornuis/Onafhankelijk van een oven	-/●	-/●	-/●
Design			
Vlakke rand van r.v.s.	-	●	-
Opstaande rand van r.v.s./Sierlijst voor- en achteraan van r.v.s.	-/●	-/-	-/-
Facetrand/Vlakke inbouw, zonder rand	-/-	-/-	-/●
Uitrusting van de kookzones			
Aantal kookzones	4	4	4
PowerFlex-kookzones			
Aantal/Diameter in mm	2/150 – 230	2/150 – 230	2/150 – 230
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	links/PowerFlexbrug/230 x 390	vooraan links/Vario/140 – 200	vooraan links/Vario/100 – 160
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	3.400/4.800/7.300	1.850/3.000/-	1.400/2.200/-
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	achteraan rechts/Vario/140 – 200	achteraan links/Vario/100 – 160	achteraan links/Vario/140 – 200
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	1.850/3.000/-	1.400/2.200/-	1.850/3.000/-
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	vooraan rechts/Vario/100 – 160	rechts/PowerFlexbrug/230 x 390	rechts/PowerFlexbrug/230 x 390
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	1.400/2.200/-	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Bedieningscomfort			
Bediening via Tiptoetsen/Regelknoppen	-/●	●/-	●/-
Infodisplay	geel	rood	wit
Detectie van de pan en pangrootte	●	●	●
Kookzone-uitbreiding	●	●	●
Stop & Go-functie/Warmhoudfunctie	-/●	●/●	●/●
Wekker/Timer/Kookstartautomaat	-/-/●	●/●/●	●/●/●
Individuele instellingen mogelijk (bijv. geluidsniveau)	-	●	-
Warmhoudzone met 150 watt	-	-	-
Aanduidingen			
Resterende warmte/Vermogens in stappen	●/●	●/●	●/●
Zuinigheid en duurzaamheid			
Benutting van de resterende warmte	●	●	●
Huishoudelijke toestellen met elkaar verbinden			
Automatische functie Con@ctivity 2.0	●	●	●
Veiligheid			
Veiligheidsuitschakeling	●	●	●
Vergrendelfunctie/Inschakelblokkering	-/●	●/●	●/●
Panbescherming/Restwarmte-indicatie	-/●	-/●	-/●
Technische gegevens			
Afmetingen in mm (b x d)	620 x 522	614 x 514	592 x 492
Maten van de uitsnijding in mm (b x d)	600 x 500	600 x 500	570 x 470/596 x 496
Totale aansluitwaarde in kW	7,3	7,3	7,3
Meegeleverd toebehoren			
Glaskrabber/Aansluitkabel	-/●	-/●	-/●
Wok-pan	-	-	-
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	1.199,-	1.299,-	1.399,-



Type	KM 6328-1	KM 6344	KM 6342
Soort verwarming	Inductie	Inductie	Inductie
Extra Speed/Power Flex	Power Flex	-/-	-/-
Model			
In combinatie met een fornuis/Onafhankelijk van een oven	-/●	-/●	-/●
Design			
Vlakke rand van r.v.s.	-	-	-
Opstaande rand van r.v.s./Sierlijst voor- en achteraan van r.v.s.	●/-	●/-	-/-
Facetrand/Vlakke inbouw, zonder rand	-/-	-/-	●/-
Uitrusting van de kookzones			
Aantal kookzones	4	4	4
PowerFlex-kookzones			
Aantal/Diameter in mm	4/150 – 230	-/-	-/-
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	2.100/3.000/3.650	-/-/-	-/-/-
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	links/PowerFlexbrug/230 x 390	vooraan links/Vario/180 – 280	vooraan links/Vario/160 – 230
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	3.400/4.800/7.300	2.600/3.000/3.650	2.300/3.000/3.650
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	rechts/PowerFlexbrug/230 x 390	achteraan links/Vario/100 – 160	achteraan links/Vario/100 – 160
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	3.400/4.800/7.300	1.400/2.200/-	1.400/2.200/-
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	-/-/-	achteraan rechts/Vario/140 – 200	achteraan rechts/Vario/140 – 200
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	1.850/3.000/-	1.850/3.000/-
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	-/-/-	vooraan rechts/Vario/140 – 200	vooraan rechts/Vario/140 – 200
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	1.850/3.000/-	1.850/3.000/-
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Bedieningscomfort			
Bediening via Tiptoetsen/Regelknoppen	●/-	●/-	●/-
Infodisplay	rood	rood	rood
Detectie van de pan en pangrootte	●	●	●
Kookzone-uitbreiding	●	●	●
Stop & Go-functie/Warmhoudfunctie	●/●	●/●	●/●
Wekker/Timer/Kookstartautomaat	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Individuele instellingen mogelijk (bijv. geluidsniveau)	-	●	●
Warmhoudzone met 150 watt	-	-	-
Aanduidingen			
Resterende warmte/Vermogens in stappen	●/●	●/●	●/●
Zuinigheid en duurzaamheid			
Benutting van de resterende warmte	●	●	●
Huishoudelijke toestellen met elkaar verbinden			
Automatische functie Con@ctivity 2.0	●	●	●
Veiligheid			
Veiligheidsuitschakeling	●	●	●
Vergrendelfunctie/Inschakelblokkering	●/●	●/●	●/●
Panbescherming/Restwarmte-indicatie	-/●	-/●	-/●
Technische gegevens			
Afmetingen in mm (b x d)	626 x 526	806 x 526	860 x 510
Maten van de uitsnijding in mm (b x d)	560 x 490	780 x 500	750 x 490
Totale aansluitwaarde in kW	7,3	7,3	7,3
Meegeleverd toebehoren			
Glaskrabber/Aansluitkabel	-/●	-/●	-/●
Wok-pan	-	-	-
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	1.399,-	1.399,-	1.399,-

Inductiekookvlakken



Type	KM 6362-1	KM 6347	KM 6357
Soort verwarming	Inductie	Inductie	Inductie
Extra Speed/Power Flex	PowerFlex	Power Flex	Power Flex
Model			
In combinatie met een fornuis/Onafhankelijk van een oven	-/●	-/●	-/●
Design			
Vlakke rand van r.v.s.	-	●	-
Opstaande rand van r.v.s./Sierlijst voor- en achteraan van r.v.s.	-/●	-/-	●/-
Facetrand/Vlakke inbouw, zonder rand	-/-	-/-	-/-
Uitrusting van de kookzones			
Aantal kookzones	4	4	4
PowerFlex-kookzones			
Aantal/Diameter in mm	2/150 – 230	2/150 – 230	2/150 – 230
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	2.100/3.000/3.700	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	vooraan links WaterBoost/ 100 – 230/-	vooraan links/Vario/160 – 230	vooraan links/Vario/180 – 280
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	2.300/3.200/5.000	2.300/3.000/3.650	2.600/3.000/3.650
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	achteraan links/Vario/140 – 190	achteraan links/Vario/100 – 160	achteraan links/Vario/100 – 160
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	1.850/3.000/-	1.400/2.200/-	1.400/2.200/-
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	rechts/rechts/PowerFlexbrug/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-brug/ 230 x 390	achteraan midden rechts/ PowerFlexbrug/230 x 390
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	3.300/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Bedieningscomfort			
Bediening via Tiptoetsen/Regelknoppen	-/●	●/-	●/-
Infodisplay	geel	rood	rood
Detectie van de pan en pangrootte	●	●	●
Kookzone-uitbreiding	●	●	●
Stop & Go-functie/Warmhoudfunctie	-/●	●/●	●/●
Wekker/Timer/Kookstartautomaat	-/-/●	●/●/●	●/●/●
Individuele instellingen mogelijk (bijv. geluidsniveau)	-	●	●
Warmhoudzone met 150 watt	-	-	-
Aanduidingen			
Resterende warmte/Vermogens in stappen	●/●	●/●	●/●
Zuinigheid en duurzaamheid			
Benutting van de resterende warmte	●	●	●
Huishoudelijke toestellen met elkaar verbinden			
Automatische functie Con@ctivity 2.0	●	●	●
Veiligheid			
Veiligheidsuitschakeling	●	●	●
Vergrendelfunctie/Inschakelblokkering	-/●	●/●	●/●
Panbescherming/Restwarmte-indicatie	-/●	-/●	-/●
Technische gegevens			
Afmetingen in mm (b x d)	800 x 522	764 x 504	806 x 526
Maten van de uitsnijding in mm (b x d)	780 x 500	750 x 490	780 x 500
Totale aansluitwaarde in kW	7,3	7,3	7,3
Meegeleverd toebehoren			
Glaskrabber/Aansluitkabel	-/●	-/●	-/●
Wok-pan	-	-	-
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	1.399,-	1.499,-	1.699,-




Type	KM 6349-1	KM 6348	KM 6381
Soort verwarming	Inductie	Inductie	Inductie
Extra Speed/Power Flex	Power Flex	Power Flex	Power Flex
Model			
In combinatie met een fornuis/Onafhankelijk van een oven	-/●	-/●	-/●
Design			
Vlakke rand van r.v.s.	-	-	-
Opstaande rand van r.v.s./Sierlijst voor- en achteraan van r.v.s.	-/-	-/-	-/-
Facetrand/Vlakke inbouw, zonder rand	-/●	-/●	●/-
Uitrusting van de kookzones			
Aantal kookzones	4	4	4
PowerFlex-kookzones			
Aantal/Diameter in mm	2/150 – 230	2/150 – 230	4/150 – 230
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.680
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	vooraan links/Vario/160 – 230	vooraan links/Vario/160 – 230	links/Vario/150 – 230/ Powerflexbrug
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	2.300/3.000/3.650	2.300/3.000/3.650	230 x 390/3.400/4.800/7.360
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	achteraan links/Vario/100 – 160	achteraan links/Vario/100 – 160	2e van links/Vario/150 – 230/ Powerflexbrug
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	1.400/2.200/-	1.400/2.200/-	230 x 390/3.400/4.800/7.360
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	rechts/PowerFlexbrug/ 230 x 390	rechts/PowerFlexbrug/ 230 x 390	rechts/Vario/150 – 230/ Powerflexbrug
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300	230 x 390/3.400/4.800/7.360
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	-/-/-	-/-/-	2e van rechts/Vario/ Powerflexbrug
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	230 x 390/3.400/4.800/7.360
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Bedieningscomfort			
Bediening via Tiptoetsen/Regelknoppen	●/-	●/-	●/-
Infodisplay	wit	rood	rood
Detectie van de pan en pangrootte	●	●	●
Kookzone-uitbreiding	●	●	●
Stop & Go-functie/Warmhoudfunctie	●/●	●/●	●/●
Wekker/Timer/Kookstartautomaat	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Individuele instellingen mogelijk (bijv. geluidsniveau)	-	●	●
Warmhoudzone met 150 watt	-	-	-
Aanduidingen			
Resterende warmte/Vermogens in stappen	●/●	●/●	●/●
Zuinigheid en duurzaamheid			
Benutting van de resterende warmte	●	●	●
Huishoudelijke toestellen met elkaar verbinden			
Automatische functie Con@ctivity 2.0	●	●	●
Veiligheid			
Veiligheidsuitschakeling	●	●	●
Vergrendelfunctie/Inschakelblokkering	●/●	●/●	●/●
Panbescherming/Restwarmte-indicatie	-/●	-/●	-/●
Technische gegevens			
Afmetingen in mm (b x d)	752 x 492	752 x 492	916 x 416
Maten van de uitsnijding in mm (b x d)	730 x 470/756 x 496	730 x 470/756 x 496	886 x 386
Totale aansluitwaarde in kW	7,3	7,3	7,3
Meegelieferd toebehoren			
Glaskrabber/Aansluitkabel	-/●	-/●	-/●
Wok-pan	-	-	-
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	1.699,-	1.699,-	1.899,-

Inductiekookvlakken



Type	KM 6366-1	KM 6367-1	KM 6388
Soort verwarming	Inductie	Inductie	Inductie
Extra Speed/Power Flex	Power Flex	Power Flex	Power Flex
Model			
In combinatie met een fornuis/Onafhankelijk van een oven	-/●	-/●	-/●
Design			
Vlakke rand van r.v.s.	-	-	-
Opstaande rand van r.v.s./Sierlijst voor- en achteraan van r.v.s.	●/-	-/-	●/-
Facetrand/Vlakke inbouw, zonder rand	-/-	-/●	-/-
Uitrusting van de kookzones			
Aantal kookzones	6	6	5
PowerFlex-kookzones			
Aantal/Diameter in mm	6/150 – 230	6/150 – 230	4/150 – 230
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.680
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	links/PowerFlexbrug/230 x 390	links/PowerFlexbrug/230 x 390	links/2 x 150 – 230/ Powerflexbrug
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	3.400/3.700/4.800 – 7.300	3.400/3.700/4.800 – 7.300	230 x 390/3.400/4.800/7.360
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	midden/PowerFlexbrug/230 x 390	midden/PowerFlexbrug/230 x 390	midden/Vario/180 – 280
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300	2.600/3.300/5.500 Waterboost
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	rechts/PowerFlexbrug/230 x 390	rechts/PowerFlexbrug/230 x 390	rechts 2 x 150 – 230/ Powerflexbrug
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300	230 x 390/3.400/4.800/7.360
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Bedieningscomfort			
Bediening via Tiptoetsen/Regelknoppen	●/-	●/-	●/-
Infodisplay	rood	rood	rood
Detectie van de pan en pangrootte	●	●	●
Kookzone-uitbreiding	●	●	●
Stop & Go-functie/Warmhoudfunctie	●/●	●/●	●/●
Wekker/Timer/Kookstartautomaat	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Individuele instellingen mogelijk (bijv. geluidsniveau)	-	-	●
Warmhoudzone met 150 watt	-	-	-
Aanduidingen			
Resterende warmte/Vermogens in stappen	●/●	●/●	●/●
Zuinigheid en duurzaamheid			
Benutting van de resterende warmte	●	●	●
Huishoudelijke toestellen met elkaar verbinden			
Automatische functie Con@ctivity 2.0	●	●	●
Veiligheid			
Veiligheidsuitschakeling	●	●	●
Vergrendelfunctie/Inschakelblokkering	●/●	●/●	●/●
Panbescherming/Restwarmte-indicatie	-/●	-/●	-/●
Technische gegevens			
Afmetingen in mm (b x d)	806 x 526	792 x 512	942 x 526
Maten van de uitsnijding in mm (b x d)	780 x 500	770 x 490/796 x 516	916 x 500
Totale aansluitwaarde in kW	11	11	11
Meegeleverd toebehoren			
Glaskrabbler/Aansluitkabel	-/●	-/●	-/●
Wok-pan	-	-	-
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	1.999,-	2.099,-	2.399,-



Type	KM 6389	KM 6356 Wok
Soort verwarming	Inductie	Inductie
Extra Speed/Power Flex	Power Flex	Power Flex
Model		
In combinatie met een fornuis/Onafhankelijk van een oven	-/●	-/●
Design		
Vlakke rand van r.v.s.	-	-
Opstaande rand van r.v.s./Sierlijst voor- en achteraan van r.v.s.	-/-	-/-
Facetrand/Vlakke inbouw, zonder rand	-/●	-/●
Uitrusting van de kookzones		
Aantal kookzones	5	4
PowerFlex-kookzones		
Aantal/Diameter in mm	4/150 – 230	-
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	2.100/3.000/3.680	-
Kookzone		
Positie/Soort/Diameter in mm	links/2 x 150 – 230/ Powerflexbrug	vooraan links/Wok/ 314 mm diam./-
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	230 x 390/3.400/4.800/7.360	2.300/3.200/-
Kookzone		
Positie/Soort/Diameter in mm	midden/Vario/180 – 280	achteraan links/-/100 – 160
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	2.600/3.300/5.500 Waterboost	1.400/1.800/-
Kookzone		
Positie/Soort/Diameter in mm	rechts 2 x 150 – 230/ Powerflexbrug	vooraan/Vario/150 – 230
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	230 x 390/3.400/4.800/7.360	2.600/3.000/3.650
Kookzone		
Positie/Soort/Diameter in mm	-/-/-	achteraan rechts/ PowerFlexbrug/230 x 390
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	3.650/4.800/7.300
Kookzone		
Positie/Soort/Diameter in mm	-/-/-	-/-/-
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-
Bedieningscomfort		
Bediening via Tiptoetsen/Regelknoppen	●/-	●/-
Infodisplay	rood	rood
Detectie van de pan en pangrootte	●	●
Kookzone-uitbreiding	●	●
Stop & Go-functie/Warmhoudfunctie	●/●	●/●
Wekker/Timer/Kookstartautomaat	●/●/●	●/●/●
Individuele instellingen mogelijk (bijv. geluidsniveau)	●	-
Warmhoudzone met 150 watt	-	-
Aanduidingen		
Resterende warmte/Vermogens in stappen	●/●	●/●
Zuinigheid en duurzaamheid		
Benutting van de resterende warmte	●	●
Huishoudelijke toestellen met elkaar verbinden		
Automatische functie Con@ctivity 2.0	●	-
Veiligheid		
Veiligheidsuitschakeling	●	●
Vergrendelfunctie/Inschakelblokkering	●/●	●/●
Panbescherming/Restwarmte-indicatie	-/●	-/●
Technische gegevens		
Afmetingen in mm (b x d)	928 x 512	790 x 510
Maten van de uitsnijding in mm (b x d)	906 x 490/932 x 516	776 x 496/796 x 516
Totale aansluitwaarde in kW	11	7,3
Meegeleverd toebehoren		
Glaskrabbler/Aansluitkabel	-/●	-/●
Wok-pan	-	●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	2.499,-	2.999,-



Type

Gaskookvlakken

Alle Miele gaskookvlakken worden bediend op het kookvlak zelf. Er hoeft dus geen oven eronder te worden ingebouwd. Voordeel? De ruimte onder het kookvlak kunt u benutten voor een lade of kastelementen. Zo kunt u uw keuken in alle vrijheid indelen.

Modellen



Gas

Gas is primaire energie, energie die rechtstreeks afkomstig is uit de natuur en die geen omzetting of transformatie hoeft te ondergaan voor gebruik. Koken met gas is dus erg milieuvriendelijk. Gas kan ook bogen op een lange traditie. De eerste gaskachels ontstonden in de 19de eeuw, lang voordat de elektrische kooktoestellen hun intrede deden.

De ideale omstandigheden om te koken zoals u wilt

De designvarianten en bedieningsconcepten van de Miele gaskookvlakken

Ruime keuze aan formaten



Klassiek

60 cm breed – Kookvlakken met 3 tot 4 branders



Comfortabel

75 cm breed – Kookvlakken met 4 tot 5 branders



Extra groot

90 cm breed – Extra brede kookvlakken met 5 branders

Designvarianten



Klassiek – gaskookvlakken met een lekblad van r.v.s. en een schuin geplaatst bedieningspaneel



Geïntegreerd – gaskookvlakken met een lekblad van r.v.s.



Ingetogen elegant – gaskookvlakken met een glaskeramiekplaat

Bedieningsconcepten



Gaskookvlakken zonder een elektronische besturing

Alle Miele gaskookvlakken zijn uitgerust met GasStop. Als de gasvlam uitgaat, bijv. door overkokend voedsel of door tocht, GasStop sluit de gastoevoer direct af. Zo hoeft u nooit te vrezen dat er ongemerkt gas ontsnapt.



Gaskookvlakken met een elektronische besturing

QuickStart zorgt voor snelle ontsteking en GasStop & ReStart voor automatische herontsteking als de vlam dooft. Sommige toestellen zijn ook uitgerust met een kookwekker en een aanduiding van resterende warmte.



Koken wordt puur plezier met deze exclusieve uitrusting!

De highlights* van de Miele gaskookvlakken

Gaskookvlakken met een elektronische besturing

Miele-gaskookvlakken met een elektronische besturing zijn uitgerust met voorzieningen die de veiligheid en het comfort naar een nóg hoger niveau tillen: Quick-Start zorgt voor een snelle ontsteking en Gas-Stop & ReStart voor automatische herontsteking als de vlam dooft. Sommige toestellen zijn ook uitgerust met een kookwekker, een aanduiding "warm" en een aanduiding van resterende warmte.



ComfortClean-pandragers

Supervlot te reinigen: u doet de pandragers gewoon in de afwasautomaat. Zo blijft uw gaskookvlak lang schoon.



Design: voor elk wat wils

Oogstrelende designvarianten voor elke smaak: kies voor een uitgepuurde roestvrijstalen look of voor ingetogen keramische elegantie.



Geëmailleerde pandragers en branderdelen

Niets gaat langer mee en niets is vlotter te reinigen: geëmailleerde pandragers en branderkoppen met PerfectClean-veredeling.



QuickStart

Gedaan met regelknoppen lang ingedrukt moeten houden: één keer draaien en de brander wordt automatisch ontstoken. Voor maximaal comfort!



GasStop & ReStart

Veilig koken: Als de vlam dooft, probeert de besturing de brander automatisch te herontsteken. Lukt dat niet, dan wordt de gastoevoer afgesloten.

* Afhankelijk van het toestel

Roestvrijstalen gaskookvlakken




KM 2010

- **Breedte 65 cm**, lekblad van r.v.s.
 - Vooraan schuin geplaatst bedieningspaneel met regelknoppen
 - 4 branders – flexibel gebruik
 - Gietijzeren pannendrager
 - Elektrische vonkonsteking met één hand, GasStop, veiligheidsuitschakeling
 - Uitsnijding b x d in mm: 560 x 480 – 490, totaal vermogen 7100 W
 - Geschikt voor aardgas, aansluitwaarde 0,025 kW
- € 599,-*



KM 2032

- **Breedte 75 cm**, lekblad van r.v.s.
 - Vooraan schuin geplaatst bedieningspaneel met regelknoppen
 - **5 branders, waaronder een Mono-Wok (3.800 W)**
 - Gietijzeren pannendrager
 - Elektrische vonkonsteking met één hand, GasStop, veiligheidsuitschakeling
 - Uitsnijding b x d in mm: 560 x 480 – 490, totaal vermogen 10900 W
 - Geschikt voor aardgas, aansluitwaarde 0,025 kW
- € 799,-*



KM 2052

- **Breedte 90 cm**, lekblad van r.v.s.
 - Vooraan schuin geplaatst bedieningspaneel met regelknoppen
 - 5 branders, waaronder een **Dual-Wok (4.200 W)**
 - Gietijzeren pannendragers
 - Elektrische vonkonsteking met één hand, GasStop, veiligheidsuitschakeling
 - Uitsnijding b x d in mm: 860 x 480 – 490, totaal vermogen 11300 W
 - Geschikt voor aardgas, aansluitwaarde 0,025 kW
- € 999,-*



KM 2356

- **Breedte 88,8 cm**, lekblad van r.v.s.
 - Vooraan schuin geplaatst bedieningspaneel met regelknoppen
 - 5 branders, waaronder **1 Dual-Wok (4.500 W)**
 - Gietijzeren pannendragers ComfortClean: geschikt voor de afwasautomaat
 - Elektrische vonkonsteking met één hand, **QuickStart, GasStop & ReStart**, veiligheidsuitschakeling
 - Uitsnijding b x d in mm: 862 x 490, totaal vermogen 11900 W
 - Geschikt voor aardgas, aansluitwaarde 0,025 kW
- € 1.399,-*

Keramische gaskookvlakken



KM 3010

- **Breedte 62,6 cm**, sierlijsten voor- en achter van r.v.s.
- Frontbediening met regelknoppen
- 4 branders – flexibel gebruik
- Gietijzeren pannendragers ComfortClean: geschikt voor de afwasautomaat
- Elektrische vonkonsteking met één hand, GasStop, veiligheidsuitschakeling
- Uitsnijding b x d in mm: 560 – 600 x 490 – 500, totaal vermogen 7100 W
- Geschikt voor aardgas, aansluitwaarde 0,025 kW

€ 799,-*





KM 3054

- **Breedte 94,2 cm**, opstaande rand van r.v.s.
- Frontbediening met regelknoppen
- **5 branders**, waaronder een Dual-Wok (4.700 W)
- Gietijzeren pannendragers ComfortClean: geschikt voor de afwasautomaat
- Elektrische vonkonsteking met één hand, **QuickStart, GasStop & GasRestart**, veiligheidsuitschakeling
- **Aanduiding “Warm”, “in werking”, kookwekker, inschakelblokkering**
- Uitsnijding b x d in mm: 916 x 490 – 500, totaal vermogen 11800 W
- Geschikt voor aardgas, aansluitwaarde 0,025 kW

€ 1.399,-*

Gaskookvlakken



Type	KM 2010	KM 2032	KM 2052
Soort verwarming	Gas	Gas	Gas
Model			
Onafhankelijk van een fornuis	•	•	•
Design			
Oppervlak van hard glas	–	–	–
Rand van r.v.s.	–	–	–
Sierlijsten van r.v.s. vooraan en achteraan	–	–	–
Lekblad van r.v.s.	•	•	•
Gietijzeren pannendragers (mat zwart geëmailleerd)	•	•	•
Uitrusting van de kookzones			
Aantal kookzones	4	5	5
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	vooraan links/ intensieve brander/140 – 240	vooraan links/ intensieve brander/140 – 240	vooraan links/Dual-Wok/ 160 – 220
Vermogen in W	2.600	2.600	4.200
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	achteraan links/sudderbrander/ 100 – 220	achteraan links/sudderbrander/ 100 – 220	achteraan links/sudderbrander/ 100 – 220
Vermogen in W	1.000	1.000	1.000
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	achteraan rechts/normale brander/120 – 220	midden/Mono-Wok/160 – 260	midden/intensieve brander/ 140 – 240
Vermogen in W	1.750	3.800	2.600
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	vooraan rechts/normale brander/120 – 220	achteraan rechts/normale brander/120 – 220	achteraan rechts/normale brander/120 – 220
Vermogen in W	1.750	1.750	1.750
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	–	vooraan rechts/normale brander/120 – 220	vooraan rechts/normale brander/120 – 220
Vermogen in W	–	1.750	1.750
Bedieningscomfort			
Regelknoppen	•	•	•
Kookwekker	–	–	–
Elektrische vonkontsteking, met één hand te bedienen/QuickStart	•/–	•/–	•/–
Huishoudelijke toestellen met elkaar verbinden			
Automatiseringsfunctie Con@ctivity	–	–	–
Onderhoudscomfort			
Eenvoudig schoon te maken keramisch glas	–	–	–
Pannendragers geschikt voor reiniging in de afwasautomaat	–	–	–
Veiligheid			
Veiligheidsuitschakeling	–	–	–
Inschakelblokkering	–	–	–
Aanduiding "warm"/Controlelampje voor "in werking"	–/–	–/–	–/–
Comfort-sneluitschakeling	–	–	–
GasStop/GasStop & ReStart	•/–	•/–	•/–
Technische gegevens			
Afmetingen in mm (b x d)	650 x 520	750 x 520	900 x 520
Maten van de uitsnijding in mm (b x d)	560 x 480 – 490	560 x 480 – 490	860 x 480 – 490
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	0,025/230 – 240/10	0,025/230 – 240/10	0,025/230 – 240/10
Meegelieferd toebehoren			
Glaskrabber/Aansluitkabel	–/•	–/•	–/•
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	599,–	799,–	999,–



Type	KM 2356	KM 3010	KM 3054
Soort verwarming	Gas	Gas	Gas
Model			
Onafhankelijk van een fornuis	•	•	•
Design			
Oppervlak van hard glas	–	•	•
Rand van r.v.s.	–	–	•
Sierlijsten van r.v.s. vooraan en achteraan	–	•	–
Lekblad van r.v.s.	•	–	–
Gietijzeren pannendragers (mat zwart geëmailleerd)	•	•	•
Uitrusting van de kookzones			
Aantal kookzones	5	4	5
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	vooraan links/sudderbrander/100 – 220	vooraan links/intensieve brander/140 – 240	links/Dual-Wok/140 – 260
Vermogen in W	1.000	2.700	4.700
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	achteraan links/intensieve brander/120 – 240	achteraan links/sudderbrander/100 – 200	vooraan midden/intensieve brander/140 – 240
Vermogen in W	2.700	1.000	2.700
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	midden/Dual-Wok/150 – 260	achteraan rechts/normale brander/120 – 220	achteraan midden/sudderbrander/100 – 200
Vermogen in W	4.500	1.700	1.000
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	achteraan rechts/normale brander/100 – 220	vooraan rechts/normale brander/120 – 220	achteraan rechts/normale brander/120 – 220
Vermogen in W	1.700	1.700	1.700
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	vooraan rechts/normale brander/100 – 220	–	vooraan rechts/normale brander/120 – 220
Vermogen in W	1.700	–	1.700
Bedieningscomfort			
Regelknoppen	•	•	•
Kookwekker	–	–	•
Elektrische vonkontsteking, met één hand te bedienen/QuickStart	•/•	•/–	•/•
Huishoudelijke toestellen met elkaar verbinden			
Automatiseringsfunctie Con@ctivity	–	–	–
Onderhoudscomfort			
Eenvoudig schoon te maken keramisch glas	–	•	•
Pannendragers geschikt voor reiniging in de afwasautomaat	•	•	•
Veiligheid			
Veiligheidsuitschakeling	•	–	•
Inschakelblokkering	–	–	•
Aanduiding "warm"/Controlelampje voor "in werking"	–/–	–/–	•/•
Comfort-sneluitschakeling	–	–	•
GasStop/GasStop & ReStart	•/•	•/–	•/•
Technische gegevens			
Afmetingen in mm (b x d)	888 x 508	626 x 526	942 x 526
Maten van de uitsnijding in mm (b x d)	862 x 490	560 – 600 x 490 – 500	916 x 490 – 500
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	0,025/230/10	0,025/230/10	0,025/230/10
Meegelieferd toebehoren			
Glaskrabber/Aansluitkabel	–/•	–/•	–/•
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	1.399,–	799,–	1.399,–



Uw eigen professionele keukeninrichting

Combineren naar believen met de Miele CombiSets

Soort

CombiSets

Alle CombiSet-elementen worden bediend op het element zelf. Er hoeft dus geen fornuis eronder te worden ingebouwd. Voordeel? De ruimte onder de CombiSet-elementen kunt u afhankelijk van het type benutten voor een lade of kastelementen. Zo kunt u uw keuken in alle vrijheid indelen.

Types



HiLight

De kookzone wordt verwarmd via verwarmingselementen onder de glaskeramiek-plaat. De kookzone krijgt dan de typisch gloeiend rode kleur. Net zoals klassieke HiLight-kookvlakken beschikken ook HiLight-kookvlakken van het CombiSet-gamma over variozones of braadzones.



Inductie

Bij het koken met inductie wordt de warmte rechtstreeks in de bodem van de pan opgewekt. Het toestel herkent automatisch de grootte van de pan. Voordelen? Vrijwel geen energieverstopping. En vooral veilig kookplezier. De omgeving van de kookzone blijft immers relatief koel. Handige voorzieningen verhogen het comfort.



Gas

Of u nu iets krachtig wilt braden of zachtjes wilt laten sudderen: alles is mogelijk met klassieke Miele gaskookvlakken. De toestellen zijn verkrijgbaar in verschillende breedten en uitvoeringen. De elektronisch gestuurde CombiSet-gasbranders blinken uit in veiligheid en comfort met innovatieve voorzieningen.

Ruime keuze aan breedten



Kookt u doorgaans met weinig kookgerei? Of bent u iemand die u graag copieuze maaltijden op tafel tovert, waarvoor u veel potten en pannen nodig hebt? Afhankelijk van het type, zijn de CombiSet-elementen beschikbaar in tot wel 3 toestelbreedten. U kunt ze naar believen naast elkaar inbouwen.

De klassieke breedte – 288 mm breed

De extra comfortabele breedte – 380 mm breed

U kunt dus in alle vrijheid de toestellen combineren die u wenst. En u hebt altijd voldoende plaats voor uw kookgerei.



Veelzijdigheid

De specialisten in het Miele CombiSet-gamma



Inductie-wok

De Miele-wokpan ligt perfect verzonken in een glaskeramiekplaat met een uitsparing. Zo wordt de warmte optimaal verdeeld. Het intelligente Control-Induc®-systeem voorkomt dat oliën en vetten oververhit raken. Speciale voorzieningen zoals boostertechnologie zorgen ervoor dat de Miele-inductie-wok extra comfortabel te gebruiken is.



Grill

Niets lekkerder dan vlees, vis of groenten die op de grill worden bereid. Het toestel is uitgerust met twee grillzones, die los van elkaar kunnen worden geregeld. Zo kunt u gelijktijdig eten grillen en warmhouden. Wanneer u de grill gebruikt met watervulling, zijn uw gerechten bijzonder sappig. Vult u de grillkuip met lavastenen, dan krijgen de gerechten een typische grillsmaak.



TepanYaki

Bereid eten rechtstreeks op het hete roestvrijstalen oppervlak. De Miele TepanYaki heeft twee verwarmingskringen, die los van elkaar te gebruiken zijn. Zo kunt u meerdere levensmiddelen tegelijk bereiden of warmhouden, elk met een verschillende temperatuur.



Friteuse

Voor liefhebbers van heerlijk knapperige gerechten mag de friteuse niet ontbreken. Een aanduiding geeft aan wanneer de olie de ingestelde temperatuur heeft bereikt. Voordelen? Perfecte resultaten. En ook een veilige bereiding: u vermijdt dat er acrylamide wordt gevormd, een stof die risico's inhoudt voor de gezondheid. Ook handig is dat u in de friteuse niet alleen kunt frituren. Met behulp van de pastabak kunt u even goed snel en eenvoudig uw lievelingspasta bereiden.

CombiSet



CS 1112 E –

Keramische kookvlak HiLight

- Breedte 28,8 cm, opstaande rand van r.v.s.
- Frontbediening met regelknoppen
- 2 kookzones met kookzone-uitbreiding
- Aanduiding resterende warmte en “in werking”
- Uitsnijding b x d in mm: 272 x 500, aansluitwaarde 3 kW

€ 799,-*



CS 1212-1 i –

Keramisch inductiekookvlak

- Breedte 28,8 cm, opstaande rand van r.v.s.
- Frontbediening met regelknoppen op r.v.s. bedieningspaneel
- 2 kookzones met kookzone-uitbreiding
- Aanduiding resterende warmte en “in werking”
- Uitsnijding b x d in mm: 272 x 500, aansluitwaarde 3,7 kW

€ 999,-*



CS 1223-1 i –

Keramisch inductie-wok

- Breedte 38 cm, opstaande rand van r.v.s.
- Frontbediening met regelknop op r.v.s. bedieningspaneel
- 1 kookzone met kookzone-uitbreiding
- Aanduiding resterende warmte en “in werking”
- Uitsnijding b x d in mm: 364 x 500, aansluitwaarde 3,2 kW

• Wokpan inbegrepen
€ 1.999,-*



CS 1012-1 G –

Roestvrijstalen gaskookvlak

- Breedte 28,8 cm, opstaande rand van r.v.s.
- Frontbediening met regelknoppen
- 2 kookzones, intensieve brander
- Aanduiding resterende warmte en “in werking”
- Uitsnijding b x d in mm: 272 x 500, aansluitwaarde 0,025 kW
- Gietijzeren pannendragers
- Totaal vermogen: 4600 W

€ 899,-*



CS 1011-1 G –

Roestvrijstalen gaskook-wok

- Breedte 28,8 cm, opstaande rand van r.v.s.
- Frontbediening met regelknop
- 1 kookzone **Dual-Wok** (6 kW)
- Aanduiding resterende warmte en “in werking”
- Uitsnijding b x d in mm: 272 x 500, aansluitwaarde 0,025 kW

€ 849,-*



CS 1411 F –

Roestvrijstalen friteuse

- Breedte 28,8 cm, opstaande rand van r.v.s.
- Frontbediening met regelknop
- Aanduiding temperatuur bereikt
- **Frituurbak (inhoud 4 l)**, deksel voor friteuse
- Uitsnijding b x d in mm: 272 x 500, inhouwhoogte 22,5 cm
- Aansluitwaarde 2,4 kW
- Uitlekkraan

€ 1.049,-*



CS 1312 BG –

Roestvrijstalen Grill

- Breedte 28,8 cm, opstaande rand van r.v.s.
- Frontbediening met regelknoppen
- Gietijzeren rooster, vermogen grill 3 kWh
- **Controlelampje “in werking”**
- Uitsnijding b x d in mm: 272 x 500, aansluitwaarde 3,0 kW
- Lavastenen ingebrepen

€ 999,-*



CS 1327 Y –

Roestvrijstalen Tepan Yaki

- Breedte 38 cm, opstaande rand van r.v.s.
- Bediening met regelknoppen
- Tepan-oppervlak in mm 350 x 450,
- **2 apart regelbare zones, 3000 W**
- Aanduiding resterende warmte en “in werking”
- Uitsnijding b x d in mm: 364 x 500, aansluitwaarde 2,3 kW

€ 1.899,-*



Type	CS 1112 E	CS 1212-1 i	CS 1223-1 i
Soort verwarming/toestel	Elektrisch kookvlak	Inductiekookvlak	Inductie-wok
Model			
CombiSet-element	●	●	●
Design			
Randafwerking	Opstaande rand rvs	Opstaande rand rvs	Opstaande rand rvs
Gietijzeren pannendragers (mat zwart geëmailleerd)/ gietijzeren rooster	-/-	-/-	-/-
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	vooraan/Vario/145	vooraan/Vario/100 – 160	midden/Vario/300
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	1.200/-/-	1.400/2.200/-	2.400/3.200/-
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	achteraan/Vario/100/180	achteraan/Vario/160 – 230	-/-/-
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	600/1.800/-/-	2.300/3.000/3.700	-/-/-
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kookzone			
Tepan-oppervlak in mm/Vermogen Tepan-oppervlak in W	-/-	-/-	-/-
Grill-oppervlak in mm/Vermogen grill-oppervlak in W	-/-	-/-	-/-
Vermogen friteuse in W	-	-	-
Draagkracht van de weegschaal in kg	-	-	-
Bedieningscomfort			
Bediening met regelknoppen	●	●	●
Aanduiding			
Aanduiding resterende warmte	●	●	●
Aanduiding v.h. gewicht in de display met tara-functie	-	-	-
Aanduiding temperatuur bereikt	-	-	-
Veiligheid			
Restwarmte-indicatie/Aanduiding "warm"/ Controlelampje voor "in werking"	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Vingerbeveiliging	-	-	-
Technische gegevens			
Afmetingen in mm (b x d)	288 x 520	288 x 520	380 x 520
Inbouwhoogte onderkast in mm	-	-	-
Maten van de uitsnijding in mm (b x d)	272 x 500	272 x 500	364 x 500
Totale aansluitwaarde in kW	3,0	3,7	3,2
Meegelieferd toebehoren			
Glaskrabber/Aansluitkabel	●/●	-/●	-/●
Batterijen	-	-	-
Lavastenen/Reinigingsborstel	-/-	-/-	-/-
Frituurbak/Deksel voor friteuse	-/-	-/-	-/-
Wokpan	-	-	●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	799,-	999,-	1.999,-



Type	CS 1012-1 G	CS 1011 G	CS 1411 F
Soort verwarming/toestel	Gaskookvlak	Gaskookvlak	Friteuse
Model			
CombiSet-element	●	●	●
Design			
Randafwerking	Opstaande rand rvs	Opstaande rand rvs	Opstaande rand rvs
Gietijzeren pannendragers (mat zwart geëmailleerd)/ gietijzeren rooster	●/-	●/-	-
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	vooraan/normale brander/ 100 – 240	midden/Dual-Wok/150 – 280	-/-/-
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	1,6 kW/-/-	6,00 kW/-/-	-/-/-
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	achteraan/intensieve brander/ 100 – 220	-/-/-	-/-/-
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	3,0 kW/-/-	-/-/-	-/-/-
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kookzone			
Tepan-oppervlak in mm/Vermogen Tepan-oppervlak in W	-/-	-/-	-/-
Grill-oppervlak in mm/Vermogen grill-oppervlak in W	-/-	-/-	-/-
Vermogen friteuse in W	-	-	2.400
Draagkracht van de weegschaal in kg	-	-	-
Bedieningscomfort			
Bediening met regelknoppen	●	●	●
Aanduiding			
Aanduiding resterende warmte	●	●	-
Aanduiding v.h. gewicht in de display met tara-functie	-	-	-
Aanduiding temperatuur bereikt	-	-	●
Veiligheid			
Restwarmte-indicatie/Aanduiding "warm"/ Controlelampje voor "in werking"	●/-/●	●/-/●	-/-/●
Vingerbeveiliging	-	-	-
Technische gegevens			
Afmetingen in mm (b x d)	288 x 520	288 x 520	288 x 520
Inbouwhoogte onderkast in mm	-	-	225
Maten van de uitsnijding in mm (b x d)	272 x 500	272 x 500	272 x 500
Totale aansluitwaarde in kW	0,025	0,025	2,4
Meegeleverd toebehoren			
Glaskrabber/Aansluitkabel	-/●	-/●	-/●
Batterijen	-	-	-
Lavastenen/Reinigingsborstel	-/-	-/-	-/-
Frituurbak/Deksel voor friteuse	-/-	-/-	●/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	899,-	849,-	1.049,-



Type	CS 1312 BG	CS 1327 Y
Soort verwarming/toestel	Grill	Tepan Yaki
Model		
CombiSet-element	●	●
Design		
Randafwerking	Opstaande rand rvs	Opstaande rand rvs
Gietijzeren pannendragers (mat zwart geëmailleerd)/ gietijzeren rooster	-/●	-
Kookzone		
Positie/Soort/Diameter in mm	-/-/-	-/-/-
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-
Kookzone		
Positie/Soort/Diameter in mm	-/-/-	-/-/-
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-
Kookzone		
Positie/Soort/Diameter in mm	-/-/-	-/-/-
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-
Kookzone		
Positie/Soort/Diameter in mm	-/-/-	-/-/-
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-
Kookzone		
Tepan-oppervlak in mm/Vermogen Tepan-oppervlak in W	-/-	350 x 450/3.000
Grill-oppervlak in mm/Vermogen grill-oppervlak in W	250 x 450/3.000	-
Vermogen friteuse in W	-	-
Draagkracht van de weegschaal in kg	-	-
Bedieningscomfort		
Bediening met regelknoppen	●	●
Aanduiding		
Aanduiding resterende warmte	-	●
Aanduiding v.h. gewicht in de display met tara-functie	-	-
Aanduiding temperatuur bereikt	-	-
Veiligheid		
Restwarmte-indicatie/Aanduiding "warm"/ Controlelampje voor "in werking"	-/-/●	●/-/●
Vingerbeveiliging	-	-
Technische gegevens		
Afmetingen in mm (b x d)	288 x 520	380 x 520
Inbouwhoogte onderkast in mm	100	-
Maten van de uitsnijding in mm (b x d)	272 x 500	364 x 500
Totale aansluitwaarde in kW	3,0	2,3
Meegleverd toebehoren		
Glaskrabber/Aansluitkabel	-/●	-/●
Batterijen	-	-
Lavastenen/Reinigingsborstel	●/●	-/-
Frituurbak/Deksel voor friteuse	-/-	-/-
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	999,-	1.899,-





Uw keukendesign, doorgetrokken tot in de details!

De modellen bij de Miele dampkappen

Modellen

Wand- en eilanddampkappen

De ideale blikvanger voor uw keuken




Eilanddampkappen



Wanddampkappen

Plafonddampkappen

Montage in het plafond voor een open leefruimte met een strakke keuken



Downdraft-Werkbladdampkap

De elegante oplossing voor achter het kookvlak




Inbouwdampkappen


Voor elke inbouwsituatie de juiste oplossing



Telescopische dampkappen



Onderbouwdampkappen



Volledig geïntegreerde dampkappen

Kies de breedte die ideaal is voor uw kookvlak

De afmetingen bij de Miele dampkappen



Voor kleine tot middelgrote keukens

Dampkappen van

- 53 cm breed
- 60 cm breed
- 70 cm breed
- 75 cm breed



Voor grote en open keukens

Dampkappen van

- 90 cm breed
- 100 cm breed
- 110 cm breed
- 120 cm breed



Voor elke woning een optimaal binnenhuisklimaat

De functies van de Miele dampkappen

Bij kookprocessen, en dan vooral bij het braden, ontstaan er kookdampen. Die bestaan uit een combinatie van waterdamp, vetbestanddelen en geuren. Als de lucht in de keuken niet wordt weggezogen of gezuiverd, blijven de kookdampen hangen. Dat heeft een negatieve invloed op het binnenhuisklimaat. Op termijn leidt dat tot vetafzetting en vocht op meubels, tapijten, gordijnen enz. Om de lucht efficiënt te zuiveren, hebt u dus een dampkap nodig. U hebt 3 mogelijkheden:



Werking met luchtafvoer – Uiterst efficiënte afzuiging en ontvochtend effect.



Werking met luchtafvoer voor externe ventilator – efficiënte afzuiging en fluisterstil



Werking met luchtcirculatie – eenvoudig en energiezuinig



Con@ctivity 2.0

Geniet van een optimale kookomgeving met deze exclusieve uitrusting

De highlights* van de Miele dampkappen

Exclusief Miele Con@ctivity 2.0 – de automatiseringsfunctie voor Miele dampkappen

Damp en geuren in uw keuken altijd optimaal wegzuigen en tegelijkertijd energie besparen? Een Miele dampkap die uitgerust is met de automatiseringsfunctie Con@ctivity, doet dat volledig automatisch. Met Con@ctivity van Miele kan uw dampkap met uw kookvlak communiceren. Con@ctivity registreert het kookgebeuren op het kookvlak en stuurt die informatie naar de elektronische besturing van uw dampkap. Uw Miele dampkap stelt op basis daarvan bijvoorbeeld automatisch de juiste ventilatietoestand in en zorgt zo voor een optimale kookomgeving. Zo hoeft u zich alleen maar op uw kookkunsten te concentreren. U hoeft uw dampkap nooit meer zelf uit te zetten: na de bereiding volgt een automatische nalooptijd en daarna wordt de dampkap automatisch uitgeschakeld. Zo vermijdt u onnodig energieverbruik. Uiteraard kan de dampkap desgewenst ook handmatig worden bediend.

Een groot aantal Miele dampkappen zijn al uitgerust met de nieuwe Con@ctivity 2.0. Nieuw aan deze versie 2.0 is vooral dat de functie nu werkt via draadloze technologie. Die zorgt voor een stabiele radioverbinding tussen het kookvlak en de dampkap. De dampkap wordt in de fabriek uitgerust met de communicatiemodule en wordt geleverd met de module die moet worden aangesloten op een Miele kookvlak dat Con@ctivity ondersteunt.



Energie-efficiëntieklasse

Alles in één oogopslag: het energielabel geeft uitsluitsel over energie-efficiëntie en prestatievermogen.

Silence

Efficiënt én fluisterstil: de ventilator is efficiënt geïsoleerd met speciale geluid-dempende matten.

Metalen vetfilters met roestvrijstalen afwerking

Comfortabele reiniging: de 10-lagige metalen vetfilters zijn in de afwasautomaat te reinigen en behouden zeer lang hun hoogwaardige uitstraling.

Miele CleanCover

Snel en gemakkelijk te reinigen: alles zit netjes weggewerkt achter deze vlakke afdekking, die u beschermt tegen contact met elektrische bedrading en de motor.

Exclusief Miele

Active AirClean Filter

Voorkomt efficiënt kookluchtjes: bij luchtcirculatie neutraliseert deze filter onaangename geurtjes op lange termijn.

*Afhankelijk van het toestel

Dampkappen voor onderbouw, 60 - 100 cm breed



DA 1160

- Minimalistisch design, 60 cm breed
 - Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
 - Bediening d.m.v. schuifknop, halogeenverlichting 2 x 50 W
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
 - 500 m³/h in intensiefstand
- € 429,-* – R.v.s.



DA 1100

- Minimalistisch design, 100 cm breed
 - Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
 - Bediening d.m.v. schuifknop, halogeenverlichting 2 x 50 W
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
 - 500 m³/h in intensiefstand
- € 499,-* – R.v.s.

Volledig geïntegreerde dampkappen, 53 - 70 cm breed



DA 2050

- Volledig geïntegreerd in 53 cm brede nis
 - Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
 - Bediening d.m.v. draaiknop, halogeenverlichting 2 x 50 W
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
 - 400 m³/h in ventilatiestand 3
- € 429,-* – R.v.s.



DA 2250


- Volledig geïntegreerd in 53 cm brede nis
 - Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
 - Bediening d.m.v. **bedienstaafje**, dimbare halogeenverlichting 2 x 50 W
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
 - 640 m³/h in intensiefstand
 - Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging
- € 629,-* – R.v.s.



DA 2270


- Volledig geïntegreerd in 70 cm brede nis
 - Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
 - Bediening d.m.v. **bedienstaafje**, dimbare halogeenverlichting 2 x 50 W
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
 - 640 m³/h in intensiefstand
 - Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging
- € 729,-* – R.v.s.

Telescopische dampkappen, 60 cm breed



DA 3366

- Elegant design, vlak wasemscherm 60 cm breed
- Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
- Bediening d.m.v. schuifknop, led-verlichting 2 x 3 W
- 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
- 430 m³/h in intensiefstand
- € 469,-* – R.v.s.



DA 3466

- Elegant design, vlak wasemscherm 60 cm breed
- Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
- **Bediening met tiptoetsen**, led-verlichting 2 x 3 W
- 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
- 550 m³/h in intensiefstand
- € 599,-* – R.v.s.



DA 3566 - Con@ctivity 2.0

- Slimline design, extreem vlak wasemscherm, 60 cm breed
- Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
- Bediening met tiptoetsen, led-verlichting 2 x 4,5 W
- 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
- 640 m³/h in intensiefstand
- **Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.,** aanduiding vetfilterverzadiging,
- Eco
- **Energie-efficiëntieklasse: A+**
- € 999,-* – R.v.s.



DA 3660 - Con@ctivity 2.0

- Slimline design, extreem vlak wasemscherm - **motorisch uitschuifbaar** - 60 cm breed
- Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
- **Afstandsbediening**, led-verlichting 2 x 3 W met dimfunctie
- 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
- 640 m³/h in intensiefstand
- Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging,
- Eco
- **SilencePackage, energie-efficiëntieklasse: A+**
- € 1.599,-* – R.v.s.

Telescopische dampkappen, 90 cm breed



DA 3496

- Elegant design, vlak wasemscherm 90 cm breed
- Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
- Bediening met tiptoetsen, led-verlichting 2 x 3 W
- 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
- 550 m³/h in intensiefstand

€ 749,-* – R.v.s.



DA 3596 - Con@ctivity 2.0

- Slimline design, extreem vlak wasemscherm, 90 cm breed
- Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
- Bediening met tiptoetsen, led-verlichting 2 x 4,5 W
- 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
- 640 m³/h in intensiefstand
- **Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging,**
- **Eco**
- **Energie-efficiëntieklasse: A+**

€ 1.099,-* – R.v.s.



DA 3690 - Con@ctivity 2.0

- Slimline design, extreem vlak wasemscherm - **motorisch uitschuifbaar** - 90 cm breed
- Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
- **Afstandsbediening**, led-verlichting 2 x 3 W met **dimfunctie**
- 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
- 640 m³/h in intensiefstand
- Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging,
- **Eco**, SilencePackage
- **Energie-efficiëntieklasse: A+**

€ 1.799,-* – R.v.s.

Plafonddampkappen, 90 cm en 110 cm breed



DA 2806 - Con@ctivity 2.0 - NEW

- Plafondunit, 90 cm breed
- Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
- **Afstandsbediening**, led-verlichting 4 x 3 W
- 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
- Meerzonerandafzuiging, **decoratiepaneel in briljantwit of van r.v.s. inbegrepen**
- 750 m³/h in intensiefstand
- Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging,
- SilencePackage, Eco
- **Energie-efficiëntieklasse: A+**

€ 1.899,-* – R.v.s., briljantwit
Leverbaar vanaf 11/2015



DA 2906 - Con@ctivity 2.0

- Plafondunit, **110 cm breed**
- Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
- Afstandsbediening, led-verlichting 4 x 3 W
- 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
- Meerzonerandafzuiging, decoratiepanelen in r.v.s. of van glas
- 740 m³/h in intensiefstand
- Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging,
- **SilencePackage, Eco**
- **Energie-efficiëntieklasse: A+**

€ 1.999,-* – R.v.s.

€ 100,-*/300,-* DRP 2900 r.v.s./glas

Werkbladdampkap - Downdraft, 90 cm breed



DA 6890²)

- Downdraft, motorisch in de hoogte verstelbaar, breedte 91,6 cm
- Luchtafvoer, luchtcirculatie, motor tot op 7 m afstand mogelijk
- Touch-bediening op glas, Led-verlichting 12 x 0,9 W met dimfunctie
- 8-lagige roestvrijstalen vetfilters
- Randafzuiging
- 710 m³/h in intensiefstand
- Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging

€ 1.999,-* – R.v.s.

²) Optimale combinatie met KM 6381/Niet geschikt in combinatie met gaskookvlakken

Inbouwgroepen (wand), 60 - 90 en 120 cm breed



DA 2660 - Con@ctivity 2.0

- Apart keukendesign, breedte 60 cm
 - Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk, max. 90 cm boven kookvlak
 - Bediening met tiptoetsen, Led-verlichting 2 x 4,5 W
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfilers
 - 600 m³/h in intensieve stand
 - Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging,
 - Eco
 - **Energie-efficiëntieklasse: A**
- € 1.199,-* – R.v.s.



DA 2690 - Con@ctivity 2.0

- Apart keukendesign, breedte 90 cm
 - Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk, max. 130 cm boven kookvlak
 - Bediening met tiptoetsen, Led-verlichting 4 x 3 W
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfilers
 - 640 m³/h in intensieve stand
 - Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging,
 - Eco
 - **Energie-efficiëntieklasse: A**
- € 1.499,-* – R.v.s., Briljantwit



DA 2620 - Con@ctivity 2.0

- Apart keukendesign, breedte 120 cm
 - Werking met luchtafvoer, max. 130 cm boven kookvlak
 - Bediening met tiptoetsen, Led-verlichting 3 x 4,5
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfilers
 - 640 m³/h in intensieve stand
 - Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging,
 - Eco
 - **Energie-efficiëntieklasse: A**
- € 1.899,-* – R.v.s., Briljantwit

Hoofdvrije wanddampkappen, 90 cm breed




DA 6096 W Black Wing

- Vrije hoofdruimte, met obsidiaanzwart glazen scherm, breedte 90 cm
 - **Luchtcirculatie, luchtafvoer mogelijk**
 - Bediening met tiptoetsen, Led-verlichting 2 x 4,5 W
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfiler
 - 640 m³/h in intensieve stand
 - Active Airclean, Eco
- € 999,-* – Obsidiaanzwart



DA 6096 W White Wing

- Vrije hoofdruimte, **met briljantwit glazen scherm**, breedte 90 cm
 - Luchtcirculatie, luchtafvoer mogelijk
 - Bediening met tiptoetsen, Led-verlichting 2 x 4,5 W
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfiler
 - 640 m³/h in intensieve stand
 - Active Airclean, Eco
- € 999,-* – Briljantwit



DA 6796 W Shape - Con@ctivity 2.0

- Vrije hoofdruimte, breedte 90 cm
 - Luchtcirculatie, luchtafvoer mogelijk
 - **Touch-bediening op glas**, Led-verlichting 3 x 3 W
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfiler
 - 640 m³/h in intensieve stand
 - **Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging**
 - Active Airclean, Eco
- € 1.999,-* – R.v.s.

Wanddampkappen, 90 cm breed



DA 5996 W

- Tijdloos design, breedte 90 cm
 - Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
 - Bediening met tiptoetsen, halogeen 1 x 50 W
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfilter
 - 530 m³/h in intensieve stand
- € 799,-* – R.v.s.



DA 399-6

- Design: trapeziumvormige ommanteling, breedte 90 cm
 - Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
 - Bediening met tiptoetsen, halogeen 2 x 50 W
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
 - 500 m³/h in intensieve stand
- € 799,-* – R.v.s.



DA 419-7

- Tijdloos design, breedte 90 cm
 - Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
 - Bediening met tiptoetsen, Led-verlichting 2 x 4,5 W
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
 - 640 m³/h in intensieve stand
- € 999,-* – R.v.s.



DA 6197 W - Con@ctivity 2.0

- Design: ommanteling van r.v.s. met afgeronde voorzijde, breedte 90 cm
 - Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
 - Bediening met tiptoetsen, Led-verlichting 2 x 4,5 W
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
 - 640 m³/h in intensieve stand
- € 1.199,-* – R.v.s.



DA 5796 W Next Step - NEW Con@ctivity 2.0 NEW

- Tijdloos design, breedte 90 cm
 - Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
 - Bediening met tiptoetsen, Led-verlichting 2 x 4,5 W
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
 - 620 m³/h in intensieve stand
 - Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging,
 - SilencePackage
 - Energie-efficiëntieklasse: A+
- € 1.249,-* – R.v.s.
Leverbaar vanaf 11/2015



DA 429-6 - Con@ctivity 2.0


- Tijdloos design, breedte 90 cm
 - Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
 - Bediening met tiptoetsen, Led-verlichting 3 x 3 W
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
 - 640 m³/h in intensieve stand
 - Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging,
 - SilencePackage
- € 1.299,-* – R.v.s.

Wanddampkappen, 90 cm - 120 cm breed



DA 289-4

- Vrije hoofdruimte met gebogen glazen scherm, breedte 90 cm
 - Werking met luchtafvoer
 - Bediening met tiptoetsen, **halogeen** 4 x 10 W **met dimfunctie**
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfilter
 - 640 m³/h in intensieve stand
 - Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging,
 - SilencePackage
- € 1.699,-* – R.v.s.



DA 6296 W - Con@ctivity 2.0

- Innovatief design, met kleur LED-verlichtingsstrook, breedte 90 cm
 - Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
 - Bediening met tiptoetsen, Led-verlichting 3 x 3 W
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
 - 640 m³/h in intensieve stand
 - Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging,
 - SilencePackage
- € 1.699,-* – R.v.s.



DA 489-4

- Vrije hoofdruimte, combinatie van glas met r.v.s., breedte 90 cm
 - Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
 - Bediening met tiptoetsen, **halogeen** 4 x 20 W **met dimfunctie**
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
 - 640 m³/h in intensieve stand
 - Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging,
 - SilencePackage
- € 1.699,-* – R.v.s.



DA 7096 W - Con@ctivity 2.0

- Design: ellipsvormige wanddampkap, breedte 90 cm
 - Werking met luchtcirculatie
 - **Touch-bediening op glas, Led-verlichting 2 x 3 W met dimfunctie**
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
 - 550 m³/h in intensieve stand
 - Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging,
 - **Active AirClean**
- € 1.999,-* dampkap met zwart glas/witte behuizing



DA 6690 W - Con@ctivity 2.0

- Design afgestemd op de inbouwgeneratie 6000, breedte 90 cm
 - Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
 - Touch-bediening op glas, Led-verlichting 3 x 3 W
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
 - 640 m³/h in intensieve stand
 - Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging,
 - **SilencePackage, Eco**
 - **Energie-efficiëntieklasse: A+**
- € 1.999,-* – R.v.s., briljantwit, obsidiaanzwart




DA 422-6 - Con@ctivity 2.0

- Tijdloos design, r.v.s. ommanteling, breedte 120 cm
 - **Werking met luchtafvoer**
 - **Bediening met tiptoetsen, Led-verlichting 3 x 3 W**
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
 - 640 m³/h in intensieve stand
 - Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging,
 - SilencePackage
- € 1.499,-* – R.v.s.

Wijzigingen voorbehouden

* Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw ingebrepen)

Eilanddampkappen, 90 cm - 100 cm breed



DA 390-6 - Con@ctivity 2.0

- Design: trapziumvormige ommanteling, breedte 100 cm
- Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
- Bediening met tiptoetsen, **halogeenverlichting** 4 x 20 W
- 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
- 500 m³/h in intensieve stand
- Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging

€ 1.899,-* – R.v.s.



DA 420-6 - Con@ctivity 2.0

- Tijdloos design, breedte 90 cm
- Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
- Bediening met tiptoetsen, Led-verlichting 4 x 3 W
- 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
- 700 m³/h in intensieve stand
- Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging
- SilencePackage


€ 2.199,-* – R.v.s.



DA 6197 D - Con@ctivity 2.0

- Design: ommanteling met afgeronde kanten, breedte 90 cm
- Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
- Bediening met tiptoetsen, Led-verlichting 4 x 3 W
- 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
- 640 m³/h in intensieve stand

€ 2.199,-* – R.v.s.



DA 6296 D - Con@ctivity 2.0

- Innovatief design met veelkleurige verlichting van de glazen randen, breedte 90 cm
- Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
- Bediening met tiptoetsen, Led-verlichting 4 x 3 W
- 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
- 700 m³/h in intensieve stand
- **Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging**
- SilencePackage

€ 2.799,-* – R.v.s.



DA 7006 D - AURA

- Design: elipsvormige dampkap, breedte 100 cm
- **Werking met luchtcirculatie**
- **Touch-bediening op glas**, Led-verlichting 3 x 3 W **met dimfunctie**
- 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
- 600 m³/h in intensieve stand
- Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging
- **Active AirClean**

€ 2.799,-* dampkap met zwart glas/witte behuizing

Eilanddampkappen, 100 cm - 120 cm breed



DA 424-6 - Con@ctivity 2.0

- Tijdloos design, breedte 120 cm
 - Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
 - **Bediening met tiptoetsen**, Led-verlichting 4 x 3 W
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
 - 700 m³/h in intensieve stand
 - Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging
 - SilencePackage
- € 2.499,-* – R.v.s.



DA 6690 D - Con@ctivity 2.0

- Design afgestemd op de inbouwgeneratie 6000, breedte 100 cm
- Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
- Touch-bediening op glas**, Led-verlichting 4 x 3 W
- 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
- 750 m³/h in intensieve stand
- Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging,
- SilencePackage, **Eco**
- Energie-efficiëntieklasse: **A+**
- € 2.799,-* – R.v.s., briljantwit, obsidiaanzwart



DA 6700 D - Con@ctivity 2.0

- Design afgestemd op de inbouwgeneratie 6000, breedte 100 cm
 - **Werking met luchtcirculatie**
 - Touch-bediening op glas, Led-verlichting 4 x 3 W
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
 - 600 m³/h in intensieve stand
 - Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging,
 - SilencePackage, **Active AirClean**
- € 2.999,-* – R.v.s., briljantwit, obsidiaanzwart



DA 424 V-6 - Con@ctivity 2.0

- Tijdloos design, **motorisch in de hoogte verstelbaar**, breedte 120 cm
 - Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
 - Afstandsbediening Led-verlichting 4 x 3 W **met dimfunctie**
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
 - 700 m³/h in intensieve stand
 - Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging
 - SilencePackage, **Eco**
 - **Energie-efficiëntieklasse: A**
- € 3.299,-* – R.v.s.

Wijzigingen voorbehouden

* Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw ingebrepen)

Dampkappen voor onderbouw



Type	DA 1160	DA 1100
Onderbouw	●	●
Functies		
Werking met luchtafvoer/met luchtcirculatie	●/●	●/●
Bedieningscomfort		
Schuifknop/Draaiknop	●/-	●/-
CleanCover/Metalen vetfilters met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	●/2	●/3
Zuinigheid en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse/voor EXT	E/-	E/-
Energieverbruik per jaar in kWh/voor EXT in kWh	176,6/-	176,6/-
Verlichting		
Halogeen	●	●
Aantal x watt	2 x 50 W	2 x 50 W
Ventilator		
Wisselstroommotor (AC-motor)	●	●
Ventilatievermogen: met luchtafvoer - met luchtcirculatie		
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m³/h)	350 – 150	350 – 150
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	64/49 – 70/56	64/49 – 70/56
Intensieve stand: ventilatievermogen (m³/h)	500 – 200	500 – 200
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	73/58 – 75/61	73/58 – 75/61
Technische gegevens		
Breedte/Hoogte/Diepte van het corpus in mm	598/125/500	998/125/500
Minimumafstand van elektrische kookvlakken/ Gaskookvlakken in mm	450/650	450/650
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	0,34/230/10	0,34/230/10
Montage		
Aansluiting luchtafvoer naar boven/achteraan/zijdelings	●/-/-	●/-/-
Diameter van de luchtafvoertuit mm	150	150
Meegelieferd toebehoren		
Terugslagklep	●	●
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren		
Actieve-koolfilter	DKF 18-1	DKF 18-1
Lamellenrooster DMK 150 met muurdoorvoer voor 150 mm Ø	●	●
Opvulpaneel (uitsluitend voor vervangingsdoeleinden) DAB 60/100	●/-	-/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)		
Geborsteld r.v.s.	429,-	499,-
Briljantwit	379,-	-
Donkerbruin	379,-	-

Volledig geïntegreerde dampkappen



Type	DA 2050	DA 2250	DA 2270
Volledig geïntegreerde dampkap	●	●	●
Functies			
Werking met luchtafvoer/met luchtcirculatie/met externe motor	●/●/–	●/●/●	●/●/●
Bedieningscomfort			
Draaiknop/Bedienstaafje	●/–	–/●	–/●
Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.	–	●	●
Aanduiding vetfilter-/actieve-koolfilterverzadiging, programmeerbaar	–/–	●/●	●/●
CleanCover/Metalen vetfilters met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	●/1	●/1	●/2
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse/voor EXT	E/–	D/E	D/E
Energieverbruik per jaar in kWh/voor EXT in kWh	117,2/–	134,6/73,0	134,6/73,0
Verlichting			
Halogeen/Led	●/–	●/–	●/–
Aantal x watt	2 x 50 W	2 x 50 W	2 x 50 W
Ventilator			
Wisselstroommotor (AC-motor)/gelijkstroommotor (DC-motor)	●/–	●/–	●/–
Ventilatievermogen: met luchtafvoer - met luchtcirculatie			
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m³/h)	400 – 360	400 – 360	400 – 360
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	65/52 – 65/62	53/40 – 61/48	53/40 – 61/48
Intensieve stand: ventilatievermogen (m³/h)	–	640 – 550	640 – 550
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	–	65/52 – 70/57	65/52 – 70/57
Technische gegevens			
Breedte/Hoogte/Diepte van het corpus in mm	532/50/372	533/50/372	702/50/402
Minimumafstand van elektrische kookvlakken/ Gaskookvlakken in mm	450/650	450/650	450/650
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	0,19/230/10	0,30/230/10	0,30/230/10
Montage			
Aansluiting luchtafvoer naar boven/achteraan/zijdelings	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Diameter van de luchtafvoertuit mm	150	150	150
Meegelieferd toebehoren			
Terugslagklep	●	●	●
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren			
Ombouwset nodig met luchtcirculatie/Actieve-koolfilter	–/DKF 15-1	–/DKF 15-1	–/DKF 15-1
Stuurmodule DSM 400	–	●	●
Geluidsdemper DASD 150/Lamellenrooster DMK 150 met muurdoorvoer	●/●	●/●	●/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
r.v.s.	429,–	629,–	729,–
Voor werking met externe motor EXT	–	599,–	699,–

Telescopische dampkappen




Type	DA 3366	DA 3466	DA 3496
Telescopische dampkap	●	●	●
Functies			
Werking met luchtafvoer/met luchtcirculatie/met externe motor	●/●/–	●/●/●	●/●/●
Bedieningscomfort			
Schuifknop/Tiptoetsen met LED	●/–	–/●	–/●
Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.	–	–	–
Aanduiding vetfilter-/actieve-koolfilterverzadiging, programmeerbaar	–/–	–/–	–/–
CleanCover/Metalen vetfilters met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	●/1	●/1	●/2
Dampkappen motorisch uitschuifbaar	–	–	–
Huishoudelijke toestellen met elkaar verbinden			
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0	–	–	–
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse/voor EXT	C/–	B/A+	B/A+
Energieverbruik per jaar in kWh/voor EXT in kWh	61,4/–	69,5/4,4	69,5/4,4
Verlichting			
Halogeen/Led	–/●	–/●	–/●
Aantal x watt	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W
Indirecte verlichting/Glaskantverlichting met kleurwissel	–/–	–/–	–/–
Ventilator			
Wisselstroommotor (AC-motor)/Gelijkstroommotor (DC-Motor)	●/–	●/–	●/–
Ventilatievermogen: met luchtafvoer - met luchtcirculatie			
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m³/h)	320 – 200	400 – 280	400 – 280
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	51/38 – 61/49	56/44 – 67/54	56/44 – 67/54
Intensieve stand: ventilatievermogen (m³/h)	430 – 300	550 – 350	550 – 350
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	58/45 – 67/55	64/52 – 72/60	64/52 – 72/60
Technische gegevens			
Breedte/Hoogte/Diepte van het corpus in mm	595/34/275	595/34/275	895/34/275
Minimumaafstand van elektrische kookvlakken/Gaskookvlakken in mm	450/650	450/650	450/650
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	0,21/230/10	0,19/230/10	0,19/230/10
Montage			
Aansluiting luchtafvoer naar boven/achteraan/zijdelings	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Diameter van de luchtafvoertuit mm	150	150	150
Meegelieferd toebehoren			
Terugslagklep/Afstandsbediening/Funkstick Con@ctivity 2.0 voor KM	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren			
Ombouwset nodig met luchtcirculatie	–	–	–
Actieve-koolfilter	DKF 13-1	DKF 13-1	DKF 13-1
Stuurmodule DSM 400/DSM 406	–/–	–/●	–/●
Geluidsdemper D ASD 150/Lamellenrooster DMK 150 met muurdoorvoer	●/●	●/●	●/●
Montagekit voor origineel keukenpaneel DML 400	●	●	●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
Roestvrij staal geborsteld	469,–	599,–	749,–
Voor werking met externe motor EXT	–	569,–	719,–



Type	DA 3566	DA 3596
Telescopische dampkap	•	•
Functies		
Werking met luchtafvoer/met luchtcirculatie/met externe motor	•/•/•	•/•/•
Bedieningscomfort		
Schuifknop/Tiptoetsen met LED	-/•	-/•
Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.	•	•
Aanduiding vetfilter-/actieve-koolfilterverzadiging, programmeerbaar	•/•	•/•
CleanCover/Metalen vetfilters met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	•/2	•/2
Dampkappen motorisch uitschuifbaar	-	-
Huishoudelijke toestellen met elkaar verbinden		
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0	reeds voorzien	reeds voorzien
Zuinigheid en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse/voor EXT	A+/A+	A+/A+
Energieverbruik per jaar in kWh/voor EXT in kWh	31,5/6,6	34,7/9,9
Verlichting		
Halogeen/Led	-/•	-/•
Aantal x watt	2 x 4,5 W	2 x 4,5 W
Indirecte verlichting/Glaskantverlichting met kleurwissel	-/-	-/-
Ventilator		
Wisselstroommotor (AC-motor)/Gelijkstroommotor (DC-Motor)	-/•	-/•
Ventilatievermogen: met luchtafvoer - met luchtcirculatie		
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m³/h)	400 – 320	400 – 320
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluiddruk (dB(A) re20µPa)	52/38 – 61/47	52/38 – 61/47
Intensieve stand: ventilatievermogen (m³/h)	640 – 550	640 – 550
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	64/50 – 71/57	64/50 – 71/57
Technische gegevens		
Breedte/Hoogte/Diepte van het corpus in mm	592/37/309	892/37/309
Minimumafstand van elektrische kookvlakken/Gaskookvlakken in mm	450/650	450/650
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	0,10/230/10	0,10/230/10
Montage		
Aansluiting luchtafvoer naar boven/achteraan/zijdelings	•/•/-	•/•/-
Diameter van de luchtafvoertuit mm	150	150
Meegelieferd toebehoren		
Terugslagklep/Afstandsbediening/Funkstick Con@ctivity 2.0 voor KM	•/-/•	•/-/•
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren		
Ombouwset nodig met luchtcirculatie	-	-
Actieve-koolfilter	DKF 19-1 (2 filters)	DKF 19-1 (2 filters)
Stuurmodule DSM 400/DSM 406	-/•	-/•
Geluidsdemper DASD 150/Lamellenrooster DMK 150 met muurdoorvoer	•/•	•/•
Montagekit voor origineel keukenpaneel DML 400	-	-
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)		
Roestvrij staal geborsteld	999,-	1.099,-
Voor werking met externe motor EXT	969,-	1.069,-

Telescopische dampkappen, motorisch uitschuifbaar



Type	DA 3660	DA 3690
Telescopische dampkap	•	•
Functies		
Werking met luchtafvoer/met luchtcirculatie/met externe motor	•/•/Op aanvraag	•/•/Op aanvraag
Bedieningscomfort		
Schuifknop/Tiptoetsen met LED	-/•	-/•
Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.	•	•
Aanduiding vetfilter-/actieve-koolfilterverzadiging, programmeerbaar	•/•	•/•
CleanCover/Metalen vetfilters met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	•/2	•/2
Dampkappen motorisch uitschuifbaar	•	•
Huishoudelijke toestellen met elkaar verbinden		
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0	reeds voorzien	reeds voorzien
Zuinigheid en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse/voor EXT	A+/-	A+/-
Energieverbruik per jaar in kWh/voor EXT in kWh	31,5/-	34,7/-
Verlichting		
Halogeen/Led	-/•	-/•
Aantal x watt	2 x 3 W	2 x 3 W
Indirecte verlichting/Glaskantverlichting met kleurwissel	-/-	-/-
Ventilator		
Wisselstroommotor (AC-motor)/Gelijkstroommotor (DC-Motor)	-/•	-/•
Ventilatievermogen: met luchtafvoer - met luchtcirculatie		
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m³/h)	400 – 320	400 – 320
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	52/38 – 61/47	52/38 – 61/47
Intensieve stand: ventilatievermogen (m³/h)	640 – 550	640 – 550
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	64/50 – 71/57	64/50 – 71/57
Technische gegevens		
Breedte/Hoogte/Diepte van het corpus in mm	593/14/307 – 460	893/14/307 – 460
Minimumafstand van elektrische kookvlakken/Gaskookvlakken in mm	450/650	450/650
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	0,13/230/10	0,13/230/10
Montage		
Aansluiting luchtafvoer naar boven/achteraan/zijdelings	•/•/-	•/•/-
Diameter van de luchtafvoertuit mm	150	150
Meegelieferd toebehoren		
Terugslagklep/Afstandsbediening/Funkstick Con@ctivity 2.0 voor KM	•/•/•	•/•/•
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren		
Ombouwset nodig met luchtcirculatie	-	-
Actieve-koolfilter	DKF 19-1 (2 filters)	DKF 19-1 (2 filters)
Stuurmodule DSM 400/DSM 406	-/•	-/•
Geluidsdemper DASD 150/Lamellenrooster DMK 150 met muurdoorvoer	•/•	•/•
Montagekit voor origineel keukenpaneel DML 400	-	-
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)		
Roestvrij staal geborsteld	1.599,-	1.799,-
Voor werking met externe motor EXT		

Plafonddampkappen



* Leverbaar vanaf 11/15

Type	DA 2806	DA 2906
Wanddampkap/Eilanddampkap/Plafonddampkap	-/-●	-/-●
Design		
Individuele aanpassingen mogelijk op aanvraag	-	-
Meerzonerandafzuiging	●	●
Functies		
Werking met luchtafvoer/met luchtcirculatie/externe motor/motor binnen, op afstand	●/●/●/-	●/●/●/●
Bedieningscomfort		
Tiptoetsen met led/Touch-bediening op glas	●/-	●/-
Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.	●	●
Aanduiding vetfilter-/actieve-koolfilterverzadiging, programmeerbaar	●/●	●/●
CleanCover/Metalen vetfilters met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	●/2	●/4
Akoestisch pakket	-	●
Huishoudelijke toestellen met elkaar verbinden		
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0	reeds voorzien	reeds voorzien
Zuinigheid en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse/voor EXT	A+/A+	A+/A+
Energieverbruik per jaar in kWh/voor EXT in kWh	32/8,8	36,1/8,8
Verlichting		
Halogeen/Led	-/●	-/●
Aantal x watt	4 x 3 W	4 x 3 W
Indirecte verlichting/Glaskantverlichting met kleurwissel	-/-	-/-
Ventilator		
Wisselstroommotor (AC-motor)/Gelijkstroommotor (DC-motor)	-/●	-/●
Ventilatievermogen: met luchtafvoer - met luchtcirculatie		
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m³/h)	500 – 380	450 – 330
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	57/40 – 65/48	57/40 – 66/52
Intensieve stand: ventilatievermogen (m³/h)	750 – 470	740 – 480
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	66/49 – 70/53	66/49 – 73/56
Technische gegevens		
Totale corpushoogte met motor/met externe motor in mm	3.100/1.710	3.100/1.710
Breedte/Hoogte/Diepte van het corpus in mm	880/312/500	1.100/322/700
Minimumafstand van elektrische kookvlakken/Gaskookvlakken in mm	450/650	550/650
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	0,14/230/50	0,14/230/10
Montage		
Aansluiting luchtafvoer naar boven/achteraan/zijdelings	●/●/●	●/●/●
Diameter van de luchtafvoertuit mm	150	150
Telescopische schouw/Telescopisch montage-element	-/-	-/-
Meegleverd toebehoren		
Afstandsbediening/Functiestick Con@ctivity 2.0 voor KM	●/●	●/●
Randafzuigpanelen inbegrepen	●	-
Terugslagklep/Bochtstuk voor luchtcirculatie/Actieve-koolfilter	●/-/-	●/-/-
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren		
Circulatiebox nodig met luchtcirculatie/Actieve-koolfilter	DUU 2900/2 x DKF 18-1	DUU 2900/2 X DKF 18-1
Stuurmodule DSM 400/DSM 406	-/●	-/●
Geluidsdemper DASD 150/Lamellenrooster DMK 150 met muurdoorvoer	●/●	●/●
Randafzuigpanelen te bestellen (rvs of glas)	-	●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)		
Geborsteld r.v.s./briljantwit	1.899,-*/1.899,-*	1.999,-/-
Voor werking met externe motor EXT	1.849,-*/1.849,-*	1.949,-/-
DRP 2900-set van r.v.s. of van glas	-	100,-/300,-


Werkbladdampkap

Downdraft




Type	DA 6890
Werkbladdampkap	●
Design	
Individuele aanpassingen mogelijk op aanvraag	–
Randafzuiging	●
Functies	
Werking met luchtafvoer/met luchtcirculatie/externe motor/motor binnen, op afstand	●/●/–/●
Bedieningscomfort	
Tiptoetsen met led/Touch-bediening op glas	–/●
Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.	15 min.
Aanduiding vetfilter-/actieve-koolfilterverzadiging, programmeerbaar	●/–
CleanCover/Metalen vetfilters met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	–/2
Akoestisch pakket	–
Dampkappen motorisch in de hoogte verstelbaar	●
Huishoudelijke toestellen met elkaar verbinden	
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0	–
Zuinigheid en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse/voor EXT	C/–
Energieverbruik per jaar in kWh/voor EXT in kWh	109,9/–
Verlichting	
Halogeen/Led	–/●
Aantal x watt	12 x 0,9 W
Indirecte verlichting/Glaskantverlichting met kleurwissel	–/–
Ventilator	
Wisselstroommotor (AC-motor)/Gelijkstroommotor (DC-motor)	●/–
Ventilatievermogen: met luchtafvoer - met luchtcirculatie	
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m³/h)	450 – 435
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	63/49 – 67/53
Intensieve stand: ventilatievermogen (m³/h)	710 – 490
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	71/67
Technische gegevens	
Totale corpushoogte met luchtafvoer en externe motor/Luchtcirculatie in mm	1.051/1.051
Breedte/Hoogte/Diepte van het corpus in mm	916/400/120
Minimumafstand van elektrische kookvlakken/Gaskookvlakken in mm	–/DA 6980 is niet combineerbaar met gaskookvlakken
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	0,29/230/10
Montage	
Aansluiting luchtafvoer naar boven/achteraan zijdelings/onderaan	●/●/●/●
Diameter van de luchtafvoertuit mm	150
Optimale combinatie met kookvlak KM 6381	●
Meegelieferd toebehoren	
Terugslagklep/Bochtstuk voor luchtcirculatie/Actieve-koolfilter	–
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren	
Circulatiebox nodig met luchtcirculatie/Actieve-koolfilter	DUU 2900/2 x DKF 18-1
OF afvoerrooster nodig met luchtcirculatie/Actieve-koolfilter	DUU 151/DKF 22-1
Stuurmodule DSM 400/DSM 406	●/–
Module DEXT voor DA 6890 voor motor binnen, op afstand	●
Geluidsdemper DASD 150/Lamellenrooster DMK 150 met muurdoorvoer	●/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	
Geborsteld r.v.s.	1.999,–
Voor werking met externe motor EXT	

Inbouwgroepen (wand)



Type	DA 2660	DA 2690	DA 2620
Inbouwgroepen	•	•	•
Functies			
Werking met luchtafvoer/met luchtcirculatie/met externe motor	•/•/•	•/•/•	•/-/•
Bedieningscomfort			
Tiptoetsen met LED/Draaiknop/Bedienstaafje	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.	•	•	•
Aanduiding vetfilter-/actieve-koolfilterverzadiging, programmeerbaar	•/•	•/•	•/•
CleanCover/Metalen vetfilters met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	•/2	•/2	•/4
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse/voor EXT	A/A+	A/A+	A/A+
Energieverbruik per jaar in kWh/voor EXT in kWh	38,5/6,6	36,2/8,8	37,6/9,9
Huishoudelijke toestellen met elkaar verbinden			
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0	reeds voorzien	reeds voorzien	reeds voorzien
Verlichting			
Halogeen/Led	-/•	-/•	-/•
Aantal x watt	2 x 4,5 W	4 x 3 W	3 x 4,5 W
Ventilator			
Wisselstroommotor (AC-motor)/gelijkstroommotor (DC-motor)	-/•	-/•	-/•
Ventilatievermogen: met luchtafvoer - met luchtcirculatie			
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m³/h)	380/330	400/340	400/-
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	53 – 39/64-50	52 – 38/64 – 50	52 – 38/-
Intensieve stand: ventilatievermogen (m³/h)	600/460	640/500	640/-
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	64 – 50/73 – 59	63 – 48/73 – 59	63 – 48/-
Technische gegevens			
Breedte/Hoogte/Diepte van het corpus in mm	580/310/293	880/310/293	1.180/310/293
Min.-/maximumafstand van elektrische kookvlakken-gaskookvlakken in mm	450 – 650/130	450 – 650/130	450 – 650/130
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	0,10/230/10	0,10/230/10	0,10/230/10
Montage			
Aansluiting luchtafvoer naar boven/achteraan/zijdelings	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Diameter van de luchtafvoertuit mm	150	150	150
Meegeleverd toebehoren			
Afstandsbediening/Funcstick Con@ctivity 2.0 voor KM	-/•	-/•	-/•
Terugslagklep	•	•	•
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren			
Ombouwset voor werking met luchtcirculatie/Actieve-koolfilter	-/DKF 19-1	-/DKF 19-1	-/DKF 19-1
Afstandsbediening DARC 6	•	•	•
Stuurmodule DSM 400/DSM 406	-/•	-/•	-/•
Geluidsdemper DASD 150/Lamellenrooster DMK 150 met muurdoorvoer	•/•	•/•	•/•
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
Geborsteld r.v.s.	1.199,-	1.499,-	1.899,-
Briljantwit	1.199,-	1.499,-	1.899,-
Voor werking met externe motor EXT	1.149,-	1.449,-	1.849,-

Hoofdvrije wanddampkappen



** Standaard geleverd met werking luchtcirculatie, werking met luchtafvoer mogelijk

Type	DA 6096 W Black Wing**	DA 6096 W White Wing**	DA 6796 W Shape**
Wanddampkap/Eilanddampkap/Plafondlampkap	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Design			
Individuele aanpassingen mogelijk op aanvraag	-	-	-
Functies			
Werking met luchtafvoer/met luchtcirculatie/met externe motor	●/●/-	●/●/-	●/●/●
Bedieningscomfort			
Tiptoetsen met led/Touch-bediening op glas	●/-	●/-	-/●
Aanduiding vetfilter-/actieve-koolfilterverzadiging, programmeerbaar	-/-	-/-	●/●
CleanCover/Metalen vetfilters met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	●/1	●/1	●/1
Akoestisch pakket/Veiligheidsuitschakeling/Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.	-/-/-	-/-/-	-/●/●
Dampkappen motorisch in de hoogte verstelbaar	-	-	-
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse/voor EXT	B/A+	B/A+	A+/A+
Energieverbruik per jaar in kWh/voor EXT in kWh	70,4/6,6	70,4/6,6	34,1/6,6
Huishoudelijke toestellen met elkaar verbinden			
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0	-	-	reeds voorzien
Verlichting			
Halogeen/Led	-/●	-/●	-/●
Aantal x watt	2 x 4,5 W	2 x 4,5 W	3 x 3 W
Ventilator			
Wisselstroommotor (AC-motor)/Gelijkstroommotor (DC-motor)	●/-	●/-	-/●
Ventilatievermogen: met luchtafvoer - met luchtcirculatie			
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m³/h)	400/320	400/320	400/320
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	58 - 54/67 - 54	58 - 54/67 - 54	58 - 54/67 - 54
Intensieve stand: ventilatievermogen (m³/h)	640/520	640/520	640/520
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	70 - 57/74 - 61	70 - 57/74 - 61	70 - 57/74 - 61
Technische gegevens			
Totale corpushoogte met luchtafvoer en externe motor/ Luchtcirculatie in mm	547/547	547/547	568/568
Breedte/Hoogte/Diepte van het corpus in mm	898/547/523	898/547/523	898/568/493
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	0,21/230/10	0,21/230/10	0,10/230/10
Montage			
Aansluiting luchtafvoer naar boven/achteraan/zijdelings	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Diameter van de luchtafvoertuit mm	150	150	150
Telescopische schouw/Telescopisch montage-element	-/-	-/-	-/-
Meegeleverd toebehoren			
Afstandsbediening/Funcstick Con@ctivity 2.0 voor KM	-/-	-/-	-/●
Terugslagklep/Bochtstuk voor luchtcirculatie/Actieve-koolfilter	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren			
Ombouwset nodig met luchtcirculatie/Actieve-koolfilter	-/DKF 25-1	-/DKF 25-1	-/DKF 25-1
Afstandsbediening DARC 6/DADC 6000 schouw voor luchtafvoer	-/●	-/●	-/●
Stuurmodule DSM 400/DSM 406	●/-	●/-	-/●
Geluidsdemper DASD 150/Lamellenrooster DMK 150 met muurdoorvoer	●/●	●/●	●/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
Geborsteld r.v.s.			1.999,-
Briljantwit, Obsidiaanzwart	999,-	999,-	
Voor werking met externe motor EXT			1.949,-

Wanddampkappen



* Dampkap met zwart glas/witte behuizing

Type	DA 5996 W	DA 399-6	DA 419-7
Wanddampkap/Eilanddampkap/Plafonddampkap	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Design			
Individuele aanpassingen mogelijk op aanvraag	●	●	●
Meerzonerandafzuiging	-	-	-
Functies			
Werking met luchtafvoer/met luchtcirculatie/met externe motor	●/●/●	●/●/●	●/●/-
Bedieningscomfort			
Tiptoetsen met led/Touch-bediening op glas	●/-	●/-	●/-
Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.	-	-	-
Aanduiding vetfilter-/actieve-koolfilterverzadiging, programmeerbaar	-/-	-/-	-/-
CleanCover/Metalen vetfilters met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	●/1	●/3	●/3
Akoestisch pakket	-	-	-
Dampkappen motorisch in de hoogte verstelbaar	-	-	-
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse/voor EXT	D/D	D/E	B/-
Energieverbruik per jaar in kWh/voor EXT in kWh	106,4/36,5	127,0/73,0	69,2/-
Huishoudelijke toestellen met elkaar verbinden			
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0	-	-	-
Verlichting			
Halogeen/Led	●/-	●/-	-/●
Aantal x watt	1 x 50 W	2 x 50 W	2 x 4,5 W
Indirecte verlichting/Glaskantverlichting met kleurwissel	-/-	-/-	-/-
Dimfunctie	-	-	-
Ventilator			
Wisselstroommotor (AC-motor)/Gelijkstroommotor (DC-motor)	●/-	●/-	●/-
Ventilatievermogen: met luchtafvoer - met luchtcirculatie			
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m³/h)	360 – 270	350 – 250	400 – 330
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	60/45 – 69/54	53/40 – 61/48	55/40 – 64/48
Intensieve stand: ventilatievermogen (m³/h)	530 – 350	500 – 350	640 – 490
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	69/54 – 73/58	61/48 – 67/54	67/52 – 71/56
Technische gegevens			
Totale corpushoogte met luchtafvoer en externe motor/Luchtcirculatie in mm	840 – 1.020/-	695 – 1.015/825 – 1.145	685 – 1.005/815 – 1.135
Breedte/Hoogte/Diepte van het corpus in mm	895/134/520	898/120/520	898/62/500
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	0,38/230/10	0,22/230/10	0,21/230/10
Montage			
Aansluiting luchtafvoer naar boven/achteraan/zijdelings	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Diameter van de luchtafvoertuit mm	150	150	150
Telescopische schouw/Telescopisch montage-element	●/-	●/-	●/-
Meegelieferd toebehoren			
Afstandsbediening/Funcstick Con@ctivity 2.0 voor KM	-/-	-/-	-/-
Terugslagklep/Bochtstuk voor luchtcirculatie/Actieve-koolfilter	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Randafzuigpanelen van glas of van r.v.s.	-	-	-
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren			
Ombouwset nodig met luchtcirculatie/Actieve-koolfilter	DUW 20/DKF 11-1	DUW 20/DKF 12-1	DUW 20/DKF 12-1
Afstandsbediening DARC 6	-	-	-
Stuurmodule DSM 400/DSM 406	●/-	●/-	●/-
Geluidsdemper DASD 150/Lamellenrooster DMK 150 met muurdoorvoer	●/●	●/●	●/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
Geborsteld r.v.s.	799,-	799,-	999,-
Briljantwit, Obsidiaanzwart			
Voor werking met externe motor EXT	749,-	749,-	

Wanddampkappen



* Dampkap met zwart glas/witte behuizing

Type	DA 6197 W	DA 5796 W Next Step	DA 429-6
Wanddampkap/Eilanddampkap/Plafonddampkap	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Design			
Individuele aanpassingen mogelijk op aanvraag	●	●	●
Meerzonerandafzuiging	-	-	-
Functies			
Werking met luchtafvoer/met luchtcirculatie/met externe motor	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Bedieningscomfort			
Tiptoetsen met led/Touch-bediening op glas	●/-	●/-	●/-
Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.	-	-	●
Aanduiding vetfilter-/actieve-koolfilterverzadiging, programmeerbaar	-/-	-/-	●/●
CleanCover/Metalen vetfilters met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	●/3	●/2	●/3
Akoestisch pakket	-	●	●
Dampkappen motorisch in de hoogte verstelbaar	-	-	-
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse/voor EXT	B/A+	A+/A+	B/A+
Energieverbruik per jaar in kWh/voor EXT in kWh	69,9/6,6	30/6,6	67,3/6,6
Huishoudelijke toestellen met elkaar verbinden			
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0	-	reeds voorzien	reeds voorzien
Verlichting			
Halogeen/Led	-/●	-/●	-/●
Aantal x watt	2 x 4,5 W	2 x 4,5 W	3 x 3 W
Indirecte verlichting/Glaskantverlichting met kleurwissel	-/-	-/-	-/-
Dimfunctie	-	-	-
Ventilator			
Wisselstroommotor (AC-motor)/Gelijkstroommotor (DC-motor)	●/-	●/-	●/-
Ventilatievermogen: met luchtafvoer - met luchtcirculatie			
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m³/h)	400 – 330	400 – 320	400 – 330
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	55 – 40/64 – 49	55 – 39/66 – 50	53/40 – 65/52
Intensieve stand: ventilatievermogen (m³/h)	640 – 490	620 – 430	640 – 490
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	67 – 51/71 – 56	64 – 49/73 – 58	64/46 – 71/56
Technische gegevens			
Totale corpushoogte met luchtafvoer en externe motor/ Luchtcirculatie in mm	685 – 995/800 – 1.100	660 – 980/790 – 1.110	685 – 1.005/815 – 1.135
Breedte/Hoogte/Diepte van het corpus in mm	895/52/520	893/34/520	898/62/500
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	0,21/230/10	0,099/230/50	0,21/230/10
Montage			
Aansluiting luchtafvoer naar boven/achteraan/zijdelings	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Diameter van de luchtafvoertuit mm	150	150	150
Telescopische schouw/Telescopisch montage-element	●/-	●/-	●/●
Meegeleverd toebehoren			
Afstandsbediening/Funcstick Con@ctivity 2.0 voor KM	-/-	-/●	-/●
Terugslagklep/Bochtstuk voor luchtcirculatie/Actieve-koolfilter	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Randafzuigpanelen van glas of van r.v.s.	-	-	-
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren			
Ombouwset nodig met luchtcirculatie/Actieve-koolfilter	DUW 20/DKF 12-1	DUW 20/DKF 12-1	DUW 20/DKF 12-1
Afstandsbediening DARC 6	-	●	●
Stuurmodule DSM 400/DSM 406	-/●	-/●	-/●
Geluidsdemper DASD 150/Lamellenrooster DMK 150 met muurdoorvoer	●/●	●/●	●/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
Geborsteld r.v.s.	1.199,-	1.249,-**	1.299,-
Brijlantwit, Obsidiaanzwart			
Voor werking met externe motor EXT	1.149,-	1.199,-**	1.249,-

** Leverbaar vanaf 11/2015



* Damppak met zwart glas/witte behuizing

Type	DA 289-4	DA 6296 W	DA 489-4
Wanddapkap/Eilanddapkap/Plafonddamdpak	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Design			
Individuele aanpassingen mogelijk op aanvraag	●	●	●
Meerzoneraandafzuiging	-	-	-
Functies			
Werking met luchtafvoer/met luchtcirculatie/met externe motor	●/-/●	●/●/●	●/●/●
Bedieningscomfort			
Tiptoetsen met led/Touch-bediening op glas	●/-	●/-	●/-
Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.	●	●	●
Aanduiding vetfilter-/actieve-koolfilterverzadiging, programmeerbaar	●/-	●/●	●/●
CleanCover/Metalen vetfilters met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	●/1	●/3	●/1
Akoestisch pakket	●	●	●
Damppakken motorisch in de hoogte verstelbaar	-	-	-
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse/voor EXT	C/C	B/A+	D/D
Energieverbruik per jaar in kWh/voor EXT in kWh	99,3/29,2	72,1/6,6	128,5/58,4
Huishoudelijke toestellen met elkaar verbinden			
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0	-	reeds voorzien	mogelijk
Verlichting			
Halogeen/Led	●/-	-/●	●/-
Aantal x watt	4 x 10 W	3 x 3 W/1 x 10 W	4 x 20 W
Indirecte verlichting/Glaskantverlichting met kleurwissel	-/-	●/LED-verlichtingsstrook	-/-
Dimfunctie	●	-	●
Ventilator			
Wisselstroommotor (AC-motor)/Gelijkstroommotor (DC-motor)	●/-	●/-	●/-
Ventilatievermogen: met luchtafvoer - met luchtcirculatie			
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m³/h)	400 -	400 - 330	400 - 330
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	52/39 -	53/40 - 65/52	52/38 - 64/50
Intensieve stand: ventilatievermogen (m³/h)	640 -	640 - 490	640 - 490
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	63/50 -	64/49 - 71/56	65/52 - 72/59
Technische gegevens			
Totale corpushoogte met luchtafvoer en externe motor/ Luchtcirculatie in mm	960 - 1.320/-	680 - 1.000/810 - 1.130	1.040 - 1.410/1.175 - 1.545
Breedte/Hoogte/Diepte van het corpus in mm	895/685/541	898/52/520	898/506/490
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	0,24/230/10	0,22/230/10	0,28/230/10
Montage			
Aansluiting luchtafvoer naar boven/achteraan/zijdelings	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Diameter van de luchtafvoertuit mm	150	150	150
Telescopische schouw/Telescopisch montage-element	●/-	●/●	●/●
Meegeleverd toebehoren			
Afstandsbediening/Funcstick Con@ctivity 2.0 voor KM	-/-	-/●	-/-
Terugslagklep/Bochtstuk voor luchtcirculatie/Actieve-koolfilter	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Randafzuigpanelen van glas of van r.v.s.	-	-	-
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren			
Ombouwset nodig met luchtcirculatie/Actieve-koolfilter	-/-	DUW 20/DKF 12-1	DUW 20/DKF 12-1
Afstandsbediening DARC 6	-	●	-
Stuurmodule DSM 400/DSM 406	-/-	-/●	●/-
Geluidsdemper DASD 150/Lamellenrooster DMK 150 met muurdoorvoer	●/●	●/●	●/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
Geborsteld r.v.s.	1.699,-	1.699,-	1.699,-
Brijlantwit, Obsidiaanzwart			
Voor werking met externe motor EXT	1.649,-	1.649,-	1.649,-



Wanddampkappen



* Dampkap met zwart glas/witte behuizing

Type	DA 7096 W*	DA 6690 W	DA 422-6
Wanddampkap/Eilanddampkap/Plafondlampkap	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Design			
Individuele aanpassingen mogelijk op aanvraag	●	●	●
Meerzoneraandafzuiging	-	-	-
Functies			
Werking met luchtafvoer/met luchtcirculatie/met externe motor	-/●/-	●/●/●	●/-/●
Bedieningscomfort			
Tiptoetsen met led/Touch-bediening op glas	-/●	-/●	●/-
Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.	●	●	●
Aanduiding vetfilter-/actieve-koolfilterverzadiging, programmeerbaar	●/●	●/●	●/-
CleanCover/Metalen vetfilters met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	●/2	●/3	●/4
Akoestisch pakket	-	●	●
Dampkappen motorisch in de hoogte verstelbaar	-	-	-
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse/voor EXT	C/-	A+/A+	B/A+
Energieverbruik per jaar in kWh/voor EXT in kWh	80,1/-	30,8/8,8	67,3/6,6
Huishoudelijke toestellen met elkaar verbinden			
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0	reeds voorzien	reeds voorzien	reeds voorzien
Verlichting			
Halogeen/Led	-/●	-/●	-/●
Aantal x watt	2 x 3 W	3 x 3 W	3 x 3 W
Indirecte verlichting/Glaskantverlichting met kleurwissel	-/-	-/-	-/-
Dimfunctie	●	-	-
Ventilator			
Wisselstroommotor (AC-motor)/Gelijkstroommotor (DC-motor)	●/-	-/●	●/-
Ventilatievermogen: met luchtafvoer - met luchtcirculatie			
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m³/h)	- 360	400 - 300	400 -
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	- 69/55	51/36 - 63/48	53/40 -
Intensieve stand: ventilatievermogen (m³/h)	- 550	640 - 490	640 -
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	- 78/64	61/46 - 71/56	65/52 -
Technische gegevens			
Totale corpushoogte met luchtafvoer en externe motor/Luchtcirculatie in mm	-/-	710 - 1.030/840 - 1.160	685 - 1.005/-
Breedte/Hoogte/Diepte van het corpus in mm	898/160/520	898/85/500	1.198/62/500
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	0,13/230/10	0,10/230/10	0,21/230/10
Montage			
Aansluiting luchtafvoer naar boven/achteraan/zijdelings	-/-/-	●/●/-	●/●/-
Diameter van de luchtafvoertuit mm	-	150	150
Telescopische schouw/Telescopisch montage-element	-/-	●/●	●/●
Meegeleverd toebehoren			
Afstandsbediening/Funcstick Con@ctivity 2.0 voor KM	-/●	-/●	-/●
Terugslagklep/Bochtstuk voor luchtcirculatie/Actieve-koolfilter	-/-/●	●/-/-	●/-/-
Randafzuigpanelen van glas of van r.v.s.	-	-	-
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren			
Ombouwset nodig met luchtcirculatie/Actieve-koolfilter	-/2 x DKF 12-1	DUW 20/DKF 12-1	-/-
Afstandsbediening DARC 6	●	-	●
Stuurmodule DSM 400/DSM 406	-/●	-/●	-/●
Geluidsdemper DASD 150/Lamellenrooster DMK 150 met muurdoorvoer	-/-	●/●	●/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
Geborsteld r.v.s.		1.999,-	1.499,-
Briljantwit, Obsidiaanzwart	1.999,-	1.999,-	
Voor werking met externe motor EXT		1.949,-	1.449,-

Eilanddampkappen



* Dampkap met zwart glas/witte behuizing

Type	DA 390-6	DA 420-6	DA 6197 D
Wanddampkap/Eilanddampkap/Plafonddampkap	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Design			
Individuele aanpassingen mogelijk op aanvraag	●	●	●
Meerzonerandafzuiging	-	-	-
Functies			
Werking met luchtafvoer/met luchtcirculatie/met externe motor	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Bedieningscomfort			
Tiptoetsen met led/Touch-bediening op glas	●/-	●/-	●/-
Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.	●	●	-
Aanduiding vetfilter-/actieve-koolfilterverzadiging, programmeerbaar	●/●	●/-	-/-
CleanCover/Metalen vetfilters met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	●/3	●/3	●/3
Akoestisch pakket	●	●	-
Dampkappen motorisch in de hoogte verstelbaar	-	-	-
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse/voor EXT	D/D	C/A+	B/A+
Energieverbruik per jaar in kWh/voor EXT in kWh	119,9/58,4	93,0/8,8	70,9/8,8
Huishoudelijke toestellen met elkaar verbinden			
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0	reeds voorzien	reeds voorzien	reeds voorzien
Verlichting			
Halogeen/Led	-/●	-/●	-/●
Aantal x watt	4 x 20 W	4 x 3 W	4 x 3 W
Indirecte verlichting/Glaskantverlichting met kleurwissel	-/-	-/-	-/-
Dimfunctie	-	-	-
Ventilator			
Wisselstroommotor (AC-motor)/Gelijkstroommotor (DC-motor)	●/-	●/-	●/-
Ventilatievermogen: met luchtafvoer - met luchtcirculatie			
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m³/h)	350 – 250	480 –	400/330
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	53/40 – 61/48	56/41 –	54 – 39/64 – 49
Intensieve stand: ventilatievermogen (m³/h)	500 – 350	700 –	640/490
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	61/48 – 67/54	64/49 –	66 – 51/71 – 56
Technische gegevens			
Totale corpushoogte met luchtafvoer en externe motor/ Luchtcirculatie in mm	670 – 970/730 – 1.040	690 – 990/750 – 1.060	670 – 970/730 – 1.040
Breedte/Hoogte/Diepte van het corpus in mm	998/121/700	898/70/598	898/52/600
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	0,20/230/10	0,28/230/10	0,21/230/10
Montage			
Aansluiting luchtafvoer naar boven/achteraan/zijdelings	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Diameter van de luchtafvoertuit mm	150	150	150
Telescopische schouw/Telescopisch montage-element	●/-	●/-	●/-
Meegeleverd toebehoren			
Afstandsbediening/Funcstick Con@ctivity 2.0 voor KM	-/●	-/●	-/●
Terugslagklep/Bochtstuk voor luchtcirculatie/Actieve-koolfilter	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Randafzuigpanelen van glas of van r.v.s.	-	-	-
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren			
Ombouwset nodig met luchtcirculatie/Actieve-koolfilter	DUI 32/DKF 12-1	-/DKF 12-1	DUI 32/DKF 12-1
Afstandsbediening DARC 6	-	●	-
Stuurmodule DSM 400/DSM 406	-/●	-/●	-/●
Geluidsdemper DASD 150/Lamellenrooster DMK 150 met muurdoorvoer	●/●	●/●	●/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
Geborsteld r.v.s.	1.899,-	2.199,-	2.199,-
Briljantwit, Obsidiaanzwart			
Voor werking met externe motor EXT	1.849,-	2.149,-	2.149,-

Eilanddampkappen



* Dampkap met zwart glas/witte behuizing

Type	DA 6296 D	DA 7006 D*	DA 424-6
Wanddampkap/Eilanddampkap/Plafonddampkap	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Design			
Individuele aanpassingen mogelijk op aanvraag	●	●	●
Meerzonerandafzuiging	-	-	-
Functies			
Werking met luchtafvoer/met luchtcirculatie/met externe motor	●/●/●	-/●/-	●/●/●
Bedieningscomfort			
Tiptoetsen met led/Touch-bediening op glas	●/-	-/●	●/-
Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.	●	●	●
Aanduiding vetfilter-/actieve-koolfilterverzadiging, programmeerbaar	●/-	●/●	●/-
CleanCover/Metalen vetfilters met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	●/3	●/4	●/6
Akoestisch pakket	●	-	●
Dampkappen motorisch in de hoogte verstelbaar	-	-	-
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse/voor EXT	C/A+	D/-	C/A+
Energieverbruik per jaar in kWh/voor EXT in kWh	91,0/8,8	83,2/-	91,6/8,8
Huishoudelijke toestellen met elkaar verbinden			
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0	reeds voorzien	reeds voorzien	reeds voorzien
Verlichting			
Halogeen/Led	-/●	-/●	-/●
Aantal x watt	4 x 3 W	3 x 3 W	4 x 3 W
Indirecte verlichting/Glaskantverlichting met kleurwissel	●/LED-verlichtingsstrook	-/-	-/-
Dimfunctie	-	●	-
Ventilator			
Wisselstroommotor (AC-motor)/Gelijkstroommotor (DC-motor)	●/-	●/-	●/-
Ventilatievermogen: met luchtafvoer - met luchtcirculatie			
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m³/h)	480 -	- 500	480 -
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	56/41 -	- 67/53	56/41 -
Intensieve stand: ventilatievermogen (m³/h)	700 -	- 600	700 -
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	64/49 -	- 70/56	64/49 -
Technische gegevens			
Totale corpushoogte met luchtafvoer en externe motor/ Luchtcirculatie in mm	680 - 1.000/810 - 1.130	-/500 - 1.500	690 - 990
Breedte/Hoogte/Diepte van het corpus in mm	898/52/598	1.000/160/700	1.198/70/698
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	0,23/230/10	0,17/230/10	0,24 /230/10
Montage			
Aansluiting luchtafvoer naar boven/achteraan/zijdelings	●/-/-	-/-/-	●/-/-
Diameter van de luchtafvoertuit mm	150	-	150
Telescopische schouw/Telescopisch montage-element	●/-	-/-	●/-
Meegeleverd toebehoren			
Afstandsbediening/Funcstick Con@ctivity 2.0 voor KM	-/●	-/●	-/●
Terugslagklep/Bochtstuk voor luchtcirculatie/Actieve-koolfilter	●/-/-	-/-/●	●/-/-
Randafzuigpanelen van glas of van r.v.s.	-	-	-
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren			
Ombouwset nodig met luchtcirculatie/Actieve-koolfilter	DUI 32/DKF 12-1	-/4 x DKF 12-1	DUI 32/DKF 12-1
Afstandsbediening DARC 6	●	●	●
Stuurmodule DSM 400/DSM 406	-/●	-/●	-/●
Geluidsdemper DASD 150/Lamellenrooster DMK 150 met muurdoorvoer	●/●	-/-	●/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
Geborsteld r.v.s.	2.799,-		2.499,-
Briljantwit, Obsidiaanzwart		2.799,-	
Voor werking met externe motor EXT	2.749,-		2.449,-



Type	DA 6690 D	DA 6700 D	DA 424 V-6
Wanddampkap/Eilanddampkap/Plafondlampkap	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Design			
Individuele aanpassingen mogelijk op aanvraag	●	-	-
Meerzoneraandafzuiging	-	-	-
Functies			
Werking met luchtafvoer/met luchtcirculatie/met externe motor	●/●/●	-/●/-	●/●/●
Bedieningscomfort			
Tiptoetsen met led/Touch-bediening op glas	-/●	-/●	●/-
Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.	●	●	●
Aanduiding vetfilter-/actieve-koolfilterverzadiging, programmeerbaar	●/●	●/●	●/-
CleanCover/Metalen vetfilters met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	●/4	●/2	●/6
Akoestisch pakket	●	-	●
Dampkappen motorisch in de hoogte verstelbaar	-	-	●
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse/voor EXT	A+/A+	C/-	A/A+
Energieverbruik per jaar in kWh/voor EXT in kWh	33,3/8,8	80,6/-	36,4/8,8
Huishoudelijke toestellen met elkaar verbinden			
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0	reeds voorzien	reeds voorzien	reeds voorzien
Verlichting			
Halogeen/Led	-/●	-/●	-/●
Aantal x watt	4 x 3 W	4 x 3 W	4 x 3 W
Indirecte verlichting/Glaskantverlichting met kleurwissel	-/-	-/-	-/-
Dimfunctie	-	-	●
Ventilator			
Wisselstroommotor (AC-motor)/Gelijkstroommotor (DC-motor)	-/●	●/-	●/-
Ventilatievermogen: met luchtafvoer - met luchtcirculatie			
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m³/h)	500 – 400	- 450	480 –
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	55/40 – 66/51	- 67/54	59/49 –
Intensieve stand: ventilatievermogen (m³/h)	750 – 500	- 600	700
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	65/50 – 72/57	- 74/59	67/56
Technische gegevens			
Totale corpushoogte met luchtafvoer en externe motor/ Luchtcirculatie in mm	705 – 1.005/765 – 1.075	-/500 – 1.500	690 – 990/750 – 1.060
Breedte/Hoogte/Diepte van het corpus in mm	898/85/598	1.000/112/700	1.198/70/698
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	0,14/230/10	0,16/230/10	0,32/230/10
Montage			
Aansluiting luchtafvoer naar boven/achteraan/zijdelings	●/-/-	-/-/-	●/●/-
Diameter van de luchtafvoertuit mm	150	150	150
Telescopische schouw/Telescopisch montage-element	●/-	-/-	●/●
Meegelieferd toebehoren			
Afstandsbediening/Funcstick Con@ctivity 2.0 voor KM	-/●	-/●	●/●
Terugslagklep/Bochtstuk voor luchtcirculatie/Actieve-koolfilter	●/-/-	-/-/-	●/-/-
Randafzuigpanelen van glas of van r.v.s.	-	-	-
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren			
Ombouwset nodig met luchtcirculatie/Actieve-koolfilter	DUI 32/DKF 12-1	-/4 x DKF 18-1	DUI 32/DKF 12-1
Afstandsbediening DARC 6	●	●	●
Stuurmodule DSM 400/DSM 406	-/●	-/-	-/●
Geluidsdemper DASD 150/Lamellenrooster DMK 150 met muurdoorvoer	●/●	-/-	●/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
Geborsteld r.v.s.	2.799,-	2.999,-	3.299,-
Briljantwit, Obsidiaanzwart	2.799,-	2.999,-	
Voor werking met externe motor EXT	2.749,-		3.249,-



Bewezen systemen voor pure verwennerij


De ruime keuze aan formaten bij de Miele koffiezetautomaten

Bereidingssystemen



Koffiezetautomaten met bonensysteem

De beste koffie zet je met koffiebonen: veel koffieliefhebbers zweren erbij. U ook? Kiest u graag zelf uw favoriete soorten uit het enorme aanbod dat de wereld rijk is? Gaat er niets boven het aroma van vers gemalen bonen? Dan is dit Miele systeem u op het lijf geschreven. Hiermee kunt u alle bereidingsparameters voor de drank perfect afstemmen op uw eigen smaak.



Koffiezetautomaat met Nespresso-systeem

Geeft u de voorkeur aan het Nespresso-systeem met handige capsules die exact de juiste hoeveelheid bevatten voor een perfecte koffie? Nespresso heeft tal van soorten koffie in zijn aanbod. Keuze genoeg dus. De Nespresso-koffiezetautomaat van Miele is een technisch hoogstandje en laat al uw wensen in vervulling gaan.

Ruime keuze aan formaten



Inbouwkoffiezetautomaten met bonensysteem

Deze koffiezetautomaat kan perfect worden ingebouwd in een kolomkast met een nis van 45 cm hoog. Door het toestel te combineren met andere Miele inbouwtoestellen, creëert u een oogstrelend verticaal of horizontaal lijnenspel dat harmonie uitstraalt. Dit inbouwtoestel is optioneel verkrijgbaar met een vaste wateraansluiting.

Vrijstaande koffiezetautomaten met bonensysteem

Uw keuken, de woonkamer, een winter-tuin...: de compacte vrijstaande koffiezetautomaten van Miele kunt u vrijwel overal plaatsen. Hiermee kunt u waar u ook wilt met een simpele druk op een toets genieten van een perfecte koffie.

Inbouwkoffiezetautomaten met Nespresso-systeem

Deze koffiezetautomaat kan worden ingebouwd in elke kolomkast, hangkast of opzetkast met een nis van 35 cm hoog. Het toestel is perfect combineerbaar met de stoomovens en microgolfovens van 35 cm hoog.



Individuele koffie-ervaring voor koffieliefhebbers

De highlights* van de inbouwkoffiezetautomaten van Miele met bonensysteem

OneTouch- en OneTouch for Two-bereiding

Volautomatische perfectie: Bereid koffiespecialiteiten met een simpele druk op een toets. Het toestel doet de rest. Via de OneTouch for Two-functie bereidt de koffiezetautomat twee glazen latte macchiato of twee kopjes cappuccino, koffie of espresso tegelijkertijd. Via de OneTouch-functie bereidt het toestel twee warme dranken direct na elkaar. Druk gewoon twee keer op de toets en de dampende dranken lopen uit de centrale uitlaat. Makkelijker kan het niet. U hoeft de glazen of kopjes daarbij niet te verschuiven. Zo geniet u van een lekkere, warme tas.



AromaticSystem

Intens koffie-aroma: slimme techniek voor het best mogelijke resultaat.

Exclusief Miele CupSensor

Ideale afstand: De CupSensor detecteert de hoogte van de kopjes en brengt de centrale uitlaat automatisch naar de juiste positie.

Exclusief Miele EasyClick-melksysteem

Innovatief en exclusief bij Miele: het melksysteem kan eenvoudig aan de voorzijde worden vast- of losgeklikt.

Exclusief Miele Automatische spoeling van de melkleidingen

Maximaal comfort: na de bereiding van koffiespecialiteiten met melk wordt het toestel automatisch gereinigd.

ComfortDoor** - gepatenteerd deursysteem

Gemakkelijke toegang: het volledige front draait open voor toegang tot het bonenreservoir, het waterreservoir, het afvalbakje en de opvangschaal.

* afhankelijk van het toestel

** DE 19701033C2 EP 0783859B1



Individuele koffie-ervaring voor koffieliefhebbers

De highlights* van de vrijstaande Miele koffiezetautomaten met bonensysteem

OneTouch en OneTouch for Two-bereiding

Volautomatische perfectie: Bereid koffiespecialiteiten met een simpele druk op een toets. Het toestel doet de rest. Via de OneTouch for Two-functie bereidt de koffiezetautomaat twee glazen latte macchiato of twee kopjes cappuccino, koffie of espresso tegelijkertijd. Via de OneTouch-functie bereidt het toestel twee warme dranken direct na elkaar. Druk gewoon twee keer op de toets en de dampende dranken lopen uit de centrale uitlaat. Makkelijker kan het niet. U hoeft de glazen of kopjes daarbij niet te verschuiven. Zo geniet u van een lekkere, warme tas.



AromaticSystem

Intens koffie-aroma: slimme techniek voor het best mogelijke resultaat.

Automatische spoeling van de melkleiding

Maximaal comfort: na de bereiding van koffiespecialiteiten met melk wordt het toestel automatisch gereinigd.

Cappuccinatore

In een handomdraai warme melk of romige melkschuim: die wordt door de cappuccinatore rechtstreeks in het kopje of glas bereid of in een apart kannetje.

Gemakkelijk uitneembaar filtersysteem

Gemakkelijk uitnemen en reinigen: Dit garandeert een perfecte hygiëne en een perfect smakende koffie. Ook zorgt het ervoor dat het toestel lang meegaat.

ComfortClean

Grondige reiniging zodat het toestel lang meegaat: veel onderdelen zijn geschikt voor reiniging in de afwasautomaat.

* afhankelijk van het toestel



Voor persoonlijke smaken en afwisseling

De highlights van de Miele inbouwkoffiezetautomaat met Nespresso-systeem

Exclusief Miele Inbouwkoffiezetautomaten met Nespresso-systeem

Altijd een perfect smakende koffie: met handige capsules kunt u talrijke soorten koffie bereiden.



Cappuccinatore

In een handomdraai warme melk of romige melkschuim: die wordt door de cappuccinatoren rechtstreeks in het kopje of glas bereid of in een apart kannetje.



Exclusief Miele Capsulehouder

Kies met een eenvoudige druk op een toets uw favoriete koffie. De unieke, elektronisch gestuurde houder biedt plaats voor 20 capsules in 5 kokers, waardoor u kunt kiezen uit maar liefst 5 soorten Nespresso.



ComfortDoor deursysteem

Gemakkelijke toegang: het volledige front draait open voor toegang tot het bonenreservoir, het waterreservoir, het afvalbakje en de opvangschaal.



ComfortClean

Grondige reiniging zodat het toestel lang meegaat: veel onderdelen zijn geschikt voor reiniging in de afwasautomaat.



Gebruikersprofielen

Koffie zoals u die het liefst hebt: u kunt tot 10 persoonlijke gebruikersprofielen instellen, zodat dranken worden bereid die perfect beantwoorden aan de smaak van de gebruiker.

Inbouwkoffiezetautomaten / Vrijstaande koffiezetautomaten / Nespresso inbouwkoffiezetautomaat

Inbouwkoffiezetautomaten, 45 cm hoog



CVA 6401

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart
 - DirectSensor-bediening, OneTouch for Two-bereiding
 - **9 drankspecialiteiten**, o.a. Cappuccino, Latte macchiato, warm water
 - ComfortDoor, BrilliantLight-verlichting, waterreservoir 2,3 l
 - Glazen melkreservoir, EasyClick MilkSystem
 - AromaticSystem, CleaningProgrammes
- € 2.399,-*



CVA 6405

- R.v.s. CleanSteel
 - DirectSensor-bediening, OneTouch for Two-bereiding
 - 9 drankspecialiteiten, o.a. Cappuccino, Latte macchiato, warm water
 - ComfortDoor, BrilliantLight-verlichting, waterreservoir 2,3 l, **verswateraansluiting**
 - Glazen melkreservoir, EasyClick MilkSystem
 - AromaticSystem, CleaningProgrammes
- € 2.599,-*



CVA 6805 – “M Touch”

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart
 - **M Touch-bediening, Miele@home ready**, OneTouch for Two-bereiding, **CupSensor**
 - 9 drankspecialiteiten, o.a. Cappuccino, Latte macchiato, warm water
 - ComfortDoor, BrilliantLight-verlichting, waterreservoir 2,3 l, verswateraansluiting **of met reservoir (beide mogelijk)**
 - Glazen melkreservoir, EasyClick MilkSystem
 - AromaticSystem, CleaningProgrammes
- € 3.299,-*

Vrijstaande koffiezetautomaten



CM 6110

- Obsidiaanzwart, grafiet grijs
 - DirectSensor-bediening, OneTouch for Two-bereiding
 - 9 drankspecialiteiten, o.a. Cappuccino, Latte macchiato
 - Waterreservoir 1,8 l
 - AromaticSystem, CleaningProgrammes
- € 1.099,-*



CM 6310

- Lotuswit, obsidiaanzwart
 - DirectSensor-bediening, OneTouch for Two-bereiding
 - 9 drankspecialiteiten, o.a. Cappuccino, Latte macchiato, **warm wateruitloop**
 - **Verwarmd zetvlak**
 - **BrilliantLight**, waterreservoir 1,8 l
 - **Melkreservoir in r.v.s.**
 - AromaticSystem, CleaningProgrammes
- € 1.299,-*



CVA 6431 ²

- R.v.s. CleanSteel
 - DirectSensor-bediening, OneTouch-bereiding
 - **6 drankspecialiteiten**, o.a. Cappuccino, Latte macchiato
 - ComfortDoor, BrilliantLight, waterreservoir 1,5 l, CleaningProgrammes
 - Nespresso-capsulehouder (5 smaken), Cappuccinatore
- € 1.999,-*

Inbouwkoffiezetautomaten



* Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren

Type	CVA 6401	CVA 6405	CVA 6805
Model			
Vrijstaande koffiezetautomaat met bonensysteem	–	–	–
Inbouwkoffiezetautomaat met bonen-/Nespresso systeem	●/–	●/–	●/–
Design			
PureLine	●	●	●
ContourLine	●	●	–
Display	DirectSensor	DirectSensor	M Touch
Drankspecialiteiten			
Espresso/Koffie/Caffè Lungo	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Cappuccino/Latte Macchiato/Caffè Latté	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Warm water/Warme melk/Melkschuim	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Gebruiksvoordelen			
OneTouch-/OneTouch for Two-bereiding	●/●	●/●	●/●
Aromaverbeterende kegelmolens	●	●	●
Maalgraad instelbaar/Koffiehoeveelheid	●/●	●/●	●/●
Tweede koffiesoort in de vorm van poederkoffie	●	●	●
Favoriete profielen programmeerbaar	●	●	●
Waterhoeveelheid/Watertemperatuur programmeerbaar	●/●	●/●	●/●
Melk- en melkschuimhoeveelheid programmeerbaar	●/●	●/●	●/●
Bevochtigen-/Koffiekan-functie	●/●	●/●	●/●
Bedieningscomfort			
Individuele taalkeuze	●	●	●
Weergave uur/Weergave van de datum	●/●	●/●	●/●
CupSensor	–	–	●
Traploze verstelbaarheid in de hoogte van de drankuit	8,5 – 16,5 cm	8,5 – 16,5 cm	8,5 – 16,5 cm
Verwarmd zetvlak	–	–	–
ComfortDoor/Verborgen deurgreep/Brilliant Light	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Uitneembaar bonenreservoir/Nespresso-capsulehouder	●/–	●/–	●/–
Capaciteit van het koffiebonenreservoir	500 gr	500 gr	500 gr
Capaciteit van de capsulehouder	–	–	–
Capaciteit van het waterreservoir in	2,3 liter	2,3 liter	2,3 liter
Capaciteit van het afvalbakje	15 porties	15 porties	15 porties
In- en uitschakeltijd programmeerbaar	●	●	●
Stand-bytijd programmeerbaar/Tijdopslag in uur	●/●	●/●	●/●
Optionele kabel CVVK* voor culinaire lade ESW 6114/ESW 6214	–	–	●
Vaste wateraansluiting/reservoir	–/●	●/–	●/●
Onderhoudscomfort			
Handige reinigingsprogramma's	●	●	●
Automatische spoeling van de melkleiding	●	●	●
Uitneembare melkleiding/Uitneembaar filtersysteem	●/●	●/●	●/●
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energiebesparende Ecomodus inschakelbaar	●	●	●
Veiligheid			
Ingebruiknameblokkering	●	●	●
Technische gegevens			
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 568 x 448 – 452 x 550	560 – 568 x 448 – 452 x 550	560 – 568 x 448 – 452 x 550
Totale aansluitwaarde in kW	2,8	2,8	3,5
Spanning in V	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Zekering in A	12	12	12
Lengte van de watertoevoerslang/Aansluitkabel	–/2,0 m	1,5/2,0 m	1,5/2,0 m
Meegeleverd toebehoren			
Glazen melkreservoir	●	●	●
Ontkalkingsmiddel/Reinigingstabletten	●/●	●/●	●/●
Koffielepel voor poederkoffie	●	●	●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
R.v.s./CleanSteel	2.399,–	2.599,–	3.299,–
Briljantwit	2.399,–	–	3.299,–
Obsidiaanzwart	2.399,–	–	3.299,–

Vrijstaande koffiezetautomaten



Type	CM 6110	CM 6310
Model		
Vrijstaande koffiezetautomaat met bonensysteem	●	●
Inbouwkoffiezetautomaat met bonensysteem	-/-	-/-
Design		
PureLine	-	-
ContourLine	-	-
Display	DirectSensor	DirectSensor
Drankspecialiteiten		
Espresso/Koffie/Caffè Lungo	●/●/●	●/●/●
Cappuccino/Latte Macchiato/Caffè Latte/Ristretto	●/●/●/●	●/●/●/●
Warm water/Warme melk/Melkschuim	-/●/●	●/●/●
Gebruiksvoordelen		
OneTouch-/OneTouch for Two-bereiding	●/●	●/●
Aromaverbeterende kegelmolens	●	●
Tweede koffiesoort in de vorm van poederkoffie	●	●
Maalgraad instelbaar/Koffiehoeveelheid	●/●	●/●
Favoriete profielen programmeerbaar	4	4
Waterhoeveelheid/Watertemperatuur programmeerbaar	●/●	●/●
Melk- en melkschuimhoeveelheid programmeerbaar	●/●	●/●
Bevochtigen-/Koffiekan-functie	●/-	●/-
Bedieningscomfort		
Individuele taalkeuze	●	●
Weergave uur/Weergave van de datum	-/-	-/-
CupSensor	-	-
Traploze verstelbaarheid in de hoogte van de drankuit	8,0 – 14,0	8,0 – 14,0
Verwarmd zetvlak	-	●
ComfortDoor/Verborgen deurgreep/BrilliantLight	-/-/-	-/-/●
Uitneembaar bonenreservoir/Nespresso-capsules	-/-	-/-
Capaciteit van het koffiebonenreservoir in g	300	300
Capaciteit van de capsulehouder in stuks	-	-
Capaciteit van het afvalbakje in l	1	1
Capaciteit van het waterreservoir in l	1,8	1,8
In- en uitschakeltijd programmeerbaar	●	●
Stand-by-tijd programmeerbaar/Tijdopslag in uur	●/-	●/-
Optionele aansluiting van geïntegreerde warmhoud-/culinaire lade	-/-	-/-
Vaste wateraansluiting/reservoir	-	-
Onderhoudscomfort		
Handige reinigingsprogramma's/ComfortClean	●/●	●/●
Automatische spoeling van de melkleiding	●	●
Uitneembare melkleiding/Uitneembaar filtersysteem	●/●	●/●
Zuinigheid en duurzaamheid		
Energiebesparende Ecomodus inschakelbaar	●	●
Veiligheid		
Ingebruiknameblokkering	●	●
Technische gegevens		
Nismaten in mm (b x h x d)	250 x 356 x 420	250 x 356 x 420
Totale aansluitwaarde in kW	1,5	1,5
Spanning in V	220 – 240	220 – 240
Zekering in A	10	10
Lengte van de watertoevoerslang/Aansluitkabel	-/1,4	-/1,4
Meegeleverd toebehoren		
Melkreservoir van r.v.s./Bon voor doos Illy-koffie	-/●	●/●
Ontkalkingsmiddel/Reinigingstabletten	●/●	●/●
Koffielepel voor poederkoffie	●	●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)		
Lotuswit		1.299,-
Obsidiaanzwart	1.099,-	1.299,-
Grijs grafiet	1.099,-	

Inbouwkoffiezetautomaat met Nespresso systeem



* Het design combineert niet in een horizontale opstelling met 45 cm toestellen van de 6000 generatie.

Type	CVA 6431*
Model	
Vrijstaande koffiezetautomaat met bonensysteem	–
Inbouwkoffiezetautomaat met bonen-/Nespresso systeem	–/●
Design	
PureLine	●
ContourLine	●
Display	DirectSensor
Drankspecialiteiten	
Espresso/Koffie/Caffè Lungo	●/●/●
Cappuccino/Latte Macchiato/Caffè Latte	●/–/–
Warm water/Warme melk/Melkschuim	–/●/●
Gebruiksvoordelen	
OneTouch-/OneTouch for Two-bereiding	●/–
Aromaverbeterende kegelmolens	–
Maalgraad instelbaar/Koffiehoeveelheid	–/–
Tweede koffiesoort in de vorm van poederkoffie	–
Favoriete profielen programmeerbaar	10
Waterhoeveelheid/Watertemperatuur programmeerbaar	●/–
Melk- en melkschuimhoeveelheid programmeerbaar	–/–
Bevochtigen-/Koffiekan-functie	–/–
Bedieningscomfort	
Individuele taalkeuze	●
Weergave uur/Weergave van de datum	●/●
CupSensor	–
Traploze verstelbaarheid in de hoogte van de dranktuit	–
Verwarmd zetvlak	–
ComfortDoor/Verborgen deurgreep/Brilliant Light	●/●/●
Uitneembaar bonenreservoir/Nespresso-capsulehouder	–/●
Capaciteit van het koffiebonenreservoir	–
Capaciteit van de capsulehouder in capsules	20
Capaciteit van het afvalbakje in stuks	15
Capaciteit van het waterreservoir in l	1,5
In- en uitschakeltijd programmeerbaar	●
Stand-bytijd programmeerbaar/Tijdopslag in uur	●/200
Combinatie met EGW 6210 voor nis van 45 cm	●
Vaste wateraansluiting/reservoir	–/●
Onderhoudscomfort	
Handige reinigingsprogramma's/ComfortClean	●/●
Automatische spoeling van de melkleiding	–
Uitneembare melkleiding/Uitneembaar filtersysteem	–/–
Zuinigheid en duurzaamheid	
Energiebesparende Ecomodus inschakelbaar	●
Veiligheid	
Ingebruiknameblokkering	●
Technische gegevens	
Nismaten in mm (b x h x d)	595 x 372 x 313
Totale aansluitwaarde in kW	2,8
Spanning in V	220 – 240
Zekering in A	12
Lengte van de watertoevoerslang/Aansluitkabel	–/2,0 m
Meegeleverd toebehoren	
Cappuccinatore	●
Ontkalkingsmiddel/Reinigingstabletten	●/●
R.v.s. Thermo-melkreservoir	–
Koffielepel voor poederkoffie	–
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	
R.v.s./CleanSteel	1.999,–

Een uitgebreid gamma

De Miele koel- diepvries- en wijnkoelkasten

Modellen



Koelkasten

Om uw voedsel op een energiezuinige en overzichtelijke wijze zo lang mogelijk vers te houden. De innovatieve PerfectFresh-laden zorgen er voor dat alles perfect vers blijft. Kies uit ons aanbod van vrijstaande toestellen van 85 tot 200 cm hoog.




Koel-vriescombinaties

Deze toestellen hebben een ruim koelgedeelte en een vriesgedeelte, elk met een aparte deur. Met een Miele koel-vriescombinatie kan u met één en hetzelfde toestel op een comfortabele en praktische wijze voedsel bewaren en invriezen.



Diepvrieskasten en -kisten

Energie-efficiënte toestellen die het mogelijk maken om alles overzichtelijk te bewaren. Aan de buitenkant vallen de toestellen op door hun strak en tijdloos design. Aan de binnenkant overtuigen ze met hun koelprestaties zoals een invriesvermogen tot -26°C .



Wijnkoelkasten

De beste plaats om uw kostbare wijnen te bewaren. De wijnkast beschikt over verschillende temperatuurzones die afzonderlijk regelbaar zijn voor bv witte en rode wijnen. De Miele wijnkasten hebben niet alleen een professionele uitrusting maar passen ook mooi in uw leefruimte dankzij hun schitterend design.



MasterCool

Een buitengewoon gamma van koel- en diepvrieskasten voor inbouw. Geniet van de meesterlijke combinatie van design en functionaliteit: elk detail is exact op de behoeften van de gebruiker afgestemd. Alleen al dankzij de hoogwaardige materialen is dit een gamma van de allerhoogste kwaliteit.

Bedieningsconcepten



Miele Touch-bediening

De Miele Touch-bediening vindt u op inbouwtoestellen. Design ten top. De uniformiteit van alle essentiële kenmerken zorgt voor perfecte eenheid in design bij combinatie met andere Miele-inbouwtoestellen. Met de Touch-bediening kunt u alle belangrijke functies rechtstreeks bedienen.



TouchControl-bediening

Met de TouchControl bediening activeert u de functies met sensortoetsen. Op dit bedieningspaneel wordt de temperatuur digitaal en tot op de graad nauwkeurig weergegeven.



PicTronic-bediening

Bij toestellen met een PicTronic display gebruikt u tiptoetsen om de temperatuur te kiezen. De temperatuur en de geactiveerde functies worden weergegeven in een zwart display met witte letters.



ComfortControl-bediening

Met de ComfortControl bediening gebruikt u tiptoetsen om bv de temperatuur in te stellen of de functie 'Super Koelen' te activeren. De temperatuur wordt aangeduid dmv kleine leds.

PerfectFresh en PerfectFresh Pro

Onovertroffen natuurlijke smaak!



Vers gekocht - en dan?

Verse levensmiddelen zijn de basis van gezonde voeding. Het beste is om groenten en fruit direct te consumeren, zo knapperig en vol smaak als ze bij de marktkraam te koop zijn. Maar wie slaagt erin, alle ingrediënten elke dag vers te kopen?

Naast de kwaliteit bij het kopen van levensmiddelen is dus ook belangrijk dat ze goed worden bewaard. Dat bepaalt hoe vers, smakelijk en gezond een levensmiddel bij de bereiding nog is. De oplossing: PerfectFresh en PerfectFresh Pro.

PerfectFresh

In de PerfectFresh zone blijven voedingsmiddelen veel langer vers dan in het klimaat van een gewone koelkast. In deze speciale PerfectFresh-zone wordt een ideale luchtvochtigheid gecombineerd met een temperatuur tussen 0°C en 3°C. Hierdoor blijven veel soorten groeten en fruit maar ook vlees, vis en zuivelproducten veel langer vers dan in een gewone koelkast. Bovendien worden vitamines en smaak beter behouden en blijven groenten en fruit er ook langer fris uit zien.

PerfectFresh Pro

Via intensief onderzoek is Miele erin geslaagd zijn PerfectFresh-concept voor langdurige versheid verder te verbeteren. Resultaat? PerfectFresh Pro. In de PerfectFresh Pro-zone blijven uw groenten en fruit nóg langer houdbaar en vers. Wilt u dat de versheid van uw producten maximaal behouden blijft? Dan is dit de ideale oplossing. De lange houdbaarheid van verse levensmiddelen wordt tot stand gebracht via een speciaal geperforeerd ladedeksel van Miele. Deze unieke innovatie zorgt ervoor dat het klimaat in het vochtige vak behouden blijft.




Droog vak:

In het droge vak van de PerfectFresh zone kan u vlees, vis en zowat alle zuivelproducten bewaren in ideale omstandigheden. De temperatuur ligt er tussen 0°C en 3°C. Wanneer u voedsel in het droge vak bewaart, kan u de producten meestal langer consumeren dan wat vermeld staat op de verpakking.

Vochtig vak:

Het vochtige vak van de perfectFresh zone is speciaal ontworpen voor het bewaren van verse groenten en fruit die een hoge vochtigheidsgraad nodig hebben. De combinatie van een temperatuur tussen 0°C en 3°C met een luchtvochtigheid tot 90% zorgen ervoor dat uw producten veel langer vers blijven.



Side-by-side

De veelzijdigheid van de koel- en diepvrieskasten van Miele



Het Miele-gamma overtuigt niet alleen met de ruime keuze aan formaten, de kwaliteit en het topdesign, maar ook met de ongekennde veelzijdigheid. Combineer bijv. twee koelkasten naast elkaar of plaats boven een klassieke Side-by-Side-combinatie een koelkast en diepvrieskast naast elkaar. De volgende **inbouwtoestellen** zijn geschikt voor uw kolomkast van 60 cm breed en kunnen **naast elkaar** worden gecombineerd. Bij de inbouw is geen vaste volgorde van de toestellen vereist. U kunt dus zelf kiezen welk toestel u links en rechts plaatst.

Nis van 140 cm	
FNS 35402 i	K 35222 iD, K 35272 iD, K 35473 iD
Nis van 178 cm	
FNS 37402 i	K 37222 iD, K 37272 iD, K 37472 iD
FNS 37402 i	KF 37272 iD, KDN 37232 iD, KFN 37282 iD, KFNS 37432 iD, KFN 37452 iDE, KF 37673 iD, KFN 37682 iD, KFN 37692 iDE
KFNS 37432 iD	K 37222 iD, K 37272 iD, K 37472 iD
KFNS 37432 iD	KFN 37282 iD, KFNS 37432 iD, KFN 37452 iDE, KFN 37682 iD, KFN 37692 iDE

De volgende **inbouwtoestellen** zijn geschikt voor uw kolomkast van 60 cm breed en kunnen **boven elkaar** worden gecombineerd. Bij de inbouw moet een meubelbodem worden geïnstalleerd tussen de toestellen.

Toestel onderaan	Toestel bovenaan
Nis van 88 cm	
F 32202 i	K 32222 i, K 3423 i
FN 32402 i	K 32423 i, K 32222 i

De volgende **onderbouw wijnkoelkasten** hebben een breedte van 60 cm en kunnen **naast elkaar** worden gecombineerd. Bij de inbouw is geen vaste volgorde van de toestellen vereist. U kunt dus zelf kiezen welk toestel u links en rechts plaatst.

KWT 6322 UG	KWT 6312 UGS
KWT 6322 UG	KWT 6322 UG
KWT 6312 UGS	KWT 6312 UGS

De volgende **vrijstaande toestellen** hebben een breedte van 60 cm en kunnen **naast elkaar** worden gecombineerd.

Toestel links	Toestel rechts
FN 12827 S edt/cs	K 12820 SD edt/cs
FN 14827 S ed/cs-1	K 14820 SD ed/cs, K 14827 SD ed/cs-1
KFN 14827 SDE ed/cs-2	K 14820 SD ed/cs
KWTN 14826 SDE ed/cs-2	K 14820 SD ed/cs, K 14827 SD ed/cs-1



Energie-efficiëntie en duurzaamheid

Met de Miele koel- en diepvrieskasten bespaart u energie

De Miele koel –en diepvrieskasten worden gekenmerkt door een extreem laag energieverbruik. Met zijn huidige gamma koelkasten bewijst Miele dat de beste koelprestaties perfect kunnen samen gaan met energiebesparing. Miele investeert constant in de verdere ontwikkeling van geavanceerde technologieën zoals vb het verbeteren van het koelcircuit en de isolatie. En met succes want de meeste toestellen scoren aanzienlijk beter dan energieklassse A+. Bij een toestel met energieklassse A+ bespaart u zo 20% ten opzichte van een toestel met energieklassse A. Toestellen met energieklassse A++ verbruiken 40% minder energie en modellen met A+++ verbruiken 60% minder stroom als een vergelijkbaar model met energieklassse A. Met deze scores zet Miele nieuwe maatstaven op vlak van milieuvriendelijkheid. Aangezien een koeltoestel 24u per dag functioneert en dit gedurende vele jaren is het belangrijk om te kiezen voor een energiezuinig toestel. Met een Miele koeltoestel maakt u een goede keuze en spaart u niet alleen geld maar zorgt u ook voor het milieu.

Miele MasterCool

Topdesign en gigantische afmetingen

Met zijn MasterCool-inbouwtoestellen zet Miele nieuwe maatstaven. Deze prachtige koeltoestellen uit het topsegment bieden een gigantische capaciteit. Ze koppelen hoogwaardig design en fascinerende innovaties aan ongeëvenaard comfort. De MasterCool-kolossen tillen gebruiksbeleving en comfort naar een ongezien niveau.



Pure perfectie



Topkwaliteit



Perfect design



180 Maximaal comfort



Veelvoud aan combinatiemogelijkheden

Miele Wijnkasten

In stijl genieten en vele highlights*



Genieten van wijn begint voor de echte liefhebbers al bij het selecteren van de wijn. Hoe lang u kunt genieten van een goed glas wijn hangt ervan af hoe de wijn thuis wordt bewaard. Als een wijn op de juiste wijze wordt bewaard, is dat rechtstreeks van invloed op de houdbaarheid. Een wijnklimaatkast van Miele biedt de optimale omstandigheden voor de opslag van wijnen van de allerbeste jaren.



Optimale temperatuurverdeling



Maximale flexibiliteit



Een echte blikvanger

* Afhankelijk van het toestel



Onze highlights voor perfecte resultaten en meer comfort

De highlights* van de Miele koel-, diepvries- en wijnkasten

PerfectFresh


Om uw producten lang vers te houden is het niet alleen belangrijk om te letten op de kwaliteit ervan bij aankoop maar ook om ze achteraf juist te bewaren. Met de Perfect-Fresh zone kan u er zelf voor zorgen dat alles nog vers, lekker en gezond is bij de bereiding.



Exclusief Miele

PerfectFresh Pro

Perfekte bewaaromstandigheden voor verse levensmiddelen: voor langer behoud van vitamines, voedingsstoffen... en smaak!



Exclusief Miele

FlexiLight

Perfekte verlichting zonder dat deze u verblindt: de lichtbron kan afhankelijk van (de schikking van) de levensmiddelen in de binnenruimte naar eigen wens op een willekeurig ander inschuifniveau worden geplaatst.



NoFrost

Maximaal comfort: u hoeft nooit meer uw diepvrieskast te ontdooien. Continue luchtcirculatie gaat ijsvorming op de diepvriesproducten tegen.



DynaCool

Gelijkmatige temperatuurverdeling: een ventilator zorgt voor optimale circulatie en verdeling van de koude lucht.



Exclusief Miele

ComfortClean

Eenvoudig te reinigen: de hoogwaardige rekken in de binnendeur kunnen gemakkelijk worden gereinigd in de afwasautomaat.

*Afhankelijk van het toestel

Koelkasten inbouwbaar onder een werkblad en geïntegreerde koelkasten

Koelkasten inbouwbaar onder een werkblad,
nishoogte 82-87 cm

Geïntegreerde koelkasten,
nishoogte 87-89 cm



K 9122 Ui

K 9122 Ui

- Energielabel A+
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 119
 - Nishoogte in mm: 820 – 870, vaste verbinding
 - Koelzone: 135 liter
 - ComfortControl-bediening, ComfortClean
- € 969,-*



K 9123 Ui

K 9123 Ui

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 92
 - Nishoogte in mm: 820 – 870, vaste verbinding
 - Koelzone: 118 liter
 - ComfortControl-bediening, Led-verlichting, **Super koelen**
- € 1.099,-*



K 32122 i

K 32122 i

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 98
 - Nishoogte in mm: 874 – 890, glijverbinding
 - Koelzone: 151 liter
 - **PicTronic-bediening, Led-verlichting,** ComfortClean, Super koelen
- € 649,-*

Geïntegreerde koelkasten,
nishoogte 87-89 cm



K 32142 iF

K 32142 iF

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 147
 - Nishoogte in mm: 874 – 890, glijverbinding
 - Totaal: 134 l, koelzone: 118 l, vrieszone: 16 l
 - PicTronic-bediening, Led-verlichting, ComfortClean, Super koelen
- € 679,-***



K 32222 i

K 32222 i

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 98
 - Nishoogte in mm: 874 – 890, vaste verbinding
 - Koelzone: 151 l
 - PicTronic-bediening, Led-verlichting, ComfortClean, Super koelen
- € 749,-***

Geïntegreerde koelkasten, nis-
hoogte 102-104 cm en 122-123 cm



K 33222 i

K 33222 i

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 101
 - Nishoogte in mm: 1025 – 1040, vaste verbinding
 - Koelzone: 181 liter
 - PicTronic-bediening, Led-verlichting, ComfortClean, Super koelen
- € 849,-***

Wijzigingen voorbehouden

* Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)

Geïntegreerde koelkasten, nis-
hoogte 102-104 cm en 122-123 cm



K 33442 iF

K 33442 iF

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 162
 - Nishoogte in mm: 1024 – 1040, vaste verbinding
 - Totaal: 165 l, koelzone: 149 l, vrieszone: 16 l
 - **TouchControl-bediening, FlexiLight-verlichting, ComfortClean**
 - **Super koelen, SoftClose**
 - **Miele@home ready**
- € 1.049,-*



K 34122 i

K 34122 i

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 105
 - Nishoogte in mm: 1220 – 1236, glijverbinding
 - Koelzone: 217 l
 - PicTronic-bediening, Led-verlichting, ComfortClean, Super koelen
- € 799,-*



K 34142 iF

K 34142 iF

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 174
 - Nishoogte in mm: 1220 – 1236, glijverbinding
 - Totaal: 201 l, koelzone: 185 l, vrieszone: 16 l
 - PicTronic-bediening, Led-verlichting, ComfortClean, Super koelen
- € 829,-*

Geïntegreerde koelkasten,
nishoogte 102-104 cm en 122-123 cm



K 34222 i

K 34222 i

- Energielabel A++
- Energieverbruik per jaar in kWh: 105
- Nishoogte in mm: 1220 – 1236, vaste verbinding
- Koelzone: 217 l
- PicTronic-bediening, Led-verlichting, ComfortClean, Super koelen

€ 899,-*



K 34242 iF

K 34242 iF

- Energielabel A++
- Energieverbruik per jaar in kWh: 174
- Nishoogte in mm: 1220 – 1236, vaste verbinding
- Totaal: 201 l, koelzone: 185 l, vrieszone: 16 l
- PicTronic-bediening, Led-verlichting, ComfortClean, Super koelen

€ 929,-*

Geïntegreerde koelkasten, nishoogte
122-123 cm en 139-141 cm



K 34272 iD

K 34272 iD

- Energielabel A++
- Energieverbruik per jaar in kWh: 121
- Nishoogte in mm: 1220 – 1236, vaste verbinding
- Totaal: 196 l, koelzone: 137 l, PerfectFresh-zone: 59 l
- PicTronic-bediening, Led-verlichting, ComfortClean, Super koelen

• **DynaCool, PerfectFresh**

€ 999,-*

Wijzigingen voorbehouden

* Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)

Geïntegreerde koelkasten, nishoogte
122-123 cm en 139-141 cm



K 34472 iD

K 34472 iD

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 121
 - Nishoogte in mm: 1220 – 1236, vaste verbinding
 - Totaal: 196 l, koelzone: 137 l, PerfectFresh-zone: 59 l
 - **TouchControl-bediening, FlexiLight-verlichting**, ComfortClean
 - Super koelen, DynaCool, PerfectFresh, **SoftClose, SelfClose**
 - Miele@home ready
- € 1.399,-*



K 35222 iD

K 35222 iD

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 109
 - Nishoogte in mm: 1397 – 1413, vaste verbinding
 - Koelzone: 252 l
 - PicTronic-bediening, Led-verlichting, ComfortClean, Super koelen
 - DynaCool
- € 1.199,-*



K 35272 iD

K 35272 iD

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 125
 - Nishoogte in mm: 1397 – 1413, vaste verbinding
 - Totaal: 231 l, koelzone: 172 l, PerfectFresh-zone: 59 l
 - PicTronic-bediening, Led-verlichting, ComfortClean, Super koelen
 - DynaCool, PerfectFresh
- € 1.249,-*

Geïntegreerde koelkasten,
nishoogte 122-123 cm en 139-141 cm



K 35422 iD

K 35422 iD

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 109
 - Nishoogte in mm: 1397 – 1413, vaste verbinding
 - Koelzone: 251 l
 - **TouchControl**-bediening, **FlexiLight**-verlichting, **ComfortClean**
 - Super koelen, **DynaCool**, **SoftClose**
 - **Miele@home ready**
- € 1.499,-*




K 35442 iF

K 35442 iF

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 187
 - Nishoogte in mm: 1397 – 1413, vaste verbinding
 - Totaal: 235 l, koelzone: 215 l, vrieszone: 20 l
 - **TouchControl**-bediening, **FlexiLight**-verlichting, **ComfortClean**
 - Super koelen, **SoftClose**
 - **Miele@home ready**
- € 1.529,-*

Geïntegreerde koelkasten, nis-
hoogte 139-141 cm en 177-178 cm



K 35472 iD

K 35472 iD

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 124
 - Nishoogte in mm: 1397 – 1413, vaste verbinding
 - Totaal: 230 l, koelzone: 171 l, **PerfectFresh**-zone: 59 l
 - **TouchControl**-bediening, **FlexiLight**-verlichting, **ComfortClean**
 - Super koelen, **DynaCool**, **PerfectFresh**, **SoftClose**, **SelfClose**
 - **Miele@home ready**
- € 1.699,-*

Wijzigingen voorbehouden

* Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)

Geïntegreerde koelkasten, nis-
hoogte 139-141 cm en 177-178 cm



K 37222 iD

K 37222 iD

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 117
 - Nishoogte in mm: 1772 – 1788, vaste verbinding
 - Koelzone: 325 l
 - PicTronic-bediening, Led-verlichting, ComfortClean, Super koelen
 - **DynaCool**
- € 1.299,-*



K 37272 iD

K 37272 iD

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 133
 - Nishoogte in mm: 1772 – 1788, vaste verbinding
 - Totaal: 301 l, koelzone: 211 l, PerfectFresh-zone: 90 l
 - PicTronic-bediening, Led-verlichting, ComfortClean, Super koelen
 - **DynaCool, PerfectFresh**
- € 1.499,-*



K 37282 iDF

K 37282 iDF

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 230
 - Nishoogte in mm: 1772 – 1788, vaste verbinding
 - Totaal: 284 l, koelzone: 167 l, PerfectFresh-zone: 90 l, vrieszone: 27 l
 - PicTronic-bediening, Led-verlichting, ComfortClean, Super koelen
 - **DynaCool, PerfectFresh**
- € 1.529,-*

Geïntegreerde koelkasten,
nishoogte 139-141 cm en 177-178 cm



K 37422 iD

K 37422 iD

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 117
 - Nishoogte in mm: 1772 – 1788, vaste verbinding
 - Koelzone: 325 l
 - **TouchControl**-bediening, **FlexiLight**-verlichting, ComfortClean
 - Super koelen, **DynaCool**, **SoftClose**
 - **Miele@home ready**
- € 1.699,-*



K 37442 iDF

K 37442 iDF

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 214
 - Nishoogte in mm: 1772 – 1788, vaste verbinding
 - Totaal: 306 l, koelzone: 279 l, vrieszone: 27 l
 - **TouchControl**-bediening, **FlexiLight**-verlichting, ComfortClean
 - Super koelen, **DynaCool**, **SoftClose**
 - **Miele@home ready**
- € 1.729,-*

Geïntegreerde koelkasten,
nishoogte 177-178 cm



K 37472 iD

K 37472 iD

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 133
 - Nishoogte in mm: 1772 – 1788, vaste verbinding
 - Totaal: 301 l, koelzone: 211 l, PerfectFresh-zone: 90 l
 - **TouchControl**-bediening, **FlexiLight**-verlichting, ComfortClean
 - Super koelen, **DynaCool**, **PerfectFresh**, **SoftClose**, **SelfClose**
 - **Miele@home ready**
- € 1.999,-*

Wijzigingen voorbehouden

* Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)

Geïntegreerde koelkasten,
nishoogte 177-178 cm



K 37473 iD

K 37473 iD

- **Energielabel A+++**
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 89
 - Nishoogte in mm: 1772 – 1788, vaste verbinding
 - Totaal: 301 l, koelzone: 211 l, PerfectFresh-zone: 90 l
 - **TouchControl-bediening, FlexiLight-verlichting, ComfortClean**
 - Super koelen, **DynaCool, PerfectFresh, SoftClose, SelfClose**
 - **Miele@home ready**
- € 2.399,-*

Geïntegreerde koel- en vriescombinaties,
nishoogte 177-178 cm



KF 37122 iD

KF 37122 iD

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 228
 - Nishoogte in mm: 1772 – 1788, glijverbinding
 - Totaal: 281 l, koelzone: 224 l, vrieszone: 57 l
 - PicTronic-bediening, Led-verlichting, ComfortClean, Super koelen
 - SuperFrost, **DynaCool, VarioRoom**
- € 1.349,-*



KF 37132 iD

KF 37132 iD

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 235
 - Nishoogte in mm: 1772 – 1788, glijverbinding
 - Totaal: 274 l, koelzone: 194 l, vrieszone: 80 l
 - PicTronic-bediening, Led-verlichting, ComfortClean, Super koelen
 - SuperFrost, **DynaCool, VarioRoom**
- € 1.349,-*



KDN 37132 iD

KDN 37132 iD

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 230
 - Nishoogte in mm: 1772 – 1788, glijverbinding
 - Totaal: 256 l, koelzone: 194 l, vrieszone: 62 l
 - PicTronic-bediening, Led-verlichting, ComfortClean, Super koelen
 - SuperFrost, **NoFrost, DynaCool, VarioRoom**
- € 1.399,-*

Geïntegreerde koel- en vriescombinaties,
nishoogte 177-178 cm



KF 37272 iD

KF 37272 iD

- Energielabel A++
- Energieverbruik per jaar in kWh: 232
- Nishoogte in mm: 1772 – 1788, vaste verbinding
- Totaal: 261 l, koelzone: 137 l, PerfectFresh-zone: 67 l, vrieszone: 57 l
- PicTronic-bediening, Led-verlichting, ComfortClean, Super koelen
- **PerfectFresh**, SuperFrost, DynaCool, VarioRoom

€ 1.599,-*



KFN 37282 iD

KFN 37282 iD

- Energielabel A++
- Energieverbruik per jaar in kWh: 235
- Nishoogte in mm: 1772 – 1788, vaste verbinding
- Totaal: 237 l, koelzone: 108 l, PerfectFresh-zone: 67 l, vrieszone: 62 l
- PicTronic-bediening, Led-verlichting, ComfortClean, Super koelen
- PerfectFresh, SuperFrost, DynaCool, **NoFrost**, VarioRoom

€ 1.699,-*



KFNS 37432 iD

KFNS 37432 iD

- Energielabel A++
- Energieverbruik per jaar in kWh: 230
- Nishoogte in mm: 1772 – 1788, vaste verbinding
- Totaal: 255 l, koelzone: 193 l, vrieszone: 62 l
- **TouchControl**-bediening, **FlexiLight**-verlichting, ComfortClean, Super koelen
- SuperFrost, DynaCool, NoFrost, VarioRoom, **SoftClose**
- **Miele@home ready**

€ 1.999,-*

Geïntegreerde koel- en vriescombinaties,
nishoogte 177-178 cm



KFN 37452 iDE

KFN 37452 iDE

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 226
 - Nishoogte in mm: 1772 – 1788, vaste verbinding
 - Totaal: 249 l, koelzone: 192 l, vrieszone: 58 l
 - TouchControl-bediening, FlexiLight-verlichting, ComfortClean, Super koelen
 - SuperFrost, DynaCool, NoFrost, VarioRoom, SoftClose, SelfClose, **IceMaker met waterreservoir Mylce**
 - Miele@home ready
- € 2.199,-*



KF 37673 iD

KF 37673 iD

- Energielabel A+++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 164
 - Nishoogte in mm: 1772 – 1788, vaste verbinding
 - Totaal: 261 l, koelzone: 137 l, PerfectFresh-zone: 67 l, vrieszone: 57 l
 - TouchControl-bediening, FlexiLight-verlichting, ComfortClean, Super koelen
 - **PerfectFresh Pro**, SuperFrost, DynaCool, VarioRoom, SoftClose, SelfClose
 - Miele@home ready
- € 2.199,-*



KFN 37692 iDE

KFN 37692 iDE

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 232
 - Nishoogte in mm: 1772 – 1788, vaste verbinding
 - Totaal: 234 l, koelzone: 109 l, PerfectFresh-zone: 67 l, vrieszone: 58 l
 - TouchControl-bediening, FlexiLight-verlichting, ComfortClean, Super koelen
 - PerfectFresh Pro, SuperFrost, DynaCool, VarioRoom, SoftClose, SelfClose
 - **IceMaker, vaste wateraansluiting**, Miele@home ready
- € 2.399,-*

Wijzigingen voorbehouden

* Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)

Geïntegreerde diepvrieskasten, nishoogte
87-89 cm / 139-141 cm / 177-178 cm



F 32202 i

F 32202 i

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 159
 - Nishoogte in mm: 874 – 890, vaste verbinding
 - Vrieszone: 100 l
 - ComfortControl-bediening
 - SuperFrost, VarioRoom
- € 999,-*



FN 32402 i

FN 32402 i

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 159
 - Nishoogte in mm: 874 – 890, vaste verbinding
 - Vrieszone: 84 l
 - **TouchControl-bediening, verlichting vrieszone**
 - SuperFrost, NoFrost, SoftClose, VarioRoom
 - Miele@home ready
- € 1.349,-*



FN 35402 i

FNS 35402 i

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 207
 - Nishoogte in mm: 1397 – 1413, vaste verbinding
 - Vrieszone: 157 l
 - TouchControl-bediening, verlichting vrieszone
 - SuperFrost, NoFrost, SoftClose, VarioRoom
 - **Side-by-Side**, Miele@home ready
- € 1.829,-*

Geïntegreerde diepvrieskasten, nishoogte
87-89 cm / 139-141 cm / 177-178 cm



FN 37402 i

FNS 37402 i

- Energie label A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 244
 - Nishoogte in mm: 1772 – 1788, vaste verbinding
 - Vrieszone: 213 l
 - TouchControl-bediening, verlichting vrieszone
 - SuperFrost, NoFrost, SoftClose, VarioRoom
 - Side-by-Side, Miele@home ready
- € 1.999,-***

Wijzigingen voorbehouden

* Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)

Inbouwbare wijnkasten, nishoogte
82-87 cm



KWT 6321 UG

KWT 6321 UG

- Met getinte glasdeur met UV-filter
- Energielabel B
- Energieverbruik per jaar in kWh: 195
- Nishoogte in mm: 820 – 870
- Totaal: 94 l, aantal flessen (0,75 l): 34
- ComfortControl-bediening,
Led-verlichting, 2 klimaatzones
- DynaCool, FlexiFrame,
Active AirClean-koolfilter

€ 2.199,-*



KWT 6322 UG

KWT 6322 UG

- Met getinte glasdeur met UV-filter
- Energielabel A
- Energieverbruik per jaar in kWh: 144
- Nishoogte in mm: 820 – 870
- Totaal: 94 l, aantal flessen (0,75 l): 34
- **TouchControl-bediening**,
Led-verlichting, 2 klimaatzones
- DynaCool, FlexiFrame,
Active AirClean-koolfilter,
- **Push-to-open, SoftClose**

€ 2.799,-*



KWT 6312 UGS

KWT 6312 UGS

- Met getinte glasdeur met UV-filter
- Energielabel A
- Energieverbruik per jaar in kWh: 145
- Nishoogte in mm: 820 – 870
- Totaal: 110 l, aantal flessen (0,75 l): 46
- TouchControl-bediening,
Led-verlichting, **1 klimaatzone**
- DynaCool, FlexiFrame, Active AirClean-
koolfilter, Push-to-open, SoftClose, **pre-
senteerflessenhouder, SommelierSet**

€ 2.799,-*

MasterCool - Geïntegreerde koelkasten,
nishoogte 213 cm - breedte 77 - 92 cm



K 1801 Vi

K 1801 Vi ²

- Energielabel A+
- Energieverbruik per jaar in kWh: 181
- Nismaten (h x b) in mm: 2.134 x 762, vaste verbinding
- Totaal: 446 l, koelzone: 322 l, Perfect-Fresh-zone: 124 l
- Super koelen, DynaCool, MasterFresh, Drop and Lock

€ 7.499,-*

² scharnier rechts, verwisselbaar



K 1901 Vi

K 1901 Vi ²

- Energielabel A+
- Energieverbruik per jaar in kWh: 194
- Nismaten (h x b) in mm: 2.134 x 915, vaste verbinding
- Totaal: 554 l, koelzone: 400 l, Perfect-Fresh-zone: 154 l
- TouchControl-bediening, BrilliantLight-verlichting
- Super koelen, DynaCool, MasterFresh, Drop and Lock

€ 7.799,-*

² scharnier rechts, verwisselbaar

MasterCool - Geïntegreerde koel- en vriescombinaties,
nishoogte 213 cm - breedte 77 - 92 cm



KF 1801/1811 Vi

KF 1801/1811 Vi ³

- Energielabel A+
- Energieverbruik per jaar in kWh: 356
- Nismaten (h x b) in mm: 2.134 x 762, vaste verbinding
- Totaal: 309 l, koelzone: 173 l, PerfectFresh-zone: 56 l, vrieszone: 80 l
- TouchControl-bediening, BrilliantLight-verlichting
- Super koelen, DynaCool, MasterFresh, Drop and Lock
- SuperFrost, NoFrost, IceMaker, vaste wateraansluiting

€ 8.399,-*

³ 01 = scharnier rechts /11 = scharnier links

Wijzigingen voorbehouden

* Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)

MasterCool - Geïntegreerde koel- en vriescombinaties, nishoogte 213 cm - breedte 77 - 92 cm



KF 1901/1911 Vi

KF 1901/1911 Vi ³

- Energielabel A+
- Energieverbruik per jaar in kWh: 405
- Nismaten (h x b) in mm: 2.134 x 915, vaste verbinding
- Totaal: 383 l, koelzone: 208 l, Perfect-Fresh-zone: 70 l, vrieszone: 105 l
- TouchControl-bediening, BrilliantLight-verlichting
- Super koelen, DynaCool, MasterFresh, Drop and Lock
- SuperFrost, NoFrost, IceMaker, vaste wateraansluiting

€ 8.799,-*

³ 01 = scharnier rechts / 11 = scharnier links

MasterCool - Geïntegreerde diepvrieskasten, nishoogte 213 cm, breedte 45 cm



F 1472 Vi

F 1472 Vi ⁴

- Energielabel A+
- Energieverbruik per jaar in kWh: 292
- Nismaten (h x b) in mm: 2.134 x 457, vaste verbinding
- Vrieszone: 192 l
- Uitneembare metalen korven in de deur: 1
- TouchControl-bediening, BrilliantLight-verlichting, Drop and Lock
- SuperFrost, NoFrost, IceMaker, **vaste wateraansluiting**

€ 7.399,-*

⁴ scharnier links, niet verwisselbaar



F 1411 Vi

F 1411 Vi ⁴

- Energielabel A+
- Energieverbruik per jaar in kWh: 305
- Nismaten (h x b) in mm: 2.134 x 457, vaste verbinding
- Vrieszone: 205 l
- Uitneembare metalen korven in de deur: 4
- TouchControl-bediening, BrilliantLight-verlichting, Drop and Lock
- SuperFrost, NoFrost, **IceMaker in de binnenkant van de kast**
- Vaste wateraansluiting

€ 7.099,-*

⁴ scharnier links, niet verwisselbaar

MasterCool - Geïntegreerde diepvrieskasten,
nishoogte 213 cm, breedte 77 - 92 cm



F 1811 Vi

F 1811 Vi ⁵

- Energielabel A+
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 415
 - Nismaten (h x b) in mm: 2.134 x 762, vaste verbinding
 - Vrieszone: 403 l
 - Uitneembare metalen korven in de deur: 4
 - TouchControl-bediening, BrilliantLight-verlichting, Drop and Lock
 - SuperFrost, NoFrost, IceMaker in de binnenkant van de kast
 - Vaste wateraansluiting
- € 7.999,-***

⁵ scharnier links, verwisselbaar



F 1911 Vi

F 1911 Vi ⁵

- Energielabel A+
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 484
 - Nismaten (h x b) in mm: 2.134 x 914, vaste verbinding
 - Vrieszone: 502 l
 - Uitneembare metalen korven in de deur: 4
 - TouchControl-bediening, BrilliantLight-verlichting, Drop and Lock
 - SuperFrost, NoFrost, IceMaker in de binnenkant van de kast
 - Vaste wateraansluiting
- € 8.399,-***

⁵ scharnier links, verwisselbaar

MasterCool - Inbouwbare wijnkast,
nishoogte 213 cm, breedte 61 cm



K 35222 iD

KWT 1602/1612 Vi ³

- Met getinte glasdeur met UV-filter
 - Energielabel C
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 295
 - Nismaten (h x b) in mm: 2.134 x 610
 - Totaal: 365 l, 14 houten roosters
 - ComfortControl-bediening, 3 klimaatzones
 - DynaCool, FlexiFrame, Active AirClean-koelfilter
- € 9.099,-***

³ 02 = scharnier rechts / 12 = scharnier links

Wijzigingen voorbehouden

* Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)

Vrijstaande koeling met roestvrijstalen bekleding

Vrijstaande diepvrieskasten met roestvrijstalen bekleding,
60 cm breed - 185 cm hoog



K 14820 SD ed/cs

K 14820 SD ed/cs

- Met roestvrijstalen bekleding
- Energielabel A+
- Energieverbruik per jaar in kWh: 148
- Afmetingen in mm b x h x d :
600 x 1850 x 630
- Koelzone: 384 liter
- TouchControl-bediening,
Led-verlichting
- SoftClose, ComfortClean, EasyOpen,
Super koelen
- DynaCool, Active Airclean

€ 1.499,-*



K 14827 SD ed/cs

K 14827 SD ed/cs

- Met roestvrijstalen bekleding
- Energielabel A++
- Energieverbruik per jaar in kWh: 133
- Afmetingen in mm b x h x d :
600 x 1850 x 650
- Totaal: 358 l, koelzone: 242 l,
PerfectFresh-zone: 116 l
- TouchControl-bediening,
Led-verlichting
- ComfortClean, EasyOpen, SoftClose,
Super koelen
- DynaCool, **PerfectFresh**,
Active Airclean

€ 2.099,-*

Vrijstaande koel-vriescombinaties met
roestvrijstalen bekleding, 60 - 75 cm
breed - 185 - 202 cm hoog



KFN 12943 SD edt/cs

KFN 12943 SD edt/cs

- Met roestvrijstalen bekleding
- Energielabel A+
- Energieverbruik per jaar in kWh: 371
- Afmetingen in mm b x h x d :
750 x 2020 x 630
- Totaal: 453 l, koelzone: 338 l,
vrieszone: 115 l
- ComfortControl-bediening
- ComfortClean, EasyOpen
- DynaCool, SuperFrost, NoFrost,
VarioRoom

€ 2.099,-*

Vrijstaande koel-vriescombinaties met roestvrijstalen bekleding,
60 - 75 cm breed - 185 - 202 cm hoog



KFN 14827 SDE ed/cs-2

KFN 14827 SDE ed/cs-2

- Met roestvrijstalen bekleding
 - Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 269
 - Afmetingen in mm b x h x d :
600 x 1850 x 650
 - Totaal: 272 l, PerfectFresh-zone: 155 l, vrieszone: 117 l
 - **TouchControl**-bediening, **Led-verlichting**
 - ComfortClean, EasyOpen, **Super koelen**, **SoftClose**, **PerfectFresh**, **Ice-Maker** in de binnenkant van de kast, **vaste wateraansluiting**
 - DynaCool, SuperFrost, NoFrost, VarioRoom, **Active AirClean**-koolfilter
- € 2.799,-*



KWTN 14826 SDE ed/cs-2

KWTN 14826 SDE ed/cs-2

- Met roestvrijstalen bekleding
 - Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 218
 - Afmetingen in mm b x h x d :
600 x 1850 x 630
 - Totaal: 243 l, vrieszone: 117 l, **wijnklimaatzone: 126 l**, **aantal flessen (0,75 l): 41**
 - **TouchControl**-bediening, **Led-verlichting**
 - EasyOpen, SoftClose
 - IceMaker in de binnenkant van de kast, **vaste wateraansluiting**
 - DynaCool, SuperFrost, NoFrost, VarioRoom, **Active AirClean**-koolfilter
- € 3.099,-*

Vrijstaande diepvrieskast
met roestvrijstalen bekleding,
60 cm breed - 185 cm hoog



FN 14827 S ed/cs-1

FN 14827 S ed/cs-1

- Met roestvrijstalen bekleding
 - Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 284
 - Afmetingen in mm b x h x d :
600 x 1850 x 650
 - Vrieszone: 261 l
 - **TouchControl**-bediening, **Led-verlichting**
 - ComfortClean, EasyOpen, SoftClose
 - SuperFrost, NoFrost, VarioRoom, **Active AirClean**-koolfilter
- € 1.799,-*

Wijzigingen voorbehouden

* Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)

Vrijstaande koeling met roestvrijstalen bekleding

Vrijstaande wijnklimaatkasten met roestvrijstalen bekleding,
70 cm breed - 192 cm hoog



KWT 6831 SG



KWT 6832 SGS

KWT 6831 SG

- Met getinte glasdeur met UV-filter
- Energielabel B
- Energieverbruik per jaar in kWh: 245
- Afmetingen in mm b x h x d :
700 x 1920 x 750
- Totaal: 505 l,
aantal flessen (0,75 l): 178
- TouchControl-bediening,
Led-verlichting, 3 klimaatzones
- DynaCool, FlexiFrame,
Active AirClean-koolfilter, SoftClose,
presenteervlessenhouders

€ 4.499,-*

KWT 6832 SGS

- Met getinte glasdeur met UV-filter
- Energielabel B
- Energieverbruik per jaar in kWh: 245
- Afmetingen in mm b x h x d :
700 x 1920 x 750
- Totaal: 505 l,
aantal flessen (0,75 l): 178
- TouchControl-bediening,
Led-verlichting, 3 klimaatzones
- DynaCool, FlexiFrame, Active AirClean-
koolfilter, SoftClose, presenteervlessen-
houder, **SommelierSet**

€ 4.999,-*



Bordeaux


Koelkasten inbouwbaar onder een werkblad

Geïntegreerde koelkasten



Type	K 9122 Ui	K 9123 Ui	K 32122 i
Koelkast	●	●	●
Model			
Geschikt voor inbouw/Onderbouw/Bekleding	●/●/–	●/●/–	●/–/–
Deur/Deur verwisselbaar/Side-by-Side opstelbaar	rechts/●/–	Uittrekb. lade/–/–	rechts/●/–
Design			
Verlichting koelzone	●	●	●
Soort verlichting	Gloeilamp	LED	LED
PerfectFresh Pro LED verlichting	–	–	–
Bedieningscomfort			
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose	–/–/–	–/–/–	–/–/–
PerfectFresh Pro met infosysteem	–	–	–
ComfortClean/DynaCool	●/–	–/–	●/–
SoftClose-deurdemping/Drop and Lock	–/–	–/–	–/–
Besturing			
Elektronische temperatuuraanduiding en -regeling	ComfortControl	ComfortControl	PicTronic
Koelgedeelte uitschakelbaar	–	–	–
Super koelen	–	●	●
Aantal klimaatzones	1	1	1
Koelkast/-zone			
In de hoogte verstelbare legplaten van veiligheidsglas	●	–	●
Aantal legplaten/in twee delen	3/1	2/–	3/–
Flessenrek van verchroomd metaal	–	–	–
Aantal uitneembare fruit- en groentebakken	1	–	2
Bewaarvak voor boter, kaas	●	–	–
VarioBord voor glazen/conserven	–	–	–
Doorlopend rek/half rek	–/1	–/–	2/–
Rekken in de binnendeur voor flessen	1	–	1
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A+	A++	A++
Energieverbruik per jaar/in 24 u in kWh	119/0,324	92/0,250	98/0,266
Veiligheid			
Vergrendelfunctie	–	–	●
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	–/–	–/–	–/–
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	–/–	–/–	–/–
Technische gegevens			
Nismaten in mm (h x b)	820 – 870 x 600	820 – 870 x 600	874 – 890 x 560 – 570
Bevestigingstechniek	Vaste verbinding	Vaste verbinding	Glijverbinding
Max. gewicht v.h. deurfront koelgedeelte/vriesgedeelte in kg	10/–	10/–	17/–
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Totaal netto-inhoud in l	135	118	151
Koelzone in l/PerfectFresh-zone in l	135/0	118/0	151/0
4-Sterren-vrieszone in l	0	0	0
Bewaartijd bij storing/invriesvermogen in u/kg	0/0	0/0,0	0/0,0
geluid in dB(A) re1pW	39	39	34
Stroomafname in milliampère (mA)	1.200	1.200	1.200
Meegeleverd toebehoren			
Botervlootje/eiervakjes	–/●	–/–	–/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	969,–	1.099,–	649,–

Geïntegreerde koelkasten



Type	K 32142 iF	K 32222 i	K 33222 i
Koelkast	●	●	●
Model			
Geschikt voor inbouw/Onderbouw/Bekleding	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Deur/Deur verwisselbaar/Side-by-Side opstelbaar	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
Design			
Verlichting koelzone	●	●	●
Soort verlichting	LED	LED	LED
PerfectFresh Pro LED verlichting	-	-	-
Bedieningscomfort			
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose	-/-/-	-/-/-	-/-/-
PerfectFresh Pro met infosysteem	-	-	-
ComfortClean/DynaCool	●/-	●/-	●/-
SoftClose-deurdemping/Drop and Lock	-/-	-/-	-/-
Besturing			
Elektronische temperatuuraanduiding en -regeling	PicTronic	PicTronic	PicTronic
Koelgedeelte uitschakelbaar	-	-	-
Super koelen	●	●	●
Aantal klimaatzones	2	1	1
Koelkast/-zone			
In de hoogte verstelbare legplaten van veiligheidsglas	●	●	●
Aantal legplaten/in twee delen	2/-	3/-	4/-
Flessenrek van verchroomd metaal	-	-	-
Aantal uitneembare fruit- en groentebakken	2	2	2
Bewaarvak voor boter, kaas	-	-	-
VarioBord voor glazen/conserven	-	-	-
Doorlopend rek/half rek	2/-	2/-	3/-
Rekken in de binnendeur voor flessen	1	1	1
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A++	A++	A++
Energieverbruik per jaar/in 24 u in kWh	147/0,401	98/0,267	101/0,275
Veiligheid			
Vergrendelfunctie	●	●	●
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	-/-	-/-	-/-
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	-/-	-/-	-/-
Technische gegevens			
Nismaten in mm (h x b)	874 – 890 x 560 – 570	874 – 890 x 560 – 570	1.025 – 1.040 x 560 – 570
Bevestigingstechniek	Glijverbinding	Vaste verbinding	Vaste verbinding
Max. gewicht v.h. deurfront koelgedeelte/vriesgedeelte in kg	17/-	17/-	16/-
Klimaatklasse	N	SN-T	SN-T
Totaal netto-inhoud in l	134	151	181
Koelzone in l/PerfectFresh-zone in l	118/0	151/0	181/0
4-Sterren-vrieszone in l	16	0	0
Bewaartijd bij storing/invriesvermogen in u/kg	15/2,0	0/0,0	0/0,0
geluid in dB(A) re1pW	35	35	33
Stroomafname in milliampère (mA)	1.200	1.200	1.200
Meegeleverd toebehoren			
Botervlootje/eiervakjes	-/●	-/●	-/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	679,-	749,-	849,-

Geïntegreerde koelkasten




Type	K 33442 iF	K 34122 i	K 34142 iF
Koelkast	•	•	•
Model			
Geschikt voor inbouw/Onderbouw/Bekleding	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Deur/Deur verwisselbaar/Side-by-Side opstelbaar	rechts/•/-	rechts/•/-	rechts/•/-
Design			
Verlichting koelzone	•	•	•
Soort verlichting	FlexiLight	LED	LED
PerfectFresh Pro LED verlichting	-	-	-
Bedieningscomfort			
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose	-/-/-	-/-/-	-/-/-
PerfectFresh Pro met infosysteem	-	-	-
ComfortClean/DynaCool	•/-	•/-	•/-
SoftClose-deurdemping/Drop and Lock	•/-	-/-	-/-
Besturing			
Elektronische temperatuuraanduiding en -regeling	TouchControl	PicTronic	PicTronic
Koelgedeelte uitschakelbaar	-	-	-
Super koelen	•	•	•
Aantal klimaatzones	2	1	2
Koelkast/-zone			
In de hoogte verstelbare legplaten van veiligheidsglas	•	•	•
Aantal legplaten/in twee delen	3/-	5/-	4/-
Flessenrek van verchroomd metaal	-	-	-
Aantal uitneembare fruit- en groentebakken	2	1	1
Bewaarvak voor boter, kaas	-	-	-
VarioBord voor glazen/conserven	-	-	-
Doorlopend rek/half rek	3/-	3/-	3/-
Rekken in de binnendeur voor flessen	1	1	1
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A++	A++	A++
Energieverbruik per jaar/in 24 u in kWh	162/0,442	105/0,286	174/0,476
Veiligheid			
Vergrendelfunctie	•	•	•
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	•/-	-/-	-/-
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	•/-	-/-	-/-
Technische gegevens			
Nismaten in mm (h x b)	1.024 – 1.040 x 560 – 570	1.220 – 1.236 x 560 – 570	1.220 – 1.236 x 560 – 570
Bevestigingstechniek	Vaste verbinding	Glijverbinding	Glijverbinding
Max. gewicht v.h. deurfront koelgedeelte/vriesgedeelte in kg	13/-	16/-	16/-
Klimaatklasse	ST	SN-T	N
Totaal netto-inhoud in l	165	217	201
Koelzone in l/PerfectFresh-zone in l	149/0	217/0	185/0
4-Sterren-vrieszone in l	16	0	16
Bewaartijd bij storting/invriesvermogen in u/kg	15/2,0	0/0,0	15/2,0
geluid in dB(A) re1pW	38	35	36
Stroomafname in milliampère (mA)	1.200	1.200	1.200
Meegeleverd toebehoren			
Botervlootje/eiervakjes	•/•	-/•	-/•
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	1.049,-	799,-	829,-




Type	K 34222 i	K 34242 iF	K 34272 iD
Koelkast	●	●	●
Model			
Geschikt voor inbouw/Onderbouw/Bekleding	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Deur/Deur verwisselbaar/Side-by-Side opstelbaar	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
Design			
Verlichting koelzone	●	●	●
Soort verlichting	LED	LED	LED
PerfectFresh Pro LED verlichting	-	-	-
Bedieningscomfort			
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose	-/-/-	-/-/-	-/●/-
PerfectFresh Pro met infosysteem	-	-	-
ComfortClean/DynaCool	●/-	●/-	●/●
SoftClose-deurdemping/Drop and Lock	-/-	-/-	-/-
Besturing			
Elektronische temperatuuraanduiding en -regeling	PicTronic	PicTronic	PicTronic
Koelgedeelte uitschakelbaar	-	-	-
Super koelen	●	●	●
Aantal klimaatzones	1	2	2
Koelkast/-zone			
In de hoogte verstelbare legplaten van veiligheidsglas	●	●	●
Aantal legplaten/in twee delen	5/-	4/-	4/-
Flessenrek van verchroomd metaal	-	-	-
Aantal uitneembare fruit- en groentebakken	1	1	-
Bewaarvak voor boter, kaas	-	-	-
VarioBord voor glazen/conservern	-	-	-
Doorlopend rek/half rek	3/-	3/-	2/-
Rekken in de binnendeur voor flessen	1	1	1
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A++	A++	A++
Energieverbruik per jaar/in 24 u in kWh	105/0,286	174/0,476	121/0,329
Veiligheid			
Vergrendelfunctie	●	●	●
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	-/-	-/-	●/-
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	-/-	-/-	-/-
Technische gegevens			
Nismaten in mm (h x b)	1.220 – 1.236 x 560 – 570	1.220 – 1.236 x 560 – 570	1.220 – 1.236 x 560 – 570
Bevestigingstechniek	Vaste verbinding	Vaste verbinding	Vaste verbinding
Max. gewicht v.h. deurfront koelgedeelte/vriesgedeelte in kg	19/-	19/-	19/-
Klimaatklasse	SN-T	N-ST	SN-T
Totaal netto-inhoud in l	217	201	196
Koelzone in l/PerfectFresh-zone in l	217/0	185/0	137/59
4-Sterren-vrieszone in l	0	16	0
Bewaartijd bij storting/invriesvermogen in u/kg	0/0,0	15/2,0	-/-
geluid in dB(A) re1pW	38	38	38
Stroomafname in milliampère (mA)	1.200	1.200	1.200
Meegeleverd toebehoren			
Botervlootje/eiervakjes	-/●	-/●	-/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	899,-	929,-	999,-

Geïntegreerde koelkasten



Type	K 34472 iD	K 35222 iD	K 35272 iD
Koelkast	•	•	•
Model			
Geschikt voor inbouw/Onderbouw/Bekleding	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Deur/Deur verwisselbaar/Side-by-Side opstelbaar	rechts/•/-	rechts/•/-	rechts/•/-
Design			
Verlichting koelzone	•	•	•
Soort verlichting	FlexiLight	LED	LED
PerfectFresh Pro LED verlichting	-	-	-
Bedieningscomfort			
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose	-/•/•	-/-/-	-/•/-
PerfectFresh Pro met infosysteem	-	-	-
ComfortClean/DynaCool	•/•	•/•	•/•
SoftClose-deurdemping/Drop and Lock	•/-	-/-	-/-
Besturing			
Elektronische temperatuuraanduiding en -regeling	TouchControl	PicTronic	PicTronic
Koelgedeelte uitschakelbaar	-	-	-
Super koelen	•	•	•
Aantal klimaatzones	2	1	2
Koelkast/-zone			
In de hoogte verstelbare legplaten van veiligheidsglas	•	•	•
Aantal legplaten/in twee delen	3/-	6/-	5/-
Flessenrek van verchroomd metaal	•	-	-
Aantal uitneembare fruit- en groentebakken	-	1	-
Bewaarvak voor boter, kaas	-	-	-
VarioBord voor glazen/conservern	-	-	-
Doorlopend rek/half rek	2/-	2/-	3/-
Rekken in de binnendeur voor flessen	1	2	1
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A++	A++	A++
Energieverbruik per jaar/in 24 u in kWh	121/0,325	109/0,296	125/0,340
Veiligheid			
Vergrendelfunctie	•	•	•
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	•/-	-/-	•/-
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	•/-	-/-	-/-
Technische gegevens			
Nismaten in mm (h x b)	1.220 – 1.236 x 560 – 570	1.397 – 1.413 x 560 – 570	1.397 – 1.413 x 560 – 570
Bevestigingstechniek	Vaste verbinding	Vaste verbinding	Vaste verbinding
Max. gewicht v.h. deurfront koelgedeelte/vriesgedeelte in kg	19/-	21/-	21/-
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-ST
Totaal netto-inhoud in l	196	252	231
Koelzone in l/PerfectFresh-zone in l	137/59	252/0	172/59
4-Sterren-vrieszone in l	0	0	0
Bewaartijd bij storting/invriesvermogen in u/kg	0/-	0/0,0	0/0,0
geluid in dB(A) re1pW	38	36	36
Stroomafname in milliampère (mA)	1.200	1.200	1.200
Meegeleverd toebehoren			
Botervlootje/eiervakjes	•/•	-/•	-/•
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	1.399,-	1.199,-	1.249,-




Type	K 35422 iD	K 35442 iF	K 35472 iD
Koelkast	•	•	•
Model			
Geschikt voor inbouw/Onderbouw/Bekleding	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Deur/Deur verwisselbaar/Side-by-Side opstelbaar	rechts/•/-	rechts/•/-	rechts/•/-
Design			
Verlichting koelzone	•	•	•
Soort verlichting	FlexiLight	FlexiLight	FlexiLight
PerfectFresh Pro LED verlichting	-	-	-
Bedieningscomfort			
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose	-/-/-	-/-/-	-/•/•
PerfectFresh Pro met infosysteem	-	-	-
ComfortClean/DynaCool	•/•	•/-	•/•
SoftClose-deurdemping/Drop and Lock	•/-	•/-	•/-
Besturing			
Elektronische temperatuuraanduiding en -regeling	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Koelgedeelte uitschakelbaar	-	-	-
Super koelen	•	•	•
Aantal klimaatzones	1	2	2
Koelkast/-zone			
In de hoogte verstelbare legplaten van veiligheidsglas	•	•	•
Aantal legplaten/in twee delen	6/-	4/-	4/-
Flessenrek van verchroomd metaal	•	•	•
Aantal uitneembare fruit- en groentebakken	1	1	-
Bewaarvak voor boter, kaas	-	-	-
VarioBord voor glazen/conserven	-	-	-
Doorlopend rek/half rek	2/-	2/-	3/-
Rekken in de binnendeur voor flessen	2	2	1
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A++	A++	A++
Energieverbruik per jaar/in 24 u in kWh	109/0,296	187/0,512	124/0,339
Veiligheid			
Vergrendelfunctie	•	•	•
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	•/-	•/-	•/-
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	•/-	•/-	•/-
Technische gegevens			
Nismaten in mm (h x b)	1.397 – 1.413 x 560 – 570	1.397 – 1.413 x 560 – 570	1.397 – 1.413 x 560 – 570
Bevestigingstechniek	Vaste verbinding	Vaste verbinding	Vaste verbinding
Max. gewicht v.h. deurfront koelgedeelte/vriesgedeelte in kg	21/-	21/-	21/-
Klimaatklasse	SN-T	SN-ST	SN-ST
Totaal netto-inhoud in l	251	235	230
Koelzone in l/PerfectFresh-zone in l	251/0	215/0	171/59
4-Sterren-vrieszone in l	0	20	0
Bewaartijd bij storing/invriesvermogen in u/kg	0/0,0	15/2,0	0/0,0
geluid in dB(A) re1pW	36	38	36
Stroomafname in milliampère (mA)	1.200	1.200	1.200
Meegeleverd toebehoren			
Botervlootje/eiervakjes	•/•	•/•	•/•
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	1.499,-	1.529,-	1.699,-

Geïntegreerde koelkasten



Type	K 37222 iD	K 37272 iD	K 37282 iDF
Koelkast	•	•	•
Model			
Geschikt voor inbouw/Onderbouw/Bekleding	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Deur/Deur verwisselbaar/Side-by-Side opstelbaar	rechts/•/-	rechts/•/-	rechts/•/-
Design			
Verlichting koelzone	•	•	•
Soort verlichting	LED	LED	LED
PerfectFresh Pro LED verlichting	-	-	-
Bedieningscomfort			
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose	-/-/-	-/•/-	-/•/-
PerfectFresh Pro met infosysteem	-	-	-
ComfortClean/DynaCool	•/•	•/•	•/•
SoftClose-deurdemping/Drop and Lock	-/-	-/-	-/-
Besturing			
Elektronische temperatuuraanduiding en -regeling	PicTronic	PicTronic	PicTronic
Koelgedeelte uitschakelbaar	-	-	-
Super koelen	•	•	•
Aantal klimaatzones	1	2	3
Koelkast/-zone			
In de hoogte verstelbare legplaten van veiligheidsglas	•	•	•
Aantal legplaten/in twee delen	7/-	6/-	4/-
Flessenrek van verchroomd metaal	-	-	-
Aantal uitneembare fruit- en groentebakken	2	-	-
Bewaarvak voor boter, kaas	-	-	-
VarioBord voor glazen/conserven	-	-	-
Doorlopend rek/half rek	3/-	3/-	3/-
Rekken in de binnendeur voor flessen	2	2	2
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A++	A++	A++
Energieverbruik per jaar/in 24 u in kWh	117/0,319	133/0,363	230/0,630
Veiligheid			
Vergrendelfunctie	•	•	•
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	-/-	•/-	•/-
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	-/-	-/-	-/-
Technische gegevens			
Nismaten in mm (h x b)	1.772 – 1.788 x 560 – 570	1.772 – 1.788 x 560 – 570	1.772 – 1.788 x 560 – 570
Bevestigingstechniek	Vaste verbinding	Vaste verbinding	Vaste verbinding
Max. gewicht v.h. deurfront koelgedeelte/vriesgedeelte in kg	26/-	26/-	26/-
Klimaatklasse	SN-T	SN-ST	SN-ST
Totaal netto-inhoud in l	325	301	284
Koelzone in l/PerfectFresh-zone in l	325/0	211/90	167/90
4-Sterren-vrieszone in l	0	0	27
Bewaartijd bij storting/invriesvermogen in u/kg	0/0	0/0,0	19/2,0
geluid in dB(A) re1pW	38	36	36
Stroomafname in milliampère (mA)	1.200	1.200	1.200
Meegeleverd toebehoren			
Botervlootje/eiervakjes	-/•	-/•	-/•
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	1.299,-	1.499,-	1.529,-




Type	K 37422 iD	K 37442 iDF	K 37472 iD
Koelkast	•	•	•
Model			
Geschikt voor inbouw/Onderbouw/Bekleding	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Deur/Deur verwisselbaar/Side-by-Side opstelbaar	rechts/•/-	rechts/•/-	rechts/•/-
Design			
Verlichting koelzone	•	•	•
Soort verlichting	FlexiLight	FlexiLight	FlexiLight
PerfectFresh Pro LED verlichting	-	-	-
Bedieningscomfort			
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose	-/-/-	-/-/-	-/•/•
PerfectFresh Pro met infosysteem	-	-	-
ComfortClean/DynaCool	•/•	•/•	•/•
SoftClose-deurdemping/Drop and Lock	•/-	•/-	•/-
Besturing			
Elektronische temperatuuraanduiding en -regeling	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Koelgedeelte uitschakelbaar	-	-	-
Super koelen	•	•	•
Aantal klimaatzones	1	2	2
Koelkast/-zone			
In de hoogte verstelbare legplaten van veiligheidsglas	•	•	•
Aantal legplaten/in twee delen	7/-	5/-	6/-
Flessenrek van verchroomd metaal	•	•	•
Aantal uitneembare fruit- en groentebakken	2	2	-
Bewaarvak voor boter, kaas	-	-	-
VarioBord voor glazen/conservern	-	-	-
Doorlopend rek/half rek	3/-	3/-	3/-
Rekken in de binnendeur voor flessen	2	2	2
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A++	A++	A++
Energieverbruik per jaar/in 24 u in kWh	117/0,319	214/0,584	133/0,363
Veiligheid			
Vergrendelfunctie	•	•	•
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	•/-	•/-	•/-
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	•/-	•/-	•/-
Technische gegevens			
Nismaten in mm (h x b)	1.772 – 1.788 x 560 – 570	1.772 – 1.788 x 560 – 570	1.772 – 1.788 x 560 – 570
Bevestigingstechniek	Vaste verbinding	Vaste verbinding	Vaste verbinding
Max. gewicht v.h. deurfront koelgedeelte/vriesgedeelte in kg	26/-	26/-	26/-
Klimaatklasse	SN-T	ST	SN-ST
Totaal netto-inhoud in l	325	306	301
Koelzone in l/PerfectFresh-zone in l	325/-	279/-	211/90
4-Sterren-vrieszone in l	0	27	0
Bewaartijd bij storing/invriesvermogen in u/kg	0/0	15/2	0/0,0
geluid in dB(A) re1pW	38	37	36
Stroomafname in milliampère (mA)	1.200	1.200	1.200
Meegeleverd toebehoren			
Botervlootje/eiervakjes	•/•	•/•	•/•
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	1.699,-	1.729,-	1.999,-

Geïntegreerde koelkasten



Type	K 37473 iD
Koelkast	•
Model	
Geschikt voor inbouw/Onderbouw/Bekleding	•/-/-
Deur/Deur verwisselbaar/Side-by-Side opstelbaar	rechts/•/-
Design	
Verlichting koelzone	•
Soort verlichting	FlexiLight
PerfectFresh Pro LED verlichting	-
Bedieningscomfort	
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose	-/•/•
PerfectFresh Pro met infosysteem	-
ComfortClean/DynaCool	•/•
SoftClose-deurdemping/Drop and Lock	•/-
Besturing	
Elektronische temperatuuraanduiding en -regeling	TouchControl
Koelgedeelte uitschakelbaar	-
Super koelen	•
Aantal klimaatzones	2
Koelkast/-zone	
In de hoogte verstelbare legplaten van veiligheidsglas	•
Aantal legplaten/in twee delen	6/-
Flessenrek van verchroomd metaal	•
Aantal uitneembare fruit- en groentebakken	-
Bewaarvak voor boter, kaas	-
VarioBord voor glazen/conserven	-
Doorlopend rek/half rek	3/-
Rekken in de binnendeur voor flessen	2
Zuinigheid en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse	A+++
Energieverbruik per jaar/in 24 u in kWh	89/0,242
Veiligheid	
Vergrendelfunctie	•
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	•/-
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	•/-
Technische gegevens	
Nismaten in mm (h x b)	1.772 – 1.788 x 560 – 570
Bevestigingstechniek	Vaste verbinding
Max. gewicht v.h. deurfront koelgedeelte/vriesgedeelte in kg	26/-
Klimaatklasse	SN-ST
Totaal netto-inhoud in l	301
Koelzone in l/PerfectFresh-zone in l	211/90
4-Sterren-vrieszone in l	0
Bewaartijd bij storting/invriesvermogen in u/kg	0/0,0
geluid in dB(A) re1pW	35
Stroomafname in milliampère (mA)	1.200
Meegeleverd toebehoren	
Botervlootje/eiervakjes	•/•
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	2.399,-

Geïntegreerde koel- en vriescombinaties



Type	KF 37122 iD	KF 37132 iD	KDN 37132 iD
Koel- vriescombinatie	•	•	•
Model			
Geschikt voor inbouw/onderbouw/Bekleding	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Deur/Deur verwisselbaar/Side-by-Side opstelbaar	rechts/•/-	rechts/•/-	rechts/•/-
Design			
Verlichting koelzone	•	•	•
Soort verlichting	LED	LED	LED
PerfectFresh Pro LED-verlichting	-	-	-
Bedieningscomfort			
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose	-/-/-	-/-/-	-/-/-
PerfectFresh Pro met infosysteem	-	-	-
IceMaker/Vaste wateraansluiting/Waterreservoir Mylce	-/-/-	-/-/-	-/-/-
ComfortClean/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	•/•/•	•/•/•	•/•/•
SoftClose-deurdemping/Drop and Lock	-/-	-/-	-/-
Besturing			
Elektronische temperatuuraanduiding en -regeling	PicTronic	PicTronic	PicTronic
Koelgedeelte uitschakelbaar	•	•	-
Onafhankelijke temperatuurregeling van de koel- en vrieszone	•	•	-
Super koelen/SuperFrost	•/•	•/•	•/•
Aantal klimaatzones	2	2	2
Koelkast/-zone			
In de hoogte verstelbare legplaten van veiligheidsglas	•	•	•
Aantal legplaten/in twee delen	5/-	4/-	4/-
Flessenrek van verchroomd metaal	-	-	-
Aantal uitneembare fruit- en groentebakken	1	1	1
Bewaarvak voor boter, kaas	-	-	-
VarioBord voor glazen/conserven	-	-	-
Doorlopend rek/half rek	3/-	2/-	2/-
Rekken in de binnendeur voor flessen	1	1	1
Diepvrieskast/vrieszone			
Aantal uitneembare vriesladen/-korven	2	3	3
In de hoogte verstelbare legplaten van veiligheidsglas	•	•	•
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A++	A++	A++
Energieverbruik per jaar/in 24 u in kWh	228/0,622	235/0,642	230/0,630
Veiligheid			
Vergrendelfunctie/aanduiding stroomonderbreking vriesgedeelte	•/•	•/•	•/-
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	-/•	-/•	•/•
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	-/•	-/•	-/•
Technische gegevens			
Nismaten in mm (h x b)	1.772 – 1.788 x 560 – 570	1.772 – 1.788 x 560 – 570	1.772 – 1.788 x 560 – 570
Bevestigingstechniek	Glijbevestiging	Glijbevestiging	Glijbevestiging
Max. gewicht v.h. deurfront koelgedeelte/vriesgedeelte in kg	20/12	20/12	20/12
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-ST
Totaal netto-inhoud in l	281	274	256
Koelzone in l/PerfectFresh-zone in l/4-Sterren-vrieszone in l	224/0/57	194/0/80	194/0/62
Geluid in dB(A) re1pW	34	35	39
Bewaartijd bij storing/invriesvermogen in u/kg	24/10,0	24/14,0	20/4,0
Stroomafname in milliampère (mA)	1.400	1.400	1.400
Meegeleverd toebehoren			
Botervlootje/eiervakjes	-/•	-/•	-/•
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	1.349,-	1.349,-	1.399,-

Geïntegreerde koel- en vriescombinaties




Type	KF 37272 iD	KFN 37282 iD	KFNS 37432 iD
Koel- vriescombinatie	•	•	•
Model			
Geschikt voor inbouw/onderbouw/Bekleding	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Deur/Deur verwisselbaar/Side-by-Side opstelbaar	rechts/•/-	rechts/•/-	rechts/•/•
Design			
Verlichting koelzone	•	•	•
Soort verlichting	LED	LED	FlexiLight
PerfectFresh Pro LED-verlichting	-	-	-
Bedieningscomfort			
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose	-/•/-	-/•/-	-/-/-
PerfectFresh Pro met infosysteem	-	-	-
IceMaker/Vaste wateraansluiting/Waterreservoir Mylce	-/-/-	-/-/-	-/-/-
ComfortClean/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	•/•/-/•	•/•/•/•	•/•/•/•
SoftClose-deurdemping/Drop and Lock	-/-	-/-	•/-
Besturing			
Elektronische temperatuuraanduiding en -regeling	PicTronic	PicTronic	TouchControl
Koelgedeelte uitschakelbaar	•	•	•
Onafhankelijke temperatuurregeling van de koel- en vrieszone	•	•	•
Super koelen/SuperFrost	•/•	•/•	•/•
Aantal klimaatzones	3	3	2
Koelkast/-zone			
In de hoogte verstelbare legplaten van veiligheidsglas	•	•	•
Aantal legplaten/in twee delen	4/-	3/-	3/-
Flessenrek van verchroomd metaal	-	-	•
Aantal uitneembare fruit- en groentebakken	-	-	1
Bewaarvak voor boter, kaas	-	-	-
VarioBord voor glazen/conserven	-	-	-
Doorlopend rek/half rek	2/-	1/-	2/-
Rekken in de binnendeur voor flessen	1	1	1
Diepvrieskast/vrieszone			
Aantal uitneembare vriesladen/-korven	2	3	3
In de hoogte verstelbare legplaten van veiligheidsglas	•	•	•
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A++	A++	A++
Energieverbruik per jaar/in 24 u in kWh	232/0,635	235/0,634	230/0,628
Veiligheid			
Vergrendelfunctie/aanduiding stroomonderbreking vriesgedeelte	•/•	•/•	•/•
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	-/•	•/•	•/•
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	-/•	-/•	•/•
Technische gegevens			
Nismaten in mm (h x b)	1.772 – 1.788 x 560 – 570	1.772 – 1.788 x 560 – 570	1.772 – 1.788 x 560 – 570
Bevestigingstechniek	Vaste verbinding	Vaste verbinding	Vaste verbinding
Max. gewicht v.h. deurfront koelgedeelte/vriesgedeelte in kg	17/12	17/12	17/12
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST	SN-T
Totaal netto-inhoud in l	261	237	255
Koelzone in l/PerfectFresh-zone in l/4-Sterren-vrieszone in l	137/67/57	108/67/62	193/0/62
Geluid in dB(A) re1pW	36	39	39
Bewaartijd bij storting/invriesvermogen in u/kg	26/10,0	20/10,0	24/10,0
Stroomafname in milliampère (mA)	1.400	1.400	1.400
Meegeleverd toebehoren			
Botervlootje/eiervakjes	-/•	-/•	•/•
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	1.599,-	1.699,-	1.999,-



Type	KFN 37452 iDE	KF 37673 iD	KFN 37692 iDE
Koel- vriescombinatie	•	•	•
Model			
Geschikt voor inbouw/onderbouw/Bekleding	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Deur/Deur verwisselbaar/Side-by-Side opstelbaar	rechts/•/-	rechts/•/-	rechts/•/-
Design			
Verlichting koelzone	•	•	•
Soort verlichting	FlexiLight	FlexiLight	FlexiLight
PerfectFresh Pro LED-verlichting	-	•	•
Bedieningscomfort			
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose	-/-/-	-/-/•	-/-/•
PerfectFresh Pro met infosysteem	-	•	•
IceMaker/Vaste wateraansluiting/Waterreservoir MyIce	•/-/•	-/-/-	•/•/-
ComfortClean/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	•/•/•/•	•/•/-/•	•/•/•/•
SoftClose-deurdemping/Drop and Lock	•/-	•/-	•/-
Besturing			
Elektronische temperatuuraanduiding en -regeling	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Koelgedeelte uitschakelbaar	•	•	•
Onafhankelijke temperatuurregeling van de koel- en vrieszone	•	•	•
Super koelen/SuperFrost	•/•	•/•	•/•
Aantal klimaatzones	2	3	3
Koelkast/-zone			
In de hoogte verstelbare legplaten van veiligheidsglas	•	•	•
Aantal legplaten/in twee delen	3/-	4/-	3/-
Flessenrek van verchroomd metaal	•	-	-
Aantal uitneembare fruit- en groentebakken	1	-	-
Bewaarvak voor boter, kaas	-	-	-
VarioBord voor glazen/conserven	-	-	-
Doorlopend rek/half rek	2/-	2/-	1/-
Rekken in de binnendeur voor flessen	1	1	1
Diepvrieskast/vrieszone			
Aantal uitneembare vriesladen/-korven	2 + 2	2	2 + 2
In de hoogte verstelbare legplaten van veiligheidsglas	•	•	•
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A++	A+++	A++
Energieverbruik per jaar/in 24 u in kWh	226/0,617	162/0,442	232/0,634
Veiligheid			
Vergrendelfunctie/aanduiding stroomonderbreking vriesgedeelte	•/•	•/•	•/•
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	•/•	•/•	•/•
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	•/•	•/•	•/•
Technische gegevens			
Nismaten in mm (h x b)	1.772 – 1.788 x 560 – 570	1.772 – 1.788 x 560 – 570	1.772 – 1.788 x 560 – 570
Bevestigingstechniek	Vaste verbinding	Vaste verbinding	Vaste verbinding
Max. gewicht v.h. deurfront koelgedeelte/vriesgedeelte in kg	17/12	17/12	17/12
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-ST
Totaal netto-inhoud in l	249	261	234
Koelzone in l/PerfectFresh-zone in l/4-Sterren-vrieszone in l	191/0/58	137/67/57	109/67/58
Geluid in dB(A) re1pW	39	35	39
Bewaartijd bij storing/invriesvermogen in u/kg	20/10,0	40/10,0	20/10,0
Stroomafname in milliampère (mA)	1.400	1.400	1.400
Meegeleverd toebehoren			
Botervlootje/eiervakjes	•/•	•/•	•/•
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	2.199,-	2.199,-	2.399,-

Geïntegreerde diepvrieskasten





Type	F 32202 i	FN 32402 i	FNS 35402 i
Toestel			
Diepvrieskast/-kist	●	●	●
Model			
Geschikt voor inbouw/Onderbouw/Bekleding	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Deur/Deur verwisselbaar/Side-by-Side opstelbaar	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/●
Design			
Verlichting vrieszone	-	●	●
Soort verlichting	-	LED	LED
Bedieningscomfort			
IceMaker/vaste wateraansluiting	-/-	-/-	-/-
NoFrost/VarioRoom	-/●	●/●	●/●
SoftClose-deurdemping/Drop and Lock	-/-	●/-	●/-
Besturing			
Elektronische temperatuuraanduiding en -regeling	PicTronic	TouchControl	TouchControl
Superfrost	●	●	●
Diepvrieskast/vrieszone			
Ice/water dispenser aan de buitenkant van de deur	-	-	-
Aantal uitneembare vriesladen/-manden	4	4	6
Aantal uitneembare, metalen korven in de deur	-	-	-
Aantal uitneembare, metalen korven	-	-	-
In de hoogte verstelbare legplaten van veiligheidsglas	-	-	-
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A++	A++	A++
Energieverbruik per jaar/in 24 h in kWh	159/0,434	159/0,435	207/0,567
Veiligheid			
Vergrendelfunctie/aanduiding stroomonderbreking vriesgedeelte	●/-	●/●	●/●
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	-/●	●/●	●/●
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	-/●	●/●	●/●
Technische gegevens			
Nismaat in mm (h x b)	874 – 890 x 560 – 570	874 – 890 x 560 – 570	1.397 – 1.413 x 560 – 570
Bevestigingstechniek	Vaste verbinding	Vaste verbinding	Vaste verbinding
Max. gewicht v.h. deurfront koelgedeelte/vriesgedeelte in kg	-/16	-/16	-/21
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T
4-sterren-vrieszone in l	100	84	157
Geluid in dB(A) re1pW	35	38	36
Bewaartijd bij storing/invriesvermogen in u/kg	26/12,0	18/12,0	16/14,0
Stroomafname in milliampère (mA)	1.300	1.300	1.300
Meegelieferd toebehoren			
Koudeaccu's/Bakje voor ijsblokjes	-/●	●/●	●/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	999,-	1.349,-	1.829,-



Type	FNS 37402 i
Toestel	
Diepvrieskast/-kist	●
Model	
Geschikt voor inbouw/Onderbouw/Bekleding	●/-/-
Deur/Deur verwisselbaar/Side-by-Side opstelbaar	rechts/●/●
Design	
Verlichting vrieszone	●
Soort verlichting	LED
Bedieningscomfort	
IceMaker/vaste wateraansluiting	-/-
NoFrost/VarioRoom	●/●
SoftClose-deurdemping/Drop and Lock	●/-
Besturing	
Elektronische temperatuuraanduiding en -regeling	TouchControl
Superfrost	●
Diepvrieskast/vrieszone	
Ice/water dispenser aan de buitenkant van de deur	-
Aantal uitneembare vriesladen/-manden	8
Aantal uitneembare, metalen korven in de deur	-
Aantal uitneembare, metalen korven	-
In de hoogte verstelbare legplaten van veiligheidsglas	-
Zuinigheid en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energieverbruik per jaar/in 24 h in kWh	244/0,668
Veiligheid	
Vergrendelfunctie/aanduiding stroomonderbreking vriesgedeelte	●/●
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	●/●
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	●/●
Technische gegevens	
Nismaat in mm (h x b)	1.772 – 1.788 x 560 – 570
Bevestigingstechniek	Vaste verbinding
Max. gewicht v.h. deurfront koelgedeelte/vriesgedeelte in kg	-/26
Klimaatklasse	SN-T
4-sterren-vrieszone in l	213
Geluid in dB(A) re1pW	36
Bewaartijd bij storing/invriesvermogen in u/kg	16/18,0
Stroomafname in milliampère (mA)	1.300
Meegelieferd toebehoren	
Koudeaccu's/Bakje voor ijsblokjes	●/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	1.999,-

Inbouwbare wijnkasten



* Bij side-by-side-opstelling: KSK 6300 noodzakelijk (zie Toebehoren)

Type	KWT 6321 UG	KWT 6322 UG	KWT 6312 UGS
Wijnkast*	•	•	•
Model			
Vrijstaand toestel	–	–	–
Inbouwtoestel/Onderbouw	–/•	–/•	–/•
Deur/Deur verwisselbaar	rechts/•	rechts/•	rechts/•
Design			
Kleuren en deurfronten	Getinte glasdeur	Getinte glasdeur	Getinte glasdeur
Verlichting koelzone	•	•	•
Soort verlichting	LED (dimbaar)	LED (dimbaar)	LED (dimbaar)
Bedieningscomfort			
DynaCool/SoftClose-deurdemping	•/–	•/•	•/•
Actieve AirClean-koelfilter en vervangaanduiding	•	•	•
Deursysteem „Push-to-open“	–	•	•
Houten draagroosters	•	•	•
Uitneembare houten roosters/flexibele, houten roosters FlexiFrame	•/•	•/•	•/•
SommelierSet	–	–	•
Presenteerflessenhouders	–	–	•
Besturing			
Elektronische temperatuuraanduiding en -regeling	ComfortControl	TouchControl	TouchControl
Aantal klimaatzones	2	2	1
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	B	A	A
Energieverbruik per jaar/in 24 u in kWh	195/0,532	144/0,392	145/0,396
Veiligheid			
Vergrendelfunctie	–	–	–
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	•/•	•/•	•/•
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	–/–	–/–	–/–
Technische gegevens			
Afmetingen in mm (b x h x d)	597 x 818 x 575	597 x 818 x 575	597 x 818 x 575
Nismaten in mm (h x b)	820 – 870 x 600	820 – 870 x 600	820 – 870 x 600
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Wijnklimaatzone in l	94	94	110
Aantal flessen (0,75 l Bordeauxflessen)	34	34	46
Geluid in dB(A) re1pW	38	37	38
Stroomafname in milliampère (mA)	2.000	2.000	2.000
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	2.199,–	2.799,–	2.799,–

MasterCool – Geïntegreerde koelkasten



* Kit KSK 1002 noodzakelijk! Zie „Toebehooren“.

Type	K 1801 Vi	K 1901 Vi
Koelkast	•	•
Model		
Geschikt voor inbouw/Onderbouw/Bekleding	•/-/-	•/-/-
Deur/Deur verwisselbaar/Side-by-Side opstelbaar*	rechts/•/•	rechts/•/•
Design		
Verlichting koelzone	•	•
Soort verlichting	BrilliantLight	BrilliantLight
PerfectFresh Pro LED verlichting	-	-
Bedieningscomfort		
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose	•/-/-	•/-/-
PerfectFresh Pro met infosysteem	-	-
ComfortClean/DynaCool	-/•	-/•
SoftClose-deurdemping/Drop and Lock	-/•	-/•
Besturing		
Elektronische temperatuuraanduiding en -regeling	TouchControl	TouchControl
Koelgedeelte uitschakelbaar	-	-
Super koelen	•	•
Aantal klimaatzones	2	2
Koelkast /-zone		
In de hoogte verstelbare legplaten van veiligheidsglas	•	•
Aantal legplaten/in twee delen	3/-	3/-
Flessenrek van verchroomd metaal	-	-
Aantal uitneembare fruit- en groentebakken	-	-
Bewaarvak voor boter, kaas	-	-
VarioBord voor glazen/conserven	-	-
Doorlopend rek/half rek	4/-	4/-
Rekken in de binnendeur voor flessen	-	-
Zuinigheid en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
Energieverbruik per jaar/in 24 u in kWh	180/0,492	193/0,530
Veiligheid		
Vergrendelfunctie	-	-
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	•/•	•/•
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	•/•	•/•
Technische gegevens		
Nismaten in mm (h x b)	2.134 x 762	2.134 x 915
Bevestigingstechniek	Vaste verbinding	Vaste verbinding
Max. gewicht v.h. deurfront koelgedeelte/vriesgedeelte in kg	50/-	37/-
Klimaatklasse	SN-T	SN-T
Totaal netto-inhoud in l	446	554
Koelzone in l/PerfectFresh-zone in l	322/124	400/154
4-Sterren-vrieszone in l	0	0
Bewaartijd bij storting/invriesvermogen in u/kg	0/0,0	0/0,0
geluid in dB(A) re1pW	40	40
Stroomafname in milliampère (mA)	400	500
Meegeleverd toebehoren		
Botervlootje/eiervakjes	-/-	-/-
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	7.499,-	7.799,-

MasterCool – Geïntegreerde koel- en vriescombinaties



* Kit KSK 1002 noodzakelijk! Zie „Toebehoren“.

Type	KF 1801/1811 Vi	KF 1901/1911 Vi
Koel- vriescombinatie	●	●
Model		
Geschikt voor inbouw/onderbouw/Bekleding	●/-/-	●/-/-
xx01= deur rechts/xx11 = deur links/Side-by-Side opstelbaar*	R/L/●	R/L/●
Design		
Verlichting koelzone	●	●
Soort verlichting	BrilliantLight	BrilliantLight
PerfectFresh Pro LED-verlichting	-	-
Bedieningscomfort		
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose	●/-/-	●/-/-
PerfectFresh Pro met infosysteem	-	-
IceMaker/Vaste wateraansluiting/Waterreservoir MyIce	●/●/-	●/●/-
ComfortClean/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	-/●/●/-	-/●/●/-
SoftClose-deurdemping/Drop and Lock	-/●	-/●
Besturing		
Elektronische temperatuuraanduiding en -regeling	TouchControl	TouchControl
Koelgedeelte uitschakelbaar	●	●
Onafhankelijke temperatuurregeling van de koel- en vrieszone	●	●
Super koelen/SuperFrost	●/●	●/●
Aantal klimaatzones	3	3
Koelkast/-zone		
In de hoogte verstelbare legplaten van veiligheidsglas	●	●
Aantal legplaten/in twee delen	3/-	3/-
Flessenrek van verchroomd metaal	-	-
Aantal uitneembare fruit- en groentebakken	-	-
Bewaarvak voor boter, kaas	-	-
VarioBord voor glazen/conserven	-	-
Doorlopend rek/half rek	3/-	3/-
Rekken in de binnendeur voor flessen	-	-
Diepvrieskast/vrieszone		
Aantal uitneembare vriesladen/-korven	2	2
In de hoogte verstelbare legplaten van veiligheidsglas	●	●
Zuinigheid en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
Energieverbruik per jaar/in 24 u in kWh	355/0,972	411/1,125
Veiligheid		
Vergrendelfunctie/aanduiding stroomonderbreking vriesgedeelte	-/-	-/-
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	●/●	●/●
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	●/●	●/●
Technische gegevens		
Nismaten in mm (h x b)	2.134 x 762	2.134 x 915
Bevestigingstechniek	Vaste verbinding	Vaste verbinding
Max. gewicht v.h. deurfront koelgedeelte/vriesgedeelte in kg	47/10	38/14
Klimaatklasse	SN-T	SN-T
Totaal netto-inhoud in l	388	488
Koelzone in l/PerfectFresh-zone in l/4-Sterren-vrieszone in l	253/56/80	313/70/105
Geluid in dB(A) re1pW	40	42
Bewaartijd bij storting/invriesvermogen in u/kg	15/15,0	17/20,0
Stroomafname in milliampère (mA)	1.000	1.000
Meegeleverd toebehoren		
Botervlootje/eiervakjes	-/-	-/-
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	8.399,-	8.799,-

MasterCool – Geïntegreerde diepvrieskasten



* Kit KSK 1002 noodzakelijk! Zie „Toebehoren“.

Type	F 1472 Vi	F 1411 Vi
Toestel		
Diepvrieskast/-kist	●	●
Model		
Geschikt voor inbouw/Onderbouw/Bekleding	●/-/-	●/-/-
Deur/Deur verwisselbaar/Side-by-Side opstelbaar*	links/-/●	links/-/●
Design		
Verlichting vrieszone	●	●
Soort verlichting	BrilliantLight	BrilliantLight
Bedieningscomfort		
IceMaker/vaste wateraansluiting	●/●	●/●
NoFrost/VarioRoom	●/-	●/-
SoftClose-deurdemping/Drop and Lock	-/●	-/●
Besturing		
Elektronische temperatuuraanduiding en -regeling	TouchControl	TouchControl
Superfrost	●	●
Diepvrieskast/vrieszone		
Ice/water dispenser aan de buitenkant van de deur	●	-
Aantal uitneembare vriesladen/-manden	2	2
Aantal uitneembare, metalen korven in de deur	1	4
Aantal uitneembare, metalen korven	-	-
In de hoogte verstelbare legplaten van veiligheidsglas	●	●
Zuinigheid en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
Energieverbruik per jaar/in 24 h in kWh	292/0,800	305/0,833
Veiligheid		
Vergrendelfunctie/aanduiding stroomonderbreking vriesgedeelte	-/-	-/-
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	●/●	●/●
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	●/●	●/●
Technische gegevens		
Nismaat in mm (h x b)	2.134 x 457	2.134 x 457
Bevestigingstechniek	Vaste verbinding	Vaste verbinding
Max. gewicht v.h. deurfront koelgedeelte/vriesgedeelte in kg	-/65	-/56
Klimaatklasse	SN-T	SN-T
4-sterren-vrieszone in l	192	205
Geluid in dB(A) re1pW	42	41
Bewaartijd bij storting/invriesvermogen in u/kg	13/14,0	13/14,0
Stroomafname in milliampère (mA)	800	900
Meegelieferd toebehoren		
Koudeaccu's/Bakje voor ijsblokjes	-/-	-/-
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	7.399,-	7.099,-

MasterCool – Geïntegreerde diepvrieskasten



* Kit KSK 1002 noodzakelijk! Zie „Toebehoren“.


Type	F 1811 Vi	F 1911 Vi
Toestel		
Diepvrieskast/-kist	●	●
Model		
Geschikt voor inbouw/Onderbouw/Bekleding	●/-/-	●/-/-
Deur links geleverd/deur verwisselbaar/Side-by-Side opstelbaar*	L/●/●	L/●/●
Design		
Verlichting vrieszone	●	●
Soort verlichting	BrilliantLight	BrilliantLight
Bedieningscomfort		
IceMaker/vaste wateraansluiting	●/●	●/●
NoFrost/VarioRoom	●/-	●/-
SoftClose-deurdemping/Drop and Lock	-/●	-/●
Besturing		
Elektronische temperatuuraanduiding en -regeling	TouchControl	TouchControl
Superfrost	●	●
Diepvrieskast/vrieszone		
Ice/water dispenser aan de buitenkant van de deur	-	-
Aantal uitneembare vriesladen/-manden	2	2
Aantal uitneembare, metalen korven in de deur	4	4
Aantal uitneembare, metalen korven	-	-
In de hoogte verstelbare legplaten van veiligheidsglas	●	●
Zuinigheid en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
Energieverbruik per jaar/in 24 h in kWh	414/1,134	484/1,326
Veiligheid		
Vergrendelfunctie/aanduiding stroomonderbreking vriesgedeelte	-/-	-/-
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	●/●	●/●
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	●/●	●/●
Technische gegevens		
Nismaat in mm (h x b)	2.134 x 762	2.134 x 914
Bevestigingstechniek	Vaste verbinding	Vaste verbinding
Max. gewicht v.h. deurfront koelgedeelte/vriesgedeelte in kg	-/48	-/36
Klimaatklasse	SN-T	SN-T
4-sterren-vrieszone in l	403	502
Geluid in dB(A) re1pW	42	42
Bewaartijd bij storting/invriesvermogen in u/kg	20/18,5	22/22,5
Stroomafname in milliampère (mA)	800	800
Meegelieferd toebehoren		
Koudeaccu's/Bakje voor ijsblokjes	-/-	-/-
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	7.999,-	8.399,-

MasterCool – Inbouwbare wijnkast



Type	KWT 1602/1612 Vi
Wijnkast	•
Model	
Vrijstaand toestel	–
Inbouwtoestel/Onderbouw	•/–
xx02 = deur rechts/xx12 = deur links	R/L
Design	
Kleuren en deurfronten	–/Getinte glasdeur
Verlichting koelzone	•
Soort verlichting	LED
Bedieningscomfort	
DynaCool/SoftClose-deurdemping	•/–
Actieve AirClean-koolfilter en vervangaanduiding	•
Houten draagroosters	•
Uitneembare houten roosters/flexibele, houten roosters FlexiFrame	•/–
SommelierSet	–
Presenteervlessenhouder	–
Besturing	
Elektronische temperatuuraanduiding en -regeling	TouchControl
Aantal klimaatzones	3
Zuinigheid en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse	C
Energieverbruik per jaar/in 24 u in kWh	293/0,802
Veiligheid	
Vergrendelfunctie	–
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	•/•
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	–/–
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (b x h x d)	2.127 x 597 x 610
Nismaten in mm (h x b)	2.134 x 610 x 629
Klimaatklasse	SN-ST
Wijnklimaatzone in l	365
Aantal flessen totaal (0.75 l Bordeauxflessen)	102
295/0,808	102
Geluid in dB(A) re1pW	42
Stroomafname in milliampère (mA)	800
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	9.099,–

Vrijstaande koelkasten met roestvrijstalen bekleding



Type	K 14820 SD ed/cs	K 14827 SD ed/cs-1
Koelkast	•	•
Model		
Vrijstaand toestel	•	•
Deur/Deur verwisselbaar	rechts /•	rechts /•
Side-by-Side opstelbaar/Side-by-Side opstelbaar met type toestel	•/FN 14827 SD ed/cs	•/KWTN 14826 SDE ed/cs-2/ FN 14827 S ed/cs-1/ KFN 14827 SDE ed/cs-2
Opstelzijde voor side-by-side	rechts	rechts
Design		
Kleuren en deurfronten	R.v.s. Cleansteel	R.v.s. Cleansteel
Verlichting koelzone	•	•
Soort verlichting	LED	LED
Bedieningscomfort		
PerfectFresh/ComfortClean/DynaCool	-/•/•	•/•/•
Actieve AirClean-koolfilter met vervangaanduiding	•	•
Hendelhandvat EasyOpen/SoftClose-deurdemping	•/•	•/•
Besturing		
Elektronische temperatuuraanduiding en -regeling	TouchControl	TouchControl
Koelgedeelte uitschakelbaar	-	•
Super koelen	•	•
Aantal klimaatzones	1	2
Koelkast /-zone		
In de hoogte verstelbare legplaten van veiligheidsglas	•	•
Aantal legplaten/in twee delen	5/1	5/1
Flessenrek van verchroomd metaal	•	•
Aantal uitneembare fruit- en groentebakken	2 stuks op telescopische geleiders	-
Bewaarakvak voor boter, kaas	•	•
VarioBord voor glazen/conserveren	•	•
Doorlopend rek/half rek	1/1	-/1
Rekken in de binnendeur voor flessen	2	2
Zuinigheid en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	A+	A++
Energieverbruik per jaar/in 24 h in kWh	148/0,404	133/0,363
Veiligheid		
Vergrendelfunctie	•	•
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	•/-	•/•
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	-/-	- /•
Technische gegevens		
Afmetingen in mm (b x h x d)	600 x 1.850 x 630	600 x 1.850 x 630
Klimaatklasse	SN-T	SN-T
Totaal netto-inhoud in l	384	358
Koelzone in l/PerfectFresh-zone in l	384 / 0	242 /116
4-Sterren-vrieszone in l	0	0
Bewaartijd bij storting/invriesvermogen in u/kg	0/0,0	0/0,0
geluid in dB(A) re1pW	39	43
Stroomafname in milliampère (mA)	1.200	1.200
Meegelieferd toebehoren		
Botervlootje/eiervakjes	•/•	•/•
Koudeaccus/Bakje voor ijsblokjes	-/-	-/-
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	1.499,-	2.099,-

Vrijstaande koel-vriescombinaties met roestvrijstalen bekleding



Type	KFN 12943 SD edt/cs	KFN 14827 SDE ed/cs-2	KWTN 14826 SDE ed/cs-2
Koel- vriescombinatie	•	•	•
Model			
Vrijstaand toestel	•	•	•
Deur/Deur verwisselbaar	rechts/•	links/•	links/•
Side-by-Side opstelbaar/Side-by-Side opstelbaar met type toestel	-/-	•/K 14827 SD ed/cs-1, K 14820 SD ed/cs	•/K 14827 SD ed/cs-1, K 14820 SD ed/cs
Opstelzijde side-by-side	-	links	links
Design			
Kleuren en deurfronten	R.v.s. Cleansteel Front	R.v.s. Cleansteel	R.v.s. Cleansteel
Verlichting koelzone/Soort verlichting	•/Gloeilamp	•/LED	•/LED
Bedieningscomfort			
PerfectFresh/ComfortClean/DynaCool	-/•/•	•/•/•	-/•/•
NoFrost/VarioRoom/IceMaker/Vaste wateraansluiting	•/•/-/-	•/•/•/•	•/•/•/•
Actieve AirClean-koolfilter met vervangandauiding	-	•	•
Hendelhandvat EasyOpen/SoftClose-deurdemping	•/-	•/•	•/•
Houten rooster	-	-	•
Besturing			
Elektronische temperatuuraanduiding en -regeling	ComfortControl	TouchControl	TouchControl
Koelgedeelte uitschakelbaar	•	•	•
Onafhankelijke temperatuurregeling van de koel- en vrieszone	•	•	•
Super koelen/SuperFrost	-/•	•/•	-/•
Aantal klimaatzones	2	2	2
Koelkast /-zone			
In de hoogte verstelbare legplaten van veiligheidsglas	•	•	-
Aantal legplaten/in twee delen	4/1	1/1	-
Flessenrek van verchroomd metaal	-	•	-
Aantal uitneembare fruit- en groentebakken	2	-	-
Bewaarvak voor boter, kaas	•	-	-
VarioBord voor glazen/conserven	•	-	-
Doorlopend rek/half rek	2/2	-/-	-
Rekken in de binnendeur voor flessen	1	-	-
Diepvrieskast /vrieszone			
Aantal uitneembare vriesladen/-korven	3	5	5
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A+	A++	A++
Energieverbruik per jaar/in 24 u in kWh	371/1,016	269/0,735	218/0,596
Veiligheid			
Vergrendelfunctie/Aanduiding stroomonderbreking vriesgedeelte	-/-	•/•	•/•
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	-/•	•/•	•/•
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	-/•	•/•	•/•
Technische gegevens			
Afmetingen in mm (b x h x d)	750 x 2.020 x 630	600 x 1.850 x 630	600 x 1.850 x 630
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-ST
Totaal netto-inhoud in l	453	272	243
Koelzone in l/PerfectFresh-zone in l/4-Sterren-vrieszone in l	338/0/115	0/155/117	-/-/117
Wijnklimaatzone in l/Aantal flessen	-/-	-/-	126/41
Bewaartijd bij storing/invriesvermogen in u/kg	30/14,0	25/16,0	31/16,0
Geluid in dB(A) re1pW	42	41	42
Stroomafname in milliampère (mA)	1.500	1.400	1.400
Meegeleverd toebehoren			
Botervlootje/Eiervakjes	-/•	-/-	-/-
Koudeaccus/Bakje voor ijsblokjes	-/•	•/•	•/•
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	2.099,-	2.799,-	3.099,-

Vrijstaande diepvrieskast met roestvrijstalen bekleding



Type	FN 14827 S ed/cs-1
Diepvrieskast/ -kist	•
Model	
Vrijstaand toestel	•
Deur/Deur verwisselbaar	links/•
Side-by-Side opstelbaar / Side-by-Side opstelbaar met type toestel	•/K 14820 SD ed/cs, K 14827 SD ed/cs-1
Opstelzijde side-by-side	links
Design	
Kleuren en deurfronten	R.v.s. CleanSteel Front
Verlichting vrieszone	•
Soort verlichting	LED
Bedieningscomfort	
IceMaker/vaste wateraansluiting	-/-
NoFrost/VarioRoom	•/•
SoftClose-deurdemping/Drop and Lock	•/-
Hendelgreep EasyOpen	•
Besturing	
Elektronische temperatuuraanduiding en - regeling	TouchControl
SuperFrost	•
Diepvrieskast /vrieszone	
Aantal uitneembare vriesladen/-korven	8
Aantal uitneembare, metalen korven	-
Zuinigheid en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energieverbruik per jaar/in 24 u in kWh	245/0,670
Veiligheid	
Vergrendelfunctie/aanduiding stroomonderbreking vriesgedeelte	•/•
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	•/•
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	-/•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (b x h x d)	600 x 1.850 x 630
Klimaatklasse	SN-T
4-sterren-vrieszone in l	257
Geluid in dB(A) re1pW	43
Bewaartijd bij storing/invriesvermogen in u/kg	43/20,0
Stroomafname in milliampère (mA)	1.300
Meegeleverd toebehoren	
Koudeaccu's/Bakje voor ijsblokjes	•/•
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	1.799,-

Vrijstaande wijnkasten met r.v.s. bekleding



Type	KWT 6831 SG	KWT 6832 SGS
Wijnkast	•	•
Model		
Vrijstaand toestel	•	•
Inbouwtoestel/Onderbouw	–/–	–/–
Deur/Deur verwisselbaar	rechts/•	rechts/•
Design		
Kleuren en deurfronten	R.v.s./Getinte glasdeur	R.v.s./Getinte glasdeur
Verlichting koelzone	•	•
Soort verlichting	LED	LED
Bedieningscomfort		
DynaCool/SoftClose-deurdemping	•/•	•/•
Actieve AirClean-koelfilter en vervangaanduiding	•/•	•/•
Houten draagroosters	•	•
Uitneembare houten roosters/flexibele, houten roosters FlexiFrame	•/•	•/•
SommelierSet	–	•
Presenteervlessenhouder	•	•
Besturing		
Elektronische temperatuuraanduiding en -regeling	TouchControl	TouchControl
Aantal klimaatzones	3	3
Zuinigheid en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	B	B
Energieverbruik per jaar/in 24 u in kWh	245/0,67	245/ 0,67
Veiligheid		
Vergrendelfunctie	•	•
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	•/•	•/•
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	•/•	•/•
Technische gegevens		
Afmetingen in mm (b x h x d)	700 x 1.920 x 742	700 x 1.920 x 742
Nismaten in mm (h x b)	–	–
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Wijnklimaatzone in l	502	502
Aantal flessen (0,75 l Bordeauxflessen)	178	178
Geluid in dB(A) re1pW	38	38
Stroomafname in milliampère (mA)	2.000	2.000
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	4.499,–	4.999,–

De ideale oplossing voor uw keuken

Ruime keuze aan vaatwassers

Modellen



Ruime keuze aan formaten



Integreerbaar

Onder het zichtbare bedieningspaneel kan de voorzijde van het toestel worden bekleed met een zelfde voorpaneel als de keukenmeubelen. Of u kunt het front bekleden met een frontbekleding in r.v.s. CleanSteel.



Standaardvaatwassers

(81 cm hoog, 60 cm breed)

Voor standaardnissen in de meeste huishoudens met een onderbouwhoogte van minstens 81 cm.



Greeploos

Vaatwassers met Knock2open voor greeploze keukens



Extra hoge vaatwassers

(85 cm hoog, 60 cm breed)

Integreerbare en volledig integreerbare vaatwassers van Miele zijn ook verkrijgbaar in XXL-uitvoeringen, voor keukens met een onderbouwhoogte van 85 cm. Ze bieden 4 cm extra hoogte in de binnenruimte.



Volledig integreerbaar

Het hele front van het toestel wordt bekleed met een zelfde voorpaneel als de keukenmeubelen of met de Miele-frontbeleding in r.v.s. CleanSteel. Het bedieningspaneel is dus alleen zichtbaar wanneer u het toestel opent.

Extra smalle vaatwassers


(81 cm hoog, 45 cm breed)

Is er in uw huishouden weinig ruimte maar wilt u toch genieten van het comfort van een Miele-vaatwasser? Geen nood: dit formaat biedt soelaas.






Integreerbare vaatwassers: soorten bediening



SensorTronic//TFT-display (G 6905 SCi XXL)



Keuzetoetsen en 1-regelig tekstdisplay (G 6515 SCi, G 6517 SCi XXL)



Keuzetoetsen en 1-regelig tekstdisplay (G 6410 SCi/6415 SCi XXL)




Keuzetoetsen en 3-cijferig display
(G 6200 SCi/6205 SCi XXL: tekst op paneel; G 4910 (SCi)/4915 SCi XXL: iconen op paneel)


Kleuruitvoeringen bedieningspaneel bij integreerbare vaatwassers*



Roestvrij staal
CleanSteel



Briljantwit



Havannabruin



Obsidiaanzwart

*afhankelijk van het model



Welke eigenschappen zijn voor u bijzonder belangrijk?

De producthighlights van de Miele-vaatwassers*

Exclusief Miele Gepatenteerde¹⁾ 3D-besteklade

De innovatie van de uitvinder van de besteklade: de ingenieuze 3D-besteklade van Miele kunt u niet alleen in de breedte en diepte maar ook in de hoogte verstellen, waardoor ze perfect aan elke belading kan worden aangepast. Ook bestek dat veel ruimte inneemt, zoals pollepels en gardes, kunnen moeiteloos worden geplaatst en voorzichtig mee worden afgewassen. Door de elementen aan de zijkant van de besteklade eenvoudig te verschuiven, kunnen ook glazen met lange steel een plaats krijgen in de bovenste korf. Nooit meer een gedoe om dergelijke glazen of grote bestekstukken in te ruimen!



Exclusief Miele Knock2open²⁾

Exclusief: het toestel is perfect integreerbaar in een keuken zonder handgrepen - het volstaat om twee maal op de deur te kloppen om het toestel te openen.

Beste energie-efficiëntie

Energie label A+++; extreem spaarzaam en toch optimale reinigings- en droogresultaten.

Verswaterspoelsysteem vanaf een waterverbruik van 6,5 liter

Vanaf een waterverbruik van 6,5 liter: in het programma Automatic met de beste wasresultaten en een minimaal waterverbruik.

Exclusief Miele BrilliantLight³⁾

Automatische perfecte verlichting: vier LED's zorgen voor een zee van helder licht in de vaatwasser.

Exclusief Miele Gepatenteerd⁴⁾ drogen met AutoOpen

Voor een perfect droge vaat: na afloop van het programma gaat de deur van de vaatwasser automatisch open. Glazen en vaat worden perfect droog en koelen sneller af.

*Uitrustingskenmerken afhankelijk van het toestel


¹⁾ Duits patent DE102008062761B3

²⁾ Patenten EP2428153A1, DE102010037397A1, US2012/0055091A1

³⁾ Europees patent EP2233061B1

⁴⁾ Patenten DE102007008950B4, EP2120671B1

Inbouwvaatwassers, 60 cm breed



G 4910 i

- A++
 - ComfortClose
 - Korven Comfort
 - 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- € 899,-*



G 4910 i clst

- A++
 - ComfortClose
 - Korven Comfort
 - 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- € 949,-*



G 4910 SCi

- A++
 - **Besteklade**
 - ComfortClose
 - Korven Comfort
 - 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- € 949,-*



G 4910 SCi

- A++
 - **Besteklade**
 - ComfortClose
 - Korven Comfort
 - 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- € 949,-*



G 4910 SCi

- A++
 - **Besteklade**
 - ComfortClose
 - Korven Comfort
 - 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- € 949,-*



G 4910 SCi clst

- A++
 - **Besteklade**
 - ComfortClose
 - Korven Comfort
 - 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- € 999,-*



G 4915 SCi XXL clst

- A++
- **Besteklade**
- ComfortClose
- Korven Comfort
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma

€ 1.049,-*



G 6200 i

- A+++
- AutoOpen
- ComfortClose
- **Korven ExtraComfort**
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- **Perfect GlassCare**


€ 1.099,-*



G 6200 i clst

- A+++
- AutoOpen
- ComfortClose
- **Korven ExtraComfort**
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- **Perfect GlassCare**

€ 1.149,-*



G 6200 SCi

- A+++
- **3D-besteklade**
- AutoOpen
- ComfortClose
- Korven ExtraComfort
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- Perfect GlassCare

€ 1.149,-*



G 6200 SCi clst

- A+++
- **3D-besteklade**
- AutoOpen
- ComfortClose
- Korven ExtraComfort
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- Perfect GlassCare

€ 1.199,-*

* Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw ingebrepen)

Inbouwvaatwassers, 60 cm breed



G 6205 SCi XXL

- A+++
- **3D-besteklade**
- AutoOpen
- ComfortClose
- Korven ExtraComfort
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- Perfect GlassCare

€ 1.199,-*



G 6205 SCi XXL clst

- A+++
- **3D-besteklade**
- AutoOpen
- ComfortClose
- Korven ExtraComfort
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- Perfect GlassCare

€ 1.249,-*



G 6410 SCi

- A+++
- 3D-besteklade
- AutoOpen
- **Korven MaxiComfort**
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- **EcoFeedback**
- Perfect GlassCare
- **Zoutreservoir in de deur**
- **Extra Stil-functie 40 dB**

€ 1.299,-*



G 6410 SCi

- A+++
- 3D-besteklade
- AutoOpen
- **Korven MaxiComfort**
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- EcoFeedback
- Perfect GlassCare
- **Zoutreservoir in de deur**
- **Extra Stil-functie 40 dB**

€ 1.299,-*



G 6410 SCi

- A+++
- 3D-besteklade
- AutoOpen
- **Korven MaxiComfort**
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- EcoFeedback
- Perfect GlassCare
- **Zoutreservoir in de deur**
- **Extra Stil-functie 40 dB**

€ 1.299,-*



G 6410 SCi clst

- A+++
- 3D-besteklade
- AutoOpen
- **Korven MaxiComfort**
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- EcoFeedback
- Perfect GlassCare
- **Zoutreservoir in de deur**
- **Extra Stil-functie 40 dB**

€ 1.349,-*



G 6415 SCi XXL clst

- A+++
- 3D-besteklade
- AutoOpen
- Korven MaxiComfort
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- EcoFeedback
- Perfect GlassCare
- Zoutreservoir in de deur
- Extra Stil-functie 40 dB

€ 1.399,-*



G 6512 SCi clst

- A+++
- 3D-besteklade
- AutoOpen
- Korven MaxiComfort
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- EcoFeedback
- **Brilliant Light**
- Zoutreservoir in de deur
- **Extra Stil-functie 38 dB**

€ 1.599,-*



G 6517 SCi XXL clst

- A+++
- 3D-besteklade
- AutoOpen
- Korven MaxiComfort
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- EcoFeedback
- Brilliant Light
- Zoutreservoir in de deur
- Extra Stil-functie 38 dB

€ 1.649,-*



G 6905 SCi XXL clst

- Alle features van G 6517 SCi XXL edst
- **AutoClose**
- **SensorTronic**
- **Miele@home**
- **SmartGrid**
- **Touch on glass**

€ 2.399,-*

* Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw ingebrepen)

Volledig integreerbare vaatwassers, 60 cm breed



G 4263 SCVi

- A+
- ComfortClose
- Korven Comfort

€ 899,-*



G 4268 SCVi XXL

- A+
- ComfortClose
- Korven Comfort

€ 949,-*



G 4960 Vi

- A++
- ComfortClose
- Korven Comfort
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma

€ 999,-*



G 4960 SCVi

- A++
- Besteklade
- ComfortClose
- Korven Comfort
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma

€ 1.049,-*



G 4965 SCVi XXL

- A++
- Besteklade
- ComfortClose
- Korven Comfort
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma

€ 1.099,-*



G 6260 Vi

- A+++
- AutoOpen
- ComfortClose
- Korven ExtraComfort
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- Perfect GlassCare

€ 1.249,-*



G 6265 Vi XXL

- A+++
 - **AutoOpen**
 - ComfortClose
 - **Korven ExtraComfort**
 - 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
 - **Perfect GlassCare**
- € 1.299,-*



G 6260 SCVi

- A+++
 - **3D-besteklade**
 - AutoOpen
 - ComfortClose
 - Korven ExtraComfort
 - 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
 - Perfect GlassCare
- € 1.299,-*



G 6265 SCVi XXL

- A+++
 - **3D-besteklade**
 - AutoOpen
 - ComfortClose
 - Korven ExtraComfort
 - 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
 - Perfect GlassCare
- € 1.349,-*



G 6470 SCVi

- A+++
 - 3D-besteklade
 - AutoOpen
 - **Korven MaxiComfort**
 - 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
 - **EcoFeedback**
 - Perfect GlassCare
 - **Zoutreservoir in de deur**
 - **Extra Stil-functie 40 dB**
- € 1.449,-*



G 6475 SCVi XXL

- A+++
 - 3D-besteklade
 - AutoOpen
 - **Korven MaxiComfort**
 - 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
 - **EcoFeedback**
 - Perfect GlassCare
 - **Zoutreservoir in de deur**
 - **Extra Stil-functie 40 dB**
- € 1.499,-*



G 6572 SCVi

- A+++
 - 3D-besteklade
 - AutoOpen
 - Korven MaxiComfort
 - 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
 - **EcoFeedback**
 - Brilliant Light
 - Zoutreservoir in de deur
 - **Extra Stil-functie 38 dB**
- € 1.699,-*

* Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw ingebrepen)

Volledig integreerbare vaatwassers, 60 cm breed



G 6577 SCVi XXL

- A+++
 - 3D-besteklade
 - AutoOpen
 - Korven MaxiComfort
 - 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
 - **EcoFeedback**
 - Brilliant Light
 - Zoutreservoir in de deur
 - **Extra Stil-functie 38 dB**
- € 1.749,-*



G 6583 SCVi K2O

- A+++
 - **Knock2Open**
 - 3D-besteklade
 - AutoOpen
 - Korven MaxiComfort
 - 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
 - Brilliant Light
 - Zoutreservoir in de deur
 - Extra Stil-functie 38 dB
- € 1.899,-*



G 6588 SCVi XXL K2O

- A+++
 - **Knock2Open**
 - 3D-besteklade
 - AutoOpen
 - Korven MaxiComfort
 - 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
 - Brilliant Light
 - Zoutreservoir in de deur
 - Extra Stil-functie 38 dB
- € 1.949,-*



G 6995 SCVi XXL K2O

- Alle features van G 6588 SCVi XXL K2O
 - **AutoClose**
 - **Miele@home**
 - **SmartGrid ready**
 - **Touch on Metal**
- € 2.499,-*

Vaatwassers 45 cm breed: inbouw (i), volledig integreerbaar (Vi)



G 4700 SCi

- A+
 - Besteklade
 - Korven ExtraComfort
 - 6,5 waterverbruik in Automatic-programma
 - Perfect GlassCare
- € 1.099,-*



G 4700 SCi edst

- A+
 - Besteklade
 - Korven ExtraComfort
 - 6,5 waterverbruik in Automatic-programma
 - Perfect GlassCare
- € 1.149,-*



G 4760 SCVi

- A+
 - Besteklade
 - ComfortClose
 - Korven ExtraComfort
 - 6,5 waterverbruik in Automatic-programma
 - Perfect GlassCare
- € 1.199,-*

Semi-professionele vaatwassers



PG 8083 SCi

- A+
 - ComfortClose
 - Korven MaxiComfort
 - Externe dosering mogelijk
 - Programma Kort: 17 min. (bij aansluiting op warm water en 3N AC 400V 50 Hz)
 - Perfect GlassCare
 - Brilliant Light
 - Zoutreservoir in de deur
 - Koud- of warmwateraansluiting
- € 3.099,-*



PG 8083 SCVi XXL


- A+
 - 3D-besteklade, ComfortClose
 - Korven MaxiComfort
 - Externe dosering mogelijk
 - Programma Kort: 17 min. (bij aansluiting op warm water en 3N AC 400V 50 Hz)
 - Perfect GlassCare, Brilliant Light
 - Zoutreservoir in de deur
 - Koud- of warmwateraansluiting
- € 3.599,-*

* Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw ingebrepen)

Integreerbare vaatwassers, 60 cm



	G 4910 i	G 4910 SCi G 4915 SCi XXL	G 6200 i
Standaardhoogte (81 cm) XXL-hoogte (85 cm)	-	-	-
Model			
Vrijstaand toestel/Onderbouwtoestel	-/-	-/-	-/-
Integreerbaar toestel/volledig integreerbaar toestel	●/-	●/-	●/-
45 cm breed/60 cm breed	-/●	-/●	-/●
Design			
Bedieningspaneel/Bediening	Recht bedieningspaneel/ Keuzetoetsen	Recht bedieningspaneel/ Keuzetoetsen	Recht bedieningspaneel/ Keuzetoetsen
Display	3-cijferig	3-cijferig	3-cijferig
Comfort			
Knock2Open	-	-	-
AutoClose/ComfortClose	-/●	-/●	-/●
BrilliantLight/Zoutreservoir in de deur	-/-	-/-	-/-
Geluidswaarde dB(A) re 1 pW	46	46	44
Resttijdaanduiding/Startuitlet tot 24u/TimeControl	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Controlemeldingen	Controlelampje	Controlelampje	Controlelampje
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse/Droogklasse	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Waterverbruik (l)/Stroomverbruik in kWh in ECO-programma	9,9/0,93	9,9/0,94	9,9/0,83
Jaarlijks waterverbruik (l)/Stroom (kWh) in ECO-programma	2.772/262	2.772/266	2.716/234
Waterverbruik in Automatic-programma vanaf (l)	6,5	6,5	6,5
Verbruikswaarde met warmwateraansluiting in ECO-programma (kWh)	0,58	0,59	0,59
FlexiTimer met EcoStart/EcoFeedback/warmwateraansluiting mogelijk	-/-/●	-/-/●	-/-/●
Wisselspoeltechnologie/Halve lading	●/●	●/●	●/●
Kwaliteit resultaten			
Verswaterspoelsysteem	●	●	●
Drogen met AutoOpen	-	-	●
SensorDry/Intern Turbothermic droogproces	-/●	-/●	●/●
Perfect GlassCare	-	-	●
Afwasprogramma's			
ECO/Automatic/Intensief 75°C	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Normaal 55°C/Speciaal/Snel 40°C	●/●/-	●/●/-	●/●/●
Hygiëne/SolarSpaar/Apparaatreiniging	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Extra Stijl 38 dB(A)/Extra Stijl 40 dB(A)	-/-	-/-	-/-
Speciale programma's (bv. Pasta/paëlla)	-	-	-
Spoelopties			
kort/onderrek intensief/extra zuinig/extra droog	●/-/-/-	●/-/-/-	●/-/-/-
Inweken/voorspoelen	-/-	-/-	-/-
Korven			
Bestekkorf/(3D)Besteklade	Bestekkorf	Besteklade	Bestekkorf
Korfuitrusting	Comfort	Comfort	ExtraComfort
Aantal couverts	13	14	13
Communicatie			
Miele@home/SuperVision/SmartGrid Ready	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Beveiliging			
Waterproof System	●	●	●
Controleweergave zeefcombinatie	-	-	-
Kinderveilig slot/Bedieningsvergrendeling	●/-	●/-	●/-
Technische gegevens			
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Zekering in A	2,2/230/10	2,2/230/10	2,2/230/10
Indicatieve marktprijs in euro (incl. BTW en Recupelbijdrage)			
Roestvrij staal/CleanSteel	949,-	999,-/XXL: 1.049,-	1.149,-
Briljantwit	899,-	949,-	1.099,-
Havannabruin	-	949,-	-
Obsidiaanzwart	-	949,-	-




Standaardhoogte (81 cm) XXL-hoogte (85 cm)	G 6200 Sci G 6205 Sci XXL	G 6410 Sci G 6415 Sci XXL	G 6512 Sci G 6517 Sci XXL
Model			
Vrijstaand toestel/Onderbouwtoestel	-/-	-/-	-/-
Integreerbaar toestel/volledig integreerbaar toestel	●/-	●/-	●/-
45 cm breed/60 cm breed	-/●	-/●	-/●
Design			
Bedieningspaneel/Bediening	Recht bedieningspaneel/ Keuzetoetsen	Recht bedieningspaneel/ Keuzetoetsen	Schuin bedieningspaneel/ Keuzetoetsen
Display	3-cijferig	1-regelig tekstdisplay	1-regelig tekstdisplay
Comfort			
Knock2Open	-	-	-
AutoClose/ComfortClose	-/●	-/●	-/●
BrilliantLight/Zoutreservoir in de deur	-/-	-/●	●/●
Geluidswaarde dB(A) re 1 pW	44	44	41
Resttijdaanduiding/Startuitlet tot 24u/TimeControl	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Controlemeldingen	Controlelampje	Display	Display
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse/Droogklasse	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Waterverbruik (l)/Stroomverbruik in kWh in ECO-programma	9,9/0,84	9,9/0,84	9,7/0,84
Jaarlijks waterverbruik (l)/Stroom (kWh) in ECO-programma	2.716/237	2.716/237	2.716/237
Waterverbruik in Automatic-programma vanaf (l)	6,5	6,5	6,5
Verbruikswaarde met warmwateraansluiting in ECO-programma (kWh)	0,59	0,59	0,49
FlexiTimer met EcoStart/EcoFeedback/warmwateraansluiting mogelijk	-/-/●	●/●/●	●/●/●
Wisselspoeltechnologie/Halve lading	●/●	●/●	●/●
Kwaliteit resultaten			
Verswaterspoelsysteem	●	●	●
Drogen met AutoOpen	●	●	●
SensorDry/Intern Turbothermic droogproces	●/●	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●	●
Afwasprogramma's			
ECO/Automatic/Intensief 75°C	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Normaal 55°C/Special/Snel 40°C	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Hygiëne/SolarSpaar/Apparaatreiniging	-/-/-	-/●/●	●/●/●
Extra Stil 38 dB(A)/Extra Stil 40 dB(A)	-/-	-/●	●/-
Speciale programma's (bv. Pasta/paëlla)	-	-	-
Spoelopties			
kort/onderrek intensief/extra zuinig/extra droog	●/-/-/-	●/-/●/-	●/●/●/●
Inweken/voorspoelen	-/-	-/-	-/-
Korven			
Bestekkorf/(3D)Besteklade	3D-besteklade	3D-besteklade	3D-besteklade
Korfuitrustig	ExtraComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Aantal couverts	14	14	14
Communicatie			
Miele@home/SuperVision/SmartGrid Ready	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Beveiliging			
Waterproof System	●	●	●
Controleweergave zeefcombinatie	-	●	●
Kinderveilig slot/Bedieningsvergrendeling	●/-	●/-	●/-
Technische gegevens			
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Zekering in A	2,2/230/10	2,2/230/10	2,2/230/10
Indicatieve marktprijs in euro (incl. BTW en Recupelbijdrage)			
Roestvrij staal/CleanSteel	1.199,-/XXL: 1.249,-	1.349,-/XXL: 1.399,-	1.599,-/XXL: 1.649,-
Briljantwit	1.149,-/XXL: 1.199,-	1.299,-	-
Havannabruin	-	1.299,-	-
Obsidiaanzwart	-	1.299,-	-

Integreerbare vaatwassers, 60 cm



Standaardhoogte (81 cm) XXL-hoogte (85 cm)	– G 6905 S Ci XXL
Model	
Vrijstaand toestel/Onderbouwtoestel	–/–
Integreerbaar toestel/volledig integreerbaar toestel	●/–
45 cm breed/60 cm breed	–/●
Design	
Bedieningspaneel/Bediening	Schuin bedieningspaneel/ Touch on glass
Display	SensorTronic-display
Comfort	
Knock2Open	–
AutoClose/ComfortClose	●/●
BrilliantLight/Zoutreservoir in de deur	●/●
Geluidswaarde dB(A) re 1 pW	41
Resttijdaanduiding/Startuitlet tot 24u/TimeControl	●/●/–
Controlemeldingen	Display
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse/Droogklasse	A+++ / A
Waterverbruik (l)/Stroomverbruik in kWh in ECO-programma	9,7/0,84
Jaarlijks waterverbruik (l)/Stroom (kWh) in ECO-programma	2.716/237
Waterverbruik in Automatic-programma vanaf (l)	6,5
Verbruikswaarde met warmwateraansluiting in ECO-programma (kWh)	0,49
FlexiTimer met EcoStart/EcoFeedback/warmwateraansluiting mogelijk	●/●/●
Wisselspoeltechnologie/Halve lading	●/●
Kwaliteit resultaten	
Verswaterspoelsysteem	●
Drogen met AutoOpen	●
SensorDry/intern Turbothermic droogproces	●/●
Perfect GlassCare	●
Afwasprogramma's	
ECO/Automatic/Intensief 75°C	●/●/●
Normaal 55°C/Special/Snel 40°C	●/●/●
Hygiëne/SolarSpaar/Apparaatreiniging	●/●/●
Extra Stil 38 dB(A)/Extra Stil 40 dB(A)	●/–
Speciale programma's (bv. Pasta/paëlla)	●
Spoelopties	
kort/onderrek intensief/extra zuinig/extra droog	●/●/●/●
Inweken/voorspoelen	●/●
Korven	
Bestekkorf/(3D)Besteklade	3D-besteklade
Korfuitrusting	MaxiComfort
Aantal couverts	14
Communicatie	
Miele@home/SuperVision/SmartGrid Ready	uitgerust/●/●
Beveiliging	
Waterproof System	●
Controleweergave zeefcombinatie	●
Kinderveilig slot/Bedieningsvergrendeling	●/●
Technische gegevens	
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Zekering in A	2,2/230/10
Indicatieve marktprijs in euro (incl. BTW en Recupelbijdrage)	
Roestvrij staal/CleanSteel	XXL: 2.399,–
Briljantwit	–
Havannabruin	–
Obsidiaanzwart	–

Integreerbare vaatwassers, 45 cm




Standaardhoogte (81 cm)	G 4700 SCi
XXL-hoogte (85 cm)	-
Model	
Vrijstaand toestel/Onderbouwtoestel	-/-
Integreerbaar toestel/volledig integreerbaar toestel	●/-
45 cm breed/60 cm breed	●/-
Design	
Bedieningspaneel/Bediening	Recht bedieningspaneel/ Keuzetoetsen
Display	3-cijferig
Comfort	
Knock2Open	-
AutoClose/ComfortClose	-/●
BrilliantLight/Zoutreservoir in de deur	-/-
Geluidswaarde dB(A) re 1 pW	46
Resttijdaanduiding/Startuitlet tot 24u/TimeControl	●/●/-
Controlemeldingen	Controlelampje
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse/Droogklasse	A+/A
Waterverbruik (l)/Stroomverbruik in kWh in ECO-programma	8,7/0,79
Jaarlijks waterverbruik (l)/Stroom (kWh) in ECO-programma	2.436/221
Waterverbruik in Automatic-programma vanaf (l)	6,5
Verbruikswaarde met warmwateraansluiting in ECO-programma (kWh)	0,52
FlexiTimer met EcoStart/EcoFeedback/warmwateraansluiting mogelijk	-/-/●
Wisselspoeltechnologie/Halve lading	●/●
Kwaliteit resultaten	
Verswaterspoelsysteem	●
Drogen met AutoOpen	-
SensorDry/intern Turbothermic droogproces	●/●
Perfect GlassCare	●
Afwasprogramma's	
ECO/Automatic/Intensief 75°C	●/●/●
Normaal 55°C/Special/Snel 40°C	●/●/●
Hygiëne/SolarSpaar/Apparaatreiniging	-/-/-
Extra Stil 38 dB(A)/Extra Stil 40 dB(A)	-/-
Speciale programma's (bv. Pasta/paëlla)	-
Spoelopties	
kort/onderrek intensief/extra zuinig/extra droog	●/-/-/-
Inweken/voorspoelen	-/-
Korven	
Bestekkorf/(3D)Besteklade	Besteklade
Korfuitrusting	ExtraComfort voor 45 cm
Aantal couverts	9
Communicatie	
Miele@home/SuperVision/SmartGrid Ready	-/-/-
Beveiliging	
Waterproof System	●
Controleweergave zeefcombinatie	-
Kinderveilig slot/Bedieningsvergrendeling	●/-
Technische gegevens	
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Zekering in A	2,2/230/10
Indicatieve marktprijs in euro (incl. BTW en Recupelbijdrage)	
Roestvrij staal/CleanSteel	1.149,-
Briljantwit	1.099,-

Volledig integreerbare vaatwassers, 60 cm



Standaardhoogte (81 cm) XXL-hoogte (85 cm)	G 4263 SCVi G 4268 SCVi XXL	G 4960 Vi -	G 4960 SCVi G 4965 SCVi XXL
Model			
Vrijstaand toestel/Onderbouwtoestel	-/-	-/-	-/-
Integreerbaar toestel/volledig integreerbaar toestel	-/●	-/●	-/●
45 cm breed/60 cm breed	-/●	-/●	-/●
Design			
Bedieningspaneel/Bediening	-/Keuzetoetsen	-/Keuzetoetsen	-/Keuzetoetsen
Display	3-cijferig	3-cijferig	3-cijferig
Comfort			
Knock2Open	-	-	-
AutoClose/ComfortClose	-/●	-/●	-/●
BrilliantLight/Zoutreservoir in de deur	-/-	-/-	-/-
Geluidswaarde dB(A) re 1 pW	46	46	46
Resttijdaanduiding/Startuitlet tot 24u/TimeControl	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Controlemeldingen	akoestisch	akoestisch	akoestisch
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse/Droogklasse	A+/A	A++/A	A++/A
Waterverbruik (l)/Stroomverbruik in kWh in ECO-programma	13,5/1,05	9,9/0,93	9,9/0,94
Jaarlijks waterverbruik (l)/Stroom (kWh) in ECO-programma	3.780/299	2.772/262	2.772/266
Waterverbruik in Automatic-programma vanaf (l)	-	6,5	6,5
Verbruikswaarde met warmwateraansluiting in ECO-programma (kWh)	0,59	0,58	0,59
FlexiTimer met EcoStart/EcoFeedback/warmwateraansluiting mogelijk	-/-/●	-/-/●	-/-/●
Wisselspoeltechnologie/Halve lading	-/-	●/●	●/●
Kwaliteit resultaten			
Verswaterspoelsysteem	●	●	●
Drogen met AutoOpen	-	-	-
SensorDry/intern Turbothermic droogproces	-/●	-/●	-/●
Perfect GlassCare	-	-	-
Afwasprogramma's			
ECO/Automatic/Intensief 75°C	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Normaal 55°C/Speciaal/Snel 40°C	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Hygiëne/SolarSpaar/Apparaatreiniging	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Extra Stil 38 dB(A)/Extra Stil 40 dB(A)	-/-	-/-	-/-
Speciale programma's (bv. Pasta/paëlla)	-	-	-
Spoelopties			
kort/onderrek intensief/extra zuinig/extra droog	●/-/-/-	●/-/-/-	●/-/-/-
Inweken/voorspoelen	-/-	-/-	-/-
Korven			
Bestekkorf/(3D)Besteklade	Besteklade	Bestekkorf	Besteklade
Korfuitrusting	Comfort	Comfort	Comfort
Aantal couverts	14	13	14
Communicatie			
Miele@home/SuperVision/SmartGrid Ready	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Beveiliging			
Waterproof System	●	●	●
Controleweergave zeefcombinatie	-	-	-
Kinderveilig slot/Bedieningsvergrendeling	-/-	-/-	-/-
Technische gegevens			
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Zekering in A	2,2/230/10	2,2/230/10	2,2/230/10
Indicatieve marktprijs in euro (incl. BTW en Recupelbijdrage)			
Roestvrij staal	899,-/XXL: 949,-	999,-	1.049,-/XXL: 1.099,-



Standaardhoogte (81 cm) XXL-hoogte (85 cm)	G 6260 Vi G 6265 Vi XXL	G 6260 SCVi G 6265 SCVi XXL	G 6470 SCVi G 6475 SCVi XXL
Model			
Vrijstaand toestel/Onderbouwtoestel	-/-	-/-	-/-
Integreerbaar toestel/volledig integreerbaar toestel	-/●	-/●	-/●
45 cm breed/60 cm breed	-/●	-/●	-/●
Design			
Bedieningspaneel/Bediening	-/Keuzetoetsen	-/Keuzetoetsen	-/Keuzetoetsen
Display	3-cijferig	3 cijfers	1-regelig tekstdisplay
Comfort			
Knock2Open	-	-	-
AutoClose/ComfortClose	-/●	-/●	-/●
BrilliantLight/Zoutreservoir in de deur	-/-	-/-	-/●
Geluidswaarde dB(A) re 1 pW	44	44	44
Resttijdaanduiding/Startuitlet tot 24u/TimeControl	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Controlemeldingen	optisch en akoestisch	optisch en akoestisch	optisch en akoestisch
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse/Droogklasse	A+++ / A	A+++ / A	A+++ / A
Waterverbruik (l)/Stroomverbruik in kWh in ECO-programma	9,9/0,84	9,7/0,84	9,7/0,84
Jaarlijks waterverbruik (l)/Stroom (kWh) in ECO-programma	2.716/237	2.716/237	2.716/237
Waterverbruik in Automatic-programma vanaf (l)	6,5	6,5	6,5
Verbruikswaarde met warmwateraansluiting in ECO-programma (kWh)	0,59	0,49	0,49
FlexiTimer met EcoStart/EcoFeedback/warmwateraansluiting mogelijk	-/-/●	-/-/●	●/●/●
Wisselspoeltechnologie/Halve lading	●/●	●/●	●/●
Kwaliteit resultaten			
Verswaterspoelsysteem	●	●	●
Drogen met AutoOpen	●	●	●
SensorDry/intern Turbothermic droogproces	●/●	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●	●
Afwasprogramma's			
ECO/Automatic/Intensief 75°C	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Normaal 55°C/Speciaal/Snel 40°C	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Hygiëne/SolarSpaar/Apparaatreiniging	-/-/-	-/-/-	-/●/●
Extra Stil 38 dB(A)/Extra Stil 40 dB(A)	-/-	-/-	-/●
Speciale programma's (bv. Pasta/paëlla)	-	-	-
Spoelopties			
kort/onderrek intensief/extra zuinig/extra droog	●/-/-/-	●/-/-/-	●/-/●/-
Inweken/voorspoelen	-/-	-/-	-/-
Korven			
Bestekkorf/(3D)Besteklade	Bestekkorf	3D-besteklade	3D-besteklade
Korfruitrusting	ExtraComfort	ExtraComfort	MaxiComfort
Aantal couverts	14	14	14
Communicatie			
Miele@home/SuperVision/SmartGrid Ready	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Beveiliging			
Waterproof System	●	●	●
Controleweergave zeefcombinatie	-	●	●
Kinderveilig slot/Bedieningsvergrendeling	-/-	-/-	-/-
Technische gegevens			
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Zekering in A	2,2/230/10	2,2/230/10	2,2/230/10
Indicatieve marktprijs in euro (incl. BTW en Recupelbijdrage)			
Roestvrij staal	1.249,-/XXL: 1.299,-	1.299,-/XXL: 1.349,-	1.449,-/XXL: 1.499,-

Volledig integreerbare vaatwassers, 60 cm



Standaardhoogte (81 cm) XXL-hoogte (85 cm)	G 6572 SCVi G 6577 SCVi XXL	G 6583 SCVi K2O G 6588 SCVi XXL K2O	– G 6995 SCVi XXL K2O
Model			
Vrijstaand toestel/Onderbouwtoestel	–/–	–/–	–/–
Integreerbaar toestel/volledig integreerbaar toestel	–/●	–/●	–/●
45 cm breed/60 cm breed	–/●	–/●	–/●
Design			
Bedieningspaneel/Bediening	–/Keuzetoetsen	–/Keuzetoetsen	–/Touch on metal
Display	1-regelig tekstdisplay	1-regelig tekstdisplay	2-regelig tekstdisplay
Comfort			
Knock2Open	–	●	●
AutoClose/ComfortClose	–/●	–/●	●/●
BrilliantLight/Zoutreservoir in de deur	●/●	●/●	●/●
Geluidswaarde dB(A) re 1 pW	41	41	41
Resttjdaanduiding/Startuutstel tot 24u/TimeControl	●/●/–	●/●/–	●/●/●
Controlemeldingen	optisch en akoestisch	optisch en akoestisch	optisch en akoestisch
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse/Droogklasse	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Waterverbruik (l)/Stroomverbruik in kWh in ECO-programma	9,7/0,84	9,7/0,84	9,7/0,84
Jaarlijks waterverbruik (l)/Stroom (kWh) in ECO-programma	2.716/237	2.716/237	2.716/237
Waterverbruik in Automatic-programma vanaf (l)	6,5	6,5	6,5
Verbruikswaarde met warmwateraansluiting in ECO-programma (kWh)	0,49	0,49	0,49
FlexiTimer met EcoStart/EcoFeedback/warmwateraansluiting mogelijk	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Wisselspoeltechnologie/Halve lading	●/●	●/●	●/●
Kwaliteit resultaten			
Verswaterspoelsysteem	●	●	●
Drogen met AutoOpen	●	●	●
SensorDry/intern Turbothermic droogproces	●/●	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●	●
Afwasprogramma's			
ECO/Automatic/Intensief 75°C	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Normaal 55°C/Speciaal/Snel 40°C	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Hygiëne/SolarSpaar/Apparaatreiniging	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Extra Stil 38 dB(A)/Extra Stil 40 dB(A)	●/–	●/–	●/–
Speciale programma's (bv. Pasta/paëlla)	–	–	●
Spoelopties			
kort/onderrek intensief/extra zuinig/extra droog	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Inweken/voorspoelen	–/–	–/–	●/●
Korven			
Bestekkorf/(3D)Besteklade	3D-besteklade	3D-besteklade	3D-besteklade
Korfuitrusting	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Aantal couverts	14	14	14
Communicatie			
Miele@home/SuperVision/SmartGrid Ready	–/–/–	–/–/–	uitgerust/●/●
Beveiliging			
Waterproof System	●	●	●
Controleweergave zeefcombinatie	●	●	●
Kinderveilig slot/Bedieningsvergrendeling	–/–	–/–	●/–
Technische gegevens			
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Zekering in A	2,2/230/10	2,2/230/10	2,2/230/10
Indicatieve marktprijs in euro (incl. BTW en Recupelbijdrage)			
Roestvrij staal	1.699.–/XXL: 1.749.–	1.899.–/XXL: 1.949.–	XXL: 2.499.–

Volledig integreerbare vaatwassers, 45 cm



Standaardhoogte (81 cm)	G 4760 SCVi
XXL-hoogte (85 cm)	–
Model	
Vrijstaand toestel/Onderbouwtoestel	–/–
Integreerbaar toestel/volledig integreerbaar toestel	–/●
45 cm breed/60 cm breed	●/–
Design	
Bedieningspaneel/Bediening	–/Keuzetoets
Display	3-cijferig
Comfort	
Knock2Open	–
AutoClose/ComfortClose	–/●
BrilliantLight/Zoutreservoir in de deur	–/–
Geluidswaarde dB(A) re 1 pW	46
Resttijdaanduiding/Startuitlet tot 24u/TimeControl	●/●/–
Controlemeldingen	optisch en akoestisch
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse/Droogklasse	A+/A
Waterverbruik (l)/Stroomverbruik in kWh in ECO-programma	8,7/0,79
Jaarlijks waterverbruik (l)/Stroom (kWh) in ECO-programma	2.436/221
Waterverbruik in Automatic-programma vanaf (l)	6,5
Verbruikswaarde met warmwateraansluiting in ECO-programma (kWh)	0,52
FlexiTimer met EcoStart/EcoFeedback/warmwateraansluiting mogelijk	–/–/●
Wisselspoeltechnologie/Halve lading	●/●
Kwaliteit resultaten	
Verswaterspoelsysteem	●
Drogen met AutoOpen	–
SensorDry/intern Turbothermic droogproces	●/●
Perfect GlassCare	●
Afwasprogramma's	
ECO/Automatic/Intensief 75°C	●/●/●
Normaal 55°C/Special/Snel 40°C	●/●/●
Hygiëne/SolarSpaar/Apparaatreiniging	–/–/–
Extra Stil 38 dB(A)/Extra Stil 40 dB(A)	–/–
Speciale programma's (bv. Pasta/paëlla)	–
Spoelepties	
kort/onderrek intensief/extra zuinig/extra droog	●/–/–/–
Inweken/voorspoelen	–/–
Korven	
Bestekkorf/(3D)Besteklade	Besteklade
Korfuitrusting	ExtraComfort voor 45cm
Aantal couverts	9
Communicatie	
Miele@home/SuperVision/SmartGrid Ready	–/–/–
Beveiliging	
Waterproof System	●
Controleweergave zeefcombinatie	–
Kinderveilig slot/Bedieningsvergendeling	–/–
Technische gegevens	
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Zekering in A	2,2/230/10
Indicatieve marktprijs in euro (incl. BTW en Recupelbijdrage)	
Roestvrij staal	1.199,–

Vaatwassers ProfiLine



* bij aansluiting op warm water en 3N AC 400V 50 Hz

Standaardtype (60 x 81 cm)	PG 8081 i ProfiLine	PG 8083 SCVi XXL ProfiLine
XXL-type (60 x 85 cm)		
Model		
Inbouwmodel	inbouw	
Volledig integreerbaar model		volledig geïntegreerd
Prestatie		
Max. aantal programma's per dag	5	5
Duur programma Kort in min.*	17	17
Design/Comfort		
Bedieningspaneel	schuin met toetsen	volledig geïntegreerd met toetsen
Resttijd/Startuitlet tot 24u	●/●	●/●
Zoutreservoir in de deur	●	●
BrilliantLight	●	●
ComfortClose	●	●
Externe dosering met module G 60 SEMI mogelijk (mits toeslag)	●	●
Geluidswaarde dB(A) re 1 pW	49	49
Energie label		
Energie-efficiëntie/Reinigingsresultaat/Droogresultaat	A+/A/A	A+/A/A
Verbruikswaarde in programma ECO met warmwateraansluiting	0,50 kWh	0,50 kWh
Verbruikswaarden in programma ECO (stroom/water)	1,045 kWh/17 l	1,061 kWh/17 l
Jaarlijks stroomverbruik (kWh/jaar)/Jaarlijks waterverbruik (l/jaar)	295 kWh/4.760 l	300 kWh/4.760 l
Reiniging van vaat en glazen		
Perfect GlassCare	●	●
Afwasprogramma's		
Aantal afwasprogramma's	9	9
Intensieve reiniging	Intensief/Hygiëne 75°C	Intensief/Hygiëne 75°C
Snelle, makkelijke reiniging	Kort/Universeel 65°C	Kort/Universeel 65°C
Zachte reiniging van glazen	Glazen/Bierglazen 50°C	Glazen/Bierglazen 50°C
Labelprogramma	ECO 42°C	ECO 42°C
Speciale programma's	Koud/Voorspoelen, Kunststof	Koud/Voorspoelen, Kunststof
Drogen		
Intern Turbothermic droogstelsysteem	●	●
Drogen met AutoOpen	●	●
Bijkomend drogen	●	●
Korven		
Bestekkorf/3D besteklade (SC)	Bestekkorf	3D-Besteklade
Korfuitrusting	PremiumComfort	PremiumComfort
Aantal standaard couverts	13	14
Veiligheid		
Waterproof-System	●	●
Controlemeldingen	Optisch en akoestisch	Optisch en akoestisch
Deurvergrendeling/Sproeiarmcontrole	●/middenste sproeiarm	–/middenste sproeiarm
Veilig volgens richtlijn 2006/42/EG	●	●
Aansluitwaarde 3N AC 400V 50 Hz		
Vermogen verwarming in kW/Zekering	8,1 kW/3 x 16 A	8,1/3 x 16 A
Totaalaansluitwaarde in kW	8,3	8,3
Koud- of warmwateraansluiting (15°C – 60°C)	●	●
Aansluitwaarde 3 AC 230V 50 Hz (omschakelbaar)		
Vermogen verwarming in kW/Zekering	2,1 kW/3 x 10 A	2,1 kW/3 x 10 A
Totaalaansluitwaarde in kW	2,3 kW	2,3 kW
Koud- of warmwateraansluiting (15°C – 60°C)	●	●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)		
3N AC 400V 50 Hz	3.099,–	3.599,–
3 AC 230V 50 Hz	3.099,–	3.599,–







Miele@home

Het Miele@home-systeem


Thuis is waar u zich op uw gemak wilt voelen en wilt ontspannen

Uw woning is de plaats waar u rust en geborgenheid vindt. Uw elektrische toestellen verhogen uw comfort en zorgen dat u meer tijd hebt om te genieten van wat belangrijk is in het leven. Ze maken niet alleen uw huishoudelijke karweien een stuk gemakkelijker, ze houden ook uw levensmiddelen vers, doen uw was en afwas voor u, en zorgen dat u onbekommerd kunt kokkerellen. Om u meer van het leven te laten genieten, heeft Miele een innovatief systeem ontwikkeld: Miele@home.

Het Miele@home-systeem: comfort en flexibiliteit

Wilt u weten in welke fase het wassen van uw lievelingstrui zich bevindt? Of uw was al droog is? De toestand van uw koel- of vriestoestel volgen, waar het ook staat in uw woning? De besturing van uw dampkap overlaten aan uw kookvlak, zodat u zich volledig kunt concentreren op de bereiding van uw lievelingsgerechten? Met het Miele@home-systeem is dat alles een fluitje van een cent, want Miele@home zorgt dat huishoudtoestellen met elkaar kunnen communiceren. Via dit systeem kunnen huishoudtoestellen ook met verschillende soorten randapparaten communiceren en kunnen ze op eender welk moment gemakkelijk en comfortabel vanop smartphones worden gecontroleerd en bediend. Het randapparaat in kwestie geeft informatie zichtbaar weer. Status- en foutmeldingen? Gebruikmaken van de SmartStart-functie om te besparen op uw energierekening? Miele@home ondersteunt een brede waaier aan toepassingen met functies die uw comfort verhogen:





Hoe werkt het Miele@home?-systeem

Om de Miele-huishoudtoestellen met communicatiemogelijkheden met elkaar te verbinden, moeten ze met de juiste communicatiemodules worden uitgerust. De overdracht van de toestelgegevens verloopt via een draadloze radioverbinding. Er zijn geen extra installatiewerken nodig.

Welke componenten hebt u nodig?

Miele@home combineert eenvoud met comfort. U hebt slechts enkele componenten nodig om het systeem te implementeren:

Miele-huishoudtoestel met communicatiemogelijkheden

Een Miele-toestel dat geschikt is voor het Miele@home-systeem. Miele-huishoudtoestellen met communicatiemogelijkheden herkent u aan dit symbool.

Miele-huishoudtoestel met communicatiemogelijkheden dat de SmartStart-functie ondersteunt

Herkenbaar aan dit symbool

Communicatiemodule

Component die nodig is om Miele-huishoudtoestellen met communicatiemogelijkheden aan te sluiten op het Miele@home-systeem en te laten communiceren.

Miele@home Gateway

Met behulp van de Miele-gateway kunnen uw aangesloten huishoudtoestellen met communicatiemogelijkheden gemakkelijk worden geïntegreerd in een bestaand thuisnetwerk of domoticsysteem. De aangesloten huishoudtoestellen kunnen dan bijvoorbeeld vanop een pc, smartphone in de woning of een bedieningspaneel van een systeemintegrator worden gecontroleerd en bediend.



Het systeem met meerwaarde

Miele@home combineert moderne huishoudtoestellen met intelligente netwerktechnologie en slim verbruik tot een uniek systeem voor meer comfort en veiligheid bij u thuis. Het bedienen van de verschillende functies vanop bijvoorbeeld uw smartphone wijst zichzelf uit.

Gebruik uw smartphone om snel en makkelijk toepassingen van uw huishoudtoestellen te bedienen of informatie over de actuele status op te vragen. Controleer uw interactieve huishoudtoestellen centraal op het display van uw oven, en bespaar op uw energierekening dankzij de innovatieve Smart Grid-technologie. U kunt zelfs uw dampkap automatisch laten besturen door uw kookvlak. Kortom, Miele@home biedt een en al voordelen.

Ontdek de handige functies van Miele@home voor bij u thuis. Treed binnen in de wondere wereld van een intelligente woning, ook wel het Internet of Things genoemd, het internet der dingen.



MobileControl

Met MobileControl hebt u uw Miele-toestel altijd in het vizier vanop uw smartphone of tablet, ook als u niet thuis bent. Gebruik uw mobiele toestel om snel en makkelijk de status van een programma te controleren of zelfs een programma te kiezen of starten, waar u ook bent. Download gewoon de Miele@mobile-app en maak verbinding met Miele@home. Geniet van het comfort dat uw Miele-toestel de klus al geklaard heeft wanneer u thuiskomt.

Hoe werkt het?

MobileControl biedt u via uw draadloze WiFi-netwerk overal in uw woning toegang tot de status van uw huishoudtoestellen. Met de gratis Miele-app kunt u al uw huishoudtoestellen in één oogopslag controleren vanop uw smartphone, ook als u niet thuis bent.

Nodige componenten:

- Miele-huishoudtoestel met communicatiemogelijkheden
- Communicatiemodule
- Miele@home-gateway
- Miele@mobile-app



InfoControl Plus

Met InfoControl Plus kunt u via uw WiFi-thuisnetwerk informatie over de status van uw huishoudtoestellen opvragen vanop bijvoorbeeld uw iPhone. Ook kunt u op deze manier verschillende functies van uw huishoudelijke toestellen bedienen. Zo hebt u volledige controle over uw huishoudtoestellen, waar ze ook staan in uw woning.

Hoe werkt het?

Deze functie biedt u via uw draadloze WiFi-netwerk overal in uw woning toegang tot de status van uw huishoudtoestellen. Met de gratis Miele App of internet browser kunt u al uw huishoudtoestellen in één oogopslag controleren vanop uw smartphone.

Nodige componenten:

- Miele-huishoudtoestel met communicatiemogelijkheden
- Communicatiemodule
- Miele@home-gateway



SuperVision

Met SuperVision beschikt u over een vast controlepunt in uw keuken. Dankzij de SuperVision-functie kunt u informatie van uw huishoudtoestellen centraal opvragen op het display van uw oven. Het biedt u in één oogopslag een handig overzicht van al uw aangesloten huishoudtoestellen. Zo kunt u snel waar nodig reageren, bijvoorbeeld wanneer de deur van uw koelkast openstaat. En als er bijvoorbeeld een programma afgelopen is, geeft SuperVision een geluidssignaal en een visuele melding weer.

Hoe werkt het?

De toestellen wisselen gegevens uit via een draadloze radioverbinding.

Nodige componenten:

- Miele-inbouwtoestel met communicatiemogelijkheden dat de SuperVision-functie ondersteunt
- Communicatiemodule
- Andere huishoudtoestellen met communicatiemogelijkheden die zijn uitgerust met de juiste communicatiemodule



Con@ctivity 2.0

Met Con@ctivity 2.0 kan uw Miele-dampkap rechtstreeks met uw Miele-kookvlak communiceren. Deze functie zorgt ervoor dat informatie van het kookvlak wordt geregistreerd en verstuurd naar de dampkap. Uw Miele-dampkap stelt op basis hiervan bijvoorbeeld automatisch de juiste ventilatiestand in en zorgt zo voor een optimale kookomgeving. Con@ctivity kan de volgende functies automatisch uitvoeren, als u dat wilt:

- Inschakeling van de verlichting van de dampkap
 - Instelling van de ventilatiestand op basis van het aantal kookzones dat in gebruik is op het kookvlak en de gebruikte vermogensstanden
 - Automatische nalooptijd van de ventilator in verschillende stappen
 - Automatische uitschakeling van de ventilator en de verlichting van de dampkap
- En hierbij kunt u nog altijd alle functies manueel bedienen.

Hoe werkt het?

Con@ctivity wisselt de toestelgegevens uit via een draadloze radioverbinding.

Nodige componenten:

- Miele-dampkap met communicatiemogelijkheden
- Miele-kookvlak met communicatiemogelijkheden
- Communicatiemodule voor de dampkap en het kookvlak



SG-Ready

Met Miele-huishoudtoestellen met Smart Grid-ondersteuning houdt u uw energiekosten onder controle. Smart Grid staat voor een intelligent stroomnet. De op het net aangeboden energieprijzen kunnen binnen het tijdsverloop van één dag nogal variëren. De tariefinformatie kan worden opgeslagen op de Miele@home-gateway. De Miele-huishoudtoestellen met Smart Grid-ondersteuning kunnen dankzij de SmartStart-functie automatisch worden gestart wanneer de stroom het goedkoopst is. Miele-huishoudtoestellen met Smart Grid-ondersteuning herkent u aan het SG-Ready-symbool.

Hoe werkt het?

De tariefinformatie van uw energieleverancier wordt op de Miele-gateway opgeslagen. De Miele-huishoudtoestellen worden dan door de gateway gestart wanneer de stroom het goedkoopst is.

Nodige componenten:

- Miele-huishoudtoestel met communicatiemogelijkheden dat de SmartStart-functie ondersteunt
- Communicatiemodule
- Miele@home-gateway



Originele Miele toebehoren

Perfect afgestemd op Miele toestellen

Door het gebruik van originele Miele toebehoren ondersteunt u de optimale werking van uw Miele toestellen. Een betrouwbare weg naar perfecte resultaten. Want alle originele Miele toebehoren zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in Miele toestellen, ze worden intensief getest en zijn perfect afgestemd op de Miele toestellen.

Om met uw Miele keukentoestellen altijd zeker te kunnen zijn van perfecte resultaten, bieden wij u een breed gamma originele Miele toebehoren, speciaal voor de Miele keukentoestellen ontwikkeld. Perfect aangepast aan persoonlijke wensen en toepassingen, zodat u alle mogelijkheden volledig kan benutten.



Inhoudstafel

Toebehoren voor de keuken

Handgrepen, opvulpanelen en verbindingslijsten voor inbouwtoestellen	260
Toebehoren voor ovens: bakplaten, bakblikken, draagroosters, FlexiClip-bakblikgeleiders, ...	262
Toebehoren voor stoomovens	269
Toebehoren voor CombiSets	274
Toebehoren voor dampkappen	277

Toebehoren voor Con@ctivity en

Miele@home	286
Toebehoren voor koffiezetautomaten	289
Toebehoren voor MasterCool, inbouwkoelkasten en -wijnklimaatkasten	290
Toebehoren voor vaatwassers	294

Miele CareCollection en Miele

reinigings- en onderhoudsproducten

afwasmiddelen	
voor afwasautomaten	297
Reinigings- en onderhoudsproducten voor vaatwassers, (stoom)ovens en andere	
Miele-inbouwtoestellen	300

Kookboeken

Word chef-kok in eigen huis met Miele	303	259
---------------------------------------	-----	-----

Handgrepen, opvulpanelen en verbindingslijsten voor Miele inbouwtoestellen



Aanpaslijst HAL 5900

Aanpaslijst in CleanSteel, nodig voor de inbouw van een 90 cm brede oven in een onderkast. Hierdoor ontstaat voldoende plaats voor de inbouw van een keramisch kookvlak van Miele.

M.-Nr. 7.032.520 r.v.s./CleanSteel € 90,00*



Decorset DS 6000**

Handgreep in PureLine-design, verkrijgbaar in verschillende kleuren

M.-Nr. 9.555.120 r.v.s./CleanSteel € 100,00*
M.-Nr. 9.555.130 aluminium € 100,00*
M.-Nr. 9.555.140 chroom € 100,00*
M.-Nr. 9.445.670 briljantwit € 100,00*
M.-Nr. 9.445.660 obsidiaanzwart € 100,00*



Decorset DS 6000 Vitro**

Handgreep in PureLine-design, verkrijgbaar in briljantwit of obsidiaanzwart

M.-Nr. 9.823.270 briljantwit € 200,00*
M.-Nr. 9.823.280 obsidiaanzwart € 200,00*

** OPGELET: bij vervanging van een greep op een toestel met microgolffunctie is een interventie van een Miele-technicus nodig.
Voor een forfaitair bedrag van 100,00 euro (verplaatsing + uurloon) vervangt deze technicus de grepen op al uw toestellen.



Opvulpaneel AB 45-9

Voor de 45cm-nis
Geschikt voor: CVA 6431, DG 6030

- Perfecte aansluiting van het toestel op de nis
- Weinig vingerafdrukken, gemakkelijk te reinigen - CleanSteel

M.-Nr. 7.134.490 € 100,00*



Opvulpaneel AB 42-1

Voor de 42cm-nis
Geschikt voor: CVA 6431, DG 6030, M 6030

- Perfecte aansluiting van het toestel op de nis
- Weinig vingerafdrukken, gemakkelijk te reinigen - CleanSteel
- Kleur in optimale harmonie met het in te bouwen toestel

M.-Nr. 7.027.170 r.v.s./CleanSteel € 80,00*
M.-Nr. 7.027.140 briljantwit € 80,00*



Opvulpaneel AB 45-7

Voor de 45cm-nis
Geschikt voor: DGD 4635, DGD 6605

- Perfecte aansluiting van het toestel op de nis
- Weinig vingerafdrukken, gemakkelijk te reinigen - CleanSteel
- Kleur in optimale harmonie met het in te bouwen toestel

AB 45-7 r.v.s./CleanSteel, voor combinatie met DGD 4635, M.-Nr. 9.350.640 € 100,00*

AB 45-7L r.v.s./CleanSteel, voor combinatie met DGD 6605 of DGD 4635 r.v.s./Clst, M.-Nr. 9.350.630 € 120,00*

AB 45-7L obsidiaanzwart, voor combinatie met DGD 6635 obsw, M.-Nr. 9.350.620 € 120,00*



Verbindingslijst HKL 60

Laat de meubelrand perfect aansluiten op verschillende combinaties van toestellen

- Optisch harmonieuze inbouw dankzij de verbindingsset
- Voor verticale combinaties van toestellen met een hoogte van 45 cm of 60 cm

M.-Nr. 7.114.780 r.v.s./CleanSteel € 35,00*
M.-Nr. 5.165.170 diepzwart € 35,00*



Haal het maximum uit uw ovenruimte

Bakplaten

Of u nu kiest voor een fornuis, oven of combi-stoomoven van Miele: welk toebehoren wordt meegeleverd, verschilt per toestel. Door extra toebehoren in huis te halen, kunt u uw ovenruimte en de verschillende ovenfuncties nóg beter benutten.

Originele Miele bakplaten

In ons aanbod vindt u bakplaten voor diverse toepassingen. Ze zijn perfect afgestemd op fornuizen, ovens en combi-stoomovens van Miele:

- Ondiepe bakplaten: om te bakken.
- Diepe universele bakplaten: om bijv. plaatkoek van gistdeeg te bakken of om als vetpan te gebruiken bij het braden of grillen van vis of vlees.
- Bakplaten met gaatjes: ideaal om met het Profi-programma lekker krokante resultaten te bereiken voor bijv. broodjes, brood of pizza's, om taart/cake te bakken, of om perfecte ovenfrietten te bereiden.
- Alle bakplaten en universele bakplaten van Miele kunt u op FlexiClip-bakblikgeleiders inschuiven, of rechtstreeks in de zijroosters.



Originele Miele grill- en braadplaten

Een grill- en braadplaat van Miele legt u bij het grillen of braden op de diepe universele bakplaat van Miele. Ze passen perfect op elkaar. Zo wordt de afdruipende vlees- of braadjus opgevangen. De grill- en braadplaat vermijdt dat de jus aanbrandt, zodat u er een lekkere saus mee kunt maken. Grill- en braadplaten van Miele maken het ook een stuk gemakkelijker om de ovenruimte te reinigen. Gedaan met vervelende vetspatten!



PerfectClean-veredeling

Bakplaten en bak- en braadroosters zijn behandeld met deze gepatenteerde oppervlakveredeling, die unieke antiaanbakeigenschappen heeft en uiterst goed bestand is tegen snijden. Hardnekkig vuil kan moeiteloos worden verwijderd met een beetje handafwasmiddel en een zachte spons.



PerfectClean-bakblikken

Voor ovens van de generaties 2000/6000



Bakblik HBB 51/ HBB 71

HBB 51 voor toestellen van de generatie H 2000 met een nuttige inhoud van 56 l

M.-Nr. 9.519.690 € 59,00*

HBB 71 voor toestellen van de generatie H 2000/ H 6000 met een nuttige inhoud van 49 l en 76 l, alsook voor alle combi-stoomovens DGC XL en XXL.

M.-Nr. 9.519.820 € 75,00*



Bakblik HBBL 71

Voor toestellen van de generaties H 2000/H 6000 met een nuttige inhoud van 49 l en 76 l, alsook voor alle combi-stoomovens DGC XL en XXL.

Door de gaatjes wordt de Profi-functie bijzonder effectief, omdat deegwaren als brood of koeken ook langs onderen bevochtigd kunnen worden.

M.-Nr. 9.520.620 € 85,00*



Bakblik HUBB 51/ HUBB 71/ HUBB 91

HUBB 51 voor toestellen van de generatie H 2000 met een nuttige inhoud van 56 l

M.-Nr. 9.519.720 € 75,00*

HUBB 71 voor toestellen van de generatie H 2000/ H 6000 met een nuttige inhoud van 49 l en 76 l, alsook voor alle combi-stoomovens DGC XL en XXL.

M.-Nr. 9.519.840 € 85,00*

HUBB 91 voor H 6890 BP

M.-Nr. 9.520.680 € 175,00*



Grill- en bakplaat HGBB 71

HGBB 71 voor toestellen van de generatie H 2000/ H 6000 met een nuttige inhoud van 49 l en 76 l, alsook voor alle combi-stoomovens DGC XL en XXL. Te plaatsen op de HUBB 71

M.-Nr. 9.520.630 € 85,00*



Ronde bakvorm voor pizza's en quiches HBF 27-1

Geschikt voor pizza's, taarten en quiches

- Met PerfectClean afwerking om makkelijk te kunnen reinigen
- Diameter 27 cm


M.-Nr. 9.520.720 € 50,00*

Draagroosters en andere



Originele Miele draagroosters

Fornuizen, ovens en combi-stoomovens van Miele worden geleverd met een bak- en braadrooster. Wilt u uw ovenruimte nóg beter benutten en op meerdere bereidingsniveaus tegelijk bakken of braden, dan kunt u uw toestel uitrusten met extra roosters. Miele-roosters zijn niet alleen geschikt als draagrooster voor bakvormen, ze zijn ook ideaal om worstjes en vlees te bakken of grillen. Om het afdruipende vet op te vangen, legt u het rooster op de originele Miele universele bakplaat. Ze passen perfect op elkaar. Net zoals ook de grill- en braadplaat perfect past op de universele bakplaat. Originele Miele-roosters kunt u naar wens op FlexiClip-bakblikgeleiders inschuiven, of rechtstreeks in de zijroosters in de ovenruimte.



Draagrooster HBBR 50

Voor toestellen van de generatie H 2000 met nuttige inhoud van 56 l

M.-Nr. 9.519.790

€ 55,00*



Draagrooster HBBR 71

Voor toestellen van de generaties H 2000/H 6000 met een nuttige inhoud van 49 l of 76 l, alsook voor alle combi-stoomovens DGC XL en XXL

• Met PerfectClean

M.-Nr. 9.524.950

€ 65,00*



Draagrooster HBBR 72

Voor toestellen van de generaties H 2000/H 6000 met een nuttige inhoud van 49 l of 76 l

• PyroFit

M.-Nr. 9.520.640

€ 85,00*



PyroFit

Zijroosters, bak- en braadroosters en FlexiClip-bakblikgeleiders met PyroFit-veredeling zijn na elke pyrolyse reiniging weer stralend schoon. Toebehoren met deze veredeling kunt u in de ovenruimte laten tijdens de pyrolyse reiniging. Zo wordt het automatisch meegereinigd.



Gourmet-baksteen HBS 60

Voor dezelfde resultaten als bakken met een steenoven

- Om pizza's, quiches, brood en gebak mee te maken
- Bijzonder makkelijke reiniging dankzij speciale coating
- Van geglazuurde, vuurvaste steen
- Geleverd met houten spatel
- Te plaatsen op draagrooster

M.-Nr. 5.382.220

€ 230,00*



Glazen schaal HGS 10

Ideaal voor ovenschotels, gratins en cake.

Voor gebruik in toestellen H 6xxx BM, M 61xx, M 62xx

M.-Nr. 4.317.620

€ 60,00*

FlexiClip-bakblikgeleiders



FlexiClip-bakblikgeleiders

Met bakblikgeleiders kunt u bakplaten, bak- en braadroosters en braadpannen volledig uit de ovenruimte trekken. Hiermee blijven ze veilig staan in elke positie. Zo kunt u gemakkelijk een gebrad besprenkelen zonder enig gevaar voor verbranding. Ook handig aan FlexiClip-bakblikgeleiders is dat u bakplaten, roosters en braadpannen gemakkelijk op verschillende tijdstippen kunt inschuiven of op een andere hoogte kunt plaatsen.

U kunt in totaal tot 3 bereidingsniveaus tegelijk gebruiken als uw ovenruimte uitgerust is met 3 paar FlexiClip-bakblikgeleiders (maximumaantal).

U bevestigt de FlexiClip-bakblikgeleiders in een handomdraai op de zijroosters in de ovenruimte.



Apart uitschuifbare bakblikgeleiders FlexiClip HFC 50

HFC 50 voor toestellen van de generatie H 2000 met een nuttige inhoud van 56 l

- Flexibel inzetbaar op elke ovenbreedte en elk bereidingsniveau

M.-Nr. 9.170.810

€ 105,00*



Apart uitschuifbare bakblikgeleiders FlexiClip HFC 71

Voor toestellen van de generaties H 2000/H 6000 met een nuttige inhoud van 49 l en 76 l, alsook alle combi-stoomovens DGC XL

- Flexibel inzetbaar op elke ovenbreedte en elk bereidingsniveau
- Met PerfectClean

M.-Nr. 9.520.660

€ 165,00*



Apart uitschuifbare bakblikgeleiders FlexiClip HFC 72 / HFC 92

HFC 72 voor toestellen van de generaties H 2000/H 6000 met een nuttige inhoud van 49 l en 76 l, alsook alle combi-stoomovens DGC XL

- Flexibel inzetbaar op elke ovenbreedte en elk bereidingsniveau

- PyroFit

M.-Nr. 9.520.670

€ 185,00*

HFC 92 voor toestellen van de generatie H 6000 van 90 cm breed

- Flexibel inzetbaar op elke ovenbreedte en elk bereidingsniveau

- PyroFit

M.-Nr. 9.520.710

€ 200,00*

Braadpannen



Miele braadpannen

In ons aanbod vindt u originele Miele-braadpannen om gebrad, gratins, ovenschotels en tal van andere gerechten te bereiden. Ze zijn perfect afgestemd op fornuizen, ovens en combi-stoomovens van Miele. U kunt ze inschuiven in de zijroosters, op apart uitschuifbare comfortrails of op FlexiClip-bakblikgeleiders, of u kunt ze plaatsen op het rooster. Alle originele Miele-braadpannen zijn coquilletjestukken: ze zijn met de hand gegoten uit aluminium en daarna veredeld met een hoogwaardige antiaanbaklaag. Voordeel? Geen aangekoekte etensresten. Supergemakkelijke reiniging.

Deksel voor Miele braadpannen

Voor alle Miele-braadpannen biedt Miele een r.v.s. deksel dat er perfect op past. Het deksel wordt niet meegeleverd bij de braadpannen. U dient het dus afzonderlijk te bestellen.



Braadpan HUB 61-22

- Max. ca. 5 kg
- Buitenafmetingen B x D x H: 42,2 x 25,7 x 8,6 cm
- Binnenafmetingen B x D x H: 38,0 x 22,7 x 8,0 cm

Voor toestellen van de generatie H 2000 met een nuttige inhoud van 56 l, alsook voor de reeks H 6000 BM. Ook geschikt voor glaskeramische en elektrische kookvlakken (geen gas of inductie).

M.-Nr. 5.559.290

€ 160,00*




Braadpan voor inductie HUB 62-22

Beschrijving zie HUB 61-22

Deze braadpan is ook geschikt voor inductiekookvlakken. Afmetingen en maximaal volume: zie HUB 61-22.

M.-Nr. 7.247.770

€ 230,00*




Braadpan HUB 5000-M

- Max. ca. 5 kg
- Buitenafmetingen B x D x H: 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
- Binnenafmetingen B x D x H: 38,0 x 22,7 x 8,0 cm

Voor toestellen van de generaties H 2000/H 6000 met een nuttige inhoud van 49 l en 76 l, alsook voor alle combi-stoomovens DGC XL en XXL. Ook geschikt voor glaskeramische en elektrische kookvlakken (geen gas of inductie).

M.-Nr. 6.949.630

€ 160,00*



Braadpan voor inductie HUB 5001-M

Beschrijving zie HUB 5000-M

Deze braadpan is ook geschikt voor inductiekookvlakken. Afmetingen en maximaal volume: zie HUB 5000-M.

M.-Nr. 7.247.760

€ 220,00*



Braadpandeksel HBD 60-22

Voor de Miele braadpannen HUB 61-22, 62-22, 5000-M en 5001-M

- Niet inbegrepen bij de aankoop van een van deze braadpannen
- Uit hoogwaardig roestvrij staal
- Niet geschikt voor ovens met microgolfovenfuncties, niet geschikt voor de grill
- Afmetingen B x D x H: 39,0 x 23,5 x 7,4 cm

M.-Nr. 5.136.950

€ 100,00*

Braadpannen



Braadpan HUB 61-35

- Max. ca. 8 kg
- Buitenafmetingen B x D x H: 42,2 x 37,5 x 8,6 cm
- Binnenafmetingen B x D x H: 38,0 x 34,5 x 8,0 cm

Voor toestellen van de generatie H 2000 met een nuttige inhoud van 56 l, voor de H 6000 BM-reeks en voor alle ovens van de generatie 6000 van 90 cm breed. Ook geschikt voor glaskeramische en elektrische kookvlakken (geen gas of inductie).

M.-Nr. 5.559.260

€ 200,00*



Braadpan HUB 5000-XL

- Max. ca. 8 kg
- Buitenafmetingen B x D x H: 44,8 x 38,6 x 8,6 cm
- Binnenafmetingen B x D x H: 38,0 x 34,5 x 8,0 cm

Voor toestellen van de generaties H 2000/H 6000 met een nuttige inhoud van 49 l en 76 l, alsook voor alle combi-stoomovens DGC XL en XXL. Ook geschikt voor glaskeramische en elektrische kookvlakken (geen gas of inductie).

M.-Nr. 6.949.650

€ 200,00*



Braadpandeksel HBD 60-35

Voor de Miele braadpannen HUB 61-35 en HUB 5000-XL

- Niet inbegrepen bij de aankoop van deze braadpannen
- Uit hoogwaardig roestvrij staal
- Niet geschikt voor ovens met microgolfovenfuncties, niet geschikt voor de grill.
- Afmetingen B x D x H: 39,0 x 35,5 x 13,4 cm

M.-Nr. 5.136.960

€ 110,00*

Veelzijdig toebehoren voor stoomovens

Stoomovenpannen en bijhorende deksels


De stoomovenpannen in ons aanbod kunt u in alle Miele-stoomovens* plaatsen. Met de extra grote stoomovenpannen voor de Miele-combi-stoomovens met alle functies van een klassieke oven (DGC XL) kunt u de grote ovenruimte van deze toestellen maximaal benutten. Stoomovenpannen zonder gaatjes zijn geschikt om gerechten in saus en fond te bereiden of om gerechten zoals pasta en rijst in water gaar te koken. Stoomovenpannen zonder gaatjes met een grotere inhoud zijn ideaal voor het bereiden van soepen, eenpansgerechten en ovenschotels..

Stoomovenpannen met gaatjes zijn uitstekend geschikt om te blancheren of groenten, vis, vlees en aardappelen te bereiden zonder saus of fond. Ook voor het ontdooien zijn stoomovenpannen met gaatjes ideaal. Alle Miele-stoomovenpannen zijn van professionele kwaliteit. Made in Europe. Ze zijn vervaardigd uit 0,6 mm dik r.v.s. en hun oppervlakken zijn speciaal behandeld.

*In Miele-drukstoomovens kunt u alleen recipiënten van 325 x 176 mm (buitenafmetingen) plaatsen.

Pannen zonder gaatjes voor stoomovens

en algemene toebehoren voor stoomovens



Snijplank DGSB 2

Snijplank met twee inschuifhoogten voor stoomoven-
pannen (max. 6,5 cm) of Miele KMB 5000 S

- Uit geolied beukenhout en met zeer roestvaste
siliconen voetjes
- Met een breed, makkelijk te reinigen 'sapgootje'

M.-Nr. 9.120.970

€ 95,00*



Porseleinen pannen

- Buitenafmetingen diepe pan B x D x H: 32,5 x 17,6
x 6 cm
- Buitenafmetingen platte pan B x D: 32,5 x 17,6 cm
- Geschikt voor alle stoomovens (XL- en XXL-
stoomoven met draagrooster)

M.-Nr. 99.288.432 (platte pan)

€ 25,00*

M.-Nr. 99.288.433 (diepe pan)

€ 35,00*

M.-Nr. 99.288.434 (platte + diepe pan)

€ 50,00*



Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 2

- 2,5 l
- Buitenafmetingen B x D x H: 32,5 x 17,6 x 6 cm
- Geschikt voor alle stoomovens (XL- en XXL-
stoomoven met draagrooster)

M.-Nr. 5.001.390

€ 30,00*



Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 3

- 4 l
- Buitenafmetingen B x D x H: 32,5 x 26,5 x 6,5 cm
- Geschikt voor drukloze stoomovens (XL- en
XXL-stoomoven met draagrooster)
- Niet geschikt voor drukstoomovens

M.-Nr. 5.001.400

€ 30,00*



Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 7

- 4 l
- Buitenafmetingen B x D x H: 32,5 x 17,6 x 10 cm
- Geschikt voor alle stoomovens (XL- en XXL-
stoomoven met draagrooster)

M.-Nr. 8.019.361

€ 40,00*



Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 20

- 2,4 l
- Buitenafmetingen B x D x H: 45 x 19 x 4 cm
- Enkel geschikt voor de XL- en XXL-stoomoven

M.-Nr. 8.246.340

€ 30,00*

* Indicatieve marktprijs incl. BTW

Pannen zonder gaatjes voor stoomovens

en andere toebehoren voor stoomovens



Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 15

- 1,75 l
- Buitenafmetingen B x D x H: 32,5 x 26,5 x 4 cm
- Geschikt voor drukloze stoomovens (XL- en XXL-stoomoven met draagrooster)
- Niet geschikt voor drukstoomoven

M.-Nr. 8.101.330

€ 25,00*



Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 14

- 1,5 l
- Buitenafmetingen B x D x H: 32,5 x 17,6 x 4 cm
- Geschikt voor alle stoomovens (XL- XXL-stoomoven met draagrooster)

M.-Nr. 8.019.972

€ 25,00*



Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 9

- 5,7 l
- Buitenafmetingen B x D x H: 32,5 x 17,6 x 15 cm
- Geschikt voor alle stoomovens (XL- XXL-stoomoven met draagrooster)

M.-Nr. 8.015.103

€ 50,00*




Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 18

- 7,5 l
- Buitenafmetingen B x D x H: 32,5 x 17,6 x 20 cm
- Enkel geschikt voor de drukstoomoven

M.Nr. 8.019.007

€ 75,00*




Draagrooster voor stoomovenpannen

- Enkel geschikt voor de XL- en XXL-stoomoven

M.-Nr. 8.249.560

€ 25,00*



Bakplaat DGG 11

- Bakplaat voor DGC 6300 en DGC 6400
- Kan ook als opvangschaal gebruikt worden in alle drukloze stoomovens vanaf 38 l
- Buitenafmetingen B x D x H: 32,5 x 35,4 x 2 cm

M.-Nr. 8.234.900

€ 50,00*



Opvangschaal DGG 16

- Buitenafmetingen B x D x H: 32,5 x 17,6 x 2 cm
- Kan ook als bakplaat gebruikt worden
- Geschikt voor alle stoomovens (XL-stoomoven met draagrooster)

M.-Nr. 8.109.060

€ 20,00*

Stoomovenpannen met gaatjes



Stoomovenpan met gaatjes DGGL 1

- 1,5 l
- Buitenafmetingen B x D x H: 32,5 x 17,6 x 4 cm
- Geschikt voor alle stoomovens (XL- en XXL-stoomoven met draagrooster)

M.-Nr. 5.001.370

€ 35,00*



Stoomovenpan met gaatjes DGGL 4

- 4,0 l
- Buitenafmetingen B x D x H: 32,5 x 26,5 x 6 cm
- Niet geschikt voor drukstoomoven

M.-Nr. 5.379.570

€ 40,00*



Stoomovenpan met gaatjes DGGL 5

- 2,5 l
- Buitenafmetingen B x D x H: 32,5 x 17,6 x 6 cm
- Geschikt voor alle stoomovens (XL- en XXL-stoomoven met draagrooster)

M.-Nr. 8.019.293

€ 40,00*



Stoomovenpan met gaatjes DGGL 6

- 4,0 l
- Buitenafmetingen B x D x H: 32,5 x 17,6 x 10 cm
- Geschikt voor alle stoomovens (XL- en XXL-stoomoven met draagrooster)

M.-Nr. 8.019.294

€ 50,00*



Stoomovenpan met gaatjes DGGL 8

- 2,0 l
- Buitenafmetingen B x D x H: 32,5 x 26,5 x 4 cm
- Niet geschikt voor drukstoomoven

M.-Nr. 8.227.240

€ 35,00*



Stoomovenpan met gaatjes DGGL 10

- 5,4 l
- Buitenafmetingen B x D x H: 17,5 x 32 x 15 cm
- Geschikt voor alle stoomovens (XL- en XXL-stoomoven met draagrooster)

M.-Nr. 8.019.295

€ 60,00*



Stoomovenpan met gaatjes DGGL 20

- 2,4 l
- Buitenafmetingen B x D x H: 45 x 19 x 4 cm
- Enkel geschikt voor de XL- en XXL-stoomoven

M.-Nr. 8.285.410

€ 40,00*



Deksel DGD 1/3

- Voor stoomovenpannen
- Buitenafmetingen B x D: 32,5 x 17,6 cm
 - Roestvrij staal

M.-Nr. 8.109.071

€ 20,00*

Accessoires voor stoomovens met microgolffunctie (DGM)



Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 1/2-40L

Enkel geschikt voor de stoomoven met microgolffunctie

- Inhoud: 2,2 l, bruikbare inhoud: 1,6 l
- Buitenafmetingen B x D x H: 37,5 x 19,7 x 4 cm

M.-Nr. 10.168.200

€ 20,00*




Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 1/2-80L

Enkel geschikt voor de stoomoven met microgolffunctie

- Inhoud: 4,2 l, bruikbare inhoud: 3,6 l
- Buitenafmetingen B x D x H: 37,5 x 19,7 x 8 cm

M.-Nr.10.168.230

€ 25,00*



Stoomovenpan met gaatjes DGGL 1/2-40L

Enkel geschikt voor de stoomoven met microgolffunctie

- Inhoud: 2,2 l, bruikbare inhoud: 1,6 l
- Buitenafmetingen B x D x H: 37,5 x 19,7 x 4 cm

M.-Nr. 10.168.190

€ 30,00*



Glazen schaal

Enkel geschikt voor de stoomoven met microgolffunctie

De glazen schaal kan gebruikt worden bij zowel het stomen als het koken met de microgolffunctie

M.-Nr. 10.168.180


€ 50,00*





Toebehoren voor CombiSets

Het toebehoren voor de Miele CombiSet-elementen wordt speciaal voor deze toestellen gemaakt en maakt een veelzijdig gebruik van uw toestellen mogelijk. Daarbij garanderen ze perfecte resultaten.




Grillplaat CSGP 1300

Voor het grillen van vlees, vis, groenten, etc.

- Eén gladde zijde, één geribbelde zijde
- Perfect aangepast aan het Miele CombiSet-element CS 1312 BG
- Van aluminium met speciale emaillering
- Incl. afneembare handgreep voor rechts- en linkshandigen

M.-Nr. 7.094.100

€ 200,00*




Afzetvlak CSAG 1400

Afzetvlak voor de wokpan CSWP 1450

- Om de hete wokpan met gebogen onderkant veilig neer te zetten
- Uit hoogwaardig gepolijst roestvrij staal

M.-Nr. 7.217.670

€ 65,00*



Pastabak CSPE 1300

Voor de bereiding van pasta, groenten, aardappelen, etc.

- Inclusief deksel en zeef om te laten afdruipe
- Voor inzet in de Miele CombiSet-friteuse CS 1411
- Vóór gebruik olie uithalen en vullen met water

M.-Nr. 7.094.130

€ 200,00*




Wokpan CSWP 1450

Wokpan voor Miele CombiSet-element inductiewok CS 1223 en voor de KM 6356

M.-Nr. 7.132.780

€ 480,00*



Tussenlijst CSZL 1500


De tussenlijst is een esthetische vereiste bij combinatie van twee of meer CombiSet-elementen.

Wordt in het werkblad gemonteerd. Geleverd met klemveren.

Informatie over de inbouw zie katern "inbouwschetsen"

M.-Nr. 9.102.880

€ 100,00*



Afdekplaat CSAD 1300/1400

Afdekplaat in roestvrij staal voor CombiSet-elementen

CSAD 1300 voor CombiSet-elementen van 288 mm breedte

M.-Nr. 7.094.140

€ 299,00*

CSAD 1400 voor CombiSet-elementen van 380 mm breedte

M.-Nr. 7.094.150

€ 299,00*

Actievekoolstoffilter tegen onaangename keukengeurtjes

Toebehoren voor dampkappen



Vermijd onaangename keukengeurtjes in het luchtcirculatiesysteem

Luchtcirculatiekappen zuigen kookdampen aan en filteren vet- en reukpartikels. Omdat de gereinigde lucht de ruimte terug ingeblazen wordt, hebt u actievekoolstoffilters nodig om een onaangename reuk in de keuken te vermijden.

Deze filters moeten regelmatig vervangen worden, controlelampjes bij de reukfiltertoets herinneren u er tijdig aan. Deze functie wordt NIET geactiveerd tijdens de productie, de instelling is echter heel eenvoudig (zie gebruiksaanwijzing van uw Miele dampkap).

Voor een perfecte werking van uw dampkap in het luchtafvoersysteem

In het luchtafvoersysteem is de ventilator buiten de dampkap gemonteerd, vb. aan de buitenmuur of op het dak. Voor deze toepassing hebt u dus enkel vetfilters nodig, waarbij regelmatige reiniging nodig is. Actievekoolstoffilters kan u bij deze toepassing achterwege laten.




Actievekoolstoffilter DKF 13-1

Voor de telescopische dampkappen met luchtcirculatie DA 3360, DA 3460, DA 3490, indien circulatiefilterbox DUU 2900 niet gebruikt wordt.**

- Inhoud: 1 filter

M.-Nr. 6.485.741

€ 80,00*




Actievekoolstoffilter DKF 15-1

Voor alle volledig geïntegreerde dampkappen met luchtcirculatie (DA 2xxx), indien circulatiefilterbox DUU 2900 niet gebruikt wordt.**

- Inhoud: 2 filters

M.-Nr. 6.938.631

€ 100,00*




Actievekoolstoffilter DKF 11-1

Voor de dampkap met luchtcirculatie DA 5996 W, indien circulatiefilterbox DUU 2900 niet gebruikt wordt.**

- Inhoud: 1 filter

M.-Nr. 7.353.170

€ 80,00*




Actievekoolstoffilter DKF 19-1

Voor de telescopische dampkappen met luchtcirculatie DA 3560, DA 3590, DA 3660, DA 3690 en de inbouw dampkappen DA 26x0, indien circulatiefilterbox DUU 2900 niet gebruikt wordt.**

- Inhoud: 2 filters

M.-Nr. 9.231.860

€ 80,00*



Actievekoolstoffilter DKF 12-1

Voor wand- en eilanddampkappen met luchtcirculatie, indien circulatiefilterbox DUU 2900 niet gebruikt wordt.**

- Opmerking: niet van toepassing voor DA 289-4 en DA 422-6 (kunnen niet omgebouwd worden naar luchtcirculatie) alsook niet voor DA 5996 (DKF 11-1 nodig) en DA 6700 (DKF 18-1 nodig)

M.-Nr. 6.228.731

€ 80,00*



Actievekoolstoffilter DKF 22-1

Voor de dampkap DA 6890 Downdraft met luchtcirculatie, indien circulatiefilterbox DUU 2900 niet gebruikt wordt.**

- Inhoud: 2 filters

M.-Nr. 9.812.030

100,00*




Actievekoolstoffilter DKF 18-1

Voor de dampkappen voor onderbouw DA 1160 en DA 1100 en de eilanddampkap DA 6700 D

- Ook voor plafond dampkappen DA 2806 en DA 2905 (met gebruik van DUU 2900)
- Voor alle dampkappen waarbij voor luchtcirculatie gebruik wordt gemaakt van DUU 2900
- Inhoud: 1 filter

M.-Nr. 9.162.160

€ 80,00*



Actievekoolstoffilter DKF 25-1

Voor de hoofdvrije wanddampkappen DA 6096 en 6796

- Inhoud: 1 filter

M.-Nr. 9.972.550

€ 80,00*

* Indicatieve marktprijs incl. BTW

** Opmerking: Indien gebruik wordt gemaakt van de DUU 2900 voor luchtcirculatie, dan is 2x filter DKF 18-1 nodig. Welke dampkappen geschikt zijn voor gebruik met de DUU 2900, zie info over DUU 2900 op pagina 226.

Toebehoren voor dampkappen

Externe ventilatoren

Tip voor de onberispelijke werking van een dampkap

De doorsnede van luchtafvoerleidingen heeft een essentiële invloed op het vermogen en het werkingsgeluid van dampkappen.

Als de doorsnede van de afvoerleiding beperkt wordt ten opzichte van de maximale doorsnede van de luchtafvoeruitgang, leidt dit tot een beperking van het afzuigvermogen en tot meer werkingsgeluid als de dampkap aanstaat. Meer details krijgt u bij de vakhandelaar.

Tip voor het ontwerp:

Kies bij voorkeur een afstand van minimum **5–7 meter** tussen de externe ventilator en de dampkap.



Muurventilator MG 100

Externe ventilator voor gemetselde muren

- Verplaatsing van de lucht naar buiten
- Afvoer 150 mm diameter
- Debiet bij vrij afzuigen: 240-850 m³/h
- Geluidsvoordeel - va. ca. 5-7 m luchtafvoerlengte

M.-Nr. 4.761.570

€ 650,00*



Buitenmuurventilator AWG 102

Externe ventilator, voor de buitenmuur

- Verplaatsing van de lucht naar buiten
- Afvoer 125/150 mm diameter
- Stuurkabel, 75 cm lang, met een connector voor de aansluiting van de ventilator aan de dampkap
- Debiet bij vrij afzuigen: 410-1000 m³/h
- Vermogen - grotere afzuigcapaciteit dan interne ventilator
- Geluidsvoordeel - va. ca. 5-7 m luchtafvoerlengte

M.-Nr. 5.680.680

€ 650,00*



Luchtafvoerventilator ABLG 202

Externe ventilator, vrij monteerbaar binnen

- Verplaatsing van de lucht naar een andere ruimte
- Afvoer 125/150 mm diameter
- Aansluiting aan dampkap met koppelingsstekker
- Debiet bij vrij afzuigen: 280-900 m³/h
- Geluidsvoordeel - va. ca. 5-7 m luchtafvoerlengte
- Vermogen - grotere afzuigcapaciteit dan interne ventilator

M.-Nr. 6.029.260

€ 630,00*



Dakventilator DDG 102

Externe ventilator voor pannendak (dak met hellingsgraad vanaf 22°)

- Verplaatsing van de lucht naar buiten
- Afvoer 125/150 mm diameter
- Aansluiting aan dampkap met koppelingsstekker
- Debiet bij vrij afzuigen: 440-1000 m³/h
- Geluidsvoordeel - va. ca. 5-7 m luchtafvoerlengte
- Vermogen - grotere afzuigcapaciteit dan interne ventilator

M.-Nr. 5.909.230

960,00*



Stuurkabel

Noodzakelijk voor de verbinding tussen externe ventilator en dampkap

STL-DA 5 (5 m)
M.-Nr. 6.725.020

€ 99,00*

STL-DA 9 (9 m)
M.-Nr. 4.837.110

€ 99,00*

STL-DA 12 (12 m)
M.-Nr. 4.837.120

€ 119,00*



Muurkast DMK 150


Buikbaar voor beluchting en luchtafvoer

- Muurkasten Ø 100/110/125/150 mm voor de luchtafvoer van dampkappen
- Warmtgedempend - er dringt geen koude lucht binnen
- Energie - Blower Door getest, geschikt voor energiearme huizen

M.-Nr. 9.162.280

€ 229,00*

Toebehoren voor dampkappen



Dakdoorvoer DDF 125/150

Bruikbaar voor beluchting en luchtafvoer

- Veelzijdig - voor dakhellingen vanaf 22° en alle soorten dakpannen Ø 125/150 mm
- Stevig - r.v.s. huls met montagekader
- Slim - luchtafvoer naar beneden gericht, terugslagklep inbegrepen
- Aanvoer 150 mm diameter

M.-Nr. 4.623.200

€ 300,00*



Geluidsdemper DASD 150

Beperking van het werkingsgeluid

- Bijkomend onderdeel ter beperking van geluid bij dampkappen
- Geluidsvermindering tot 4,5 db(A) re 1 pW

M.-Nr. 8.269.360

€ 99,00*



Reduceermof 200 naar 150 mm DRS 200

Reduceermof

- Aanpassing van de doorsnede van het luchtafvoermateriaal
- Voldoet aan brandveiligheidsvoorschriften

M.-Nr. 9.591.530

€ 57,00*



Dakdoorvoer DDF 200

Geschikt voor de toevoer en afvoer

- Veelzijdig - voor dakhellingen vanaf 22° en alle soorten dakpannen met Ø 200 mm
- Robuust - roestvrij stalen behuizing met mit Eindeckrahmen
- Slim - luchtafvoer naar onderen gericht, terugslagklep inbegrepen
- Aanvoer 200 mm diameter

M.-Nr. 6.940.060

€ 399,00*




Verbindingselement DASDV 150

- Verbinding tussen geluidsdemper en aansluitingskanaal
- Verbinding tussen kapkanaal en geluidsdemper
- Verbinding tussen 2 DASD 150

M.-Nr. 9.583.750

€ 33,00*



Reduceermof 150 naar 125 mm DRS 150

Reduceermof

- Aanpassing van de doorsnede van het luchtafvoermateriaal
- Voldoet aan brandveiligheidsvoorschriften

M.-Nr. 9.591.510

€ 51,00*



Buitenrooster roestvrij staal DFG 200

Verseluchtrooster voor de inbouw in de buitenwand om de damp naar buiten te brengen

- Verseluchtrooster uit roestvrij staal voor buitengebruik
- Aanvoer: 200 mm diameter

M.-Nr. 9.591.470

€ 345,00*



Condenswaterstop

Verhindert dat condenswater terug in de dampkapcorpus komt

- Vangt teruglopende condenswaterresten uit het kanaalsysteem op

DKS 125 voor Ø 125 mm (DRM 125)

M.-Nr. 3.915.282

€ 79,00*

DKS 150 voor Ø 150 mm (DRM 150)

M.-Nr. 3.915.292

€ 99,00*



Afvoerslang aluminium

Flexibele aluminium slang voor afvoer

- Met goede doorstroomeigenschappen

DAS 100 voor Ø 100 mm

M.-Nr. 4.623.210

€ 79,00*

DAS 125 voor Ø 125 mm

M.-Nr. 4.623.220

€ 99,00*

DAS 150 voor Ø 150 mm

M.-Nr. 4.623.230

€ 109,00*


DAS 200 voor Ø 200 mm

M.-Nr. 9.583.550

€ 119,00*

* Indicatieve marktprijs incl. BTW

Toebehoren voor dampkappen



Plafondbevestiging voor eilanddampkappen DDB 150

- Noodzakelijk voor de montage van eilanddampkappen op een verlaagd plafond
- Hoogteverschillen van 110-300 mm tussen het echte plafond en het verlaagde plafond kunnen worden overbrugd
- Geschikt voor eilanddampkappen DA xxx-4

M.-Nr. 7.377.410

€ 199,00*



Ombouwset luchtcirculatie DUW 20 voor wanddampkappen

- Noodzakelijk voor het ombouwen van luchtafvoer naar luchtcirculatie voor alle wanddampkappen, BEHALVE:
- DA 289-4, DA 422-6, DA 6526 W, DA 7096 W
- Gelijkmatische luchtafvoer bij luchtcirculatie
- Beperking van het werkingsgeluid
- Inhoud: deflector met Ø 150 mm, aluminium flexibele slang 15 cm, tot 60 cm verlengbaar

M.-Nr. 6.264.790

€ 49,00*



Afvoerrooster luchtcirculatie DUU 151 voor DA 2xxx/3xxx en Downdraft

- Optioneel, bij het ombouwen van luchtafvoer naar luchtcirculatie, voor alle volledig geïntegreerde (DA 2xxx), inbouw- (DA 26x0), telescopische (DA 3xxx) en Downdraft (DA 6890) dampkappen
- Gelijkmatische luchtafvoer bij luchtcirculatie
- Beperking van het werkingsgeluid
- Inhoud: afvoerrooster in roestvrij staal, slangenklem

M.-Nr. 7.294.230

€ 95,00*



Afvoerrooster luchtcirculatie DUU 150 voor DA 3xxx/2xxx

- Optioneel, voor het ombouwen van luchtafvoer naar luchtcirculatie, voor alle volledig geïntegreerde (DA 22xx) en telescopische (DA 3xxx) dampkappen
- Gelijkmatische luchtafvoer bij luchtcirculatie
- Beperking van het werkingsgeluid
- Inhoud: afvoerrooster in kunststof, slangenklem

M.-Nr. 5.696.270

€ 39,00*




Circulatiebox DUU 2900 geschikt voor de meeste dampkappen

- Noodzakelijk voor plafondlampkappen DA 2806 en 2906 voor werking met luchtcirculatie
- Optioneel bij volledig geïntegreerde dampkappen, telescopische dampkappen, inbouwgroepen, Downdraft
- Niet van toepassing bij andere categorieën (onderbouwlampkappen, hoofdvlrije lampkappen, wand- en eilandlampkappen)
- Gelijkmatische luchtafvoer bij luchtcirculatie
- Beperking van het werkingsgeluid
- Werkt met 2 actievekoolstoffilters type DKF 18-1

M.-Nr. 9.242.390

€ 449,00*



Ombouwset luchtcirculatie DUI 32 voor eilanddampkappen

- Noodzakelijk, voor het ombouwen van luchtafvoer naar luchtcirculatie voor alle eilanddampkappen (behalve DA 6700 D en DA 7006 D)
- Inhoud: Deflector met Ø150 mm, aluminium flexibele slang 15 cm, tot 60 cm verlengbaar

M.-Nr. 9.561.760

€ 79,00*

Geluidsdemper DASD 150

- Vermindert de werkingsgeluiden van dampkappen met 4,5 dB(A) re1pW, zowel bij werking met luchtafvoer als bij werking met luchtcirculatie
- Zorgt dat u nog ongestoorder en rustiger kunt kokkerellen, terwijl de luchtafzuigprestaties gehandhaafd blijven
- Is heel eenvoudig te monteren



DASD 150

Te bestellen via onze dienst
„Vervangstukken en toebehoren“

€ 99,00*

De meeste Miele-dampkappen zijn uitgerust met een uiterst efficiënt akoestisch pakket. Zo zijn ze aan de binnenkant voorzien van speciale geluiddempende matten en beschikken ze over een motor die ontworpen is voor een optimale luchtdoorstroming. Dit garandeert een fluisterstille werking. In onze fabriek in Arnsberg wordt van alle Miele-dampkappen gecontroleerd of ze voldoen aan internationale geluidstechnische normen. Dit om het koken zo aangenaam mogelijk te maken. **Wilt u een extra stille kookomgeving, dan is de DASD 150-geluidsdemper van Miele iets voor u!** Deze geluidsdemper kan gemakkelijk worden gemonteerd en is zowel geschikt voor werking met luchtafvoer, werking met luchtcirculatie als voor werking met een elders geplaatste ventilator.

Om een DASD 150-geluidsdemper van Miele te kunnen monteren, moet de dampkap een bepaalde minimumhoogte hebben. Dit is de minimumhoogte van de onderkant van de dampkap tot bovenkant van de schouw/het telescopische deel. U vindt deze minimumhoogtes in de volgende tabellen:

Minimumhoogte (mm) voor de montage van een DASD 150 in eilanddampkappen met een doorgevoerde schouw


Type dampkap	Luchtcirculatie	Luchtafvoer ³
DA 420-6	930	750
DA 424-6	–	750
DA 5106 D	990	810
DA 6196 D	920	740
DA 6296 D	920	740
DA 6690 D	950	770

Minimumhoogte (mm) voor de montage van een DASD 150 in wanddampkappen:

Type dampkap	Luchtcirculatie	Luchtafvoer ³
DA 289-4	–	1030
DA 489-4	1230	1050
DA 419-6	920	805
DA 422-6	–	805
DA 429-6	920	805
DA 5196 W	980	865
DA 5996 W	1030	915
DA 6196/6296 W	905	790
DA 6690 W	945	830

³ Luchtafvoer en werking met elders geplaatste motor met luchtafvoer naar boven. Minimumhoogte van de dampkap [mm]

* De montage bij minimumhoogte gebeurt zonder bevestigingsklemmen (u kunt de geluidsdemper erop drukken).



Opmerking:

- 1) In dampkappen met elektrische of mechanische hoogteregeling (DA 424-6 V) kan geen geluidsdemper worden gemonteerd doordat dit de hoogteregelfunctie zou belemmeren.
- 2) Bij externe zijdelingse luchtafvoer moet de minimumhoogte van de dampkap 150 mm (wanddampkap) of 190 mm (eilanddampkap) groter zijn dan bij luchtafvoer naar boven.



Toebehoren voor dampkappen



Stuurmodule DSM 400

Elektronische module met bijkomende functies

- Uitgebreide besturingsmogelijkheden
- Externe toestellen besturen met eigen elektrische stroomvoorziening
- Licht - AAN/UIT - van de dampkap via een externe toets
- Niet voor DA 6690 W/D

M.-Nr. 6.213.531

€ 99,00*

Let op: Indien de DSM 400 wordt geïnstalleerd in de DA 289-4 of DA 489-4, dient ook de steunbeugel DSM H 400 meebesteld te worden



Stuurmodule DSM 406

Voor dampkappen DA xxx6, DA 6xxx of DA xxx-6. Uitrusting en functie: zie stuurmodule DSM 400.

M.-Nr. 9.622.200

€ 99,00*



Opvulpaneel DAB 60

Opvulpaneel voor DA 1160 als vervanging voor de DA 156

- Optisch passend bij de keuken

M.-Nr. 9.173.700

€ 49,00*



Opvulpaneel DAB 100

Opvulpaneel voor de DA 1100 als vervanging voor de DA 150

- Optisch passend bij de keuken

M.-Nr. 9.173.720

€ 59,00*



Afstandsbediening DARC 6

Om de dampkap comfortabel te bedienen

- dampkap in- en uitschakelen
- vermogensstand regelen
- verlichting in- en uitschakelen
- duur en naloopfunctie regelen
- 10 m reikwijdte
- inclusief batterijen

M.-Nr. 9.812.060

€ 99,00*



Schouw DADC 6000

Schouw voor hoofdvrije wanddampkappen DA 6096 en DA 6796 W.

M.-Nr. 9.947.450

€ 149,00*




Set LED-verlichting DES 6000

Set om te monteren in het plafond, wand, ... van de keuken.

Om een mooie eenheid te vormen met de verlichting van de dampkap

€ 199,00*




Ombouwmodule DEXT 6890

Deze module heeft u nodig indien u de DA 6890 Downdraft wenst om te bouwen naar een versie met motor binnen, op afstand

M.-Nr. 9.937.020

€ 199,00*



Paneelelementen DRP 2900 Glas

Meerzone randafzuiging

- Noodzakelijk toebehoren voor de DA met meerzone randafzuiging
- Glazen paneel - gelaagd glas, geschikt voor de vaatwasser

M.-Nr. 9.184.890

€ 300,00*



Paneelelementen DRP 2900 roestvrij staal

Meerzone randafzuiging

- Noodzakelijk toebehoren voor de DA met meerzone randafzuiging
- Metalen paneel - geschikt voor de vaatwasser

M.-Nr. 9.184.00

€ 100,00*

Speciale uitvoeringen voor decoratieve dampkappen

Mogelijkheid om de behuizing van de dampkap te verlengen of in te korten in functie van de hoogte van het plafond

Mogelijkheid om een dampkap op maat te maken

Decoratieve wanddampkappen							
Artikel	Uitvoering	max. totale hoogte*	Minimumhoogte		Meerprijs		
			Afvoer naar boven	Afvoer naar links/rechts	Verlenging tot 500 mm	Verlenging van 500–1.000 mm	Inkorten
DA 289-4	Luchtafvoer/EXT	2350 mm	800 mm	1050 mm	↑	↑	↑
DA 289-4	Circulatie	---	---	---			
DA 489-4	Luchtafvoer/EXT	2400 mm	940 mm	980 mm			
DA 489-4	Circulatie	2400 mm	1025 mm	---			
DA 399-6	Luchtafvoer/EXT	2560 mm	530 mm	660 mm			
DA 399-6	Circulatie	2560 mm	680 mm	---			
DA 419-6	Luchtafvoer/EXT	2500 mm	530 mm	660 mm			
DA 419-6	Circulatie	2500 mm	680 mm	---			
DA 429-6	Luchtafvoer/EXT	2500 mm	530 mm	660 mm			
DA 429-6	Circulatie	2500 mm	680 mm	---			
DA 422-6	Luchtafvoer/EXT	2500 mm	530 mm	660 mm	↓	↓	↓
DA 422-6	Circulatie	---	---	---			
DA 5196 W	Luchtafvoer/EXT	2520 mm	580 mm	690 mm			
DA 5196 W	Circulatie	2520 mm	720 mm	---			
DA 5996 W	Luchtafvoer/EXT	2490 mm	630 mm	780 mm			
DA 5996 W	Circulatie	2490 mm	800 mm	---			
DA 6196 W, DA 6296 W	Luchtafvoer/EXT	2500 mm	520 mm	650 mm			
DA 6196 W, DA 6296 W	Circulatie	2500 mm	670 mm	---			
DA 6690 W	Luchtafvoer/EXT	2510 mm	550 mm	670 mm			
DA 6690 W	Circulatie	2510 mm	750 mm	---			

*** Opmerking: max. totale hoogte:**
In theorie is de totale hoogte bij decoratieve wanddampkappen onbegrensd, maar – afhankelijk van de benodigde totale hoogte – kan men eventueel niet meer met de gebruikelijke tweedelige behuizing werken (op aanvraag)!

Decoratieve eilanddampkappen								
Artikel	Uitvoering	max. totale hoogte	Minimumhoogte			Meerprijs		
			Afvoer naar boven	Afvoer zijwaarts	Afvoer voor en achter	Verlenging tot 500 mm	Verlenging van 500–1.000 mm	Inkorten
DA 390-6	Luchtafvoer/EXT	2000 mm	500 mm	670 mm	670 mm	↑	↑	↑
DA 390-6	Circulatie	2000 mm	730 mm	---	---			
DA 420-6	Luchtafvoer/EXT	2000 mm	600 mm	700 mm	700 mm			
DA 420-6	Circulatie	2000 mm	750 mm	---	---			
DA 424-6	Luchtafvoer/EXT	2000 mm	600 mm	700 mm	700 mm			
DA 424-6	Circulatie	---	---	---	---			
DA 5106 D	Luchtafvoer/EXT	2000 mm	630 mm	720 mm	720 mm			
DA 5106 D	Circulatie	2000 mm	800 mm	---	---			
DA 6196 D	Luchtafvoer/EXT	2000 mm	500 mm	670 mm	670 mm			
DA 6196 D	Circulatie	2000 mm	730 mm	---	---			
DA 6296 D	Luchtafvoer/EXT	2000 mm	500 mm	670 mm	670 mm	↓	↓	↓
DA 6296 D	Circulatie	2000 mm	730 mm	---	---			
DA 6690 D	Luchtafvoer/EXT	2000 mm	540 mm	710 mm	710 mm			
DA 6690 D	Circulatie	2000 mm	765 mm	---	---			





Con@ctivity 2.0

Toebehoren voor dampkappen

Con@ctivity 2.0 - de automatiseringsfunctie voor Miele dampkappen

Damp en geuren in uw keuken altijd optimaal wegzuigen en tegelijkertijd energie besparen? Een Miele dampkap die uitgerust is met de automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0 doet dat volledig automatisch. Met Con@ctivity 2.0 van Miele kan uw dampkap met uw kookvlak communiceren. Con@ctivity 2.0 registreert het kookgebeuren op het kookvlak en stuurt die informatie naar de elektronische besturing van uw dampkap. Uw Miele dampkap stelt op basis daarvan bijvoorbeeld automatisch de juiste ventilatiestand in en zorgt zo voor een optimale kookomgeving. Zo hoeft u zich alleen maar op uw kookkunsten te concentreren.

Onderstaande kookvlakken kunnen communiceren dankzij Con@ctivity 2.0

- | Elektrisch | Inductie |
|------------|-------------------------|
| • KM 6202 | • KM 6322 • KM 6348 |
| • KM 6207 | • KM 6324-1 • KM 6349-1 |
| • KM 6212 | • KM 6328-1 • KM 6357 |
| • KM 6223 | • KM 6342 • KM 6381 |
| • KM 6230 | • KM 6344 • KM 6388 |
| | • KM 6347 • KM 6389 |

Onderstaande dampkappen kunnen communiceren dankzij Con@ctivity 2.0

- | Eilanddampkappen | Wanddampkappen |
|------------------|----------------|
| • DA 420-6 | • DA 422-6 |
| • DA 424-6 | • DA 5196 W |
| • DA 424-6V | • DA 6296 W |
| • DA 5106 D | • DA 6690 W |
| • DA 6296D | • DA 7096 W |
| • DA 6690 D | • DA 5796 W |
| • DA 6700 D | |
| • DA 7006 D | |

Hoofdvrije dampkappen
• DA 6796 W

- Plafond-, inbouw- en telescopische dampkappen
- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| • DA 3566 | • DA 3660 | • DA 2906 |
| • DA 3596 | • DA 3696 | • DA 2806 |
| • DA 2660 | • DA 2690 | • DA 2620 |

Onderstaande inbouwtoestellen kunnen communiceren dankzij Miele@home

Ovens

- H 6660 BP • H 6890 • H 6600 BM
- H 6860 • H 6800 BP • H 6800 BM

(Combi)-stoomovens en drukstoomovens

- DGC 6600 • DGD 6605 • DGC 6800
- DG 6800 • DGC 6600 • DGC 6805
- DGC 6660 XXL • DGM 6800

Koffiezetautomaten

- CVA 6805

Koelkasten

- K 33442 iF • K 35472 iD
- K 34472 iD • K 37422 iD
- K 35422 iD • K 37442 iDF
- K 35442 iF • K 37472 iD

Koel-vriescombinaties

- KFNS 37432 iD • KF 37673 iD
- KFN 37452 iDE • KFN 37692 iDE

Diepvriezers

- FN 32402 i
- FNS 35402 i
- FNS 37402 i

Vaatwassers

- G 6905 SCi XXL • G 6995 SCVi XXL

Wasmachines

- WMF 820 WPS
- WMV 960 WPS

Droogkasten

- TKR 650 WP
- TMV 840 WP



Gateway XGW 3000

De Gateway is nodig om de Miele-toestellen die aangesloten zijn op het netwerk te integreren in bestaande "bus systems".

M.-Nr. 9.731.600

€ 350,00*



Communicatiezender/-ontvanger XKS 3000 Z

Voor de transmissie van gegevens van kookvlakken in inbouwkoel- en vriestoestellen met ZigBee RF technologie. De communicatiezender/-ontvanger is ook nodig voor het gebruik van Con@ctivity 2.0 in combinatie met een geschikte dampkap.

M.-Nr. 9.731.630

€ 80,00*



Communicatiemodule XKM 3000 Z

Deze communicatiemodule is nodig voor de transmissie van gegevens met ZigBee RF technologie. De module voorziet de toestellen die ingesteld zijn om met elkaar te communiceren van de SuperVision-functie.

M.-Nr. 9.731.580

€ 100,00*



Digi Wall Router

De router vergroot het bereik van de draadloze radioverbinding in het ZigBee-netwerk.

M.-Nr. 9.783.660

€ 100,00*

Opmerking

Alle huishoudtoestellen met communicatiemogelijkheden hebben een communicatiemodule nodig om te worden aangesloten op het Miele@home-systeem en te kunnen communiceren.

Latte macchiato en cappuccino wanneer u maar wilt

Voor romig melkschuim met een fluwelig mondgevoel

Om perfect, fluweelzacht, romig melkschuim te bereiden, is de juiste koffiezetoutomaat slechts een van de vele belangrijke voorwaarden. Even belangrijk is dat u het juiste toebehoren gebruikt. Met de cappuccinatore van Miele bereidt u mooi melkschuim. Ook het gebruik van de "juiste" melk is een belangrijke voorwaarde om een perfecte latte macchiato of cappuccino te bereiden. Voor de consistentie van het melkschuim is alleen het eiwitgehalte van de melk van tel. Met andere woorden: hoe meer melkeiwitten, hoe beter. Het vetgehalte van de melk speelt alleen een rol voor de smaak. De aromatische stoffen van de espresso in de cappuccino of latte macchiato worden immers het best overgebracht door de vetheid van de melk. Daarom is het aanbevolen om volle melk te gebruiken. In de melkreservoirs van Miele blijft de melk langer koel en vers. Ook dat is een belangrijke voorwaarde om mooi melkschuim te bereiden. Want hoe koeler de melk, hoe langer die met hete stoom kan worden opgeschuimd. Is de melk niet koel en wordt een temperatuur van meer dan 60°C bereikt, dan desintegreert het melkschuim. Zelfs met langer houdbare verse melk kan het schuim snel desintegreren.

Toebehoren voor koffiezetautomaten



Cappuccinatore CVC

Voor zacht, romig melkschuim

- Afneembaar en geschikt voor de vaatwasser

CVC voor koffiezetapparaat CVA 6431

M.-Nr. 7.029.740

€ 100,00*



Melkreservoir uit glas MB-CVA 6000

Latte macchiato en cappuccino wanneer u het wenst

- Deze reservoir is inbegrepen bij de levering van de CVA 6000
- Met een tweede reservoir kunt u nog steeds melkbereidingen maken wanneer de eerste in de vaatwasser zit
- Inhoud 0,7 l

M.-Nr. 9.552.740

€ 100,00*



Koffiekan CVJ

Om koffie te zetten voor 7 à 8 tassen tegelijk

M.-Nr. 9.307.200

€ 80,00*



Verbindingskabel CVVK

Verbindingskabel tussen CVA 6805 en ESW

- Om tassen 30 min. voor het inschakelen van de koffiezetapparaat automatisch te laten opwarmen

M.-Nr. 6.717.580

€ 35,00*



Thermisch melkreservoir voor CM6

Roestvrijstalen melkreservoir voor de vrijstaande koffiezetapparaat CM6

- Met thermofunctie
- Inhoud 0,5 l

M.-Nr. 7.953.690

€ 60,00*

Toebehoren voor MasterCool



Inox deurpanelen

Wanneer u van uw MasterCool toestellen een echte blikvanger wil maken in uw keuken, kan u kiezen voor inox deurpanelen. Deze panelen bestaan voor elk toestel en hebben een dikte van 19 mm. Om het gewicht van de deur te beperken werd een speciale kern uit hout en schuim ontwikkeld. De deurpanelen hebben geen voorboringen zodat u volledig vrij bent voor de keuze van de grepen.

Toestel	Inox deur	Afmetingen	Prijs*
Diepvriezer 44 cm zonder icemaker	KFP 1803 ed/cs	202,9 x 45,1 cm	650 €
Diepvriezer 44 cm met icemaker	KFP 1813 ed/cs	202,9 x 45,1 cm	800 €
Koelkast of diepvriezer 75 cm	KFP 3003 ed/cs	202,9 x 75,6 cm	800 €
Koelkast of diepvriezer 90 cm	KFP 3603 ed/cs	202,9 x 90,8 cm	900 €
Koel-vries combinatie 75 cm			
– paneel koelkast	KFP 3013 ed/cs	135,4 x 75,6 cm	600 €
– paneel diepvriezer	KFP 3023 ed/cs	67,2 x 75,6 cm	500 €
Koel-vries combinatie 90 cm			
– paneel koelkast	KFP 3613 ed/cs	135,4 x 90,8 cm	600 €
– paneel diepvriezer	KFP 3623 ed/cs	67,2 x 90,8 cm	500 €
Wijnklimaatkast 60 cm	KFP 2403 ed/cs	202,9 x 60,8 cm	900 €



KFP 3003 ed/cs



KFP 3013/3023 ed/cs



KFP 2403 ed/cs



KFP 1813 ed/cs

Side-by-side montagekit

Wanneer 2 of meerdere MasterCool toestellen naast elkaar worden geplaatst zonder tussenwand of een tussenwand met een dikte < 160 mm dienen de toestellen aan elkaar te worden vastgemaakt en moet er een zijwandverwarming geïnstalleerd worden. Deze laatste zorgt ervoor dat er geen condenswater kan ontstaan tussen 2 apparaten.

Een side-by-side montagekit bestaat uit een zijwandverwarming en de nodige afdeklijsten waardoor de toestellen naadloos op elkaar aansluiten.

KSK 1002 Side by side: € 500,00*

Verluchtingsrooster

De koelkasten worden standaard voorzien met rechtse deurscharnieren en de diepvriezers met linkse deurscharnieren. Het is eventueel wel mogelijk om de deurscharnieren van kant te wisselen. Hiervoor dient u een extra verluchttingsrooster te bestellen met een uitsparing voor de scharnieren aan de andere kant.

Opgelet: De toestellen F 1411 Vi en F 1471 Vi hebben steeds linkse deurscharnieren. Deze kunnen niet omgewisseld worden.

	Rooster	Prijs*
Rooster voor koelkast 75 cm met linkse deurscharnieren	KG 1082w	€ 110,00
Rooster voor diepvriezer 75 cm met rechtse scharnieren	KG 1083w	€ 110,00
Rooster voor koelkast 90 cm met linkse deurscharnieren	KG 1092w	€ 120,00
Rooster voor diepvriezer 90 cm met rechtse scharnieren	KG 1093w	€ 120,00

Waterfilter

Om een perfecte kwaliteit van het drinkwater en de ijsblokjes te garanderen zijn alle MasterCool diepvriezers en koel/vriescombinaties standaard uitgerust met een waterfilter. Deze filter houdt minuscuul kleine deeltjes zoals kalk tegen waardoor het drinkwater steeds aangenaam smaakt en de ijsblokjes mooi transparant zijn.


Daarnaast kan u bijkomend een actievekoolfilter installeren die de chloor uit het water filtert. Voor een optimale werking dient u deze filter om de 6 maanden te vervangen. Uw toestel zal u een signaal geven wanneer u de filter dient te vervangen. Een nieuwe filter plaatsen is zeer eenvoudig en kan u makkelijk zelf doen.

KB 1000 Waterfilter met actieve kool: € 49,00*

KWF 1000 Waterfilter: € 49,00*



Toebehoren voor inbouwkoelkasten en -wijnklimaatkasten



Side-by-Side kit KSK 6300

Deze Side-by-Side kit is nodig indien u 2 onderbouw wijnklimaatkasten naast elkaar wilt opstellen:

- 2x KWT 6312 UGS
- 2x KWT 6321 UG
- 2x KWT 6322 UG
- Side-by-side opstelling van KWT 6312 UGS en KWT 6322 UG

M.-Nr. 9.799.630

€ 120,00*



Active AirClean-filter KKF-RF

Voorkomt onaangename geurtjes in de koelkast (zoals die van kaas, vis of knoflook)

- Voor de vervanging van de filter in de houder van de Miele-koelkast (series K 9000, K 10.000, K 30.000)
- Na zes maanden wordt op het bedieningspaneel van de koelkast automatisch aangegeven dat de filter vervangen moet worden
- Inhoud: 2 filters

M.-Nr. 7.236.280

€ 35,00*



Verlichtingslijst FlexiLight

Voor een perfect verlichte binnenruimte

- Aan te sluiten aan de voorzijde van de glasplaten
- Met 3 LED's
- Inhoud: 1 voorgemonteerde lijst
- Geschikt voor koelkasten van de serie K 30.000

M.-Nr. 9.552.720

€ 99,00*



Flessenrek KFR 30060 PF / KFR 30060

Uit verchroomd metaal, om maximaal vijf flessen horizontaal te plaatsen

- Voor inbouwkoelkasten van de serie K 30.000

KFR 30060 PF voor modellen met PerfectFresh

M.-Nr. 9.552.700 € 49,00*

KFR 30060 voor modellen zonder PerfectFresh

M.-Nr. 9.552.690 € 49,00*



Toebehoren voor vaatwassers

R.v.s. CleanSteel frontpaneel voor geïntegreerde vaatwassers



Frontpaneel voor geïntegreerde vaatwassers

Met r.v.s. CleanSteel oppervlak

- Perfecte harmonie tussen de bekleding en het bedieningspaneel
- Vingerafdrukken eenvoudig te verwijderen - r.v.s. CleanSteel


Bruikbaar bij 60 cm brede, geïntegreerde Miele vaatwassers:

GFV 60/57-1: B x H, 60 x 57 cm
M.-Nr. 7.149.240 € 180,00*

GFV 60/60-1: B x H, 60 x 60 cm
M.-Nr. 7.160.640 € 180,00*

GFV 60/62-1: B x H, 60 x 62 cm
M.-Nr. 7.160.660 € 180,00*

Bestekkorf



Bestekkorf voor onderkorf

Om nog meer bestek te kunnen afwassen. De bestekkorf is vrij te positioneren in de onderkorf. Geschikt voor afwasautomaten van de series G 4000, G 5000 en G 6000.

M.-Nr. 9.614.020 € 35,00*

Toebehoren voor vaatwassers

R.v.s. CleanSteel frontpaneel voor volledig geïntegreerde vaatwassers



R.v.s. CleanSteel frontpaneel voor volledig geïntegreerde vaatwassers



R.v.s. CleanSteel frontpaneel voor volledig geïntegreerde vaatwassers



Frontpaneel PureLine voor volledig geïntegreerde vaatwassers

In r.v.s. CleanSteel met handgreep in **PureLine**-design

- Perfect in harmonie met de rest van de keuken
- Vingerafdrukken eenvoudig te verwijderen - r.v.s. CleanSteel
- R.v.s. handgreep in Pureline design en bevestigingsmateriaal inbegrepen

Bruikbaar bij 60 cm brede, volledig geïntegreerde Miele vaatwassers:

GFVi 613/72-1: B x H, 60 x 72 cm

M.-Nr. 9.635.930

€ 300,00*

GFVi 613/77-1: B x H, 60 x 77 cm

M.-Nr. 9.635.950

€ 300,00*

R.v.s. frontpaneel ContourLine voor volledig geïntegreerde vaatwassers

In r.v.s. CleanSteel met handgreep in **ContourLine** design

- Perfect in harmonie met de rest van de keuken
- Vingerafdrukken eenvoudig te verwijderen - r.v.s. CleanSteel
- R.v.s. handgreep in ContourLine design en bevestigingsmaterialen inbegrepen

Bruikbaar bij 60 cm brede, volledig geïntegreerde Miele vaatwassers:

GFVi 612/72-1: B x H, 60 x 72 cm

M.-Nr. 9.635.920

€ 300,00*

GFVi 612/77-1: B x H, 60 x 77 cm

M.-Nr. 9.635.940

€ 300,00*

R.v.s. frontpaneel voor volledig geïntegreerde vaatwassers

In r.v.s. CleanSteel zonder handgreep of boorgaten

- Perfect in harmonie met de rest van de keuken
- Aanpassing mogelijk aan de design van de andere handgrepen
- Vingerafdrukken eenvoudig te verwijderen - r.v.s. CleanSteel

Bruikbaar bij 60 cm brede, volledig geïntegreerde Miele vaatwassers:

GFVi 603/72-1: B x H, 60 x 72 cm

M.-Nr. 7.160.740

€ 250,00*

GFVi 603/77-1: B x H, 60 x 77 cm

M.-Nr. 7.160.760

€ 250,00*

* Indicatieve marktprijs incl. BTW

Voor de beste reinigingsresultaten

Miele-afwasmiddelen voor Miele-vaatwassers

Moeiteloos afwassen met perfecte resultaten.

Met de producten van de Miele CareCollection.

Er is vandaag een wereld van verschil tussen de afwasprogramma's van de verschillende fabrikanten van vaatwassers. Daardoor bieden niet alle afwasmiddelen die in de handel verkrijgbaar zijn, even goede resultaten.

Daarom heeft Miele speciale afwasmiddelen ontwikkeld voor Miele-vaatwassers. De Miele CareCollection is in samenwerking met geselecteerde leveranciers ontwikkeld in onze eigen laboratoria. Alle recepturen zijn perfect afgestemd op de typische eigenschappen en afwasprogramma's van Miele-vaatwassers.

Ze zijn goed voor het milieu: ze bevatten alleen de chemische stoffen die onmisbaar zijn. De Miele-tabletten zijn bijvoorbeeld volledig fosfaatvrij.

Met afwas- en reinigingsmiddelen van Miele werkt uw Miele-vaatwasser optimaal en krijgt u gegarandeerd een schitterend resultaat. Bovendien spaart u het milieu!

Door in uw vaatwasser gebruik te maken van afwasmiddel dat er perfect op afgestemd is, krijgt u telkens opnieuw een stralende glans.



Een stralende glans en het beste onderhoud voor uw delicate glazen



De beste manier om vaat optimaal te reinigen



Perfect reinigingsresultaat, zelfs bij hardnekkige vlekken





Tabletten 7 in 1 3 x 20 stuks

- Voor een perfect resultaat en een schitterende vaat
- Uitpakken niet nodig dankzij in water oplosbare folie (biologisch afbreekbaar)
 - Schitterende glans, zelfs bij hardnekkig vuil
 - Bescherming tegen glascorrosie
 - Speciale bescherming tegen vlekken bij zilver en roestvrij staal
 - Reeds actief bij lage temperaturen
 - Fosfaatvrij
 - Inhoud: 3 x 20 stuks

M.-Nr. 9.451.710

€ 19,95*

Poeder 1,5 kg

- Voor de beste resultaten
- Met superenzymen: reeds actief bij lage temperaturen
 - Actieve zuurstof voor een grondige hygiëne
 - Bescherming tegen glascorrosie
 - Inhoud: 1,5 kg

M.-Nr. 7.848.960

€ 10,95*



Naspoelmiddel 500 ml

- Stralende glans voor uw glazen
- Bevordert het drogen van uw vaatwerk
 - Bescherming tegen glascorrosie
 - Inhoud: 500 ml

M.-Nr. 10.198.810

€ 6,95*

Regenerierzout 1,5 kg

- Voor de beste resultaten
- Voorkomt hinderlijke afzetting van kalk
 - Beschermt afwasautomaat en serviesgoed
 - Inhoud: 1,5 kg

M.-Nr. 10.248.530

€ 2,95*

Het beste onderhoud voor jarenlange gemoedsrust

Onderhoudsproducten voor Miele-huishoudtoestellen

Miele-huishoudtoestellen blinken uit in kwaliteit, functionaliteit en design. Om uw Miele-toestellen perfect te onderhouden, maakt u gebruik van de onderhoudsproducten van Miele. Ze zijn in samenwerking met geselecteerde producenten ontwikkeld en getest in onze eigen laboratoria.

Door uw Miele-toestellen te onderhouden met de onderhoudsproducten van Miele, zorgt u ervoor dat uw kostbare toestellen geen schade oplopen en er langer als nieuw blijven uitzien. Door zorg te dragen voor uw huishoudelijke toestellen, zorgt u er bovendien voor dat ze hun hele levensduur lang optimaal blijven werken.

Optimaal onderhoud van uw Miele-toestellen



Vaatwassers

Perfekte resultaten zijn alleen mogelijk in hygiënisch schone vaatwassers. Daarom is het belangrijk dat eventuele vet- en kalkafzettingen worden verwijderd. Gebruik daarvoor de machinereiniger en ontkalker van Miele. Deze producten zijn speciaal ontwikkeld voor Miele-vaatwassers. Ze garanderen hygiënisch schone resultaten, ook in oudere toestellen.



Inbouwtoestellen voor de keuken

Bij dagelijks gebruik van uw keukentoestellen kan er hardnekkig vuil ontstaan. Om dergelijk vuil volledig te verwijderen, is het van doorslaggevend belang dat u kiest voor het juiste reinigingsmiddel. Zo zorgt u er ook voor dat de oppervlakken geen schade oplopen en er langer als nieuw blijven uitzien. Daarom biedt Miele speciale reinigings- en onderhoudsmiddelen voor optimaal onderhoud van uw Miele-keukentoestellen. Hiermee kunt u de toestellen moeiteloos grondig reinigen.





Reinigings- en onderhoudsproducten voor Miele toestellen



Ontkalker voor vaatwassers en wasmachines

Vaatwasser en wasmachine worden bevrijd van gevaarlijke kalkafzettingen

- Mild en verzorgend - dankzij natuurlijke citroenzuren
- Beschermt verwarmingselementen, trommel en andere componenten
- Zorgt voor optimale prestaties van de machine - speciale formule van Miele
- 1 x per jaar te gebruiken
- 1 verpakking per gebruik
- 250 gr

M.-Nr. 10.131.000

€ 10,95*



DishClean voor vaatwassers

Reiniging binnenzijde

- Ontvet en geeft glans
- Regelmatig te gebruiken
- 1 verpakking per gebruik
- 200 gr

M.-Nr. 10.161.260

€ 10,95*



Machinereiniger voor vaatwassers en wasmachines

Voor een optimale hygiëne in de vaatwasser en wasmachine

- Verwijdt vetten, bacteriën en daardoor bestaande geuren
- Effectieve reiniging - speciale formule van Miele
- Verzekert perfecte was- en spoelresultaten
- 160 gr

M.-Nr. 10.133.960

€ 10,95*



Geurblok voor vaatwassers

Voor een aangename geur in de vaatwasser

- Verwijdt geuren, kalk en kleine afzettingen
- Behoudt de kracht van de deurdichtingen
- 4 ml

M.-Nr. 10.118.510

€ 5,95*



Reinigingsdoek voor inox 10 doekjes

Voor de beste reiniging van kleine roestvrijstalen oppervlakken**

- Verwijdt vingerafdrukken, strepen en vlekken
- Laat een beschermfolie achter die het terugkomen van hardnekkig vuil voorkomt
- Zeer efficiënt - handig en gemakkelijk te gebruiken

M.-Nr. 7.546.200

€ 10,95*



Microvezeldoek 1 stuk

Voor de beste reiniging en een veilig gebruik

- Extreem scheurvast en duurzaam
- Hoge reinigingsprestaties - dankzij zeer fijn geweven microvezels
- Droog of vochtig, met of zonder schoonmaakmiddel toepasbaar
- Tot 500 keer wasbaar op 60°C

M.-Nr. 7.006.550

€ 6,95*



OvenClean 500 ml

Voor de beste reinigingsresultaten en een veilig gebruik

- Verwijdert hardnekkig vuil aan de binnenzijde van ovens
- Ultrasterke reinigingskracht zonder storende geuren
- Eenvoudige reiniging - dankzij gel-achtige consistentie
- Korte inwerktijd van 10 tot 40 minuten
- Geschikt voor ovens met een binnenzijde in email, inox of PerfectClean
- Op koude ovenwanden gebruiken

M.-Nr. 10.162.230

€ 10,95*



Reiniger keramische kookplaat 250 ml

Voor de beste resultaten en een veilig gebruik**
Voor vitrokeramische en inductiekookplaten

- Verwijdert vetplekken, aangebrande vlekken en watervlekken
- Laat een beschermende film achter, die een volgende reiniging nog gemakkelijker maakt

M.-Nr. 10.173.120

€ 9,95*



Onderhoudsmiddel voor inox 250 ml

Voor een uniforme glans en een proper roestvrijstalen (inox) oppervlak**

- Verwijdert vingerafdrukken, strepen en vlekken
- Laat een beschermfolie achter die het terugkomen van hardnekkig vuil voorkomt
- Zeer efficiënt - handig en gemakkelijk te gebruiken

M.-Nr. 9.043.580

€ 9,95*



Reinigingstabletten voor koffiezetautomaten

Voor CVA en CM, garandeert een koffiegenot van het hoogste niveau

- Verwijdert grondig koffie-olie en koffieresten
- Zeer effectief en toch een zachte reiniging
- Aangepaste formule - speciaal Miele-recept
- 10 tabletten

M.-Nr. 7.616.440

€ 16,95*



Reinigingsmiddel voor melkleidingen 100 stuks

Voor hygiënisch propere leidingen van CVA en CM

- Verwijdert melkeiwit en vetten volledig
- Zeer effectief en toch zachte reiniging
- Gemakkelijke dosering - dankzij voorgedoseerde stuks

M.-Nr. 10.180.270

€ 41,95*

****Let op:** voor roestvrijstalen oppervlakken met CleanSteel zijn noch de reiniger voor keramische kookplaten, noch de reinigingsproducten voor inox nodig!

* Indicatieve marktprijs incl. BTW

Onderhoudsproducten voor Miele toestellen



Ontkalkingstabletten voor koffiezet-automaten en drukloze stoomovens

Voor CVA, CM, ovens met Profi-functie en drukloze stoomovens

- Verwijdert grondig vuil en verkalkingen
- Zeer effectieve ontkalking
- Aangepaste formule - speciaal Miele-recept
- Geen residuen van chemicaliën na het ontkalken
- 6 tabletten

Let op: voor het ontkalken van de Miele drukstoomoven heeft u de speciale systeemontkalker nodig.

M.-Nr. 5.626.050

€ 16,95*



DGClean voor combi-stoomovens

Voor de reiniging van stoomovens en combi-stoomovens

- Ultracrachtig, ook bij hardnekkige vlekken
- Zorgt voor een stralende oven, jarenlang
- Veilig gebruik - Miele formule
- 250 ml

M.-Nr. 10.172.710

€ 19,95*



Siliconenvet (tube 6 gr.)

Voor het invetten van diverse dichtingen

M.-Nr. 5.132.001

€ 9,95*



Systeemontkalker voor drukstoomovens

Voor het ontkalken van drukstoomovens

- Grondige ontkalking van de steamer
- Veilig gebruik - Speciale Miele-formule
- Geen residuen van chemicaliën na de ontkalking
- 1000 ml

M.-Nr. 6.823.151

€ 25,95*




Doseerspuit

Voor het ontkalken van drukstoomovens

M.-Nr. 8.019.263

€ 14,95*



Deurdichting en veiligheidsventiel

Deurdichting dient jaarlijks tot tweejaarlijks vervangen te worden

M.-Nr. 8.341.201

€ 65,95*

Kookboeken

Word chef-kok in eigen huis met Miele



Stoomkoken voor iedereen Karin Verhelst


Stoomkoken is dé kooktrend van de toekomst. Niet alleen blijft de pure smaak van de gerechten behouden, stoomkoken is vooral gezond, want alle vitamines en mineralen blijven bewaard en er komen geen vetten aan te pas.

'Stoomkoken voor iedereen' is een handig en praktisch boek waarin een grote variëteit aan gerechten wordt gepresenteerd: recepten voor elke dag, voor feestjes, en gerechten waar kinderen dol op zijn. Het is niet alleen een basisboek waarin je bijvoorbeeld spaghetti en stoofvlees in de oven leert bereiden, maar waarin ook moeilijker gerechten als chocolademoelleux met vanillerooms op een heldere en eenvoudige manier worden uitgelegd.

Bovendien worden alle geheimen van de stoomoven onthuld en een overvloed aan nuttige tips gegeven door onze eigen Miele stoomovenconsulente Karin Verhelst. Zo wordt in 'no time' de stoomoven een niet te missen instrument in de keuken.

M.-Nr. 99.288.596

€ 19,90*



Heerlijk stoomkoken met Pascale Naessens

Speciaal voor Miele herwerkte Pascale Naessens haar 65 beste recepten voor de stoomoven en verzamelde ze in een nieuw boek. Ze bleef hierbij volledig trouw aan haar principes van gezonde vetten en ideale voedingscombinaties. Een heerlijk én gezond kookboek!

M.-Nr. 99255840

€ 24,99*



De finesses van het stoomkoken Yves Mattagne

De kunst van het koken met stoom volgens Miele, vertolkt door een grote chef. Yves Mattagne laat u niet alleen kennismaken met deze nieuwe kooktechniek, hij biedt u ook een waaier van ideeën om verfijnde en smakelijke gerechten zelf klaar te stomen.

Het resultaat? Heerlijke recepten die ook uw gezondheid ten goede komen!

M.-Nr. 99.288.449

€ 24,99*



Maison Bru voor de Miele combi-stoomoven

Maison Bru: een kookboek met heel veel recepten voor de Miele combi-stoomoven.

Chef Bru onthult inspirerende gerechten en ontsluit recepten die zeer haalbaar zijn voor de gemiddelde kok. Dit gebruikboek is een absolute topper voor mensen die creatief aan de slag willen gaan met ingrediënten.

M.-Nr. 99.288.785

€ 29,95*



Lagetemperatuurgaren voor de Miele culinaire lade

Ontdek het lagetemperatuurgaren of 'slow cooking' in de culinaire lade. Handig kookboek met heel veel recepten en tips voor een heerlijk resultaat.

M.-Nr. 9.741.550

€ 15,95*

Wat is wat?

Alle symbolen in vogelvlucht

De producten van Miele hebben veel verschillende functies en kenmerken. Hier vindt u een handig overzicht van alle gebruikte symbolen, telkens met een woordje uitleg erbij.

Energie-efficiëntieklassen



Energie-efficiëntieklasse A



Energie-efficiëntieklasse A++



Energie-efficiëntieklasse A+++



10% energiezuiniger dan de drempelwaarde voor energie-efficiëntieklasse A



Energie-efficiëntieklasse B

Bediening



Direct Sensor: Met de symbolen links van het display selecteert u de gewenste ovenfunctie. Om te navigeren door het menu, bevindt er zich rechts een touch-element.



Sensor Tronic: Een 5-regelig TFT-display met aan weerszijden sensortoetsen geeft alle menu-inhoud overzichtelijk weer.



M-Touch: Met een eenvoudige veegbeweging zoals op uw smartphone bladert u naar andere toetsen. Er zijn tal van functies die u kunt selecteren met slechts één vingertoets.



Easy Control: statusinformatie zoals temperatuur- en tijdsinstellingen wordt weergegeven op een groot LCD-display van 7 segmenten. Bediening door middel van draaiknoppen.



Direct Control: De ovenfunctie wordt geselecteerd via een draaiknop aan de linkerkant. Instellingen op het 4-regelige tekstdisplay, zoals temperaturen of tijden, worden geselecteerd met de rechterbedieningsknop en bevestigd via de sensortoetsen.

Ovens



Nuttige inhoud van 76 l:
ruime en veelzijdige ovenruimte



Nuttige inhoud van 56 l:
ruime en veelzijdige ovenruimte



Nuttige inhoud van 49 l:
ruime en veelzijdige ovenruimte

Ovens



Nuttige inhoud van 43 l bij een toestel van het BM-type: ruime en veelzijdige ovenruimte



FlexiClip: set bakblikgeleiders die te plaatsen zijn op een bereidingsniveau naar keuze om de bakplaat, rooster of braadpan volledig uit de ovenruimte te kunnen trekken



Profi-functie: ovenfunctie die hete lucht combineert met vochtregeling voor perfecte bak- en braadresultaten



Automatische programma's: moeiteloos gerechten volledig automatisch bereiden



Spizenthermometer: gerechten tot op de graad nauwkeurig bereiden



CleanSteel: oppervlakveredeling die ervoor zorgt dat vingerafdrukken vrijwel onzichtbaar zijn en het toestel makkelijk schoon te houden is



PerfectClean: gepatenteerde oppervlakveredeling waarmee u geniet van ongeëvenaard reinigingscomfort



Pyrolyse: de ovenruimte wordt automatisch gereinigd



PyroFit: toebehoren dat geschikt is voor pyrolyse



Miele@home: sommige Miele-huishoudtoestellen kunnen worden aangesloten op een thuisnetwerk. U herkent deze toestellen aan het Miele@home-symbool.

Stoomovens



MonoSteam: verdeling van de stoom in de ovenruimte via één stoomtoevoeropening



MultiSteam: snelle stoomopwekking en gelijkmatige verdeling van de stoom in de ovenruimte via tot wel acht stoomtoevoeropeningen



PowerSteam: stoomaggregaat van 5,0 kW en stoomkoken met druk voor de kortste bereidingstijden



Automatische programma's: moeiteloos levensmiddelen of gerechten bereiden, opwarmen, ontdooien of innemen



Spizenthermometer: gerechten tot op de graad nauwkeurig bereiden



CleanSteel: oppervlakveredeling die ervoor zorgt dat vingerafdrukken vrijwel onzichtbaar zijn en het toestel makkelijk schoon te houden is



Miele@home: sommige Miele-huishoudtoestellen kunnen worden aangesloten op een thuisnetwerk. U herkent deze toestellen aan het Miele@home-symbool.

Dampkappen



Dimfunctie: u kunt de lichtsterkte van de kookvlakverlichting naar wens dimmen



Filteraanduiding: optische aanduiding bij vetfilter-/actieve-koolfilterverzadiging



Akoestisch pakket: minimaliseert de werkingsgeluiden van de ventilator in de keuken



Hoogte naar wens: de schouw kan worden verlengd of ingekort (oplossing op maat van de klant mogelijk)



Con@ctivity 2.0: Innovatief comfort: via een radioverbinding reageert de dampkap automatisch op uw instellingen op het kookvlak.



RAL: Bij Miele kunt u de kleur van uw dampkap aanpassen naar wens. U hebt keuze uit maar liefst 213 kleuren. De hoogwaardige RAL-poedercoating is zeer gemakkelijk te reinigen en duurzaam.



5/15 min: Luchtafzuiging achteraf, betekent dat u de dampkap 5 of 15 minuten automatisch kunt laten nawerken. Hiermee werkt de ventilator na het koken vanzelf nog even na.

Koffiezetautomaten



ComfortDoor*: dankzij het gepatenteerde deursysteem zijn het waterreservoir, het bonenreservoir, het afvalbakje en de opvangschaal gemakkelijk toegankelijk



AromaticSystem: dynamische filterkamer voor het beste koffiaroma



Nespresso: koffiezetautomaten met een Nespresso-capsulesysteem



CleaningProgramme: handige reinigingsprogramma's die perfecte hygiëne garanderen en ervoor zorgen dat het toestel extra lang meegaat



OneTouch: automatische programma's voor de bereiding van cappuccino en latte macchiato met een simpele druk op een toets



OneTouch for Two: functie om gemakkelijk twee dranken gelijktijdig te bereiden



MilkSystem: geïsoleerd melkreservoir van r.v.s. voor comfortabele bereiding van koffiedranken met melk



CupSensor: nieuwe automatische detectie van de hoogte van de kopjes



EasyClick: u kunt het melksysteem eenvoudig vast- of losklikken

Koffiezetautomaten



M Touch: tekstdisplay met intuïtieve bediening via een eenvoudige vingeraanraking



DirectSensor: rechtstreeks dranken kiezen via een touch-display



CleanSteel: oppervlakveredeling die ervoor zorgt dat vingerafdrukken vrijwel onzichtbaar zijn en het toestel makkelijk schoon te houden is



ComfortClean: het toestel is gemakkelijk te reinigen doordat veel onderdelen geschikt zijn voor reiniging in de afwasautomaat



Miele@home: sommige Miele-huishoudtoestellen kunnen worden aangesloten op een thuisnetwerk. U herkent deze toestellen aan het Miele@home-symbool.

Microgolfovens



17 l: nuttige inhoud van de ovenruimte



26 l: nuttige inhoud van de ovenruimte



46 l: nuttige inhoud van de ovenruimte



800 W: microgolfermogen in watt



900 W: microgolfermogen in watt



Popcorn: toets om snel en makkelijk verse popcorn te bereiden



Quartzgrill: om gerechten na de bereiding met een korstje te bedekken



EasyControl: een keuze maken via draaiknopbediening, digitale weergave via een LCD-display



CleanSteel: oppervlakveredeling die ervoor zorgt dat vingerafdrukken vrijwel onzichtbaar zijn en het toestel makkelijk schoon te houden is

Wat is wat?

Alle symbolen in vogelvlucht

Koelen/vriezen



PerfectFresh Pro: in deze zone bewaart u levensmiddelen optimaal zodat ze nóg langer vers blijven



PerfectFresh/MasterFresh: in deze zone blijven levensmiddelen tot wel 3 keer langer vers



DynaCool: zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt verdeeld in de koelkast



FlexiLight: led-verlichting die u naar wens op een andere glazen legplaat kunt plaatsen



SoftClose: dempt de beweging bij het sluiten van de deur, zodat flessen in de binnendeur niet worden dooreengeschud



SelfClose: zorgt ervoor dat de PerfectFresh-laden vanzelf zachtjes sluiten



NoFrost: continue luchtcirculatie gaat ijsvorming tegen, zodat u nooit meer de vriesruimte hoeft te ontdooien



VarioRoom: glazen legplaat en vriesladen die uitneembaar zijn



IceMaker: ijsblokjesautomaat met waterreservoir of vaste wateraansluiting om snel en makkelijk ijsblokjes te maken



ComfortClean: rekken in de binnendeur zijn geschikt voor reiniging in de afwasautomaat via een programma tot 55 °C



ActiveAirClean: verhindert het ontstaan van onaangename geurtjes



FlexiFrame: flexibel flessenrooster waarop elk type fles perfect past



Wine: wijnkast voor het bewaren van wijn



Sommelier Set: accessoires voor de wijnkast



Drop and Lock: u kunt de plaats van de vakken in de binnendeur zeer eenvoudig regelen via het schuifstelsel.



MasterFresh: in deze zone blijven levensmiddelen tot wel 3 keer langer vers



Miele@home: sommige Miele-huishoudtoestellen kunnen worden aangesloten op een thuisnetwerk. U herkent deze toestellen aan het Miele@home-symbool.



Push2Open: Uniek: het toestel past perfect in een greeploze keuken. Om de deur te openen, drukt u op het front.

Culinaire laden



Slow cooking: De Miele-warmteladen hebben ook de functie Garen op lage temperatuur om vlees en andere gerechten perfect te bereiden.

Kookvlakken



Easy Control: Zet uw kookvlak aan en kies dan intuïtief het aanduidingsveld van uw kookzone. Via een gemeenschappelijke tiptoets stelt u daarna het vermogen in en verandert u dit naar wens.



Stop 'n Go: Laat uw kookvlak even onbeheerd achter: met één handeling verlaagt u het vermogen van alle kookzones tot stand 1.



DirectSelection: Stel de vermogensstanden en tijden snel en gemakkelijk in via een cijferreeks van 0-9, die gedrukt is op het kookvlak.



Con@ctivity 2.0: Innovatief comfort: via een radioverbinding reageert de dampkap automatisch op uw instellingen op het kookvlak.



Extra Speed: Bespaar tot 35% tijd bij de kookstart* dankzij deze exclusieve Miele-technologie.



DirectSelection Plus: Vermogensstanden en tijden kunt u snel en intuïtief instellen en ze worden direct weergegeven. Voor elke kookzone is er een cijferreeks van 0-9.



Keeping warm: Ideale serveertemperatuur: kookgerei wordt warmgehouden, zonder risico op aanbranden.



Twin Booster: u kunt het vermogen van de inductieverwarming verdelen naar wens. Zo kunt u het vermogen van 2 kookzones combineren en gebruiken voor 1 kookzone.



Power Flex: PowerFlex-kookzones zijn zeer veelzijdig. Dankzij het boostervermogen van tot wel 7,4 kW zijn ze bovendien ongeëvenaard snel.



GasStop: Als de gasvlam uitgaat, bijv. door overkookend voedsel of door tocht, zorgt de ontstekingsbeveiliging dat de gastoevoer wordt afgesloten.



GasStop & ReStart: Door tocht of overkookend voedsel kan de gasvlam doven. De elektronische besturing detecteert dat en probeert de brander dan automatisch te herontsteken. Lukt de herontsteking niet, dan wordt de gastoevoer direct afgesloten.



Quick Start: Gedaan met regelknoppen ingedrukt moeten houden: één keer draaien en de brander wordt ontstoken.



Comfort Clean: Supervlot te reinigen: u doet de pandragers gewoon in de afwasautomaat. Zo blijft uw gaskookvlak lang schoon.

Vaatwassers



EcoFeedback: bij de keuze van het afwasprogramma wordt het verwachte water- en stroomverbruik weergegeven.



6,5 l: Minimaal waterverbruik in het programma Automatic



Perfect Glasscare: Perfect GlassCare-technologie garandeert dat uw glazen behoedzaam worden gereinigd, zodat u er langer plezier aan beleeft.



3D Besteklade: De ingenieuze 3D-besteklade van Miele kunt u niet alleen in de breedte en diepte maar ook in de hoogte verstellen, waardoor ze perfect aan elke belading kan worden aangepast.



40 dB: perfect propere vaat en minieme werkingsgeluiden, dat kan met het programma Extra Stil, dat afwast met een geluidsniveau van 40dB(A)



38 dB: Fluisterstil: dit programma wast af met een geluidsniveau van 38 dB(A), m.a.w. nauwelijks hoorbaar.



Zoutreservoir in de deur: Met het gepatenteerde zoutreservoir in de deur kunt u het zout heel comfortabel en eenvoudig rechtop staand bij half geopende deur bijvullen.



Brilliant Light: Automatische verlichting: vier Led-lampjes zorgen voor een zee van helder licht in de vaatwasser.



Comfort Close: Praktisch: de deur is heel vlot te openen en sluiten en blijft in elke gekozen stand staan.



AutoClose: met de elektronische AutoClose techniek sluit de deur automatisch, zacht en gedempt.



AutoOpen: Voor een perfect droge vaat: na afloop van het programma gaat de deur automatisch open.



Knock2Open: door 2 klopjes vooraan op de deur opent de vaatwasser zich automatisch. Perfecte oplossing voor greeploze keukens.



Touch on Metal: De bediening gebeurt niet langer door middel van toetsen, maar op het oppervlak van de roestvrijstalen bedieningsblende.



TimeControl: Overzichtelijk: de resterende looptijd van het programma wordt aangegeven door vier LED's.




SG ready: Praktisch: met deze functie start de vaatwasser vanzelf als het stroomtarief het voordeligst is.



Miele@home: sommige Miele-huishoudtoestellen kunnen worden aangesloten op een thuisnetwerk. U herkent deze toestellen aan het Miele@home-symbool.


Ovens 60 cm

H 2161-1 B / H 2261-1 B / H 2261-1 E




* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front

H 2161-1 B / H 2261-1 B / H 2261-1 E




* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front

H 2561 B(P) / H 2661-1 B(P) / H 6160 B(P) /
H 6260 B(P) / H 6860 BP / H 6360 BP /
H 6460 BP / H 6660 BP / H 6860 BP



* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front


H 2561 B(P) / H 2661-1 B(P) / H 6160 B(P) /
H 6260 B(P) / H 6860 BP / H 6360 BP /
H 6460 BP / H 6660 BP / H 6860 BP



* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front


Compacte inbouwovens

H 2601-1 B / H 6100 B / H 6200 B(P) /
H 6401 B(P) / H 6800 BP



* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front


H 2601-1 B / H 6100 B / H 6200 B(P) /
H 6401 B(P) / H 6800 BP



* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front


Oven, 90 cm

H 6890 BP



* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front


H 6890 BP



* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front


Combi-ovens met microgolf

H 6100/H 6200/H 6300/H 6400/H 6401/
H 6600/H 6800 BM



* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front


H 6100/H 6200/H 6300/H 6400/H 6401/
H 6600/H 6800 BM



* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front


Stoomovens

DG 6010




* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front

DG 6030




* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front

DG 6100/6200/6300/6400/6401/
DG 6600/6800



* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front


DG 6100/6200/6300/6400/6401/6500
DG 6600/6800



* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front


Drukstoomovens

DGD 4635, in 45 cm-opstelling
+ AB 45-7 L




1) AB 45-7 L - mits toeslag verkrijgbaar toebehoren
* Toestellen met glazen front
** Toestellen met metalen front

DGD 4635/6635 in 38 cm-opstelling




* Toestellen met glazen front
** Toestellen met metalen front

DGD 6605/6635 liftdeur in 45 cm-opstelling + AB 45-7



1) AB 45-7 mits toeslag verkrijgbaar toebehoren
* Toestellen met glazen front
** Toestellen met metalen front


DGD 4635, DGD 6605/6635
Watertoevoer/-afvoer



- 1) Uitsnijding in de steunplank van het toestel, voor de watertoevoer- en afvoerslang
- 2) Plaats voorzien voor de elektrische aansluiting 250 x 80 mm, aansluitkabel, L = 2000 mm
- 3) Waterkraan (aansluiting koud water)
- 4) Wateraanvoerslang, L = 2000 mm
- 5) Tweede afzonderlijke sifon
- 6) Hier geen waterafvoer!
- 7) Waterafvoerslang, L = 2000 mm
- 8) Het oplopende uiteinde van de afvoerslang tot aan de ingang van de sifon mag niet hoger dan 500 mm zijn!
- 9) Let op dat achteraan het corpus bij installatie van een oven, de watertoe- afvoerslang van de drukstoomoven niet gekneld raakt.


Combistoomovens

DGC 6805 XL Watertoevoer/-afvoer




- 1) Waterkraan (aansluiting koud water)
- 2) Wateraanvoerslang= 2000 mm
- 3) Waterafvoerslang= 3000 mm
- 4) Het oplopende uiteinde van de afvoerslang tot aan de ingang van de sifon mag niet hoger dan 500 mm zijn!
- 5) Let op achteraan het corpus, bij installatie van een oven, dat de watertoe- afvoerslang van de drukstoomoven niet gekneld raakt.

DGC 6865 XXL Watertoevoer/-afvoer




- 1) Waterkraan (aansluiting koud water)
- 2) Wateraanvoerslang= 2000 mm
- 3) Waterafvoerslang= 3000 mm
- 4) Het oplopende uiteinde van de afvoerslang tot aan de ingang van de sifon mag niet hoger dan 500 mm zijn!

DGC 6500/6600/6800/6805




- * Toestellen met glazen front
 ** Toestellen met metalen front

DGC 6500/6600/6800/6805




- * Toestel met glazen front
 ** Toestel met metalen front

DGC 6300/6400




- * Toestel met glazen front
 ** Toestel met metalen front
 Het stopcontact dient, in ingebouwde toestand, vrij toegankelijk te zijn.

DGC 6660/6860/6865 XXL




- * Toestel met glazen front
 ** Toestel met metalen front
 Er mag geen rugwand geplaatst worden

DGC 6660/6860/6865 XXL




- * Toestel met glazen front
 ** Toestel met metalen front
 Er mag geen rugwand geplaatst worden

DGC 6660/6860/6865 XXL



* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front


DGC 6500, DGC 6660/6860/6865 XXL



* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front


Stoomoven met microgolf

DGM 6800



1) Uitsnijding voor verluchting -
enkel nodig bij een oven met pyrolyse
* Toestellen met glazen front
** Toestellen met metalen front


DGM 6800




1) Uitsnijding voor verluchting -
enkel nodig bij een oven met pyrolyse
* Toestellen met glazen front
** Toestellen met metalen front

Microgolfovens


M 6012




M 6032



M 6040




M 6160 / M 6260 / M 6262 TopControl



* Toestellen met glazen front
** Toestellen met metalen front


Culinaire laden

ESW 6114, ESW 6214 in combinatie met 45 cm-toestel***, voor 60 cm nis




* Toestel met glazen front
**Toestel met metalen front
*** Behalve M 6040

ESW 6129 / ESW 6229 in combinatie met 60 cm-toestel, voor 90 cm nis




* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front

EGW 6210 + DG 6030



* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front


EGW 6210 + CVA 6431



* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front

Kookvlak te combineren met een fornuis


KM 6012 in combinatie (+ H 2261-1 E)



- 1) Inbouwhoogte
- 2) Ruimte voor bevestigingselementen en toevoeringen
- 3) Vooraan


HiLight-kookvlakken

KM 5600 / KM 6202




- 1) Vooraan
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Inbouwhoogte aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440mm
- 4) enkel voor KM 6202 = aansluiting Miele@home

KM 5603




- 1) Vooraan
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Inbouwhoogte aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440mm

KM 5607, KM 6212




- 1) Vooraan
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Inbouwhoogte aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440mm

KM 6207




- 1) Vooraan
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Inbouwhoogte aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440mm
- 4) Aansluiting Miele@home

KM 6223



- 1) Vooraan
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Inbouwhoogte kabeluitgang
- 4) Trapgewijze uitsparing
- 5) Inbouwhoogte aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm
- 6) Kabelbundel, L = 1550 mm
- 7) Aansluiting Miele@home


KM 6230



- 1) Vooraan
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Inbouwhoogte kabeluitgang
- 4) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440mm
- 5) Kabelbundel, L = 1550mm
- 6) Aansluiting Miele@home

Inductiekookvlakken

KM 6115



- 1) Vooraan
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Aansluitkast, aansluitkabel, L = 1440mm lang, los meegeleverd


OPMERKING VOOR ALLE INDUCTIEKOOKVLAKKEN

Pacemaker: zo het inductiekookvlak ingeschakeld is, wordt vlakbij een elektromagnetisch veld opgewekt. In sommige gevallen kan de werking van pacemakers daardoor in het gedrang komen. Wend u in geval van twijfel tot de fabrikant van uw pacemaker Veiligheidsafstand onder het toestel.

Om een optimale ventilatie van het toestel te verzekeren dient tussen de onderkant van het toestel en een oven, een tussenbodem of een lade, een minimale veiligheidsafstand in acht te worden genomen. De minimale veiligheidsafstand tussen de onderkant van het kookvlak en:


- de bovenkant van een oven moet 15 mm bedragen
- de bodem van een tussenbodem moet 15 mm bedragen
- de bodem van een lade moet 75 mm bedragen

KM 6118




- 1) Vooraan
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Aansluitkast, aansluitkabel, L = 1440 mm lang, los meegeleverd

KM 6314




- 1) Vooraan
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Aansluiting Miele@home
- 4) Aansluitkast, aansluitkabel, L 1440 mm, lang, los meegeleverd

KM 6322




- 1) Vooraan
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Aansluiting Miele@home
- 4) Inbouwhoogte aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440mm lang, los meegeleverd

KM 6325-1




- 1) vooraan
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Aansluitkast, aansluitkabel, L = 1440 mm lang, wordt los meegeleverd

KM 6362-1




- 1) Vooraan
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Aansluitkast, aansluitkabel, L = 1440 mm lang, wordt los meegeleverd
- 4) Aansluiting voor Con@ctivity

KM 6324-1




- 1) Vooraan
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Inbouwhoogte aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440mm lang, los meegeleverd
- 4) Trapsgewijze uitsparing
- 5) Aansluiting voor Con@ctivity




- 1) Werkblad
- 2) Kookvlak
- 3) Breedte van de voeg
- 4) Houten lijst 13 mm (niet meegeleverd)

KM 6328-1




- 1) Vooraan
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Inbouwhoogte aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440mm, lang, los meegeleverd
- 4) Aansluiting voor Con@ctivity

KM 6342




- 1) Vooraan
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Aansluiting Miele@home
- 4) Aansluitkast, aansluitkabel, L 1440mm, lang, los meegeleverd

KM 6344




- 1) Vooraan
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Aansluiting Miele@home
- 4) Aansluitkast, aansluitkabel, L 1440mm, lang, los meegeleverd

KM 6347




- 1) Vooraan
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Aansluiting Miele@home
- 4) Inbouwhoogte aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440mm, lang, los meegeleverd

KM 6348, KM 6349-1




- 1) Vooraan
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Inbouwhoogte aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm, lang, los meegeleverd
- 4) Trapsgewijze uitsparing
- 5) Aansluiting voor Con@ctivity




- 1) Werkblad
- 2) Kookvlak
- 3) Breedte van de voeg
- 4) Houten lijst 13 mm (niet meegeleverd)

KM 6356 WOK




- 1) Vooraan
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Aansluiting Miele@home
- 4) Trapsgewijze uitsparing
- 5) Aansluitkast, aansluitkabel, L 1440mm, lang, los meegeleverd




- 1) Werkblad
- 2) Kookvlak
- 3) Breedte van de voeg
- 4) Houten lijst 13 mm (niet meegeleverd)

KM 6357




- 1) Vooraan
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Aansluiting Miele@home
- 4) Inbouwhoogte aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440mm, lang, los meegeleverd

KM 6366-1




- 1) Vooraan
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Aansluitkast, aansluitkabel, L = 1440mm, lang, los meegeleverd
- 4) Aansluiting voor Con@ctivity

KM 6367-1




- 1) Vooraan
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Inbouwhoogte aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440mm
- 4) Trapsgewijze uitsparing
- 5) Aansluiting voor Con@ctivity




- 1) Werkblad
- 2) Kookvlak
- 3) Breedte van de voeg
- 4) Houten lijst 13 mm (niet meegeleverd)

KM 6381




- 1) Vooraan
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Aansluiting Miele@home
- 4) Aansluitkast, aansluitkabel, L = 1440mm, lang, los meegeleverd

KM 6388




- 1) Vooraan
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Aansluiting Miele@home
- 4) Aansluitkast, aansluitkabel, L = 1440mm, lang, los meegeleverd

KM 6389




- 1) Vooraan
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Aansluiting Miele@home
- 4) Trapsgewijze uitsparing
- 5) Inbouwhoogte aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440mm, lang, los meegeleverd



- 1) Werkblad
- 2) Kookvlak
- 3) Breedte van de voeg
- 4) Houten lijst 13 mm (niet meegeleverd)


Gaskookvlakken

KM 2010 G




- 1) Vooraan
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Gasaansluiting R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)
- 4) Aansluitkast met aansluitkabel L = 2000 mm

KM 2032 G




- 1) Vooraan
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Gasaansluiting R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)
- 4) Aansluitkast met aansluitkabel L = 2000 mm

KM 2052 G




- 1) Vooraan
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Gasaansluiting R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)
- 4) Aansluitkast met aansluitkabel L = 2000 mm

KM 2356 G




- 1) Vooraan
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Gasaansluiting R 1/2-ISO-7-1(DIN EN 10226)
- 4) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000mm
- 5) Elektrische aansluiting - max. inbouwhoogte incl. kastje voor elektronica 101mm

KM 3010 G



- 1) Vooraan
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000mm
- 4) Gasaansluiting R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)


KM 3054 G



- 1) Vooraan
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm
- 4) Gasaansluiting R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

CombiSets

Combinatie CombiSet-elementen




- 1) Klemveren
- 2) Tussenlijst
- 3) Ruimte tussen tussenlijst en werkblad

De bevestiging van de klemveren 1) en de tussenlijsten 2) wordt op de afbeelding voor 3 toestellen weergegeven. Voor elk extra toestel is een extra tussenlijst nodig. De positie voor de bevestiging van een extra tussenlijst is afhankelijk van de toestelbreedte B (288 mm / 380 mm / 576 mm).

Maten voor de uitsnijding bij combinatie van verschillende CombiSet-elementen of van CombiSet-elementen met kookvlakken met smalle, opstaande rand. De tussenlijst is een esthetische vereiste bij combinatie van twee of meer CombiSet-elementen.


Voorbeelden voor de uitsnijdingsmaten	diepte in mm	breedte in mm
288 mm brede elementen		
1 Element	500	272
2 Elementen	500	560
3 Elementen	500	848
4 Elementen	500	1136
5 Elementen	500	1424
380 mm brede elementen		
1 Element	500	364
2 Elementen	500	744
3 Elementen	500	1124
576 mm brede elementen		
1 Element	500	560
2 Elementen	500	1136
288/380/576 mm brede elementen		
1 Element 288 plus 1 element 380	500	652
2 Elementen 288 plus 1 element 380	500	940
3 Elementen 288 plus 1 element 380	500	1228
1 Element 288 plus 2 elementen 380	500	1032
1 Element 288 plus 3 elementen 380	500	1412
1 Element 288 plus 1 element 576	500	848
2 Elementen 288 plus 1 element 576	500	1136
3 Elementen 288 plus 1 element 576	500	1424
1 Element 380 plus 1 element 576	500	940
2 Elementen 380 plus 1 element 576	500	1320
3 Elementen 380 plus 1 element 576	500	1700

CS 1112 E




- 1) Vooraan
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Inbouwhoogte aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000mm

CS 1223-1 I




- 1) Vooraan
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Aansluitkabel, L = 2000mm

CS 1011 G




- 1) Vooraan
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm
- 4) Gasaansluiting R 1/2-ISO 7-1(DIN EN 10226)

CS 1012-1 G




- 1) Vooraan
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000mm
- 4) Gasaansluiting R 1/2-ISO 7-1 (DIN EN 10226)

Grillplaat CS 1312 BG




- 1) Vooraan
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000mm
- 4) Afvoer kraan

Friteuse CS 1411 F




- 1) Vooraan
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000mm
- 4) Afvoer kraan

CS 1212-1 I



- 1) Vooraan
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Inbouwhoogte aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000mm
- 4) Afvoer kraan


CS 1327 Y




- 1) Vooraan
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000mm
- 4) Afvoer kraan

Dampkappen


DA 1160



DA 1100




DA 2050 / 2250




* Uitsnijdingsmaat. T: achteraan de inbouwruimte is een diepte van min. 25 mm vereist.

DA 2270




* Uitsnijdingsmaat. T: achteraan de inbouwruimte is een diepte van min. 25 mm vereist.

DA 3366 / 3466 / Extern




- 1) De wandkast moet van de voorste rand tot de tussenwand met een onderste plank uitgerust zijn. Wordt het toestel verder naar achteren gemonteerd, vb. bij montage van een frontpaneel, dan moet ook de onderste plank verder naar achteren gemonteerd worden.
- 2) De tussenwand van de wandkast moet uitneembaar zijn.
- 3) Luchtafvoer: bij afmetingen van de kasthoogte en uitsparingen moet rekening worden gehouden met gemonteerd toebehoren (bijv. geluidsdemper, DSM-module).
- 4) Luchtcirculatie via ombouwset DUU 151
- 5) Bij montage met het frame DAR 3000 voor volledige integratie: neem de afwijkende kasthoogte in acht

DA 3496 / Extern




- 1) De wandkast moet van de voorste rand tot de tussenwand met een onderste plank uitgerust zijn. Wordt het toestel verder naar achteren gemonteerd, vb. bij montage van een frontpaneel, dan moet ook de onderste plank verder naar achteren gemonteerd worden.
- 2) De tussenwand van de wandkast moet uitneembaar zijn.
- 3) Luchtafvoer: bij afmetingen van de kasthoogte en uitsparingen moet rekening worden gehouden met gemonteerd toebehoren (bijv. geluidsdemper, DSM-module).
- 4) Luchtcirculatie via ombouwset DUU 151
- 5) Bij montage met het frame DAR 3000 (voor volledige integratie) dient men rekening te houden met afwijkende kasthoogte

DA 3566, DA 3660




- 1) Luchtafvoer, luchtcirculatie via ombouwset DUU 150 wanneer de lucht langs boven uit de kast wordt gevoerd.
 - 2) Het corpus van de kast moet 38 mm korter worden gemaakt ten opzichte van de deur van de kast.
 - 3) Alternatieve luchtafvoeraansluiting naar de wand toe.
 - 4) De wandkast kan na de montage worden voorzien van een tussenwand. De sleuven voor de vetfilters (en bij werking met luchtcirculatie voor de reukfilters) moeten toegankelijk blijven.
- Bij de afmetingen van de kasthoogte en uitsparingen moet rekening worden gehouden met gemonteerd toebehoren (bijv. geluidsdemper, XKM-module).

DA 3590 / Extern, DA 3690




- 1) Luchtafvoer, luchtcirculatie via ombouwset DUU 150 wanneer de lucht langs boven uit de kast wordt gevoerd.
- 2) Het corpus van de kast moet 38 mm korter worden gemaakt ten opzichte van de deur van de kast.
- 3) Montage in een 600 mm brede kast is ook mogelijk.
- 4) Alternatieve luchtafvoeraansluiting naar de wand toe.
- 5) De wandkast kan na de montage worden voorzien van een tussenwand. De sleuven voor de vetfilters (en bij werking met luchtcirculatie voor de reukfilters) moeten toegankelijk blijven.
- 6) Als er een bodem is, moeten u ervoor zorgen dat er openingen in zijn om de houdkracht van de luifel te kunnen regelen, bijv. a) de kast, zoals op de afbeelding, heeft een aanbouwelement aan de zijkant, b) de dampkap is ingebouwd in een 600 mm brede kast met kasten ernaast. Bij de afmetingen van de kasthoogte en uitsparingen moet rekening worden gehouden met gemonteerd toebehoren (bijv. geluiddemper, XKM-module).

DA 2806




- 1) Alternatieve luchtafvoer naar achteren en naar links

DA 2806 EXT




Aansluiting luchtafvoer voor rechthoekig luchtafvoerkanal 220 x 90 mm alternatief naar achteren en naar links

DA 2906 / Extern




- 1) Aanzuigkant
- 2) Ventilator draaibaar, luchtafvoertuit bovenaan of zijdelings monteerbaar, in alle richtingen
- 3) Ventilatoreenheid kan naar keuze worden gepositioneerd. Verbinding met het toestel via luchtafvoerleiding en verbindingskabel.
- 4) Bij montage vlak bij een wand is een afstand van min. 50 mm vereist.

DA 6890 Downdraft




- 1) De ventilator kan gedraaid worden gemonteerd. Zo kan de luchtstroom van de luchtafvoer naar boven, links, rechts of onder worden gericht. De ventilator kan in dezelfde positie ook van achteren af tegen het toestel worden gemonteerd. Wordt de ventilator van achteren af tegen het toestel gemonteerd, dan moet op de plaats waar de ventilator wordt gemonteerd een uitsnijding in de rugwand van de kast worden gemaakt en moet er achter de kast een geschikte inbouwruimte zijn.
- 2) Het elektrische gedeelte kan indien gewenst links van de ventilator tegen het corpus van de dampkap worden geplaatst of op een willekeurige plaats in de kast.
- 3) Afmeting afhankelijk van het materiaal

DA 6890 Downdraft




- 1) Trapsgewijze uitsparing voor werkbladen van natuursteen (graniet, marmer)

DA 2660




1) Alternatieve luchtafvoer naar achteren.

DA 2660 Extern




1) Aansluiting luchtafvoer voor rechthoekig luchtafvoerkanaal 220 x 90 mm alternatief naar achteren en naar links

DA 2690




1) Alternatieve luchtafvoer naar achteren.

DA 2690 Extern




1) Aansluiting luchtafvoer voor rechthoekig luchtafvoerkanaal 220 x 90 mm alternatief naar achteren en naar links

DA 2620




1) Alternatieve luchtafvoer naar achteren.

DA 2620 Extern




1) Aansluiting luchtafvoer voor rechthoekig luchtafvoerkanaal 220 x 90 mm alternatief naar achteren en naar links

DA 6096 W




1) Doorgang voor de elektrische aansluiting
2) Doorgang naar achteren bij luchtafvoer naar achteren. Alternatieve luchtafvoeraansluiting naar boven
3) Luchtuitgang bij luchtcirculatie. De afstand tussen het plafond en tot het meubel, geplaatst boven de dampkap, moet min. 200 mm bedragen.

DA 6796 W




1) Doorvoer voor de elektrische aansluiting
2) Doorvoer voor luchtafvoer naar achteren. Alternatieve aansluiting naar boven.
3) Luchtuitgang bij luchtcirculatie. De afstand tot het plafond en tot het meubel, geplaatst boven de dampkap, moet min. 200 mm bedragen.

DA 5996 W




1) Luchtafvoer
2) Luchtcirculatie
3) Bij luchtcirculatie wordt de afvoer naar boven afgeleid
4+5) Oppervlakte installatie (bij luchtcirculatie enkel 4)

DA 399-6 / Extern




- 1) Luchtafvoer
- 2) Luchtcirculatie
- 3) Bij luchtcirculatie wordt de afvoer naar boven afgeleid
- 4+5) Oppervlakte installatie (bij luchtcirculatie enkel 4)

DA 419-7




- 1) Luchtafvoer
- 2) Luchtcirculatie
- 3) Bij luchtcirculatie wordt de afvoer naar boven afgeleid
- 4+5) Oppervlakte installatie (bij luchtcirculatie enkel 4)

DA 6197 W, DA 6296 W / Extern




- 1) Luchtafvoer
- 2) Luchtcirculatie
- 3) Bij luchtcirculatie wordt de afvoer naar boven afgeleid
- 4+5) Oppervlakte installatie (bij luchtcirculatie enkel 4)

DA 5796 W




- 1) Luchtafvoer
- 2) Luchtcirculatie
- 3) Bij luchtcirculatie wordt de afvoer naar boven afgeleid
- 4 5) Oppervlakte installatie (bij luchtcirculatie enkel 4)

DA 429-6 / Extern




- 1) Luchtafvoer
- 2) Luchtcirculatie
- 3) Bij luchtcirculatie wordt de afvoer naar boven afgeleid
- 4+5) Oppervlakte installatie (bij luchtcirculatie enkel 4)

DA 289-4 / Extern




- 1) Plaats van de installatie
- 2) Plaatsing van de luchtafvoer in het geval van een afvoer doorheen het plafond
- 3) Veiligheidsafstand tussen het kookvlak en de wasemkap: min. 365 mm

DA 489-4 / Extern




- 1) Luchtafvoer
 - 2) Luchtcirculatie
 - 3) Bij luchtcirculatie wordt de afvoer naar boven afgeleid
 - 4+5) Oppervlakte installatie (bij luchtcirculatie enkel 4)
- * Veiligheidsafstand tussen het kookvlak en de dampkap: min. min. 350mm

DA 7096 W




- 1) Doorvoer voor aansluitkabel. De afstand tot het plafond of tot een meubel geplaatst boven de dampkap, moet min. 300 mm bedragen.

DA 6690 W




- 1) Luchtafvoer
- 2) Luchtcirculatie
- 3) Bij luchtcirculatie wordt de afvoer naar boven afgeleid
- 4+5) Oppervlakte installatie (bij luchtcirculatie enkel 4)

DA 422-6 / Extern




1.+2.) Plaats van de installatie

DA 390-6 / Extern




- 1) Oppervlakte installatie 2) Luchtafvoer
- 3) Luchtcirculatie
- 4) Alternatieve montage met afstandslijst
- 5) Bij luchtcirculatie wordt de afvoer naar boven afgeleid
- 6) Van de aansluiting in het plafond tot de aansluiting in de dampkap moet er een aansluitkabel en bij werking met luchtafvoer een flexibele luchtafvoerleiding in gereedheid worden gebracht.

DA 420-6 / Extern




- 1) Oppervlakte installatie 2) Luchtafvoer 3) Luchtcirculatie
- 4) Alternatieve montage met afstandslijst
- 5) Bij luchtcirculatie wordt de afvoer naar boven afgeleid
- 6) Van de aansluiting in het plafond tot de aansluiting in de dampkap moet er een aansluitkabel en bij werking met luchtafvoer een flexibele luchtafvoerleiding in gereedheid worden gebracht.

DA 6296 D, DA 6197 D




- 1) Oppervlakte installatie
- 2) Luchtafvoer
- 3) Luchtcirculatie
- 4) Alternatieve montage met afstandslijst
- 5) Bij luchtcirculatie wordt de afvoer naar boven afgeleid
- 6) Van de aansluiting in het plafond tot de aansluiting van de dampkap moet er een aansluitkabel en bij werking met luchtafvoer een flexibele luchtafvoerleiding in gereedheid worden gebracht.

DA 7006 D




- 1) Aansluitkabel. De afstand tot het plafond of tot een meubel geplaatst boven de dampkap, moet min. 300 mm bedragen.

DA 424-6




- 1) Oppervlakte installatie
- 2) Alternatieve montage met afstandslijst
- 3) Van de aansluiting in het plafond tot de aansluiting in de dampkap moet er een aansluitkabel en bij werking met luchtafvoer een flexibele luchtafvoerleiding in gereedheid worden gebracht.

DA 6700 D




- 1) Aansluitkabel. De afstand tot het plafond of tot een meubel geplaatst boven de dampkap, moet min. 300 mm bedragen.

DA 424-6 V / Extern




- 1) Oppervlakte installatie
- 2) Alternatieve montage met afstandslijst
- 3) Van de aansluiting in het plafond tot de aansluiting in de dampkap moet er een aansluitkabel en bij werking met luchtafvoer een flexibele luchtafvoerleiding in gereedheid worden gebracht.

DA 424-6 / Extern



- 1) Oppervlakte installatie
- 2) Alternatieve montage met afstandsluik
- 3) Van de aansluiting in het plafond tot de aansluiting in de dampkap moet er een aansluitkabel en bij werking met luchtafvoer een flexibele luchtafvoerleiding in gereedheid worden gebracht.


DA 6690 D / Extern




- 1) Plaats van de installatie
- 2) Luchtafvoer
- 3) Luchtcirculatie
- 4) Alternative montage met afstandsluik
- 5) Bij luchtcirculatie wordt de afvoer naar boven afgeleid
- 6) Van de aansluiting in het plafond tot de aansluiting in de dampkap moet er een aansluitkabel bij werking met luchtafvoer een flexibele luchtafvoerleiding in gereedheid worden gebracht.

Koffiezetautomaten


CM 6110 / CM 6310




CVA 6431




CVA 6431 + EGW 6210



CVA 6401/6405/6805




CVA 6405/6805




Koel-, vries- en wijnkasten


K 9123 Ui, K 9122 Ui




K 32122 i / K 32142 iF




K 32222 i




K 33222 i, K 33442 iF




K 34122 i / K 34222i / K 34142 iF /
K 34242 iF / K 34272 iD / K 34472 iD




K 35222 iD / K 35272 iD / K 35422 iD /
K 35442 iF / K 35472 iD




K 37222 iD / K 37272 iD / K 37282 iD /
K 37422 iD / K 37442 iDF / K 37472 iD /
K 37473 iD




KF 37122 iD




KF 37272 iD / KF 37673 iD




KFN 37282 iD / KFN 37432 iD /
KFN 37452 iDE




KFN 37692 iDE




KDN 37132 iD / KF 37132 iD




F 32202 i, FN 32402 i




FNS 35402 i




FNS 37402 i




F 1411 Vi / F 1811 Vi / F 1911 Vi / K 1801 Vi /
K 1901 Vi / KWT 16X2Vi MasterCool




F 1472 Vi MasterCool




KF 1811 Vi / KF 1911 Vi MasterCool



KWT 6832 SGS / KWT6831 SG




KWT 6321 UG / KWT 6322 UG /
KWT 6312 UGS




Vaatwassers

G 4910 - 6200 - G 6410 - 6512 (SC)i




- 1) Hoogte van de sokkel 35-155 mm,
- 2) Hoogte van de sokkel 100-220 mm

G 6415 - 6517 - 6905 SCi XXL




- 1) Hoogte van de sokke 35-155 mm,
- 2) Hoogte van de sokkel 100-220 mm

G 4700 SCi / G 4760 SCVi




- 1) Hoogte van de sokkel 35-155 mm,
- 2) Hoogte van de sokkel 100-220 mm

G 4263 - 4960 - 6260 - 6470 - 6572
- 6583 (SC)Vi



- 1) Hoogte van de sokkel 35-155 mm,
- 2) Hoogte van de sokkel 100-220 mm

G 4268 - 4965 - 6265 - 6475 - 6577
- 6588 - 6995 (SC)Vi XXL



- 1) Hoogte van de sokkel 35-155 mm,
- 2) Hoogte van de sokkel 100-220 mm

Zorg voor het milieu


De hoeksteen van onze bedrijfsfilosofie

Verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties – beter laat zich niet samenvatten, wat duurzaam handelen voor Miele betekent. Al meer dan 115 jaar ontwikkelen en produceren wij krachtige en comfortabele huishoudelijke apparaten, die zich onderscheiden door ongeëvenaarde betrouwbaarheid, energie-efficiëntie en lange levensduur, geproduceerd met zuinig gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Vervaardigd worden onze producten door toegewijde werknemers, die zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen. In onze toeleveringsketen letten wij op de naleving van sociale en ecologische normen. Met mensen en instellingen, die bij activiteiten van Miele betrokken zijn, voeren wij een dialoog op basis van partnerschap.

In lijn hiermee staat ook ons lidmaatschap bij het VN-duurzaamheidsinitiatief Global Compact, de certificatie volgens SA8000, een internationaal geaccepteerde standaard voor goede arbeidsomstandigheden, en de ondertekening van het 'Charta der Vielfalt', het Duitse handvest voor gelijkheid van kansen in het bedrijfsleven. Certificatie volgens ISO-normen voor kwaliteits-, milieu- en energie-management evenals volgens standaarden voor veiligheid en gezondheid op het werk scheppen een systematisch kader voor verdere optimalisatie: bij de milieubescherming in de productie, bij onze producten en bij de bescherming van onze werknemers. Dit is in overeenstemming met het motto 'immer besser', dat de oprichters van Miele al op hun eerste apparaten drukten.

Duurzaamheid komt voor Miele overeen met integriteit, respect voor de natuurlijke leefomgeving, verantwoordelijkheid voor mens en milieu, continuïteit en kwaliteitsbesef. Hiervoor werd onze onderneming bekroond met de Duitse duurzaamheidsprijs 2014 en de B.A.U.M. Umweltpreis 2014.

Meer informatie over onze inspanningen op het vlak van duurzaamheid vindt u op www.miele-sustainability.com.







Miele kwaliteit

Er is geen betere

Miele staat voor kwaliteit, innovatie en internationaal toonaangevende productontwikkeling. Als premiummerk heeft Miele wereldwijd een uitstekende reputatie opgebouwd en is het uitgegroeid tot een legendarisch symbool van kwaliteit. De basis voor het succes van het Duitse familiebedrijf werd gelegd door de oprichters, Carl Miele en Reinhard Zinkann. Zij vatten de bedrijfsfilosofie "Immer besser" als volgt samen: "Blijvend succes is alleen mogelijk als men volledig achter de kwaliteit van zijn producten staat." Al ruim 110 jaar houdt Miele zich aan die belofte.

Kwaliteit

Miele-producten zijn echte premiumtoestellen en dat merk je meteen: ze blinken uit in technisch vernuft, functionaliteit en levensduur. Sinds zijn oprichting bewijst Miele telkens opnieuw zijn expertise als fabrikant van perfecte huishoudtoestellen. Op een Miele kun je altijd vertrouwen. Dat bewijzen onze interne uithoudingsproeven en het jarenlange gebruiksplezier bij u thuis.



Miele Home Program

Informatie over uw aankoop, gewoon bij u thuis!

Miele-huishoudtoestellen zijn hoogwaardige innovatieve toestellen. U zult geen seconde spijt hebben van uw aankoop van een Miele. Om te garanderen dat u optimaal plezier beleeft aan uw toestellen en de vele mogelijkheden, stellen we u graag het interessante Miele Home Program voor. Deze service houdt in dat we bij u thuis langskomen. Dit thuisbezoek is afgestemd op uw wensen en uw huishouden. We vertellen u alles over de functies van uw Miele-toestellen en hoe u ze optimaal gebruikt.

Samen met u stellen we uw favoriete programma's in. We geven uitleg over speciale functies en u krijgt advies over reiniging en onderhoud. We laten u ook zien hoe u gemakkelijk optimale resultaten kunt bereiken en geven u handige tips om jarenlang plezier te beleven aan uw Miele-toestellen.







MSC

Miele Service Certificate, 10 jaar totale zekerheid



**Miele
Service
Zertifikat**

Ondanks nauwgezette fabricage en controle van de toestellen en ook bij normaal gebruik kan echter toch een panne optreden bij uw toestel. Indien u 10 jaar lang absoluut gerust wil zijn, heeft Miele een voorstel voor u: het MSC - het Miele Service Certificate

Exclusieve Miele-garantie van 10 jaar

Miele is de enige fabrikant van huishoudtoestellen die tot 10 jaar garantie biedt vanaf de aankoopdatum.

Volledige gemoedsrust

Tijdens de looptijd van dit servicecontract zal Miele gratis – onderdelen, werktijd en verplaatsing – elke technische tussenkomst uitvoeren die het gevolg is van normale slijtage van het toestel. Uiteraard met inachtneming van de bijhorende contractvoorwaarden.

Maximale flexibiliteit

U kunt een Miele Service Certificate aanvragen gedurende de wettelijke garantietermijn van twee jaar.

Betrouwbaar en snel

U geniet van voorrangsbehandeling en snelle afwikkeling.

Meer informatie hierover op www.miele.be of tel. 02/451.16.31

Exclusive Care

Preventief onderhoud, professionele reiniging en controle van uw Miele-toestellen

Miele-huishoudtoestellen zijn synoniem voor kwaliteit en duurzaamheid. Om te garanderen dat u zo lang mogelijk plezier beleeft aan uw toestellen, stellen we u graag Exclusive Care voor. Deze service houdt in dat een Miele-servicetechnicus bij u langskomt voor professioneel preventief onderhoud van uw Miele-toestellen. We controleren uw Miele-toestellen met een door Miele ontwikkeld diagnosesysteem. Ook zorgen we ervoor dat de software van uw toestellen up-to-date is.

Met behulp van een checklist worden de verschillende functies van uw toestellen nagekeken. Bovendien worden uw toestellen gereinigd met Miele-onderhoudsproducten. Ook krijgt u waardevolle tips voor de bediening van uw Miele-toestellen. Miele geeft na een Exclusive Care-bezoek één jaar extra volledige herstelgarantie op de toestellen die gecontroleerd zijn.

Voor meer informatie kan u bellen naar 02/451.16.31



Service After Sales

Service After Sales van Miele Uw aanspreekpunt voor al uw ondersteuningsaanvragen

Met uw keuze voor een Miele haalt u een toestel in huis dat lang meegaat en kwaliteit van de bovenste plank biedt. Mocht u toch eens hulp nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met de Service After Sales van Miele. Die helpt u snel en gericht verder. De hoge kwaliteit van onze Service After Sales wordt regelmatig geverifieerd via Miele-enquêtes bij klanten en is bevestigd door onderzoek van onafhankelijke instituten.

Onder perfecte service verstaan wij niet alleen deskundige hulp wanneer u een herstelling aanvraagt. Miele heeft aandacht voor alles van de levering en installatie van uw toestellen tot de ingebruikname.

Meer informatie hierover vindt u op onze website
www.miele.be



n.v. MIELE België
Z.5 Mollem 480
BE - 1730 MOLLEM (Asse)

Ondernemingsnummer BE 0403.230.978

Internet: <http://www.miele.be>



<https://shop.miele.be>

Consumententelefoon:

02/451.16.16

voor volgende informatie:

- Toestellen
- Onderdelen en toebehoren
- Herstellingen aan huis
- Dienst naverkoop
- Afspraak Miele Center
& culinaire workshops
- Overige vragen

Algemeen telefoonnummer: 02/451.14.11

Algemeen Faxnummer: 02/451.14.14