

Inbouwtoestellen

Generatie 6000

Gamma 09/2016





Met Miele heeft u altijd zin om te koken!



Inhoud

Welkom bij Miele	05	Stoomovens	42	Dampkappen	136
Ons motto	06	Combi-stoomovens	54	Koffiezetautomaten	162
Consumentenvoordelen	08	Stoomoven met microgolf	64	Koel-, diepvries- en wijnkoelkasten	174
Design	12	Microgolfovens	72	Vaatwassers	222
Kleuren en materialen	14	Culinaire laden	80	Service after sales	252
Bedieningsconcepten	16	Vakuümladen	88		
Ovens	20	Kookvlakken	94		
Combi-ovens met microgolf	34	CombiSet	126		





Welkom bij Miele

IMMER BESSER – Onze belofte

Bij de oprichting van Miele moesten de beide oprichters zich onderscheiden van hun concurrenten om succes te boeken. Dat kun je op twee manieren: goedkoper zijn dan de rest of beter. Het is het één of het ander. Beide is praktisch onmogelijk.

Uw keuze voor Miele is een keuze voor beter.

Dat Miele de afgelopen 115 jaar telkens weer op overtuigende wijze die belofte heeft waargemaakt, blijkt niet alleen uit talrijke onderscheidingen en tests waarin Miele als beste uit de bus komt, maar ook en vooral uit de tevredenheid van vele miljoenen klanten over de hele wereld.

Belangrijk daarbij is onze continuïteit in waarden en doelen. Dit is typisch voor een bedrijf dat al generaties lang in familiehanden is en staat in schril contrast met de gang van zaken bij beursgenoteerde bedrijven, die vaak kortetermijnbelangen nastreven.

Sinds 1899 staat Miele niet alleen synoniem voor hoogwaardige kwaliteit in producten en Duits vakmanschap maar ook voor respect, eerlijkheid en een partnerschapsbenadering: onze verkooppartners, eindklanten, leveranciers, medewerkers en omwonenden zien wij als waardevolle partners. Wie een Miele koopt, maakt bovendien een milieubewuste keuze. Wij gaan zo bewust mogelijk om met grondstoffen in onze productieprocessen. Ook belangrijk is dat onze producten nieuwe maatstaven zetten qua verbruik van stroom, water en reinigingsmiddelen. Een lager verbruik is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor uw portemonnee.*

Als vierde generatie aan de leiding beloven wij u dat we trouw zullen blijven aan dit alles.

Markus Miele *Reinhard Zinkann*

Dr. Markus Miele

Dr. Reinhard Zinkann

* Voor meer informatie over onze inspanningen en richtlijnen omtrent duurzaamheid kan u terecht op www.miele-sustainability.com.

IMMER BESSER

Ons motto



Er zijn veel goede redenen om te kiezen voor Miele. Zes daarvan leest u hier.

Sinds de oprichting in 1899 is het motto 'immer besser'. Dat betekent: we stellen alles in het werk om steeds betere producten op de markt te brengen. Met andere woorden: enerzijds beter dan alle andere fabrikanten en anderzijds nóg beter dan we nu al zijn. Voor onze klanten betekent dit de geruststellende zekerheid dat ze de beste huishoudelijke toestellen in huis halen. Miele kiest u voor het leven.



De kwaliteit Miele

Al meer dan 100 jaar geldt: op een Miele kun je vertrouwen. Onze toestellen laten u niet in de steek. Als enige fabrikant in de sector testen wij producten zoals onze wasmachines, droogkasten, vaatwassers of ovens op een levensduur van 20 jaar. Eén keer Miele, altijd Miele: wereldwijd blijven klanten trouw aan Miele en bevelen ze Miele aan. Ook wat de toekomst betreft, beloven we u dat we de kwaliteit en lange levensduur altijd zullen garanderen.



De Miele techniek

Miele staat voor uitstekende resultaten met een minimaal energieverbruik. Dat slaat zowel op de hygiënische en behoedzame behandeling van uw wasgoed, vloeren en vaatwerk als op het veelzijdige kook- en bakplezier. Het resultaat van de vele innovatieve uitrustingskenmerken die u alleen bij Miele vindt. Talrijke eerste plaatsen in gerenommeerde tests overal ter wereld onderstrepen dit.



Het comfort van Miele

Of u nu kiest voor een toestel met klassieke draaiknoppen, vlakke sensortoetsen of touch-display in hoge resolutie dat u bedient zoals uw smartphone: de bediening van Miele-toestellen is gemakkelijk en leuk. Daar komt nog bij dat u in de keuken of bij het was- sen alles kunt overlaten aan handige en betrouwbare automatische programma's die perfecte resultaten garanderen, tot in de details. U merkt het: Miele maakt uw leven een stuk gemakkelijker...



Het design van Miele

Miele staat voor strakke lijnen en tijdloze elegantie. Bij geen enkel ander merk vindt u voor uw inbouwtoestellen in de keuken een vergelijkbare keuze aan homogene designlijnen en kleurwerelden voor de meest uiteenlopende stijlen qua inrichting en keukenfronten. Miele-toestellen zijn qua design volledig op elkaar afgestemd. In welke stijl uw keuken ook is ingericht: Miele past perfect.



De service van Miele

Bij Miele staat service hoog in het vaandel: onze snelle en efficiënte klantenservice is al meerdere keren gekozen tot nummer 1 in de sector. En als u informatie wilt over uw aankoop, gewoon bij u thuis, of als u professionele reiniging van uw Miele-toestellen wenst, dan komen wij graag bij u langs. Miele staat altijd voor u klaar. Beloofd!



Het merk Miele

In vele landen is Miele het meest gewilde merk van de branche. Op haar thuismarkt Duitsland werd Miele in 2013 zelfs gekozen tot beste productmerk aller tijden ('best brand ever') en liet daarbij alle andere branches achter zich. Zo'n merk zegt ook iets over de gebruiker: Miele-klanten stellen hoge eisen aan de prestaties en milieuvriendelijkheid van hun huishoudelijke apparatuur. Wie voor Miele kiest, geeft blijk van kwaliteitsbesef en stijl.

Consumenten-voordelen

2016

PRIJSVOORDEEL: SET-ACTIE

Bij aankoop van verschillende inbouwtoestellen kan u van onze set-actie met bijkomende prijsvoordelen genieten.

Contacteer uw Miele-verdeler voor meer informatie.



Miele Home Program

Miele Home Program = 2 uur advies bij u thuis voor het gebruik van uw Miele-toestellen.

Contacteer uw Miele-verdeler voor meer info.

Niet alle toestellen zijn bij elke Miele-verdeler verkrijgbaar.





Miele E-Shop – shop.miele.be



Bestel al uw Miele-accessoires via internet!

Stoomovenpannen, stofzakken, ontkalkings- en onderhoudsproducten,... Alle accessoires voor uw Miele-toestellen bestelt u makkelijk via shop.miele.be. 24 uur op 24, 7 dagen op 7 te bestellen en snel bij u thuis geleverd. Ook de eigen Miele was- en afwasmiddelen, de Miele Care Collection, is exclusief via onze internet-winkel te bestellen. Zo bent u zeker dat u de juiste producten voor uw toestellen gebruikt! Voor verdere details kan je naar shop.miele.be surfen



Miele Service Certificate, 10 jaar totale zekerheid

Sinds meer dan 100 jaar is het merk Miele synoniem van kwaliteit, duurzaamheid, veiligheid en betrouwbaarheid. De klanten weten dat Miele hun vertrouwen waard is. Ondanks nauwgezette fabricage en controle van de toestellen en ook bij normaal gebruik kan echter toch een panne optreden bij uw toestel.

Indien u 10 jaar lang absoluut gerust wil zijn, heeft Miele een voorstel voor u: het MSC - het Miele Service Certificate.

Voor een vast bedrag per toestel biedt Miele u 10 jaar lang vanaf aankoopdatum gratis alle onderdelen, werktijd en verplaatsingskosten aan bij technische interventies die noodzakelijk zijn bij normaal gebruik van uw Miele toestel.

Alle bijzonderheden evenals een bestelbon vindt u op onze website www.miele.be.

U kunt hiervoor ook terecht op het nummer 02/451.16.16.





Ontdek het Miele-stoomkoken

Via culinaire workshops

1. Kies samen met Miele de stoomoven die het best bij u past

Ontdek ons gamma stoomovens, alvorens over te gaan tot de aankoop van een stoomoven of steamer.

Na de productinformatie, kan u genieten van een heerlijk gestoomd driegangen menu.

Er is tijd en ruimte voor individuele aandacht als u dat wenst en u kan bij ons terecht met al uw vragen i.v.m. keukentoestellingen.

Uur: van 10.30 tot 14.30 uur

Ook maandelijks 1 avondsessie van 18.30 u tot 21.30 u

Hoe inschrijven: via www.miele.be

of per telefoon op het nummer 02/451.16.16

2. Stomen met de Miele-stoomoven

De Miele Culinary Advisors leren u op deskundige wijze de basistechnieken van het stoomkoken met de Miele stoomovens, combi-stoomovens en steamers aan.

Tevens krijgt u tips en trucs om uw stoomoven optimaal te onderhouden.

Uur: van 10.30 tot 14.30 uur

Hoe inschrijven: via www.miele.be

of per telefoon op het nummer 02/451.16.16

3. Combi-stomen met de Miele-combi-stoomovens

De Miele Culinary Advisors laten u aan de hand van vele voorbeelden, de veelzijdige ovenfuncties en mogelijkheden van de Miele-combistoomoven ontdekken. Zo leert u optimaal gebruik te maken van de combinatiemogelijkheden van klassieke ovenfuncties én de stoomfunctie. Tips en trucs om uw combi-stoomoven optimaal te onderhouden ontbreken evenmin.

Uur: van 10.30 tot 14.30 u

Hoe inschrijven: via www.miele.be

of per telefoon op het nummer 02/451.16.16

4. Themakoken

Echte kookliefhebbers kunnen ook bij Miele terecht voor onze workshops themakoken. In samenwerking met verschillende gerenomeerde chefs, leert u de kneepjes van het vak.

- Bij het Atelier Yves Mattagne in Tour & Taxis kunt u genieten van een kookworkshop. In het super kader van het Koninklijke Pakhuis te Tour & Taxis bereidt u samen met de chefs van het Atelier Yves Mattagne prachtige gerechten.
- In Miele's hoofdkantoor in Mollem kunt u terecht voor kookateliers met gasten als Wout Bru of Sven Ornelis.

Voor meer informatie en inschrijvingen: www.miele.be of op het nummer 02/451.16.16



Onze filosofie: design voor de hoogste levenskwaliteit

PureLine - Teruggebracht tot de essentie

PureLine staat voor uitgepuurd design. Deze toestellen gaan perfect op in een moderne keuken met een minimalistische look. De uitgestrekte glazen oppervlakken van PureLine geven de toestellen een rustige uitstraling. Kenmerkend zijn de horizontale roestvrijstalen elementen en de vrijwel zwevende greep, die contrasteert met hoogwaardig glas. De horizontale lijnen overheersen. Door meerdere toestellen naast elkaar in te bouwen, creëert u een oogstrelend horizontaal lijnenspel.





ContourLine - Zelfbewuste maar vertrouwde uitstraling

ContourLine Met hun zelfbewuste design presenteren de toestellen van de ContourLine zich als uw steun en toeverlaat in de keuken. Ze zijn ontworpen met als uitgangspunt het technische vernuft dat erachter zit. De efficiëntie van een professionele keuken en onbekommerd kokkerellen staan centraal. Vertrouwde elementen hebben een nieuwe interpretatie gekregen. Zo maakt de greep deel uit van het front. U voelt de kwaliteit van het materiaal. Het bedieningspaneel biedt optimaal gebruikskomfort en is duidelijk gescheiden van de rest van het front.



Individuele vormgeving met kleuren en materialen


De keuze uit 3 mogelijkheden

Roestvrij staal/CleanSteel





Briljantwit




Obsidiaanzwart

Precieze elektronische besturingen met intuïtieve bediening


M Touch en andere bedieningsconcepten




SensorTronic: een 5-regelig TFT-display met aan weerszijden sensortoetsen geeft alle menu-inhoud overzichtelijk weer. Kenmerkend is de zeer gemakkelijke begeleiding van de gebruiker.



DirectSensor: met een eenvoudige druk op een van de symbolen links van het display selecteert u de gewenste ovenfunctie. Om te navigeren door de verschillende niveaus van het menu, bevindt er zich rechts van het display een touch-element.



DirectControl: de gewenste ovenfunctie wordt geselecteerd via een klassieke draaiknop aan de linkerkant. Instellingen op het 4-regelige tekstdisplay, zoals temperaturen of tijden, worden geselecteerd met de rechterbedieningsknop en bevestigd via de sensortoetsen. De draaiknoppen kunt u verzinken of tevoorschijn laten komen door erop te drukken.



EasyControl: de bedieningselementen zitten op dezelfde manier in elkaar als bij DirectControl. Het enige verschil: statusinformatie zoals temperatuur- en tijdsinstellingen wordt weergegeven op een groot LCD-display van 7 segmenten.



EasySensor: het minimalistische 7-segments display geeft de temperatuur en de duur weer. Door de geïntegreerde sensortoetsen aan te raken, kunt u uw keuze instellen en bevestigen.

Met het nieuwe M Touch-display kunt u in een handomdraai de gewenste bedienings-handeling uitvoeren. Deze bediening blinkt uit in eenvoud. Toestellen met dit bedieningsconcept zijn snel en intuïtief te bedienen via sneltoetsen. Met een eenvoudige veegbeweging zoals op uw smartphone bladert u naar andere toetsen. Dankzij de centrale positie van het display en de witte tekst is de informatie perfect zichtbaar. Op de toestellen uit het topsegment wordt de informatie in meerdere kleuren weergegeven.



Hoofdmenu



Koken
met stoom

Auto

Automatische
programma's



Speciale
toepassingen



MyMiele

12:00

Eig
pr





Kent u al de combi-toestellen van Miele?

Bakken, braden, koken met stoom en opwarmen: uiteenlopende toepassingen in perfectie

Miele-inbouwtoestellen zijn beschikbaar als solo-toestellen en als combi-toestellen.

Solo-toestellen zijn toestellen die slechts de functies van één soort toestel hebben. Met andere woorden: dergelijke ovens, stoomovens, microgolfovens en culinaire laden hebben alleen hun klassieke functies.

Combi-toestellen van Miele zijn de ideale aanvulling op een klassieke oven. Toestellen van 45 cm hoog zijn perfect te combineren met een culinaire lade van Miele van 14 cm hoog om een nis van 60 x 60 cm te vullen. Hiermee opent zich een nieuwe wereld aan kookmogelijkheden. De combi-stoomoven is trouwens ook leverbaar in het formaat 60 x 60 cm.

Ook in een kleine keuken biedt het gebruik van combi-toestellen alleen maar voordelen. U kunt ze bijvoorbeeld optimaal onderbrengen in een nis van 120 cm hoog in een kolomkast. Zo beschikt u over de klassieke functies én combinatiefuncties van een oven, microgolfoven, stoomoven en culinaire lade.

Solo-toestellen



De oven - een allround talent



De stoomoven - garantie voor een gezonde bereiding



De microgolfoven - altijd klaar voor gebruik



De warmhoudladen of laden sous vide - de ideale aanvulling

Combi-toestellen



De combi-ovens met microgolf - compact en krachtig



De combi-stoomoven - perfect in combinaties



De stoomoven met microgolf - gegarandeerd gezond en snel klaargemaakt



Culinaire laden - de perfecte helper in uw keuken

Meer weten? Meer informatie over deze toestellen vindt u in de desbetreffende rubriek op www.miele.be.



Vlak onder het kookvlak of op ooghoogte

Modellen, formaten en reinigingssystemen van de Miele-inbouwovens

Modellen



Het extra grote model XXL
90 cm breed, 48 cm hoog



Het ruime model
60 cm breed, 60 cm hoog



Het klassieke model
60 cm breed, 60 cm hoog



Het compacte model
60 cm breed, 45 cm hoog

Formaten



Extra groot: XXL
90 liter, 3 inschuifniveaus



Ruim formaat
76 liter, 5 inschuifniveaus



Klassiek formaat
56 liter, 4 inschuifniveaus



Compact formaat
49 liter, 3 inschuifniveaus

Reinigingssystemen

De resultaten? Overheerlijk. Maar hoe zit het met de reiniging? Miele biedt u twee verschillende oplossingen om de reiniging zo eenvoudig mogelijk te houden: PerfectClean en pyrolyse.



PerfectClean



Pyrolyse



PyroFit



Bakken wordt puur plezier!

De highlights* van de Miele inbouwovens

Exclusief Miele Profi-functie¹⁾

Elk levensmiddel heeft zijn eigen specifieke eigenschappen. De kunst van koken bestaat erin die eigenschappen te kennen en de smaken ten volle tot hun recht te laten komen. Een perfect brood bakken was vroeger iets wat alleen was weggelegd voor de bakker. Met de Profi-functie van een Miele-oven kunt u dat zélf doen. De functie zorgt voor een verhoogde luchtvochtigheid in de ovenruimte, wat leidt tot betere bak- en braadresultaten. En dat voor een brede waaier aan gerechten. Resultaat? Heerlijk ruikend, luchtig brood met een knapperige korst; broodjes en croissants alsof ze van de bakker komen; mals en sappig vlees; perfect bereide ovenschotels; overheerlijke soufflés en nog veel meer.



Exclusief Miele Draadloze spijzen thermometer²⁾

Geen toezicht vereist bij de bereiding: de resttijdindicatie geeft nauwkeurig weer wanneer vlees, vis of gevogelte klaar zal zijn.

Exclusief Miele Volledig uittrekbare FlexiClip-geleiders³⁾

Naar eigen wens inzetbaar op elk bereidingsniveau: ideaal om buiten de hete ovenruimte veilig het gerecht te overgieten, om te keren of uit te nemen.

Automatische programma's

Tover moeiteloos meer dan 100 heerlijke gerechten op tafel. Van brood en taart/cake tot vlees: alles wordt volledig automatisch bereid.

Exclusief Miele Speciale toepassingen

Naast de gebruikelijke functies biedt het toestel ook een waaier aan speciale programma's voor maximaal bedieningscomfort, bijv. Drogen.

Exclusief Miele Crisp function

Voor lekker knapperige resultaten: droge warmte zorgt ervoor dat gerechten zoals pizza en frietjes heerlijk krokant worden.

* Afhankelijk van het toestel

¹⁾ Patent: EP 2 190 295 B1

²⁾ Patent: EP 1 985 983 B1

³⁾ Patent: DE 10 2006 015 444 B4

Wat betekent elk pictogram?

Alle symbolen voor inbouwovens in vogelvlucht

Op de volgende pagina's worden alle inbouwovens van Miele nog eens in detail weergegeven in tabellen. De producten van Miele hebben veel verschillende functies en eigenschappen.

De belangrijkste kenmerken worden vlak boven het product vermeld via pictogrammen. Zo kunt u in één oogopslag vergelijken. Op deze pagina vindt u een handig overzicht van alle gebruikte symbolen, telkens met een woordje uitleg erbij.



Bediening
Toont het besturingssysteem van het toestel aan.



Intuïtieve bediening met één vingertip



Touch-bediening via een verlicht cijferblok en sensortoetsen



Directe selectie van bedrijfsmodus en kooktijd met sensortoetsen, 4-regelige tekstdisplay



Selectie van bedrijfsmodus en kooktijd met bedieningsknoppen, 4-regelige tekstdisplay



Selectie van bedrijfsmodus en kooktijd met bedieningsknoppen, LCD-display

Ovencapaciteit
Geeft de capaciteit van de binnenkant van het toestel aan



Miele Inbouwovens hebben een verschillende ovencapaciteit - van 49 tot 90 liter

Onderhoudscomfort
Toont het reinigingssysteem van het toestel aan.



Gepatenteerde oppervlakteveredeling voor ongeëvenaard reinigingscomfort



Zelfreiniging van de ovenruimte



De ovenruimte en accessoires worden helder schoon door pyrolyse

Energie-efficiëntieclassen
Geeft de energie-efficiëntieklasse van het toestel weer



De energie-efficiëntie wordt aangeduid.

Profi-functie
Het toestel beschikt over de Profi-functie



Combinatie van een gebruikelijke bedrijfsmodus en vochtigheid. Er zijn verschillende opties naargelang het toestel

FlexiClip-bakgeleiders
Het toestel is met FlexiClip-bakgeleiders uitgerust



Volledig uitschuifbare geleiders voor een veilige hantering van de bak- en braadroosters buiten de ovenruimte

Automatische programma's
Het toestel beschikt over automatische programma's



Automatisch en zonder moeite gerechten bereiden



Spijzenthermometer

Het toestel is met een spijzenthermometer uitgerust



Tot op de graad nauwkeurig garen



Garen op lage temperatuur

Het toestel beschikt over deze modus




Perfect resultaat door het vlees op lage temperatuur te doen garen

Vind de Miele inbouwoven van uw keuze

Inbouwovens


Inbouwovens PureLine, 60 cm hoog



H 2261-1 B - A+

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart
- EasyControl-bediening, symbolen
- 56 l, 4 bereidingsniveaus, snel opwarmen
- Ovenruimte PerfectClean, katalytische rugwand
- 8 ovenfuncties, o.a. Hetelucht Plus, Circulatiegrill
- Individuele instellingen, Start-/stopprogramma
- Bakplaat, combi-rooster met PerfectClean


€ 699,-*



H 2661-1 B - A+

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart
- EasyControl-bediening, symbolen
- **76 l, 5 bereidingsniveaus, kookwekker**
- Ovenruimte PerfectClean, katalytische rugwand
- 8 ovenfuncties, o.a. Hetelucht Plus, Circulatiegrill
- Individuele instellingen
- Bakplaat, combi-rooster met PerfectClean

€ 999,-*



H 6260 B - A+


- R.v.s. CleanSteel
- EasyControl-bediening, symbolen
- 76 l, 5 bereidingsniveaus, kookwekker
- Ovenruimte PerfectClean, katalytische rugwand
- **9 ovenfuncties, o.a. Profi-functie**
- **Voorgeprogrammeerde temperatuur, 30 – 300°C**, individuele instellingen
- **FlexiClip-bakblikgeleiders, bakplaten (3)**, combi-rooster **en zijroosters** met PerfectClean

€ 1.349,-*

Wijzigingen voorbehouden.


* Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)

Inbouwovens ContourLine, 60 cm hoog




H 2161-1 B - A+

- R.v.s. CleanSteel
 - EasyControl-bediening, symbolen
 - 56 l, 4 bereidingsniveaus, snel opwarmen
 - Ovenruimte PerfectClean, katalytische rugwand
 - 8 ovenfuncties, o.a. Hetelucht Plus, Circulatiegrill
 - Individuele instellingen, Start-/stopprogramma
 - Bakplaat, combi-rooster met PerfectClean
- € 699,-*



H 2561 B - A+

- R.v.s. CleanSteel
 - EasyControl-bediening, symbolen
 - **76 l, 5 bereidingsniveaus, kookwekker**
 - Ovenruimte PerfectClean, katalytische rugwand
 - 8 ovenfuncties, o.a. Hetelucht Plus, Circulatiegrill
 - Individuele instellingen
 - Bakplaat, combi-rooster met PerfectClean
- € 999,-*



H 6160 B - A+

- R.v.s. CleanSteel
 - EasyControl-bediening, symbolen
 - 76 l, 5 bereidingsniveaus, kookwekker
 - Ovenruimte PerfectClean, katalytische rugwand
 - **9 ovenfuncties, o.a. Profi-functie**
 - **Voorgeprogrammeerde temperatuur, 30-300°C**, individuele instellingen
 - **Bakplaten (2), combi-rooster en zijroosters met PerfectClean**
- € 1.249,-*


Wijzigingen voorbehouden.

* Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)

Vind de Miele inbouwoven van uw keuze


Inbouwovens

Inbouwovens PureLine met pyrolyse, 60 cm hoog



H 2666 BP, pyrolyse - A+ NEW

- R.v.s. CleanSteel
 - EasyControl-bediening, symbolen
 - 76 l, 5 bereidingsniveaus, kookwekker
 - 8 ovenfuncties, o.a. Hetelucht Plus, Circulatiegrill
 - Individuele instellingen, bakplaat, combi-rooster met PerfectClean
 - **Voucher voor gratis FlexiClips**
- € 999,-* – Leverbaar 10/2016**



H 6260 BP, pyrolyse - A+

- R.v.s. CleanSteel
 - EasyControl-bediening, symbolen
 - 76 l, 5 bereidingsniveaus, kookwekker
 - **9 ovenfuncties, o.a. Profi-functie**
 - **Voorgeprogrammeerde temperatuur, 30-300°C**, individuele instellingen
 - **FlexiClip-bakblikgeleiders, combi-rooster, zijroosters met PyroFit**
 - **Bakplaten (3) met PerfectClean**
- € 1.699,-***



H 6460 BP, pyrolyse - A+

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart
 - **DirectControl-bediening, tekstdisplay**
 - 76 l, 5 bereidingsniveaus,
 - **automatisch snel opwarmen**
 - **10 ovenfuncties, o.a. Profi-functie, braadautomaat**
 - **100 Automatische- en 20 eigen programma's**
 - FlexiClip-bakblikgeleiders, combi-rooster, zijroosters met PyroFit
 - Bakplaten (3) met PerfectClean
- € 1.999,-***

Wijzigingen voorbehouden.

* Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)

Inbouwovens PureLine met pyrolyse, 60 cm hoog



H 6660 BP , pyrolyse - A+

- R.v.s. CleanSteel
 - **SensorTronic-bediening, tekstdisplay**
 - 76 l, 5 bereidingsniveaus, automatisch snel opwarmen
 - 10 ovenfuncties, o.a. Profi-functie, braadautomaat
 - 100 Automatische- en 20 eigen programma's
 - **Crisp-functie, spijzenthermometer met draad**
 - FlexiClip-bakblikgeleiders, combi-rooster, zijroosters met PyroFit
 - Bakplaten (3) met PerfectClean
- € 2.699,-*



H 6860 BP, pyrolyse - A+

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart
 - **M Touch-bediening, Miel@home ready**
 - 76 l, 5 bereidingsniveaus
 - 10 ovenfuncties, o.a. Profi-functie, braadautomaat
 - 100 Automatische- en 20 eigen programma's
 - Crisp-functie, **draadloze spijzenthermometer**
 - FlexiClip-bakblikgeleiders, combi-rooster, zijroosters met PyroFit
 - Bakplaten (3) met PerfectClean
- € 3.099,-*


Wijzigingen voorbehouden.

* Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)

Vind de Miele inbouwoven van uw keuze


Inbouwovens

Inbouwovens ContourLine met pyrolyse, 60 cm hoog



H 2566 BP, pyrolyse - A+ NEW

- R.v.s. CleanSteel
 - EasyControl-bediening, symbolen
 - 76 l, 5 bereidingsniveaus, kookwekker
 - 8 ovenfuncties, o.a. Hetelucht Plus, Circulatiegrill
 - Individuele instellingen, bakplaat, combi-rooster met PerfectClean
 - **Voucher voor gratis FlexiClips**
- € 999,-* Leverbaar 10/2016**



H 6160 BP, pyrolyse - A+

- R.v.s. CleanSteel
 - EasyControl-bediening, symbolen
 - 76 l, 5 bereidingsniveaus, kookwekker
 - **9 ovenfuncties, o.a. Profi-functie**
 - **Voorgeprogrammeerde temperatuur, 30 – 300°C**, individuele instellingen
 - **Combirooster, zijroosters met PyroFit**
 - **Bakplaten (2) met PerfectClean**
- € 1.599,-***



H 6360 BP, pyrolyse - A+

- R.v.s. CleanSteel
 - **DirectControl-bediening, tekstdisplay**
 - 76 l, 5 bereidingsniveaus, **automatisch snel opwarmen**
 - **10 ovenfuncties**, o.a. Profi-functie, **braadautomaat**
 - **100 Automatische- en 20 eigen programma's**
 - Combirooster, zijroosters met PyroFit
 - Bakplaten (2) met PerfectClean
- € 1.899,-***


Wijzigingen voorbehouden.

* Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)

Vind de Miele inbouwoven van uw keuze

Compacte inbouwovens


Compacte inbouwovens PureLine, 45 cm hoog



H 2601-1 B - A+

- R.v.s. CleanSteel
- EasyControl-bediening, symbolen
- 49 l, 3 bereidingsniveaus, kookwekker
- 8 ovenfuncties, o.a. Hetelucht Plus, Circulatiegrill
- Individuele instellingen
- Bakplaat, combi-rooster met PerfectClean

€ 999,-*



H 6200 B - A+

- R.v.s. CleanSteel
- EasyControl-bediening, symbolen
- 49 l, 3 bereidingsniveaus
- **9 ovenfuncties, o.a. Profi-functie**
- **Voorgeprogrammeerde temperatuur, 30 – 300°C**, individuele instellingen
- **FlexiClip-bakgeleiders, bakplaten (3), combi-rooster, zijroosters met PerfectClean**

€ 1.349,-*



H 6401 B - A+

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart
- **DirectSensor-bediening, tekstdisplay**
- 49 l, 3 bereidingsniveaus
- **10 ovenfuncties**, o.a. Profi-functie, braadautomaat
- **100 Automatische- en 20 eigen programma's**
- FlexiClip-bakgeleiders, bakplaten (3), combi-rooster, zijroosters met PerfectClean

€ 1.899,-


Wijzigingen voorbehouden.

* Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)

Vind de Miele inbouwoven van uw keuze

Compacte inbouwovens / XXL-oven

Compacte inbouwovens
ContourLine, 45 cm hoog



H 6100 B - A+

- R.v.s. CleanSteel
 - EasyControl-bediening, symbolen
 - 49 l, 3 bereidingsniveaus
 - 9 ovenfuncties, o.a. Profi-functie
 - **Voorgeprogrammeerde temperatuur, 30 – 300°C**, individuele instellingen
 - **Bakplaten (2)**, combirooster met PerfectClean
- € 1.249,-*

Inbouwoven PureLine met pyrolyse, 90 cm breed, 60 cm hoog



H 6890 BP - pyrolyse - "M-Touch" - A

- R.v.s. CleanSteel
 - **M Touch-bediening, Miele@home ready**
 - **90 l, TwinPower hetelucht ventilator**
 - 10 ovenfuncties, o.a. Profi-functie, **braadautomaat**
 - 100 Automatische- en 20 eigen programma's
 - **Crisp-functie, draadloze spijzenthermometer, draaispit**
 - **2 paar FlexiClip-bakblikgeleiders**
- € 6.599,-*


Wijzigingen voorbehouden.

* Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)

Vind de Miele inbouwoven van uw keuze

Inbouwovens

Compacte inbouwovens PureLine met pyrolyse, 45 cm hoog



H 6200 BP, pyrolyse - A+

- R.v.s. CleanSteel
- EasyControl-bediening, symbolen
- 49 l, 3 bereidingsniveaus
- 9 ovenfuncties, o.a. Profi-functie
- **Voorgeprogrammeerde temperatuur, 30 – 300°C**, individuele instellingen
- FlexiClip-bakblikgeleiders,
- combirooster, zijroosters met PyroFit
- Bakplaten (3) met PerfectClean

€ 1.699,-*



H 6401 BP, pyrolyse - A+

- R.v.s. CleanSteel
- **DirectSensor-bediening, tekstdisplay**
- 49 l, 3 bereidingsniveaus
- **10 ovenfuncties**, o.a. Profi-functie, braadautomaat
- **100 Automatische- en 20 eigen programma's**
- FlexiClip-bakblikgeleiders, combirooster, zijroosters met PyroFit
- Bakplaten (3) met PerfectClean

€ 2.199,-*



H 6800 BP, pyrolyse - A+

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart
- **M Touch-bediening, Miele@home ready**
- 49 l, 3 bereidingsniveaus
- 10 ovenfuncties, o.a. Profi-functie, braadautomaat
- 100 Automatische- en 20 eigen programma's
- **Crisp-functie, draadloze spijzen thermometer**
- FlexiClip-bakblikgeleiders, combirooster, zijroosters met PyroFit
- Bakplaten (3) met PerfectClean

€ 3.099,-*

Wijzigingen voorbehouden.

* Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)




Twée in één

Combinatie van twee volwaardige toestellen in een compact formaat

De compacte combi-oven met microgolf-functies combineert op ingenieuze wijze de voordelen van twee toestellen in een nis van 45 cm hoog. Hiermee krijgt u twee in één: een volwaardige oven die een brede waaier aan ovenfuncties biedt, zoals Hetelucht Plus, én een krachtige microgolfoven.

U bent vrij om te kiezen hoe u het toestel gebruikt. Enerzijds kunt u de functies afzonderlijk gebruiken. Met de ovenfuncties kunt u bijvoorbeeld ovenvers brood bakken of een lekkere taart. Met de microgolffunctie kunt u dan weer snel een chocomelk opwarmen. Anderzijds kunt u de functies ook combineren. Afhankelijk van het gerecht, bespaart u daardoor tot wel 30% tijd.





De perfecte combinatie van twee kookfuncties!

De highlights* van de Miele combi-ovens met microgolf

**Exclusief
Miele**

Roestvrijstalen ovenruimte met PerfectClean-veredeling en lijnstructuur

De roestvrijstalen ovenruimte van de compacte combi-oven (met microgolven) heeft een speciale lijnstructuur. Het oppervlak is veredeld met PerfectClean. Daardoor is het minder gevoelig voor krassen en veel gemakkelijker te reinigen dan een klassieke roestvrijstalen ovenruimte, die glad is. Met PerfectClean veredelde oppervlakken hebben uitstekende antiaanbak eigenschappen, zelfs tijdens de bereiding. Er kleeft aanzienlijk minder vuil aan de wanden van de ovenruimte.



Combinatieprogramma's met microgolven

Veelzijdig en tijdsbesparend: door een gewone ovenfunctie te combineren met microgolven, kunt u een gerecht tot 30% sneller bereiden.

Quick-microgolffunctie

In een handomdraai het hoogste vermogen: via een afzonderlijke sensortoets kunt u snel de microgolffunctie inschakelen.

Automatische programma's

Tover moeiteloos meer dan 100 heerlijke gerechten op tafel. Van brood en taart/cake tot vlees: alles wordt volledig automatisch bereid.

Spijzethermometer

Menu's perfect getimed bereiden: u kunt de resttijd gewoon aflezen op het display, zodat u niet hoeft te stressen.

**Exclusief
Miele**

Popcorntoets

Eén druk op een toets volstaat om snel en makkelijk een pak popcorn te bereiden.

* Afhankelijk van het toestel

Wat betekent elk pictogram?

Alle symbolen voor combi-ovens met microgolf in vogelvlucht

Op de deze pagina worden alle combi-ovens met microgolf van Miele nog eens in detail weergegeven in tabellen. De producten van Miele hebben veel verschillende functies en eigenschappen.

De belangrijkste kenmerken worden vlak boven het product vermeld via pictogrammen. Zo kunt u in één oogopslag vergelijken. Op deze pagina vindt u een handig overzicht van alle gebruikte symbolen, telkens met een woordje uitleg erbij.



 **Bediening**
Toont het besturingssysteem van het toestel aan

 Intuïtieve bediening met één vingertip

 Touch-bediening via een verlicht cijferblok en sensortoetsen

 Directe selectie van bedrijfsmodus en kooktijd met sensortoetsen, 4-regelige tekstdisplay

 Selectie van bedrijfsmodus en kooktijd met bedieningsknoppen, 4-regelige tekstdisplay

 Selectie van bedrijfsmodus en kooktijd met bedieningsknoppen, LCD-display

 **Ovencapaciteit**
Geeft de capaciteit van de binnenkant van het toestel aan

 43 liter

 **Onderhoudscomfort**
Toont het reinigingssysteem van het toestel aan

 Gepatenteerde oppervlakteveredeling voor ongeëvenaard reinigingscomfort

 **Microgolfvermogen**
Toont het microgolfvermogen van het toestel

 Microgolfvermogen: 1000 Watt

 **Combi-modus**
Het toestel kan op de combi-modus ingesteld worden

 Flexibele en tijdbesparende modus, bespaart tot 30% van uw tijd

 **Popcorn**
Het toestel beschikt over een popcorn-toets

 Voor snel en makkelijk verse popcorn te bereiden

 **Automatische programma's**
Het toestel beschikt over automatische programma's

 Automatisch en zonder moeite gerechten bereiden

 **Spijzen thermometer**
Het toestel is met een spijzen thermometer uitgerust

 Tot op de graad nauwkeurig garen

 **Garen op lage temperatuur**
Het toestel beschikt over deze modus

 Perfect resultaat door het vlees op lage temperatuur te doen garen

Vind de Miele combi-oven van uw keuze

Combi-ovens met microgolf

Combi-ovens met microgolf PureLine, 45 cm hoog



H 6200 BM

- R.v.s. CleanSteel
- EasyControl-bediening, symbolen
- 43 l, 3 bereidingsniveaus
- 6 ovenfuncties, microgolf (80 – 1000 W), 2 combi-functies oven/microgolf
- Popcorn-toets, Quickstart

€ 1.449,-*



H 6400 BM

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart
- **DirectControl-bediening, tekstdisplay**
- 43 l, 3 bereidingsniveaus
- 6 ovenfuncties, microgolf (80-1000 W), **4 combi-functies oven/microgolf, grill**
- **60 Automatische- en 20 eigen programma's**
- Popcorn-toets, Quickstart

€ 1.849,-*



H 6401 BM

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart
- **DirectSensor, tekstdisplay met Touch-bediening**
- 43 l, 3 bereidingsniveaus
- 6 ovenfuncties, microgolf (80 – 1000 W), 4 combi-functies oven/microgolf, grill
- 60 Automatische- en 20 eigen programma's
- Popcorn-toets, Quickstart

€ 2.099,-*

Wijzigingen voorbehouden.

* Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)

Vind de Miele combi-oven van uw keuze

Combi-ovens met microgolf

Combi-ovens met microgolf, PureLine, 45 cm hoog



H 6600 BM

- R.v.s. CleanSteel
- **SensorTronic-bediening**, tekstdisplay
- 43 l, 3 bereidingsniveaus
- **9 ovenfuncties**, microgolf (80 – 1000 W), 4 combi-functies oven/microgolf, grill
- **100 Automatische-** en 20 eigen programma's
- **Spijzen thermometer met draad**
- Popcorn-toets, Quickstart

€ 2.399,-*



H 6800 BM – “M-Touch”


- R.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart
- **M Touch-bediening, Miele@home ready**
- 43 l, 3 bereidingsniveaus
- 9 ovenfuncties, microgolf (80 – 1000 W), 4 combi-functies oven/microgolf, grill
- 100 Automatische- en 20 eigen programma's
- **Spijzen thermometer met draad**
- Popcorn-toets, Quickstart

€ 2.799,-*

Wijzigingen voorbehouden.

* Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)

Combi-ovens met microgolf ContourLine, 45 cm hoog



H 6100 BM

- R.v.s. CleanSteel
- EasyControl-bediening, symbolen
- 43 l, 3 bereidingsniveaus
- 6 ovenfuncties, microgolf (80 – 1000 W), 2 combi-functies oven/microgolf
- Popcorn-toets, Quickstart

€ 1.449,-*



H 6300 BM

- R.v.s. CleanSteel
- **DirectControl-bediening, tekstdisplay**
- 43 l, 3 bereidingsniveaus
- 6 ovenfuncties, microgolf (80 – 1000 W), **4 combi-functies oven/microgolf, grill**
- **60 Automatische- en 20 eigen programma's**
- Popcorn-toets, Quickstart

€ 1.849,-*

Wijzigingen voorbehouden.

* Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)



Modellen

Inbouwstoomoven

Miele stoomovens kunt u op tal van manieren integreren in uw keukenomgeving. Dankzij hun compacte formaat – 60 cm breed – passen ze perfect in standaardnissen in kasten. Zo kunt u in alle vrijheid kiezen waar u uw Miele stoomoven plaatst.

Vrijstaande stoomoven

Is er in uw keuken geen ruimte voor de inbouw van een extra toestel maar wilt u toch genieten van de voordelen van een stoomoven? Geen nood. De vrijstaande stoomoven van Miele biedt soelaas. Hij wordt bij voorkeur geplaatst op het keukenaanrecht. Wat Bedieningscomfort en veelzijdigheid betreft, is hij de evenknie van zijn inbouwbroer.

Variatie troef: voor elk wat wils

De diverse mogelijkheden bij Miele stoomovens

Diverse modellen

Miele stoomovens zijn verkrijgbaar in een ruime keuze aan mogelijkheden. In ons brede aanbod vindt u zeker uw gading.



Het klassieke model

60 cm breed, 45 cm hoog



Het compacte model

50 cm of 60 cm breed, 35 cm hoog



**Exclusief
Miele**

De drukstoomoven (steamer)

60 cm breed, 38 cm hoog



De vrijstaande stoomoven

50 cm breed, 37 cm hoog

Soorten



Stoomoven

De Miele stoomoven werkt (zonder druk) in het temperatuurbereik van 40-100 °C. Hiermee kunt u groenten, vis, bijgerechten, desserts en tal van andere gerechten behoedzaam, gezond en lekker bereiden.



**Exclusief
Miele**

Drukstoomoven (steamer)

Met de Miele drukstoomoven (steamer) kunt u ook stoomkoken met druk in het temperatuurbereik van 101-120 °C. Hiermee kunt u maar liefst 50% tijd besparen in vergelijking met stoomkoken zonder druk.

Stoomopwekking buiten de ovenruimte

Alle Miele stoomovens bieden een unieke troef ten opzichte van stoomsystemen van andere merken: het toomaggregaat bevindt zich buiten de ovenruimte. De voordelen daarvan zijn legio: ideale stoomhoeveelheid, optimale temperatuurmeting en -nauwkeurigheid, bereidingstijden die losstaan van de hoeveelheden die u bereidt, en snelle opwarming. Doordat er nooit kalkaanslag is in de ovenruimte, is de reiniging een fluitje van een cent.



**Exclusief
Miele**

MultiSteam

Externe stoomopwekking voor grote ovenruimtes



MonoSteam

Externe stoomopwekking voor kleine ovenruimtes



PowerSteam

Snelle stoomopwekking in de drukstoomoven



Miele



Gezond genieten!

De highlights* van de Miele stoomovens

Exclusief Miele MultiSteam

Resultaten die perfect beantwoorden aan uw smaak? Een koud kunstje. De Miele stoomoven is een echte alleskunner en de ideale aanvulling op de oven en het kookvlak. Omdat de bereidingstijden voor koken met stoom en traditioneel koken vrijwel identiek zijn, hoeft u niet eens uw kookgewoontes aan te passen. U kunt voorgerechten, soep, vis, vlees, groenten, bijgerechten of desserts afzonderlijk bereiden of u kunt een compleet menu in één keer klaarmaken. Al dente, sappig of mals? Niets is de Miele-stoomoven te veel, hoe veeleisend u ook bent. Voor perfecte resultaten zorgt de unieke Miele MultiS-team-technologie. 8 stoomtoevoeropeningen zorgen voor een snelle stoomopwekking, snelle opwarmtijden en een snelle verdeling van de stoom in de ovenruimte. Voordeel? Gelijmatigere bereidingsresultaten.



Exclusief Miele Grote ovenruimte en ruime capaciteit

Benut de hele diepte: u kunt vis, groenten of vlees tegelijk koken met stoom. Er is geen smaakoverdracht tussen de gerechten.

Exclusief Miele Automatische Menukoken-functie

Maak een compleet menu klaar: met de Menukoken-functie bepaalt het toestel automatisch de temperatuur, bereidingstijd en volgorde waarin u de producten in het toestel moet plaatsen.

Gemakkelijk te reinigen

Gedaan met kalkafzetting: de ovenruimte is snel en makkelijk te reinigen dankzij de stoomopwekking buiten de ovenruimte.

Exclusief Miele Stoomkoken met druk

Bespaar tijd en kook gezond: in het temperatuurbereik van 101 tot 120 °C zijn groenten, vlees en peulvruchten dubbel zo snel klaar.

Exclusief Miele Speciale automatische programma's

Bereiden met succes-garantie: De 5 meest populaire recepten als automatische programma's.

* Afhankelijk van het toestel



Extra voordelen van de Miele drukstoomoven (steamer)

Een krachtpatser met looks

PowerSteam

Het origineel. Zelfs na 30 jaar weet de eerste stoomtechnologie voor huishoudelijke toestellen nog steeds te overtuigen dankzij de snelle stoomopwekking. De combinatie van de kleine ovenruimte en het krachtige stoomaggregaat van 5,0 kW staat garant voor supersnelle opwarmtijden. Het stomen met druk bij temperaturen tot 120 °C leidt tot de kortste bereidingstijden die haalbaar zijn met stoomkoken. Dat maakt van de PowerSteam-technologie de meest compromisloze manier om te koken met stoom.



Extra korte bereidingstijden

Bespaar tot 50% tijd ten opzichte van traditioneel koken: snelle en makkelijke bereiding van levensmiddelen bij temperaturen van 100 °C tot 120 °C.

Snelste opwarmtijden

Korter stoomproces: dankzij het extra krachtige stoomaggregaat tovert u snel perfecte resultaten op tafel.

Displays voor temperatuur en tijd

Het front telt twee displays, zodat u makkelijk het verloop kunt volgen.

Automatische afkoeling

Gerechten stomen niet verder: na afloop van een bereiding wordt het gerecht afgekoeld tot de ideale serveertemperatuur.

Veiligheidsvoorzieningen

Uw beschermengel: betrouwbare veiligheidssystemen staan garant voor maximaal bedieningscomfort en een hoge veiligheid.

Wat betekent elk pictogram?

Alle symbolen voor de stoomoven in vogelvlucht

Op deze pagina worden alle stoomovens van Miele nog eens in detail weergegeven in tabellen. De producten van Miele hebben veel verschillende functies en eigenschappen.

De belangrijkste kenmerken worden vlak boven het product vermeld via pictogrammen. Zo kunt u in één oogopslag vergelijken. Op deze pagina vindt u een handig overzicht van alle gebruikte symbolen, telkens met een woordje uitleg erbij.



Bediening

Toont het besturingssysteem van het toestel aan



Intuïtieve bediening met één vingertip



Touch-bediening via een verlicht cijferblok en sensortoetsen



Directe selectie van bedrijfsmodus en kooktijd met sensortoetsen, 4-regelige tekstdisplay



Selectie van bedrijfsmodus en kooktijd met bedieningsknoppen, LCD-display



Selectie van temperatuur en kooktijd met sensortoetsen, 7-regelige display



Ovencapaciteit

Geeft de capaciteit van de ovenruimte van het toestel aan



De Miele stoomovens hebben een verschillende ovencapaciteit - van 24 of 38 liter



Sous vide koken

het toestel beschikt over deze bereidingsmodus



Kookproces waarbij de spijsen in een vacuümverpakking zachtjes aan gaar worden.



Automatische programma's

Het toestel beschikt over automatische programma's



Automatisch en zonder moeite gerechten bereiden



Stoomtechnologieën

Geeft de stoomontwikkeling van het toestel weer



Snelle stoomontwikkeling en gelijkmatige stoomverdeling via 8 stoomuitlaten




Stoomverdeling via een stoomuitlaat

Wat betekent elk pictogram?

Alle symbolen van de steamer in vogelvlucht

Op de deze pagina worden alle steamers van Miele nog eens in detail weergegeven in tabellen. De producten van Miele hebben veel verschillende functies en eigenschappen.

De belangrijkste kenmerken worden vlak boven het product vermeld via pictogrammen. Zo kunt u in één oogopslag vergelijken. Op deze pagina vindt u een handig overzicht van alle gebruikte symbolen, telkens met een woordje uitleg erbij.



Ovencapaciteit

Geeft de capaciteit van de binnenkant van het toestel aan



Ovencapaciteit: 19 liter



Stoomoventechnologieën

Geeft de stoomontwikkeling van het toestel weer



Stoomaggregaat van 5,0 kW en stoomkoken met druk voor de kortste bereidingstijden



Vaste wateraansluiting

Een vaste wateraansluiting is mogelijk





Vaste wateraansluiting: het toestel is op een vaste watertoevoer aansluitbaar

Vind de Miele stoomoven van uw keuze

Vrijstaande stoomoven/Inbouwstoomovens

Vrijstaande stoomoven,
38 cm hoog




DG 6010

- Obsidiaanzwart
- EasySensor-bediening
- Stoomkoken zonder smaakoverdracht
- 24 l, 3 bereidingsniveaus, Automatisch ontkalken
- MonoSteam-technologie, externe stoomopwekking
- Links opendraaiende deur, waterreservoir met stoomaggregaat
- 2 stoompannen met gaatjes, 1 opvangschaal

€ 999,-*

Drukloze inbouwstoomovens
PureLine, 36 cm hoog




DG 6030

- R.v.s. CleanSteel
- EasySensor-bediening, menukoken zonder smaakoverdracht
- 24 l, 3 bereidingsniveaus
- MonoSteam-technologie, externe stoomopwekking
- Links opendraaiende deur, waterreservoir met stoomaggregaat
- 2 stoompannen met gaatjes, 1 opvangschaal
- nishoogte 36 cm

€ 1.249,-*

Drukloze inbouwstoomovens
PureLine, 45 cm hoog



DG 6200

- R.v.s. CleanSteel
- EasySensor-bediening, menukoken zonder smaakoverdracht
- **38 l, 4 bereidingsniveaus**
- **MultiSteam-technologie**, externe stoomopwekking
- **20 Automatische programma's**
- **Neerklapbare deur**, verswaterreservoir
- **3 stoompannen met gaatjes**, 1 opvangschaal

€ 1.249,-*

Wijzigingen voorbehouden.


* Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)



DG 6400

- R.v.s. CleanSteel
- **DirectControl-bediening**, menukoken zonder smaakoverdracht
- 38 l, 4 bereidingsniveaus
- MultiSteam-technologie, externe stoomopwekking, LED-verlichting
- **75 Automatische- en 20 eigen programma's**
- Neerklapbare deur, verswaterreservoir
- 3 stoompannen met gaatjes, 1 opvangschaal


€ 1.799,-*



DG 6401

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart
- **DirectSensor-bediening**, menukoken zonder smaakoverdracht
- 38 l, 4 bereidingsniveaus
- MultiSteam-technologie, externe stoomopwekking, LED-verlichting
- 75 Automatische- en 20 eigen programma's
- Neerklapbare deur, verswaterreservoir
- 3 stoompannen met gaatjes, 1 opvangschaal

€ 1.999,-*



DG 6600

- R.v.s. CleanSteel
- **SensorTronic-bediening, Automatisch menukoken**
- 38 l, 4 bereidingsniveaus
- MultiSteam-technologie, externe stoomopwekking, LED-verlichting
- **150 Automatische- en 20 eigen programma's**
- Neerklapbare deur, verswaterreservoir
- 3 stoompannen met gaatjes, 1 opvangschaal

€ 2.199,-*

Wijzigingen voorbehouden.

* Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)

Vind de stoomoven van uw keuze

Inbouwstoomovens/Steamers

Drukloze inbouwstoomovens
PureLine, 45 cm hoog



DG 6800, "M-Touch"

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart
 - **M Touch-bediening**, Automatisch menukoken
 - 38 l, 4 bereidingsniveaus, **Miele@home ready**
 - MultiSteam-technologie, externe stoom-opwekking, LED-verlichting
 - 150 Automatische- en 20 eigen programma's
 - Neerklapbare deur, verswaterreservoir
 - 3 stoompannen met gaatjes, 1 opvangschaal
- € 2.499,-***

Drukloze inbouwstoomovens
ContourLine, 45 cm hoog



DG 6100

- R.v.s. CleanSteel
 - **EasySensor-bediening**, menukoken zonder smaakoverdracht
 - 38 l, 4 bereidingsniveaus
 - MultiSteam-technologie, externe stoomopwekking
 - **20 Automatische programma's**
 - Neerklapbare deur, verswaterreservoir
 - 3 stoompannen met gaatjes, 1 opvangschaal
- € 1.249,-***




DG 6300

- R.v.s. CleanSteel
 - **DirectControl-bediening**, menukoken zonder smaakoverdracht
 - 38 l, 4 bereidingsniveaus
 - MultiSteam-technologie, externe stoom-opwekking, **LED-verlichting**
 - **75 Automatische- en 20 eigen programma's**
 - Neerklapbare deur, verswaterreservoir
 - 3 stoompannen met gaatjes, 1 opvangschaal
- € 1.749,-***

Wijzigingen voorbehouden.

* Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)

Inbouwbare drukstoomoven,
PureLine/ContourLine, 38 cm hoog




DGD 4635

- R.v.s. CleanSteel
- **Tiptoetsbediening**, menukoken zonder smaakoverdracht
- 19 l, 3 bereidingsniveaus
- **PowerSteam-technologie**, externe stoomopwekking
- Temperatuurregeling 40 – 120°C tot op de graad nauwkeurig
- Uitschuifbaar draagvlak, aansluiting op verswatertoevoer en -afvoer
- Nishoogte 38 cm. Voor een 45 cm hoge nis is de strip AB 45-7 L cs vereist
- 2 stoompannen met- en 1 stoomovenpan zonder gaatjes, 1 opvangschaal

€ 3.399,-*


Inbouwbare drukstoomovens met liftdeur, PureLine



DGD 6605

- R.v.s. CleanSteel
- Tiptoetsbediening, menukoken zonder smaakoverdracht
- 19 l, 3 bereidingsniveaus
- PowerSteam-technologie, externe stoomopwekking
- Temperatuurregeling 40 – 120°C tot op de graad nauwkeurig
- Uitschuifbaar draagvlak, aansluiting op verswatertoevoer en -afvoer
- **Zwarte liftdeur met draagvlak van r.v.s.**
- Nishoogte 38 cm. Voor een 45 cm hoge nis is de strip AB 45-7 L cs vereist
- 2 stoompannen met- en 1 stoomovenpan zonder gaatjes, 1 opvangschaal

€ 3.699,-*



DGD 6635

- Obsidiaanzwart
- Tiptoetsbediening, menukoken zonder smaakoverdracht
- 19 l, 3 bereidingsniveaus
- PowerSteam-technologie, externe stoomopwekking
- Temperatuurregeling 40 – 120°C tot op de graad nauwkeurig
- Uitschuifbaar draagvlak, aansluiting op verswatertoevoer en -afvoer
- **Zwarte liftdeur met zwart draagvlak**
- Nishoogte 38 cm. Voor een 45 cm hoge nis is de strip AB 45-7 L obsz vereist
- 2 stoompannen met- en 1 stoomovenpan zonder gaatjes, 1 opvangschaal

€ 3.699,-*

Wijzigingen voorbehouden.

* Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)



Een culinaire hoogvlieger: unieke mogelijkheden

De Miele combistoomovens



Combistoomoven met Hetelucht Plus-functie

Deze Miele-combistoomoven biedt u naast alle functies van een stoomoven ook de ovenfunctie Hetelucht Plus. Dankzij de combinatie van vochtigheid en droge warmte bereikt u perfecte braad- en bakresultaten.



XL-combistoomoven met alle functies van een klassieke oven

Dit toestel biedt u alle functies van een stoomoven en van een klassieke oven uit het topsegment. Afhankelijk van het type wordt hij geleverd met een draadloze spijzenthermometer of met kabel. Dankzij de extra combinatiemogelijkheden met vocht en de zeer grote ovenruimte haalt u een echte alleskunner in huis.



XXL - Combistoomoven met klassieke ovenfuncties

Ook met dit model haalt u een toestel in huis dat een volwaardige stoomoven en oven in één is. Het XXL-model heeft een nismaat van 60 x 60 cm, het formaat van een klassieke oven, en een spijzenthermometer met kabel. De combinatie met een culinaire lade van 29 cm hoog biedt nóg meer mogelijkheden.

Stoomopwekking buiten de ovenruimte

Alle Miele combistoomovens bieden een unieke troef ten opzichte van stoomsystemen van andere merken: het stoomaggregaat bevindt zich buiten de ovenruimte. De voordelen daarvan zijn legio: ideale stoomhoeveelheid, optimale temperatuurmeting en -nauwkeurigheid, bereidingstijden die losstaan van de hoeveelheden die u bereidt, en snelle opwarming. En doordat er nooit kalkaanslag is in de ovenruimte, is de reiniging een fluitje van een cent.



Exclusief Miele

MultiSteam

Externe stoomopwekking voor grote ovenruimtes.



MonoSteam

Externe stoomopwekking voor kleine ovenruimtes.



Verwenprogramma's voor tal van gerechten

De highlights* van de Miele combistoomovens met ovenfuncties

Exclusief Miele MultiSteam

Resultaten die perfect beantwoorden aan uw smaak? Een koud kunstje. De Miele-stoomoven is een echte alleskunner en de ideale aanvulling op de oven en het kookvlak. Omdat de bereidingstijden voor koken met stoom en traditioneel koken vrijwel identiek zijn, hoeft u niet eens uw kookgewoontes aan te passen. U kunt voorgerechten, soep, vis, vlees, groenten, bijgerechten of desserts afzonderlijk bereiden of u kunt een compleet menu in één keer klaarmaken. Al dente, sappig of mals? Niets is de Miele-stoomoven te veel, hoe veeleisend u ook bent. Voor perfecte resultaten zorgt de unieke Miele MultiS-team-technologie. 8 stoomtoevoeropelingen zorgen voor een snelle stoomopwekking, snelle opwarmtijden en een snelle verdeling van de stoom in de ovenruimte. Voordeel? Gelijmatigere bereidingsresultaten.



Exclusief Miele Geen compromis nodig: volwaardige stoomoven én oven in één

Koken met stoom, braden en bakken: dit toestel kan het allemaal. De mogelijkheden zijn eindeloos.

XL/XXL-ovenruimte

Een zee van ruimte: hierin kunt u complete menu's voor tot wel 10 personen bereiden. Zelfs grote levensmiddelen zoals hele vissen of gevogelte passen gemakkelijk in de ovenruimte.

Exclusief Miele Motorisch bedieningspaneel

Maximaal comfort: met een eenvoudige aanraking gaat het bedieningspaneel automatisch open. Daarachter zitten het waterreservoir, het condensreservoir en de spijzenthermometer verscholen.

Combinatiegaren

Bereid gerechten met de gewenste combinatie van hete lucht en vochtigheid, die tot stand wordt gebracht via stoomtoevoer. Hiermee is het gerecht vanbuiten lekker knapperig, terwijl het vanbinnen sappig blijft. Geniet van perfecte bak- en braadresultaten.

Exclusief Miele Draadloze spijzenthermometer

Geen toezicht vereist bij de bereiding: de resttijdindicatie geeft nauwkeurig weer wanneer vlees, vis of gevogelte klaar zal zijn.

* Afhankelijk van het toestel

Wat betekent elk pictogram?

Alle symbolen voor de combistoomovens in vogelvlucht

Op deze pagina worden alle combistoomovens van Miele nog eens in detail weergegeven in tabellen. De producten van Miele hebben veel verschillende functies en eigenschappen.

De belangrijkste kenmerken worden vlak boven het product vermeld via pictogrammen. Zo kunt u in één oogopslag vergelijken. Op deze pagina vindt u een handig overzicht van alle gebruikte symbolen, telkens met een woordje uitleg erbij.



Bediening

Toont het besturingssysteem van het toestel aan



Intuïtieve bediening met één vingertip



Touch-bediening via een verlicht cijferblok en sensortoetsen



Selectie van bedrijfsmodus en kooktijd met bedieningsknoppen, 4-regelige tekstdisplay



Ovencapaciteit

Geeft de capaciteit van de binnenkant van het toestel aan



Miele combistoomovens hebben een verschillende ovencapaciteit - 68, 48 en 32 liter.



Sous vide koken

Het toestel beschikt over deze bereidingsmodus



Kookproces waarbij de spijsen in een vacuümverpakking zachtjes aan gaar worden



Automatische programma 's

Het toestel beschikt over automatische programma's



Automatisch en zonder moeite gerechten bereiden



Stoomtechnologieën

Geeft de stoomontwikkeling van het toestel weer



Snelle stoomontwikkeling en gelijkmatige stoomverdeling via 6 stoomuitlaten



Stoomverdeling via een stoomuitlaat



PerfectClean

Het toestel heeft een PerfectClean-veredeling



Gepatenteerde oppervlakteveredeling voor ongeëvenaard reinigingscomfort Bedieningspaneel



Liftpaneel

Het toestel heeft een liftpaneel



Motorisch opengaand en sluitend bedieningspaneel. Vlotte toegang tot waterreservoir, condensaatreservoir en spijzen thermometer met één vingertip.



Spijzen thermometer

Het toestel is met een spijzen thermometer uitgerust



Tot op de graad nauwkeurig garen



Vaste wateraansluiting

Een vaste wateraansluiting is mogelijk




Toestel met vaste wateraansluiting

Vind de combistoomoven van uw keuze

Inbouwbare combistoomovens

Inbouwbare combistoomovens PureLine, 45 cm hoog



DGC 6400

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart
- **DirectControl-bediening**, stoomkoken, hete lucht en combigaren = stoom+hete lucht, **Klimaatsensor**
- 32 l, 3 bereidingsniveaus, menukoken zonder smaakoverdracht
- MonoSteam-technologie
- 85 Automatische- en 20 eigen programma's
- Verswaterreservoir, externe stoomopwekking

€ 2.399,-*



DGC 6600 XL

- R.v.s. CleanSteel
- **SensorTronic-bediening, Automatisch menukoken**, hete lucht, **boven- en onderwarmte, grill**, combigaren = **stoom met alle systemen**, Klimaatsensor
- 48 l, 3 bereidingsniveaus, **spijzenthermometer met draad**
- **MultiSteam-technologie, motorisch openend bedieningspaneel**
- **200 Automatische-** en 20 eigen programma's
- Verswaterreservoir, externe stoomopwekking

€ 3.099,-*



DGC 6800 XL – “M-Touch”

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart
- **M-touch bediening**, Automatisch menukoken, hete lucht, boven- en onderwarmte, grill, combigaren = stoom met alle systemen, Klimaatsensor
- **Miele@home ready**
- 48 l, 3 bereidingsniveaus, **draadloze spijzenthermometer**
- MultiSteam-technologie, motorisch openend bedieningspaneel
- 200 Automatische- en 20 eigen programma's
- **FlexiClip-bakblikgeleiders**, verswaterreservoir, externe stoomopwekking

€ 3.599,-*

Wijzigingen voorbehouden.

*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)

Vind de combistoomoven van uw keuze

Inbouwbare combistoomovens

Inbouwbare combistoomovens PureLine, 45 cm hoog



DGC 6805 XL – “M-Touch”

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart
- M-touch bediening, Automatisch menuko-ken, hete lucht, boven- en onderwarmte, grill, combigaren = stoom met alle syste-men, Klimaatsensor
- Miele@home ready
- 48 l, 3 bereidingsniveaus, draadloze spijsenthermometer
- MultiSteam-technologie, motorisch ope-nend bedieningspaneel
- 200 Automatische- en 20 eigen programma's
- **FlexiClip-bakblikgeleiders, vaste watertoevoer en -afvoer**, externe stoomopwekking

€ 3.799,-*

Wijzigingen voorbehouden.

*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)

Inbouwbare combistoomovens PureLine, 60 cm hoog, XXL



DGC 6660 XXL, 60 cm hoog

- R.v.s. CleanSteel
- **SensorTronic-bediening**, Automatisch menukoken, hete lucht, boven- en onderwarmte, grill, combigaren, Klimaatensor
- **68 l, 4 bereidingsniveaus, spizenthermometer met draad**
- MultiSteam-technologie, motorisch openend bedieningspaneel
- 200 Automatische- en 20 eigen programma's, verswaterreservoir, externe stoomopwekking

€ 4.099,-*



DGC 6860 XXL - "M-Touch"

R.v.s. CleanSteel, brilj.wit, obs.zw

- **M-touch bediening**, Automatisch menukoken, hete lucht, boven/onderwarmte, grill, combigaren, Klimaatensor
- 68 l, 4 bereidingsniveaus, draadloze spizenthermometer
- MultiSteam-technologie, motorisch openend bedieningspaneel
- 200 Automatische/20 eigen programma's, verswaterreservoir, externe stoomopwekking

€ 4.599,-*



DGC 6865 XXL - "M-Touch"

R.v.s. CleanSteel, brilj.wit, obs.zw

- M-touch bediening, Automatisch menukoken, hete lucht, boven- en onderwarmte, grill, combigaren, Klimaatensor
- 68 l, 4 bereidingsniveaus, draadloze spizenthermometer
- MultiSteam-technologie, motorisch openend bedieningspaneel
- 200 Automatische/20 eigen programma's, **vaste watertoevoer en -afvoer**, externe stoomopwekking

€ 4.799,-*

Wijzigingen voorbehouden.

*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)

Vind de combistoomoven van uw keuze

Inbouwbare combistoomovens

Inbouwbare combistoomovens ContourLine, 45 cm hoog



DGC 6300

- R.v.s. CleanSteel
 - **DirectControl-bediening**, stoomkoken, hete lucht en combigaren = stoom+hete lucht, **Klimaatsensor**
 - 32 l, 3 bereidingsniveaus
 - Oventemp. 30 – 225°C, stoomtemp. 40 – 100°C
 - MonoSteam-technologie
 - 85 Automatische- en 20 eigen programma's
 - Waterreservoir met stoomaggregaat, externe stoomopwekking
- € 2.399,-***



DGC 6500 XL

- R.v.s. CleanSteel
 - SensorTronic-bediening, Automatisch menukoken, hete lucht, boven- en onderwarmte, grill/combigaren = stoom met alle systemen, Klimaatsensor
 - MultiSteam-technologie, motorisch openend bedieningspaneel
 - 200 Automatische- en 20 eigen programma's
 - Verswaterreservoir, externe stoomopwekking
- € 3.099,-***

Wijzigingen voorbehouden.

*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)







Wereldprimeur bij Miele

De stoomoven met microgolf

Exclusief Miele Stoomkoken, koken en verwarmen in één en hetzelfde toestel

Komt het volgende u bekend voor? U zou graag meerdere kooktoestellen inbouwen in uw keuken maar naast de oven, het hart van elke keuken, is er nog slechts ruimte voor één extra inbouwtoestel?

In de meeste gevallen valt de keuze dan op een microgolfoven. Met zijn snelheid voor ontdooien en verwarmen weet hij te overtuigen. Bovendien is hij een culinaire duizendpoot. U kunt er snel een chocomelk of glas melk mee opwarmen. Met zijn Pop-corn-functie kunt u snel en makkelijk een pak popcorn bereiden voor een avondje voor de buis. Een onmisbare helper dus in het dagelijks leven!

Sinds enkele jaren zit het gebruik van stoomovens in de lift. De voordelen zitten hem in de comfortabele en behoedzame bereiding van levensmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan vis of groenten. De natuurlijke smaak en kleur blijven volledig behouden. Tegelijkertijd dragen de uitstekende bereidingsresultaten in belangrijke mate bij tot een gezonde voeding.

Miele is er nu in geslaagd om de voordelen van beide soorten toestellen te combineren in één: een stoomoven met microgolfoven. Met dit nieuwe inbouwtoestel biedt Miele de optimale oplossing voor een nis van 45 cm hoog.

Is er een nis van 60 cm hoog beschikbaar, dan is de culinaire lade van 14 cm hoog in combinatie met de DGM 6000 de perfecte aanvulling op uw Miele-inbouwtoestellen.



Welke kenmerken op het vlak van comfort vindt u onmisbaar?

De highlights* van de stoomoven met microgolf

Exclusief Miele MultiSteam

Resultaten die perfect beantwoorden aan uw smaak? Een koud kunstje. De Miele-stoomoven met microgolf is een echte alleskunner. U kunt voorgerechten, soep, vis, vlees, groenten, bijgerechten of desserts afzonderlijk bereiden of u kunt een compleet menu in één keer klaarmaken. Al dente, sappig of mals?

Niets is de Miele-stoomoven te veel, hoe veeleisend u ook bent.

Voor perfecte resultaten zorgt de unieke Miele MultiSteam-technologie. 8 stoomtoevoeropeningen zorgen voor een snelle stoomopwekking, snelle opwarmtijden en een snelle verdeling van de stoom in de ovenruimte. Voordeel? Gelijktijdigere bereidingsresultaten.



Exclusief Miele Grote ovenruimte en ruime capaciteit

Benut de hele diepte: bereid meerdere levensmiddelen tegelijk om tijd en energie te besparen.

Exclusief Miele Automatisch menukoken

Maak een compleet menu klaar: het toestel kiest automatisch de temperatuur, bereidingstijd en inschuifvolgorde.

Makkelijk te reinigen

Geen kalkaanslag: snel en moeiteloos te reinigen dankzij de stoomopwekking buiten de ovenruimte.

Automatische programma's

Moeiteloos meer dan 150 gerechten perfect bereiden: vis, vlees, groenten en meer met gegarandeerd succes.

Exclusief Miele Popcorntoets

Eén druk op een toets volstaat om snel en makkelijk een pak popcorn te bereiden.

* Afhankelijk van het toestel

Wat betekent elk pictogram?

Alle symbolen voor de stoomovens met microgolf in vogelvlucht

Op deze pagina worden alle stoomovens met microgolf van Miele nog eens in detail weergegeven in tabellen. De producten van Miele hebben veel verschillende functies en eigenschappen.

De belangrijkste kenmerken worden vlak boven het product vermeld via pictogrammen. Zo kunt u in één oogopslag vergelijken. Op deze pagina vindt u een handig overzicht van alle gebruikte symbolen, telkens met een woordje uitleg erbij.



 **Bediening**
Toont het besturingssysteem van het toestel aan

 Intuïtieve bediening met één vingertip

 Touch-bediening via een verlicht cijferblok en sensortoetsen

 Directe selectie van bedrijfsmodus en kooktijd met sensortoetsen, 4-regelige tekstdisplay

 **Ovencapaciteit**
Geeft de capaciteit van de binnenkant van het toestel aan

 Ovencapaciteit: 40 liter

 **Sous vide koken**
Het toestel beschikt over deze bereidingsmodus

 Kookproces waarbij de spijsen in een vacuümverpakking zachtjes aan gaar worden

 **Microgolfvermogen**
Het toestel heeft microgolfvermogen

 Gerechten zonder moeite volledig automatisch bereiden

 **MultiSteam**
Geeft aan welke stoomontwikkeling het toestel bezit

 Snelle stoomontwikkeling en gelijkmatige stoomverdeling via 8 stoomuitlaten

 **Popcorn**
Het toestel beschikt over een popcornroets

 Voor snel en makkelijk verse popcorn te bereiden

 **Automatische programma's**
Het toestel beschikt over automatische programma's

 Automatisch en zonder moeite gerechten bereiden

 **LED-verlichting**
De binnenkant van het toestel is verlicht

 Optimale verlichting van de ovenruimte en een uitstekend zicht op de spijsen

Vind de Miele stoomoven met microgolf van uw keuze

Inbouwstoomovens met microgolf

Inbouwstoomovens met microgolf, PureLine, 45 cm hoog



DGM 6401

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart
- DirectSensor-bediening
- 40 l, 4 bereidingsniveaus, LED-verlichting
- Stoomtemperaturen 40-100°C, microgolf 80-1000 W
- MultiSteam-technologie, externe stoomopwekking
- 75 Automatische- en 20 eigen programma's
- Verswaterreservoir, push-to-release-reservoir

€ 1.999,-*



DGM 6600

- R.v.s. CleanSteel
- **SensorTronic**-bediening
- 40 l, 4 bereidingsniveaus, LED-verlichting
- Stoomtemperaturen 40-100°C, microgolf 80-1000 W
- MultiSteam-technologie, **automatisch menukoken**,
- externe stoomopwekking
- **150 Automatische**- en 20 eigen programma's
- Verswaterreservoir, push-to-release-reservoir

€ 2.799,-*



DGM 6800 - „M-Touch“

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart
- **M Touch**-bediening, **Miele@home ready**
- 40 l, 4 bereidingsniveaus, LED-verlichting
- Stoomtemperaturen 40-100°C, microgolf 80-1000 W
- MultiSteam-technologie, automatisch menukoken,
- externe stoomopwekking
- 150 Automatische- en 20 eigen programma's
- Verswaterreservoir, push-to-release-reservoir

€ 3.499,-*

Wijzigingen voorbehouden.

*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)

Vind de Miele stoomoven met microgolf van uw keuze

Inbouwstoomovens met microgolf

Inbouwstoomovens met microgolf,
PureLine, 45 cm hoog



DGM 6805 - „M-Touch“

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart
 - M Touch-bediening, Miele@home ready
 - 40 l, 4 bereidingsniveaus, LED-verlichting
 - Stoomtemperaturen 40-100°C, microgolf 80-1000 W
 - MultiSteam-technologie, automatisch menukoken,
 - externe stoomopwekking
 - 150 Automatische- en 20 eigen programma's
 - **Vaste wateraansluiting,** push-to-release-reservoir
- € 3.699,-*

Inbouwstoomovens met microgolf, ContourLine, 45 cm hoog



DGM 6301

- R.v.s. CleanSteel
 - DirectSensor-bediening
 - 40 l, 4 bereidingsniveaus, LED-verlichting
 - Stoomtemperaturen 40-100°C, microgolf 80-1000 W
 - MultiSteam-technologie, externe stoomopwekking
 - 75 Automatische- en 20 eigen programma's
 - Verswaterreservoir, push-to-release-reservoir
- € 1.999,-*



DGM 6500

- R.v.s. CleanSteel
 - **SensorTronic-bediening**
 - 40 l, 4 bereidingsniveaus, LED-verlichting
 - Stoomtemperaturen 40-100°C, microgolf 80-1000 W
 - MultiSteam-technologie, **automatisch menukoken,**
 - externe stoomopwekking
 - **150 Automatische-** en 20 eigen programma's
 - Verswaterreservoir, push-to-release-reservoir
- € 2.799,-*

Wijzigingen voorbehouden.

*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)





De modellen

Miele TopControl-inbouwmodellen

Miele microgolfovens waarbij het bedieningspaneel zich bovenaan bevindt, bieden unieke voordelen. U kunt ze waar u maar wilt in uw keuken plaatsen, doordat ze perfecte eenheid in design garanderen met de andere Miele inbouwtoestellen. Net zoals bij een oven kunt u de deur naar onderen toe openen. Een bijkomend voordeel van de bediening bovenaan is dat de ovenruimte meer plaats biedt.

Miele SideControl-inbouwmodellen

Een alternatief voor de TopControl-toestellen zijn de microgolfovens met zijdelingse bediening zoals bij klassieke microgolfovens. Deze SideControl-inbouwtoestellen kunt u verticaal met andere Miele inbouwtoestellen combineren of afzonderlijk installeren. De deur opent zijdelings.

Vrijstaand toestel

Geen nis in uw keukenkasten voor een inbouwbaar microgolfoven? Dan is de vrijstaande microgolfoven van Miele de juiste keuze. U kunt hem gewoon op het keukenaanrecht plaatsen.

Bedienconcepten

TopControl (EasyControl): het gewenste vermogen in watt of de gewenste temperatuur kiest u via de vertrouwde draaiknop aan de linkerkant. Instellingen op het LCD-display van 7 segmenten kiest u via de rechterbedieningsknop en voert u in via de sensortoetsen.

SideControl: het gewenste vermogen in watt of de gewenste temperatuur stelt u in via de bovenste draaiknop, gewicht en tijd via de onderste. Andere instellingen kunt u wijzigen via tiptoetsen op de onderste helft van het bedieningspaneel.

Design perfect afgestemd

De Miele microgolfovens

Nismaten

Of u nu een nieuwe keuken plant of een toestel in een bestaande keuken wilt vervangen, Miele-microgolfovens kunnen in alle gangbare nissen worden ingebouwd.



36 cm hoog, 60 cm - breed SideControl



45 cm hoog, 60 cm breed - SideControl



45 cm hoog, 60 cm breed - TopControl

Ruime keuze

De nuttige inhoud van de ovenruimte van de Miele-microgolfovens verschilt afhankelijk van de nismaat.



Ovenruimte van 17 l



Ovenruimte van 26 l



Ovenruimte van 46 l

Functies

Wie “culinaire duizendpoot” zegt, denkt niet meteen aan een microgolfoven. En toch hebben de Miele microgolfovens veel meer in hun mars dan alleen maar opwarmen of ontdooien. Laat u verrassen door de brede waaier aan mogelijkheden van de Miele microgolfovens.

Microgolfoven zonder grill

Een glas melk opwarmen, confituur inmaken, chocolade smelten, groenten bereiden, vis ontdooien, amandelen ontvliezen – dat en nog veel meer kan uw Miele-microgolfoven alleen al met het bereidingssysteem Microgolf voor u doen.

Microgolfovens met grill

Met de geïntegreerde kwartsgrill kunt u levensmiddelen na de bereiding nog even gratineren. Of u kunt hem gebruiken om te braden of te grillen. U geniet meer van knapperige toastjes, gegrilde groenten of scampi. Ook een groenteschotel maakt u helemaal af met een lekker kaaskorstje.



Veel perfecte resultaten en meer comfort

De highlights* van de Miele inbouwbare microgolfovens

XL-ovenruimte

In de ruime roestvrijstalen ovenruimte van de toestellen met TopControl-bediening kunnen ook grotere gerechten perfect worden bereid, zoals kip of ovenschotels. De draaibodem heeft een diameter van 40 cm, wat het toestel extra veelzijdig maakt. U kunt recipiënten van verschillende groottes plaatsen of meerdere kopjes of borden tegelijk plaatsen. Ideaal om gerechten te bereiden in stijl.



Draaibodem van 40 cm

Zee van ruimte: ideaal voor meerdere glazen, kopjes, potjes of borden of recipiënten van verschillende groottes.



LED-verlichting

Hoogwaardige LED's zorgen tijdens de bereiding voor een optimale verlichting van de ovenruimte, zodat uw gerechten goed zichtbaar zijn. Een bijkomend voordeel is hun lange levensduur.



Popcorntoets

Eén druk op een toets volstaat om snel en makkelijk een pak popcorn te bereiden.



Kwartsgrill

Snel en gelijkmatig: uw gerechten worden in een oogwenk optimaal gebruint.



Automatische programma's

Tover moeiteloos de heerlijkste gerechten op tafel. U selecteert gewoon het gewenste programma en voert het gewicht in. De microgolfoven doet de rest.

* Afhankelijk van het toestel

Wat betekent elk pictogram?

Alle symbolen voor microgolfovens in vogelvlucht

Op deze pagina worden alle microgolfovens van Miele nog eens in detail weergegeven in tabellen. De producten van Miele hebben veel verschillende functies en eigenschappen.

De belangrijkste kenmerken worden vlak boven het product vermeld via pictogrammen. Zo kunt u in één oogopslag vergelijken. Op deze pagina vindt u een handig overzicht van alle gebruikte symbolen, telkens met een woordje uitleg erbij.



 **Bedieningsfilosofie**
Toont de soort bediening aan op het bedieningspaneel

 EasyControl: Selectie van bedrijfsmodus en kooktijd met bedieningsknoppen, 7-regelige tekstdisplay

 **Ovencapaciteit**
Geeft de capaciteit van microgolfoven aan

 Microgolfovens hebben een capaciteit van 17, 26 of 46 liter

 **Kwartsgrill**
Het toestel beschikt over een kwartsgrill

 Om de gerechten een gelijkmatig bruin korstje te geven

 **Vermogen**
Geeft het vermogen van de microgolfoven in watt aan

 Microgolfovens van Miele hebben een maximaal vermogen van 1000 watt

 **LED-verlichting**
De binnenkant van het toestel is verlicht

 Optimale verlichting van de ovenruimte en een uitstekend zicht op de spijzen

 **Popcorn**
Het toestel beschikt over een popcorntoets

 Voor snel en makkelijk verse popcorn te bereiden

 **Automatische programma's**
Het toestel beschikt over verschillende automatische programma's

 Moeiteloos ontthooien, koken en bereiden van verse levensmiddelen

 **Draaiplatform van 40 cm**
Het toestel beschikt over een draaiplatform met een diameter van 40 cm

 Op het draaiplatform met een diameter van 40 cm is er veel ruimte voor bakjes of schalen van uiteenlopend formaat



Vind de Miele microgolfoven van uw keuze

Vrijstaande/Inbouwbare microgolfovens


Vrijstaande microgolfoven



M 6012

- R.v.s. CleanSteel
 - SideControl-bediening
 - 26 l, draaibodem diam. 32,5 cm
 - Deuraanslag links
 - 7 vermogensstanden (80-900 W), kwartsgrill 800 W
 - **Combinatiefunctie microgolfoven + kwartsgrill**
 - 17 Automatische programma's, Memory-functie
 - Quickstart
- € 549,-*

Inbouwbare microgolfovens PureLine / ContourLine



M 6032

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit
 - SideControl-bediening
 - 17 l, draaibodem diam. 27,2 cm
 - Nishoogte 38 cm, deuraanslag links
 - 6 vermogensstanden (80-800 W), kwartsgrill 800 W
 - **Combinatiefunctie microgolfoven + kwartsgrill**
 - 17 Automatische programma's, Memory-functie
 - Quickstart
- € 849,-*



M 6040**


- R.v.s. CleanSteel
 - SideControl-bediening
 - **26 l, draaibodem diam. 32,5 cm**
 - **Nishoogte 45 cm, deuraanslag links**
 - **7 vermogensstanden (80-900 W)**
 - **11 Automatische programma's**, Memory-functie
 - Quickstart
- € 849,-*

Wijzigingen voorbehouden.

*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)


**Niet combineerbaar in horizontale opstelling met 45 cm hoge toestellen van de 6000 generatie

Inbouwbare microgolfovens PureLine



M 6260

- R.v.s. CleanSteel
 - **TopControl-bediening**
 - **46 l, draaibodem diam. 40,6 cm**
 - Nishoogte 45 cm, **deuraanslag onderaan**
 - 7 vermogensstanden (80-900 W)
 - **16 Automatische programma's**, Memory-functie
 - **Popcorn-toets**, Quickstart
- € 999,-*



M 6262

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart
 - TopControl-bediening
 - 46 l, draaibodem diam. 40,6 cm
 - Nishoogte 45 cm, deuraanslag onderaan
 - 7 vermogensstanden (80-900 W), **kwartsgrill 1500 W**
 - **Combinatiefunctie microgolfoven + kwartsgrill**
 - **23 Automatische programma's**, Memory-functie
 - Popcorn-toets, Quickstart
- € 1.249,-*

Inbouwbare microgolfoven ContourLine



M 6160

- R.v.s. CleanSteel
 - TopControl-bediening
 - 46 l, draaibodem diam. 40,6 cm
 - Nishoogte 45 cm, deuraanslag onderaan
 - 7 vermogensstanden (80-900 W)
 - **16 Automatische programma's**, Memory-functie
 - Popcorn-toets, Quickstart
- € 999,-*

Wijzigingen voorbehouden.

*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)



Een volwaardig kooktoestel

De culinaire laden van Miele

Soorten

Miele biedt drie basissoorten van geïntegreerde culinaire laden. U kunt kiezen uit verschillende afmetingen. Ideaal dus voor elke keukenomgeving!



Warmhoudlade - 10 cm hoog

In deze verwarmde lade kunt u gemakkelijk kopjes, borden en serveerservies voorverwarmen. Een warmhoudlade is superhandig en vult uw stoomoven of koffiezetapparaat perfect aan.



Culinaire lade – 14 cm hoog

Bovenop de voordelen van een warmhoudlade biedt de culinaire lade twee extra troeven: de mogelijkheid om gerechten warm te houden en de functie “Garen op lage temperatuur” om vlees en andere gerechten behoudzaam en smaakvol te bereiden.



Culinaire lade – 29 cm

De ideale aanvulling bij een verticale toestellenopstelling en zeer ruim bemeten onwille van zijn 2 niveaus.

Ruime keuze aan formaten



Het compacte formaat – 10 cm hoog, 60 cm breed

Is de ideale aanvulling op een compact inbouwtoestel van 35 cm hoog zoals de Miele-Nespresso-koffiezetapparaat of de Miele-stoomoven. Een gouden duo dat als gegoten zit in een nis van 45 cm!



Het klassieke formaat – 14 cm hoog, 60 cm breed

De culinaire lade is verkrijgbaar in een middelgroot formaat. U kunt deze lade perfect combineren met een compact inbouwtoestel van 45 cm hoog. Denk bijvoorbeeld aan een koffiezetapparaat, stoomoven, combi-stoomoven of combi-oven van Miele. Een betere manier om een nis van 60 cm hoog te benutten is nauwelijks denkbaar. Miele heeft twee designvarianten ontwikkeld. Zo kunt u een lade kiezen die perfect past bij het toestel waarmee u de lade wilt combineren. Resultaat? Eén harmonieus geheel



Het extra grote formaat – 29 cm hoog, 60 cm breed

Met haar hoogte van 29 cm blinkt de extra grote culinaire lade uit in comfort. Uiteraard ook ideaal om servies voor te verwarmen! In combinatie met een klassieke oven van 60 cm hoog levert dat waanzinnig veel culinaire mogelijkheden op. Dit formaat is verkrijgbaar in een PureLine en ContourLine variant. Zo krijgt uw keuken een uniforme uitstraling.



Perfekte temperatuur voor servies en gerecht!

De highlights* van de Miele culinaire laden

Exclusief Miele

Garen op lage temperatuur: verwenprogramma voor elke soort vlees

Garen op lage temperatuur is een gaarmethode uit de professionele gastronomie om vlees behoedzaam te garen. Hiermee blijft het vlees sappig en mals en krijgt het meer smaak. Smaken en voedingsstoffen blijven grotendeels behouden. Deze manier van garen wordt al lang door grote chefs gebruikt om verfijnde smaken te creëren maar wordt ook steeds vaker thuis gebruikt. Garen op lage temperatuur is een stressvrije bereiding: het proces hoeft niet in de gaten te worden gehouden. En intussen kunt u zich zonder tijdsdruk op de rest van de bereidingen concentreren. Het vlees kan onmiddellijk na het garen worden opengesneden. U hoeft het niet eerst even te laten staan, aangezien het vleessap gelijkmatig verdeeld is.



4 functies

Veelzijdigheid troef: u kunt de culinaire lade gebruiken om kopjes/glazen te verwarmen, serveer-/eetservies te verwarmen, gerechten warm te houden of te garen op lage temperatuur.

Exclusief Miele

Touch-bediening via sensortoesten

Gebruiksvriendelijk en comfortabel: de bediening gebeurt door het aanraken van sensortoesten. Het touch-bedieningspaneel is één vlak glazen oppervlak, waardoor het gemakkelijk te reinigen is.

Timer

Gegarandeerde warmte: alle geïntegreerde culinaire laden hebben een timer, waarmee het toestel automatisch wordt uitgeschakeld na afloop van een bepaalde duur. U kunt een duur van maximaal 4 uur instellen.

Automatische sluiting met aanslagdemping

Zacht sluiten: een speciale aanslagdemping zorgt ervoor dat de culinaire lade vanzelf sluit.

Volledig uittrekbaar

Optimaal overzicht: u kunt de lade volledig openen om gemakkelijk dingen te plaatsen of uit te nemen.


* Afhankelijk van het toestel

Wat betekent elk pictogram?

Alle symbolen voor culinaire laden in vogelvlucht

Op deze pagina worden alle culinaire laden van Miele nog eens in detail weergegeven in tabellen. De producten van Miele hebben veel verschillende functies en eigenschappen.

De belangrijkste kenmerken worden vlak boven het product vermeld via pictogrammen. Zo kunt u in één oogopslag vergelijken. Op deze pagina vindt u een handig overzicht van alle gebruikte symbolen, telkens met een woordje uitleg erbij.



Garen op lage temperatuur

Het toestel beschikt over deze modus



Perfect resultaat door het vlees op lage temperatuur te doen garen



Push2Open

Het toestel beschikt over deze functie




Activering van het automatische openingssysteem met een lichtje druk op de lade

Vind de Miele culinaire lade van uw keuze


Inbouwbare culinaire laden

Inbouwbare culinaire laden PureLine/ContourLine




EGW 6210, 10 cm hoog

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart
 - Push2Open mechanisme
 - Temperatuurregeling 30-50°C
 - **Servies verwarmen**
 - Beladingsvermogen 56 Espresso- of 25 Cappuccinnokopjes
 - Volledig uittrekbaar, antislipmat
 - Combinatie met CVA 6431 in 45 cm nis
- € 649,-*



ESW 6114, 15 cm hoog

- R.v.s. CleanSteel, met brede strip van r.v.s.: voor combi met 60 cm toestel in horizontale opstelling
 - **Glazen bedieningspaneel met tiptoetsen**
 - Push2Open mechanisme
 - **Temperatuurregeling 40-85°C**
 - Servies verwarmen, **gerechten warmhouden**
 - **Slow cooking**
 - **Servies voor 6 personen**, volledig uittrekbaar, antislipmat
 - Mogelijk: autom. verbinding – mits CVVK-kabel – met CVA 6805
- € 849,-*



ESW 6214, 15 cm hoog

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart
 - **Glazen bedieningspaneel met tiptoetsen**
 - Push2Open mechanisme
 - **Temperatuurregeling 40-85°C**
 - Servies verwarmen, gerechten warmhouden
 - **Slow cooking**
 - **Servies voor 6 personen, volledig uittrekbaar, antislipmat**
 - Mogelijk: autom. verbinding – mits CVVK-kabel – met CVA 6805
- € 849,-*

Wijzigingen voorbehouden.

*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)

Vind de Miele culinaire lade van uw keuze

Inbouwbare culinaire laden

Inbouwbare culinaire lade
PureLine



ESW 6229, 29 cm hoog

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart
 - Glazen bedieningspaneel met tiptoetsen
 - Temperatuurregeling 40-85°C
 - Servies verwarmen, gerechten warmhouden
 - Slow cooking
 - Servies voor 12 personen, **2 niveaus, gedempte sluiting**
 - Volledig uittrekbaar, antislipmat
- € 1.049,-***

inbouwbare culinaire lade
ContourLine



ESW 6129, 29 cm hoog

- R.v.s. CleanSteel
 - Glazen bedieningspaneel met tiptoetsen
 - Temperatuurregeling 40-85°C
 - Servies verwarmen, gerechten warmhouden
 - Slow cooking
 - Servies voor 12 personen, 2 niveaus, gedempte sluiting
 - Volledig uittrekbaar, antislipmat
- € 1.049,-***

Wijzigingen voorbehouden.

*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)



Nieuw bij Miele!

De veelzijdige inbouwbare vacuümlade

Genieten van de mooie dingen van het leven

Perfekte omstandigheden voor bewaring van levensmiddelen of voorbereiding op smakvolle sous vide-bereidingen: de nieuwe vacuümlade overtuigt met haar grote veelzijdigheid. Want wat is er mooier dan moeiteloos gerechten op tafel te toveren die net zo lekker zijn als de foto in het kookboek belooft? De basisfunctie van de vacuümlade is overtuigend eenvoudig: in folie verpakte levensmiddelen worden vacuümgetrokken. Daarbij wordt de lucht (vooral zuurstof) uit de verpakking gezogen. Vervolgens wordt die luchtdicht gesloten. Zo blijft de kwaliteit van de levensmiddelen langer behouden. Bovendien bereidt de vacuümlade levensmiddelen optimaal voor op de bereidingsmethode sous vide. Kortom, een ideale aanwinst om levensmiddelen in porties te verdelen, voorraad te bewaren en gerechten voor te bereiden op een manier van bereiden met resultaten om van te genieten!



Vers gekocht - en daarna?

Puur genot en natuurlijke smaak

Verse levensmiddelen vormen de basis van een gezonde voeding. Wij gebruiken de ingrediënten uiteraard altijd het liefst als ze vers van de markt of de slager komen. Maar wie slaagt erin om de kookingrediënten elke dag vers in te kopen?

Integendeel - Vaak bederft er veel voedsel en belandt het in de vuilnisbak. Alleen al in Duitsland werpt elke Duitser per jaar gemiddeld meer dan 300 euro aan voedsel in de vuilnisbak.

Niet alleen de kwaliteit van de levensmiddelen, maar ook een juiste bevoorrading is dus belangrijk. Want de voorraad bepaalt hoe vers, smakvol en gezond de levensmiddelen nog zijn bij het koken. De vacuümlade biedt zowel voor de opslag van uw levensmiddelen, als voor andere toepassingen heel wat mogelijkheden aan.

Sous vide: koken zoals de chefs

In veel professionele keukens zet deze behoedzame bereidingsmethode al langer dan vandaag de norm voor smakvolle resultaten. Sous vide-bereidingen vinden plaats in de stoomoven bij lage, constante temperaturen en met een langere bereidingstijd. Het uiterlijk, de vorm, de mineralen en de vitamines van het gerecht blijven behouden. Met de vacuümlade worden vlees, vis, groenten of fruit optimaal voorbereid op sous vide-bereidingen. Op de volgende pagina's vindt u meer informatie over deze fascinerende bereidingswijze.







Koken wordt puur plezier met deze exclusieve uitrusting

De highlights van de inbouwbare vacuümlade

Vacumeren

In de Miele-vacuümlade wordt zuurstof en lucht onttrokken aan de vacumeerzakjes. Zo ontstaan ideale omstandigheden voor een langere houdbaarheid van levensmiddelen. Het vacuümtrekken zorgt ook voor een perfecte voorbereiding op sous-vide-bereidingen in de stoomoven. U kunt kiezen uit drie vacumeerstanden. Afhankelijk van uw behoeften is de ene meer aangegeven dan de andere. Zo is stand 3 goed geschikt voor gemarineerd vlees, terwijl stand 1 optimaal is voor delicate levensmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan bessen.



Grote nuttige inhoud

Geschikt voor kleine en grote hoeveelheden. De nuttige inhoud is geschikt voor vacumeerzakjes tot 250 x 350 mm.

Veilig opgeborgen: de vacuümszakjes van Miele zijn hittebestendig, luchtondoorlaatbaar en smaakneutraal.

Drie vacumeerstanden

Altijd goed beschermd: maak uw keuze uit 3 standen. Stand 3 is ideaal voor vlees en stand 1 voor delicate vruchten.

Instelbare dichtlastijd

Perfect voor zakjes van elke dikte: op basis van het materiaal maakt u uw keuze uit 3 verschillende standen voor het dichtlassen.

herbruikbare vacuümdozen


Bijzonder duurzaam: in tegenstelling tot vacumeerzakjes kunnen vacuümdozen telkens opnieuw worden gebruikt.

Wat betekent elk pictogram?

Alle symbolen voor de vacuümladen in vogelvlucht

Op deze pagina worden alle vacuümladen van Miele nog eens in detail weergegeven in tabellen. De producten van Miele hebben veel verschillende functies en eigenschappen.

De belangrijkste kenmerken worden vlak boven het product vermeld via pictogrammen. Zo kunt u in één oogopslag vergelijken. Op deze pagina vindt u een handig overzicht van alle gebruikte symbolen, telkens met een woordje uitleg erbij.



Vacumeren

De lade is een vacuümlade



Zuigt de lucht uit het vacuümszakje



Push2Open


Het toestel beschikt over deze functie



Activering van het automatische openingssysteem met een lichtje druk op de lade

Vind de Miele vacuümlade van uw keuze


Inbouwbare vacuümladen



EVS 6114

- R.v.s. CleanSteel
- Glazen bedieningspaneel met tiptoetsen, Push2open mechanisme
- Levensmiddelen en vacuumdozen vacumeren,
- levensmiddelen marineren, in porties verdelen
- Dichtlastijd in stappen, verpakkingen hersluiten
- Lade is volledig uittrekbaar, zuigcapaciteit m³ h: 4
- Toestelafmetingen in mm (b x h x d): 595 x 141 x 570
- Aansluitwaarde 0,7 kW

€ 1.999,-*



EVS 6214

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart
- Glazen bedieningspaneel met tiptoetsen, Push2open mechanisme
- Levensmiddelen en vacuumdozen vacumeren,
- levensmiddelen marineren, in porties verdelen
- Dichtlastijd in stappen, verpakkingen hersluiten
- Lade is volledig uittrekbaar, zuigcapaciteit m³ h: 4
- Toestelafmetingen in mm (b x h x d): 595 x 141 x 570
- Aansluitwaarde 0,7 kW

€ 1.999,-*



Soorten



Bediening via een fornuis



Bediening op het kookvlak zelf

Gevoel voor ruimte en oog voor detail

De ruime keuze aan formaten en omranding bij de Miele kookvlakken

Modellen



Inductie – trendsetter



HiLight – traditioneel



Gas – klassieker

Ruime keuze aan formaten



Klassiek – Plaatsbesparende kookvlakken van 60 cm breed met 4 kookzones.



Comfortabel – kookvlak van 75 cm breed met 4 tot 6 kookzones.



Extra groot – Kookvlak van 90 cm breed, tot 5 kookzones.

Omranding



rand van r.v.s.



zonder rand voor vlakke inbouw



facetrand

Handige bedieningsconcepten en kookvlakindelingen om onbekommerd te kokkerellen!

De bediening, kookzone-indeling en snelheid van de HiLight-kookvlakken en inductiekookvlakken van Miele

Bedieningsconcepten



**Exclusief
Miele**

SmartSelect White



DirectSelection



**Exclusief
Miele**

SmartSelect



EasyControl Plus



**Exclusief
Miele**

DirectSelection Plus



Bediening met regelknoppen

Flexibele kookzones



Kook- en braadzone



**Exclusief
Miele**

TempControl-kookzone



**Exclusief
Miele**


PowerFlex



De kracht en flexibiliteit van de Miele kookvlakken



Exclusief Miele ExtraSpeed



Exclusief Miele WaterBoost



Exclusief Miele TwinBooster



Exclusief Miele PowerFlex

NIEUW: TempControl

Braden was nog nooit zo eenvoudig

Met de Miele TempControl-kookzones brengt u intelligente technologie uw keuken binnen. De functie garandeert gelijkmatige optimale resultaten bij diverse braadprocessen. Naast het eenvoudige gebruik komt ook de veiligheid op de eerste plaats.



Perfekte resultaten

De ideale braadtemperatuur wordt na het instellen van één van de in totaal drie braadstanden snel bereikt en dat wordt door een akoestisch signaal bevestigd. Eenmaal ingesteld, blijft de temperatuur tijdens het volledige proces constant. U hoeft niet meer steeds tussen verschillende vermogensstanden te schakelen.



Flexibel inzetbaar

TempControl kan met elke gewenste inductiepan gebruikt worden. Het aanschaffen van nieuw kookgerei is dus niet nodig. De ronde TempControl-kookzone kan ook gewoon gebruikt worden om bijvoorbeeld groenten in een pan water te koken.



Eenvoudig in gebruik

Er is keuze uit drie braadstanden met verschillende temperatuurzones. Elk levensmiddel kan daardoor perfect bereid worden. Veel gerechten hebben een saus nodig om volledig op smaak te komen, zoals spaghetti of in reepjes gesneden vlees. TempControl verlaagt de temperatuur na het instellen van de sudderstand. Spattende sauzen behoren daardoor tot het verleden.




Optimale veiligheid

TempControl voorkomt op betrouwbare wijze dat de olie of boter in de pan te heet wordt. Dit is niet alleen uiterst veilig, maar zorgt er ook voor dat de ideale temperatuur voor het gerecht altijd aangehouden wordt, waardoor er niets meer aanbrandt.



Warmhouden Plus

Miele-inductiekookplaten beschikken doorgaans over een warmhoudfunctie, waarbij de gerechten op de ideale serveertemperatuur gehouden worden. TempControl stelt u tevens in staat om koude gerechten zoals eenpansgerechten, zonder aanbranden of aankoeken, zachtjes op te warmen.



NIEUW: TempControl

Tot op de graad nauwkeurig braden

Braad- en sudderstanden



Braadstand I

Braadstand 1 is geschikt voor alle gerechten die op een wat lagere temperatuur bereid worden. Bijvoorbeeld: spiegelei, vis en de meeste diepvriesgerechten.



Braadstand II

Op deze middelste braadtemperatuur kunnen levensmiddelen, zoals garnalen en biefstuk, gebraden worden. Bovendien is deze stand ook geschikt voor het roosteren van zaden.



Braadstand III

De hoogste stand is perfect voor snel aanbraden en bijvoorbeeld wokken. Maar ook pannenkoeken slagen perfect op deze stand.



Sudderstand

Veel gerechten worden pas perfect op smaak gebracht wanneer er een saus toegevoegd wordt, zoals ragout of spaghetti. De kookplaat regelt de juiste temperatuur met behulp van de sudderstand. De saus spat niet en is altijd geslaagd.



Con@ctivity 2.0

Welke kenmerken vindt u onmisbaar?

De highlights van de Miele kookvlakken

Exclusief Miele Con@ctivity 2.0

Richt u volledig op het koken dankzij de toekomstbestendige automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0, die de dampkap automatisch in- en uitschakelt. Daarnaast zorgt Con@ctivity 2.0 ook voor automatische aanpassing van het afzuigvermogen van de dampkap. Dat gebeurt op basis van het kookgebeuren op het kookvlak. Zo zorgt het voor een aangenaam klimaat in huis. Bij Con@ctivity 2.0 communiceren dampkap en kookvlak draadloos met elkaar. De installatie is heel eenvoudig: bij alle dampkappen met Con@ctivity 2.0 wordt een draadloze stick (Funkstick) meegeleverd, die met het gemak van plug-and-play kan worden aangesloten op eender welk kookvlak van Miele dat geschikt is voor Con@ctivity.



Exclusief Miele TempControl

Gegarandeerd perfecte braadresultaten: de temperatuur in de pan wordt constant gehouden, waardoor niets meer aanbrandt.

Exclusief Miele SmartSelect White

Snel en intuïtief: u kunt de vermogens- en braadstanden voor elke kookzone rechtstreeks instellen.

Exclusief Miele PowerFlex

Veelzijdig en flexibel: ook grote potten en pannen worden snel en probleemloos verhit.

Flexibiliteit

Elke PowerFlex-zone bevat een grote centrale kookzone. Ideaal voor potten met een grote diameter, of bijvoorbeeld een wok. Bovendien kunnen 2 individuele kookzones gecombineerd worden tot een extra grote braadzone. Het aanschroeien van vlees of laten sudderen van een grote ovenschaal wordt zo kinderspel.

Exclusief Miele ExtraSpeed

Tot 35% tijdbesparing*: dankzij de exclusieve Miele-technologie houdt u meer tijd over voor uzelf.


* In vergelijking met een 15 jaar oud Miele HiLight-kookvlak

Wat betekent elk pictogram?

Alle symbolen voor de HiLight-kookvlakken in vogelvucht

Op deze pagina worden alle HiLight-kookvlakken van Miele nog eens in detail weergegeven in tabellen. De producten van Miele hebben veel verschillende functies en eigenschappen.

De belangrijkste kenmerken worden vlak boven het product vermeld via pictogrammen. Zo kunt u in één oogopslag vergelijken. Op deze pagina vindt u een handig overzicht van alle gebruikte symbolen, telkens met een woordje uitleg erbij.



Stop & Go

Het toestel beschikt over de Stop & Go functie



Stop & Go: eenvoudige vermindering van het niveau met één vingertip



Bediening

Toont het besturingssysteem van het toestel aan



Intuïtieve snelle keuze dankzij een reeks getallen per kookzone op een verlichte achtergrond



Intuïtieve snelle keuze dankzij een centrale reeks getallen per kookzone



Intuïtieve keuze via centrale plus/minus-knoppen voor alle kookzones



Snelle en gemakkelijke selectie van elke kookzone via een aparte knop



Con@ctivity 2.0

Het kookvlak is met Con@ctivity 2.0 uitgerust



Draadloze automatische functie voor een optimaal binnenklimaat en uitstekend bedieningscomfort



ExtraSpeed

Het toestel is met ExtraSpeed uitgerust




HiLight verwarmingselement voor korte aankooktijden

Vind het Miele kookvlak van uw keuze

Elektrische kookvlakken, HiLight

Kookvlakken HiLight, 60 cm breed, in combinatie met een inbouwfornuis



KM 6012



- Vlakke rand van r.v.s.
 - **In combinatie met fornuis H 2261 E**
 - **Bediening met regelknoppen op het fornuis**
 - 4 kookzones, o.a. kookzone-uitbreiding
 - Restwarmtebenutting en -indicatie
 - Uitsnijding bxd in mm: 560 x 490, elek. aansluitwaarde 5,9 kW
- € 499,-***

Kookvlakken HiLight, 60 cm breed



KM 5600

- Vlakke rand van r.v.s.
 - **EasyControl-frontbediening met tiptoetsen**
 - 4 kookzones
 - Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie
 - Uitsnijding bxd in mm: 560 x 490 mm, elek. aansluitwaarde 6,4 kW
- € 599,-***



KM 5603


- Vlakke rand van r.v.s.
 - EasyControl-frontbediening met tiptoetsen
 - 4 kookzones, o.a. **kookzone-uitbreiding; braadzone**
 - Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie
 - Uitsnijding bxd in mm: 600 x 500 mm, elek. aansluitwaarde 7 kW
- € 729,-***

Wijzigingen voorbehouden.

*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)

Vind het Miele kookvlak van uw keuze


Elektrische kookvlakken, HiLight



KM 6202

- Vlakke rand van r.v.s.
- **DirectControl-frontbediening** met tiptoetsen
- 4 kookzones, o.a. kookzone-uitbreiding, **Timers**
- Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie
- **ExtraSpeed, Stop&Go**
- **Automatische functie Con@ctivity 2.0**
- Uitsnijding bxd in mm: 560 x 490, elek. aansluitwaarde 7,1 kW

€ 879,-*



KM 6207

- **Rondom met facetrand**
- **DirectControl-frontbediening** met tiptoetsen
- 4 kookzones, o.a. kookzone-uitbreiding; **braadzone**, **Timers**
- Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie
- **ExtraSpeed, Stop&Go**
- Automatische functie Con@ctivity 2.0
- Uitsnijding bxd in mm: 600 x 500, elek. aansluitwaarde 7,7 kW

€ 979,-*

Wijzigingen voorbehouden.

*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)

Kookvlakken HiLight, 75 cm breed





KM 5607

- **Vlakke rand van r.v.s.**
 - DirectControl-frontbediening met tiptoetsen
 - 4 kookzones o.a. kookzone-uitbreiding, braadzone
 - Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie
 - Uitsnijding bxd in mm: 750 x 490, elek. aansluitwaarde 7,6 kW
- € 829,-***



KM 6212

- Vlakke rand van r.v.s.
 - DirectControl-frontbediening met tiptoetsen
 - 4 kookzones, o.a. kookzone-uitbreiding; braadzone, **Timers**
 - Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie
 - **ExtraSpeed, Stop&Go**
 - **Automatische functie Con@ctivity 2.0**
 - Uitsnijding bxd in mm: 750 x 490, elek. aansluitwaarde 8,5 kW
- € 1.029,-***



KM 6223

- **Vlakke inbouw, zonder rand**
 - **DirectControl Plus-frontbediening** met tiptoetsen
 - 4 kookzones, o.a. kookzone-uitbreiding; braadzone, Timers
 - Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie
 - ExtraSpeed, Stop&Go
 - Automatische functie Con@ctivity 2.0
 - Uitsnijding bxd in mm: 730 x 470/756 x 496, elek. aansluitwaarde 8,5 kW
- € 1.229,-***


Wijzigingen voorbehouden.

*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)

Vind het Miele kookvlak van uw keuze

Elektrische kookvlakken, HiLight

Kookvlak HiLight, 95 cm breed



KM 6230

• Opstaande rand van r.v.s.

- DirectControl Plus-frontbediening met tiptoetsen
- 5 kookzones, o.a. kookzone-uitbreiding; braadzone, Timers
- Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie
- ExtraSpeed, Stop&Go
- Automatische functie Con@ctivity 2.0
- Uitsnijding bxd in mm: 916 x 500, elek. aansluitwaarde 10,7 kW

€ 1.499,-*

Wijzigingen voorbehouden.

*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)

Wat betekent elk pictogram?

Alle symbolen voor inductiekookvlakken in vogelvlucht

Op de volgende pagina's worden alle inductiekookvlakken van Miele nog eens in detail weergegeven in tabellen. De producten van Miele hebben veel verschillende functies en eigenschappen.

De belangrijkste kenmerken worden vlak boven het product vermeld via pictogrammen. Zo kunt u in één oogopslag vergelijken. Op deze pagina vindt u een handig overzicht van alle gebruikte symbolen, telkens met een woordje uitleg erbij.



Bediening

Toont het besturingssysteem van het toestel aan



De niveaus kunnen zeer snel en intuïtief geselecteerd worden. Witte hoog contrasterende weergave



De niveaus kunnen zeer snel en intuïtief geselecteerd worden. Cijferreeksen met gele achtergrondverlichting



Intuïtieve snelle keuze dankzij een reeks getallen per kookzone op een verlichte achtergrond



Intuïtieve snelle keuze dankzij een centrale reeks getallen per kookzones



Intuïtieve keuze via centrale plus/minus-knoppen voor alle kookzones



Snelle en gemakkelijke selectie van elke kookzone via een aparte knop



Con@ctivity 2.0

Het kookvlak is met Con@ctivity 2.0 uitgerust



Draadloze automatische functie voor een optimaal binnenklimaat en uitstekend bedieningscomfort



Flexibiliteit

Geeft aan welke type kookzone beschikbaar is



Extra groot oppervlak voor 2 kookpotten of -pannen, een grote braadpan of grote kookpot voor pasta



TwinBooster

Geeft aan of het toestel over een Boosterfunctie beschikt



Twee vermogensniveaus voor extreem korte aankooktijden



Warmhouden

Geeft aan of het toestel over deze warmhoudfunctie beschikt



Serveertemperatuur wordt behouden, ongeacht de hoeveelheid



Stop & Go

Het toestel beschikt over de Stop & Go functie



Eenvoudige vermindering van het niveau met één vingertip



TempControl

Het toestel is met TempControl uitgerust



Garandeert op constante wijze optimale resultaten bij verschillende kookprocessen



Warmhouden Plus

Het toestel beschikt over deze functie




Naast het warmhouden op serveertemperatuur kunnen ook koude spijzen veilig opgewarmd worden

Vind het Miele kookvlak van uw keuze

Inductiekookvlakken

Inductiekookvlakken, 60 cm breed



KM 6115

- Breedte 57,4 cm, vlakke rand van r.v.s.
- EasyControl-frontbediening met tiptoetsen
- 4 kookzones, kookzone-uitbreiding, Timers
- Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie, pan/pangrootte detectie
- TwinBooster, Warmhoudfunctie
- Uitsnijding b x d in mm: 560 x 490, aansluitwaarde 7,3 kW


€ 899,-*



KM 6314

- Breedte 57,4 cm, vlakke rand van r.v.s.
- **DirectSelection-frontbediening** met tiptoetsen
- 4 kookzones, kookzone-uitbreiding, Timers
- Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie, pan/pangrootte detectie
- TwinBooster, **Stop&Go**, Warmhoudfunctie
- **Automatische functie Con@ctivity 2.0**
- Uitsnijding b x d in mm: 560 x 490, aansluitwaarde 7,3 kW

€ 1.199,-*



KM 6325-1

- **Breedte 62 cm, sierlijst voor- en achteraan van r.v.s.**
- **Regelknoppen rechts op het kookvlak**
- 4 kookzones, kookzone-uitbreiding
- Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie, pan/pangrootte detectie
- TwinBooster, Warmhoudfunctie
- **PowerFlex-zone (links)**
- Automatische functie Con@ctivity 2.0
- Uitsnijding b x d in mm: 600 x 500, aansluitwaarde 7,3 kW

€ 1.249,-*

Wijzigingen voorbehouden.


*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)



KM 6322

- **Breedte 61,4 cm, vlakke rand van r.v.s.**
- **DirectSelection-frontbediening** met tiptoetsen
- 4 kookzones, kookzone-uitbreiding, **Timers**
- Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie, pan/pangrootte detectie
- TwinBooster, **Stop&Go**, Warmhoudfunctie
- **PowerFlex-zone (rechts)**
- Automatische functie Con@ctivity 2.0
- Uitsnijding b x d in mm: 600 x 500, aansluitwaarde 7,3 kW

€ 1.299,-*



KM 6324-1 Briljantwit

- **Breedte 59,2 cm, vlakke inbouw, zonder rand**
- DirectSelection-frontbediening met tiptoetsen
- 4 kookzones, kookzone-uitbreiding, Timers
- Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie, pan/pangrootte detectie
- TwinBooster, Stop&Go, Warmhoudfunctie
- PowerFlex-zone (rechts)
- Automatische functie Con@ctivity 2.0
- Uitsnijding b x d in mm: 570 x 470/596 x 496, aansluitwaarde 7,3 kW

€ 1.449,-*



KM 6328-1 Powerflex

- **Breedte 62,6 cm, opstaande rand van r.v.s.**
- DirectSelection-frontbediening met tiptoetsen
- 4 kookzones, kookzone-uitbreiding, Timers
- Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie, pan/pangrootte detectie
- TwinBooster, Stop&Go, Warmhoudfunctie
- **2 x PowerFlex-zone (links en rechts)**
- Automatische functie Con@ctivity 2.0
- Uitsnijding b x d in mm: 560 x 490, aansluitwaarde 7,3 kW

€ 1.499,-*


Wijzigingen voorbehouden.

*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)

Vind het Miele inductiekookvlak van uw keuze

Inductiekookvlakken

Inductiekookvlakken, 75 en 80 cm breed



KM 6118

- Breedte 76,4 cm, vlakke rand van r.v.s.
- EasyControl-frontbediening met tiptoetsen
- 4 kookzones, kookzone-uitbreiding, Timers
- Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie, pan/pangrootte detectie
- TwinBooster, Warmhoudfunctie
- Uitsnijding b x d in mm: 750 x 490, aansluitwaarde 7,3 kW

€ 1.199,-*



KM 6344

- **Breedte 80,6 cm**, opstaande rand van r.v.s.
- **DirectSelection-frontbediening** met tiptoetsen
- 4 kookzones, kookzone-uitbreiding, Timers
- Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie, pan/pangrootte detectie
- TwinBooster, **Stop&Go**, Warmhoudfunctie
- **Automatische functie Con@ctivity 2.0**
- Uitsnijding b x d in mm: 780 x 500, aansluitwaarde 7,3 kW

€ 1.399,-*



KM 6342

- **Breedte 86 cm, zijkanten met facetrand**
- **DirectSelection-frontbediening** met tiptoetsen
- 4 kookzones, kookzone-uitbreiding, Timers
- Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie, pan/pangrootte detectie
- TwinBooster, Stop&Go, Warmhoudfunctie
- Automatische functie Con@ctivity 2.0
- Uitsnijding b x d in mm: 750 x 490, aansluitwaarde 7,3 kW

€ 1.399,-*

Wijzigingen voorbehouden.

*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)



KM 6362-1

- **Breedte 80 cm, sierlijst voor- en achteraan van r.v.s.**
- **Frontbediening met regelknoppen**
- 4 kookzones, kookzone-uitbreiding
- Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie, pan/pangrootte detectie
- TwinBooster, Warmhoudfunctie
- **PowerFlex-zone (rechts), WaterBoost (vooraan links)**
- Automatische functie Con@ctivity 2.0
- Uitsnijding b x d in mm: 780 x 500, aansluitwaarde 7,3 kW

€ 1.449,-*



KM 6347

- **Breedte 76,4 cm, vlakke rand van r.v.s.**
- **DirectSelection-frontbediening met tiptoetsen**
- 4 kookzones, kookzone-uitbreiding, **Timers**
- Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie, pan/pangrootte detectie
- TwinBooster, **Stop&Go**, Warmhoudfunctie
- **PowerFlex-zone (rechts achteraan)**
- Automatische functie Con@ctivity 2.0
- Uitsnijding b x d in mm: 750 x 490, aansluitwaarde 7,3 kW

€ 1.549,-*



KM 6357

- **Breedte 80,6 cm, opstaande rand van r.v.s.**
- **DirectSelection Plus-frontbediening met tiptoetsen**
- 4 kookzones, kookzone-uitbreiding, **Timers**
- Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie, pan/pangrootte detectie
- TwinBooster, **Stop&Go**, Warmhoudfunctie
- **PowerFlex-zone (rechts achteraan)**
- Automatische functie Con@ctivity 2.0
- Uitsnijding b x d in mm: 780 x 500, aansluitwaarde 7,3 kW

€ 1.749,-*

Wijzigingen voorbehouden.

*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)

Vind het Miele inductiekookvlak van uw keuze

Inductiekookvlakken

Inductiekookvlakken, 75 en 80 cm breed



KM 6349-1 Briljantwit

- Breedte 75,2 cm, vlakke inbouw, zonder rand
- DirectSelection-frontbediening met tiptoetsen
- 4 kookzones, kookzone-uitbreiding, Timers
- Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie, pan/pangrootte detectie
- TwinBooster, Stop&Go, Warmhoudfunctie
- PowerFlex-zone (rechts)
- Automatische functie Con@ctivity 2.0
- Uitsnijding b x d in mm: 730 x 470/756 x 496, aansluitwaarde 7,3 kW


€ 1.799,-*



KM 6348

- Breedte 75,2 cm, vlakke inbouw, zonder rand
- DirectSelection-frontbediening met tiptoetsen
- 4 kookzones, kookzone-uitbreiding, Timers
- Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie, pan/pangrootte detectie
- TwinBooster, Stop&Go, Warmhoudfunctie
- PowerFlex-zone (rechts)
- Automatische functie Con@ctivity 2.0
- Uitsnijding b x d in mm: 730 x 470/756 x 496, aansluitwaarde 7,3 kW

€ 1.749,-*



KM 6366-1

- **Breedte 80,6 cm, opstaande rand met r.v.s.**
- DirectSelection-frontbediening met tiptoetsen
- **6 kookzones**, kookzone-uitbreiding, Timers
- Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie, pan/pangrootte detectie
- TwinBooster, Stop&Go, Warmhoudfunctie
- **3 x PowerFlex-zone**
- Automatische functie Con@ctivity 2.0
- Uitsnijding b x d in mm: 780 x 500, aansluitwaarde 11 kW

€ 2.099,-*

Wijzigingen voorbehouden.

*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)



KM 6367-1

- **Breedte 79,2 cm, vlakke inbouw, zonder rand**
- DirectSelection-frontbediening met tiptoetsen
- 6 kookzones, kookzone-uitbreiding, Timers
- Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie, pan/pangrootte detectie
- TwinBooster, Stop&Go, Warmhoudfunctie
- 3 x PowerFlex-zone
- Automatische functie Con@ctivity 2.0
- Uitsnijding b x d in mm: 770 x 490/796 x 516, aansluitwaarde 11 kW

€ 2.199,-*



KM 6356 Wok

- **Breedte 79 cm, vlakke inbouw, zonder rand**
- DirectSelection-frontbediening met tiptoetsen
- **4 kookzones**, kookzone-uitbreiding, Timers
- Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie, pan/pangrootte detectie
- TwinBooster, Warmhoudfunctie
- **PowerFlex-zone (rechts), Wok (vooraan links)**
- **Wokpan inbegrepen**
- Uitsnijding b x d in mm: 776 x 496/796 x 516, aansluitwaarde 7,3 kW

€ 2.999,-*

Wijzigingen voorbehouden.

*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)

Vind het Miele inductiekookvlak van uw keuze

Inductiekookvlakken

Inductiekookvlakken, 90 cm breed



KM 6381

- **Breedte 91,6 cm, rondom met facetrand**
- **DirectSelection Plus-frontbediening** met tiptoetsen
- 4 kookzones, kookzone-uitbreiding, Timers
- Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie, pan/pangrootte detectie
- TwinBooster, Stop&Go, Warmhoudfunctie
- **2 x Powerflex-zone**
- Automatische functie Con@ctivity 2.0
- Uitsnijding b x d in mm: 886 x 386, aansluitwaarde 7,3 kW


€ 1.999,-*



KM 6388

- **Breedte 94,2 cm, opstaande rand van r.v.s.**
- DirectSelection Plus-frontbediening met tiptoetsen
- **5 kookzones**, kookzone-uitbreiding, Timers
- Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie, pan/pangrootte detectie
- TwinBooster, Stop&Go, Warmhoudfunctie
- 2 x Powerflex-zone, **WaterBoost (centraal)**
- Automatische functie Con@ctivity 2.0
- Uitsnijding b x d in mm: 916 x 500, aansluitwaarde 11 kW

€ 2.499,-*



KM 6389

- **Breedte 92,8 cm, vlakke inbouw, zonder rand**
- DirectSelection Plus-frontbediening met tiptoetsen
- 5 kookzones, kookzone-uitbreiding, Timers
- Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie, pan/pangrootte detectie
- TwinBooster, Stop&Go, Warmhoudfunctie
- 2 x Powerflex-zone, **WaterBoost (centraal)**
- Automatische functie Con@ctivity 2.0
- Uitsnijding b x d in mm: 906 x 490/932 x 516, aansluitwaarde 11 kW

€ 2.599,-*

Wijzigingen voorbehouden.

*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)


Inductiekookvlakken TempControl, 75 cm breed



KM 6629 - TempControl

- Breedte 76,4 cm, vlakke rand van r.v.s.
- Smart-Select frontbediening met tiptoetsen
- 4 kookzones, kookzone-uitbreiding, Timers
- Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie, pan/pangrootte detectie
- TwinBooster, Stop&Go, Warmhoudfunctie
- PowerFlex-zone, TempControl-zone
- Automatische functie Con@ctivity 2.0
- Uitsnijding b x d in mm: 750 x 490, aansluitwaarde 7,3 kW

€ 1.999,-*



KM 6639 - TempControl

- Breedte 75,2 cm, vlakke inbouw, zonder rand
- Smart-Select frontbediening met tiptoetsen
- 4 kookzones, kookzone-uitbreiding, Timers
- Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie, pan/pangrootte detectie
- TwinBooster, Stop&Go, Warmhoudfunctie
- PowerFlex-zone, TempControl-zone
- Automatische functie Con@ctivity 2.0
- Uitsnijding b x d in mm: 730 x 470 / 756 x 496, aansluitwaarde 7,3 kW

€ 2.099,-*

Wijzigingen voorbehouden.

*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)

Vind het Miele inductiekookvlak van uw keuze

Inductiekookvlakken


Inductiekookvlakken TempControl, 90 cm breed



KM 6669 - TempControl

- Breedte 94,2 cm, opstaande rand van r.v.s.
- Smart-Select frontbediening met tiptoetsen
- 5 kookzones, kookzone-uitbreiding, Timers
- Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie, pan/pangrootte detectie
- TwinBooster, Stop&Go, Warmhoudfunctie
- PowerFlex-zone, TempControl-zone
- Automatische functie Con@ctivity 2.0
- Uitsnijding b x d in mm: 916 x 500, aansluitwaarde 11 kW


€ 2.399,-*



KM 6679 - TempControl

- Breedte 92,8 cm, vlakke inbouw, zonder rand
- Smart-Select frontbediening met tiptoetsen
- 5 kookzones, kookzone-uitbreiding, Timers
- Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie, pan/pangrootte detectie
- TwinBooster, Stop&Go, Warmhoudfunctie
- PowerFlex-zone, TempControl-zone
- Automatische functie Con@ctivity 2.0
- Uitsnijding b x d in mm: 906 x 490 / 932 x 516, aansluitwaarde 11 kW

€ 2.499,-*



KM 6699 - TempControl


- Breedte 91,6 cm, facetrand, panoramisch
- Smart-Select frontbediening met tiptoetsen
- 4 kookzones, kookzone-uitbreiding, Timers
- Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie, pan/pangrootte detectie
- TwinBooster, Stop&Go, Warmhoudfunctie
- PowerFlex-zone, TempControl-zone
- Automatische functie Con@ctivity 2.0
- Uitsnijding b x d in mm: 886 x 386, aansluitwaarde 7,3 kW

€ 2.399,-*

Wijzigingen voorbehouden.

*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)

Inductiekookvlakken TempControl, grafiet zwart



KM 6839 - TempControl

- Breedte 75,2 cm, vlakke inbouw zonder rand
- Smart-Select White frontbediening met tiptoetsen
- 4 kookzones, kookzone-uitbreiding, Timers
- Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie, pan/pangrootte detectie
- TwinBooster, Stop&Go, Warmhoudfunctie
- PowerFlex-zone, TempControl-zone
- Automatische functie Con@ctivity 2.0
- Uitsnijding b x d in mm: 730 x 470 / 756 x 496, aansluitwaarde 7,3 kW

€ 2.299,-*



KM 6879 - TempControl

- Breedte 92,8 cm, vlakke inbouw zonder rand
- Smart-Select White frontbediening met tiptoetsen
- 5 kookzones, kookzone-uitbreiding, Timers
- Kookstartautomaat, restwarmtebenutting en -indicatie, pan/pangrootte detectie
- TwinBooster, Stop&Go, Warmhoudfunctie
- PowerFlex-zone, TempControl-zone
- Automatische functie Con@ctivity 2.0
- Uitsnijding b x d in mm: 906 x 490 / 932 x 516, aansluitwaarde 11 kW

€ 2.699,-*

Wijzigingen voorbehouden.

*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)



De ideale omstandigheden om te koken zoals u wilt

De designvarianten en bedieningsconcepten van de Miele gaskookvlakken

Type

Gaskookvlakken

Alle Miele gaskookvlakken worden bediend op het kookvlak zelf. Er hoeft dus geen oven eronder te worden ingebouwd. Voordeel? De ruimte onder het kookvlak kunt u benutten voor een lade of kastelementen. Zo kunt u uw keuken in alle vrijheid indelen.

Ruime keuze aan formaten



Klassiek

60 cm breed – Kookvlakken met 3 tot 4 branders



Comfortabel

75 cm breed – Kookvlakken met 4 tot 5 branders

Modellen



Gas

Gas is primaire energie, energie die rechtstreeks afkomstig is uit de natuur en die geen omzetting of transformatie hoeft te ondergaan voor gebruik. Koken met gas is dus erg milieuvriendelijk. Gas kan ook bogen op een lange traditie. De eerste gaskachels ontstonden in de 19de eeuw, lang voordat de elektrische kooktoestellen hun intrede deden.

Designvarianten



Geïntegreerd – gaskookvlakken met een lekblad van r.v.s.



Ingetogen elegant – gaskookvlakken met een glaskeramiekplaat

Bedieningsconcepten



Gaskookvlakken zonder een elektronische besturing

Alle Miele gaskookvlakken zijn uitgerust met GasStop. Als de gasvlam uitgaat, bijv. door overkoken of door tocht, GasStop sluit de gastoevoer direct af. Zo hoeft u nooit te vrezen dat er ongemerkt gas ontsnapt.



Gaskookvlakken met een elektronische besturing

QuickStart zorgt voor snelle ontsteking en GasStop & ReStart voor automatische herontsteking als de vlam dooft. Sommige toestellen zijn ook uitgerust met een kookwekker en een aanduiding van resterende warmte.



Koken wordt puur plezier met deze exclusieve uitrusting!

De highlights* van de Miele gaskookvlakken

Gaskookvlakken met een elektronische besturing

Miele-gaskookvlakken met een elektronische besturing zijn uitgerust met voorzieningen die de veiligheid en het comfort naar een nóg hoger niveau tillen: Quick-Start zorgt voor een snelle ontsteking en Gas-Stop & ReStart voor automatische herontsteking als de vlam dooft. Sommige toestellen zijn ook uitgerust met een kookwekker, een aanduiding "warm" en een aanduiding van resterende warmte.



ComfortClean-pandragers

Supervlot te reinigen: u doet de pandragers gewoon in de afwasautomaat. Zo blijft uw gaskookvlak lang schoon.



Design: voor elk wat wils

Oogstrelende designvarianten voor elke smaak: kies voor een uitgepuurde roestvrijstalen look of voor ingetogen keramische elegantie.



Geëmailleerde pandragers en branderdelen

Niets gaat langer mee en niets is vlotter te reinigen: geëmailleerde pandragers en branderkoppen met PerfectClean-veredeling.



QuickStart

Gedaan met regelknoppen lang ingedrukt moeten houden: één keer draaien en de brander wordt automatisch ontstoken. Voor maximaal comfort!



GasStop & ReStart

Veilig koken: Als de vlam dooft, probeert de besturing de brander automatisch te herontsteken. Lukt dat niet, dan wordt de gastoevoer afgesloten.


* Afhankelijk van het toestel

Wat betekent elk pictogram?

Alle symbolen voor gaskookvlakken in vogelvlucht

Op deze pagina worden alle gas-kookvlakken van Miele nog eens in detail weergegeven in tabellen. De producten van Miele hebben veel verschillende functies en eigenschappen.

De belangrijkste kenmerken worden vlak boven het product vermeld via pictogrammen. Zo kunt u in één oogopslag vergelijken. Op deze pagina vindt u een handig overzicht van alle gebruikte symbolen, telkens met een woordje uitleg erbij.



 **PerfectClean-brander**
Het toestel is met een PerfectClean-brander uitgerust

 Gepatenteerde oppervlakteveredeling voor ongeëvenaard reinigingscomfort

 **Bedieningsfilosofie**
Toont de bedieningswijze van het toestel

 Selectie van bedrijfsmodus en kooktijd via bedieningsknoppen

 **Veiligheid**
Geeft de veiligheidsuitrusting van het toestel aan

 Meer comfort door automatische herontsteking bij het uitgaan van de vlam

 Heel veilig door onmiddellijke onderbreking van de gastoevoer bij het uitgaan van de vlam

 **QuickStart**
Het toestel is met QuickStart uitgerust

 Meer comfort door een versnelde ontsteking van de gasvlam

 **Pannendrager**
Het gaskookvlak is uitgerust met handige steunen voor kookpannen

 Eenvoudig reinigen door de speciale steunen voor kookpannen, geschikt voor de vaatwasser

Vind het Miele gaskookvlak van uw keuze

Gaskookvlakken


Roestvrijstalen gaskookvlakken



KM 2010

- **Breedte 65 cm**, lekblad van r.v.s.
- Vooraan schuin geplaatst bedieningspaneel met regelknoppen
- 4 branders – flexibel gebruik
- Gietijzeren pannendrager
- Elektrische vonkonsteking met één hand, GasStop, veiligheidsuitschakeling
- Uitsnijding b x d in mm: 560 x 480 – 490, totaal vermogen 7100 W
- Geschikt voor aardgas, aansluitwaarde 0,025 kW


€ 649,-*



KM 2032

- **Breedte 75 cm**, lekblad van r.v.s.
- Vooraan schuin geplaatst bedieningspaneel met regelknoppen
- **5 branders, waaronder een Mono-Wok (3.800 W)**
- Gietijzeren pannendrager
- Elektrische vonkonsteking met één hand, GasStop, veiligheidsuitschakeling
- Uitsnijding b x d in mm: 560 x 480 – 490, totaal vermogen 10900 W
- Geschikt voor aardgas, aansluitwaarde 0,025 kW

€ 849,-*



KM 2356

- **Breedte 88,8 cm**, lekblad van r.v.s.
- Vooraan schuin geplaatst bedieningspaneel met regelknoppen
- 5 branders, waaronder **1 Dual-Wok (4.500 W)**
- **Gietijzeren pannendragers ComfortClean: geschikt voor de afwasautomaat**
- Elektrische vonkonsteking met één hand, **QuickStart, GasStop & ReStart**, veiligheidsuitschakeling
- Uitsnijding b x d in mm: 862 x 490, totaal vermogen 11900 W
- Geschikt voor aardgas, aansluitwaarde 0,025 kW

€ 1.449,-*


Wijzigingen voorbehouden.

*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)

Vind het Miele gaskookvlak van uw keuze

Gaskookvlakken


Keramische gaskookvlakken



KM 3010

- **Breedte 62,6 cm**, sierlijsten voor- en achter van r.v.s.
- Frontbediening met regelknoppen
- 4 branders – flexibel gebruik
- Gietijzeren pannendragers ComfortClean: geschikt voor de afwasautomaat
- Elektrische vonkonsteking met één hand, GasStop, veiligheidsuitschakeling
- Uitsnijding b x d in mm: 560 – 600 x 490 – 500, totaal vermogen 7100 W
- Geschikt voor aardgas, aansluitwaarde 0,025 kW

€ 849,-*



KM 3054

- **Breedte 94,2 cm**, opstaande rand van r.v.s.
- Frontbediening met regelknoppen
- **5 branders**, waaronder een Dual-Wok (4.700 W)
- Gietijzeren pannendragers ComfortClean: geschikt voor de afwasautomaat
- Elektrische vonkonsteking met één hand, **QuickStart, GasStop & GasRestart**, veiligheidsuitschakeling
- **Aanduiding “Warm”, “in werking”, kookwekker, inschakelblokkering**
- Uitsnijding b x d in mm: 916 x 490 – 500, totaal vermogen 11800 W
- Geschikt voor aardgas, aansluitwaarde 0,025 kW

€ 1.449,-*

Wijzigingen voorbehouden.

*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)





Uw eigen professionele keukeninrichting

Combineren naar believen met de Miele CombiSets

Soort

CombiSets

Alle CombiSet-elementen worden bediend op het element zelf. Er hoeft dus geen fornuis eronder te worden ingebouwd. Voordeel? De ruimte onder de CombiSet-elementen kunt u afhankelijk van het type benutten voor een lade of kastelementen. Zo kunt u uw keuken in alle vrijheid indelen.

Types



HiLight

De kookzone wordt verwarmd via verwarmingselementen onder de glaskeramiek-plaat. De kookzone krijgt dan de typisch gloeiend rode kleur. Net zoals klassieke HiLight-kookvlakken beschikken ook HiLight-kookvlakken van het CombiSet-gamma over variozones of braadzones.



Inductie

Bij het koken met inductie wordt de warmte rechtstreeks in de bodem van de pan opgewekt. Het toestel herkent automatisch de grootte van de pan. Voordelen? Vrijwel geen energieverstopping. En vooral veilig kookplezier. De omgeving van de kookzone blijft immers relatief koel. Handige voorzieningen verhogen het comfort.



Gas

Of u nu iets krachtig wilt braden of zachtjes wilt laten sudderen: alles is mogelijk met klassieke Miele gaskookvlakken. De toestellen zijn verkrijgbaar in verschillende breedten en uitvoeringen. De elektronisch gestuurde CombiSet-gasbranders blinken uit in veiligheid en comfort met innovatieve voorzieningen.

Ruime keuze aan breedten



Kookt u doorgaans met weinig kookgerei? Of bent u iemand die u graag copieuze maaltijden op tafel tovert, waarvoor u veel potten en pannen nodig hebt? Afhankelijk van het type, zijn de CombiSet-elementen beschikbaar in tot wel 3 toestelbreedten. U kunt ze naar believen naast elkaar inbouwen.

De klassieke breedte – 288 mm breed

De extra comfortabele breedte – 380 mm breed

U kunt dus in alle vrijheid de toestellen combineren die u wenst. En u hebt altijd voldoende plaats voor uw kookgerei.



Veelzijdigheid

De specialisten in het Miele CombiSet-gamma



Inductie-wok

De Miele-wokpan ligt perfect verzonken in een glaskeramiekplaat met een uitsparing. Zo wordt de warmte optimaal verdeeld. Het intelligente Control-Induc®-systeem voorkomt dat oliën en vetten oververhit raken. Speciale voorzieningen zoals boostertechnologie zorgen ervoor dat de Miele-inductie-wok extra comfortabel te gebruiken is.



Grill

Niets lekkerder dan vlees, vis of groenten die op de grill worden bereid. Het toestel is uitgerust met twee grillzones, die los van elkaar kunnen worden geregeld. Zo kunt u gelijktijdig eten grillen en warmhouden. Wanneer u de grill gebruikt met watervulling, zijn uw gerechten bijzonder sappig. Vult u de grillkuip met lavastenen, dan krijgen de gerechten een typische grillsmak.



TepanYaki

Bereid eten rechtstreeks op het hete roestvrijstalen oppervlak. De Miele TepanYaki heeft twee verwarmingskringen, die los van elkaar te gebruiken zijn. Zo kunt u meerdere levensmiddelen tegelijk bereiden of warmhouden, elk met een verschillende temperatuur.



Friteuse

Voor liefhebbers van heerlijk knapperige gerechten mag de friteuse niet ontbreken. Een aanduiding geeft aan wanneer de olie de ingestelde temperatuur heeft bereikt. Voordelen? Perfecte resultaten. En ook een veilige bereiding: u vermijdt dat er acrylamide wordt gevormd, een stof die risico's inhoudt voor de gezondheid. Ook handig is dat u in de friteuse niet alleen kunt frituren. Met behulp van de pastabak kunt u even goed snel en eenvoudig uw lievelingspasta bereiden.



Welke speciale comfortkenmerken wenst u?

De producthighlights* van de Miele CombiSets

Miele CombiSet-elementen fascineren door hun speciale kenmerken op gebied van design en comfort. Ondanks de onafhankelijke functionaliteit van elk afzonderlijk toestel zijn alle modellen als het ware uit één stuk gegoten. De gecombineerde inbouwapparaten hebben een homogene vormgeving en vormen altijd één geheel. Een echte design-highlight voor elke keuken!



De toestelbreedtes

Veelzijdig programma: Dankzij de 3 verschillende breedtes zijn individuele combinaties altijd mogelijk.



Roestvrijstalen randlijsten

Gelijk randlijstontwerp: ongeacht welke CombiSet-elementen u ook met elkaar combineert, ze passen optisch gezien altijd perfect bij elkaar.



Knoppen

Passend comfort: metalen knoppen* vervullen het harmonieuze design van de CombiSet-elementen.



Schuin geplaatst bedieningspaneel

Perfekte uitstraling: een ergonomisch geplaatst bedieningselement vergemakkelijkt de bediening.



Weergave-elementen

Veilig en doeltreffend: Het display met tot drie weergave-modi.

*afhankelijk van het model

Wat betekent elk pictogram?

Alle symbolen voor CombiSets in vogelvlucht

Op deze pagina worden alle CombiSets van Miele nog eens in detail weergegeven in tabellen. De producten van Miele hebben veel verschillende functies en eigenschappen.

De belangrijkste kenmerken worden vlak boven het product vermeld via pictogrammen. Zo kunt u in één oogopslag vergelijken. Op deze pagina vindt u een handig overzicht van alle gebruikte symbolen, telkens met een woordje uitleg erbij.



 **Bedieningsfilosofie**
Toont de bedieningswijze aan het toestel

 Selectie van bedrijfsmodus en kooktijd via bedieningsknoppen

 **GasStop & ReStart**
Geeft aan of het gas stop & restart heeft.

 Meer comfort door automatische herontsteking bij het uitgaan van de vlam

 **QuickStart**
Het toestel is met QuickStart uitgerust

 Meer comfort door een versnelde ontsteking van de gasvlam

 **TwinBooster**
Geeft aan of het toestel over een Boosterfunctie beschikt

 Twee vermogensniveaus voor extreem korte aankooktijden


 **Warmhouden**
Geeft aan of het toestel over deze warmhoudfunctie beschikt

 Serveertemperatuur wordt behouden, ongeacht de hoeveelheid

Vind de Miele CombiSet van uw keuze

CombiSet

CombiSet



CS 1112 E –

Keramische kookvlak HiLight

- Breedte 28,8 cm, opstaande rand van r.v.s.
- Frontbediening met regelknoppen
- 2 kookzones met kookzone-uitbreiding
- Aanduiding resterende warmte en “in werking”
- Uitsnijding b x d in mm: 272 x 500, aansluitwaarde 3 kW

€ 849,-*




CS 1212-1 i –

Keramisch inductiekookvlak

- Breedte 28,8 cm, opstaande rand van r.v.s.
- Frontbediening met regelknoppen op r.v.s. bedieningspaneel
- 2 kookzones met kookzone-uitbreiding
- Aanduiding resterende warmte en “in werking”
- Uitsnijding b x d in mm: 272 x 500, aansluitwaarde 3,7 kW

€ 1.049,-*



CS 1223-1 i –

Keramisch inductie-wok

- Breedte 38 cm, opstaande rand van r.v.s.
- Frontbediening met regelknop op r.v.s. bedieningspaneel
- 1 kookzone met kookzone-uitbreiding
- Aanduiding resterende warmte en “in werking”
- Uitsnijding b x d in mm: 364 x 500, aansluitwaarde 3,2 kW

• Wokpan inbegrepen


€ 1.999,-*

Wijzigingen voorbehouden.

*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)

Vind de Miele CombiSet van uw keuze

CombiSet




CS 1012-1 G –

Roestvrijstalen gaskookvlak

- Breedte 28,8 cm, opstaande rand van r.v.s.
- Frontbediening met regelknoppen
- 2 kookzones, intensieve brander
- Aanduiding resterende warmte en “in werking”
- Uitsnijding b x d in mm: 272 x 500, aansluitwaarde 0,025 kW
- Gietijzeren pannendragers
- Totaal vermogen: 4600 W

€ 949,-*




CS 1011 G –

Roestvrijstalen gaskook-wok

- Breedte 28,8 cm, opstaande rand van r.v.s.
- Frontbediening met regelknop
- 1 kookzone **Dual-Wok** (6 kW)
- Aanduiding resterende warmte en “in werking”
- Uitsnijding b x d in mm: 272 x 500, aansluitwaarde 0,025 kW

€ 899,-*



CS 1411 F –


Roestvrijstalen friteuse

- Breedte 28,8 cm, opstaande rand van r.v.s.
- Frontbediening met regelknop
- Aanduiding temperatuur bereikt
- **Frituurbak (inhoud 4 l)**, deksel voor friteuse
- Uitsnijding b x d in mm: 272 x 500, inhouwhoogte 22,5 cm
- Aansluitwaarde 2,4 kW
- Uitlekkraan

€ 1.149,-*

Wijzigingen voorbehouden.

*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)




CS 1312 BG –

Roestvrijstalen Grill

- Breedte 28,8 cm, opstaande rand van r.v.s.
- Frontbediening met regelknoppen
- Gietijzeren rooster, vermogen grill 3 kWh
- **Controlelampje “in werking”**
- Uitsnijding b x d in mm: 272 x 500, aansluitwaarde 3,0 kW
- Lavastenen inbegrepen

€ 1.049,-*



CS 1327 Y –

Roestvrijstalen Tepan Yaki

- Breedte 38 cm, opstaande rand van r.v.s.
- Bediening met regelknoppen
- Tepan-oppervlak in mm 350 x 450,
- **2 apart regelbare zones, 3000 W**
- Aanduiding resterende warmte en “in werking”
- Uitsnijding b x d in mm: 364 x 500, aansluitwaarde 2,3 kW

€ 1.999,-*

Wijzigingen voorbehouden.

*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)



Uw keukendesign, doorgetrokken tot in de details!

De modellen bij de Miele dampkappen

Modellen

Wand- en eilanddampkappen

De ideale blikvanger voor uw keuken



Eilanddampkappen



Wanddampkappen

Plafonddampkappen

Montage in het plafond voor een open leefruimte met een strakke keuken



Downdraft-Werkbladdampkap

De elegante oplossing voor achter het kookvlak



Inbouwdampkappen

Voor elke inbouwsituatie de juiste oplossing



Telescopische dampkappen



Onderbouwdampkappen



Inbouwgroepen voor inbouw in een schouw of wandkast



DA 2570, 70 cm breed

Nieuw: inbouwgroepen

Uitbreiding van het toestelprogramma

Een individueel keukendesign - bijvoorbeeld met een opvallende open haard - kan met inbouwgroepen stijlvol aan originaliteit winnen. Dit bouwconcept garandeert u immers een vrijwel onbeperkte vrijheid op gebied van ontwerp en vormgeving. Ideaal voor uw met de hand vervaardigde en op maat gemaakte keuken. Laat uw ideeën de vrije loop!




DA 2550, 50 cm breed



DA 2450, 50 cm breed



DA 2390, 90 cm breed



DA 2360, 60 cm breed

Kies de breedte die ideaal is voor uw kookvlak

De afmetingen bij de Miele dampkappen



Voor kleine tot middelgrote keukens

Dampkappen van

- 53 cm breed
- 60 cm breed
- 70 cm breed
- 75 cm breed



Voor grote en open keukens

Dampkappen van

- 90 cm breed
- 100 cm breed
- 110 cm breed
- 120 cm breed



Voor elke woning een optimaal binnenhuisklimaat

De functies van de Miele dampkappen

Bij kookprocessen, en dan vooral bij het braden, ontstaan er kookdampen. Die bestaan uit een combinatie van waterdamp, vetbestanddelen en geuren. Als de lucht in de keuken niet wordt weggezogen of gezuiverd, blijven de kookdampen hangen. Dat heeft een negatieve invloed op het binnenhuisklimaat. Op termijn leidt dat tot vetafzetting en vocht op meubels, tapijten, gordijnen enz. Om de lucht efficiënt te zuiveren, hebt u dus een dampkap nodig. U hebt 3 mogelijkheden:



Werking met luchtafvoer – Uiterst efficiënte afzuiging en ontvochtend effect.



Werking met luchtafvoer voor externe ventilator – efficiënte afzuiging en fluisterstil



Werking met luchtcirculatie – eenvoudig en energiezuinig



Con@ctivity 2.0

Geniet van een optimale kookomgeving met deze exclusieve uitrusting

De highlights* van de Miele dampkappen

Exclusief Miele Con@ctivity 2.0 – de automatiseringsfunctie voor Miele dampkappen

Damp en geuren in uw keuken altijd optimaal wegzuigen en tegelijkertijd energie besparen? Een Miele dampkap die uitgerust is met de automatiseringsfunctie Con@ctivity, doet dat volledig automatisch. Met Con@ctivity van Miele kan uw dampkap met uw kookvlak communiceren. Con@ctivity registreert het kookgebeuren op het kookvlak en stuurt die informatie naar de elektronische besturing van uw dampkap. Uw Miele dampkap stelt op basis daarvan bijvoorbeeld automatisch de juiste ventilatiestand in en zorgt zo voor een optimale kookomgeving. Zo hoeft u zich alleen maar op uw kookkunsten te concentreren. U hoeft uw dampkap nooit meer zelf uit te zetten: na de bereiding volgt een automatische nalooptijd en daarna wordt de dampkap automatisch uitgeschakeld. Zo vermijdt u onnodig energieverbruik. Uiteraard kan de dampkap desgewenst ook handmatig worden bediend.

Een groot aantal Miele dampkappen zijn al uitgerust met de nieuwe Con@ctivity 2.0. Nieuw aan deze versie 2.0 is vooral dat de functie nu werkt via draadloze technologie. Die zorgt voor een stabiele radioverbinding tussen het kookvlak en de dampkap. De dampkap wordt in de fabriek uitgerust met de communicatiemodule en wordt geleverd met de module die moet worden aangesloten op een Miele kookvlak dat Con@ctivity ondersteunt.



Energie-efficiëntieklasse

Alles in één oogopslag: het energielabel geeft uitsluitsel over energie-efficiëntie en prestatievermogen.

Silence

Efficiënt én fluisterstil: de ventilator is efficiënt geïsoleerd met speciale geluid-dempende matten.

Metalen vetfilters met roestvrijstalen afwerking

Comfortabele reiniging: de 10-lagige metalen vetfilters zijn in de afwasautomaat te reinigen en behouden zeer lang hun hoogwaardige uitstraling.

Miele CleanCover

Snel en gemakkelijk te reinigen: alles zit netjes weggewerkt achter deze vlakke afdekking, die u beschermt tegen contact met elektrische bedrading en de motor.

Exclusief Miele

Active AirClean Filter

Voorkomt efficiënt kookluchtjes: bij luchtcirculatie neutraliseert deze filter onaangename geurtjes op lange termijn.

* Afhankelijk van het toestel

Wat betekent elk pictogram?

Alle symbolen voor dampkappen in vogelvlucht

Op deze pagina worden alle dampkappen van Miele nog eens in detail weergegeven in tabellen. De producten van Miele hebben veel verschillende functies en eigenschappen.

De belangrijkste kenmerken worden vlak boven het product vermeld via pictogrammen. Zo kunt u in één oogopslag vergelijken. Op deze pagina vindt u een handig overzicht van alle gebruikte symbolen, telkens met een woordje uitleg erbij.



 **Energie-efficiëntie**
Toont de energie-efficiëntieklasse

 De energie-efficiëntieklassen van A+ tot B worden weergegeven

 **Con@ctivity 2.0**
De dampkap is met Con@ctivity 2.0 uitgerust

 Draadloze automatische functie voor een optimaal binnenklimaat en uitstekend bedieningscomfort

 **Silence**
Het toestel is heel stil

 Heel weinig geluid in de keuken

 **10 x Filter**
Toont aan of de dampkap over een 10x Filter beschikt

 10-lagige metalen vetfilter, geschikt voor reiniging in een vaatwasser

 **Filter-Indicator**
Het toestel heeft een filterverzadigingsindicator

 Optische display voor de verzadiging van vetfilter en koolstoffilter

 **Eco Motor**
Het toestel beschikt over een energie-efficiënte gelijkstroomventilator

 Bijzonder doeltreffende afzuigkap

 **LED-verlichting**
Het toestel heeft een LED-verlichtingssysteem

 Voor een optimale verlichting van het volledig kookvlak

 **INDIVIDUEEL**
Het toestel is voor speciale uitvoeringen geschikt

 Individueel aangepaste dampkap - op maat gemaakte oplossing mogelijk

 **Hood in motion**
Het toestel is een gemotoriseerde verstelbare dampkap

 Een geschikte dampkap-positionering voor elke keukensituatie


Vind de Miele dampkap van uw keuze

Dampkappen

Dampkappen voor onderbouw, 60 - 100 cm breed

NEW

NEW




DA 1260 - C

- Minimalistisch design, 60 cm breed
- Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
- Bediening d.m.v. schuifknop, ledverlichting 2 x 3 W
- 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
- 545 m³/h in intensiefstand

€ 449,-* R.v.s. - € 399,-* briljantwit

Leverbaar 10/2016



DA 1200 - C

- Minimalistisch design, 100 cm breed
- Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
- Bediening d.m.v. schuifknop, ledverlichting 2 x 3 W
- 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
- 545 m³/h in intensiefstand

€ 499,-* R.v.s.

Leverbaar 10/2016


Wijzigingen voorbehouden.

*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)

Vind de Miele dampkap van uw keuze


Dampkappen

Telescopische dampkappen, 60 cm breed



DA 3366 - C

- Elegant design, vlak wasemscherm 60 cm breed
 - Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
 - Bediening d.m.v. schuifknop, led-verlichting 2 x 3 W
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
 - 430 m³/h in intensiefstand
- € 499,-* – R.v.s.



DA 3466 - B

- Elegant design, vlak wasemscherm 60 cm breed
 - Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
 - **Bediening met tiptoetsen**, led-verlichting 2 x 3 W
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
 - 550 m³/h in intensiefstand
- € 599,-* – R.v.s. - € 569,-* EXT



DA 3566 - Con@ctivity 2.0 - A+

- Slimline design, extreem vlak wasemscherm, 60 cm breed
 - Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
 - Bediening met tiptoetsen, led-verlichting 2 x 4,5 W
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
 - 640 m³/h in intensiefstand
 - **Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging,**
 - **Eco**
- € 999,-* – R.v.s. - € 979,-* EXT

Wijzigingen voorbehouden.

*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)



DA 3660 - Con@ctivity 2.0 - A+

- Slimline design, extreem vlak wasem-scherf - **motorisch uitschuifbaar** - 60 cm breed
 - Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
 - **Afstandsbediening**, led-verlichting 2 x 3 W **met dimfunctie**
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
 - 640 m³/h in intensiefstand
 - Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging,
 - Eco
 - **SilencePackage**
- € 1.599,-*** – R.v.s. - EXT op aanvraag


Wijzigingen voorbehouden.

*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)

Vind de Miele dampkap van uw keuze

Dampkappen

Telescopische dampkappen, 90 cm breed



DA 3496 - B

- Elegant design, vlak wasemscherm 90 cm breed
- Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
- Bediening met tiptoetsen, led-verlichting 2 x 3 W
- 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
- 550 m³/h in intensiefstand

€ 749,-* – R.v.s. - € 739,-* EXT



DA 3596 - A+ Con@ctivity 2.0

- Slimline design, extreem vlak wasemscherm, 90 cm breed
- Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
- Bediening met tiptoetsen, led-verlichting 3 x 4,5 W
- 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
- 640 m³/h in intensiefstand
- **Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging,**
- **Eco**

€ 1.149,-* – R.v.s. - € 1.119,-* EXT



DA 3690 - A+ Con@ctivity 2.0


- Slimline design, extreem vlak wasemscherm - **motorisch uitschuifbaar** - 90 cm breed
- Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
- **Afstandsbediening**, led-verlichting 3 x 4,5 W **met dimfunctie**
- 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
- 640 m³/h in intensiefstand
- Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging,
- Eco, SilencePackage

€ 1.799,-* – R.v.s.

Wijzigingen voorbehouden.

*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)

Plafonddampkappen, 90 cm en 110 cm breed



DA 2806 - A+ Con@ctivity 2.0

- Plafondunit, 90 cm breed
 - Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
 - **Afstandsbediening**, led-verlichting 4 x 3 W
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
 - Meerzonerandafzuiging, **decoratiepaneel in briljantwit of van r.v.s. inbegrepen**
 - 750 m³/h in intensiefstand
 - Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging,
 - SilencePackage, Eco
- € 1.899,-* – R.v.s., briljantwit -
€ 1.849,-* EXT



DA 2906 - A+ Con@ctivity 2.0

- Plafondunit, **110 cm breed**
 - Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
 - Afstandsbediening, led-verlichting 4 x 3 W
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
 - Meerzonerandafzuiging, decoratiepanelen in r.v.s. of van glas
 - 740 m³/h in intensiefstand
 - Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging,
 - **SilencePackage, Eco**
- € 1.999,-* – R.v.s. - € 1.949,-* EXT
€ 100,-*/300,-* DRP 2900 r.v.s./glas

Werkbladdampkap - Downdraft, 90 cm breed



DA 6890** - C

- Downdraft, motorisch in de hoogte verstelbaar, breedte 91,6 cm
 - Luchtafvoer, luchtcirculatie, motor tot op 7 m afstand mogelijk
 - Touch-bediening op glas, Led-verlichting 12 x 0,9 W met dimfunctie
 - 8-lagige roestvrijstalen vetfilters
 - Randafzuiging
 - 710 m³/h in intensiefstand
 - Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging
- € 1.999,-* – R.v.s.

Wijzigingen voorbehouden.


*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)

**Optimale combinatie met KM6381/Niet geschikt in combinatie met gaskookvlakken

Vind de Miele dampkap van uw keuze

Dampkappen

Inbouwgroepen, 54, 60, 70 en 90 cm breed




DA 2450 - A

- Apart keukendesign, 54 cm breed
- Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
- Bediening d.m.v. draaiknop, Led-verlichting 2 x 3 W
- 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
- 590 m³/h in intensiefstand

€ 449,-* – R.v.s.

Leverbaar 10/2016




DA 2550 - A Con@ctivity 2.0

- Apart keukendesign, 54 cm breed
- Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
- Bediening met tiptoetsen, Led-verlichting 2 x 3 W
- 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
- 600 m³/h in intensiefstand
- Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging

€ 649,-* – R.v.s. - € 599,- EXT

Leverbaar 10/2016



DA 2570 - A

- Apart keukendesign, 70 cm breed
- Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
- Bediening met tiptoetsen, Led-verlichting 2 x 3 W
- 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
- 600 m³/h in intensiefstand
- Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging

€ 749,-* – R.v.s. - € 699,-* EXT


Leverbaar 10/2016

Wijzigingen voorbehouden.

*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)



NEW



DA 2360 - A


- Apart keukendesign, breedte 60 cm
- Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
- Bediening met tiptoetsen, Led-verlichting 2 x 3 W
- 10-lagige roestvrijstalen vetfilers
- 600 m³/h in intensieve stand

€ 749,-* – R.v.s. - **€ 699,-*** EXT

Leverbaar 10/2016



NEW



DA 2390 - A

- Apart keukendesign, breedte 90 cm
- Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
- Bediening met tiptoetsen, Led-verlichting 4 x 3 W
- 10-lagige roestvrijstalen vetfilers
- 600 m³/h in intensieve stand

€ 999,-* – R.v.s. - **€ 949,-*** EXT

Leverbaar 10/2016

Wijzigingen voorbehouden.

*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)

Vind de Miele dampkap van uw keuze

Dampkappen

Inbouwgroepen, 60 - 90 en 120 cm breed



DA 2660 - A Con@ctivity 2.0

- Apart keukendesign, breedte 60 cm
- Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk, max. 90 cm boven kookvlak
- Bediening met tiptoetsen, Led-verlichting 2 x 4,5 W
- 10-lagige roestvrijstalen vetfilers
- 600 m³/h in intensieve stand
- Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging,
- Eco

€ 1.249,-* – R.v.s. - € 1.199,-* EXT




DA 2690 - A Con@ctivity 2.0

- Apart keukendesign, breedte 90 cm
- Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk, max. 130 cm boven kookvlak
- Bediening met tiptoetsen, Led-verlichting 4 x 3 W
- 10-lagige roestvrijstalen vetfilers
- 640 m³/h in intensieve stand
- Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging,
- Eco

€ 1.499,-* – R.v.s., Briljantwit -

€ 1.449,-* EXT



DA 2620 - A Con@ctivity 2.0

- Apart keukendesign, breedte 120 cm
- Werking met luchtafvoer, max. 130 cm boven kookvlak
- Bediening met tiptoetsen, Led-verlichting 3 x 4,5 W
- 10-lagige roestvrijstalen vetfilers
- 640 m³/h in intensieve stand
- Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging,
- Eco



€ 1.899,-* – R.v.s., Briljantwit -

€ 1.849,-* EXT

Wijzigingen voorbehouden.


*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)

Hoofdvrije wanddampkappen, 90 cm breed



DA 6096 W Black Wing - B

- Vrije hoofdruimte, met obsidiaanzwart glazen scherm, breedte 90 cm
 - **Luchtcirculatie, luchtafvoer mogelijk**
 - Bediening met tiptoetsen, Led-verlichting 2 x 4,5 W
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfilter
 - 640 m³/h in intensieve stand
 - Active Airclean, Eco
- € 999,-* – Obsidiaanzwart



DA 6096 W White Wing - B

- Vrije hoofdruimte, **met briljantwit glazen scherm**, breedte 90 cm
 - Luchtcirculatie, luchtafvoer mogelijk
 - Bediening met tiptoetsen, Led-verlichting 2 x 4,5 W
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfilter
 - 640 m³/h in intensieve stand
 - Active Airclean, Eco
- € 999,-* – Briljantwit



DA 6796 W Shape - A+ Con@ctivity 2.0

- Vrije hoofdruimte, breedte 90 cm
 - Luchtcirculatie, luchtafvoer mogelijk
 - **Touch-bediening op glas**, Led-verlichting 3 x 3 W
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfilter
 - 640 m³/h in intensieve stand
 - **Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging**
 - Active Airclean, Eco
- € 1.999,-* – R.v.s. - € 1.949,-* EXT


Wijzigingen voorbehouden.

*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)

Vind de Miele dampkap van uw keuze


Dampkappen

Wanddampkappen, 90 cm breed




DA 5996 W - D

- Tijdloos design, breedte 90 cm
 - Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
 - Bediening met tiptoetsen, halogeen 1 x 50 W
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfilter
 - 530 m³/h in intensieve stand
- € 799,-*** – R.v.s. - **€ 749,-*** EXT



DA 399-6 - D

- Design: trapeziumvormige ommanteling, breedte 90 cm
 - Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
 - Bediening met tiptoetsen, halogeen 2 x 50 W
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
 - 500 m³/h in intensieve stand
- € 799,-*** – R.v.s. - **749,-*** EXT




PUR 98 W - A

- Tijdloos design, breedte 90 cm
 - Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
 - Bediening met tiptoetsen, Led-verlichting 3 x 4,5 W
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
 - 640 m³/h in intensieve stand
- € 999,-*** – R.v.s.

Wijzigingen voorbehouden.

*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)




DA 6197 W - B

- Design: ommanteling van r.v.s. met afgeronde voorzijde, breedte 90 cm
 - Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
 - Bediening met tiptoetsen, Led-verlichting 2 x 4,5 W
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
 - 640 m³/h in intensieve stand
- € 1.249,-* – R.v.s. - € 1.199,-* EXT



DA 5796 W Next Step - A+ Con@ctivity 2.0

- Tijdloos design, breedte 90 cm
 - Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
 - Bediening met tiptoetsen, Led-verlichting 2 x 4,5 W
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
 - 620 m³/h in intensieve stand
 - **Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging,**
 - **SilencePackage**
 - **Energie-efficiëntieklasse: A+**
- € 1.299,-* – R.v.s. - € 1.249,-* EXT



DA 429-6 - B Con@ctivity 2.0

- Tijdloos design, breedte 90 cm
 - Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
 - Bediening met tiptoetsen, Led-verlichting 3 x 3 W
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
 - 640 m³/h in intensieve stand
 - **Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging,**
 - **SilencePackage**
- € 1.349,-* – R.v.s. - € 1.299,-* EXT

Wijzigingen voorbehouden.

*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)

Vind de Miele dampkap van uw keuze

Dampkappen

Wanddampkappen, 90 cm - 120 cm breed



DA 289-4 - C

- Vrije hoofdruimte met gebogen glazen scherm, breedte 90 cm
- Werking met luchtafvoer
- Bediening met tiptoetsen, **halogeen** 4 x 10 W **met dimfunctie**
- 10-lagige roestvrijstalen vetfilter
- 640 m³/h in intensieve stand
- Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging,
- SilencePackage


€ 1.699,-* – R.v.s. - € 1.649,-* EXT



DA 6296 W - B Con@ctivity 2.0

- Innovatief design, met kleur LED-verlichtingsstrook, breedte 90 cm
- Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
- Bediening met tiptoetsen, Led-verlichting 3 x 3 W
- 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
- 640 m³/h in intensieve stand
- Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging,
- SilencePackage

€ 1.749,-* – R.v.s. - € 1.699,-* EXT



DA 7096 W - C Con@ctivity 2.0

- Design: ellipsvormige wanddampkap, breedte 90 cm
- Werking met luchtcirculatie
- **Touch-bediening op glas, Led-verlichting 2 x 3 W met dimfunctie**
- 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
- 550 m³/h in intensieve stand
- Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging,
- **Active AirClean**

€ 1.999,-* dampkap met zwart glas/witte behuizing

Wijzigingen voorbehouden.

*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)



DA 6690 W - A+ Con@ctivity 2.0

- Design afgestemd op de inbouwgeneratie 6000, breedte 90 cm
- Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
- Touch-bediening op glas, Led-verlichting 3 x 3 W
- 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
- 640 m³/h in intensieve stand
- Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging,
- **SilencePackage, Eco**
- **Energie-efficiëntieklasse: A+**
- € 1.999,-* – R.v.s., briljantwit, obsidiaanzwart
- € 1.949,-* EXT



DA 422-6 - B Con@ctivity 2.0

- Tijdloos design, r.v.s. ommanteling, breedte 120 cm
- **Werking met luchtafvoer**
- **Bediening met tiptoetsen**, Led-verlichting 3 x 3 W
- 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
- 640 m³/h in intensieve stand
- Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging,
- SilencePackage
- € 1.549,-* – R.v.s. - € 1.499,-* EXT


Wijzigingen voorbehouden.

*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)

Vind de Miele dampkap van uw keuze

Dampkappen


Eilanddampkappen, 90 cm - 100 cm breed



PUR 98 D - A

- Tijdloos design, breedte 90 cm
- Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
- Bediening met tiptoetsen, Led-verlichting 4 x 3 W
- 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
- 500 m³/h in intensieve stand

€ 1.699,-* - R.v.s.



DA 390-6 - D Con@ctivity 2.0

- Design: trapziumvormige ommanteling, breedte 100 cm
- Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
- Bediening met tiptoetsen, **halogeenverlichting** 4 x 20 W
- 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
- 500 m³/h in intensieve stand
- Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging

€ 1.949,-* – R.v.s. - € 1.899,-* EXT




DA 420-6 - C Con@ctivity 2.0

- Tijdloos design, breedte 90 cm
- Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
- Bediening met tiptoetsen, Led-verlichting 4 x 3 W
- 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
- 700 m³/h in intensieve stand
- Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging
- SilencePackage

€ 2.249,-* – R.v.s. - € 2.199,-* EXT

Wijzigingen voorbehouden.

*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)



DA 6197 D - B

- Design: ommanteling met afgeronde kanten, breedte 90 cm
 - Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
 - Bediening met tiptoetsen, Led-verlichting 4 x 3 W
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
 - 640 m³/h in intensieve stand
- € 2.249,-*** – R.v.s. - **€ 2.199,-*** EXT



DA 6296 D - C Con@ctivity 2.0

- Innovatief design met veelkleurige verlichting van de glazen randen, breedte 90 cm
 - Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
 - Bediening met tiptoetsen, Led-verlichting 4 x 3 W
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
 - 700 m³/h in intensieve stand
 - **Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging**
 - **SilencePackage**
- € 2.849,-*** – R.v.s. - **€ 2.799,-*** EXT


Wijzigingen voorbehouden.

*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)

Vind de Miele dampkap van uw keuze


Dampkappen

Eilanddampkappen, 100 cm - 120 cm breed




DA 7006 D - AURA - D Con@ctivity 2.0

- Design: elipsvormige dampkap, breedte 100 cm
 - **Werking met luchtcirculatie**
 - **Touch-bediening op glas**, Led-verlichting 3 x 3 W **met dimfunctie**
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
 - 600 m³/h in intensieve stand
 - Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging,
 - **Active AirClean**
- € 2.799,-* dampkap met zwart glas/witte behuizing



DA 424-6 - C Con@ctivity 2.0

- Tijdloos design, breedte 120 cm
 - Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
 - **Bediening met tiptoetsen**, Led-verlichting 4 x 3 W
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
 - 700 m³/h in intensieve stand
 - Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging
 - SilencePackage
- € 2.549,-* – R.v.s. - € 2.499,-* EXT




DA 6690 D - A+ Con@ctivity 2.0

- Design afgestemd op de inbouwgeneratie 6000, breedte 100 cm
 - Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
 - Touch-bediening op glas**, Led-verlichting 4 x 3 W
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
 - 750 m³/h in intensieve stand
 - Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging,
 - SilencePackage, **Eco**
 - Energie-efficiëntieklasse: **A+**
- € 2.849,-* – R.v.s., briljantwit, obsidiaanzwart
€ 2.799,-* EXT

Wijzigingen voorbehouden.

*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)



DA 6700 D - C Con@ctivity 2.0

- Design afgestemd op de inbouwgeneratie 6000, breedte 100 cm
 - **Werking met luchtcirculatie**
 - Touch-bediening op glas, Led-verlichting 4 x 3 W
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
 - 600 m³/h in intensieve stand
 - Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging,
 - SilencePackage, **Active AirClean**
- € 2.999,-* – R.v.s., briljantwit, obsidiaanzwart



DA 424 V-6 - A Con@ctivity 2.0

- Tijdloos design, **motorisch in de hoogte verstelbaar**, breedte 120 cm
 - Luchtafvoer, luchtcirculatie mogelijk
 - Afstandsbediening Led-verlichting 4 x 3 W **met dimfunctie**
 - 10-lagige roestvrijstalen vetfilters
 - 700 m³/h in intensieve stand
 - Luchtafzuiging achteraf 5/15 min., aanduiding vetfilterverzadiging
 - SilencePackage, **Eco**
- € 3.299,-* – R.v.s. - € 3.249,-* EXT

Wijzigingen voorbehouden.

*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)



Bereidingsconcepten



Koffiezetautomaten met bonen

U wilt uit alle koffiebonen ter wereld zelf uw persoonlijke favoriet kiezen? En genieten van het aroma van vers gemalen bonen? Dan is dit Miele-systeem u op het lijf geschreven. Hiermee kunt u alle bereidingsparameters voor de drank perfect afstemmen op uw bonen en uw smaak.



Koffiezetautomaat met Nespresso-systeem

Kiest u voor het Nespresso-systeem met handige capsules, dan kunt u kiezen uit 21 koffievariëteiten, die portie na portie altijd vers zijn. Houdt u van het ongecompliceerde comfort van een koffiezetautomaat van topkwaliteit die het instellen voor u regelt en de reiniging supergemakkelijk maakt? De Nespresso-koffiezetautomaat van Miele laat al uw wensen in vervulling gaan met voortreffelijke techniek. Het is bijvoorbeeld het enige toestel met een geïntegreerde houder voor tot wel 20 capsules.

Bewezen systemen voor pure verwennerij

De ruime keuze aan formaten bij de Miele koffiezetautomaten

Modellen



Inbouwkoffiezetautomaten met bonensysteem

Deze koffiezetautomaat kan perfect worden ingebouwd in een kolomkast met een nis van 45 cm hoog. Door het toestel te combineren met andere Miele inbouwtoestellen, creëert u een oogstrelend verticaal of horizontaal lijnenspel dat harmonie uitstraalt. Dit inbouwtoestel is optioneel verkrijgbaar met een vaste wateraansluiting.



Vrijstaande koffiezetautomaten met bonensysteem

Uw keuken, de woonkamer, een winter-tuin...: de compacte vrijstaande koffiezetautomaten van Miele kunt u vrijwel overal plaatsen. Hiermee kunt u waar u ook wilt met een simpele druk op een toets genieten van een perfecte koffie.



Inbouwkoffiezetautomaten met Nespresso-systeem

Deze koffiezetautomaat kan worden ingebouwd in elke kolomkast, hangkast of opzetkast met een nis van 35 cm hoog. Het toestel is perfect combineerbaar met de stoomovens en microgolfovens van 35 cm hoog.

Bedieningsconcepten

M Touch: met het innovatieve Touch-display is alles kinderspel. Deze toestellen zijn snel en intuïtief te bedienen via sneltoetsen op een tekstdisplay. Veel functies kunt u kiezen met één keer tikken. Het centrale display met witte tekst zorgt dat de informatie perfect zichtbaar is. Op de toestellen uit het topsegment wordt de informatie in meerdere kleuren weergegeven..

DirectSensor: met deze moderne touch-bediening geniet u van maximaal comfort. Dankzij de overzichtelijke bedieningselementen rond het tekstdisplay is de menunavigatie eenvoudig en intuïtief. U kiest uw favoriete koffiespecialiteit door links op een van de symbolen te tikken. Vervolgens kunt u rechtstreeks de gewenste extra functies kiezen via de toetsenstrip onder het display of het touch-element rechts van het display



Individuele koffie-ervaring voor koffieliefhebbers?

De highlights* van de inbouwkoffiezetautomaten van Miele met bonensysteem

OneTouch en OneTouch for Two-bereiding

Volautomatische perfectie: Bereid koffiespecialiteiten met een simpele druk op een toets. Het toestel doet de rest. Via de OneTouch for Two-functie bereidt de koffiezetautomat twee glazen latte macchiato of twee kopjes cappuccino, koffie of espresso tegelijkertijd. Via de OneTouch-functie bereidt het toestel twee warme dranken direct na elkaar. Druk gewoon twee keer op de toets en de dampende dranken lopen uit de centrale uitlaat. Makkelijker kan het niet. U hoeft de glazen of kopjes daarbij niet te verschuiven. Zo geniet u van een lekkere, warme tas.



AromaticSystem

Intens koffie-aroma: slimme techniek voor het best mogelijke resultaat.

Exclusief Miele CupSensor¹⁾

Ideale afstand: De CupSensor detecteert de hoogte van de kopjes en brengt de centrale uitlaat automatisch naar de juiste positie.

Exclusief Miele EasyClick-Milksystem²⁾

Innovatief en exclusief bij Miele: het melksysteem kan eenvoudig aan de voorzijde worden vast- of losgeklikt.

Exclusief Miele Automatische spoeling van de melkleidingen

Maximaal comfort: na de bereiding van koffiespecialiteiten met melk wordt het toestel automatisch gereinigd.

ComfortDoor - gepatenteerd deursysteem

Gemakkelijke toegang: het volledige front draait open voor toegang tot het bonenreservoir, het waterreservoir, het afvalbakje en de opvangschaal.

* Afhankelijk van het toestel

¹⁾ EP 2 454 977 B1

²⁾ EP 2 594 172 B1



Individuele koffie-ervaring voor koffieliefhebbers

De highlights* van de vrijstaande Miele koffiezetautomaten met bonensysteem

OneTouch en OneTouch for Two-bereiding

Volautomatische perfectie: Bereid koffiespecialiteiten met een simpele druk op een toets. Het toestel doet de rest. Via de OneTouch for Two-functie bereidt de koffiezetautomaat twee glazen latte macchiato of twee kopjes cappuccino, koffie of espresso tegelijkertijd. Via de OneTouch-functie bereidt het toestel twee warme dranken direct na elkaar. Druk gewoon twee keer op de toets en de dampende dranken lopen uit de centrale uitlaat. Makkelijker kan het niet. U hoeft de glazen of kopjes daarbij niet te verschuiven. Zo geniet u van een lekkere, warme tas.



AromaticSystem

Intens koffie-aroma: slimme techniek voor het best mogelijke resultaat.

Automatische spoeling van de melkleiding

Maximaal comfort: na de bereiding van koffiespecialiteiten met melk wordt het toestel automatisch gereinigd.

Cappuccinatore

In een handomdraai warme melk of romige melkschuim: die wordt door de cappuccinatore rechtstreeks in het kopje of glas bereid of in een apart kannetje.

Gemakkelijk uitneembaar filtersysteem

Gemakkelijk uitnemen en reinigen: Dit garandeert een perfecte hygiëne en een perfect smakende koffie. Ook zorgt het ervoor dat het toestel lang meegaat.

ComfortClean

Grondige reiniging zodat het toestel lang meegaat: veel onderdelen zijn geschikt voor reiniging in de afwasautomaat.

* Afhankelijk van het toestel



Voor persoonlijke smaken en afwisseling

De highlights van de Miele inbouwkoffiezetautomaat met Nespresso-systeem

Exclusief Miele Inbouwkoffiezetautomaten met Nespresso-systeem

Deze inbouwkoffiezetautomaat van Miele werkt met Nespresso-capsules. Hiermee bereidt u supergemakkelijk espresso en koffie. En uiteraard ook cappuccino, latte macchiato enz. Breng uw zintuigen in vervoering dankzij keuze uit in totaal 21 soorten. Van intens tot mild, van fruitachtig tot pittig: kies op basis van uw smaak en stemming. Bij een Nespresso-systeem is het koffiepoeder luchtdicht verpakt in een capsule. Elke capsule garandeert kopje na kopje koffie van een constante, hoge kwaliteit met een optimale smaak.



Cappuccinatore

In een handomdraai warme melk of romige melkschuim: die wordt door de cappuccinatore rechtstreeks in het kopje of glas bereid of in een apart kannetje.

Exclusief Miele Capsulehouder

Kies met een eenvoudige druk op een toets uw favoriete koffie. De unieke, elektronisch gestuurde houder biedt plaats voor 20 capsules in 5 kokers, waardoor u kunt kiezen uit maar liefst 5 soorten Nespresso.

ComfortDoor deursysteem

Gemakkelijke toegang: het volledige front draait open voor toegang tot het bonenreservoir, het waterreservoir, het afvalbakje en de opvangschaal.

ComfortClean

Grondige reiniging zodat het toestel lang meegaat: veel onderdelen zijn geschikt voor reiniging in de afwasautomaat.

Gebruikersprofielen

Koffie zoals u die het liefst hebt: u kunt tot 10 persoonlijke gebruikersprofielen instellen, zodat dranken worden bereid die perfect beantwoorden aan de smaak van de gebruiker.

Wat betekent elk pictogram?

Alle symbolen voor inbouwkoffiezetautomaten in vogelvlucht

Op de volgende pagina's worden alle inbouwkoffiezetautomaten van Miele nog eens in detail weergegeven in tabellen. De producten van Miele hebben veel verschillende functies en eigenschappen.

De belangrijkste kenmerken worden vlak boven het product vermeld via pictogrammen. Zo kunt u in één oogopslag vergelijken. Op deze pagina vindt u een handig overzicht van alle gebruikte symbolen, telkens met een woordje uitleg erbij.



 **Bedieningsfilosofie**
Toont de bedieningswijze van het toestel op het paneel

 Intuïtieve bediening met de vinger-
toppen, display in meerdere
kleuren

 Directe selectie van drankspeciali-
teiten met touch-sensor, 4-rege-
lige tekstdisplay

 **Bereidingssysteem**
Geeft aan of het toestel met
bonen of capsules werkt

 Het koffiepoeder wordt heel
intensief met water vermengd en
het aroma van de koffie kan zich
nog beter ontwikkelen

 Koffiezetautomaten met
Nespresso-capsulesysteem

 **OneTouch for Two**
Het toestel beschikt over de
functie OneTouch for Two

 Gelijktijdige bereiding van 2
heerlijke koffiespecialiteiten met
één druk op de knop

 **ComfortDoor**
Het toestel heeft een deursysteem
waarbij het volledige front
opendraait

 Gemakkelijke toegang tot o.a. het
uitneembare waterreservoir, de
opvangschaal en het afvalbakje

 **EasyClick**
Het toestel is met het EasyClick
Milksystem uitgerust

 Het melksysteem kan eenvoudig
aan de voorzijde vast- of losgeklikt
worden

 **Cupsensor**
Het toestel beschikt over een
automatische cupdetectiefunctie

 Detecteert de kopjeshoogte en
brengt de centrale uitlaat automa-
tisch naar de juiste positie

 **CleaningProgrammes**
Het toestel heeft verschillende
reinigingsprogramma 's

 Handige reinigingsprogramma's
die een optimale hygiëne en een
lange levensduur garanderen

 **Watersaansluiting**
Het toestel kan op een vaste vers
watertoevoer aangesloten worden

 Het toestel kan op een vaste
watertoevoer aangesloten worden


 **WarmCup Connection**
Het toestel kan worden aangeslo-
ten op een voorverwarmer voor
vaatwerk

 Aansluiting voor een vaatwarmer
onder de CVA6000 voor voorver-
warmde kopjes en een perfecte
crema

Vind de Miele koffiezetautomaat van uw keuze


Inbouwkoffiezetautomaten / Vrijstaande koffiezetautomaten /
Nespresso inbouwkoffiezetautomaat

Inbouwkoffiezetautomaten, 45 cm hoog



CVA 6401

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart
 - DirectSensor-bediening, OneTouch for Two-bereiding
 - **9 drankspecialiteiten**, o.a. Cappuccino, Latte macchiato, warm water
 - ComfortDoor, BrilliantLight-verlichting, waterreservoir 2,3 l
 - Glazen melkreservoir, EasyClick MilkSystem
 - AromaticSystem, CleaningProgrammes
- € 2.499,-*



CVA 6405

- R.v.s. CleanSteel
 - DirectSensor-bediening, OneTouch for Two-bereiding
 - 9 drankspecialiteiten, o.a. Cappuccino, Latte macchiato, warm water
 - ComfortDoor, BrilliantLight-verlichting, waterreservoir 2,3 l, **verswataansluiting**
 - Glazen melkreservoir, EasyClick MilkSystem
 - AromaticSystem, CleaningProgrammes
- € 2.699,-*



CVA 6805 – "M Touch"

- R.v.s. CleanSteel, briljantwit, obsidiaanzwart
 - **M Touch-bediening, Miele@home ready**, OneTouch for Two-bereiding, **CupSensor**
 - 9 drankspecialiteiten, o.a. Cappuccino, Latte macchiato, warm water,
 - ComfortDoor, BrilliantLight-verlichting, waterreservoir 2,3 l, **verswataansluiting of met reservoir (beide mogelijk)**
 - Glazen melkreservoir, EasyClick MilkSystem
 - AromaticSystem, CleaningProgrammes
- € 3.399,-*

Wijzigingen voorbehouden.

*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)

Wat betekent elk pictogram?

Alle symbolen voor vrijstaande koffiezetautomaten in vogelvlucht

Op deze pagina worden alle vrijstaande koffiezetautomaten van Miele nog eens in detail weergegeven in tabellen. De producten van Miele hebben veel verschillende functies en eigenschappen.

De belangrijkste kenmerken worden vlak boven het product vermeld via pictogrammen. Zo kunt u in één oogopslag vergelijken. Op deze pagina vindt u een handig overzicht van alle gebruikte symbolen, telkens met een woordje uitleg erbij.



Bedieningsfilosofie

Verklaart de selectie van de koffiespecialiteiten enz.



C-Touch: Intuïtieve bediening met de vingertoppen, direct op een TFT- display in meerdere kleuren



Directe selectie van drankspecialiteiten met touch-sensor, 4-regele tekstdisplay



AromaticSystem

Het toestel beschikt over de AromaticSystem-functie



Het koffiopoeder wordt heel intensief met water vermengd en het aroma van de koffie kan zich nog beter ontwikkelen.



OneTouch for Two

Het toestel beschikt over de functie OneTouch for Two



Gelijktijdige bereiding van 2 heerlijke koffiespecialiteiten met één druk op de knop



CleaningProgrammes

Het toestel heeft verschillende reinigingsprogramma 's



Handige reinigingsprogramma's die een optimale hygiëne en een lange levensduur garanderen



EasyClean

De kookeenheid kan vlot gereinigd worden



Uitneembare kookeenheid voor optimale hygiëne



Coffee&Tea

Het toestel kan koffie- en theespecialiteiten bereiden



Italiaanse koffiespecialiteiten en individuele bereiding van verschillende soorten thee verwarmd tot de optimale temperatuur



BrilliantLight

Het toestel beschikt over LED-lampjes



Een zachte LED-verlichting zet elk kopje mooi in de kijker en zorgt voor een aangename sfeer in uw keuken



CupSensor

Het toestel beschikt over deze automatische cupdetectiefunctie



Detecteert de kopjeshoogte en brengt de centrale uitlaat automatisch naar de juiste positie



AutoDescale

Het toestel wordt automatisch ontkalkt



Automatische ontkalking voor meer comfort

Vind de Miele koffiezetautomaat van uw keuze

Inbouwkoffiezetautomaten / Vrijstaande koffiezetautomaten /
Nespresso inbouwkoffiezetautomaat

Vrijstaande koffiezetautomaten



NEW



CM 6150

- Obsidiaanzwart, lotuswit
 - DirectSensor-bediening, OneTouch for Two-bereiding
 - 9 drankspecialiteiten, o.a. Cappuccino, Latte macchiato
 - Waterreservoir 1,8 l
 - AromaticSystem, CleaningProgrammes
 - **Koffiekanfunctie: 3 tot 8 tassen**
- € 1.099,-***
Leverbaar 10/2016




NEW



CM 6350

- Obsidiaanzwart, lotuswit
 - DirectSensor-bediening, OneTouch for Two-bereiding
 - 9 drankspecialiteiten, o.a. Cappuccino, Latte macchiato, **warm wateruitloop**
 - **Verwarmd zetvlak**
 - **BrilliantLight**, waterreservoir 1,8 l
 - **Melkreservoir in r.v.s.**
 - AromaticSystem, CleaningProgrammes
 - **Koffiekanfunctie: 3 tot 8 tassen**
- € 1.299,-***
Leverbaar 10/2016

Inbouwkoffiezetautomaat met Nespresso systeem, 38 cm hoog



CVA 6431¹⁾

- R.v.s. CleanSteel
 - DirectSensor-bediening, OneTouch-bereiding
 - **6 drankspecialiteiten**, o.a. Cappuccino, Latte macchiato
 - ComfortDoor, BrilliantLight, waterreservoir 1,5 l, CleaningProgrammes
 - Nespresso-capsulehouder (5 smaken), Cappuccinatore
- € 2.099,-***

Wijzigingen voorbehouden.

*Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdragen en btw inbegrepen)

¹⁾ Niet combineerbaar in horizontale opstelling met 45 cm hoge toestellen vn de 6000 generatie

Een uitgebreid gamma

De Miele koel- diepvries- en wijnkasten

Modellen

Koelkasten

Om uw voedsel op een energiezuinige en overzichtelijke wijze zo lang mogelijk vers te houden. De innovatieve PerfectFresh-laden zorgen er voor dat alles perfect vers blijft.

Koel-vriescombinaties

Deze toestellen hebben een ruim koelgedeelte en een vriesgedeelte, elk met een aparte deur. Met een Miele koel-vriescombinatie kan u met één en hetzelfde toestel op een comfortabele en praktische wijze voedsel bewaren en invriezen.

Diepvrieskasten

Energie-efficiënte toestellen die het mogelijk maken om alles overzichtelijk te bewaren. Aan de buitenkant vallen de toestellen op door hun strak en tijdloos design. Aan de binnenkant overtuigen ze met hun koelprestaties zoals een invriesvermogen tot -26°C.

Wijnkasten

De beste plaats om uw kostbare wijnen te bewaren. De wijnkast beschikt over verschillende temperatuurzones die afzonderlijk regelbaar zijn voor bv witte en rode wijnen. De Miele wijnkasten hebben niet alleen een professionele uitrusting maar passen ook mooi in uw leefruimte dankzij hun schitterend design.

MasterCool

Een buitengewoon gamma van koel- en diepvrieskasten voor inbouw. Geniet van de meesterlijke combinatie van design en functionaliteit: elk detail is exact op de behoeften van de gebruiker afgestemd. Alleen al dankzij de hoogwaardige materialen is dit een gamma van de allerhoogste kwaliteit.



Vrijstaande toestellen

Een blikvanger voor uw keuken



reddot design award
winner 2015

Inbouwtoestellen

Perfekte integratie in het design van uw keuken



Onderbouwtoestellen

Bieden ook in kleine keukens veel plaats





Bedieningsconcepten



FreshTouch-bediening

FreshTouch bestaat uit een TFT-kleurendisplay met touch-bediening en heeft geen extra toetsen nodig. Alle schermen en functies zijn gemakkelijk te kiezen via het centrale display en gewoon met een tikje van uw vinger in te stellen.



TouchControl-bediening

De Miele TouchControl-bediening voor inbouwtoestellen is helemaal in lijn met het design. Alle essentiële kenmerken van het design komen erin terug, zodat er tussen alle inbouwtoestellen een perfecte homogeniteit bestaat. Via de TouchControl-bediening kunt u de belangrijkste functies snel kiezen. Alle andere functies kiest u via het display.



PicTronic-bediening

Ook toestellen met een PicTronic-bediening beschikken over een comfortabele bediening met tiptoetsen. De temperatuur wordt op een zwart display weergegeven.



ComfortControl-bediening

Bij de ComfortControl-bediening worden de functies, zoals temperatuurinstelling, SuperKoelen of het waarschuwingssignaal, eenvoudig bediend met de tiptoetsen. De temperatuur wordt weergegeven met leds.



Manuele temperatuurregelaar

Met de manuele temperatuurregelaar kunt u de temperatuur zeer eenvoudig instellen.

Welk vershoudsysteem wenst u?

Puur genieten en een natuurlijke smaak

Verse levensmiddelen zijn de basis van gezonde voeding. Het beste is om fruit en groenten direct te consumeren, zo knapperig en vol smaak als ze aan het marktkraam te koop zijn. Maar wie slaagt erin alle ingrediënten elke dag vers te kopen?

Naast de kwaliteit bij het kopen van levensmiddelen is het dus ook belangrijk dat ze goed worden bewaard. Dat bepaalt hoe vers, smakelijk en gezond een levensmiddel bij de bereiding nog is. De oplossing: DailyFresh, MasterFresh, PerfectFresh en PerfectFresh Pro.



Exclusief Miele

PerfectFresh Pro

Levensmiddelen blijven tot wel 5 keer langer vers. Op een automatisch geregelde temperatuur tussen 0 °C en +3 °C blijven vlees, vis en veel zuivelproducten tot wel 3 keer langer houdbaar. En dankzij de geoptimaliseerde regelaar op de lade voor het instellen van de luchtvochtigheid blijven fruit en groenten zelfs tot wel 5 keer langer vers. Om u een perfect overzicht te bieden, is bovendien een heldere LED-verlichting geïntegreerd. Dat alles maakt van PerfectFresh Pro de beste vershoudzone van Miele.



PerfectFresh

Met PerfectFresh blijven levensmiddelen tot wel 3 keer langer vers. De temperatuur tussen 0 °C en +3 °C biedt de ideale omstandigheden voor een aanzienlijk langere houdbaarheid van vlees, vis en veel zuivelproducten. Dankzij de extra hoge luchtvochtigheid biedt het vochtige vak een optimaal klimaat voor fruit en groenten. Vitale stoffen, smaak en consistentie blijven lang behouden, zodat u er veel meer van geniet.



MasterFresh

In de gigantische MasterCool-laden met instelbare luchtvochtigheid bewaart u uw levensmiddelen in een geoptimaliseerd klimaat op maat: de koeltemperatuur ligt tussen 0 en +3 °C en de luchtvochtigheid kan worden ingesteld op basis van de levensmiddelen die erin worden bewaard. Zo blijven fruit, groenten, vlees, vis en veel zuivelproducten tot wel 3 keer langer vers.



DailyFresh

De ruime lade in het koelgedeelte biedt veel plaats voor vers voedsel. Dankzij de verstelbare opening op de lade kan de luchtvochtigheid beter worden gehandhaafd. Daardoor blijven fruit en groenten merkbaar langer vers en knapperig.

Welk diepvriessysteem wilt u?

Lange bewaartijd met veel comfort

Voor een langdurige bewaring en het aanleggen van voedselvoorraden is bevriezen de beste keuze. Zo blijven de essentiële voedingsstoffen en smaken langdurig behouden en is er indien nodig altijd snel iets binnen handbereik.

Dankzij de moderne diepvriestechologieën maken de toestellen van Miele op een betrouwbare en comfortabele manier diepvriestemperaturen beschikbaar, voor optimale resultaten en de beste smaakeigenschappen.



NoFrost

Met het NoFrost-systeem hoeft u uw Miele toestel nooit meer te ontdooien. Dankzij de circulatiekoeling wordt de koude, droge lucht gelijkmatig verdeeld zodat er zich geen ijs kan vormen aan de binnenkant. Bovendien blijft uw ingevroren voedsel intact en kunt u de schuifladen steeds gemakkelijk openen en sluiten zonder storende ijslaag. NoFrost biedt een zo groot mogelijk comfort bij het invriezen en maakt definitief komaf met het lastige ontdooien.



ComfortFrost

Met ComfortFrost moet u het diepvriesdeel zelden nog ontdooien. Dankzij de circulatieverdamper ontwikkelt de ijsvorming in de koelruimte zich veel trager dan bij de klassieke oplossingen. Zo blijft u veel moeite door frequent ontdooien bespaard.



Dubbel bewaart beter

DuplexCool zorgt voor een veilige bewaring van uw levensmiddelen in koel-diepvriescombinaties.

Twee afzonderlijk regelbare koelcircuits voor het koel- en het diepvriesdeel zorgen telkens voor een optimale koeling. Bovendien wordt er geen lucht uitgewisseld tussen beide onderdelen. Daardoor raken de levensmiddelen in het koelgedeelte niet uitgedroogd en kunnen geurtjes van bijvoorbeeld vis, uien of kaas niet overgedragen worden op de levensmiddelen in het diepvriesdeel.

Side-by-side

De veelzijdigheid van de koel-, diepvries- en wijnkasten van Miele



Het Miele-gamma overtuigt niet alleen met de ruime keuze aan formaten, de kwaliteit en het topdesign, maar ook met de ongekennde veelzijdigheid. Combineer bijv. twee koelkasten naast elkaar of plaats boven een klassieke Side-by-Side-combinatie een koelkast en diepvrieskast naast elkaar. De volgende **inbouwtoestellen** zijn geschikt voor uw kolomkast van 60 cm breed en kunnen **naast elkaar** worden gecombineerd. Bij de inbouw is geen vaste volgorde van de toestellen vereist. U kunt dus zelf kiezen welk toestel u links en rechts plaatst.

Nis van 140 cm	
FNS 35402 i	K 35222 iD, K 35272 iD, K 35473 iD
Nis van 178 cm	
FNS 37402 i	K 37222 iD, K 37272 iD, K 37472 iD
FNS 37402 i	KF 37272 iD, KDN 37232 iD, KFN 37282 iD, KFNS 37432 iD, KFN 37452 iDE, KF 37673 iD, KFN 37682 iD, KFN 37692 iDE
KFNS 37432 iD	K 37222 iD, K 37272 iD, K 37472 iD
KFNS 37432 iD	KFN 37282 iD, KFNS 37432 iD, KFN 37452 iDE, KFN 37682 iD, KFN 37692 iDE

De volgende **inbouwtoestellen** zijn geschikt voor uw kolomkast van 60 cm breed en kunnen **boven elkaar** worden gecombineerd. Bij de inbouw moet een meubelbodem worden geïnstalleerd tussen de toestellen.

Toestel onderaan	Toestel bovenaan
Nis van 88 cm	
F 32202 i	K 32222 i
FN 32402 i	K 32222 i

De volgende **onderbouw wijnkasten** hebben een breedte van 60 cm en kunnen **naast elkaar** worden gecombineerd. Bij de inbouw is geen vaste volgorde van de toestellen vereist. U kunt dus zelf kiezen welk toestel u links en rechts plaatst.

KWT 6322 UG	KWT 6312 UGS
KWT 6322 UG	KWT 6322 UG
KWT 6312 UGS	KWT 6312 UGS

De volgende **vrijstaande toestellen** hebben een breedte van 60 cm en kunnen **naast elkaar** worden gecombineerd.

Toestel links	Toestel rechts
FN 28262 edt/cs	K 28202 edt/cs

Miele MasterCool

Topdesign en gigantische afmetingen



Met zijn MasterCool-inbouwtoestellen zet Miele nieuwe maatstaven. Deze koeltoestellen uit het topsegment bieden een gigantische capaciteit. Ze koppelen hoogwaardig design en fascinerende innovaties aan ongeëvenaard comfort. De MasterCool-kolossen tillen gebruiksbeleving en comfort naar een ongezien niveau. Of u nu een koelkast of een wijnkoelkast wilt: u kunt kiezen uit een brede waaier aan toestellen in verschillende breedten voor een combinatie op maat.



Perfect design

De unieke binnenruimte voldoet aan al uw wensen. Niets is aan het toeval overgelaten. Het oogstrelende horizontale lijnenspel onderstreept het uitgepuurde design. De gladde, wit gelakte wanden in de binnenruimte zijn makkelijk te reinigen. De witte laklaag laat de binnenverlichting volledig tot zijn recht komen en zorgt voor een ideale lichtsterkte die niet verblindt.



Begeesterende verlichting

BrilliantLight: zo heet het indrukwekkende verlichtingsconcept van de MasterCool-reeks. Met zijn talrijke ingebouwde halogeenspotjes zorgt het voor een perfecte en aangename binnenverlichting. Alle levensmiddelen zijn goed zichtbaar.



Maximaal comfort

MasterCool biedt u elke dag het hoogst mogelijke comfort. Van het optimaal bewaren van uw levensmiddelen en de ice/water dispenser tot het BrilliantLight-verlichtingsconcept en de eenvoudige bediening. De MasterCool-toestellen voldoen in alle opzichten aan de hoogste eisen.

Nieuw! Meer plaats dankzij
een XL-binnenruimte



Welk formaat wenst u?

De ruime keuze aan formaten bij de vrijstaande koeltoestellen van Miele

De vrijstaande koeltoestellen van Miele zijn verkrijgbaar in verschillende hoogten en breedten. Bij Miele vindt u de geknipte oplossing voor uw keuken!



55 cm breed

Deze amper 55 cm brede vrijstaande koeltoestellen passen ook perfect in keukens waar de ruimte beperkt is. Hoewel ze vanbuiten compact zijn, boeten ze vanbinnen niet in aan Miele-kwaliteit. Kies uw favoriet laag model (met een tafelblad) of koel-vriescombinatie.



60 cm breed

Koelkasten, diepvrieskasten en koel-vriescombinaties van 60 cm breed zijn het klassieke formaat voor vrijstaande toestellen. Een zee van ruimte en tal van opties qua uitrusting bieden u de ruimste keuze om uw levensmiddelen optimaal te bewaren.



70/75 cm breed

Met extra brede koeltoestellen geniet u van maximale bewaarruimte. Diepvrieskasten van 70 cm breed en koelkasten van 75 cm breed hebben een aanzienlijk grotere netto-inhoud en bieden tegelijkertijd de beste omstandigheden om uw levensmiddelen te bewaren.

XL-binnenruimte

De Miele-koeltoestellen met een XL-binnenruimte bieden aanzienlijk meer ruimte en comfort voor het bewaren van uw levensmiddelen.



Meer ruimte voor grotere items.

Dankzij de XL-binnenruimte in het koelgedeelte, kunnen grotere items bewaard worden. Zelfs een bakplaat past probleemloos in de koelkast.



Nog meer plaats voor vers voedsel

In de PerfectFresh- en PerfectFresh Pro-vershoudladen vindt u een zee van ruimte: de aanzienlijk grotere netto-inhoud maakt het dubbel zo leuk om een voorraad verse levensmiddelen in te slaan.



Meer inhoud voor omvangrijke diepvriesproducten

Ook bij vriesladen biedt de XL-binnenruimte merkbaar meer inhoud. En dat op elk ladeniveau. Veel plaats en flexibiliteit dus om diepvriesproducten te bewaren.

Welk design wenst u?

Perfekte integratie in uw keukenomgeving bij de vrijstaande koeltoestellen van Miele



Blackboard edition

Koel-vriescombinaties in de Blackboard edition zijn een highlight in elke keuken. Laat uw creativiteit de vrije loop en schrijf, kleur en teken op het toestelfront met conventioneel krijt of vloeibare krijtstiften. Een centraal mededelingenbord in uw keuken, dat u kunt personaliseren.



Briljantwit

Voor de hoogste eisen in lichte keukens biedt Miele vrijstaande koeltoestellen met glazen front in briljantwit. Uiteraard perfect afgestemd op de inbouwtoestellen van de generatie 6000.



Obsidiaanzwart

Vrijstaande koeltoestellen van Miele zijn ook verkrijgbaar met een hoogwaardig glazen front in de kleur obsidiaanzwart. Die perfecte eenheid in design met de inbouwtoestellen van de generatie 6000 vindt u alleen bij Miele!



Roestvrijstaal Cleansteel

Toestelfronten in r.v.s. CleanSteel onderscheiden zich door hun hoogwaardige uitstraling en blinken uit in onderhoudsgemak. Dankzij de speciale oppervlakveredeling zijn vingerafdrukken op CleanSteel vrijwel onzichtbaar en zijn speciale reinigingsmiddelen overbodig.



Roestvrijstalen-look

Miele's vrijstaande koeltoestellen met een r.v.s.-look zorgen voor een elegant accent in uw keuken. Het gelakte oppervlak past erg goed in keukenomgevingen met matte metalen details.



Wit

Wit gelakte koeltoestellen zijn de klassiekers voor zowel moderne als traditionele keukenomgevingen. Ze passen erg goed in lichte omgevingen.

Welke ecologische eigenschappen moet uw toestel hebben?

Milieubewust besparen



Bij Miele is verantwoordelijkheid voor het milieu een echte traditie - al meer dan 110 jaar. De natuur is levensnoodzakelijk en het is onze taak ze te beschermen. Dat begint bij de materiaalkeuze en reikt via de efficiënte productie, een lange levensduur van de apparaten tot de milieuvriendelijke recyclage.

Energie-efficiëntie en duurzaamheid

De Miele koel – en diepvrieskasten worden gekenmerkt door een extreem laag energieverbruik. Met zijn huidige gamma koelkasten bewijst Miele dat de beste koelprestaties perfect kunnen samen gaan met energiebesparing. Miele investeert constant in de verdere ontwikkeling van geavanceerde technologieën zoals vb het verbeteren van het koelcircuit en de isolatie. En met succes want de meeste toestellen scoren aanzienlijk beter dan energieklasse A+. Bij een toestel met energieklasse A+ bespaart u zo 20% ten opzichte van een toestel met energieklasse A. Toestellen met energieklasse A++ verbruiken 40% minder energie en modellen met A+++ verbruiken 60% minder stroom als een vergelijkbaar model met energieklasse A. Aangezien een koeltoestel 24u per dag functioneert en dit gedurende vele jaren is het belangrijk om te kiezen voor een energiezuinig toestel. Met een Miele koeltoestel maakt u een goede keuze en spaart u niet alleen geld maar zorgt u ook voor het milieu.



Welke uitvoeringskenmerken vindt u belangrijk?

De Highlights* van de vrijstaande koeltoestellen van Miele

Exclusief Miele PerfectFresh Pro

Levensmiddelen blijven tot wel 5 keer langer vers. Op een automatisch geregelde temperatuur tussen 0 °C en +3 °C blijven vlees, vis en veel zuivelproducten tot wel 3 keer langer houdbaar. En dankzij de geoptimaliseerde regelaar op de lade voor het instellen van de luchtvochtigheid blijven fruit en groenten zelfs tot wel 5 keer langer vers. Om u een perfect overzicht te bieden, is bovendien een heldere LED-verlichting geïntegreerd. Dat alles maakt van PerfectFresh Pro de beste vershoudzone van Miele.



PerfectFresh

Tot wel 3 keer langer vers: de optimale bewaartemperatuur voor fruit, groenten, vis, vlees en zuivelproducten.

XL-binnenruimte

Meer plaats en comfort: meer diepte biedt meer ruimte en flexibiliteit voor grote producten.

Beste energie-efficiëntie

Beste prestatie: A+++; extreem laag verbruik zonder in te boeten aan versheid of veelzijdige gebruiksmogelijkheden.

Exclusief Miele FlexiLight

De nieuwe LED-glasplaatverlichting FlexiLight verlicht zonder te verblinden en met een unieke glans de binnenruimte van de Miele-koeltoestellen.

Exclusief Miele Blackboard edition

Personaliseerbaar: u kunt met krijt(stiften) schrijven en tekenen op het toestelfront.

* Afhankelijk van het toestel

Welke uitvoeringskenmerken vindt u belangrijk?

De voordelen* van de vrijstaande koelkasten, koel-vriescombinaties en diepvrieskasten



DynaCool

Gelijkmatige temperatuurverdeling: een ventilator zorgt voor optimale circulatie en verdeling van de koude lucht.



DailyFresh

Veel plaats voor vers voedsel: langduriger versheid voor fruit en groenten dankzij luchtvochtigheidsregeling.



CompactCase

Goed overzicht: in de variabel positioneerbare lade zijn kleine producten duidelijk zichtbaar.



SelfClose

Maximaal comfort: de optimaal toegankelijke vershoudladen zijn volledig uittrekbaar en sluiten na een lichte aanraking.



Exclusief Miele

ComfortClean

Eenvoudig te reinigen: de hoogwaardige rekken in de binnendeur kunnen gemakkelijk worden gereinigd in de vaatwasser.



Exclusief Miele

Active AirClean Filter

Puur natuur: de combinatie van actieve koolstof en natuurlijk chitosan voorkomt geurtjes op effectieve wijze.



Click2Open

Openingsgemak: zelfs bij greeploze toestellen is de deur moeiteloos te openen.



SoftClose

Stil en bijna vanzelf: de deuren sluiten automatisch, betrouwbaar en zo zacht dat er niets uit valt.



SilenceSystem

Nauwelijks hoorbaar: SilenceSystem met geoptimaliseerd koelcircuit en geluidsisolatie.



NoFrost

Nooit meer ontdooien: dankzij de convectiekoeling treedt er geen ijsvorming meer op in de binnenruimte en hoeft ontdooien dus niet meer.



DuplexCool

Geoptimaliseerd: afzonderlijke koelcircuits voor het koel- en vriesgedeelte voorkomen uitdroging en geuroverdracht.



ComfortFrost

Minder ontdooien: het verdampingsstelsel rondom zorgt voor meer comfort.



VarioRoom

Flexibele indeling: is er meer ruimte nodig voor grote diepvriesproducten, dan kunt u extra ruimte creëren.



FreshTouch

Meerkleurig TFT-Touch-display met verschillende instellingen zoals Holiday -, Party- en Sabbat-Modus alsook een QuickTimeCooler.



Verlichting vriesgedeelte

Optimaal zicht: dankzij de heldere LED-verlichting ziet u niets meer over het hoofd in de vriesladen.



LED-plafondverlichting

Onderhoudsvrij en energiezuinig: efficiënte en duurzame LED's zorgen voor een optimale verlichting.



Automatisch SuperKoelen/SuperFrost

Snel koelen en invriezen: ideaal voor grote hoeveelheden levensmiddelen, extra koele drankjes of veilig invriezen.



Miele@mobile App **

Goed verbonden via WifiConn@ct: u kunt via een smartphone of tablet de status opvragen en functies bedienen.

* Afhankelijk van het toestel

** Beschikbaar voor de besturingssystemen iOS (vanaf versie 7) en Android (vanaf versie 4.1); voor alle koeltoestellen zijn extra Miele@home-componenten vereist.


Wat betekenen de pictogrammen?

Alle symbolen voor koel- en diepvrieskasten in één oogopslag

Op de volgende pagina's worden alle koel- en diepvrieskasten van Miele nogmaals gedetailleerd voorgesteld aan de hand van tabellen. De producten van Miele zijn stevast voorzien van heel wat verschillende functies en eigenschappen.

De belangrijkste kenmerken worden meteen onder het product met pictogrammen aangegeven zodat u in één oogopslag het verschil ziet.

Voor een sneller overzicht vindt u op deze pagina ook een korte verklaring voor alle gebruikte symbolen.



 **Energie-efficiëntie**
Toont de energie-efficiëntieklasse.

 De energie-efficiëntieklassen worden van A+++ tot A+ weergegeven.

 **Geluidsniveau**
Toont het geluidsniveau.

 37 dB: Het toestel beschikt over een geluidsniveau van slechts 37 dB

 **Binnenformaat**
Verklaart welk binnenformaat het toestel heeft.

 XL binnenkant: Een grotere nuttige diepte zorgt voor meer ruimte en flexibiliteit, ook voor grotere items.

 **Versheidssysteem**
Toont het gebruikte versheidssysteem.

 PerfectFresh Pro: Pro: Professionele opslag - tot 5 x langere versheid.

 PerfectFresh: De levensmiddelen blijven tot 3 x langer vers.

 DailyFresh: Veel plaats voor verveoeding: groente en fruit blijven langer vers dankzij de regeling van de vochtigheid.

 **Diepvriessysteem**
Toont over welk diepvriessysteem het toestel beschikt.

 NoFrost: Nooit meer ontdooien dankzij de circulatiekoeling.

 ComfortFrost: Minder vaak ontdooien dankzij de verdampers.

 **IceMaker**
Toont of het toestel over een ingebouwde ijsblokjesmachine beschikt.

 IceMaker: : Ijsblokjesmachine met vaste wateraansluiting voor een snelle en eenvoudige productie. Kan tot 100 ijsblokjes per dag produceren.

 **Verlichting**
Toont over welke verlichting het
toestel beschikt.

 FlexiLight: verlicht zonder te
verblinden en kan flexibel en
individueel bij elke inschuiflade
geplaatst worden.

 LED: onderhoudsvrij,
energiezuinig en een optimaal
verlichte binnenkant.

 **Hulpmiddelen voor deur te
openen**
Beschikt het toestel over een
hulpmiddel voor de deur te openen.

 Click2open: Ook bij toestellen
zonder handvat kunt u de deur
moeiteloos openen.

 EasyOpen: De deur van het
toestel kan eenvoudig geopend
worden.

 **Deurdemping**
Toont of het toestel uitgerust is
met een soft-close
deursluitsysteem.

 SoftClose: De deur sluit zachtjes
zonder de flessen in de binnen-
deur dooreen te schudden.

Bewaar samen met Miele uw levensmiddelen naar keuze


Onderbouw en geïntegreerde koelkasten

Onderbouw - koelkasten,
nishoogte 82-87 cm

Geïntegreerde koelkasten,
nishoogte 87-104 cm



K 9122 Ui




K 9122 Ui

- Energie label A+
- Energieverbruik per jaar in kWh: 119
- Nishoogte in mm: 820 – 870, vaste verbinding
- Koelzone: 135 liter
- ComfortControl-bediening, ComfortClean

€ 969,-*



K 9123 Ui




K 9123 Ui

- Energie label A++
- Energieverbruik per jaar in kWh: 92
- Nishoogte in mm: 820 – 870, vaste verbinding
- Koelzone: 118 liter
- ComfortControl-bediening, **Led-verlichting, Super koelen**

€ 1.099,-*



K 32122 i




K 32122 i

- Energie label A++
- Energieverbruik per jaar in kWh: 98
- Nishoogte in mm: 874 – 890, glijverbinding
- Koelzone: 151 liter
- **PicTronic-bediening**, Led-verlichting, ComfortClean, Super koelen

€ 649,-*



K 32142 iF




K 32142 iF

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 147
 - Nishoogte in mm: 874 – 890, glijverbinding
 - Totaal: 134 l, koelzone: 118 l, vrieszone: 16 l
 - PicTronic-bediening, Led-verlichting, ComfortClean, Super koelen
- € 679,-***



K 32222 i




K 32222 i

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 98
 - Nishoogte in mm: 872 – 890, vaste verbinding
 - Koelzone: 151 l
 - PicTronic-bediening, Led-verlichting, ComfortClean, Super koelen
- € 649,-***



K 33222 i



K 33222 i

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 101
 - Nishoogte in mm: 1024 – 1040, vaste verbinding
 - Koelzone: 181 liter
 - PicTronic-bediening, Led-verlichting, ComfortClean, Super koelen
- € 849,-***


Bewaar samen met Miele uw levensmiddelen naar keuze

Geïntegreerde koelkasten

Geïntegreerde koelkasten,
nishoogte 102-123 cm



K 33442 iF




K 33442 iF

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 162
 - Nishoogte in mm: 1024 – 1040, vaste verbinding
 - Totaal: 165 l, koelzone: 149 l, vrieszone: 16 l
 - **TouchControl-bediening, FlexiLight-verlichting, ComfortClean**
 - **Super koelen, SoftClose**
 - **Miele@home ready**
- € 1.049,-***



K 34122 i




K 34122 i

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 105
 - Nishoogte in mm: 1220 – 1236, glijverbinding
 - Koelzone: 217 l
 - PicTronic-bediening, Led-verlichting, ComfortClean, Super koelen
- € 799,-***



K 34142 iF




K 34142 iF

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 174
 - Nishoogte in mm: 1220 – 1236, glijverbinding
 - Totaal: 201 l, koelzone: 185 l, vrieszone: 16 l
 - PicTronic-bediening, Led-verlichting, ComfortClean, Super koelen
- € 829,-***

Geïntegreerde koelkasten,
nishoogte 102-123 cm



K 34222 i




K 34222 i

- Energielabel A++
- Energieverbruik per jaar in kWh: 105
- Nishoogte in mm: 1220 – 1236, vaste verbinding
- Koelzone: 217 l
- PicTronic-bediening, Led-verlichting, ComfortClean, Super koelen

€ 849,-*



K 34242 iF




K 34242 iF

- Energielabel A++
- Energieverbruik per jaar in kWh: 174
- Nishoogte in mm: 1220 – 1236, vaste verbinding
- Totaal: 201 l, koelzone: 185 l, vrieszone: 16 l
- PicTronic-bediening, Led-verlichting, ComfortClean, Super koelen

€ 849,-*



K 34272 iD



K 34272 iD

- Energielabel A++
- Energieverbruik per jaar in kWh: 121
- Nishoogte in mm: 1220 – 1236, vaste verbinding
- Totaal: 196 l, koelzone: 137 l, PerfectFresh-zone: 59 l
- PicTronic-bediening, Led-verlichting, ComfortClean, Super koelen

• DynaCool, PerfectFresh

€ 999,-*


Bewaar samen met Miele uw levensmiddelen naar keuze

Geïntegreerde koelkasten

Geïntegreerde koelkasten,
nishoogte 122-141 cm



K 34472 iD




K 34472 iD

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 121
 - Nishoogte in mm: 1220 – 1236, vaste verbinding
 - Totaal: 196 l, koelzone: 137 l, PerfectFresh-zone: 59 l
 - **TouchControl-bediening, FlexiLight-verlichting, ComfortClean**
 - Super koelen, DynaCool, PerfectFresh, **SoftClose, SelfClose**
 - **Miele@home ready**
- € 1.399,-*



K 35222 iD




K 35222 iD

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 109
 - Nishoogte in mm: 1397 – 1413, vaste verbinding
 - Koelzone: 252 l
 - PicTronic-bediening, Led-verlichting, ComfortClean, Super koelen
 - DynaCool
- € 1.199,-*




K 35272 iD




K 35272 iD

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 125
 - Nishoogte in mm: 1397 – 1413, vaste verbinding
 - Totaal: 231 l, koelzone: 172 l, PerfectFresh-zone: 59 l
 - PicTronic-bediening, Led-verlichting, ComfortClean, Super koelen
 - DynaCool, PerfectFresh
- € 1.249,-*

Geïntegreerde koelkasten,
nishoogte 122-141 cm



K 35422 iD




K 35422 iD

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 109
 - Nishoogte in mm: 1397 – 1413, vaste verbinding
 - Koelzone: 251 l
 - **TouchControl-bediening**, **FlexiLight-verlichting**, ComfortClean
 - Super koelen, **DynaCool**, **SoftClose**
 - **Miele@home ready**
- € 1.499,-*




K 35442 iF




K 35442 iF

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 187
 - Nishoogte in mm: 1397 – 1413, vaste verbinding
 - Totaal: 235 l, koelzone: 215 l, vrieszone: 20 l
 - TouchControl-bediening, FlexiLight-verlichting, ComfortClean
 - Super koelen, SoftClose
 - Miele@home ready
- € 1.529,-*



K 35472 iD



K 35472 iD

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 124
 - Nishoogte in mm: 1397 – 1413, vaste verbinding
 - Totaal: 230 l, koelzone: 171 l, PerfectFresh-zone: 59 l
 - TouchControl-bediening, FlexiLight-verlichting, ComfortClean
 - Super koelen, DynaCool, PerfectFresh, SoftClose, SelfClose
 - Miele@home ready
- € 1.699,-*


Bewaar samen met Miele uw levensmiddelen naar keuze

Geïntegreerde koelkasten

Geïntegreerde koelkasten,
nishoogte 177-178 cm



K 37222 iD




K 37222 iD

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 117
 - Nishoogte in mm: 1772 – 1788, vaste verbinding
 - Koelzone: 325 l
 - PicTronic-bediening, Led-verlichting, ComfortClean, Super koelen
 - **DynaCool**
- € 1.199,-*



K 37272 iD




K 37272 iD

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 133
 - Nishoogte in mm: 1772 – 1788, vaste verbinding
 - Totaal: 301 l, koelzone: 211 l, PerfectFresh-zone: 90 l
 - PicTronic-bediening, Led-verlichting, ComfortClean, Super koelen
 - DynaCool, **PerfectFresh**
- € 1.499,-*



K 37282 iDF




K 37282 iDF

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 230
 - Nishoogte in mm: 1772 – 1788, vaste verbinding
 - Totaal: 284 l, koelzone: 167 l, PerfectFresh-zone: 90 l, vrieszone: 27 l
 - PicTronic-bediening, Led-verlichting, ComfortClean, Super koelen
 - DynaCool, PerfectFresh
- € 1.529,-*

Geïntegreerde koelkasten,
nishoogte 177-178 cm



K 37422 iD




K 37422 iD

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 117
 - Nishoogte in mm: 1772 – 1788, vaste verbinding
 - Koelzone: 325 l
 - **TouchControl-bediening, FlexiLight-verlichting, ComfortClean**
 - Super koelen, **DynaCool, SoftClose**
 - **Miele@home ready**
- € 1.699,-*



K 37442 iDF




K 37442 iDF

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 214
 - Nishoogte in mm: 1772 – 1788, vaste verbinding
 - Totaal: 306 l, koelzone: 279 l, vrieszone: 27 l
 - **TouchControl-bediening, FlexiLight-verlichting, ComfortClean**
 - Super koelen, DynaCool, SoftClose
 - **Miele@home ready**
- € 1.729,-*



K 37472 iD



K 37472 iD

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 133
 - Nishoogte in mm: 1772 – 1788, vaste verbinding
 - Totaal: 301 l, koelzone: 211 l, PerfectFresh-zone: 90 l
 - **TouchControl-bediening, FlexiLight-verlichting, ComfortClean**
 - Super koelen, DynaCool, **PerfectFresh, SoftClose, SelfClose**
 - **Miele@home ready**
- € 1.999,-*


Bewaar samen met Miele uw levensmiddelen naar keuze

Geïntegreerde koelkasten

Geïntegreerde koelkasten,
nishoogte 177-178 cm



K 37473 iD



K 37473 iD

- **Energielabel A+++**
- Energieverbruik per jaar in kWh: 89
- Nishoogte in mm: 1772 – 1788, vaste verbinding
- Totaal: 301 l, koelzone: 211 l, PerfectFresh-zone: 90 l
- **TouchControl-bediening, FlexiLight-verlichting, ComfortClean**
- Super koelen, **DynaCool, PerfectFresh, SoftClose, SelfClose**
- **Miele@home ready**
- **€ 2.399,-***


Bewaar samen met Miele uw levensmiddelen naar keuze

Geïntegreerde koel- en vriescombinaties

Geïntegreerde koel- en vriescombinaties,
nishoogte 177-178 cm



KF 37122 iD




KF 37122 iD

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 228
 - Nishoogte in mm: 1772 – 1788, glijverbinding
 - Totaal: 281 l, koelzone: 224 l, vrieszone: 57 l
 - PicTronic-bediening, Led-verlichting, ComfortClean, Super koelen
 - SuperFrost, **DynaCool, VarioRoom**
- € 1.249,-*



KF 37132 iD




KF 37132 iD

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 235
 - Nishoogte in mm: 1772 – 1788, glijverbinding
 - Totaal: 274 l, koelzone: 194 l, vrieszone: 80 l
 - PicTronic-bediening, Led-verlichting, ComfortClean, Super koelen
 - SuperFrost, DynaCool, VarioRoom
- € 1.249,-*



KDN 37132 iD



KDN 37132 iD

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 230
 - Nishoogte in mm: 1772 – 1788, glijverbinding
 - Totaal: 256 l, koelzone: 194 l, vrieszone: 62 l
 - PicTronic-bediening, Led-verlichting, ComfortClean, Super koelen
 - SuperFrost, **NoFrost, VarioRoom**
- € 1.399,-*


Bewaar samen met Miele uw levensmiddelen naar keuze

Geïntegreerde koel- en vriescombinaties

Geïntegreerde koel- en vriescombinaties,
nishoogte 177-178 cm



KF 37272 iD




KF 37272 iD

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 232
 - Nishoogte in mm: 1772 – 1788, vaste verbinding
 - Totaal: 261 l, koelzone: 137 l, PerfectFresh-zone: 67 l, vrieszone: 57 l
 - PicTronic-bediening, Led-verlichting, ComfortClean, Super koelen
 - **PerfectFresh**, SuperFrost, DynaCool, VarioRoom
- € 1.599,-*



KFN 37282 iD




KFN 37282 iD

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 235
 - Nishoogte in mm: 1772 – 1788, vaste verbinding
 - Totaal: 237 l, koelzone: 108 l, PerfectFresh-zone: 67 l, vrieszone: 62 l
 - PicTronic-bediening, Led-verlichting, ComfortClean, Super koelen
 - PerfectFresh, SuperFrost, DynaCool, **NoFrost**, VarioRoom
- € 1.699,-*



KFNS 37432 iD




KFNS 37432 iD

- Energielabel A++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 230
 - Nishoogte in mm: 1772 – 1788, vaste verbinding
 - Totaal: 255 l, koelzone: 193 l, vrieszone: 62 l
 - **TouchControl-bediening**, **FlexiLight-verlichting**, ComfortClean, Super koelen
 - SuperFrost, DynaCool, NoFrost, VarioRoom, **SoftClose**
 - **Miele@home ready**
- € 1.999,-*

Geïntegreerde koel- en vriescombinaties,
nishoogte 177-178 cm



KFN 37452 iDE




KFN 37452 iDE

- Energielabel A++
- Energieverbruik per jaar in kWh: 226
- Nishoogte in mm: 1772 – 1788, vaste verbinding
- Totaal: 249 l, koelzone: 192 l, vrieszone: 58 l
- TouchControl-bediening, FlexiLight-verlichting, ComfortClean, Super koelen
- SuperFrost, DynaCool, NoFrost, VarioRoom, SoftClose, **SelfClose, IceMaker met waterreservoir Mylce**
- Miele@home ready

€ 2.199,-*



KF 37673 iD




KF 37673 iD

- Energielabel A+++
- Energieverbruik per jaar in kWh: 164
- Nishoogte in mm: 1772 – 1788, vaste verbinding
- Totaal: 261 l, koelzone: 137 l, PerfectFresh-zone: 67 l, vrieszone: 57 l
- TouchControl-bediening, FlexiLight-verlichting, ComfortClean, Super koelen
- **PerfectFresh Pro**, SuperFrost, DynaCool, VarioRoom, SoftClose, SelfClose
- Miele@home ready

€ 2.199,-*



KFN 37692 iDE



KFN 37692 iDE

- Energielabel A++
- Energieverbruik per jaar in kWh: 232
- Nishoogte in mm: 1772 – 1788, vaste verbinding
- Totaal: 234 l, koelzone: 109 l, PerfectFresh-zone: 67 l, vrieszone: 58 l
- TouchControl-bediening, FlexiLight-verlichting, ComfortClean, Super koelen
- PerfectFresh Pro, SuperFrost, DynaCool, VarioRoom, SoftClose, SelfClose
- **IceMaker, vaste wateraansluiting**, Miele@home ready

€ 2.399,-*


Bewaar samen met Miele uw levensmiddelen naar keuze

Geïntegreerde diepvrieskasten

Geïntegreerde diepvrieskasten,
nishoogte 87-178 cm



F 32202 i




F 32202 i

- Energielabel A++
- Energieverbruik per jaar in kWh: 159
- Nishoogte in mm: 874 – 890, vaste verbinding
- Vrieszone: 100 l
- ComfortControl-bediening
- SuperFrost, VarioRoom

€ 999,-*



FN 32402 i




FN 32402 i

- Energielabel A++
- Energieverbruik per jaar in kWh: 159
- Nishoogte in mm: 874 – 890, vaste verbinding
- Vrieszone: 84 l
- **TouchControl-bediening, Led-verlichting vrieszone**
- SuperFrost, **NoFrost, SoftClose**, VarioRoom
- **Miele@home ready**

€ 1.349,-*



FN 35402 i



FNS 35402 i


- Energielabel A++
- Energieverbruik per jaar in kWh: 207
- Nishoogte in mm: 1397 – 1413, vaste verbinding
- Vrieszone: 157 l
- TouchControl-bediening, Led-verlichting vrieszone
- SuperFrost, NoFrost, SoftClose, VarioRoom
- **Side-by-Side, Miele@home ready**

€ 1.829,-*

Geïntegreerde diepvrieskasten,
nishoogte 87-178 cm



FN 37402 i



FNS 37402 i

- Energielabel A++
- Energieverbruik per jaar in kWh: 244
- Nishoogte in mm: 1772 – 1788, vaste verbinding
- Vrieszone: 213 l
- TouchControl-bediening, Led-verlichting vrieszone
- SuperFrost, NoFrost, SoftClose, VarioRoom
- Side-by-Side, Miele@home ready

€ 1.999,-*



Miele

Welke producteigenschappen zijn vooral belangrijk voor u?

De Highlights* van de Miele wijnkasten

Exclusief Miele

SommelierSet

Vier met uw wijnkast het echte wijngenot : dankzij de unieke SommelierSet. Nieuw, en enkel bij Miele. Decanteer uw goede wijnen op professionele wijze. Geniet van champagne en witte wijn uit gekoelde glazen.

Bewaar de wijnflessen ook na het openen perfect op temperatuur. Alles wat u hiervoor nodig hebt, hebt u nu altijd bij de hand.



Temperatuurzones

Afzonderlijk regelbaar: u kunt tegelijkertijd drie verschillende soorten wijn perfect bewaren op de juiste temperatuur.

FlexiFrame Plus

Perfect afgestemd: door in de lengte maar ook dwars verplaatsbare delen van het flessenrek kunt u zelfs magnum flessen bewaren.

FlexiFrame

In een handomdraai: door de afzonderlijke delen van het flessenrek te verplaatsen, passen flessen van verschillende formaten.

Flessenpresenter "Selector"

Stijlvolle presentatie: de flessen komen schitterend tot uiting in het gedempte licht van de wijnklimaatkast.

NoteBoard

Voor individuele opschriften: de afneembare, magnetische strips bevinden zich op de voorkant op de flessenrekken.


* afhankelijk van het model

Wat betekent elk pictogram?

Alle symbolen voor wijnkasten in vogelvlucht

Op deze pagina worden alle wijnkasten van Miele nog eens in detail weergegeven in tabellen. De producten van Miele hebben veel verschillende functies en eigenschappen.

De belangrijkste kenmerken worden vlak onder het product vermeld via pictogrammen. Zo kunt u in één oogopslag vergelijken. Op deze pagina vindt u een handig overzicht van alle gebruikte symbolen, telkens met een woordje uitleg erbij.



Active AirClean-filter
Het toestel beschikt over een Active AirClean-filter

In de koelruimte kunnen er vrijwel geen geurtjes ontstaan

DynaCool
Het toestel werkt met een regelmatige luchtcirculatie

Zorgt voor een regelmatige circulatie van koude lucht in de koelkast

SoftClose
Het toestel heeft een licht deursluitsysteem

De deur sluit zachtjes zonder de flessen in de binnendeur dooreen te schudden

Energie-efficiëntie
Geeft de energie-efficiëntieklasse aan

De energie-efficiëntieklassen van A+++ tot A+ worden weergegeven

FlexiFrame
Het toestel beschikt over variabele flessenrekken

Veilige plaats voor elke fles dankzij de afzonderlijke verplaatsbare delen

SommelierSet
De wijnklimaatkast is met een SommelierSet uitgerust

Om op professionele wijze wijn te decanteren en gekoelde glazen en al geopende wijnflessen neer te zetten

Push2Open
Toont het openingsmechanisme van het toestel

Activering van het automatisch openingsstelsel met een lichte druk op de glazen deur


Bewaar samen met Miele uw levensmiddelen naar keuze

Inbouwbare wijnkasten

Inbouwbare wijnkasten,
nishoogte 45-87 cm



KWT 6112 iG ed/cs




KWT 6112 iG ed/cs

- Met getinte glasdeur met UV-filter
- Energielabel A
- Energieverbruik per jaar in kWh: 106
- Nishoogte in mm: 450-452
- Totaal: 46 l, aantal flessen (0,75 l): 18
- **Push2Open**, TouchControl-bediening, Led-verlichting, 1 klimaatzone
- DynaCool, FlexiFrame, Active AirClean-koofilter

€ 2.199,-*



KWT 6321 UG




KWT 6321 UG

- Met getinte glasdeur met UV-filter
- Energielabel B
- Energieverbruik per jaar in kWh: 195
- Nishoogte in mm: 820 – 870
- Totaal: 94 l, aantal flessen (0,75 l): 34
- ComfortControl-bediening, Led-verlichting, 2 klimaatzones
- DynaCool, Active AirClean-koofilter

€ 2.199,-*



KWT 6322 UG



KWT 6322 UG

- Met getinte glasdeur met UV-filter
- Energielabel A
- Energieverbruik per jaar in kWh: 144
- Nishoogte in mm: 820 – 870
- Totaal: 94 l, aantal flessen (0,75 l): 34
- **TouchControl-bediening**, Led-verlichting, 2 klimaatzones
- DynaCool, FlexiFrame, Active AirClean-koofilter,
- **Push2Open, SoftClose**

€ 2.799,-*


Bewaar samen met Miele uw levensmiddelen naar keuze

Inbouwbare wijnkasten

Inbouwbare wijnkasten,
nishoogte 45-87 cm



KWT 6312 UGS



KWT 6312 UGS

- Met getinte glasdeur met UV-filter
 - Energie label A
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 145
 - Nishoogte in mm: 820 – 870
 - Totaal: 110 l, aantal flessen (0,75 l): 46
 - TouchControl-bediening,
Led-verlichting, **1 klimaatzone**
 - DynaCool, FlexiFrame, Active AirClean-
koolfilter, Push2open, SoftClose, **presen-
teerflessenhouder, SommelierSet**
- € 2.799,-***




Bewaar samen met Miele uw levensmiddelen naar keuze

MasterCool

MasterCool - Geïntegreerde koelkasten,
nishoogte 213 cm, breedte 77 - 92 cm



K 1801 Vi



K 1801 Vi ²


- Energielabel A+
- Energieverbruik per jaar in kWh: 181
- Nismaten (h x b) in mm: 2.134 x 762, vaste verbinding
- Totaal: 446 l, koelzone: 322 l, Perfect-Fresh-zone: 124 l
- Super koelen, DynaCool, MasterFresh, Drop and Lock

€ 7.749,-*

² scharnier rechts, verwisselbaar



K 1901 Vi



K 1901 Vi ²

- Energielabel A+
- Energieverbruik per jaar in kWh: 194
- Nismaten (h x b) in mm: 2.134 x 915, vaste verbinding
- Totaal: 554 l, koelzone: 400 l, Perfect-Fresh-zone: 154 l
- TouchControl-bediening, BrilliantLight-verlichting
- Super koelen, DynaCool, MasterFresh, Drop and Lock


€ 8.099,-*

² scharnier rechts, verwisselbaar

MasterCool - Geïntegreerde koel- en vriescombinaties, nishoogte 213 cm, breedte 77 - 92 cm



KF 1801/1811 Vi



KF 1801/1811 Vi ³

- Energielabel A+
- Energieverbruik per jaar in kWh: 356
- Nismaten (h x b) in mm: 2.134 x 762, vaste verbinding
- Totaal: 309 l, koelzone: 173 l, PerfectFresh-zone: 56 l, vrieszone: 80 l
- TouchControl-bediening, BrilliantLight-verlichting
- Super koelen, DynaCool, MasterFresh, Drop and Lock
- SuperFrost, NoFrost, **IceMaker, vaste wateraansluiting**

€ 8.699,-*

³ 01 = scharnier rechts / 11 = scharnier links


Wijzigingen voorbehouden

* Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)

MasterCool - Geïntegreerde
diepvrieskasten, nishoogte
213 cm, breedte 45 cm



KF 1901/1911 Vi




KF 1901/1911 Vi ³

- Energielabel A+
- Energieverbruik per jaar in kWh: 405
- Nismaten (h x b) in mm: 2.134 x 915, vaste verbinding
- Totaal: 383 l, koelzone: 208 l, Perfect-Fresh-zone: 70 l, vrieszone: 105 l
- TouchControl-bediening, BrilliantLight-verlichting
- Super koelen, DynaCool, MasterFresh, Drop and Lock
- SuperFrost, NoFrost, IceMaker, vaste wateraansluiting

€ 9.099,-*



F 1472 Vi



F 1472 Vi ⁴


- Energielabel A+
- Energieverbruik per jaar in kWh: 292
- Nismaten (h x b) in mm: 2.134 x 457, vaste verbinding
- Vrieszone: 192 l
- Uitneembare metalen korven in de deur: 1
- TouchControl-bediening, BrilliantLight-verlichting, Drop and Lock
- SuperFrost, NoFrost, IceMaker, **vaste wateraansluiting**

€ 7.629,-*

⁴ scharnier links, niet verwisselbaar



F 1411 Vi



F 1411 Vi ⁴

- Energielabel A+
- Energieverbruik per jaar in kWh: 305
- Nismaten (h x b) in mm: 2.134 x 457, vaste verbinding
- Vrieszone: 205 l
- Uitneembare metalen korven in de deur: 4
- TouchControl-bediening, BrilliantLight-verlichting, Drop and Lock
- SuperFrost, NoFrost, **IceMaker in de binnenkant van de kast**
- Vaste wateraansluiting

€ 7.329,-*

⁴ scharnier links, niet verwisselbaar

³ 01 = scharnier rechts / 11 = scharnier links


Bewaar samen met Miele uw levensmiddelen naar keuze

MasterCool

MasterCool - Geïntegreerde diepvrieskasten,
nishoogte 213 cm, breedte 77 - 92 cm



F 1811 Vi



F 1811 Vi ⁵


- Energielabel A+
- Energieverbruik per jaar in kWh: 415
- Nismaten (h x b) in mm: 2.134 x 762, vaste verbinding
- Vrieszone: 403 l
- Uitneembare metalen korven in de deur: 4
- TouchControl-bediening, BrilliantLight-verlichting, Drop and Lock
- SuperFrost, NoFrost, IceMaker in de binnenkant van de kast
- Vaste wateraansluiting

€ 8.239,-*

⁵ scharnier links, verwisselbaar



F 1911 Vi



F 1911 Vi ⁵

- Energielabel A+
- Energieverbruik per jaar in kWh: 484
- Nismaten (h x b) in mm: 2.134 x 914, vaste verbinding
- Vrieszone: 502 l
- Uitneembare metalen korven in de deur: 4
- TouchControl-bediening, BrilliantLight-verlichting, Drop and Lock
- SuperFrost, NoFrost, IceMaker in de binnenkant van de kast
- Vaste wateraansluiting


€ 8.699,-*

⁵ scharnier links, verwisselbaar

MasterCool - Inbouwbare wijnkast,
nishoogte 213 cm, breedte 61 cm



K 35222 iD



KWT 1602/1612 Vi ³

- Met getinte glasdeur met UV-filter
- Energielabel C
- Energieverbruik per jaar in kWh: 295
- Nismaten (h x b) in mm: 2.134 x 610
- Totaal: 365 l, 14 houten roosters
- ComfortControl-bediening, 3 klimaatzones
- DynaCool, FlexiFrame, Active AirClean-koelfilter

€ 9.399,-*


³ 02 = scharnier rechts / 12 = scharnier links



Bewaar samen met Miele uw levensmiddelen naar keuze

Vrijstaande koelkast

Vrijstaande koelkast, 60 cm breed, 185 cm hoog
met bekleding en deur van roestvrij staal



K 28463 D edt/cs

- Energielabel A+++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 90
 - Zijdelingse, ingewerkte greep met Click2Open
 - Kleur van het corpus / van de deur: r.v.s. cs / r.v.s. cs
 - Breedte x hoogte x diepte in mm: 600 x 1850 x 675
 - Totaal: 367 l, koelzone: 234 l, Perfect-Fresh-zone: 133 l
 - FreshTouch-bediening, FlexiLight, Self-Close, SoftClose
 - ComfortClean, DynaCool, SuperKoelen, QuickCool Timer
 - PerfectFresh Pro, XL binnenruimte, SilenceSystem
 - Miele@home ready en Wificonn@ct
- € 1.999,-***

Wijzigingen voorbehouden

* Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)


Bewaar samen met Miele uw levensmiddelen naar keuze

Vrijstaande koel-vriescombinaties

Vrijstaande koel-vriescombinaties, 60 - 75 cm breed, 185 - 201 cm hoog met bekleding in roestvrijstalen look of van roestvrij staal



KD 28032 edo



KD 28032 edo


Energielabel A++

- Energieverbruik per jaar in kWh: 216
- Zijdelings ingewerkte greep
- Kleur van het corpus / van de deur: r.v.s.-look / r.v.s.-look
- Breedte x hoogte x diepte in mm: 600 x 1.817 x 630
- Totaal: 310 l, koelzone: 222 l, vrieszone: 88 l
- FreshTouch-bediening
- ComfortClean, VarioRoom
- **Miele@home ready en Wificonn@ct**

€ 749,-*



KFN 29032 D edo




KFN 29032 D edo

- Energielabel A++
- Energieverbruik per jaar in kWh: 252
- Zijdelingse ingewerkte greep
- Kleur van het corpus / van de deur: r.v.s.-look / r.v.s.-look
- Breedte x hoogte x diepte in mm: 600 x 2.011 x 630
- Totaal: 356 l, koelzone: 269 l, vrieszone: 87 l
- FreshTouch-bediening
- ComfortClean, DynaCool, VarioRoom
- **SuperKoelen, SuperFrost, NoFrost**
- Miele@home ready en Wificonn@ct

€ 999,-*



KFN 29233 D edt/cs



KFN 29233 D edt/cs

- Energielabel A+++
- Energieverbruik per jaar in kWh: 174
- **Zijdelings, ingewerkte greep met Click2Open**
- Kleur van het corpus / van de deur: r.v.s.-look/r.v.s. cs
- Breedte x hoogte x diepte in mm: 600 x 2.010 x 675
- Totaal: 361 l, koelzone: 260 l, vrieszone: 101 l
- FreshTouch-bediening
- ComfortClean, DynaCool, **DailyFresh, CompactCase**
- VarioRoom, SuperKoelen, SuperFrost, NoFrost
- Miele@home ready en Wificonn@ct

€ 1.399,-*


Bewaar samen met Miele uw levensmiddelen naar keuze

Vrijstaande koel-vriescombinaties

Vrijstaande koel-vriescombinaties, 60 - 75 cm breed, 185 - 201 cm hoog met bekleding in roestvrijstalen look of van roestvrij staal



KFN 29283 D edt/cs




KFN 29283 D edt/cs

- Energielabel A+++
- Energieverbruik per jaar in kWh: 186
- Zijdelings, ingewerkte greep met Click2Open
- Kleur van het corpus / van de deur: r.v.s.-look/r.v.s. cs
- Breedte x hoogte x diepte in mm: 600 x 2.010 x 675
- Totaal: 343 l, koelzone: 145 l, **Perfect-Fresh-zone**: 97 l, vrieszone: 101 l
- FreshTouch-bediening
- ComfortClean, DynaCool, **PerfectFresh**
- VarioRoom, SuperKoelen, SuperFrost, NoFrost
- Miele@home ready en Wificonn@ct

€ 1.499,-*



KFN 29483 D edt/cs




KFN 29483 D edt/cs

- Energielabel A+++
- Energieverbruik per jaar in kWh: 186
- Zijdelings, ingewerkte greep met Click2Open
- Kleur van het corpus / van de deur: r.v.s.-look/r.v.s. cs
- Breedte x hoogte x diepte in mm: 600 x 2.010 x 675
- Totaal: 343 l, koelzone: 145 l, Perfect-Fresh-zone: 97 l, vrieszone: 101 l
- FreshTouch-bediening,
- **FlexiLight-verlichting**
- **SelfClose, SoftClose**
- ComfortClean, DynaCool,
- **PerfectFresh Pro**
- VarioRoom, SuperKoelen, SuperFrost, NoFrost
- Miele@home ready en Wificonn@ct

€ 1.849,-*



KFN 12943 SD edt/cs



KFN 12943 SD edt/cs

- Energielabel A+
- Energieverbruik per jaar in kWh: 371
- Hendelhandvat EasyOpen
- Kleur van het corpus / van de deur: r.v.s.-look/r.v.s. cs
- Breedte x hoogte x diepte in mm: 750 x 2.020 x 630
- Totaal: 454 l, koelzone: 338 l, vrieszone: 115 l
- **ComfortControl-bediening**
- ComfortClean, DynaCool
- VarioRoom, SuperFrost, NoFrost

€ 2.099,-*


Bewaar samen met Miele uw levensmiddelen naar keuze

Vrijstaande koelkast en diepvrieskast, Side-by-side-opstelling

Vrijstaande koelkast en diepvrieskast, 60 cm breed, 185 cm hoog met bekleding in roestvrijstalen look en roestvrijstalen deur, Side-by-Side-opstelling




FN 28262 edt/cs




FN 28262 edt/cs

- Energielabel A++
- Energieverbruik per jaar in kWh: 243
- Hendelhandvat EasyOpen
- Kleur van het corpus / van de deur: r.v.s.-look / r.v.s. cs
- Breedte x hoogte x diepte in mm: 600 x 1.850 x 630
- Vrieszone: 253 liter
- TouchControl-bediening, Led-verlichting
- NoFrost, VarioRoom
- Side-by-Side opstelbaar met K 28202 D edt/cs

€ 999,-*



K 28202 D edt/cs



K 28202 D edt/cs

- Energielabel A++
- Energieverbruik per jaar in kWh: 116
- Hendelhandgreep EasyOpen
- Kleur van het corpus / van de deur: r.v.s.-look/r.v.s. cs
- Breedte x hoogte x diepte in mm: 600 x 1850 x 630
- Koelzone: 381 liter
- TouchControl-bediening, Led-verlichting
- ComfortClean, DynaCool
- Side-by-Side opstelbaar met FN 28262 edt/cs

€ 999,-*


Bewaar samen met Miele uw levensmiddelen naar keuze

Vrijstaande koel- en vriescombinaties, blackboard edition

Vrijstaande koel-vriescombinaties, 60 cm breed, 201 cm hoog
met bekleding in roestvrijstalen look en blackboard deur



KFN 29233 D bb




KFN 29233 D bb

- Energielabel A+++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 174
 - **Zijdelings, ingewerkte greep met Click2Open**
 - Kleur van het corpus / van de deur: r.v.s.-look/**blackboard**
 - Breedte x hoogte x diepte in mm: 600 x 2.010 x 685
 - Totaal: 361 l, koelzone: 260 l, vrieszone: 101 l
 - FreshTouch-bediening, Led-verlichting
 - ComfortClean, DynaCool, **DailyFresh**, **CompactCase**
 - VarioRoom, SuperKoelen, SuperFrost, NoFrost
 - **Miele@home ready en Wificonn@ct**
- € 1.549,-***



KFN 29283 D bb



KFN 29283 D bb

- Energielabel A+++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 186
 - Zijdelings, ingewerkte greep met Click2Open
 - Kleur van het corpus / van de deur: r.v.s.-look/blackboard
 - Breedte x hoogte x diepte in mm: 600 x 2.010 x 685
 - Totaal: 343 l, koelzone: 145 l, Perfect-Fresh-zone: 97 l, vrieszone: 101 l
 - FreshTouch-bediening, Led-verlichting
 - ComfortClean, DynaCool, **PerfectFresh**
 - VarioRoom, SuperKoelen, SuperFrost, NoFrost
 - **Miele@home ready en Wificonn@ct**
- € 1.649,-***

Wijzigingen voorbehouden

* Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)


Bewaar samen met Miele uw levensmiddelen naar keuze

Vrijstaande koel-vriescombinaties met glazen fronten

Vrijstaande koel-vriescombinaties, 60 cm breed, 201 cm hoog met bekleding in roestvrijstalen look en deur in obsidiaanzwart of briljantwit



KFN 29683 D obsw




KFN 29683 D obsw

- Energielabel A+++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 186
 - Zijdelings, ingewerkte greep met Click2Open
 - Kleur van het corpus / van de deur: r.v.s.-look/**obsidiaanzwart**
 - Breedte x hoogte x diepte in mm: 600 x 2.010 x 685
 - Totaal: 343 l, koelzone: 145 l, **Perfect-Fresh-zone**: 97 l, vrieszone: 101 l
 - FreshTouch-bediening, **FlexiLight-verlichting**
 - **SelfClose, SoftClose**
 - VarioRoom, SuperKoelen, SuperFrost, NoFrost
 - ComfortClean, DynaCool, **PerfectFresh Pro**
 - Miele@home ready en Wificonn@ct
- € 2.399,-*



KFN 29683 D brws



KFN 29683 D brws

- Energielabel A+++
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 186
 - Zijdelings, ingewerkte greep met Click2Open
 - Kleur van het corpus / van de deur: r.v.s.-look/**briljantwit**
 - Breedte x hoogte x diepte in mm: 600 x 2.010 x 685
 - Totaal: 343 l, koelzone: 145 l, **PerfectFresh-zone**: 97 l, vrieszone: 101 l
 - FreshTouch-bediening, FlexiLight-verlichting
 - SelfClose, SoftClose
 - VarioRoom, SuperKoelen, SuperFrost, NoFrost
 - ComfortClean, DynaCool, **PerfectFresh Pro**
 - Miele@home ready en Wificonn@ct
- € 2.399,-*


Bewaar samen met Miele uw levensmiddelen naar keuze

Vrijstaande wijnkasten

Vrijstaande wijnkasten, 70 cm breed , 192 cm hoog
met roestvrijstalen bekleding



KWT 6833 SG




KWT 6833 SG

- Met getinte glasdeur met UV-filter
 - Energielabel A
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 245
 - Afmetingen in mm b x h x d :
700 x 1920 x 750
 - Totaal: 505 l, aantal flessen (0,75 l): 178
 - TouchControl-bediening, Led-verlichting, 3 klimaatzones
 - DynaCool, FlexiFrame, Active AirClean-koolfilter
 - SoftClose, **presenteervlessenhouder**
- € 4.499,-*



KWT 6834 SGS



KWT 6834 SGS

- Met getinte glasdeur met UV-filter
 - Energielabel A
 - Energieverbruik per jaar in kWh: 245
 - Afmetingen in mm b x h x d :
700 x 1920 x 750
 - Totaal: 505 l, aantal flessen (0,75 l): 178
 - TouchControl-bediening, Led-verlichting, 3 klimaatzones
 - DynaCool, FlexiFrame, Active AirClean-koolfilter
 - SoftClose, presenteervlessenhouder, **SommelierSet**
- € 4.999,-*



De ideale oplossing voor uw keuken

Ruime keuze aan vaatwassers

Modellen



Ruime keuze aan formaten



Integreerbaar

Onder het zichtbare bedieningspaneel kan de voorzijde van het toestel worden bekleed met een zelfde voorpaneel als de keukenmeubelen. Of u kunt het front bekleden met een frontbekleding in r.v.s. CleanSteel.



Standaardvaatwassers

(81 cm hoog, 60 cm breed)

Voor standaardnissen in de meeste huishoudens met een onderbouwhoogte van minstens 81 cm.



Greeploos

Vaatwassers met Knock2open voor greeploze keukens



Extra hoge vaatwassers

(85 cm hoog, 60 cm breed)

Integreerbare en volledig integreerbare vaatwassers van Miele zijn ook verkrijgbaar in XXL-uitvoeringen, voor keukens met een onderbouwhoogte van 85 cm. Ze bieden 4 cm extra hoogte in de binnenruimte.



Volledig integreerbaar

Het hele front van het toestel wordt bekleed met een zelfde voorpaneel als de keukenmeubelen of met de Miele-frontbeleding in r.v.s. CleanSteel. Het bedieningspaneel is dus alleen zichtbaar wanneer u het toestel opent.

Extra smalle vaatwassers


(81 cm hoog, 45 cm breed)

Is er in uw huishouden weinig ruimte maar wilt u toch genieten van het comfort van een Miele-vaatwasser? Geen nood: dit formaat biedt toelaat.






Integreerbare vaatwassers: soorten bediening



SensorTronic//TFT-display (G 6925 SCi XXL)



Keuzetoetsen en 1-regelig tekstdisplay (G 6720 SCi, G 6730 SCi XXL)



Keuzetoetsen en 1-regelig tekstdisplay (G 6720 SCi/6730 SCi XXL)




Keuzetoetsen en 3-cijferig display
(G 6620 SCi/6630 SCi XXL: tekst op paneel; G 4930 (SCi)/4935 SCi XXL: iconen op paneel)


Kleuruitvoeringen bedieningspaneel bij integreerbare vaatwassers*



Roestvrij staal
CleanSteel



Briljantwit



Havannabruin



Obsidiaanzwart

* Afhankelijk van het model



Welke uitvoeringskenmerken vindt u heel belangrijk?

De highlights van de Miele-vaatwassers*

QuickPowerWash

Samen sterk: met het nieuwe afwasprogramma QuickPowerWash en de exact daarop afgestemde UltraTabs Multi realiseert u in 58 minuten de best mogelijke reinigings- en droogresultaten voor normaal vervuild vaatwerk. De speciaal ontwikkelde tabletten bieden een snellere oplostijd van slechts 2-3 minuten. Zo is de reinigingskracht al direct vanaf de start van het afwasprogramma beschikbaar. Resultaat? Afwasefficiëntieklasse A¹⁾.



Exclusief Miele Gepatenteerde²⁾ 3D+ besteklade

Extra flexibiliteit: een neerlaatbaar midden-deel met een wegklapbare rij spikes biedt plaats voor groot bestek.

Nieuwe Miele-korfuitrusting

Maximale flexibiliteit en comfort: voor perfecte bediening, inruimmogelijkheden en reinigingsresultaten.

A+++ -20%

20% zuiniger dan energie-efficiëntieklasse A+++; beste reiniging en droging met hoogste zuinigheid dankzij EcoTech-warmteopslag.

Vaatwasser met verswatersysteem al met een waterverbruik van slechts 6,5 liter

Minimaal verbruik: optimale reinigingsresultaten met minimaal waterverbruik in het programma Automatic.

Exclusief Miele Knock2open³⁾

Uniek: het toestel past perfect in een greepeloze keuken. Bij 2 keer kloppen gaat de deur automatisch open.

* Kenmerken van de uitrusting afhankelijk van het toestel

¹⁾ Beste afwasefficiëntie A in minder dan één uur tijd bij gebruik in combinatie met Miele UltraTabs Multi. Bevestigd door TÜV Rheinland: "De gemeten afwasefficiëntie-index van het programma QuickPowerWash in combinatie met het gebruik van Miele UltraTabs Multi van 1,14 stemt overeen met de best mogelijke afwasefficiëntieklasse A (referentiemachine getest met IEC-afwasmiddel van het type B)."

²⁾ DE102008062761B3, EP2201887B1

³⁾ EP2428153B1, US8758524B2

Wat betekent elk pictogram?

Alle symbolen voor inbouwvaatwassers in vogelvlucht

Op deze pagina worden alle inbouwvaatwassers van Miele nog eens in detail weergegeven in tabellen. De producten van Miele hebben veel verschillende functies en eigenschappen.

De belangrijkste kenmerken worden vlak boven het product vermeld via pictogrammen. Zo kunt u in één oogopslag vergelijken. Op deze pagina vindt u een handig overzicht van alle gebruikte symbolen, telkens met een woordje uitleg erbij.



Energie-efficiëntie
Geeft de energie-efficiëntieklasse aan

De energie-efficiëntieklassen van A+++ -20% tot A+ worden aangeboden

WATERVERBRUIK
Geeft het waterverbruik in liter aan

De zuinigste vaatwassers gebruiken slechts vanaf 6,5 l met het programma Automatic. De hoogste waarde is 13,5 liter

Geluidsniveau
Geeft de geluidsterkte in decibel (dB) aan

De stilste vaatwasser heeft een volume van 38 dB. De hoogste waarde is 46 dB

Bestekreiniging
Toont aan, waar het te reinigen bestek kan geplaatst worden

De gepatenteerde 3D besteklade¹⁾ kan worden aangepast, het vuil wordt volledig verwijderd, bestek is perfect droog

De gepatenteerde 3D+ besteklade¹⁾ kan worden aangepast in de hoogte, breedte en diepte

Alle stuks liggen gescheiden, het vuil wordt volledig verwijderd en het bestek is perfect droog

Kan vlot op de voorste spike-rijen van de onderste korf gebruikt worden

QuickPowerWash
Het toestel beschikt over het spoelprogramma QuickPowerWash

Beste Reinigingsprestatie A in minder dan een uur, samen met Miele UltraTabs Multi²⁾

Perfect GlassCare³⁾
Het toestel is met Perfect GlassCare uitgerust

Deze gepatenteerde³⁾ technologie zorgt ervoor dat de glazen behoedzaam gereinigd worden

AutoOpen-Droging⁴⁾
Het toestel beschikt over de AutoOpen-droging

Aan het einde van het spoelprogramma gaat de deur van de vaatwasser automatisch open

 **Zoutreservoir in de deur⁵⁾**
 Het zoutreservoir van het toestel
 bevindt zich in de deur

 Comfortabel bijvullen van zout
 met een half geopende deur

 **BrilliantLight⁶⁾**
 Het toestel is binnenin verlicht

 4 power-LEDS zorgen voor een
 perfecte verlichting van de
 binnenkant

* 20% zuiniger dan de grenswaarde van de Energie-efficiëntieklasse A+++

¹⁾ EP 2201887B1, DE 102008062761B3

²⁾ Bevestigd door TÜV Rheinland: "De gemeten reinigingsprestatie-index van het programma QuickPowerWash samen met de Miele Ultra Tabs Multi van 1,14 komt overeen met de best mogelijke reinigingsprestatieklasse A (referentiemachine getest met IEC wasmiddel type B)."

³⁾ EP 1080681B1

⁴⁾ EP 2120671B1, DE 102007008950B4

⁵⁾ EP 1457153B1

⁶⁾ EP 2233061B1

Wat betekent elk pictogram?

Alle symbolen voor volledig geïntegreerde vaatwassers in vogelvlucht

Op deze pagina worden alle volledig geïntegreerde vaatwassers van Miele nog eens in detail weergegeven in tabellen. De producten van Miele hebben veel verschillende functies en eigenschappen.

De belangrijkste kenmerken worden vlak boven het product vermeld via pictogrammen. Zo kunt u in één oogopslag vergelijken. Op deze pagina vindt u een handig overzicht van alle gebruikte symbolen, telkens met een woordje uitleg erbij.



Energie-efficiëntie
Geeft de energie-efficiëntieklasse aan

De energie-efficiëntieklassen van A+++ -20% tot A+ worden aangeboden

WATERVERBRUIK
Geeft het waterverbruik in liter aan

De zuinigste vaatwassers gebruiken slechts vanaf 6,5 l met het programma Automatic. De hoogste waarde is 13,5 liter

Geluidsniveau
Geeft de geluidsterkte in decibel (dB) aan

De stilste vaatwasser heeft een volume van 38 dB. De hoogste waarde is 46 dB

Bestekreiniging
Toont aan, waar het te reinigen bestek kan geplaatst worden

De gepatenteerd 3D besteklade¹⁾ kan worden aangepast, het vuil wordt volledig verwijderd, bestek is perfect droog

De gepatenteerde 3D+ besteklade¹⁾ kan worden aangepast in de hoogte, breedte en diepte

Alle stuks liggen gescheiden, het vuil wordt volledig verwijderd en het bestek is perfect droog

Kan vlot op de voorste spike-rijen van de onderste korf gebruikt worden

QuickPowerWash
Het toestel beschikt over het spoelprogramma QuickPowerWash

Beste Reinigingsprestatie A in minder dan een uur, samen met Miele UltraTabs Multi²⁾

AutoOpen-droging³⁾
Het toestel beschikt over de AutoOpen-droging

Aan het einde van het spoelprogramma gaat de deur van de vaatwasser automatisch open

Zoutreservoir in de deur⁴⁾
Het zoutreservoir van het toestel bevindt zich in de deur

Comfortabel bijvullen van zout met een half geopende deur



BrilliantLight⁵⁾

Het toestel is binnenin verlicht



4 power-LEDS zorgen voor een perfecte verlichting van de binnenkant



Knock2open⁶⁾

Toont het openingsmechanisme van de vaatwasser



Met 2 keer kloppen op de deur, gaat de vaatwasser automatisch open - een handvat is niet vereist

* 20% zuiniger dan de grenswaarde van de Energie-efficiëntieklasse A+++

¹⁾ EP 2201887B1, DE 102008062761B3

²⁾ Bevestigd door TÜV Rheinland: "De gemeten reinigingsprestatie-index van het programma QuickPowerWash samen met de Miele Ultra Tabs Multi van 1,14 komt overeen met de best mogelijke reinigingsprestatieklasse A (referentiemachine getest met IEC wasmiddel type B)."

³⁾ EP 2120671B1, DE 102007008950B4

⁴⁾ EP 1457153B1

⁵⁾ EP 2233061B1


⁶⁾ EP 2428153B1

Vind de Miele vaatwasser van uw keuze

Gamma Vaatwassers



NEW




G 4930 i Jubilee brws

- A++
- ComfortClose
- Korven Comfort
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- Leverbaar 10/2016

€ 849,-*



NEW




++G 4930 i Jubilee cs

- A++
- ComfortClose
- Korven Comfort
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- Leverbaar 10/2016

€ 949,-*




NEW



G 4930 SCi Jubilee SC brws

- A++
- **3D besteklade**
- ComfortClose
- Korven Comfort
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- Leverbaar 10/2016


€ 899,-*



G 4930 SCi Jubilee SC obsw

- A++
- **3D besteklade**
- ComfortClose
- Korven Comfort
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- Leverbaar 10/2016


€ 899,-*



G 4930 SCi Jubilee SC hvbr

- A++
- **3D besteklade**
- ComfortClose
- Korven Comfort
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- Leverbaar 10/2016

€ 899,-*



G 4930 SCi Jubilee SC cs

- A++
- **3D besteklade**
- ComfortClose
- Korven Comfort
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- Leverbaar 10/2016

€ 999,-*


Vind de Miele vaatwasser van uw keuze

Gamma Vaatwassers

Inbouwvaatwassers, 60 cm breed



NEW



G 4935 SCi XXL Jubilee SC cs

- A++
- **3D besteklade**
- ComfortClose
- Korven Comfort
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- Leverbaar 10/2016


€ 1.049,-*



G 6620 i brws

- **A+++ -10%**
- **QuickPowerWash**
- AutoOpen
- ComfortClose
- Korven ExtraComfort
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- Perfect GlassCare


€ 1.099,-*



G 6620 i cs

- **A+++ -10%**
- **QuickPowerWash**
- AutoOpen
- ComfortClose
- Korven ExtraComfort
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- Perfect GlassCare

€ 1.149,-*



G 6620 S Ci brws

- **A+++ -10%**
- **QuickPowerWash**
- **3D+ besteklade**
- AutoOpen
- ComfortClose
- Korven ExtraComfort
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- Perfect GlassCare

€ 1.149,-*



G 6620 S Ci cs

- **A+++ -10%**
- **QuickPowerWash**
- **3D+ besteklade**
- AutoOpen
- ComfortClose
- Korven ExtraComfort
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- Perfect GlassCare

€ 1.199,-*



G 6625 S Ci XXL brws


- **A+++ -10%**
- **QuickPowerWash**
- **3D+ besteklade**
- AutoOpen
- ComfortClose
- Korven ExtraComfort
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- Perfect GlassCare

€ 1.199,-*

Vind de Miele vaatwasser van uw keuze



Gamma Vaatwassers

Inbouwvaatwassers, 60 cm breed




G 6625 SCi XXL cs

- A+++ -10%
 - QuickPowerWash
 - 3D+ besteklade
 - AutoOpen
 - ComfortClose
 - Korven ExtraComfort
 - 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
 - Perfect GlassCare
- € 1.249,-*




G 6630 SCi brws

- A+++
 - 41 dB
 - QuickPowerWash
 - 3D+ besteklade
 - AutoOpen
 - Korven ExtraComfort
 - 6,5l waterverbruik in Automatic programma
 - Perfect GlassCare
- € 1.149,-*



G 6630 SCi cs

- A+++
 - 41 dB
 - QuickPowerWash
 - 3D+ besteklade
 - AutoOpen
 - Korven ExtraComfort
 - 6,5l waterverbruik in Automatic programma
 - Perfect GlassCare
- € 1.199,-*



G 6635 SCi XXL brws

- A+++
- 41 dB
- **QuickPowerWash**
- **3D+ besteklade**
- AutoOpen
- Korven ExtraComfort
- 6,5l waterverbruik in Automatic programma
- Perfect GlassCare

€ 1.199,-*



G 6635 SCi XXL cs

- A+++
- 41 dB
- **QuickPowerWash**
- **3D+ besteklade**
- AutoOpen
- Korven ExtraComfort
- 6,5l waterverbruik in Automatic programma
- Perfect GlassCare

€ 1.249,-*



G 6720 SCi brws


- **A+++ -20%**
- QuickPowerWash
- 3D+ besteklade
- AutoOpen
- **Korven ExtraComfort**
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- EcoFeedback
- Perfect GlassCare
- **Extra Stil-functie 41dB**

€ 1.349,-*

Vind de Miele vaatwasser van uw keuze

Gamma Vaatwassers

Inbouwvaatwassers, 60 cm breed



G 6720 SCi hvbr

- **A+++ -20%**
- QuickPowerWash
- 3D+ besteklade
- AutoOpen
- **Korven ExtraComfort**
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- EcoFeedback
- Perfect GlassCare
- **Extra Stil-functie 41dB**

€ 1.349,-*



G 6720 SCi obsw

- **A+++ -20%**
- QuickPowerWash
- 3D+ besteklade
- AutoOpen
- **Korven ExtraComfort**
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- EcoFeedback
- Perfect GlassCare
- **Extra Stil-functie 41dB**


€ 1.349,-*



G 6720 SCi cs

- **A+++ -20%**
- QuickPowerWash
- 3D+ besteklade
- AutoOpen
- **Korven ExtraComfort**
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- EcoFeedback
- Perfect GlassCare
- **Extra Stil-functie 41dB**

€ 1.399,-*



G 6725 SCi XXL cs

- **A+++ -20%**
 - QuickPowerWash
 - 3D+ besteklade
 - AutoOpen
 - **Korven ExtraComfort**
 - 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
 - EcoFeedback
 - Perfect GlassCare
 - **Extra Stil-functie 41dB**
- € 1.449,-*



G 6730 SCi brws

- A+++ -10%
 - QuickPowerWash
 - 3D+ besteklade
 - AutoOpen
 - Korven MaxiComfort
 - 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
 - **Zoutreservoir in de deur**
 - Extra Stil-functie 41dB
- € 1.349,-*



G 6730 SCi cs

- A+++ -10%
 - QuickPowerWash
 - 3D+ besteklade
 - AutoOpen
 - Korven MaxiComfort
 - 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
 - **Zoutreservoir in de deur**
 - Extra Stil-functie 41dB
- € 1.399,-*

Vind de Miele vaatwasser van uw keuze

Gamma Vaatwassers

Inbouwvaatwassers, 60 cm breed



G 6735 SCi XXL cs

- A+++ -10%
- QuickPowerWash
- 3D+ besteklade
- AutoOpen
- Korven MaxiComfort
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- **Zoutreservoir in de deur**
- Extra Stil-functie 41dB


€ 1.449,-*



G 6820 SCi cs

- A+++ -20%
- QuickPowerWash
- 3D+ besteklade
- **Wifi Conn@ct**
- AutoOpen
- Korven MaxiComfort
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- **Brilliant Light**
- Zoutreservoir in de deur
- **Extra Stil-functie 38dB**

€ 1.699,-*



G 6825 SCi XXL cs

- A+++ -20%
- QuickPowerWash
- 3D+ besteklade
- **Wifi Conn@ct**
- AutoOpen
- Korven MaxiComfort
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- **Brilliant Light**
- Zoutreservoir in de deur
- **Extra Stil-functie 38 dB**

€ 1.749,-*



G 6925 SCi XXL cs

- Alle features van G 6825 SCi XXL cs

• AutoClose

• SensorTronic

- Miele@home

- Wifi Conn@ct

• SmartGrid ready


• Touch on glass

€ 2.499,-*

Vind de Miele vaatwasser van uw keuze

Gamma Vaatwassers


Vaatwassers 45 cm breed: inbouw (i)



G 4720 SCi brws

- A+
- Besteklade
- QuickPowerWash
- Korven ExtraComfort
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- Perfect GlassCare

€ 1.099,-*




G 4720 SCi cs

- A+
- Besteklade
- QuickPowerWash
- Korven ExtraComfort
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- Perfect GlassCare


€ 1.149,-*

Volledig integreerbare vaatwassers, 60 cm breed




G 4263 SCVi

- A+
 - ComfortClose
 - Korven Comfort
- € 899,-*



G 4268 SCVi XXL

- A+
 - ComfortClose
 - Korven Comfort
- € 949,-*



G 4980 Vi Jubilee

- A++
 - ComfortClose
 - Korven Comfort
 - 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
 - Leverbaar 10/2016
- € 949,-*


Vind de Miele vaatwasser van uw keuze

Gamma Vaatwassers

Volledig integreerbare vaatwassers, 60 cm breed



NEW




G 4980 SCVi Jubilee SC

- A++
- **3D besteklade**
- ComfortClose
- Korven Comfort
- **6,5 l waterverbruik in Automatic-programma**
- Leverbaar 10/2016

€ 999,-*



NEW




G 4985 SCVi XXL Jubilee SC

- A++
- **3D besteklade**
- ComfortClose
- Korven Comfort
- **6,5 l waterverbruik in Automatic-programma**
- Leverbaar 10/2016

€ 1.049,-*




NEW



G 6060 Vi Jubilee A+++


- A+++
- Bestekkorf
- ComfortClose
- AutoOpen
- **Korven ExtraComfort**
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- **Perfect GlassCare**
- Leverbaar 10/2016

€ 1.099,-*



G 6060 SCVi Jubilee A+++

- **A+++**
 - **3D besteklade**
 - ComfortClose
 - AutoOpen
 - **Korven ExtraComfort**
 - 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
 - **Perfect GlassCare**
 - Leverbaar 10/2016
- € 1.149,-***




G 6065 SCVi XXI Jubilee A+++

- **A+++**
 - **3D besteklade**
 - ComfortClose
 - AutoOpen
 - **Korven ExtraComfort**
 - 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
 - **Perfect GlassCare**
 - Leverbaar 10/2016
- € 1.199,-***

Vind de Miele vaatwasser van uw keuze


Gamma Vaatwassers

Volledig integreerbare vaatwassers, 60 cm breed




G 6660 Vi

- A+++ -10%
 - QuickPowerWash
 - AutoOpen
 - ComfortClose
 - **Korven ExtraComfort**
 - 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
 - **Perfect GlassCare**
- € 1.249,-*




G 6665 Vi XXL

- A+++ -10%
 - QuickPowerWash
 - AutoOpen
 - ComfortClose
 - **Korven ExtraComfort**
 - 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
 - **Perfect GlassCare**
- € 1.299,-*



G 6660 SCVi


- A+++ -10%
 - QuickPowerWash
 - **3D+ besteklade**
 - AutoOpen
 - ComfortClose
 - **Korven ExtraComfort**
 - 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
 - **Perfect GlassCare**
- € 1.299,-*



G 6665 SCVi XXL

- **A+++ -10%**
- **QuickPowerWash**
- **3D+ besteklade**
- AutoOpen
- ComfortClose
- **Korven ExtraComfort**
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- **Perfect GlassCare**


€ 1.349,-*



G 6670 SCVi

- **A+++**
- 41 dB
- **QuickPowerWash**
- **3D+ besteklade**
- AutoOpen
- ComfortClose
- Korven ExtraComfort
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- **Perfect GlassCare**

€ 1.299,-*



G 6675 SCVi XXL


- **A+++**
- 41 dB
- **QuickPowerWash**
- **3D+ besteklade**
- AutoOpen
- ComfortClose
- Korven ExtraComfort
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- **Perfect GlassCare**

€ 1.349,-*

Vind de Miele vaatwasser van uw keuze

Gamma Vaatwassers

Volledig integreerbare vaatwassers, 60 cm breed



G 6760 SCVi

- A+++ -20%
 - QuickPowerWash
 - 3D+ besteklade
 - AutoOpen
 - **Korven ExtraComfort**
 - 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
 - EcoFeedback
 - Perfect GlassCare
 - **Extra Stil-functie 41 dB**
- € 1.499,-*




G 6765 SCVi XXL

- A+++ -20%
 - QuickPowerWash
 - 3D+ besteklade
 - AutoOpen
 - **Korven ExtraComfort**
 - 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
 - Perfect GlassCare
 - **Extra Stil-functie 41 dB**
- € 1.549,-*



G 6770 SCVi

- A+++ -10%
 - QuickPowerWash
 - 3D+ besteklade
 - AutoOpen
 - Korven ExtraComfort
 - 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
 - Perfect GlassCare
 - **Zoutreservoir in de deur**
 - Extra Stil-functie 41 dB
- € 1.499,-*



G 6775 SCVi XXL

- A+++ -10%
- QuickPowerWash
- 3D+ besteklade
- AutoOpen
- Korven ExtraComfort
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- Perfect GlassCare
- **Zoutreservoir in de deur**
- Extra Stil-functie 41 dB

€ 1.549,-*



G 6860 SCVi

- A+++ -20%
- QuickPowerWash
- 3D+ besteklade
- AutoOpen
- **Korven MaxiComfort**
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- Perfect GlassCare
- **Brilliant Light**
- Zoutreservoir in de deur
- **Extra Stil-functie 38 dB**

€ 1.749,-*



G 6865 SCVi XXL

- A+++ -20%
- QuickPowerWash
- 3D+ besteklade
- AutoOpen
- **Korven MaxiComfort**
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- Perfect GlassCare
- **Brilliant Light**
- Zoutreservoir in de deur
- **Extra Stil-functie 38 dB**

€ 1.799,-*

Vind de Miele vaatwasser van uw keuze

Gamma Vaatwassers

Volledig integreerbare vaatwassers, 60 cm breed



G 6890 SCVi K20

- A+++ -20%
- QuickPowerWash
- **Knock2Open**
- 3D+ besteklade
- AutoOpen
- Korven MaxiComfort
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- Perfect GlassCare
- Brilliant Light
- Zoutreservoir in de deur
- Extra Stil-functie 38 dB

€ 1.949,-*



G 6895 SCVi XXL K20

- A+++ -20%
- **Knock2Open**
- QuickPowerWash
- 3D+ besteklade
- AutoOpen
- Korven MaxiComfort
- 6,5 l waterverbruik in Automatic-programma
- Perfect GlassCare
- Brilliant Light
- Zoutreservoir in de deur
- Extra Stil-functie 38 dB

€ 1.999,-*




G 6997 SCVi XXL K20

- Alle features van G 6895 SCVi XXL K20
- **AutoClose**
- **Wifi Conn@ct**
- **Miele@home**
- **SmartGrid ready**
- **Touch on Metal**

€ 2.599,-*

Vaatwassers 45 cm breed: volledig integreerbaar (Vi)



G 4780 SCVi

- A+
- Besteklade
- QuickPowerWash
- ComfortClose
- Korven ExtraComfort
- 6,5 l waterverbruik
in Automatic-programma
- Perfect GlassCare

€ 1.199,-*

Vind de Miele vaatwasser van uw keuze

Gamma Vaatwassers

Semi-professionele vaatwassers



PG 8081 i cs

- A+
- ComfortClose
- Korven MaxiComfort
- Externe dosering mogelijk
- Programma Kort: 17 min. (bij aansluiting op warm water en 3N AC 400V 50 Hz)
- Perfect GlassCare
- Brilliant Light
- Zoutreservoir in de deur
- Koud- of warmwateraansluiting

€ 3.099,-*



PG 8083 SCVi XXL

- A+
- 3D-besteklade, ComfortClose
- Korven MaxiComfort
- Externe dosering mogelijk
- Programma Kort: 17 min. (bij aansluiting op warm water en 3N AC 400V 50 Hz)
- Perfect GlassCare, Brilliant Light
- Zoutreservoir in de deur
- Koud- of warmwateraansluiting

€ 3.599,-*



Zorg voor het milieu


De hoeksteen van onze bedrijfsfilosofie

Verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties – beter laat zich niet samenvatten, wat duurzaam handelen voor Miele betekent. Al meer dan 115 jaar ontwikkelen en produceren wij krachtige en comfortabele huishoudelijke apparaten, die zich onderscheiden door ongeëvenaarde betrouwbaarheid, energie-efficiëntie en lange levensduur, geproduceerd met zuinig gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Vervaardigd worden onze producten door toegewijde werknemers, die zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen. In onze toeleveringsketen letten wij op de naleving van sociale en ecologische normen. Met mensen en instellingen, die bij activiteiten van Miele betrokken zijn, voeren wij een dialoog op basis van partnerschap.

In lijn hiermee staat ook ons lidmaatschap bij het VN-duurzaamheidsinitiatief Global Compact, de certificatie volgens SA8000, een internationaal geaccepteerde standaard voor goede arbeidsomstandigheden, en de ondertekening van het 'Charta der Vielfalt', het Duitse handvest voor gelijkheid van kansen in het bedrijfsleven. Certificatie volgens ISO-normen voor kwaliteits-, milieu- en energie-management evenals volgens standaarden voor veiligheid en gezondheid op het werk scheppen een systematisch kader voor verdere optimalisatie: bij de milieubescherming in de productie, bij onze producten en bij de bescherming van onze werknemers. Dit is in overeenstemming met het motto 'immer besser', dat de oprichters van Miele al op hun eerste apparaten drukten.

Duurzaamheid komt voor Miele overeen met integriteit, respect voor de natuurlijke leefomgeving, verantwoordelijkheid voor mens en milieu, continuïteit en kwaliteitsbesef. Hiervoor werd onze onderneming bekroond met de Duitse duurzaamheidsprijs 2014 en de B.A.U.M. Umweltpreis 2014.

Meer informatie over onze inspanningen op het vlak van duurzaamheid vindt u op www.miele-sustainability.com.









Miele kwaliteit

Er is geen betere

Miele staat voor kwaliteit, innovatie en internationaal toonaangevende productontwikkeling. Als premiummerk heeft Miele wereldwijd een uitstekende reputatie opgebouwd en is het uitgegroeid tot een legendarisch symbool van kwaliteit. De basis voor het succes van het Duitse familiebedrijf werd gelegd door de oprichters, Carl Miele en Reinhard Zinkann. Zij vatten de bedrijfsfilosofie "Immer besser" als volgt samen: "Blijvend succes is alleen mogelijk als men volledig achter de kwaliteit van zijn producten staat." Al ruim 110 jaar houdt Miele zich aan die belofte.

Kwaliteit

Miele-producten zijn echte premiumtoestellen en dat merk je meteen: ze blinken uit in technisch vernuft, functionaliteit en levensduur. Sinds zijn oprichting bewijst Miele telkens opnieuw zijn expertise als fabrikant van perfecte huishoudtoestellen. Op een Miele kun je altijd vertrouwen. Dat bewijzen onze interne uithoudingsproeven en het jarenlange gebruiksplezier bij u thuis.

Miele Home Program

Informatie over uw aankoop, gewoon bij u thuis!

Miele-huishoudtoestellen zijn hoogwaardige innovatieve toestellen. U zult geen seconde spijt hebben van uw aankoop van een Miele. Om te garanderen dat u optimaal plezier beleeft aan uw toestellen en de vele mogelijkheden, stellen we u graag het interessante Miele Home Program voor. Deze service houdt in dat we bij u thuis langskomen. Dit thuisbezoek is afgestemd op uw wensen en uw huishouden. We vertellen u alles over de functies van uw Miele-toestellen en hoe u ze optimaal gebruikt.

Samen met u stellen we uw favoriete programma's in. We geven uitleg over speciale functies en u krijgt advies over reiniging en onderhoud. We laten u ook zien hoe u gemakkelijk optimale resultaten kunt bereiken en geven u handige tips om jarenlang plezier te beleven aan uw Miele-toestellen.







MSC

Miele Service Certificate, 10 jaar totale zekerheid



Ondanks nauwgezette fabricage en controle van de toestellen en ook bij normaal gebruik kan echter toch een panne optreden bij uw toestel. Indien u 10 jaar lang absoluut gerust wil zijn, heeft Miele een voorstel voor u: het MSC - het Miele Service Certificate

Exclusieve Miele-garantie van 10 jaar

Miele is de enige fabrikant van huishoudtoestellen die tot 10 jaar garantie biedt vanaf de aankoopdatum.

Volledige gemoedsrust

Tijdens de looptijd van dit servicecontract zal Miele gratis – onderdelen, werktijd en verplaatsing – elke technische tussenkomst uitvoeren die het gevolg is van normale slijtage van het toestel. Uiteraard met inachtneming van de bijhorende contractvoorwaarden.

Maximale flexibiliteit

U kunt een Miele Service Certificate aanvragen gedurende de wettelijke garantietermijn van twee jaar.

Betrouwbaar en snel

U geniet van voorrangsbehandeling en snelle afwikkeling.

Meer informatie hierover op www.miele.be of tel. 02/451.16.16

Exclusive Care

Preventief onderhoud, professionele reiniging en controle van uw Miele-toestellen

Miele-huishoudtoestellen zijn synoniem voor kwaliteit en duurzaamheid. Om te garanderen dat u zo lang mogelijk plezier beleeft aan uw toestellen, stellen we u graag Exclusive Care voor. Deze service houdt in dat een Miele-servicetechnicus bij u langskomt voor professioneel preventief onderhoud van uw Miele-toestellen. We controleren uw Miele-toestellen met een door Miele ontwikkeld diagnosesysteem. Ook zorgen we ervoor dat de software van uw toestellen up-to-date is.

Met behulp van een checklist worden de verschillende functies van uw toestellen nagekeken. Bovendien worden uw toestellen gereinigd met Miele-onderhoudsproducten. Ook krijgt u waardevolle tips voor de bediening van uw Miele-toestellen. Miele geeft na een Exclusive Care-bezoek één jaar extra volledige herstelgarantie op de toestellen die gecontroleerd zijn.

Voor meer informatie kan u bellen naar 02/451.16.16



Service After Sales



Service After Sales van Miele Uw aanspreekpunt voor al uw ondersteuningsaanvragen

Met uw keuze voor een Miele haalt u een toestel in huis dat lang meegaat en kwaliteit van de bovenste plank biedt. Mocht u toch eens hulp nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met de Service After Sales van Miele. Die helpt u snel en gericht verder. De hoge kwaliteit van onze Service After Sales wordt regelmatig geverifieerd via Miele-enquêtes bij klanten en is bevestigd door onderzoek van onafhankelijke instituten.

Onder perfecte service verstaan wij niet alleen deskundige hulp wanneer u een herstelling aanvraagt. Miele heeft aandacht voor alles van de levering en installatie van uw toestellen tot de ingebruikname.

Meer informatie hierover vindt u op onze website
www.miele.be



n.v. MIELE België
Z.5 Mollem 480
BE - 1730 MOLLEM (Asse)

Ondernemingsnummer BE 0403.230.978

Internet: <http://www.miele.be>



<https://shop.miele.be>

Info voor consumenten:

02/451.16.16

Info voor verdelers:

02/451.15.00

Info voor professionele klanten:

02/451.15.40

Algemeen faxnummer: 02/451.14.14