

Geräteinformationen für Dunstabzugshauben

Miele							
Modellname/-kennzeichen		DA156					
Bauform							
Abluft/Umluft		● / -					
Umrüstbar für Umluftbetrieb		●					
Wandbefestigung hinten		●					
Deckenbefestigung		-					
Schrankbefestigung oben/unten/seitlich		/ - / -					
Abmessungen							
Geräteabmessungen	Höhe	cm	15,0				
	Breite	cm	59,9				
	Tiefe	cm	49,0				
Gerätehöhe netto incl. Kamin	Abluft	cm					
	Umluft	cm					
Nischenmaße für Einbau	Höhe	cm	15,0				
	Breite	cm	59,9				
	Tiefe	cm	49,0				
Tiefe		cm					
Mindest		cm	65,0				
Mindestabstand über Kochstelle (Gas)		cm	65,0				
Ausstattung							
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich ¹⁾		● / ● /					
Durchmesser des Abluftstutzens		mm	120				
Rückstauklappe am Gerät		● /					
Gebläseeinstellung stufenlos/in Stufen (Anzahl)		- / 3					
Intensivstufe ²⁾		●					
Fördervolumen ³⁾							
Abluft von – bis		m ³ /h	350				
Umluft von – bis		m ³ /h	330				
Intensivstufe Abluft/Umluft		m ³ /h	475 / 410	/	/	/	/
Nettogewicht ⁴⁾		kg	8,6				
Elektrischer Anschluss							
Spannung		V	230				
Anschlusswert		W	280				
Absicherung		A	10				
Länge der elektrischen Zuleitung		cm	180				
Schutzkontaktstecker/Festanschluss		● / -					
Funkentstört		●					
Netzurückwirkungsfrei		●					
Name und Postanschrift des Anbieters		Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh					
Erklärungen:							
<ul style="list-style-type: none"> • Ja, vorhanden <p>¹⁾ Maßgenaue Lage</p> <p>²⁾ Kurzfristig höhere Abluftleistung, verbunden mit höherer Geräusentwicklung.</p> <p>³⁾ Abhängig vom externen Gebläse.</p> <p>⁴⁾ Beachten Sie, dass der Schrank bzw. die Wand oder Decke für das Gerät tragfähig genug sind (gegebenenfalls mit Vorsatztür).</p> <p>Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten.</p>							