

Geräteinformationen für Einbau-Kaffeefullautomaten

Miele			
Modellname/-kennzeichen		CVA 4080 EDST	
Bauform			
Standgerät		-	
Unterbaugerät		-	
Einbaugerät		•	
Türanschlag links/rechts		• / -	
Abmessungen			
Geräteabmessungen		Höhe	cm 45,3
		Breite	cm 59,5
		Tiefe	cm 48,2
Nischenmaße für Einbau		Höhe	cm
		Breite	cm
		Tiefe	cm
Gerätetiefe bei geöffneter Tür		cm	
Ausstattung			
Festwasseranschluss/Frischwasserbehälter		- / •	
Frischwasserbehälter		l	2,3
Nespresso-System/Bohnenmahlwerk		- / •	
Kapselmagazin		Stk	-
Bohnenbehälter		g	500
Nettogewicht		kg	25,7
Elektrischer Anschluss			
Spannung		V	220-240
Anschlusswert		W	2.700
Absicherung		A	12
Funkentstört		•	
Netzurückwirkungsfrei		•	
Name und Postanschrift des Anbieters		Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh	
Erklärungen:			
<ul style="list-style-type: none"> • Ja, vorhanden 			
Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten. (1)			