

Geräteinformationen für Dunstabzugshauben

Miele			
Modellname/-kennzeichen		DA424-4	
Bauform			
Abluft/Umluft		● / -	
Umrüstbar für Umluftbetrieb		-	
Wandbefestigung hinten		-	
Deckenbefestigung		●	
Schränkbefestigung oben/unten/seitlich		/ - / -	
Abmessungen			
Geräteabmessungen	Höhe	cm	90,0
	Breite	cm	120,0
	Tiefe	cm	70,0
Gerätehöhe netto incl. Kamin	Abluft	cm	
	Umluft	cm	
Nischenmaße für Einbau	Höhe	cm	
	Breite	cm	
	Tiefe	cm	
Tiefe	cm		
Mindest	cm	55,0	
Mindestabstand über Kochstelle (Gas)	cm	65,0	
Ausstattung			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich ¹⁾		● / - /	
Durchmesser des Abluftstutzens		mm	150
Rückstauklappe am Gerät		● /	
Gebläseeinstellung stufenlos/in Stufen (Anzahl)		- / 3	
Intensivstufe ²⁾		●	
Fördervolumen ³⁾			
Abluft von – bis		m ³ /h	480
Umluft von – bis		m ³ /h	
Intensivstufe Abluft/Umluft		m ³ /h	700 / / / / /
Nettogewicht ⁴⁾		kg	36,0
Elektrischer Anschluss			
Spannung		V	230
Anschlusswert		W	280
Absicherung		A	10
Länge der elektrischen Zuleitung		cm	
Schutzkontaktstecker/Festanschluss		- / ●	
Funkentstört		●	
Netzurückwirkungsfrei		●	
Name und Postanschrift des Anbieters		Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh	
Erklärungen:			
<ul style="list-style-type: none"> • Ja, vorhanden <p>¹⁾ Maßgenaue Lage</p> <p>²⁾ Kurzfristig höhere Abluftleistung, verbunden mit höherer Geräusentwicklung.</p> <p>³⁾ Abhängig vom externen Gebläse.</p> <p>⁴⁾ Beachten Sie, dass der Schrank bzw. die Wand oder Decke für das Gerät tragfähig genug sind (gegebenenfalls mit Vorsatztür).</p>			
Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten.			