

## Geräteinformationen für Kochfelder / Kochmulden

Miele			
Modellname/-kennzeichen		KM 5773 EDST	
<b>Bauform</b>			
Art des Kochfeldes	Kombination	-	
	Autark	●	
Trägermaterial	Edelstahl	-	
	Glaskeramik	●	
Beheizung	HiLight	-	
	Induktion	●	
	Gas	-	
Bedienung	Sensorfelder +/-	●	
	Schalterknebel	-	
<b>Abmessungen</b>			
Geräteabmessungen	Breite	cm	93,0
	Tiefe	cm	51,4
Ausschnittmaße für Einbau	Breite	cm	91,6
	Tiefe	cm	50,0
Einbauhöhe		cm	4,8
Einbauhöhe mit Anschlusskasten		cm	4,8
<b>Kochzonen</b>			
Durchmesser bzw. Brennerart	1. Kochzone	cm	10,0-16,0
	2. Kochzone	cm	16,0-23,0
	3. Kochzone	cm	18,0-28,0
	4. Kochzone	cm	14,0-20,0
	5. Kochzone	cm	14,0-20,0
	6. Kochzone	cm	-
Leistung der Kochzonen	1. Kochzone	kW	1,4 / mit Booster 1,8
	2. Kochzone	kW	2,3 / mit Booster 3,2
	3. Kochzone	kW / mit	Booster 3,22,4
	4. Kochzone	kW	1,85 / mit Booster 2,5
	5. Kochzone	kW	1,85 / mit Booster 2,5
	6. Kochzone	kW	-
Warmhaltezone			-
<b>Nettogewicht</b>		kg	20,7
<b>Elektrischer Anschluss</b>			
Spannung		V	220-240
Anschlusswert		W	10.600
Absicherung		A	16
Länge des Anschlusskabels <sup>2)</sup>		cm	144
Funkentstört			●
Netzurückwirkungsfrei			
Name und Postanschrift des Anbieters	<b>Miele &amp; Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh</b>		
Erklärungen:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja, vorhanden</li> </ul>			
<p><sup>1)</sup> Toleranzbereich +/- 5 cm.</p> <p><sup>2)</sup> Die Länge setzt sich wie folgt zusammen. Die Länge des Kabels zwischen Kochfeld und Anschlusskasten beträgt 150 cm, die Länge ab dem Anschlusskasten beträgt 140 cm.</p>			
<b>Hinweis:</b> Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten. (1)			