

## Geräteinformationen für Einbau-Dampfgarer

<b>Miele</b>			
<b>Modellname/-kennzeichen</b>		DG 3450	
<b>Bauform</b>			
Standgerät			-
Unterbaugerät			-
Einbaugerät			●
Türanschlag seitlich/unten			/-
Lifttür			-
<b>Abmessungen</b>			
Geräteabmessungen	Höhe	cm	37,2
	Breite	cm	49,5
	Tiefe	cm	33,0
Nischenmaße für Einbau	Höhe	cm	36,0
	Breite	cm	46,0-46,8
	Tiefe	cm	31,0
Garraum	Höhe	cm	24,0
	Breite	cm	33,4
	Tiefe	cm	27,2
Nutzbares Garraumvolumen	l		16
Gerätetiefe bei geöffneter Tür	cm		81,0
<b>Nettogewicht</b>	kg		17,2
<b>Elektrischer Anschluss</b>			
Spannung	V		230-240
Anschlusswert	W		2.200-2.400
Absicherung	A		10
Funkentstört			●
Netzurückwirkungsfrei			●
<b>Wasser-Anschluss</b>			
Festwasseranschluss			-
Anschlussdruck	bar		-
Wasser-Ablauf	ø cm		-
Abwasser-Temperatur	°C		-
Kaltwasser/Warmwasser			-
<b>Name und Postanschrift des Anbieters</b>		<b>Miele &amp; Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh</b>	
<b>Erklärungen:</b>			
● Ja, vorhanden			
<b>Hinweis:</b> Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten.			