

## Geräteinformationen für Dunstabzugshauben

| Miele   |                   |  |       |  |  |  |
|---|-------------------|--|-------|--|--|--|
| Modellname/-kennzeichen   |                   | DA5000 D                                   |       |  |  |  |
| <b>Bauform</b>  |                   |  |       |  |  |  |
| Abluft/Umluft   |                   | ● / -                                      |       |  |  |  |
| Umrüstbar für Umluftbetrieb   |                   | -  |       |  |  |  |
| Wandbefestigung hinten  |                   | -  |       |  |  |  |
| Deckenbefestigung   |                   | ●  |       |  |  |  |
| Schrankbefestigung oben/unten/seitlich  |                   | - / - / -                                  |       |  |  |  |
| <b>Abmessungen</b>  |                   |  |       |  |  |  |
| Geräteabmessungen   | Höhe              | cm   | 93,0  |  |  |  |
|   | Breite            | cm   | 110,0 |  |  |  |
|   | Tiefe             | cm   | 31,0  |  |  |  |
| Gerätehöhe netto incl. Kamin  | Abluft            | cm   | -     |  |  |  |
|   | Umluft            | cm   | 0,0   |  |  |  |
| Nischenmaße für Einbau  | Höhe              | cm   |       |  |  |  |
|   | Breite            | cm   |       |  |  |  |
|   | Tiefe             | cm   |       |  |  |  |
| Tiefe   |                   | cm   |       |  |  |  |
| Mindest   |                   | cm   | 55,0  |  |  |  |
| Mindestabstand über Kochstelle (Gas)  |                   | cm   | 65,0  |  |  |  |
| <b>Ausstattung</b>  |                   |  |       |  |  |  |
| Abluftanschluss oben/hinten/seitlich <sup>1)</sup>  |                   | ● / - / -                                  |       |  |  |  |
| Durchmesser des Abluftstutzens  | mm                | 200  |       |  |  |  |
| Rückstauklappe am Gerä  |                   | ● / -                                      |       |  |  |  |
| Gebälseeinstellung stufenlos/in Stufen (Anzahl)   |                   | - / 3                                      |       |  |  |  |
| Intensivstufe <sup>2)</sup>   |                   | ●  |       |  |  |  |
| <b>Fördervolumen <sup>3)</sup></b>  |                   |  |       |  |  |  |
| Abluft von – bis  | m <sup>3</sup> /h | 850  |       |  |  |  |
| Umluft von – bis  | m <sup>3</sup> /h | -  |       |  |  |  |
| Intensivstufe Abluft/Umluft   | m <sup>3</sup> /h | 1.300 / - / / / /                          |       |  |  |  |
| Nettogewicht <sup>4)</sup>  | kg                | 60,0                                       |       |  |  |  |
| <b>Elektrischer Anschluss</b>   |                   |  |       |  |  |  |
| Spannung  | V                 | 230  |       |  |  |  |
| Anschlusswert   | W                 | 632  |       |  |  |  |
| Absicherung   | A                 | 10   |       |  |  |  |
| Länge der elektrischen Zuleitung  | cm                |  |       |  |  |  |
| Schutzkontaktstecker/Festanschluss  |                   | / ●  |       |  |  |  |
| Funkenstört   |                   | ●  |       |  |  |  |
| Netzurückwirkungsfrei   |                   | ●  |       |  |  |  |
| Name und Postanschrift des Anbieters  |                   | Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh |       |  |  |  |
| <b>Erklärungen:</b>   |                   |  |       |  |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja, vorhanden</li> </ul> <p><sup>1)</sup> Maßgenaue La</p> <p><sup>2)</sup> Kurzfristig höhere Abluftleistung, verbunden mit höherer Geräusentwicklung.</p> <p><sup>3)</sup> Abhängig vom externen Gebläse.</p> <p><sup>4)</sup> Beachten Sie, dass der Schrank bzw. die Wand oder Decke für das Gerät tragfähig genug sind (gegebenenfalls mit Vorsatztür).</p> |                   |  |       |  |  |  |
| Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten.  |                   |  |       |  |  |  |