

# Datenblatt für elektrische Haushalts-Wäschetrockner

Nach Richtlinie 95/13/EG Anhang II

<b>Miele</b>			
<b>Modellname/-kennzeichen</b>		T 8627 WP	
<b>Energieeffizienzklasse <sup>1)</sup></b>			
A (niedriger Verbrauch) bis G (hoher Verbrauch)		A	
<b>Energieverbrauch <sup>1) 2)</sup></b>			
Baumwolle schranktrocken	60% Restfeuchte	kWh	1,80
Baumwolle schranktrocken	50% Restfeuchte	kWh	1,55
Baumwolle bügelfeucht	60% Restfeuchte	kWh	1,35
Baumwolle bügelfeucht	50% Restfeuchte	kWh	1,10
Pflegeleicht schranktrocken	40% Restfeuchte	kWh	0,60
<b>Füllmenge <sup>1)</sup></b>			
Baumwolle schranktrocken		kg	6,0
Baumwolle bügelfeucht		kg	6,0
Pflegeleicht schranktrocken		kg	3,0
<b>Trockenzeit <sup>1)</sup></b>			
Baumwolle schranktrocken	60% Restfeuchte	min	104
Baumwolle schranktrocken	50% Restfeuchte	min	90
Baumwolle bügelfeucht	60% Restfeuchte	min	81
Baumwolle bügelfeucht	50% Restfeuchte	min	67
Pflegeleicht schranktrocken	40% Restfeuchte	min	40
<b>Geschätzter Jahresverbrauch eines 4-Personen-Haushalts <sup>3)</sup></b>			
Energieverbrauch <sup>1)</sup>		kWh	138
<b>Gerätetyp <sup>1)</sup></b>			
Ablufttrockner			-
Kondensationstrockner			•
<b>Geräusch <sup>4)</sup></b>			
		dB(A) re 1 pW	
<b>Bauform</b>			
Standgerät mit Arbeitsplatte			•
Standgerät unterbaufähig			•
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)			-
Standgerät für Wasch-Trocken-Säule			•
Türanschlag rechts/links			/ •
<b>Abmessungen</b>			
Geräteabmessungen	Höhe	cm	85,0
	Breite	cm	59,5
	Tiefe <sup>5)</sup>	cm	59,6
Sockelrücksprung vorne/hinten		cm/cm	/
Höhe für Unterbau		cm	82,0
Tiefe bei geöffneter Tür (Frontlader)		cm	106,0
Höhe verstellbar		+/-cm	+1,45 / -0,7
<b>Nettogewicht</b>		kg	69,0
<b>Elektrischer Anschluss</b>			
Spannung		V	220-240
Anschlusswert		W	1.400
Absicherung		A	10
Frequenz		Hz	50
<b>Name und Postanschrift des Anbieters</b>		<b>Miele &amp; Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh</b>	
<b>Erklärungen:</b>			

• Ja, vorhanden

<sup>1)</sup> Werte ermittelt nach Norm EN 61121:2005.

<sup>2)</sup> Pro Trockenprogramm auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung für das Programm "Baumwolle schranktrocken".  
Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab.

<sup>3)</sup> Geschätzter Jahresverbrauch eines Vier-Personen-Haushalts, der zum Wäschetrocknen normalerweise den Trockner benutzt, bei einer Wäschemenge von 15  
"Pflegeleicht schranktrocken".

<sup>4)</sup> Werte ermittelt nach Norm EN 60704.

<sup>5)</sup> Tiefe einschließlich Wandabstand. Bei Abluftanschluss hinten kann ein größerer Wandabstand erforderlich sein.

**Hinweis:** Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten.