

# Datenblatt für elektrische Haushaltskühl- und gefriergeräte sowie entsprechende Kombinationsgeräte

Nach Richtlinie 2003/66/ EG

<b>Miele</b>			
<b>Modellname/-kennzeichen</b>		K 14827 SD ED	
<b>Gerätetyp</b>		Kühlschrank	
<b>Energieeffizienzklasse <sup>1)</sup></b>			
A++ (niedriger Verbrauch) bis G (hoher Verbrauch)		A+	
<b>Energieverbrauch <sup>1) 2)</sup></b>		kWh/Jahr	169
<b>Nutzzinhalte, Kühlteil <sup>1)</sup></b>		l	247
<b>Nutzzinhalte, Gefrierfach <sup>1)</sup></b>		l	0
<b>Sternezeichnung <sup>1) 3)</sup></b>		-	
<b>No Frost <sup>1)</sup></b>		-	
<b>Lagerzeit bei Störung <sup>1)</sup></b>		h	0
<b>Gefriervermögen <sup>1) 4)</sup></b>		kg/24h	0,0
<b>Klimaklasse <sup>1)</sup></b>		SN-T	
<b>Geräusch <sup>5)</sup></b>		dB(A) re 1 pW	40
<b>Bauform</b>			
Standgerät/unterbaufähig		/	
Mit Arbeitsplatte in Tischhöhe			
Unterbaugerät/integrierbar <sup>6)</sup>		/	
Einbaugerät/integrierbar <sup>6)</sup>		/	
<b>Türanschlag <sup>7)</sup></b>		rechts	
<b>Dekorrahmen vorhanden/nachrüstbar</b>		- / -	
<b>Abmessungen</b>			
<b>Geräteabmessungen</b>		Höhe	cm 185,0
		Breite	cm 60,0
		Tiefe <sup>8)</sup>	cm 63,0
<b>Nischenmaße für Einbau</b>		Höhe	cm
		verstellbar	
		Breite	cm
		Tiefe <sup>8)</sup>	cm
<b>Nettogewicht <sup>9)</sup></b>		kg	85,4
<b>Elektrischer Anschluss</b>			
<b>Spannung</b>		V	220-240
<b>Stromaufnahme</b>		mA	1.200
<b>Absicherung</b>		A	10
<b>Frequenz</b>		Hz	50
<b>Name und Postanschrift des Anbieters</b>		<b>Miele &amp; Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh</b>	
<b>Erklärungen::</b>			

- Ja, vorhanden

<sup>1)</sup> Werte ermittelt nach Norm EN 153

<sup>2)</sup> Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 h. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.

<sup>3)</sup> \* \_\_\_\_ = Fach -6°C oder kälter.

+++ = Tiefkühl-Lagerfach -18°C oder kälter.

\*+++ = Gefrier- und Tiefkühl-Lagerfach -18°C oder kälter un

<sup>4)</sup> Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht vor 24 h wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.

<sup>5)</sup> Werte ermittelt nach Norm EN 60704.

<sup>6)</sup> Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltür.

<sup>7)</sup> Türanschlag:

<sup>8)</sup> Tiefe einschließlich Wandabstand.

<sup>9)</sup> Beachten Sie bei Geräten für einen Schrankeinbau, dass der Schrank bzw. die Wand tragfähig genug ist.

**Hinweis:** Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten.