

Geräteinformationen für Einbau-Dampfgarer

Miele			
Modellname/-kennzeichen		DG 4164	
Bauform			
Standgerät		-	
Unterbaugerät		-	
Einbaugerät		●	
Türanschlag seitlich/unten		/-	
Lifttür		-	
Abmessungen			
Geräteabmessungen	Höhe	cm	38,5
	Breite	cm	59,5
	Tiefe	cm	56,5
Nischenmaße für Einbau	Höhe	cm	38,0
	Breite	cm	56,0
	Tiefe	cm	55,5
Garraum	Höhe	cm	26,0
	Breite	cm	26,0
	Tiefe	cm	36,5
Nutzbares Garraumvolumen	l	8	
Gerätetiefe bei geöffneter Tür	cm	93,3	
Nettogewicht	kg	36,5	
Elektrischer Anschluss			
Spannung	V	230-240	
Anschlusswert	W	5.100-5.600	
Absicherung	A	16	
Funkentstört		●	
Netzurückwirkungsfrei		●	
Wasser-Anschluss			
Festwasseranschluss		●	
Anschlussdruck	bar	1 - 6	
Wasser-Ablauf	ø cm	2,1	
Abwasser-Temperatur	°C	80 - 90	
Kaltwasser/Warmwasser		●	
Name und Postanschrift des Anbieters	Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh		
Erklärungen:			
● Ja, vorhanden			
Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten.			