

Geräteinformationen für Einbau-Dampfgarer

Miele			
Modellname/-kennzeichen		DG 4164 L	
Bauform			
Standgerät		-	
Unterbaugerät		-	
Einbaugerät		•	
Türanschlag seitlich/unten		• / -	
Lifttür		•	
Abmessungen			
Geräteabmessungen	Höhe	cm	38,5
	Breite	cm	59,5
	Tiefe	cm	56,5
Nischenmaße für Einbau	Höhe	cm	38,0
	Breite	cm	56,0
	Tiefe	cm	55,5
Garraum	Höhe	cm	26,0
	Breite	cm	26,0
	Tiefe	cm	36,5
Nutzbares Garraumvolumen		l	8
Gerätetiefe bei geöffneter Tür		cm	89,1
Nettogewicht		kg	45,6
Elektrischer Anschluss			
Spannung		V	230-240
Anschlusswert		W	5.100-5.600
Absicherung		A	16
Funkentstört		•	
Netzurückwirkungsfrei		•	
Wasser-Anschluss			
Festwasseranschluss		•	
Anschlussdruck		bar	1 - 6
Wasser-Ablauf		ø cm	2,1
Abwasser-Temperatur		°C	80 - 90
Kaltwasser/Warmwasser		•	
Name und Postanschrift des Anbieters		Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh	
Erklärungen:			
<ul style="list-style-type: none"> • Ja, vorhanden 			
Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten.			