

Messe-Premiere auf der Eurocucina:

Die Miele-Geschirrspüler G 6000 EcoFlex punkten durch noch mehr Tempo, Sparsamkeit und Beladungskomfort

## Glänzend sauberes Geschirr in 58 Minuten

**Gütersloh/Mailand, 15. März 2016. – Weniger als eine Stunde benötigen die neuen G 6000 EcoFlex-Geschirrspüler für ein Reinigungsergebnis der Klasse A – dies gibt es so nur bei Miele. Im Eco-Programm unterschreiten die Spüler den Grenzwert der besten Energieeffizienzklasse „A+++“ um bis zu 20 Prozent. Dank neu gestalteter Körbe baut Miele seinen Vorsprung auch mit Blick auf Flexibilität und Komfort bei der Beladung weiter aus. Und: Zahlreiche EcoFlex-Geschirrspüler sind per WLAN vernetzbar. Die Einführung beginnt ab April 2016.**

Nutzer von modernen Geschirrspülern mit niedrigem Stromverbrauch klagen oft über lange Programmlaufzeiten oder mäßige Reinigungsergebnisse. Beidem erteilt Miele erneut eine ebenso deutliche wie überzeugende Absage: Das neue Programm QuickPowerWash reinigt und trocknet Geschirr und Besteck in nur 58 Minuten. Dies geschieht ohne Abstriche bei der Sauberkeit und erreicht dabei den bestmöglichen Standard „Reinigungsleistung A“<sup>\*</sup>.

„Mit diesem Programm erfüllen wir die Wünsche der Verbraucher nach besten Ergebnissen bei kurzen Laufzeiten konsequenter als jeder andere Hersteller“, sagt Gernot Trettenbrein, Leiter des Geschäftsbereiches Hausgeräte International bei Miele. Zu verdanken sei dies unter anderem den neu entwickelten „UltraTabs Multi“, die Miele speziell auf die Geschirrspüler G 6000 EcoFlex und das Programm QuickPowerWash abgestimmt habe. Deren Reinigungskomponenten lösen sich, anders als bei herkömmlichen Mehrkomponenten-Tabs, innerhalb von zwei bis drei Minuten vollständig auf. Und selbst bei kurzer Laufzeit erzielen sie sehr gute Reinigungs- und Trocknungsergebnisse.

### Vorbildliche Energieeffizienz dank Wärmespeicher

Ihre ebenso vorbildliche Energieeffizienz erreichen die neuen Miele-

Frei zur  
redaktionellen  
Verwendung

Belege erbeten an  
Miele & Cie. KG  
Presse- und  
Öffentlichkeitsarbeit

Postanschrift  
Postfach  
33325 Gütersloh

Telefon  
05241 89-1953

Telefax  
05241 89-1950

www.miele.de  
presse@miele.de

>>>

<sup>\*</sup> in Verbindung mit Miele UltraTabs Multi

Geschirrspüler unter anderem durch den EcoTech Wärmespeicher, der in einem Großteil der Geräte integriert ist. Er besteht aus zwei voneinander getrennten Wasserkreisläufen. Ein Kreislauf transportiert das einlaufende Frischwasser, der zweite ist als Schlaufensystem angelegt. In dieses fließt warmes Wasser aus dem jeweils letzten Programmabschnitt und erwärmt durch die Zirkulation im Wasserreservoir das Frischwasser. So wird für die weitere Aufheizung entsprechend weniger Strom benötigt, was die Energieeffizienz von „A+++“ auf „A+++ minus 20 Prozent“ verbessert. „Auf das ganze Jahr bezogen und bei durchschnittlicher Nutzung bedeutet das pro Haushalt und Jahr eine Ersparnis von etwa 50 Kilowattstunden“, erläutert Gernot Trettenbrein. Übrigens ist auch bei den EcoFlex-Geschirrspülern der Anschluss an Warmwasser weiterhin möglich.

### **Noch mehr Flexibilität und Komfort bei der Beladung**

Spätestens seit Einführung der patentierten variablen 3D-Besteckschublade setzen Miele-Geschirrspüler bei der Beladungsflexibilität die Maßstäbe, ergänzt durch verstellbare Elemente wie klappbare Spikes im Ober- und Unterkorb. Damit können Miele-Kunden je nach ihren individuellen Bedürfnissen zum Beispiel auch langstielige Rotweingläser, große Platten oder sperrige Töpfe und Schüsseln bequem und sicher unterbringen. Die G 6000 EcoFlex-Geschirrspüler toppen diese Anpassungsfähigkeit noch einmal.

Die neue 3D-Besteckschublade verfügt über zwei klappbare Spikereihen im Mittelteil. Dieser lässt sich, wie bisher, bei Bedarf absenken, etwa um Platz für eine große Suppenkelle zu schaffen. Die neuen Spikes bieten langen und schmalen Teilen wie Kochmessern, Salatbesteck oder Servierlöffeln einen sicheren Halt, so dass diese gründlich von allen Seiten gereinigt und getrocknet werden können.

Im Unterkorb befinden sich die neuen, höhenverstellbaren FlexCare-Gläserhalter. Sie bestehen aus glasfaserverstärktem, genopptem Kunststoff und bieten kleineren Teilen eine sichere Position auf der Oberseite. Für stabilen und gepolsterten Halt von langstieligen Weingläsern sorgt das neue Silikonpolster in den Auflageöffnungen. Zudem sind in den neuen Geräten alle beweglichen Elemente, die herausgenommen oder zur Seite geklappt werden können, durch gelbe Markierungen erkennbar. Diese „FlexAssist-Markierungen“ unterstützen die Kennzeichnung von herausklappbaren Auflagen durch zusätzliche Symbole wie eine Tasse oder ein Weinglas.

>>>

## **Einfache Vernetzung per WLAN**

Ausgewählte Modelle der Geschirrspüler G 6000 EcoFlex verbinden sich, wenn gewünscht, direkt über den heimischen WLAN-Router mit dem Internet, ohne dass hierfür zusätzliche Module erforderlich wären. Mithilfe der kostenlos erhältlichen App Miele@mobile lassen sich die Geräte per Smartphone oder Tablet mobil kontrollieren und steuern. Das beinhaltet neben Statusanzeige, Programmauswahl und Programmstart auch die neue Funktion ShopConn@ct: Ist diese aktiviert, wird automatisch eine Nachricht auf ein mobiles Endgerät geschickt, sobald Tabs, Klarspüler oder Regeneriersalz zur Neige gehen. Mit nur wenigen Klicks ist die komfortable Nachbestellung über den Shop direkt aus der App möglich. Diese Funktion ist in der Branche einmalig. Sie wird zum Vermarktungsstart der Geräte in Deutschland angeboten; weitere Länder folgen später.

„Mit diesen Ausstattungs- und Leistungsmerkmalen bieten unsere Geschirrspüler G 6000 EcoFlex gleich mehrere Alleinstellungsmerkmale von hohem Kundennutzen“, resümiert Gernot Trettenbrein. Er sei daher „fest davon überzeugt, dass Miele mit diesen Geschirrspülern seine Marktposition im Premiumsegment weiter ausbauen wird“.

(713 Wörter, 5.515 Zeichen inkl. Leerzeichen)

### **Medienkontakt:**

Reinhild Portmann

Telefon: +49 (0)5241/89-1952

E-Mail: [reinhild.portmann@miele.de](mailto:reinhild.portmann@miele.de)

**Über das Unternehmen:** Miele ist der weltweit führende Anbieter von Premium-Hausgeräten für die Produktbereiche Kochen, Backen, Dampfgaren, Kühlen/Gefrieren, Kaffeezubereitung, Geschirrspülen, Wäsche- sowie Bodenpflege. Hinzu kommen Geschirrspüler, Waschmaschinen und Wäschetrockner für den gewerblichen Einsatz sowie Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisationsgeräte für medizinische Einrichtungen und Laboratorien („Miele Professional“). Das 1899 gegründete Unternehmen unterhält acht Produktionsstandorte in Deutschland sowie je ein Werk in Österreich, Tschechien, China und Rumänien. Der Umsatz betrug im Geschäftsjahr 2014/15 rund 3,5 Milliarden Euro, wovon etwa 70 Prozent außerhalb Deutschlands erzielt werden. In fast 100 Ländern ist Miele mit eigenen Vertriebsgesellschaften oder über Importeure vertreten. Weltweit beschäftigt das in vierter Generation familiengeführte Unternehmen 17.740 Menschen, 10.350 davon in Deutschland. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Gütersloh in Westfalen.

>>>

**Zu diesem Text gibt es sieben Fotos**

**Foto 1 + 2:** Die Geschirrspüler G 6000 EcoFlex zeichnen sich durch kurze Laufzeit (58 Minuten im Programm QuickPowerWash), geringen Stromverbrauch und große Flexibilität aus. (Foto: Miele)

**Foto 3 bis 5:** Große Beladungsflexibilität: Die verstellbaren Elemente wie die bekannten klappbaren Spikereihen im Ober- und Unterkorb werden ergänzt durch FlexCare-Gläserhalter mit genoppten Tassenauflagen und Silikonpolstern in den Auflageöffnungen für den sicheren Halt von langstieligen Weingläsern und klappbaren Spikereihen im Mittelteil der neuen 3D-Besteckschublade. (Foto: Miele)

**Foto 6:** Neu: Alle beweglichen Elemente sind durch gelbe Markierungen (FlexAssist) erkennbar. (Foto: Miele)

**Foto 7:** Die Vernetzung erfolgt bei den Geschirrspülern G 6000 EcoFlex per WLAN. Die App Miele@mobile bietet neben Statusanzeige, Programmauswahl und -start auch die neue Funktion ShopConn@ct. (Foto: Miele)

Download Text und Fotos: [www.miele-presse.de](http://www.miele-presse.de)

Folgen Sie uns auf Twitter: [www.twitter.com/Miele\\_Presse](https://www.twitter.com/Miele_Presse) 

## Der Miele G 6000 EcoFlex auf einen Blick\*

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bauformen</b>              | Geschirrspüler Stand, Unterbau, integriert, vollintegriert; Blende gerade oder geneigt                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Technische Ausstattung</b> | Profipumpe für unterschiedliche Spüldrücke/ Wechspülen; sensorgesteuerter Enthärter; EcoTech Wärmespeicher, 2.000 Watt, 230V/2,1 kW 10 A                                                                                                                                                                                   |
| <b>Energieeffizienz</b>       | bis A+++ minus 20 Prozent                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Wasserverbrauch</b>        | ab 6,5 Liter                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Programme/Optionen</b>     | ECO, Automatic, Leicht/Normal 55°, Intensiv 75°, Fein, QuickPowerWash, Hygiene, Pasta, Paella, Biergläser warm, ohne Oberkorb 65°, SolarSpar, ExtraLeise, Maschinenreinigung, kurz, unten intensiv, extra sparsam, extra trocken, Einweichen, Vorspülen                                                                    |
| <b>Trocknung</b>              | sensorgesteuerte Kondensationstrocknung, Tür öffnet am Programmende automatisch („AutoOpen“)                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Innenausstattung</b>       | Maxikomfort-Korb, wahlweise Besteckkorb oder 3D-Besteckschublade+                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Komfortmerkmale</b>        | Innenraum LED-ausgeleuchtet (BrilliantLight), Salzgefäß in der Tür; Verbrauchsanzeige „EcoFeedback“; grifflose Türöffnung „Knock2open“: Programmanpassung an verwendetes Reinigungsmittel (Reiniger-Agent), Startvorwahl; Anzeige der Restlaufzeit; FlexiTimer für günstigsten Stromtarif; automatische Beladungserkennung |
| <b>Vernetzung</b>             | WLAN-fähig; mobil steuerbar (Miele@mobile App mit Bestellfunktion ShopConn@ct); koppelbar mit eigener Solaranlage/Smart-Meter („SG-Ready“)                                                                                                                                                                                 |

\* Ausstattung modellabhängig