

Pressemitteilung
Nr. 066/2019

Miele auf der CMS: Profis für die wirtschaftliche Wäsche von Mopp & Co.

- ▶ Umfangreiches Portfolio auf dem Messestand
- ▶ Maschinen von sechs bis 32 Kilogramm Beladungskapazität

Gütersloh, 8. August 2019. – Wo täglich große Mengen Mopps und Wischtücher sauber werden müssen, bietet Miele dafür die passende Technik: Waschmaschinen und Trockner mit einer Beladungskapazität von sechs bis 32 Kilogramm – je nach Bedarf und Platzangebot in einer Gebäudereinigung. Alle Maschinen können gekauft, gemietet oder geleast und mit nützlichem Zubehör ausgestattet werden. Einen Überblick über das Portfolio bietet der Miele-Messestand auf der CMS (24. bis 27. September in Berlin, Halle 4.2, Stand 128).

Auf 90 Quadratmetern präsentieren sich alle Modelle, die unter dem Namen „Mopstar“ bekannt sind: von kompakten Waschmaschinen und Trocknern für sechs bis acht Kilogramm Beladung („Kleine Riesen“) bis zu Modellen für 20 Kilogramm Füllgewicht („Benchmark“). Außerdem bietet Miele auch Geräte mit einem Fassungsvermögen bis 32 Kilogramm sowie Waschmaschinen an, die eine Trennung in unreine und reine Seite ermöglichen.

Waschmaschinen für Reinigungstextilien sind mit dem patentierten Miele-Vorentwässerungsverfahren ausgestattet, das nach Programmstart groben Schmutz und verunreinigtes Wasser aus den Mopps schleudert. So kann während der Hauptwäsche mehr Frischwasser einströmen. Für sämtliche Modellgrößen gibt es Spezialprogramme mit thermischer und chemothermischer Desinfektion, in deren Verlauf Mopps und Wischtücher schon gebrauchsfertig ausgerüstet werden – mit vorher einstellbarer Restfeuchte.

Die seit wenigen Monaten verfügbare neue Generation der Kleinen Riesen ist erstmals mit einem Kommunikationsmodul ausgestattet, das die Verbindung mit externen Dosiersystemen aufbaut. Damit können Dosiermenge und -zeitpunkt exakt programmiert werden, so dass beispielsweise Desinfektionsmittel nicht direkt zu Beginn eines Waschprozesses in die Trommel einlaufen, sondern erst ab einer bestimmten Temperatur.

Die größeren Benchmark-Waschmaschinen punkten mit besonders sparsamer Ressourcennutzung: Pro Waschgang „regnen“ bis zu 500 Liter Wasser auf Mopp & Co., obwohl nur 30 Liter in die Trommel fließen. So werden Reinigungstextilien intensiv durchfeuchtet und vorbildlich geschont – bei niedrigen Verbrauchskosten.

Frei zur
redaktionellen
Verwendung

Belege erbeten an
Miele & Cie. KG
Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

Postanschrift
Postfach
33325 Gütersloh

Telefon
05241 89-1953
Telefax
05241 89-1950

www.miele.de
presse@miele.de

Über weitere Einzelheiten und die Miet- und Leasingverträge können Besucher sich live auf dem Berliner Messestand informieren. Hier stehen Maschinen im Mittelpunkt, die normalerweise hinter den Kulissen bleiben: zum Beispiel in vielen deutschen Häusern der Hotelkette „Motel One“, wo für die Aufbereitung von Mopps und Wischtüchern Miele-Technik im Einsatz ist.

Medienkontakt:

Anke Schläger

Telefon: +49 (0)5241/89-1949

E-Mail: anke.schlaeger@miele.com

Über das Unternehmen: Miele ist der weltweit führende Anbieter von Premium-Hausgeräten für die Produktbereiche Kochen, Backen, Dampfgaren, Kühlen/Gefrieren, Kaffeezubereitung, Geschirrspülen, Wäsche- sowie Bodenpflege. Hinzu kommen Geschirrspüler, Waschmaschinen und Wäschetrockner für den gewerblichen Einsatz sowie Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisationsgeräte für medizinische Einrichtungen und Laboratorien (Geschäftsbereich Professional). Das 1899 gegründete Unternehmen unterhält acht Produktionsstandorte in Deutschland sowie je ein Werk in Österreich, Tschechien, China und Rumänien. Hinzu kommen die zwei Werke der italienischen Medizintechnik-Tochter Steelco Group. Der Umsatz betrug im Geschäftsjahr 2017/18 rund 4,1 Milliarden Euro, wovon 70 Prozent außerhalb Deutschlands erzielt wurden. In fast 100 Ländern ist Miele mit eigenen Vertriebsgesellschaften oder über Importeure vertreten. Weltweit beschäftigt der in vierter Generation familiengeführte Konzern etwa 20.100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 11.200 davon in Deutschland. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Gütersloh in Westfalen.

Zu diesem Text gibt es ein Foto



Foto 1: Neu im Miele-Portfolio für die Gebäudereinigung: Kompakte Waschmaschinen und Trockner mit einer Beladekapazität von sechs bis acht Kilogramm – bekannt auch als „Kleine Riesen“. (Foto: Miele)

Download Text und Fotos: www.miele-presse.de

Folgen Sie uns:  @Miele_Presse

 @Miele.DE

 @Miele_com

 Miele | Miele Professional