

**Pressemitteilung  
Nr. 039/2020**

## **So leise wie nie: Die neuen CM5 Silence Kaffeevollautomaten von Miele**

**Gütersloh, 14. August 2020. – Miele hat seine beliebte Einstiegsreihe bei den Stand-Kaffeevollautomaten weiter optimiert. Der neue CM5 Silence bietet höchsten Kaffeegenuss kombiniert mit intuitiver Bedienung, einfacher Reinigung und modernem Design – und ist jetzt auch noch besonders leise.**

Ob Cappuccino am Morgen, der Kaffee am Nachmittag oder ein schneller Espresso nach dem Dinner – für alle, die auch zuhause auf perfekten Kaffeegenuss nicht verzichten möchten, bietet Miele mit der neuen CM5 Silence Serie die passenden Einstiegsgeräte. Wichtigste Veränderung im Vergleich zu den Vorgängermodellen ist ein um bis zu 50 Prozent leiseres Mahlwerk. „Beim Kaffeevollautomaten ist die Lautstärke ein entscheidendes Kriterium für die Kundenzufriedenheit“, sagt Torsten Clausen, Produktmanager Kaffeezubereitung der Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland, „besonders, wenn zum Beispiel im Home-Office gearbeitet wird“.

Mit nur einem Knopfdruck gelingen sieben Kaffeespezialitäten – vom einfachen Ristretto bis zum Latte Macchiato, bei Bedarf natürlich auch für zwei Tassen gleichzeitig (OneTouch for Two). Wer mag, kann Geräteeinstellungen wie die Mahlmenge der Bohnen, Wassermenge und -temperatur sowie die Option Vorbrühen seinen Vorlieben entsprechend anpassen. Modellabhängig lassen sich die Getränkeparameter zudem in bis zu zwei individuellen Genießerprofilen speichern. Darüber hinaus bieten diese Modelle eine Heißwasser-Funktion. Mit einer Kaffeekannenfunktion für bis zu sechs Tassen sind dagegen alle Geräte der CM5 Silence Serie ausgestattet.

### **Stressfreie Reinigung dank Automatikfunktionen und spülmaschinengeeigneter Teile**

Maximalen Komfort bieten auch die Pflege- und Reinigungsprogramme. Dazu zählt zum Beispiel das Spülen der Milchleitungen aus dem 1,3 Liter großen Wassertank, das eigenständig nach jeder Zubereitung mit Milch erfolgt. Die Brüheinheit lässt sich bei den Miele-Geräten herausnehmen und unter fließendem Wasser ausspülen. Dies sichert über die gesamte Lebensdauer der Maschine eine gleichbleibend hohe Kaffeequalität. Abtropfschale, Wassertank und Restbehälter sind spülmaschinengeeignet.

Der CM5 Silence ist in vier Ausstattungsvarianten ab 827,60 Euro (unverbindliche Preisempfehlung) im Handel erhältlich. Je nach Modell können Kaffeeliebhaber zwischen

den Farben Obsidianschwarz, Brombeerrot oder den hochwertigen PearlFinish-Lackierungen Roségold, Alusilber und Bronze wählen.

**Medienkontakt:**

Christina Tenambergen

Telefon: +49 (0)5241/89-1963

E-Mail: christina.tenambergen@miele.com

**Über das Unternehmen:** Miele ist der weltweit führende Anbieter von Premium-Hausgeräten für die Bereiche Kochen, Backen, Dampfgaren, Kühlen/Gefrieren, Kaffeezubereitung, Geschirrspülen, Wäsche- und Bodenpflege. Hinzu kommen Geschirrspüler, Waschmaschinen und Trockner für den gewerblichen Einsatz sowie Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisationsgeräte für medizinische Einrichtungen und Labore (Geschäftsbereich Professional). Das 1899 gegründete Unternehmen unterhält acht Produktionsstandorte in Deutschland sowie je ein Werk in Österreich, Tschechien, China, Rumänien und Polen. Hinzu kommen die zwei Werke der italienischen Medizintechnik-Tochter Steelco Group. Der Umsatz betrug im Geschäftsjahr 2018/19 rund 4,16 Milliarden Euro (Auslandsanteil rund 71 Prozent). In fast 100 Ländern/Regionen ist Miele mit eigenen Vertriebsgesellschaften oder über Importeure vertreten. Weltweit beschäftigt der in vierter Generation familiengeführte Konzern etwa 20.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 11.050 davon in Deutschland. Hauptsitz ist Gütersloh in Westfalen.

**Zu diesem Text gibt es drei Fotos**

**Foto 1:** Mit bis zu 50 Prozent leiserem Mahlwerk: der neue CM5 Silence Stand-Kaffeevollautomat von Miele. (Foto: Miele)



**Foto 2:** Die neuen CM5 Silence Einstiegsgeräte sind in vier Ausstattungsvarianten und fünf verschiedenen Farben erhältlich. (Foto: Miele)



**Foto 3:** Der neue Stand-Kaffeevollautomat CM 5310 von Miele in der Farbe Brombeerrot. (Foto: Miele)

Download Text und Fotos: [www.miele-presse.de](http://www.miele-presse.de)

Folgen Sie uns:

 @Miele\_Presse

 @Miele.DE

 @Miele\_com

 Miele