

## **Modernes Design, leistungsstark und flexibel: der neue Akku-Staubsauger Duoflex HX1 von Miele**

- ▶ Einfache Handhabung dank SpeedLock-Verriegelungssystem
- ▶ Hochwertiges Designkonzept für Integration ins Wohnumfeld

**Gütersloh/Berlin, 30. August 2023. – Mit dem Duoflex HX1 setzt Miele bei den Akku-Staubsaugern neue Maßstäbe in puncto Design und Ausstattung. Als Gerät im preislichen Einstiegsbereich überzeugt es nicht nur durch sein ästhetisch ansprechendes Farbkonzept, sondern auch durch innovative Features, die das Staubsaugen zum Vergnügen machen.**

Ein herausragendes und zugleich besonders praktisches Detail ist das Verriegelungssystem SpeedLock\* mit der darauf abgestimmten Wandhalterung. Kundinnen und Kunden können mit nur einem Handgriff vom Komplett- zum praktischen Handgerät wechseln: Ein Herunterziehen des Schieberings genügt, um die PowerUnit, bestehend aus Motor, Akku und Staubbox, und die Bodendüse in wenigen Sekunden vom Saugrohr zu entriegeln. So sind Krümel auf dem Frühstückstisch oder dem Sofa schnell weggesaugt. Noch einfacher geht es mit der SpeedLock-Wandhalterung (modellabhängig): Wird die PowerUnit aus der Wandhalterung nach oben gezogen, ist sie sofort einsatzbereit, während das Saugrohr in der Halterung bleibt. Für das Saugen mit Saugrohr wird das Gerät mit einem Handgriff nach vorne aus der Wandhalterung gezogen. Somit ist kein umständlicher Umbau des Gerätes nötig.

Seine Reinigungsleistung verdankt das Gerät dem bewährten Digital Efficiency Motor in Kombination mit der effektiven Monozyklon-Bauweise, auch bekannt als Vortex-Technologie. Unterstützt wird das Ganze durch die neue 25 Zentimeter breite, leistungsstarke Elektrobürste Multi Floor. Deren Bürstenwalze erkennt automatisch den Bodenbelag und reduziert auf Hartböden die Drehzahl, wodurch Energie gespart und die Akkulaufzeit verlängert wird.

Der Lithium-Ionen-Akku mit sieben Hochleistungszellen bewältigt alltägliche Reinigungsaufgaben mühelos. So erreicht der Duoflex mit der PowerUnit im Solobetrieb und ohne Elektrobürste eine Laufzeit von bis zu 55 Minuten in der Mindeststufe. In der Maximumstufe mit Saugrohr und Elektrobürste sind es zwölf Minuten – das reicht etwa für 60 Quadratmeter Hartboden.

Der Duoflex HX1 arbeitet mit einem hocheffektiven zweistufigen Filtersystem: In der ersten Stufe wird grober und feiner Schmutz im Vorfilter getrennt. Der Grobschmutz sammelt sich im transparenten Staubbehälter, der Feinschmutz gelangt in die zweite Filterstufe. Hier trifft dieser auf einen Feinstaubfilter, der selbst feinste Partikel zurückhält. Dieses Filtersystem hält 99,99 Prozent\*\* des Feinstaubes zurück und hinterlässt so eine besonders saubere Raumluft.

Die bequeme Filterreinigung zwischendurch ermöglicht die bewährte ComfortClean Funktion: Durch wenige Drehungen des Filterdeckels werden die Schmutzpartikel in den Behälter geschüttelt. So bleibt die Saugleistung des Gerätes konstant hoch, und ein zeitaufwendiges Waschen des Feinstaubfilters entfällt, so dass der Duoflex jederzeit einsatzbereit ist. Bei der Entleerung des Staubbehälters sorgt ein Knopfdruck dafür, dass der Schmutz einfach und hygienisch nach unten herausfällt (Twist2open).

Der Duoflex HX1 überzeugt nicht nur durch seine Leistung, sondern auch optisch bis ins kleinste Detail. Das Farbkonzept der Bodenpflege spiegelt aktuelle Designtrends wider und lässt das Gerät in jedem Wohnraum glänzen. Ob in der eleganten Küche oder im gemütlichen Wohnzimmer – Kundinnen und Kunden können den Duoflex dank verschiedener Farben sichtbar in ihr Zuhause integrieren. Erhältlich ist er in sechs Farbvarianten für jeden Geschmack. Die drei Basismodelle bieten den attraktiven Einstieg in das Segment der Akku-Staubsauger bereits ab einem Preis von 339 Euro. Alle Modelle mit ihren Ausstattungen und Farben sind in der folgenden Übersicht zusammengefasst.

\*angemeldet zum Patent EP3854281

\*\*IEC 62885-4

## Medienkontakt

Hilal Kalafat

Phone: +49 5241 89-1011

E-Mail: [hilal.kalafat@miele.com](mailto:hilal.kalafat@miele.com)

**Über das Unternehmen:** Miele ist der weltweit führende Anbieter von Premium-Hausgeräten für die Bereiche Kochen, Backen, Dampfgaren, Kühlen/Gefrieren, Kaffeezubereitung, Geschirrspülen, Wäsche- und Bodenpflege. Hinzu kommen Geschirrspüler, Waschmaschinen und Trockner für den gewerblichen Einsatz sowie Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisationsgeräte für medizinische Einrichtungen und Labore. Das 1899 gegründete Unternehmen unterhält acht Produktionsstandorte in Deutschland, je ein Werk in Österreich, Tschechien, China, Rumänien und Polen sowie die zwei Werke der italienischen Medizintechnik-Tochter Steelco Group. Der Umsatz betrug im Geschäftsjahr 2022 rund 5,43 Milliarden Euro. In fast 100 Ländern/Regionen ist Miele mit eigenen Vertriebsgesellschaften oder über Importeure vertreten. Weltweit beschäftigt der in vierter Generation familiengeführte Konzern etwa 23.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, etwa 11.900 davon in Deutschland. Hauptsitz ist Gütersloh in Westfalen.

## Zu diesem Text gibt es drei Fotos



**Foto 1:** Der neue Miele Duoflex HX1 lässt sich durch sein ansprechendes und modernes Design sichtbar in das Wohnumfeld integrieren. Lästiges Verstauen gehört damit der Vergangenheit an. (Foto: Miele)



**Foto 2:** Dank des innovativen SpeedLock-Verriegelungssystems kann der Duoflex HX1 von Miele schnell und mühelos als Komplett- oder Handgerät eingesetzt werden. (Foto: Miele)



**Foto 3:** Die SpeedLock-Wandhalterung des Miele Duoflex HX1 ermöglicht den passenden Geräteaufbau mit nur einem Handgriff. (Foto: Miele)

Download Text und Fotos: [www.miele-presse.de](http://www.miele-presse.de)

Folgen Sie uns:

-  @Miele.DE
-  @miele\_com
-  Miele

## Der Duoflex HX1 auf einen Blick

### **Duoflex HX1 (Basismodell)**

<b>Ausstattung</b>	Schneller Wechsel zwischen Komplett- und Handgerät (SpeedLock); Standard-Wandhalterung; Zubehörhalter mit dreiteiligem Zubehör (Saugpinsel, Fugendüse, Polsterdüse); Monozyklon-Bauweise (Vortex-Technologie); Digital Efficiency Motor; Elektrobürste Multi Floor; zweistufiges Filtersystem; hygienische Filterreinigung (ComfortClean)
<b>Laufzeit</b>	bis zu 55 Minuten
<b>Farben</b>	Terrarot mit Spacegrey Nordicblau mit Spacegrey Sunsetgelb mit Spacegrey

### **Duoflex HX1 Cat&Dog**

<b>Ausstattung</b>	Wie beim Basismodell (ohne Standard-Wandhalterung), plus: SpeedLock-Wandhalterung; Handelektrobürste Electro Compact für die Entfernung von Tierhaaren
<b>Laufzeit</b>	bis zu 55 Minuten
<b>Farbe</b>	Obsidianschwarz mit Spacegrey

## **Duoflex HX1 Extra**

<b>Ausstattung</b>	Wie beim Basismodell (ohne Standard-Wandhalterung), plus: SpeedLock-Wandhalterung; Universalbürste zur Reinigung von sensitiven Flächen
<b>Laufzeit</b>	bis zu 55 Minuten
<b>Farbe</b>	Brillantweiß mit Spacegrey

## **Duoflex HX1 Total Care**

<b>Ausstattung</b>	Wie beim Basismodell (ohne Standard-Wandhalterung), plus: SpeedLock-Wandhalterung; Handelektrobürste Electro Compact; Universalbürste; CarCare Set mit flexibler XL-Fugendüse und Saugschlauchverlängerung
<b>Laufzeit</b>	bis zu 55 Minuten
<b>Farbe</b>	Obsidianschwarz mit Roségold