

Pressemitteilung  
Nr. 010/2026

## Neu von Miele Professional: Mit PowerWash PRO Zeit, Geld und Energie bei jedem Waschgang sparen

- ▶ Für „Benchmark“-Waschmaschinen mit Kapazitäten bis 20 Kilogramm Beladung
- ▶ Drei Patente setzen neue Maßstäbe in der Wäschepflege

**Gütersloh/Stuttgart/Hamburg – Mit der innovativen Technologie PowerWash PRO startet Miele Professional in eine Ära, die bei den bewährten „Benchmark“-Waschmaschinen die Effizienz deutlich steigert. Der gezielte Einsatz neuer Technik optimiert den Waschprozess, schöpft Wasser, Energie und Zeit noch besser aus und steigert so die Gesamtleistung. In Geräten für 12, 16 und 20 Kilogramm Beladung sorgt PowerWash PRO für eine schnellere Durchfeuchtung der Textilien, wodurch sich die Programmlaufzeiten um jeweils bis zu zehn Minuten verkürzen.**

Die PowerWash PRO Technologie sorgt dafür, dass das Waschmittel sofort wirkt: Eine Umwälzpumpe leitet die Waschlauge über eine Düse direkt in die Trommel und verteilt sie als kräftigen Wasserstrahl gleichmäßig in den Textilien. So wird die Wäsche von Anfang an optimal durchfeuchtet. Gleichzeitig erzeugt die Pumpe eine intensive Querströmung, die den mechanischen Waschprozess verstärkt und Schmutz besonders effektiv löst. Der Wasserstrahl durchfeuchtet die Fasern von innen nach außen und verbessert den Wärmeaustausch – für kürzere Programme, weniger Energieverbrauch und makellose Ergebnisse.

Weil Wasser und Waschmittel die Textilien punktgenau benetzen, reduzieren sich Programmlaufzeiten, Wasser- und Energieverbrauch. Das Programm „Buntwäsche“ ist in einer Maschine für 20 Kilogramm Beladung mit Kaltwasseranschluss nach 45 Minuten beendet – und damit zehn Minuten früher als bisher. Rechnet man die Laufzeit eines passenden Ablufttrockners von 28 Minuten hinzu, sind 20 Kilogramm Wäsche in nur 73 Minuten aufbereitet. Dadurch werden täglich ein bis zwei zusätzliche Waschgänge möglich. Der Wasserverbrauch sinkt in der Waschmaschine um bis zu 14,1 Liter, sodass dieses Programm mit 109 Litern auskommt. Zusätzlich benötigt es 17 Prozent weniger Energie als vorher (2,32 kWh pro Charge).

„Als Technologie-Pionier in der Wäschepflege setzt Miele Professional mit PowerWash PRO und den drei dazugehörigen Patenten neue Maßstäbe“, sagt Sebastian Veith, Leiter des Miele-Werks in Lehrte, in dem die Gewerbewaschmaschinen produziert werden. Patentiert ist nicht nur die neue Düsengeometrie im Schauglas, die dafür sorgt, dass das Wasser als

feiner, gleichmäßiger Strahl in die Trommel gelangt und so die Flüssigkeit präzise verteilt und die Wäsche optimal durchfeuchtet wird, sondern auch eine innovative Trennstelle an der Gerätetür, die unter anderem die Montage, die Wartung und die Dichtigkeit verbessert. Darüber hinaus gibt es ein Patent für das gesamte System aus Umwälzpumpe, Saug- und Druckleitung, das einen besonders ressourcenschonenden und effizienten Waschprozess ermöglicht. Dieses Zusammenspiel eröffnet auch Möglichkeiten für Weiterentwicklungen, etwa von weiteren, innovativen Waschprogrammen.

## Medienkontakt

Anke Schläger

Phone: +49 5241 89-1949

E-Mail: [anke.schlaeger@miele.com](mailto:anke.schlaeger@miele.com)

**Über Miele:** Seit mehr als 125 Jahren folgt Miele seinem Markenversprechen „Immer Besser“ in Bezug auf Qualität, Innovationskraft und zeitlose Eleganz. Das weltweit aufgestellte Unternehmen für Premium-Hausgeräte begeistert Kundinnen und Kunden mit wegweisenden Lösungen im vernetzten Zuhause. Hinzu kommen Maschinen, Anlagen und Services für den gewerblichen Einsatz etwa in Hotels oder Pflegeeinrichtungen sowie in der Medizintechnik. Mit langlebigen und energiesparenden Geräten unterstützt Miele seine Kundinnen und Kunden darin, ihren Alltag möglichst nachhaltig zu gestalten. Das Unternehmen ist seit 1899 im Besitz der beiden Gründerfamilien Miele und Zinkann. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete Miele mit rund 23.500 Mitarbeitenden einen Umsatz von 5,04 Milliarden Euro. Das globale Netzwerk umfasst 19 Produktionsstandorte sowie rund 50 Service- und Vertriebsgesellschaften (Stand: Februar 2025). Hauptsitz ist Gütersloh in Nordrhein-Westfalen.

## Zu diesem Text gibt es drei Fotos



**Foto 1:** Herzstück des neuen Waschverfahrens PowerWash PRO: eine Düse im Tür-Schauglas. Mit Hilfe einer Umwälzpumpe wird die Waschlauge von hier aus schnell und effizient in den Textilien verteilt. (Foto: Miele)



**Foto 2:** Für die bewährten „Benchmark“-Waschmaschinen bis 20 Kilogramm Füllgewicht von Miele Professional ist jetzt das Waschverfahren PowerWash PRO verfügbar. Es sorgt für eine schnellere Durchfeuchtung der Textilien und eine schnelle Lösung des Waschmittels im Wasser. (Foto: Miele)



**Foto 3:** Neues Display: Das Waschverfahren PowerWash PRO ist schnell angewählt, spart Strom und Wasser und reduziert die Programmlaufzeiten um bis zu zehn Minuten pro Charge. (Foto: Miele)

Download Text und Fotos: [www.miele-presse.de](http://www.miele-presse.de)

Folgen Sie uns:

 Miele.DE

 miele

 Miele | Miele Professional

Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten Anwenderinnen und Anwender unter Tel.: 0800/22 44 644 oder [www.miele-professional.de](http://www.miele-professional.de)