

Noch schonender, schneller und komfortabler – die neuen Waschmaschinen und Trockner von Miele

- ▶ Flaggschiffe der neuen Generation W2 und T2 heißen „Nova Edition“
- ▶ Kompromisslos sanft waschen dank „InfinityCare Schontrummel“
- ▶ Einzigartiges Design mit Fokus auf intuitive Bedienung und Flexibilität

Gütersloh, 23. März 2026 – Wie kein anderer Hersteller gilt Miele als Inbegriff für ebenso gründliche wie schonende Wäschepflege. Diese Erfolgsstory schreibt der Gütersloher Hausgerätekonzern weiter fort – mit den Spitzenmodellen einer komplett neu konzipierten Generation Waschmaschinen und Trocknern. Herzstück der Waschmaschine ist die weltweit erste Trommel ohne die sogenannten Mitnehmerrippen – für noch mehr Schonung und längere Lebensdauer empfindlicher Textilien. Dank weiter optimierter Verfahrenstechnik bietet die W2 bzw. T2 „Nova Edition“ kürzere Programmlaufzeiten bei kleineren Beladungsmengen, mehr Flexibilität bei der Beladung und vieles mehr.

Als Miele im Jahr 2001 seine legendäre Schontrummel präsentierte, mit einer wabenförmigen Struktur und reduzierter Lochung für sanftes Gleiten der Wäsche auf einem dünnen Wasserfilm, hat dies das Thema Wäschepflege neu definiert. Durch ein Patent geschützt, mehrfach weiterentwickelt und einzigartig bis heute. Mit der Miele InfinityCare Schontrummel folgt der nächste Innovationssprung, der weltweit ersten Trommel ohne Rippen. Dazu gilt es zu wissen: Die Trommelrippen sind vor allem dafür da, dass die Wäsche bei der Trommeldrehung „mitgenommen“ und durchmischt wird, anstatt lediglich in der Lauge zu liegen. Dies führt allerdings auch zu einer erhöhten mechanischen Beanspruchung der Wäsche – und damit auf Dauer zu einer Verkürzung der Lebensdauer der Textilien.

„Deshalb haben unsere Ingenieure jahrelang intensiv daran gearbeitet, die Trommelrippen überflüssig zu machen“, sagt Ralf Zimmer, Vice President Category Marketing Business Unit Laundry der Miele Gruppe. Damit die Wäsche genauso sauber wird wie gewohnt, hat Miele ein neues Waschverfahren mit Hilfe von KI entwickelt. Das neue, zum Patent angemeldete Waschverfahren passt die Trommelbewegung immer an den jeweiligen Wäscheposten an. Dadurch wird die Wäsche mittels Pendelbewegung effektiv gewendet – aber ohne durch das mechanische Umwälzen mittels Rippen. Je nach Art und Menge der Beladung schnell und effektiv oder besonders langsam und sanft. „So ist sichergestellt, dass die Wäsche auch

ohne Trommelrippen hygienisch sauber wird, und das bei maximaler Lebensdauer selbst der empfindlichsten Textilien“, so Zimmer weiter. Ein markanter Blickfang der neuen Konstruktion sind die deutlich größeren und dreidimensional ausgeformten, aber sanft abgerundeten Elemente, die Miele wegen ihrer besonderen Rolle „Königswaben“ nennt. Pro Trommel gibt es davon sechs, die unter anderem dabei unterstützen, die Wäsche auf sanfte Art zu bewegen.

Mit SmartMatic beliebig oft und trotzdem nachhaltig waschen

Jeder kennt die Situation: Die Waschmaschine ist noch lange nicht komplett befüllt und das Gewissen rät, lieber noch ein oder zwei Tage zu warten. In herkömmlichen Waschprogrammen stößt die bekannte automatische Beladungserkennung gerade bei kleinen Beladungen an ihre Grenzen, sodass der Strom- und Wasserverbrauch pro Kilo Wäsche deutlich ansteigt.

Dieses Dilemma löst SmartMatic: Das neuartige Automatik-Programm von Miele für alle Baumwoll- und pflegeleichten Textilien, die ab 30 Grad gewaschen werden können. SmartMatic geht über heutige Beladungserkennungen hinaus und sorgt so für einen immer gleichbleibenden Verbrauch von Wasser, Energie und – bei Nutzung der automatischen Dosierung TwinDos – Waschmittel pro Kilogramm Wäsche.

„Von nun an können unsere Kundinnen und Kunden also waschen, wann immer sie möchten, ohne sich Gedanken über die optimale Beladung zu machen. So einfach war Wäschewaschen noch nie.“, so Ralf Zimmer. SmartMatic gibt es exklusiv nur bei Miele und dem neuen Top-Modell W2 Nova Edition.

Maximaler Komfort beim Trocknen – mit dem „T2 Nova Edition“

Ein exklusives Komfortmerkmal des neuen Spitzenmodells bei den Trocknern ist QuickPowerDry – für das Trocknen von bis zu 4 Kilogramm Wäsche in nur 49 Minuten. Möglich wird dies durch ein zusätzliches sowie effizientes Heizmodul an der Rückseite des Trockners im Heizkanal, das sich bei Programmstart zuschaltet und die Aufheizphase um etwa 50 Prozent verkürzt.

Mit Blick auf Wäscheschonung schreibt Miele seine Erfolgsgeschichte hier ebenfalls fort. Hatte das Unternehmen bereits 1997 das weltweit erste Waschmaschinenprogramm für Wäsche aus Wolle vorgestellt, folgt nun das Pendant beim Trocknen. Bei dem neuen Programm WoolDry legen sich die empfindlichen Wolltextilien dank einer erhöhten Trommeldrehzahl eng an die Trommelwand, sodass ein ständiges „Fallen“ der Kleidungsstücke vermieden wird. So bleiben ihnen zusätzliche mechanische Belastungen

erspart, die in Verbindung mit Feuchtigkeit und Hitze dazu führen können, dass die empfindliche Wäsche verfilzt und einläuft. Bis zu 1 Kilogramm feinste Wolltextilien werden so sanft getrocknet, dass sie locker und flauschig bleiben.

Hochwertiges Design kombiniert mit intuitiver Bedienung

Auch beim Design der neuen Waschmaschinen und Trockner bleibt Miele seinem Premium- und Perfektionsanspruch treu. Schon auf den ersten Blick besticht die grundlegend neu konzipierte Front beider Geräte durch zeitlose Eleganz, moderne und intuitive Bedienbarkeit und fokussiert sich aufs Wesentliche:

- Die schlanke und elegante Blende besteht durchgängig aus dunklem Echtglas in der Farbe „BlackEffect“.
- Die darauf sorgfältig abgestimmte Glastür bietet eine um 25 Prozent vergrößerte Türöffnung, für eine komfortablere Beladung, vor allem bei großen Stücken wie Bademänteln, Bettdecken oder Vorhängen.
- Das neue Lichtkonzept „AmbientLight“ setzt atmosphärische Akzente und erleichtert die Bedienung durch gezielte Benutzerführung.
- Und, nicht zu vergessen: Die neue M Touch Pro Bedienung vereinfacht die Steuerung – größer als ihre Vorläufer, mit intuitiven Tipp- und Wischfunktionen und durchgängig in Farbe.
- Ein weiteres nützliches Komfortmerkmal, das Miele-Fans von den Einbaugeräten der aktuellen Generation 7000 kennen, ist MotionReact: Dank eines Näherungssensors schaltet sich das Gerät automatisch ein, wenn man sich ihm nähert. Die Tür öffnet sich durch sanftes Berühren (ComfortOpen). Beides ist vor allem dann äußerst praktisch, wenn man einen vollen Wäschekorb in beiden Händen hat.

Selbstverständlich sind auch die neuen Waschmaschinen und Trockner von Miele auf 20 Jahre Lebensdauer getestet. Die W2 Nova Edition erreicht modellabhängig eine Energieeffizienz von A bzw. A - 20 %. Der T2 Nova Edition liegt bei A+++ - 10%.

Medienkontakt

Laura Friedrich

Phone: +49 5241 89-1961

E-Mail: laura.friedrich@miele.com

Über Miele: Seit 1899 folgt Miele seinem Markenversprechen „Immer Besser“ in Bezug auf Qualität, Innovationskraft und zeitlose Eleganz. Das weltweit aufgestellte Unternehmen für Premium-Hausgeräte begeistert Kundinnen und Kunden mit wegweisenden Lösungen im vernetzten Zuhause. Hinzu kommen Maschinen, Anlagen und Services für den gewerblichen Einsatz etwa in Hotels, Sport- und Pflegeeinrichtungen sowie in der Medizintechnik. Mit langlebigen und energiesparenden Geräten unterstützt Miele seine Kundinnen und Kunden darin, ihren Alltag möglichst nachhaltig zu gestalten. Das Unternehmen ist seit 127 Jahren im Besitz der beiden Gründerfamilien Miele und Zinkann. Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Miele mit rund 23.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 5,16 Milliarden Euro. Das globale Netzwerk umfasst 19 Produktionsstandorte sowie 49 Service- und Vertriebsgesellschaften (Stand: März 2026). Hauptsitz ist Gütersloh in Nordrhein-Westfalen.

Zu diesem Text gibt es acht Fotos



Foto 1: Miele schreibt seine Erfolgsstory weiter fort – mit den Spitzenmodellen einer komplett neu konzipierten Generation Waschmaschinen und Trocknern. (Foto: Miele)



Foto 2: Der nächste Innovationssprung in Puncto Wäscheschonung: mit der Miele InfinityCare Schontrummel, der weltweit ersten Trommel ohne Rippen – für noch mehr Schonung und längere Lebensdauer empfindlicher Textilien. (Foto: Miele)



Foto 3: Waschen, wann immer man möchte: SmartMatic geht über heutige Beladungserkennungen hinaus und sorgt so für einen immer gleichbleibenden Verbrauch von Wasser, Energie und – bei Nutzung der automatischen Dosierung TwinDos – Waschmittel pro Kilogramm Wäsche. (Foto: Miele)



Foto 4: Ein exklusives Komfortmerkmal des neuen Spitzenmodells bei den Trocknern T2 Nova Edition ist QuickPowerDry – für das Trocknen von bis zu 4 Kilogramm Wäsche in nur 49 Minuten (Foto: Miele)



Foto 5: Bei dem neuen Trockner-Programm WoolDry legen sich die empfindlichen Wolltextilien dank einer erhöhten Trommeldrehzahl eng an die Trommelwand, sodass nun auch Wolle komfortabel getrocknet werden kann. (Foto: Miele)



Foto 6: Die grundlegend neu konzipierte Front der W2 / T2 Nova Edition besticht durch zeitlose Eleganz, moderne und intuitive Bedienbarkeit und fokussiert sich aufs Wesentliche. (Foto: Miele)



Foto 7: Ein weiteres nützliches Komfortmerkmal ist MotionReact: Dank eines Näherungssensors schaltet sich das Gerät automatisch ein, wenn man sich ihm nähert. (Foto: Miele)



Foto 8: Die Tür öffnet sich durch sanftes Berühren (ComfortOpen). Das ist vor allem dann äußerst praktisch, wenn man einen vollen Wäschekorb in beiden Händen hat. (Foto: Miele)

Download Text und Fotos: www.miele-presse.de

Folgen Sie uns:

