

Pressemitteilung
Nr. 040/2026

Ganzheitliche Lösungen für Feuerwehren: Reinigung, Trocknung und digitale Services von Miele

- ▶ Effiziente Aufbereitung der kompletten Schutzausrüstung
- ▶ Mehr Sicherheit, Hygiene und Transparenz im Einsatzalltag

Gütersloh/Hannover, 1. Juni 2026 – Auf der Fachmesse Interschutz in Hannover präsentiert Miele Professional ein umfassendes Portfolio für die sichere und effiziente Aufbereitung der persönlichen Schutzausrüstung von Feuerwehren. Von leistungsstarken Waschmaschinen über spezialisierte Trocknungslösungen bis hin zu digitalen Services bietet das Unternehmen alles aus einer Hand – für mehr Sicherheit, Hygiene und Transparenz im Einsatzalltag.

Im Mittelpunkt stehen Wäschereimaschinen der Generation „Benchmark“, die für unterschiedlichste Anforderungen ausgelegt sind. Die größten Geräte bieten jetzt noch mehr Trommelvolumen und Beladungskapazitäten von neun bis 35 Kilogramm. Für zusätzliche Effizienz der Waschmaschinen sorgt ein optional verfügbarer Wiegesockel, der die Beladungsmenge automatisch erfasst und dadurch weitere Einsparungen von Wasser, Energie, Waschchemie und Zeit ermöglicht. Passend dazu stehen Trockner mit einem Füllgewicht von zehn bis 44 Kilogramm zur Verfügung. Damit lassen sich sowohl kleinere Feuerwachen als auch große Standorte mit hohem Durchsatz optimal ausstatten.

PowerGuard PRO sorgt für zuverlässige Imprägnierung

Die Maschinen ermöglichen die vollständige Aufbereitung der persönlichen Schutzausrüstung – von mehrlagigen Jacken und Hosen sowie von Helmen, Handschuhen und Sicherheitsgurten. Spezielle Programme sorgen für eine materialschonende und zugleich gründliche Reinigung, etwa durch definierte Waschttemperaturen und abgestimmte Prozessabläufe. Zusätzlich wird durch die neuartige Technologie PowerGuard PRO Imprägniermittel präzise auf die Außenseiten der Textilien gesprüht. Gleichzeitig reduziert sie den Verbrauch von Wasser- und Imprägniermittel deutlich, sodass sich bei jedem Waschgang signifikante Kosteneinsparungen erzielen lassen. Helme können ebenfalls gereinigt werden. Intuitive Bedienkonzepte mit Touch-Displays sowie ergonomische Details wie das Verschlusssystem „OneFingerTouch“ erleichtern den Arbeitsalltag zusätzlich.

Für besonders hohe hygienische Anforderungen bietet Miele Waschmaschinen für eine konsequente Trennung von unreiner und reiner Seite an. Diese sind in den Größen 16, 24

und 32 Kilogramm erhältlich. Das Durchladesystem verhindert, dass kontaminierte Partikel auf bereits gereinigte Textilien gelangen – ein entscheidender Faktor beim Umgang mit gesundheitsgefährdenden Rückständen wie Ruß, Chemikalien oder Asbest. Je nach Trommelgröße können pro Waschgang mehrere komplette Schutzanzüge gleichzeitig aufbereitet werden.

Trockenschränke für empfindliche oder formstabile Ausrüstung

Ergänzt wird das Portfolio durch leistungsfähige Trocknungslösungen. Neben klassischen Trocknern kommen Trockenschränke zum Einsatz, die speziell für empfindliche oder formstabile Ausrüstungen entwickelt wurden. Miele bietet hier zwei Varianten: ein kompaktes Modell mit 60 Zentimetern Breite sowie eine größere Ausführung mit 120 Zentimetern Breite und einem Fassungsvermögen von bis zu 15 Kilogramm. In den Schränken lassen sich Kleidung und Ausrüstungsgegenstände hängend oder liegend trocknen – schonend, effizient und deutlich schneller als bei Lufttrocknung. Gleichzeitig wird die Imprägnierung der Schutzkleidung aktiviert, sodass sie unmittelbar wieder einsatzbereit ist.

Ein zentrales Element der modernen Feuerwehrlogistik ist die digitale Vernetzung. Mit dem Portal „Miele MOVE Connect“ lassen sich Maschinen und Prozesse in Echtzeit überwachen und steuern. Anwender erhalten Statusmeldungen direkt auf ihr Smartphone, das Tablet oder den PC, etwa wenn Programme beendet sind oder Kapazitäten frei werden. Darüber hinaus ermöglicht die Plattform die Auswertung und Dokumentation von Prozessdaten wie Temperaturen und Laufzeiten sowie eine schnelle Kontaktaufnahme mit dem Service. Das reduziert Wege, spart Zeit und erhöht die Transparenz im gesamten Aufbereitungsprozess.

Alle Lösungen sind darauf ausgelegt, Arbeitsabläufe auf der Feuerwache effizienter zu gestalten, Ressourcen zu schonen und gleichzeitig höchste Sicherheits- und Hygienestandards zu gewährleisten. Dank skalierbarer Gerätegrößen und modularer Systemlösungen lassen sich individuelle Anforderungen erfüllen – an kleineren Standorten und bei großen Berufsfeuerwehren oder Rettungsdiensten.

Medienkontakt

Anke Schläger

Phone: +49 5241 89-1949

E-Mail: anke.schlaeger@miele.com

Über Miele: Seit 1899 folgt Miele seinem Markenversprechen „Immer Besser“ in Bezug auf Qualität, Innovationskraft und zeitlose Eleganz. Das weltweit aufgestellte Unternehmen für Premium-Hausgeräte begeistert Kundinnen und Kunden mit wegweisenden Lösungen im vernetzten Zuhause. Hinzu kommen Maschinen,

Anlagen und Services für den gewerblichen Einsatz etwa in Hotels, Sport- und Pflegeeinrichtungen sowie in der Medizintechnik. Mit langlebigen und energiesparenden Geräten unterstützt Miele seine Kundinnen und Kunden darin, ihren Alltag möglichst nachhaltig zu gestalten. Das Unternehmen ist seit 127 Jahren im Besitz der beiden Gründerfamilien Miele und Zinkann. Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Miele mit rund 23.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 5,16 Milliarden Euro. Das globale Netzwerk umfasst 19 Produktionsstandorte sowie rund 49 Service- und Vertriebsgesellschaften (Stand: März 2026). Hauptsitz ist Gütersloh in Nordrhein-Westfalen.

Zu diesem Text gibt es drei Fotos



Foto 1: In Wäschereimaschinen von Miele Professional lässt sich die komplette persönliche Schutzausrüstung einer Feuerwehr aufbereiten – etwa mehrlagige Hosen und Jacken sowie Helme. (Foto: Miele)



Foto 2: Viel Platz in der Trommel: die neuen Waschmaschinen von Miele Professional bieten eine Kapazität für 35 Kilogramm Textilien. Für Helme stehen gefüllte Schutzbeutel zur Verfügung. (Foto: Miele)



Foto 3: Alle Wäschereimaschinen sind für die Vernetzung mit dem digitalen Portal „Miele MOVE Connect“ vorbereitet. Hier sind unter anderem die Betriebsdaten wie Wasser- und Energieverbrauch einsehbar. (Foto: Miele)

Download Text und Fotos: www.miele-presse.de

Folgen Sie uns:



Miele.DE



miele



Miele | Miele Professional

Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten Anwenderinnen und Anwender unter Tel.: 0800/22 44 644 oder www.miele-professional.de