

Pressemitteilung
Nr. 043/2026

Modernes Design, leistungsstark und flexibel: der neue Akku-Staubsauger Duoflex HX1 von Miele

- ▶ Einfache Handhabung dank SpeedLock-Verriegelungssystem
- ▶ Hochwertiges Designkonzept für Integration ins Wohnumfeld

Gütersloh/München, 03. Juni 2026 – Mit dem Duoflex HX1 setzt Miele bei den Akku-Staubsaugern neue Maßstäbe in puncto Design und Ausstattung. Als Gerät im preislichen Einstiegsbereich überzeugt es nicht nur durch sein ästhetisch ansprechendes Farbkonzept, sondern auch durch innovative Features, die das Staubsaugen zum Vergnügen machen.

Ein herausragendes und zugleich besonders praktisches Detail ist das Verriegelungssystem SpeedLock* mit der darauf abgestimmten Wandhalterung. Kundinnen und Kunden können mit nur einem Handgriff vom Komplett- zum praktischen Handgerät wechseln: Ein Herunterziehen des Schieberings genügt, um die PowerUnit, bestehend aus Motor, Akku und Staubbox, und die Bodendüse in wenigen Sekunden vom Saugrohr zu entriegeln. So sind Krümel auf dem Frühstückstisch oder dem Sofa schnell weggesaugt. Noch einfacher geht es mit der SpeedLock-Wandhalterung (modellabhängig): Wird die PowerUnit aus der Wandhalterung nach oben gezogen, ist sie sofort einsatzbereit, während das Saugrohr in der Halterung bleibt. Für das Saugen mit Saugrohr wird das Gerät mit einem Handgriff nach vorne aus der Wandhalterung gezogen. Somit ist kein umständlicher Umbau des Gerätes nötig.

Seine Reinigungsleistung verdankt das Gerät dem bewährten Digital Efficiency Motor in Kombination mit der effektiven Monozyklon-Bauweise, auch bekannt als Vortex-Technologie. Unterstützt wird das Ganze durch die neue 25 Zentimeter breite, leistungsstarke Elektrobürste Multi Floor. Deren Bürstenwalze erkennt automatisch den Bodenbelag und reduziert auf Hartböden die Drehzahl, wodurch Energie gespart und die Akkulaufzeit verlängert wird.

Der Lithium-Ionen-Akku mit sieben Hochleistungszellen bewältigt alltägliche Reinigungsaufgaben mühelos. So erreicht der Duoflex mit der PowerUnit im Solobetrieb und ohne Elektrobürste eine Laufzeit von bis zu 55 Minuten in der Mindeststufe. In der Maximumstufe mit Saugrohr und Elektrobürste sind es zwölf Minuten – das reicht etwa für 60 Quadratmeter Hartboden.

Der Duoflex HX1 arbeitet mit einem hocheffektiven zweistufigen Filtersystem: In der ersten Stufe wird grober und feiner Schmutz im Vorfilter getrennt. Der Grobschmutz sammelt sich im transparenten Staubbehälter, der Feinschmutz gelangt in die zweite Filterstufe. Hier trifft dieser auf einen Feinstaubfilter, der selbst feinste Partikel zurückhält. Dieses Filtersystem hält 99,99 Prozent** des Feinstaubes zurück und hinterlässt so eine besonders saubere Raumluft.

Die bequeme Filterreinigung zwischendurch ermöglicht die bewährte ComfortClean Funktion: Durch wenige Drehungen des Filterdeckels werden die Schmutzpartikel in den Behälter geschüttelt. So bleibt die Saugleistung des Gerätes konstant hoch, und ein zeitaufwendiges Waschen des Feinstaubfilters entfällt, so dass der Duoflex jederzeit einsatzbereit ist. Bei der Entleerung des Staubbehälters sorgt ein Knopfdruck dafür, dass der Schmutz einfach und hygienisch nach unten herausfällt (Twist2open).

Der Duoflex HX1 überzeugt nicht nur durch seine Leistung, sondern auch optisch bis ins kleinste Detail. Das Farbkonzept der Bodenpflege spiegelt aktuelle Designtrends wider und lässt das Gerät in jedem Wohnraum glänzen. Ob in der eleganten Küche oder im gemütlichen Wohnzimmer – Kundinnen und Kunden können den Duoflex dank verschiedener Farben sichtbar in ihr Zuhause integrieren. Erhältlich ist er in sechs Farbvarianten für jeden Geschmack. Die drei Basismodelle bieten den attraktiven Einstieg in das Segment der Akku-Staubsauger bereits ab einem Preis von 339 Euro. Alle Modelle mit ihren Ausstattungen und Farben sind in der folgenden Übersicht zusammengefasst.

*angemeldet zum Patent EP3854281

**IEC 62885-4

Medienkontakt

Laura Friedrich

Phone: +49 5241 89-1961

E-Mail: laura.friedrich@miele.com

Über Miele: Seit 1899 folgt Miele seinem Markenversprechen „Immer Besser“ in Bezug auf Qualität, Innovationskraft und zeitlose Eleganz. Das weltweit aufgestellte Unternehmen für Premium-Hausgeräte begeistert Kundinnen und Kunden mit wegweisenden Lösungen im vernetzten Zuhause. Hinzu kommen Maschinen, Anlagen und Services für den gewerblichen Einsatz etwa in Hotels, Sport- und Pflegeeinrichtungen sowie in der Medizintechnik. Mit langlebigen und energiesparenden Geräten unterstützt Miele seine Kundinnen und Kunden darin, ihren Alltag möglichst nachhaltig zu gestalten. Das Unternehmen ist seit 127 Jahren im Besitz der beiden Gründerfamilien Miele und Zinkann. Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Miele mit rund 23.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 5,16 Milliarden Euro. Das globale Netzwerk umfasst 19 Produktionsstandorte sowie 49 Service- und Vertriebsgesellschaften (Stand: März 2026). Hauptsitz ist Gütersloh in Nordrhein-Westfalen.

Zu diesem Text gibt es drei Fotos



Foto 1: Der neue Miele Duoflex HX1 lässt sich durch sein ansprechendes und modernes Design sichtbar in das Wohnumfeld integrieren. Lästiges Verstauen gehört damit der Vergangenheit an. (Foto: Miele)




Foto 2: Dank des innovativen SpeedLock-Verriegelungssystems kann der Duoflex HX1 von Miele schnell und mühelos als Komplett- oder Handgerät eingesetzt werden. (Foto: Miele)



Foto 3: Die SpeedLock-Wandhalterung des Miele Duoflex HX1 ermöglicht den passenden Geräteaufbau mit nur einem Handgriff. (Foto: Miele)

Download Text und Fotos: www.miele-presse.de

Folgen Sie uns:

