

Pressemitteilung
Nr. 062/2026

Maximale Wäschepflege für jedes Zuhause: Miele erweitert Generation W2/T2

- ▶ Mehr Komfort und Flexibilität im Alltag und in jeder Preisklasse – mit bis zu 11 kg Beladung und intelligenten Programmen
- ▶ Moderne, klare und einheitliche Designsprache

Gütersloh/Berlin, 2. September 2026 – Der Lieblingspullover. Die perfekt sitzende Jeans. Das Hemd für besondere Anlässe. Manche Kleidungsstücke sind weit mehr als nur Stoff. Sie erinnern an besondere Momente, unterstreichen den persönlichen Stil und begleiten uns oft über viele Jahre. Gerade weil Kleidung heute bewusster ausgewählt wird, steigen auch die Erwartungen an die Wäschepflege. Nachdem Miele bereits vor zwei Jahren mit der W2/T2 Nova Edition die Diamond Klasse, also die Spitzenmodelle der neuen Generation, vorgestellt hat, folgen nun auch die weiteren Klassen Platinum, Gold und Silver. Mit der Erweiterung der neuen W2/T2-Generation bringt Miele höchsten Komfort in jede Preisklasse.

„Seit über 125 Jahren entwickeln wir Wäschepflege mit einem klaren Anspruch: den Alltag unserer Kundinnen und Kunden spürbar zu erleichtern. Mit der Erweiterung unserer W2/T2-Generation bringen wir schöne und innovative Geräte in deutlich mehr Haushalte. Im Fokus der Innovationen von Miele stehen dabei drei Dinge: Das bestmögliche Pflegeergebnis zu erreichen, zugleich die Kleidung über viele Jahre zu erhalten und es dem Nutzer dabei möglichst leicht zu machen“, sagt Dr. Clemens Philippson, Senior Vice President Business Unit Laundry.

Schonende Wäschepflege für jedes Material

Kleidung soll nicht nur sauber werden. Sie soll möglichst lange erhalten bleiben. Deshalb setzt die neue Generation weiterhin auf besonders schonende Trommeln – von der bewährten Miele Schontrommel bis zur InfinityCare Schontrommel im Spitzenmodell W2 Nova Edition.

Mit dem Extra „Vorbügeln“ wird die Wäsche im Anschluss an das ausgewählte Waschprogramm geglättet, sodass der spätere Bügelaufwand spürbar reduziert wird. Die Funktion ist mit der neuen Generation in allen Geräteklassen verfügbar.

Doch Schonung endet nicht beim Waschen. Aus Sorge, empfindliche Kleidungsstücke beim Trocknen zu strapazieren, werden sie häufig vorsichtshalber auf dem Wäscheständer getrocknet. Mit DryCare 40 ist diese Vorsicht in vielen Fällen nicht mehr nötig: Nahezu alle*¹ bei 40°C waschbaren Textilien können anschließend direkt im Trockner getrocknet werden – ganz ohne Vorsortieren. Auch für empfindliche Wolltextilien bietet Miele eine komfortable Lösung: Mit WoolDry*² werden selbst handwaschbare Wolltextilien besonders schonend getrocknet – für weiche, flauschige Kleidung, die in Form bleibt.

Wäschepflege, die sich dem Alltag anpasst

Mal ist es nur das Hemd für den nächsten Termin. Manchmal das Kleid für den Abend. Und am Wochenende wartet der große Wäscheberg der ganzen Familie. Mit Beladungskapazitäten von bis zu 11 Kilogramm, flexiblen Programmen und kurzen Laufzeiten bietet die neue Generation für jede Alltagssituation die passende Lösung:

Wenn die Maschine nicht ganz voll ist: SmartMatic macht es möglich, auch einzelne Kleidungsstücke mit gutem Gewissen zu waschen – bei einem immer gleichbleibenden Verbrauch von Wasser, Energie und Waschmittel pro Kilogramm Wäsche.

Wenn es schnell gehen muss: QuickPowerWash und -Dry stehen für kurze Wasch- und Trocknungsprogramme in nur 49 Minuten (bis zu 4 kg) – ohne Kompromisse beim Wasch- und Trocknungsergebnis.

Wenn Flexibilität gefragt ist: Mit FlexMatic entscheidet jeder selbst, ob die Wäsche möglichst schnell fertig sein soll oder besonders energieeffizient gewaschen oder getrocknet werden soll. Wer einfach eine Endzeit vorgibt, überlässt dem Gerät die Entscheidung. FlexMatic wählt automatisch den energieeffizientesten Ablauf innerhalb des verfügbaren Zeitfensters. Die Funktion ist im Spitzenmodell W2/T2 Nova Edition ab Frühjahr 2027 erhältlich.

Wenn unterschiedliche Textilien gewaschen werden: Für Jeans, Wolle oder Seide braucht es in der Regel unterschiedliche Waschmittel. Mit TwinDos übernimmt die automatische Dosierung diese Aufgabe. Das Zwei-Phasen-Waschsystem dosiert Waschmittel (UltraPhase 1 und 2) automatisch in der richtigen Menge und kann selbst empfindliche Materialien wie Wolle oder Seide ohne separates Spezialwaschmittel waschen. Das spart Handgriffe und macht Wäschepflege noch einfacher.

Modernes Design für moderne Wohnräume

Waschmaschinen und Trockner stehen längst nicht mehr nur im Keller. Sie werden immer häufiger zum sichtbaren Teil des Wohn- oder Hauswirtschaftsbereichs – und damit steigen

auch die Ansprüche an ihr Design. Die neue Generation folgt deshalb über alle Geräteklassen hinweg einer gemeinsamen Designsprache, die je nach Klasse besondere Akzente setzt. Moderne Bedienoberflächen, hochwertige Glastüren und eine um mehr als 25 Prozent^{*3} größere Türöffnung – für noch komfortableres Be- und Entladen – verbinden die neuen Wäschepfleegeräte mit Funktionalität und modernem Design.

Nachhaltigkeit beginnt mit langlebigen Geräten

Für Miele bedeutet Nachhaltigkeit mehr als niedrige Verbrauchswerte. Sie zeigt sich in langlebigen Geräten und einer Wäschepflege, die Kleidung möglichst lange erhält. Die neuen Waschmaschinen unterschreiten in allen Modellen die beste Energieeffizienzklasse A um mindestens 20 Prozent und modellabhängig sogar um bis zu 60 Prozent (ab Frühjahr 2027). Auch bei den Trocknern erreichen ausgewählte Modelle die höchste Energieeffizienzklasse A. Selbstverständlich sind auch die neuen Waschmaschinen und Trockner von Miele auf eine Lebensdauer von bis zu 20 Jahren getestet. Ergänzt wird dies durch die 25-jährige Motorgarantie. Sie ist Ausdruck des Miele Qualitätsversprechens und des Anspruchs, langlebige Produkte zu entwickeln.

Ein weiteres Qualitätsmerkmal bei den Trocknern ist die DryProtect-Technologie. Ein zusätzliches Filtersystem schützt den Wärmetauscher dauerhaft vor Flusen. So bleiben kurze Programmlaufzeiten und eine hohe Energieeffizienz über die gesamte Lebensdauer des Geräts erhalten.

Alle W2/T2 Modelle sind vernetzungsfähig.

Die Erweiterung der W2/T2-Generation startet in Deutschland im Oktober 2026 mit den Marketingklassen Gold und Platinum^{*4}. Weitere Geräte folgen im März 2027.

^{*1}Nicht geeignet für Wolle oder Seide.

^{*2}Für besonders empfindliche Wolle wie z. B. Kaschmir, Angora oder Kamelhaar empfiehlt Miele das Trocknen an der Luft oder den Miele Trocknerkorb.

^{*3}im Vergleich zu W1-Modellen.

^{*4}ausgewählte Modelle.

Medienkontakt

Laura Friedrich

Phone: +49 5241 89-1961

E-Mail: laura.friedrich@miele.com

Über Miele: Seit 1899 folgt Miele seinem Markenversprechen „Immer Besser“ in Bezug auf Qualität, Innovationskraft und zeitlose Eleganz. Das weltweit aufgestellte Unternehmen für Premium-Hausgeräte begeistert Kundinnen und Kunden mit wegweisenden Lösungen im vernetzten Zuhause. Hinzu kommen Maschinen, Anlagen und Services für den gewerblichen Einsatz etwa in Hotels, Sport- und Pflegeeinrichtungen sowie in der Medizintechnik. Mit langlebigen und energiesparenden Geräten unterstützt Miele seine Kundinnen und Kunden darin, ihren Alltag möglichst nachhaltig zu gestalten. Das Unternehmen ist seit 127 Jahren im Besitz der beiden Gründerfamilien Miele und Zinkann. Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Miele mit rund 23.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 5,16 Milliarden Euro. Das globale Netzwerk umfasst 19 Produktionsstandorte sowie 49 Service- und Vertriebsgesellschaften (Stand: März 2026). Hauptsitz ist Gütersloh in Nordrhein-Westfalen.

Zu diesem Text gibt es sieben Fotos



Foto 1: Nachdem Miele bereits die Topmodelle der W2/T2-Generation (Nova) vorgestellt hat, komplettiert Miele die Generation nun um die Geräteklassen Platinum, Gold und Silver und bringt damit viele Komfortmerkmale der Topmodelle in weitere Modelle. (Foto: Miele)



Foto 2: Waschen, wenn es in den Alltag passt: Das Automatikprogramm SmartMatic wäscht bis zu sechs Kilogramm Wäsche mit einem gleichbleibenden Verbrauch von Wasser, Energie und Waschmittel pro Kilogramm – unabhängig davon, wie voll die Trommel ist. (Foto: Miele)



Foto 3: Kein separates Spezialwaschmittel mehr: Mit TwinDos, der automatischen Flüssigwaschmitteldosierung von Miele, wird das Zwei-Phasen-Waschmittel UltraPhase automatisch in der richtigen Menge dosiert – selbst bei empfindlichen Materialien wie Wolle oder Seide. (Foto: Miele)



Foto 4: Kein Umweg über den Wäscheständer: Mit DryCare 40*¹ können nahezu alle Textilien, die bei 40 °C waschbar sind, anschließend direkt im Trockner getrocknet werden. (Foto: Miele)



Foto 5: Neue und einheitliche Designsprache: Moderne Bedienoberflächen, hochwertige Glastüren und eine um mehr als 25 Prozent*³ größere Türöffnung verbinden die W2/T2-Modelle über alle Geräteklassen hinweg – für einen hochwertigen Auftritt und mehr Komfort beim Be- und Entladen. (Foto: Miele)



Foto 6: Neue und einheitliche Designsprache: Moderne Bedienoberflächen, hochwertige Glastüren und eine um mehr als 25 Prozent*³ größere Türöffnung verbinden die W2/T2-Modelle über alle Geräteklassen hinweg – für einen hochwertigen Auftritt und mehr Komfort beim Be- und Entladen. (Foto: Miele)



Foto 7: Bereits vor zwei Jahren präsentierte Miele mit der W2/T2 Nova Edition die Diamond Klasse, also die Spitzenmodelle der neuen Generation. (Foto: Miele)

Download Text und Fotos: www.miele-presse.de

Folgen Sie uns:

