

Inhaltsverzeichnis

Informationen über kritische Stoffe

- 1 Backöfen / Dialoggarer
- 2 Geschirrspülmaschinen
- 3 Kaffeevollautomaten
- 4 Kochfelder/Combi-Set
- 5 Dampfgarer
- 6 Wärmeschublade
- 7 Dunstabzugshauben
- 8 Kühl- und Gefriergeräte
- 9 Staubsauger
- 10 Waschmaschinen, Waschtrockner, Wäschetrockner
- 11 Professionelles Spülen
- 12 Professionelles Waschen, Trocknen, Bügeln
- 13 Professionelles Zubehör

Informationen über kritische Stoffe

Informationspflicht gemäß Art. 33 der europäischen Verordnung 1907/2006 zu Stoffen der sogenannten „[REACH-Kandidatenliste](#)“.

Datum der letzten Aktualisierung 08.07.2021

Ob Erzeugnisse in unseren Produkten einen Stoff der sogenannten „REACH-Kandidatenliste“ > 0,1 % w/w (Gewichtsprozent) enthalten, entnehmen sie bitte dem PDF.

Mit der Einhaltung aller stoffbeschränkenden regulativen europäischen Anforderungen durch Miele ist gewährleistet, dass bei bestimmungsgemäßem und sachgerechtem Umgang mit unseren Produkten sichergestellt ist, dass keine Gefahren für Umwelt und Gesundheit bei deren Verwendung oder Entsorgung entstehen.

1 Backöfen / Dialoggerar

Geräte Approbationstyp	Komponente	Stoff	Komponente	Stoff	Komponente	Stoff	Komponente	Stoff
(Siehe Typenschild)	Mat.-Nr.		Mat.-Nr.		Mat.-Nr.		Mat.-Nr.	
Alle Herde	Regler /Temperaturregler 6850923 6850913 7512511 10471890 10471900 10471910 10471920 10471960 10471970	Blei (CAS Nr. 7439-92-1; EC-Nr. 231-100-4)						
Alle Dialoggerar	Auslöseelement 4311530 6986500 10418350	Blei (CAS Nr. 7439-92-1; EC-Nr. 231-100-4)						

H6100BM								
H6200BM								
H6300BM								
H6400BM								
H6401BM / BMX								
H6500BM								
H6560BP								
H6600BM / BP								
H6550-55B /BP								
H6600B / BP								
H6760BP								
H6800-1BM								
H6800BM / BMX / BP / BPX								
H6860BP / BPX								
H6890BP								
HR1622 / -1								

HR1924 / -1								
HR1936 / -1								
HR1956 / -1								
H2160B / E	Temperaturregler Baugruppe 7512511	Terphenyl, hydrogenated (CAS Nr. 61788-32-7; EC-Nr. 262-967-7)	Regler 6850923 6850913	Borsäure (CAS Nr. 10043-35-3; EC-Nr. 233-139-2)				
H2161-1B / E								
H2162E	Schaltuhr 7883943,							
H2164-1E	7883944,							
H2166E	7883945, 9966010, 9966011,							
H2251-55B / E	10549010, 10490970,							
H2250-55E	7884423, 7884424,							
H2260B / E	7884425, 7884426,							
H2261B	10328510, 10565490,							
H2261-1B / E	10565491, 10978980,							
H2262B / E	10978981, 10978982,							
H2264-1E	7883963, 7883964,							
H6290B								

H2255-55B / E / P	7883965, 9966020, 10549030, 7884483, 7884484, 7884485, 7884486, 10565480, 10565481, 10328520, 10978990, 10978991, 10978992, 10328470, 10978950, 10978951, 10978952, 10328480, 10978970, 10978971, 10978972,		Gehäuse Schaltuhr 7997891	Perfluorobutansulfonsäure (PFBS) und ihre Salze (CAS Nr. 29420-49-3; EC- Nr. 249-616-3)				
H2266B / E / P / I								
H2267B / E / I / P								
H2268B / E / P								
H2561B / P								
H2601B								
H2601-1B								
H2651-1-55B								
H2661B / P								
H2661-1B / P								
H2666B / P								
H2265B / E / I / P / C			Gehäuse Schaltuhr 7997891	Perfluorobutansulfonsäure (PFBS) und ihre Salze (CAS Nr. 29420-49-3; EC- Nr. 249-616-3)				
H2265-1B / E / I / P / C								
H2265-1-55B / E / P								

H2265-1-60B / E / P								
H2265-60B / E / P								
H2266-1B / E / P								
H2267-1B / E / P								
H2268-1B / E / P								
H2269-1B / E / P								
H2566BP								
H2567B / P / E								
H2651-55B								
H2661-1B								
H2661-1-60B / P								
H2661-60B / P								
H2663B / P								

H2666-60BP								
H2750BP								
H2751BP								
H2752BP								
H2760B / P								
H2765BP								
H2840B (C)								
H2850B (C) / P								
H2860B (C) / BP								
H2860-55B / P								
H2860-60B / P								

2 Geschirrspülmaschinen

Geräte Approbationstyp	Komponente	Stoff	Komponente	Stoff	Komponente	Stoff	Komponente	Stoff
(Siehe Typenschild)	Mat.-Nr.		Mat.-Nr.		Mat.-Nr.		Mat.-Nr.	
HG05 / -W	Laugenpumpe 11142121 Steuer./Leistungs- elektronik ELPW 56XX	Blei (CAS Nr. 7439-92-1; EC-Nr. 231-100-4)	Sichtscheibe 9259374, 9300664, 10396770, 10396740, 9461794, 9461824, 9259363, 9259364, 9360874, 9259392, 9360542, 10396790, 10396781, 10396660, 10396621	Perfluorobutansulfonsäure (PFBS) und ihre Salze (CAS Nr. 29420-49-3; EC- Nr. 249-616-3)				
HG06			Lichtleiter 9666660, 9272950, 10125461					



HG07 / -W								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

3 Kaffevollautomaten

Geräte Approbationstyp	Komponente	Stoff	Komponente	Stoff	Komponente	Stoff	Komponente	Stoff
(Siehe Typenschild)	Mat.-Nr.		Mat.-Nr.		Mat.-Nr.		Mat.-Nr.	
CM5	Schlauch 9242400, 7911390, 6726140, 6453650, 10769780, 7992301	Blei (CAS Nr. 7439-92-1; EC-Nr. 231-100-4)						
	Montageplatte 7922270							
	Antrieb 10777700, 9230683							
	Mahleinheit 9820391							
	Ventil 9209533,							

	9209533, 10769583, 10769584							
	TB 10777730							
	Netzkabel 7911341, 10769860							
CM6	Schlauch 9630560							
	Antrieb 9820602, 11682260							
	Mahleinheit 9820391							
	Ventil 10826693, 11019101, 11682491, 10826694, 10826692, 10826693, 11682490							

	TB 9820490, 10746420, 10700721							
	Netzkabel 10769860							
CM7	Schlauch 10278710, 6726620, 10876130							
	Antrieb 10278560							
	Mahleinheit 10279791							
	Ventil 10826673, 10826670, 10826680, 10826673							
	Portionierung 10503941							
	TB 10729900							



	Netzkabel 10878010								
CVA2000	Schlauch 6059740, 6059760, 6059770, 6060000, 6059790, 6453650, 6453660, 9417540								
	TB 6802770, 6802780								
	Ventil 6114234, 6059806								
	Netzkabel 6060170								
CVA3000	Schlauch 6059740, 6059760, 6453650, 6453660,								

	7947060, 9417540							
	TB 6802770, 6802780							
	Ventil 6114234, 6059806							
	Netzkabel 6060170							
CVA4000	Schlauch 6726880, 6725920, 6726140, 6727492, 6726620, 6726650, 7992301							
	Antrieb 9817963							
	Netzkabel 9633750							

CVA5000	Schlauch 7270680, 6453660, 6727492, 7270690, 7270990, 7270590, 9633290, 9364730, 7270854, 7992301							
	Ventil 7270834, 7270835, 7270834							
	Antrieb 9817963							
	Netzkabel 9633750							
CVA6000	Schlauch 9628720, 7911390, 6453650, 6453660, 9630560, 7270690, 7270990,							

	9633290, 9630391, 9969881, 10174540, 7992301							
	Ventil 9633230, 9630352, 7270834, 7270835, 9630352, 7270834							
	Antrieb 9817973							
	TB 10746230, 10739120, 10746240, 10739130							
	Netzkabel 9633750							
CVA7000	Schlauch 6059760, 6453650, 7270690, 11018860, 10876130							



	Ventil 11018671, 11018661, 11018672, 11018660, 11018671							
	Portionierung 10503941							
	Netzkabel 11019980							

4 Kochfelder/Combi-Set

Geräte Appro- bationstyp	Komponente	Stoff	Komponente	Stoff	Komponente	Stoff	Komponente	Stoff
(Siehe Typenschild)	Mat.-Nr.		Mat.-Nr.		Mat.-Nr.		Mat.-Nr.	
KM520	Heizplatte 4771000, 4771020, 8038961, 4771010	Blei (CAS Nr. 7439-92-1; EC-Nr. 231-100-4)	Regler 8230650, 8239000	Borsäure (CAS Nr. 10043- 35-3; EC-Nr. 233-139- 2)	Litze-Silikon 8241000, 8240990	4,4'-isopro-pyliden- ediphenol		
KM523						(Bisphenol A; BPA) (CAS Nr. 80-05-7; EC- Nr. 201-245-8)		
	Regler 8230650, 8038765							
KM2011	Düse 8119120, 8119140, 8119220							
KM2033								

	Dichtring 11323670							
KM2014	Messingprofil 8015150, 8214290							
KM2034								
KM2052	Dichtring 11323670							
KM2054								
KM3034-1								
KM3054-1								
KM2354	Messingprofil 8015150, 8214290				Litze-Silikon 8240990	4,4'- isopropylidenediphenol (Bisphenol A; BPA) (CAS Nr. 80-05-7; EC- Nr. 201-245-8)		
KM2355								
KM2356-1	Düse 30091450, 8119160, 8119220							
KM2357-1								
	Brennhahn 8126190, 8126201, 8286740, 8286750, 10920300							

	Dichtring 11323670							
KM2010	Messingprofil 8214290							
KM2012	Dichtring 11323670							
KM2032								
KM2356	Düse 8119160, 8119220			Litze-Silikon 8240990	4,4'- isopropylidenediphenol (Bisphenol A; BPA) (CAS Nr. 80-05-7; EC- Nr. 201-245-8)			
KM2357								
	Brennhahn 8286810							
	Dichtring 11323670							
KM2312	Messingprofil 8214290			Litze-Silikon 8240990	4,4'- isopropylidenediphenol (Bisphenol A; BPA)			
KM2334	Düse 8122760							

KM2335	Brennhahn 8123820, 8123830, 8123840					(CAS Nr. 80-05-7; EC-Nr. 201-245-8)		
	Lasche 8281181							
	Dichtring 11323670							
KM3010	Messingprofil 8214290				Litze-Silikon 8241020, 8240990	4,4'- isopropylidenediphenol (Bisphenol A; BPA) (CAS Nr. 80-05-7; EC-Nr. 201-245-8)		
KM3014	Brennhahn 8287280, 8287290, 8287380, 10920710, 10920750							
KM3034-1								
KM3054-1	Lasche 8281181							
	Restwärmeanzeige 8287150, 8287160							
	Bedienungsfeld Anzeige 10907480, 10907650							

	Dichtring 11323670													
KM5618	Heizplatte 8239870, 8038961, 8219760, 8239890, 8285620, 8224200, 8220720, 8245200, 8285650, 8137570, 8224280, 8224200				Litze-Silikon 8241000, 8241020, 8247850	4,4'- isopropylidenediphenol (Bisphenol A; BPA) (CAS Nr. 80-05-7; EC- Nr. 201-245-8)								
KM5822														
KM6520														
KM6521														
KM6522														
KM6523														
KM6527														
KM6540														
KM6542														
KM6543														
KM6564														
KM6565														
KM5604							Heizplatte 8239870, 8038961, 8219760,							
KM6002														
KM6003														

KM6012	8239890, 8285620, 8224200, 8220720,							
KM6013								
KM6017								
KM6023								
KM6024								
KM6031								
KM6002	Heizplatte 8239920			Litze-Silikon 8240990	4,4'- isopropylidenediphenol (Bisphenol A; BPA) (CAS Nr. 80-05-7; EC- Nr. 201-245-8)			
KM6003								
KM6012								
KM6013								
KM6017								
KM6023								
KM6024	Heizplatte 8236720							
KM6031	Heizplatte 8239930							
KM6387	Netzteil 8249260							
	Elektronik 8130731							

KM6367-1					Bedieneinheit 8122981	Blei-Titan-Zirkonium-Oxid (CAS Nr. 12626-81-2; EC-Nr. 235-727-4)		
KM6387								
					Elektronik 8130731			
KM6629	Bedienungsfeld 8128326							
KM7563								
KM7564								
KM7574								
KM7575								
KM7594								
KM7679								
KM7464	Induktionsspule							
KM7563	8122370, 8122390							
KM7575								
KM7629								
KM7684								

KM7689								
KM7699								
KM7899								
KM6367-1	Induktionsspule 8122390							
KM6839								
KM7005	Bedieneinheit 8122981							
KM7164								
KM7174								
KM7465								
KM7564								
KM7594								
KM7515	Induktionsspule 10938520				Elektronik 8130731, 8135501, 10589270	Blei-Titan-Zirkonium- Oxid (CAS Nr. 12626- 81-2; EC-Nr. 235-727- 4)		
KM7999								
KMDA7774	Elektronik 8135501							
	Induktionsspule 8122370							

KMDA7633	Bedienungsfeld 8128326				Litze-Silikon 8241000, 8241020	4,4'- isopropylidenediphenol (Bisphenol A; BPA) (CAS Nr. 80-05-7; EC- Nr. 201-245-8)		
KMDA7634								
KMDA7774	Induktionsspule 8122370							
CS7101-1FL	Messingprofil 8019607							
CS1011-1								
CS1021-1								
CS1012-2	Messingprofil 8214290							
	Düse 3091450							
	Brennhahn 8126190							
	Dichtring 11323670							
CS1112 CS1112-1	Heizplatte 4771020,		Regler 8230650,	Borsäure (CAS Nr.	Litze-Silikon 8241000, 8241020, 8240990	4,4'- isopropylidenediphenol		

CS1122	8038961, 8240680,		8239000, 8239040	10043- 35-3; EC-Nr. 233-139- 2)		(Bisphenol A; BPA) (CAS Nr. 80-05-7; EC- Nr. 201-245-8)		
CS1122-1	Regler 8239000, 8239040							
CS1134								
CS1212-1 CS1221-1					Elektronik 8279912, 8279922, 8284001	Blei-Titan-Zirkonium- Oxid (CAS Nr. 12626- 81-2; EC-Nr. 235-727- 4)		
CS1222								
CS1234-1								
CS7101-1	Messingprofil 8214290				Litze-Silikon 8241020, 8240990	4,4'- isopropylidenediphenol (Bisphenol A; BPA) (CAS Nr. 80-05-7; EC- Nr. 201-245-8)		
	Brennhahn 8126201							
	Dichtring 11323670							
CS7102-1	Messingprofil 8214290				Litze-Silikon 8241020, 8240990	4,4'- isopropylidenediphenol		

	Düse 3091450, 8119220					(Bisphenol A; BPA) (CAS Nr. 80-05-7; EC- Nr. 201-245-8)		
	Brennhahn 8286740, 8286750							
	Dichtring 11323670							
CS7612	Bedienungsfeld 8135422, 8128326				Litze-Silikon 8241000	4,4'- isopropylidenediphenol (Bisphenol A; BPA) (CAS Nr. 80-05-7; EC- Nr. 201-245-8)		
CS7632								
CS7641	Induktionsspule 8122390, 10620990							

5 Dampfgerär

Geräte Approbationstyp	Komponente	Stoff	Komponente	Stoff	Komponente	Stoff	Komponente	Stoff
(Siehe Typenschild)	Mat.-Nr.		Mat.-Nr.		Mat.-Nr.		Mat.-Nr.	
DG6001					Litze-Silikon 8241000, 8241020, 8240990	4,4'- isopropylidenediphenol (Bisphenol A; BPA) (CAS Nr. 80-05-7; EC- Nr. 201-245-8)		
DG6010								
DG6019								
DGM6301								
DGM6401								
DGD7035	Messingprofil 8019607	Blei (CAS Nr. 7439-92-1; EC-Nr. 231-100-4)	Temperatur- begrenzer 8222310	Borsäure (CAS Nr. 10043-35-3; EC-Nr. 233- 139-2)	Litze-Silikon 8241000, 8241020, 8240990	4,4'- isopropylidenediphenol (Bisphenol A; BPA) (CAS Nr. 80-05-7; EC- Nr. 201-245-8)		
	Temperaturbegrenzer 8222310							
DGD7635	Messingblech 8017702							

	Messingprofil 8019607							
	Temperaturbegrenzer 8222310							
DGM7340	Antrieb 6873531							
DGM7440								
DGM7640								
DGM7645								
DGM7840								
DGM7845								
DGC7440X	Tür Verschluss 10778710							
DGC7460X	Ablaufventil 10722090							
DGC7840X								
DGC7845X								
DGC7860X								
DGC7865X								
DGC7340								

DGC7440	Ablaufventil 10722090							
DGC7460								
DGC7540								
DGC7541								
DGC7640								
DGC7645								
DGC7660								
DGC7665								
DGC7840								
DGC7845								
DGC7860								
DGC7865								

6 Wärmeschublade

Geräte Approbationstyp	Komponente	Stoff	Komponente	Stoff	Komponente	Stoff	Komponente	Stoff
(Siehe Typenschild)	Mat.-Nr.		Mat.-Nr.		Mat.-Nr.		Mat.-Nr.	
ESW6114			Litze-Silikon 8241000, 8241020, 8240990	4,4'- isopropylidenediphenol (Bisphenol A; BPA) (CAS Nr. 80-05-7; EC- Nr. 201-245-8)				
ESW6214								
ESW6229X								

7 Dunstabzugshauben

Geräte Approbationstyp	Komponente	Stoff	Komponente	Stoff	Komponente	Stoff	Komponente	Stoff
(Siehe Typenschild)	Mat.-Nr.		Mat.-Nr.		Mat.-Nr.		Mat.-Nr.	
DA mit Tastenbedienung	Kunststoffgehäuse 11079150	Perfluorobutansulfonsäure (PFBS) und ihre Salze (CAS Nr. 29420-49-3; EC- Nr. 249-616-3)						

8 Kühl- und Gefriergeräte

Geräte Approbationstyp	Komponente	Stoff	Komponente	Stoff	Komponente	Stoff	Komponente	Stoff
(Siehe Typenschild)	Mat.-Nr.		Mat.-Nr.		Mat.-Nr.		Mat.-Nr.	
K 9000	Temperaturfühler 7902671, 7891431	Blei (CAS Nr. 7439-92-1; EC-Nr. 231-100-4)						
K 10000	Temperaturfühler 9335850, 7379321, 7317021, 7376841, 7801580, 7732230							
	Anschluss 9975510							
K 20000						Blei-Titan-		

	Bedieneinheit 10450670, 11107680				Bedieneinheit 10450670, 11107680	Zirkonium -Oxid (CAS Nr. 12626- 81-2; EC- Nr. 235- 727-4)		
K 30000	Bedieneinheit 11096000, 11096010, 9662390, 9563300, 9566170, 9578950, 9567110, 10922430							
	Elektronik 10922380, 10922390, 10922400, 10782050, 10782040, 10782060, 10782080, 10782090, 10782100, 10021960, 10021970, 10021740, 10021760, 10021820,							

	10022010, 10021840, 11095990, 10741800, 10729620, 10729630, 10729680, 10729700, 10729780, 11505630							
	Anschluss 9975510, 10035710							
K 70000	Anschluss 11816280							
KD 10000	Anschluss 9320180, 9975500							
KD 20000	Sensor 4559020							
KDN 10000	Temperaturfühler 7379321, 7317021, 7316951, 7891431, 7732240, 10035650							

KF 10000	Temperaturfühler 7317021, 7316951							
KF 30000	Bedieneinheit 10741940, 10741980							
	Elektronik 10782000, 10741810							
KFN 10000	Temperaturfühler 7317021, 7316951, 7902671, 7891431, 9723320, 7732230	Temperaturfühler 10786560	Octamethylcyclotetrasiloxane D4 (CAS Nr. 556-67-2; EC-Nr. 209-136-7)	Bedieneinheit 10788330	Blei-Titan-Zirkonium-Oxid (CAS Nr. 12626-81-2; EC-Nr. 235-727-4)			
	Elektronik 10019471, 9741080, 9040831, 9176921, 10035640							
	Bedieneinheit 10788330	Dichtung	Dodecamethylcyclohexasiloxane D6 (CAS Nr. 540-97-6; EC-Nr. 208-762-8)					

KFN 20000	Elektronik 11457660, 11457650, 11457610, 11457480, 11457450, 11457430, 11490950		Dichtung	Dodecamethylcyclohexasiloxane D6 (CAS Nr. 540-97-6; EC-Nr. 208-762-8)				
KFN 30000	Bedieneinheit 9558910, 9881600, 10794800							
	Elektronik 10788760, 10786020, 10741820, 10741840, 10729580, 10729600							
KFNS 20000	Elektronik 11457430							
KFNS 30000	Elektronik 10022190, 10022200, 10741820							
KS 20000	Elektronik 11457640							

KS 30000	Elektronik 10021990, 10021830							
KT 10000	Anschluss 10035710							
KTN 10000	Temperaturfühler 7317021, 7376841, 7732240							
	Elektronik 7735670							
KWNS 20000	Elektronik 11457430							
KWT 60000	Temperaturfühler 7376841		Bedieneinheit 9732783, 10262782, 9732773, 9732793, 9732782, 10262781, 9732772	Perfluorobutansulfonsäure (PFBS) und ihre Salze (CAS Nr. 29420-49-3; EC-Nr. 249- 616-3)				
KWT 70000								
KWTN 10000	Temperaturfühler 7902671							

F 9000	Temperaturfühler 7891431							
F 10000	Anschluss 9975510, 10035710							
F 30000	Elektronik 10922410							
FN 10000	Elektronik 7877822		Dichtung	Dodecamethylcyclohexasiloxane D6 (CAS Nr. 540-97-6; EC-Nr. 208-762-8)				
	Anschluss 9320180, 9975490, 9975500, 9975510							
FN 20000	Bedieneinheit 10450100					Bedieneinheit 10450100	Blei-Titan-Zirkonium-Oxid (CAS Nr. 12626-81-2; EC-Nr. 235-727-4)	
	Elektronik 11457630							



FN 30000	Elektronik 9860260, 10741850, 10741870							
FNS 30000	Elektronik 9860260, 10741850, 10741870							

9 Staubsauger

Geräte Approbationstyp	Komponente	Stoff	Komponente	Stoff	Komponente	Stoff	Komponente	Stoff
(Siehe Typenschild)	Mat.-Nr.		Mat.-Nr.		Mat.-Nr.		Mat.-Nr.	
Triflex HS19	Rotor 11381180	Blei (CAS Nr. 7439-92-1; EC-Nr. 231- 100-4)						
	Spacer 01125060							
	Distanzscheibe 05396692, 09421280							
	Adapter 09167901							

10 Waschmaschinen, Waschtrockner, Wäschetrockner

Geräte Approbation styp	Kompon ente	Stoff	Kompon ente	Stoff	Kompon ente	Stoff	Kompon ente	Stoff
(Siehe Typenschild)	Mat.-Nr.		Mat.-Nr.		Mat.-Nr.		Mat.-Nr.	
Waschmas chine HW 20,	Elektroni k 9985525, 1076011 0	Blei (CAS-Nr. 7439-02-1; EC-Nr. 231-100-4)			Schlauch 9058973	Decamethylcyclopenta siloxane D5 (CAS Nr. 541-02-6; EC-Nr. 208- 764-9)	Schlauch 9058973, 1009775 0	Dodecamethylcyclohex asiloxane D6 (CAS Nr. 540-97-6; EC-Nr. 208- 762-8)
HW 20-W								
Waschtrockn er HWT 03	Elektroni k 1076011 1		Schlauch 9058973	Octamethylcyclotetra siloxane D4 (CAS Nr. 556-67-2; EC-Nr. 209-136-7)	O-Ring 7896570, 7811170	O-Ring 7896570, 7811170, 1035967 0		
Gewerbliche Waschmas chinen (Kleine Riesen) GW 06	Elektroni k 1076011 2					Dichtung 9348392, 9348382		

Wäschetrockner HT19, HT20, HT25, HT28, HT28-W	Elektronik 1076011 3, 1076011 4,		Schlauch 9058973	Octamethylcyclotetra siloxane D4 (CAS Nr. 556-67-2; EC-Nr. 209-136-7)				
HT30	1122352 0, 1122352 1, 1122352 2, 1134904 0							
Gewerbliche Wäschetrockner (Kleine Riesen) GT09, GT10	Elektronik 1134904 1, 1137965 0							

11 Professionelles Spülen

Geräte Approbationstyp	Komponente	Stoff	Komponente	Stoff	Komponente	Stoff	Komponente	Stoff
(Siehe Typenschild)	Mat.-Nr.		Mat.-Nr.		Mat.-Nr.		Mat.-Nr.	
Profiline	Laugenpumpe 11142121, 5634684	Blei (CAS Nr. 7439-92-1; EC-Nr. 231-100-4)						
	Stecker 11261710							
	Tür 10425740							
	Transformator 10426840							
	Steckergehäuse 05908530							
Endoscope RDG	Laugenpumpe 11142121, 5634684							
Gewerbespüler PG	Umwälzpumpe 11499690,							



	11306191, 10514540							
	Reihenklemme 05914090							
RDG	Umwälzpumpe 11499690, 11306191, 10514540							
Großraum RDG								

12 Professionelles Waschen, Trocknen, Bügeln

Geräte Approbationstyp	Komponente	Stoff	Komponente	Stoff	Komponente	Stoff	Komponente	Stoff
(Siehe Typenschild)	Mat.-Nr.		Mat.-Nr.		Mat.-Nr.		Mat.-Nr.	
PW102	Steuer- /Leistungselektronik 10327800, 10073700, 7985733	Blei (CAS Nr. 7439-92-1; EC-Nr. 231-100-4)						
PW001								
PT001 - 006	Steuer- /Leistungselektronik 7113356, 6482409, 7273368							
PM001	Steuer- /Leistungselektronik 11004733, 10279303, 7646802							
PM002								
HB001								

13 Professionelles Zubehör

Komponente	Stoff	Stoff	Stoff	Stoff	Stoff	Stoff	Stoff	Stoff
Mat.-Nr.								
Hubmechanik Set BL1 11511890, 11532870, 11717460	Blei (CAS Nr. 7439-92-1; EC-Nr. 231-100-4)	Dodecamethylcyclohexa siloxane D6 (CAS Nr. 540-97-6; EC- Nr. 208-762-8)	Bleioxid (CAS Nr. 1317-36-8; EC-Nr. 215-267-0)					
Steuereinheit 11717450, 11534970, 11534980								
Sensor 4559020				Tris(4-nonylphenyl, verzweigt) phosphit, Tris(nonylphenyl) phosphit (CAS Nr. 26523-78-4; EC-Nr. 247-759-6)				

