

Einzelteilliste und Explosionszeichnungen Miele-Moped K 50

Gültig ab 1. Februar 1956

1.000000	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000001	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000002	Motorblock mit Zylinderkopf	10,00
1.000003	Motorblock mit Zylinderkopf	10,00
1.000004	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000005	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000006	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000007	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000008	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000009	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000010	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000011	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000012	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000013	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000014	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000015	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000016	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000017	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000018	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000019	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000020	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000021	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000022	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000023	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000024	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000025	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000026	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000027	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000028	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000029	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000030	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000031	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000032	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000033	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000034	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000035	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000036	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000037	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000038	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000039	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000040	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000041	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000042	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000043	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000044	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000045	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000046	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000047	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000048	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000049	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00
1.000050	Motorblock ohne Zylinderkopf	10,00

Ersatzteil-Preisliste
für
Miele
Moped 23" oder 26"

Mielewerke
Aktiengesellschaft
Gütersloh / Westf.

Bei Ersatzteilbestellung von lackierten Teilen ist unbedingt der Farbton anzugeben.

* Die mit Stern aufgeführten Teile bedingen Sonderrabatte.
26" = Moped-Teile für Rad mit 26 x 2" Laufrädern.
23" = Moped-Teile für Rad mit 23 x 2" Laufrädern.

Nr. 850 1. 56 5000 E


Einzelteilliste und Explosionszeichnungen Miele-Moped K 50

Bild-Nr.	Kurzzeichen	Benennung	DM pro Stück	
			brutto	netto
1	* K 50/545	Auspufftopf, ohne Zubehör, chrom	14,00	
1	* F & S	Auspufftopf, ohne Zubehör, farbig	10,00	
	*	Auspufftopf, mit Zubehör, chrom	14,65	
		Auspufftopf, mit Zubehör, farbig	10,65	
	* K 50/540	Auspuffrohr, ohne Zubehör	5,20	
2	/555	Auspuffschelle	0,65	
3	Art. 1090	Sechskantmutter M 6, verchromt	0,04	
4	Art. 1447	Scheibe 6,4 mm verchromt	0,02	
5	Art. 3101	Zahnscheibe	0,02	
6	Art. 1295	Sechskantschraube M 6 x 15 mm	0,06	
	K 50/708 g	Bremsgestänge: in Einzelteile für 26" oder 23"	2,40	
7	K 50/708	Bremsstange, verchromt, für 26"	1,20	
7	/708/1	Bremsstange, verchromt, für 23"	1,20	
8	/710	Druckfeder, galv. verzinkt	0,20	
9	Art. 1447	Scheibe 6,4 mm verchromt	0,02	
10	K 100/711	Kordelmutter, verchromt	0,80	
11	Art. 1090	Sechskantmutter M 6, verchromt	0,04	
12	Art. 3183	Bolzen 11 x 16 x 12,5 mm	0,16	
13	Art. 3184	Splint 1,5 x 8 mm	0,02	
14	K 50/1100/g	Gepäckträger, ohne Zubehör, für 26" oder 23"	6,00	
14	K 50/1100	Gepäckträger, mit Schrauben, Scheiben und Muttern für 26" oder 23"	6,40	
15	K 50/210	Kette, 1/2 x 3/16", 99 Glieder, für 26"	3,80	
15	K 50/210/1	Kette, 1/2 x 3/16", 97 Glieder, für 23"	3,80	
16	K 50/255	Kettenspanner pro Paar für 26"	1,20	
16	K 50/255/1	Kettenspanner pro Paar für 23"	1,20	
17	K 100/297	Unterlegscheibe	0,04	
18	K 100/266	Sechskantmutter	0,13	
19	Art. 1129 e	Sechskantmutter M 8	0,06	
20	Art. 3102	Zahnscheibe 8,4 mm	0,02	
21	Art. 1493	Scheibe 7,4 mm	0,02	
22	Art. 1032	Sechskantschraube M 8 x 45 mm	0,18	
23	K 50/955	Kettenschützer für 26"	5,80	
23	K 50/955/1	Kettenschützer für 23"	5,80	
24	/959	Hinterstütze	0,25	
25	Art. 3003	Scheibe 5,3 mm	0,02	
26	Art. 1485	Sechskantschraube M 6 x 8 mm	0,06	
27	Art. 3163	Linsenschraube 6 x 10 mm	0,06	
28	Art. 3100	Zahnscheibe 5,3 mm	0,02	
29	K 50/875	Kippständer, kpl., für 26"	6,80	
29	/875/1	Kippständer, kpl., für 23"	6,80	
30	/876	Zugfeder	0,25	
31	Art. 3181	Bolzen mit Gewindepapfen	0,40	
32	K 50/890	Scheibe 3 mm	0,06	
33	Art. 1129	Sechskantmutter M 8	0,06	

Einzelteilliste und Explosionszeichnungen Miele-Moped K 50

Bild-Nr.	Kennzeichen	Benennung	DM pro Stück		Bild-Nr.	Kennzeichen	Benennung	DM pro Stück	
			brutto	netto				brutto	netto
	K 50/800	Laufrad vorn kpl., chrom, ohne Bereifung für 26x2"	36,40		D 202/4	Hebelschraube	0,20		
		dito für 23x2"	38,20		D 202/5/15	Gleitstein und Klemmschraube	0,60		
	K 50/800/1	dito, farbig für 26x2"	34,35		D 202/6	Klemmnippel	0,18		
		dito, farbig für 23x2"	35,30		D 202/17	Klemmschraube	0,12		
34	VFB 80/k	Vordernabe Pränafa	22,25		D 202/7	Zahnscheibe	0,04		
34	* F & S	Vordernabe F & S	22,25		D 202/8	Sechskantmutter M 5	0,04		
35		Felge, lackiert 26x2", (Nippelloch 5 mm)	4,20		D 202/18	Löt-nippelaufnahme	0,20		
35		Felge, chrom, 26x2", (Nippelloch 5 mm)	7,20		D 202/19	Löt-nippel	0,05		
35		Felge, lack., 23x2", (Nippelloch 5 mm) gepunzt	4,80		K 50/705	Schaltdrehgriff mit Kupplungshebel	8,25		
35		Felge, chrom, 23x2" (Nippelloch 5 mm) gepunzt	7,60		D 620/2	Gehäuse kompl.	2,70		
		Speiche mit Nippel, verchromt, 2,6 mm	0,09		D 620/13	Linsenschraube	0,06		
36		252 mm lang für F & S-Nabe 26"			D 620/14	Gewindestift	0,04		
37		263 mm lang			D 620/15	Druckfeder	0,06		
36		255 mm lang für Pränafa-Nabe 26"			D 620/16	Kugel	0,04		
37		263 mm			D 620/1	Griffrohr, kpl.	3,90		
36		214 mm lang für F & S-Nabe 23"			D 620/18	Drehgriffüberzug	0,65		
37		225 mm lang			D 620/3	Kupplungshebel aus Vollmaterial	1,70		
	K 50/805	Laufrad hinten kpl., chrom, ohne Bereifung für 26x2"	42,25		D 620/4	dito, gestanzt, neue Ausführung	0,60		
		dito für 23x2"	44,05		D 620/5	Hebelschraube	0,20		
		Laufrad hinten farbig, für 26x2", komplett ohne Bereifung	40,20		D 620/6	Löt-nippel	0,05		
		dito für 23x2"	41,15		D 620/7	Zahnscheibe	0,04		
38	HF/B/80/K	Hinterradnabe mit Zahnkranz Pränafa	28,10		D 620/8	Sechskantmutter	0,04		
38	* F & S/H 90	Hinterradnabe mit Zahnkranz F & S	28,10		D 620/9	Löt-nippelaufnahme	0,20		
		Speiche mit Nippel, chrom, 2,6 mm	0,09		D 620/10	Löt-nippel	0,05		
39		254 mm lang für F & S-Nabe 26"			D 620/11	Klemmnippel mit Schraube	0,30		
40		257 mm lang			D 620/11	Umlenkrohr, kpl.	0,70		
39		255 mm lang für Pränafa-Nabe 26"			D 620/22	Stellmutter	0,20		
40		260 mm lang				Rändelmutter	0,08		
39		215 mm lang für F & S-Nabe 23"			* F & S	Gasbowdenzug mit Stellschraube und Mutter, Seillänge 1050 mm, Spirallänge 900 mm	1,00		
40		225 mm lang			48	K 50/205	Schaltdowdenzug mit Stellschraube und Mutter, Seillänge 1350 mm, Spirallänge 1100 mm	1,00	
41	K 50/600	Lenker: Lenkerbügel mit Vorbau, kpl.	9,00		49	K 50/206	Kupplungsbowdenzug mit Stellschr. u. Mutter, Seillänge 1050 mm, Spirallänge 950 mm	1,00	
42	K 50/606	Lenkerbügel	4,30		50	K 50/207	Bremsbowdenzug mit Stellschraube u. Mutter, Seillänge 1000 mm, Spirallänge 800 mm	1,00	
42	/604	Vorbau kpl. mit Spindel, Klemmkeil, Unterlegscheibe, Klemmschraube, Sechskantschraube M 8 und Federring	4,70		51	K 50/302	Pedale mit Rückstrahler	6,20	
43	F 110/601	Fahrradglocke, chrom	1,40		52	F 3/400	Rahmen ohne Zubehör für 26"	66,00	
44	K 50/626	Drehgriff mit Bremshebel	7,00		53	K 50/000	Rahmen ohne Zubehör für 23"	66,00	
	D 202/1	Drehgriffkörper	3,90		54	K 50/065	Hutmutter	0,20	
	D 202/010	Schieber	0,50		55	Art. 3102	Zahnscheibe	0,02	
	D 202/11	Gewindestift	0,04		56 a	K 100/297	Vorlegescheibe	0,04	
	D 202/2	Griffrohr	2,15		57 a	Art. 3242	Sechskantschraube M 8x52 (Sattelklemmbolzen)	0,20	
	D 202/013	Drehgriffüberzug	0,60						
	D 202/03	Hebel	0,60						

Einzelteilliste und Explosionszeichnungen Miele-Moped K 50



Einzelteilliste und Explosionszeichnungen Miele-Moped K 50

Bild-Nr.	Kennzeichen	Benennung	DM pro Stück	
			brutto	netto
56	K 50/840	Schutzblech vorn kpl., mit Figur für 26"	5,90	
56	K 50/840/2	dito, für 23"	6,85	
57	K 50/845/8	Schutzblechstrebe für 26" (kurz)	1,10	
58	K 50/845/9	dito für 26" (lang)	1,10	
57	K 50/845/5	dito für 23" (kurz)	1,10	
58	K 50/845/6	dito für 23" (lang)	1,10	
59	Art. 1314	Sechskantmutter M 5	0,03	
60	Art. 3100	Zahnscheibe 5,3 mm	0,02	
61	Art. 3182	Linsenschraube M 5 x 8 mm	0,04	
62	K 100/842	Firmenzeichen	0,95	
63	Art. 1314	Sechskantmutter M 5	0,03	
64	Art. 3100	Zahnscheibe 5,3 mm	0,02	
65	K 50/841	Führungswinkel	0,20	
66	Art. 3182	Linsenschraube M 5 x 8 mm	0,04	
67	K 50/501/1	Kabeldurchführung	6,50	
68	K 50/870	Schutzblech hinten, kpl. für 26"	6,50	
68	K 50/870/2	Schutzblech hinten, kpl. für 23"	7,30	
69	K 50/845/10	Schutzblechstrebe für 26"	1,10	
69	K 50/845/7	Schutzblechstrebe für 23"	1,10	
70	K 100/871	Kabeldurchlaß	0,04	
	F 110/550	Steuersatz, kpl.	4,20	
71	E 110/545	Steuerverschlußmutter	0,70	
72	F 50/521	Nasenscheibe	0,15	
73	F 110/535	oberer Steuerkonus	0,85	
74	F 110/525	obere Steuerschale	0,80	
75	F 110/530	untere Steuerschale	0,85	
76	F 110/540	unterer Steuerkonus	0,60	
	Art. 1054	Kugeln 5/32" (1 Satz = 50 Stück)	0,25	
77	K 50/281	Tank, lackiert, ohne Zubehör	30,50	
		1. Ausführung: Tankdeckel links, Benzinausfluß mit Innengewinde		
		2. Ausführung: Tankdeckel mitte, Benzinausfluß mit Außengewinde		
		3. Ausführung: Tankdeckel links, Benzinausfluß mit Außengewinde		
78	K 50/284	Tankverschluß	2,00	
79	K 50/280	Benzinbahn mit Innengewinde	3,00	
79	K 50/280/1	Benzinbahn mit Außengewinde	3,00	
80	K 50/285	Benzinleitung für 26"	0,80	
80	K 50/285/1	dito für 23"	0,80	
81	K 50/290	Gummipufferring für 26"	0,30	
81	K 50/290/1	dito für 23"	0,30	
82	Art. 1129	Sechskantmutter M 8	0,06	
83	Art. 3102	Zahnscheibe	0,02	
84	K 50/288	Distanzröhrchen	0,15	
85	K 100/297	Unterlegscheibe	0,04	
86	Art. 1448	Sechskantschraube M 8 x 50 mm	0,20	
		Korkdichtung für Tankdeckel	0,25	

Bild-Nr.	Kennzeichen	Benennung	DM pro Stück	
			brutto	netto
87	K 50/500	Teleskopgabel für 26", 1. Ausführung	43,00	
		(Holmenbreite außen, oberhalb der Lampenhalter gemessen - 147 mm)		
	VB/40/01	Mittelstück	1,70	
	40/02	Laternenhalter	0,30	
	40/03	Deckel	3,10	
	40/04	Staubkappe	0,45	
	40/07	Unterlegscheibe	1,25	
	40/10	Schaftröhr	2,25	
	40/13	Auflagebund	0,20	
	40/14	Führungsröhr, rechts oder links	2,65	
	40/15	Gummischlußring	0,57	
	40/16	Gleitrohr rechts	5,60	
	40/17	Gleitrohr links	5,40	
	40/18	flache Mutter M 8	0,09	
	40/19	Federring gezahnt	0,04	
	40/20	oberer Federteller	0,70	
	40/21	Feder	1,00	
	40/22	Sicherungsring	0,10	
	40/23	Führungsbuchse	0,70	
	40/24	Senkschraube	0,07	
	40/25	unterer Federteller	0,62	
	40/26	Staubring	0,10	
		Gabelgestell lackiert, ohne Zubehör	14,50	
		Federguppe, bestehend aus:		
		oberem und unterem Federteller und Feder	2,60	
	K 50/500 LE.	Teleskopgabel für 26", 2. Ausführung	43,00	
		(Holmenbreite außen, oberhalb der Lampenhalter gemessen - 129 mm)		
	K 50/500/2 LE	Teleskopgabel, für 23"	43,00	
		(Holmenbreite außen, oberhalb der Lampenhalter gemessen - 129 mm)		
		Nippelschraube mit Oler und Unterlegscheibe	0,80	
		Tauchrohr mit Führungsbuchsen u. eingeb. Feder	8,35	
		Gummitülle für Kabel	0,12	
		oberes Gabeljoch mit Tüllen	1,45	
		Lampenhalter, links oder rechts	0,95	
		Gabelkopf-Inbusschraube M 8	0,50	
		Gabelkopf mit Schaftröhr und Schrauben	7,75	
		Staubrohrgummihaltering	0,18	
		Staubrohr mit Gummiring	1,20	
		Gabelunterteil für 26"	9,45	
		Gabelunterteil für 23"	9,45	

Einzelteilliste und Explosionszeichnungen Miele-Moped K 50

Bild-Nr.	Kennzeichen	Benennung	DM pro Stück		Bild-Nr.	Kennzeichen	Benennung	DM pro Stück	
			brutto	netto				brutto	netto
		Zubehör:							
88	* K 50/651	Scheinwerfer 100 mm Lichtaustritt mit Tacho, Schalter ohne Birne, 1. Ausführung	38,00			F 111/965	Schlitzniet	0,02	
88	* K 50/651	Scheinwerfer 80 mm Lichtaustritt mit Tacho, Schalter und Birne, 2. Ausführung	30,05			* F & S	Kurbel für Tretlager, rechts und links	4,20	
88	*	Scheinwerfer mit Birne und Schalter, ohne Tacho	8,05		110	F 3/111	Kurbelkeil kpl., mit Scheibe und Mutter	0,55	
89		Glas für Scheinwerfer 80 oder 100 mm	0,60		111	K 50/940	Werkzeugtrommel ohne Inhalt für 26" oder 23"	3,60	
90		Chromring für Scheinwerfer 80 oder 100 mm	2,20		112	F 111/980	Putztuch	0,45	
		Dichtung für Scheinwerfer 80 oder 100 mm	0,06		113	F 111/910	Schraubenschlüssel	0,60	
		Reflektor für dito	1,60		114	F 111/988	Flickzeug	0,40	
		Sprengfeder	0,06		115	K 100/910	Schraubenzieher	0,40	
		Fassung für 15 Watt-Birne (nur Export)	2,65		116	* F & S	Werkzeugsatz für F & S.-Motor	2,80	
		Fassung für 6 Volt-Birne (für Inland)	0,20				Werkzeugsatz kpl. mit Miele- u. F & S.-Werkzeug	4,60	
		Kurzschlußschalter 18/21	1,20			* F & S	1 Dose Getriebeöl	1,20	
		Verschraubung für Kurzschlußschalter	0,20						
		Schalter 6107	1,00						
		Schalter MT/3/0/21/43	1,80						
		Licht- und Abblendschalter (nur Export)	2,80						
91	K 50/656	Glühlampe 6 Volt 2,7 Watt	0,30						
92	/525	Unterbrecherkabel 1000 mm lang	0,40						
93	/526	Lichtkabel 100 mm lang	0,40						
94	/527	Kunststoffschlauch 6,5 mm x 1 x 620 mm	0,15						
95	/652	Schlußleuchte ohne Kabel, ohne Birne	2,80						
95		dito mit Kabel und Birne	3,35						
96		Kappe für Schlußleuchte	2,30						
97	K 50/659	Glühlampe 6 Volt 0,6 Watt	0,30						
		Unterlegplatte für Gehäuse	0,30						
		Grundplatte mit Schwingungsdämpfer	1,00						
98	K 50/673	Rücklichtkabel 2150 mm lang	0,25						
	* K 50/300	Tachometer kpl., für 26" und 23"	22,00						
99		Tachouhr für dito	14,50						
100	K 50/316	Tachuantrieb für 26" oder 23"	7,50						
101	K 50/315	Tachospirale für 26", 577 mm lang	2,50						
101		Tachospirale für 23", 540 mm lang	2,50						
102		Distanzscheibe	0,10						
103	K 50/935	Schwingsattel	14,00						
		Satteldecke (Schaumgummi)	4,80						
		1 Satz Längspiralen (10 Stück)	1,20						
		1 Satz Druckfedern (1 gr., 1 kl)	1,80						
104	F 111/970	Luftpumpe, verchromt	1,80						
105	K 50/980	Lenkerschloß mit 2 Schlüsseln	3,40						
106		Schlüssel	0,40						
107		Kappe für Schloß	0,20						
108	F 11/070	Sattelstütze	1,40						
109	K 50/950	Kleiderschutz	2,00						
	F 210/960	Steuerkopfschild	0,25						