

# Einzelteilliste und Explosionszeichnungen Miele-Moped-Roller K 51

Gültig ab 1. September 1956

**Ersatzteil-Preisliste**  
für  
**Miele**  
**Moped-Roller**

**Mielewerke**  
Aktiengesellschaft  
Gütersloh / Westf.


Bei Ersatzteilbestellung von lackierten Teilen ist unbedingt  
der Farbton anzugeben.

\* Die mit Stern aufgeführten Teile bedingen Sonderrabatte.

Nr. 850 9, 56. 5000 E @ K

# Einzelteilliste und Explosionszeichnungen Miele-Moped-Roller K 51

Bild-Nr.	Kennzeichen	Benennung	DM pro Stück	
			brutto	netto
1	K 51/000	Rahmen, lackiert, ohne Zubehör . . . . .	66,-	—
2	K 51/250 G	Verkleidungshaube, kompl. . . . .	49,50	—
3	K 51/281	Kraftstoffbehälter, lackiert, ohne Zubehör . . . . .	33,-	—
4	K 51/284	Verschlussoberteil . . . . .	1,80	—
5	K 50/280/1	Benzinhahn . . . . .	3,-	—
6	K 50/285/1	Benzinleitung . . . . .	—,80	—
7	Art. 3057	Sechskantschraube M 8 x 60 . . . . .	—,24	—
8	Art. 3279	Scheibe 8,4 . . . . .	—,03	—
9	Art. 3102	Zahnscheibe 8,4 . . . . .	—,02	—
10	Art. 1129	Sechskantmutter M 8 . . . . .	—,06	—
11	K 51/290	Gummipuffer . . . . .	—,40	—
12	K 51/935 G	Sitzkissen . . . . .	27,50	—
13	K 51/355	Klemmschraube . . . . .	—,60	—
14	K 51/356	Lederscheibe . . . . .	—,05	—
15	K 51/940	Werkzeugtrommel, ohne Inhalt . . . . .	3,80	—
16	K 51/941	Befestigungsbügel . . . . .	—,40	—
17	Art. 1407	Sechskantschraube M 6 x 10 . . . . .	—,06	—
18	Art. 3101	Zahnscheibe 6,4 . . . . .	—,02	—
19	Art. 1090	Sechskantmutter M 6 . . . . .	—,04	—
20	F 111/980	Putztuch . . . . .	—,45	—
21	F 111/988	Flickzeug . . . . .	—,40	—
22	* F. & S.	Werkzeugsatz für F. & S.-Motor . . . . .	2,80	—
		Werkzeugsatz, kpl., mit Miele- und F. & S.-Werkzeug . . . . .	5,80	—
23		Winkelsteckschlüssel für Haube 14 mm . . . . .	1,20	—
24	F 111/910	Zehnlochschlüssel . . . . .	—,60	—
25	K 100/910	Schraubenzieher . . . . .	—,40	—
26	K 51/1100	Gepäckträger . . . . .	5,60	—
27	K 51/1101	Tragegriff . . . . .	2,-	—
28		Linsenschraube M 6 x 10 mit Scheibe, Zahnscheibe und Mutter . . . . .	—,12	—
29		Linsenschraube M 5 x 10 mit Scheibe, Zahnscheibe und Mutter . . . . .	—,12	—
30	Art. 3182	Linsenschraube M 5 x 8 . . . . .	—,04	—
31	Art. 3100	Zahnscheibe 5,3 . . . . .	—,02	—
32	Art. 1314	Sechskantmutter M 5 . . . . .	—,03	—
33	K 51/255	Einfabring . . . . .	—,50	—
34	K 51/251	Zierring, verchromt . . . . .	—,65	—
35	Art. 3332	Sechskantschraube M 8 x 12 . . . . .	—,12	—
36	Art. 3296	Federscheibe . . . . .	—,02	—
37	K 51/872	Profilschraube M 6 x 9 . . . . .	—,25	—
38	K 51/955	Kettenschutzblech . . . . .	3,20	—
39	Art. 3231	Linsenschraube M 5 x 6 mit Zahnscheibe . . . . .	—,02	—
40	Art. 1438	Sechskantschraube M 5 x 8 . . . . .	—,05	—





# Einzelteilliste und Explosionszeichnungen Miele-Moped-Roller K 51

Bild-Nr.	Kennzeichen	Benennung	DM pro Stück		Bild-Nr.	Kennzeichen	Benennung	DM pro Stück	
			brutto	netto				brutto	netto
41	F 225/959	Gewindeplättchen . . . . .	—,10		81	Din 934	Sechskantmutter M 10 . . . . .	—,10	
42	Art. 3332	Sechskantschraube M 8 x 12 . . . . .	—,12		82	R 2.20/H 03.01	Meßstab . . . . .	—,36	
43	Art. 3279	Scheibe 8,4 . . . . .	—,05		83	R 2.20/08.01	Dichtungsring . . . . .	—,05	
44	F 210/960	Steuerkopfschild . . . . .	—,25		84	R 2.20/04.03	Oberkappe . . . . .	2,—	
45	F 110/965	Schlitzniet . . . . .	—,02		85	R 2.20/09.01	Führungsrohr . . . . .	1,46	
46		Kappe für Schloß . . . . .	—,20		86	R 2.20/34.01	Druckfeder . . . . .	1,62	
47		Schlüssel . . . . .	—,40		87	R 2.20/A 01.03	Endel, links, mit Büchsen . . . . .	5,93	
48	K 100/980	Lenkerschloß mit 2 Schlüsseln . . . . .	3,40		88	R 2.20/30.01	Spannplatte . . . . .	2,—	
49	K 51/970	Luftpumpe . . . . .	2,20		89	R 2.20/19.01	Rückschlaggummi . . . . .	—,30	
		vordere Motoraufhängung, kompl., bestehend aus:	2,80		90	R 2.20/03.02	Unterkappe . . . . .	1,56	
50	K 51/212	Doppelmutter . . . . .	—,55		91	J 14,5 Ø	Fächerscheibe . . . . .	—,04	
51	K 51/215	Distanzrolle . . . . .	—,35		92	R 2.20/10.01	Sechskantmutter M 14 x 1 . . . . .	—,18	
52	* F & S	Gummilager . . . . .	—,20		93	R 2.20/11.02	Filzeinlage . . . . .	—,07	
53	K 51/216	1 Achse M 8 x 105 . . . . .	—,60		94		Gasdrehgriff mit Bremshebel . . . . .	7,—	
		hintere Motoraufhängung, kompl., bestehend aus:	2,20		95	D 240.1—10.1	Drehgriffbezug . . . . .	—,73	
54	K 51/211	Doppelmutter . . . . .	—,65		96	D 200.3—Z2	Griffrohr, kompl., mit Drehgriffbezug . . . . .	2,15	
55	Art. 3295	Stiftschraube M 8 x 45 . . . . .	—,20		97	D 202.1—Z1	Gehäuse, kompl., mit Deckel u. Befestigungsschraube . . . . .	3,30	
56	Art. 3279	Scheibe 8,4 . . . . .	—,03		98	D 202.1—03	Handhebel für Bremse . . . . .	1,70	
57	Art. 1032	Sechskantschraube M 8 x 45 . . . . .	—,18		99	H 203.1—Z5.2	Hebelschraube, kompl., mit Mutter und Zahnscheibe . . . . .	—,20	
58	Art. 3279	Scheibe 8,4 . . . . .	—,03		100	H 203.1—17	Lötrippelaufnahme für Bremsseil . . . . .	—,20	
59	Art. 3102	Zahnscheibe . . . . .	—,02		101	D 200.1—09	Schieberdeckel für Gehäuse . . . . .	—,35	
60	Art. 1129	Sechskantmutter M 8 . . . . .	—,06		102	21.2	Lötmittel für Bremsseil . . . . .	—,05	
61	K 50/875/1	Kippständer, kompl., ohne Zubehör . . . . .	6,70		103	K 51/302	Bremsbowdenzug, Seillänge 950 mm . . . . .	1,—	
62	K 50/876	Zugfeder . . . . .	—,25				Spirallänge 780 mm . . . . .		
63	Art. 3212	Bolzen mit Gewindezapfen . . . . .	—,40		104	K 100/301	Stellschraube . . . . .	—,24	
64	Art. 3279	Scheibe 8,4 . . . . .	—,02		105	Art. 1090	Sechskantmutter M 6 . . . . .	—,04	
65	Art. 3102	Zahnscheibe 8,4 . . . . .	—,02		106	* F & S	Gabelstück für Bremsbowdenzug . . . . .	—,60	
66	Art. 1129	Sechskantmutter M 8 . . . . .	—,06		107	K 50/205/1	Gasbowdenzugspirale, Spirallänge 875 mm . . . . .	1,—	
67	K 50/210/1	Rollenkette . . . . .	4,20			* F & S	Gasseil, Länge 1050 mm . . . . .	—,45	
68		Kettenschloß 1/2 x 3/16 . . . . .	—,35		108	K 51/606	Lenkerbügel . . . . .	6,—	
69	* F & S	Tretkurbel, rechts . . . . .	4,20		109	K 51/612	Schnarrenkabel 530 mm lang . . . . .	—,10	
70	* F & S	Tretkurbel, links . . . . .	4,20		110	K 51/605	Horndruckknopf . . . . .	1,40	
71	F 3/111	Kurbelkeil . . . . .	—,45		111	F 002/601	Fahrradglocke . . . . .	1,40	
72	F 3/113	Unterlegscheibe . . . . .	—,03				Schalt-drehgriff mit Kupplungshebel, kompl. Drehgriffbezug . . . . .	8,90	0,73
73	F 3/112	Sechskantmutter . . . . .	—,07		112	D 130.1-10.1be	Drehgriffbezug . . . . .		
74	F 3/400	Pedale (Paar) . . . . .	6,20		113	D 620.7—Z2	Griffrohr, kompl., mit Gummiüberzug und Bügel . . . . .	4,10	
75	Din 934	Sechskantmutter M 6 . . . . .	—,05		114	D 621.7—Z1	Gehäuse, kompl. . . . .	2,60	
76	11 F/16.01	Kettenspanner . . . . .	—,30		115	525.1	Seilumlenkrohr mit Verstell-schraube . . . . .	—,70	
77	Din 961	Sechskantschraube M 10 x 22 . . . . .	—,30		116	D 620.1—03	Handhebel . . . . .	1,70	
78	R 2.20/29.01	Bremsplatte . . . . .	2,37		117	D 620.1—Z5	Hebelschraube, kompl., mit Mutter und Zahnscheibe . . . . .	—,28	
79	R 2.20/H 02.03	Endel, rechts, mit Büchsen . . . . .	5,93						
80	R 2.20/20.02	Deckplatte . . . . .	—,36						




# Einzelteilliste und Explosionszeichnungen Miele-Moped-Roller K 51

Bild-Nr.	Kennzeichen	Benennung	DM pro Stück brutto netto
118	H 203.1/17	Lötningpuffaufnahme	—,20
119	D 125.1—15	Lötningpuff für Schaltzug	—,05
120	K 51/206	Schaltbowdenzug, Spirallänge 960 mm Seillänge 1160 mm	1,—
121	* F & S	Stellschraube für Bowdenzug 5 mm	—,30
122	* F & S	Sechskantmutter für dito M 5	—,03
123	21.2	Lötningpuff für Kupplungsseil	—,05
124	K 50/207/1	Kupplungsbowdenzug Spirallänge 920 mm Seillänge 1020 mm	1,—
	K 51/500	Teleskopgabel, kompl.	53,—
125	45/08	Sechskantschraube M 8 x 40	—,40
126	45/07	Unterlegscheibe 20 x 1	—,13
127	45/06	Lenkerschnalle, verchromt	1,75
128	45/05	Lenkerhalter, verchromt	1,85
129	42/05	Hutmutter M 8	—,27
130	42/04	Unterlegscheibe 28 x 2,5	—,25
131	45/01	Deckel, verchromt	3,75
132	45/09	Sechskantschraube M 8 x 15	—,13
133	45/03	Kabelführungsplatte	1,20
134	45/02	Gummiring	—,13
135		Gabelgestell, lackiert, kompl., mit Steuerung	16,—
136	44/07	Sechskantschraube M 5	—,06
137	44/08	Sechskantmutter M 5	—,10
138		Laternenhalter, kompl., links	2,80
139		Laternenhalter, kompl., rechts	2,80
140	42/14	Drucköl	—,17
141		Gummiring	—,30
142		Zierkappe, verchromt	1,20
143	44/01	untere Manschette	3,20
144	42/22	Schlußring	—,40
145	40/18	Mutter M 8	—,10
146	40/19	Federring 8,2	—,05
147	40/20	oberer Federteller	—,55
148	40/21	Druckfeder	—,60
149	40/25	unterer Federteller	—,60
150	42/27	Hedtmannsstift	—,07
151	40/22	Sicherungsring	—,10
152	42/25	Führungsbuchse	—,45
153	44/04	rechtes Gleitrohr	5,20
154	44/05	linkes Gleitrohr	4,80
155	K 51/545	Verschlußmutter	—,85
156	K 50/521	Scheibe	—,15
157	F 110/535	oberer Steuerkomus	—,85
158	F 110/525	obere Steuerschale	—,80
159	F 110/530	untere Steuerschale	—,85



# Einzelteilliste und Explosionszeichnungen Miele-Moped-Roller K 51

Bild-Nr.	Kennzeichen	Benennung	DM pro Stück	
			brutto	netto
160	F 110/540	unterer Steuerkonus	—,60	
161	Art. 1054	Stahlkugel $\frac{5}{16}$ " (1 Satz = 50 Stück)	—,25	
162	* K 50/610	Schnarre	8,50	
163	K 51/613	Schnarrenkabel 260 mm lang	—,10	
	* K 51/651	Scheinwerfer, kompl., 15 Watt ohne Tacho	9,20	
	* K 51/651	Scheinwerfer, kompl., 15 Watt mit Tacho	33,70	
164		Lampenglas	—,60	
165		Glashaltering, verchromt	2,40	
166		Reflektor	1,80	
167		Klemmfeder für Reflektor	—,06	
168		Glühlampe 15 Watt	2,40	
169		Scheinwerfergehäuse	3,60	
170		Sebalter	2,20	
171	*	Tachouhr	14,50	
172	*	Tachospirale	2,50	
173	*	Tachuantrieb	7,50	
174	K 51/840	Vorderrad-Schutzblech, kompl., mit Figur	11,60	
175	K 50/842	Firmenzeichen "Miele" mit Scheibe und Mutter	—,95	
176	Art. 3163	Linsenschraube M 6 x 10	—,04	
177	Art. 3101	Zahnscheibe 6,4	—,02	
178	Art. 1314	Sechskantmutter M 5	—,03	
179	Art. 1314	Sechskantmutter M 5	—,03	
180	Art. 3100	Zahnscheibe 5,3	—,02	
181	K 50/841	Führungswinkel	—,20	
182	K 50/501/1	Kabeldurchlaß	—,05	
183	Art. 3182	Linsenschraube M 5 x 8	—,03	
184	Art. 1090	Sechskantmutter M 6	—,04	
185	Art. 3101	Zahnscheibe 6,4	—,02	
186	Art. 1485	Sechskantschraube M 6 x 8	—,05	
187	K 51/845/1	Schutzblechstrebe, links	1,—	
188	K 51/845/r	Schutzblechstrebe, rechts	1,—	
	K 51/800	Laufrad, vorn, kompl., ohne Bereifung	36,25	
189		Felge 23 x 2, verchromt	7,60	
190	M 2,6 x 212	Speiche mit Nippel für Vorderrad, verchromt (36 Stück)	—,14	
	* F & S	Vorderrad-Vollbremsnabe V 90 V	20,30	
191	* 813850	Sraubendeckel für Lagerschale	—,10	
192	* 116040	Filterring	—,02	
193	* 115170	Deckscheibe	—,04	
194	* 323600	Kugel $\frac{1}{4}$ " (18 Stück)	—,02	
195	* 802280	Lagerschale	—,60	
196	* 869480	Nabenhülse mit Lagerschale und Dichtungen alufarbig	14,40	
197	* 871255	Bremsbacken, kompl., mit Belag u. Zugfedern	5,30	





# Einzelteilliste und Explosionszeichnungen Miele-Moped-Roller K 51

Bild-Nr.	Kennzeichen	Benennung	DM pro Stück		Bild-Nr.	Kennzeichen	Benennung	DM pro Stück	
			brutto	netto				brutto	netto
198	* 825171	Zugfedern für Bremsbacken . . . . .	—,12		236	* 825171	Zugfeder . . . . .	—,12	
199	* 824225	Bremsbelag . . . . .	—,80		237	* 824225	Bremsbelag . . . . .	—,80	
200	* 887150	Hohlriet (12 Stück) . . . . .	—,01		238	* 887150	Hohlriet (12 Stück) . . . . .	—,01	
201	* 812570	Sechskantmutter 8 mm hoch . . . . .	—,20		239	* 810760	Sechskantmutter 10 mm hoch . . . . .	—,35	
202	* Art. 3279	Unterlegscheibe 8,4 . . . . .	—,06		240	* 810780	Sechskantmutter 6,5 mm hoch . . . . .	—,13	
203	* 810770	Sechskantmutter 3 mm hoch . . . . .	—,08		241	* 814220	Sicherungsscheibe . . . . .	—,04	
204	* 811430	Sechskantmutter 5 mm hoch . . . . .	—,18		242	* 815452	Stellkonus . . . . .	—,85	
205	* 110040	Sicherungsscheibe . . . . .	—,03		243	* 864140	Achse 172 mm lang mit Festkonus . . . . .	2,80	
206	* 108111	Stellkonus . . . . .	—,60		214	* 862540	Bremsteller, kompl., mit Haltehebel . . . . .	4,20	
207	* 864042	Achse mit Festkonus 140 mm lang . . . . .	1,60		245	* 866170	Bremsknebel, kompl., mit Scheiben und Mutter . . . . .	1,35	
208	* 862960	Bremsteller, kompl., mit Steckhebel . . . . .	3,30		246	* 863190	Bremshebel mit Gelenkbolzen . . . . .	2,—	
209	* 866162	Bremshebel, kompl., mit Scheibe u. Mutter . . . . .	1,65		247	* 848230	Beilagrings 8 mm . . . . .	—,30	
210	* 851061	Bremshebel 6 mm nach außen gekröpft . . . . .	—,50		248	* 810780	Sechskantmutter 6,5 mm hoch . . . . .	—,13	
211	* 843490	Beilagrings 8,5 mm hoch . . . . .	—,18		249	* 810760	Sechskantmutter 10 mm hoch . . . . .	—,35	
212	* 812580	Sechskantmutter 6,5 mm hoch . . . . .	—,10			* F & S	Auspufftopf, ohne Zubehör, verchromt . . . . .	15,—	
213		Unterlegscheibe . . . . .	—,08			* F & S	Auspufftopf, mit Zubehör, verchromt . . . . .	15,80	
214	* 812570	Sechskantmutter 8 mm hoch . . . . .	—,20		250	* F & S	Sechskantmutter M 6 . . . . .	—,04	
215	* K 50/652/1	Schlußleuchte, kompl. . . . .	2,80		251	* F & S	Federring 6,3 . . . . .	—,02	
		Glas für Schlußleuchte . . . . .	—,80		252	* F & S	Unterlegscheibe 6,3 . . . . .	—,02	
216	K 50/659/2	Glühlampe für Schlußleuchte 6 V. 2 Watt . . . . .	—,45		253	* F & S	Auspufftopf-Hinterteil (273 555) . . . . .	6,15	
217	K 100/871	Kabeldurchlaß . . . . .	—,04		254	* F & S	Auspuffeinsatz (273 558) . . . . .	2,50	
218	K 51/870	Hinterrad-Schutzblech . . . . .	11,60		255	* F & S	Auspufftopf-Vorderteil (273 550) . . . . .	5,25	
219	K 51/845/2	Schutzblechstrebe . . . . .	1,40		256	* K 50/550/2	Auspuffschelle, verchromt . . . . .	—,65	
220	K 51/673	Rücklichtkabel, kompl. . . . .	—,70		257	Art. 1090	Sechskantmutter . . . . .	—,04	
221		Klemme für Rücklichtkabel . . . . .	—,15		258	Art. 3101	Zahnscheibe 6,4 mm . . . . .	—,02	
222	K 50/525	Unterbrecherkabel 1000 mm, schw. . . . .	—,40		259	Art. 1447	Scheibe 6,4 mm . . . . .	—,02	
222a	* F & S	Kabelverbindung . . . . .	—,40		260	Art. 1288	Sechskantschraube M 6 x 20 . . . . .	—,08	
223	K 50/526	Lichtkabel, gelb, 1000 mm . . . . .	—,40		261	K 51/552	Winkel, verchromt . . . . .	—,45	
224	K 51/528	Kunststoffschlauch 320 mm lang . . . . .	—,12			K 51/540	Auspuffrohr o. Z. . . . .	5,20	
	K 50/805	Lauf rad, hinten, kompl., ohne Bereifung . . . . .	41,15		262		Auspuffrohr, kompl. . . . .	7,03	
225	M 2,6 x 212	Speiche mit Nippel für Hinterrad, verchromt (18 Stück) . . . . .	—,14		263	* 242481 F & S	Überwurfmutter für Auspuff . . . . .	1,75	
		Speiche mit Nippel für Hinterrad, verchromt (18 Stück) . . . . .	—,14		263a	* F & S	Dichtungsring (250 093) . . . . .	—,08	
226	2,6 x 215	Hinterradnabe H 90 V mit Zahnkranz . . . . .	25,20			K 51/708 g	Bremsgestänge, kompl. . . . .	2,60	
	* F & S	Sechskantschraube M 6 . . . . .	—,06		264	Art. 3183	Bolzen . . . . .	—,16	
227	* 839320	Federring . . . . .	—,01		265	Art. 3184	Splind 1,5 x 8 . . . . .	—,02	
228	* 245232	Kettenrad 28 Zähne 1/2 x 9/16" . . . . .	3,50		266	K 51/708	Bremsstange, verchromt . . . . .	1,65	
229	* 808872	Staubdeckel . . . . .	—,10		267	Art. 1090	Sechskantmutter M 6 . . . . .	—,04	
230	* 813320	Filzringe für Kugellagerabdichtung . . . . .	—,05		268	K 100/710	Druckfeder . . . . .	—,20	
231	* 845110	Deckscheiben für Kugellagerung . . . . .	—,03		269	K 51/707	Lagerputzen . . . . .	—,24	
232	* 842880	Kugeln 1/4" (22 Stück) . . . . .	—,02			K 100/711	Kordelmutter . . . . .	—,80	
233	* 323600	Nabenhülse mit Dichtungen, ohne Kettenrad, alufarbig . . . . .	14,40			F & S	Dose Getriebeöl . . . . .	1,20	
234	* 869490	Bremsbacken, kompl., mit Belag u. Zugfeder . . . . .	5,30				Tube Getriebeftt . . . . .	—,60	
235	* 871255								