

Miele-Moped K 50

Gebaut ca. von 1955 bis 1956

Dieses führerschein-, steuer- und zulassungsfreie Miele-Moped war mit einem luftgekühlten 47 ccm Fichtel & Sachs-Motor ausgestattet. Bei 4,100 U/min. erreichte der Motor eine Leistung von 1,25 PS.


Das Zweigang-Getriebe mit Leerlauf ermöglichte gute Dauergeschwindigkeiten. In einem Prospekt wurde vor allem die „gesunde Bergfreudigkeit“ hervorgehoben.

Die moderne Teleskopgabel sorgte für eine weiche, ausgleichende Federung. Außerdem: Bequemer, verstellbarer Schwingsattel, Tachometer-Scheinwerfer mit Zündunterbrecher-Schalter, sowie Lenkerschloss in der Steuersäule, 24“-Räder.

Miele

50

Das Moped mit Sachs-Motor




Führerscheinfrei,

zulassungs- und steuerfrei!

Das **Miele**-Moped 50 zeichnet sich durch eine vollendete Straßenlage und erstklassige Fahreigenschaften besonders aus. Das sind Vorzüge, die der Sicherheit des Fahrers zugute kommen. Die tiefe Anordnung des luftgekühlten Sachs-Motors bewirkt die günstige Schwerpunktlage, während der starke, durchstiegefreie Oval-Dreihrohrrahmen dem **Miele**-Moped besondere Verkehrs-Sicherheit gibt. Die moderne Teleskop-Gabel gewährleistet eine weiche, ausgleichende Federung, die auch auf schlechten Straßen das Fahren zu einem Vergnügen macht. Brems-trommel-Naben in beiden Rädern garantieren größte Fahrsicherheit auch im dichtesten Straßenverkehr.

Miele-Moped K 50

Alle lackierten Teile sind vor der Emallierung durch ein Spezialverfahren rostschützend vorbehandelt, anschließend sorgfältig lackiert. Schutzbleche u. Kraftstofftank haben eine geschmackvolle Linierung



AUSSTATTUNG

Besonders große schmutzabweisende Hinter- und Vorderradverkleidungen · Leichtmetall Profilkettenschutz · Solider Gepäckträger mit Doppelklappe · Luftpumpe · Werkzeugbehälter mit Werkzeugersatz · Bequemer Schwingsattel mit heller Gummischlauchdecke · Steuersäulen-Schloß · Unsichtbar geführtes Elektrisches Rücklicht · Moderner geräuscharmer Auspufftopf · Alle Blankteile verkupfert, vernickelt und hochglanz verchromt.

SONDERAUSSTATTUNG

Weißwandbereifung 23 x 2"
 Verstärkte Bereifung 23 x 2.25"
 Verstärkte Weißwandbereifung 23x2.25"
 Elektrisches Horn

MOTOR

Fichtel & Sachs Motor 47 ccm mit Pedal-Kickstarter und Ansauggeräuschkämpfer im Vergaser · Bohrung 38 mm · Hub 42 mm · Verdichtung 1:6 · Lichtleistung 6 Volt / 17 Watt Wechselstrom · Zweiganggetriebe vom Lenker schaltbar · Kraftstoffnormverbrauch 1,2 l · Zündkerze Bosch W 175 T 11

FAHRGESTELL

Durchstieffreier Oval-Dreirohrrahmen, alle Rahmenschweißverbindungen »Arcatom« geschweißt · Teleskopgabel mit progressiver Federkernlinie und großem Federweg · Laufräder 23 x 2 mit Trommelbremsnaben, verchromte Spezialfelgen · Kraftstofftank 6 1/2 Liter, davon 0,7 Liter Reserve · Lenker: Breite 600 mm, 2 Schellenbefestigungen, nach allen Seiten verstellbar, moderne polierte Bedienungsarmaturen · Beleuchtung: Scheinwerfer 85 mm Lichtaustritt, Glühlampe 2,7 Watt, kombinierte Schluß-Rückstrahlerleuchte 2 Watt.

PREIS

Schwarze Lackierung, Chromfelgen, Tachometer, Bereifung 23 x 2" DM

615,-


Farbige Lackierung (rotbraun oder effektblau) Chromfelgen, Tacho DM

620,-

Weißwandbereifung 23x2" Mehrpreis DM 5,90
 Verstärkte Bereifung 23x2.25" Mehrpreis DM 5,40
 Verstärkte Weißwandbereifung 23x2.25" Mehrpreis DM 11,30
 Elektrisches Horn Mehrpreis DM 8,50

Miele 50 S

Das Moped mit Sachs Motor und Hinterradschwinge



➔ *Führerscheinfrei,*

zulassungs- und steuerfrei!

Das **Miele**-Moped K 50 S zeichnet sich durch seine vollendete Straßenlage und erstklassige Fahreigenschaften besonders aus. Die tiefe Anordnung des luftgekühlten Sachs-Motors bewirkt die günstige Schwerpunktlage, während der starke, durchstiegefreie Oval-Dreirohrrahmen dem **Miele**-Moped K 50 S besondere Verkehrssicherheit gibt. Die moderne Teleskop-Gabel, sowie die neuartige Hinterradschwinge, gewährleisten eine weiche, ausgleichende Federung, die auch auf schlechten Straßen das Fahren zu einem Vergnügen macht. Vollbremsnaben in beiden Rädern garantieren größte Fahrsicherheit auch im dichtesten Straßenverkehr.

Miele-Moped K 50 S

Alle lackierten Teile sind durch ein Spezialverfahren rostschützend vorbehandelt, anschließend sorgfältig lackiert. Verkleidungen und Kraftstofftank sind geschmackvoll verziert


AUSSTATTUNG

Besonders große schmutzabhaltende Hinter- und Vorderradverkleidungen · Geschlossener Kettenkasten · Solider Gepäckträger mit Doppelklappe · Luftpumpe · Werkzeugbehälter mit Werkzeugsatz · Bequemer Schwingsattel mit heller Gummischlauchdecke · Steuersäulenschloß · Elektrisches Rücklicht mit unsichtbar geführtem Kabel · Moderner geräuschdämpfender Auspufftopf · Alle Blankteile verkupfert, vernickelt und hochglanz verchromt · Eingebautes Tachometer mit Kilometerzähler

SONDERAUSSTATTUNG

Weißwandbereifung 23 x 2"
Verstärkte Bereifung 23 x 2,25"
Sachs-Dreiganggetriebe

Nr. 1041. 7. 57.



Miele
Moped
K 50 S
mit
Sachs-Motor
und
Hinterrad-
schwinge

Eine wichtige Neuerung: geschlossener Kettenkasten.

MOTOR

Fichtel & Sachs Motor 47 ccm mit Pedal-Kickstarter und Ansaugeräuschkämpfer im Vergaser · Bohrung 38 mm · Hub 42 mm · Verdichtung 1:6 · Lichtleistung 6 Volt/17 Watt Wechselstrom · Zweiganggetriebe — vom Lenker schaltbar · Auf Wunsch gegen Mehrpreis Dreiganggetriebe · Kraftstoffnormverbrauch 1,2 l · Zündkerze Bosch W 175 T II S.

FAHRGESTELL

Durchstiegsfreier Oval - Dreirohrrahmen, alle Rahmensweißverbindungen »Arcatom« geschweißt · Teleskopgabel mit progressiver Federkennlinie und großem Federweg · Hinterradschwinge mit Federbeinabstützung · Stabiler Kippständer · Laufräder 23x2, vorn: Vollbremsnabe, hinten: Vollbremsnabe mit Steckachse, verchromte Spezialfelgen · Kraftstofftank 6 Liter, davon 0,7 Liter Reserve · Lenker: Breite 600 mm, Spezialbefestigung, nach allen Seiten verstellbar, moderne polierte Bedienungsarmaturen · Beleuchtung: Scheinwerfer 85 mm Lichtaustritt, Glühlampe 15 Watt, kombinierte Schluß-Rückstrahlerleuchte 2 Watt.

Das **Miele Moped 50 S** wird in den Ausführungen **mittelblau** - **rotbraun** - **schwarz** - mit beige Verzierungen geliefert.

PREIS

für alle Lackierungen

DM 678,-

Auf Wunsch gegen Mehrpreis:

Verstärkte Bereifung 23 x 2,25"	DM 4,50
Weißwandbereifung 23 x 2"	DM 6,00
Sachs-Dreiganggetriebe	DM 30,00