

Miele-Moped K 53



Das neue Miele Leichtmotorrad K 53 für 2 Personen

Mit Sachs-Gebläsemotor 47 ccm, 3,2 PS, Dreiganggetriebe, Kickstarter



Serienmäßige Ausstattung:

Preßschalenrahmen, Schwingenfederung für Vorder- und Hinterrad mit ölgedämpften Federbeinen, Vollbremsnaben, verchromte Stahlfelgen, Ovalscheinwerfer mit Biluxbirne und kombiniertem Abblendschalter, eingebautes Tachometer mit Kilometerzähler, mit Wechselstrom-Schnarre, Steuersäulenschloß, großer lackierter Kraftstoffbehälter mit eingebautem Werkzeugbehälter und verchromter Zierleiste, zweifarbiges Doppelsitzbank, Fußrasten für Sozius, verchromter Kofferträger, Bereifung 23 x 2,50" Motortyp.

Lackierung:

Zweifarbige
cabriograu/delphinblau oder
feuerrot/schwarz

Miele-Moped K 53

Technische Daten

	K 52	K 52 Sport	K 52 / 2 G	K 52 / 2 G Sport	K 53
Motor: Fichtel & Sachs					
Hubraum:	47 ccm	47 ccm	47 ccm	47 ccm	47 ccm
Leistung:	1,6 PS 4500 U/min	1,6 PS 4500 U/min	1,5 PS 4500 U/min	1,5 PS 4500 U/min	3,2 PS 6800 U/min
Lichtleistung:	6 V, 17 W	6 V, 17 W	6 V, 17 W	6 V, 17 W	6 V, 17 W
Getriebe, vom Lenker aus schaltbar:	2-Gang	3-Gang	3-Gang	3-Gang	3-Gang
Rahmen:	Preßschalenrahmen. An beiden Seiten elegant geformte Motor-Abdeckungen mit Zierritter, leicht abzunehmen				
Vorderrad-Federung:	Langarm-Schwinggabel mit ölgedämpfter Federbein-Abstützung				
Hinterrad-Federung:	Ovalrohr-Schwinge mit Federbein-Abstützung				
Laufräder, verchromte Stahlfelgen:	23 x 2,25"	23 x 2,25"	23 x 2,50"	23 x 2,50"	23 x 2,50" extra verstärkt
Bremse vorn:	Vollbremsnabe mit parallel geführtem Bremshebel 120 ϕ				Hinterrad-Brems-
Bremse hinten:	Vollbremsnabe mit Steckachse. Bremse mit Bowdenzug-Betätigung 120 ϕ				betätigung durch Fußhebelbremse
Breite des Lenkers:	600 mm	600 mm	600 mm	Sportlenker 540 mm	600 mm
Kraftstoff-Tank-Inhalt:	7 Liter, davon 0,7 Liter Reserve				8,5 Liter, davon 0,7 Liter Reserve
Kraftstoff-Normverbrauch:	1,2 Liter	1,2 Liter	1,4 Liter	1,4 Liter	2,6 Liter

Ausstattung

Luftpumpe · Steuersäulen-Sicherheitsschloß · Werkzeugbehälter mit reichhaltigem Werkzeugsatz · Elektrisches Rücklicht mit unsichtbar geführtem Kabel · Unterhalb der Rückleuchte vorbereitetes Montagefeld für Versicherungs-Kennzeichen · Geräuschdämpfender Auspuff-Topf · Stabiler Kippständer · Geschlossener Kettenkasten · Eingebautes Tachometer mit Kilometerzähler · Oval-Scheinwerfer 17 W · Durch Bowdenzug betätigte, eingebaute Glocke · Beim Leichtmotorrad K 53 Wechselstromscharre.

	K 52	K 52 Sport	K 52 / 2 G	K 52 / 2 G Sport	K 53
Preise DM	735,-	788,-	898,-	915,-	948,-