

## **Miele-Motorfahrrad Klasse 20**

### **Miele-Motorfahrräder der Klasse 20**

Ausstattungsmerkmale:


- F. & S.-Motor 98 ccm
- Lichtanlage 15 Watt
- federnde Vorderradgabel
- Brennstofftank 7,5 Liter Inhalt
- Kippständer
- Gepäckträger
- vorderes und hinteres Nummernschild
- besonders breite Schutzbleche, vorderes mit Seitenschutz
- Rahmen aus mehrmals kalt nachgezogenem Stahlrohr
- tiefe Motor- und Sattellage
- Drahtbereifung 26 × 2,25 verstärkt
- Speichen 2,5 mm
- kräftige Gummi-Klotzpedale
- Vorderrad-Trommelbremsnabe
- Drehgas
- Innenzughebel
- verstärkte Hinterrad-Torpedo-Bremsnabe
- Farbe schwarz oder grün, gegen Aufpreis rotbraun

Die Herren-Motor-Fahrräder werden auch als Gepäck-Räder geliefert und in diesem Falle entweder mit normalem Gepäckkorb mit feststehenden Seitenwänden oder mit Rohr-Gepäckkorb mit herunterklappbaren Seitenwänden ausgerüstet.

## Miele-Motorfahrrad Klasse 20

### Miele-Motorfahrrad Klasse 20 Modell 420 – Herrenmodell

# Miele



## Miele-Motorfahrrad Klasse 20


**Miele** - Motor - Fahrräder der Klasse 20 haben den bekannten F. & S. - Motor 98 ccm / Lichtanlage 15 Watt / Verstellbares Treilager / Tigergabel mit verstellbaren Lenkerhaltern / Brennstofftank 7 1/2 Ltr. Inhalt / Kippständer / Gepäckträger / Vorderes und hinteres Nummernschild, Rücklicht und Rückstrahler / Besonders breite Schutzbleche, vorderes mit Seitenschutz / Rahmen aus mehrmals kalt nachgezogenem Stahlrohr / Tiefe Motor- und gute Sattellage / Speichen 2,5 mm / Kräftige Gummi-Klotzpedale / Vorderrad-Trommelbremsnabe / Drehgas / Innenzughebel / Verstärkte Hinterrad-Torpedo-Bremsnabe / Ausfallenden / Farbe: Schwarz oder grün, gegen Aufpreis rotbraun.

| K l a s s e 2 0                      |           |       |          |               |            |
|--------------------------------------|-----------|-------|----------|---------------|------------|
| Modell                               | Preis RM. |       |          | Mehrpreis für |            |
|                                      | schwarz   | grün  | rotbraun | elektr. Hupe  | Tachometer |
| 420                                  | 331,—     | 331,— | 336,25   | 9,50          | 16,50      |
| Bereifung 26 x 2,25" Draht verstärkt |           |       |          |               |            |

## Miele-Motorfahrrad Klasse 20

### Miele-Motorfahrrad Klasse 20 Modell 420 – Herrenmodell

# Miele



**Sachs-Motor**

98 ccm

**RM. 331,—**

## Miele-Motorfahrrad Klasse 20

### Modell 420

#### Standard-Ausführung

schwarz oder grün . **RM. 331,—**


rotbraun . . . . **RM. 336,25**

#### Mehrpreis

für elektr. Hupe **RM. 12,—**

für Tachometer **RM. 15,—**

**Bereifung 26 x 2,25 Draht**



## Miele-Motorfahrrad Klasse 20

### Miele-Motorfahrrad Klasse 20 Modell 420 – Herrenmodell in schwarz



**Miele**  
Herren-  
Motorfahrrad  
Sachs-Motor 98 ccm

**Klasse 20**  
**Modell 420**  
Standard-Ausführung  
**schwarz**  
**RM. 331.00**

Mehrpreis  
für elektrische Hupe RM. 9.50  
für Tachometer . . . RM. 16.50

### Miele-Motorfahrrad Klasse 20 Modell 420 – Herrenmodell in grün



**Miele**  
Herren-  
Motorfahrrad  
Sachs-Motor 98 ccm

**Klasse 20**  
**Modell 420**  
Standard-Ausführung  
**grün**  
**RM. 331.00**

Mehrpreis  
für elektrische Hupe RM. 9.50  
für Tachometer . . . RM. 16.50

## Miele-Motorfahrrad Klasse 20

### Miele-Motorfahrrad Klasse 20 Modell 420 – Herrenmodell in rotbraun



**Miele**  
Herren-  
Motorfahrrad  
Sachs-Motor 98ccm  
**Klasse 20**  
**Modell 420**  
Standard-Ausführung  
**rotbraun**  
**RM. 336,25**

Mehrpreis  
für elektrische Hupe RM. 9,50  
für Tachometer . . RM. 16,50

## **Miele-Motorfahrrad Klasse 20**

### **Herren-Motorfahrrad Klasse 20**

Modell Nr. 720, gebaut ca. von 1939 bis 1953

Modell Nr. 721, gebaut ca. von 1950 bis 1952

und

### **Damen-Motorfahrrad Klasse 20**

Modell Nr. 620, gebaut ca. von 1934 bis 1952


Modell Nr. 621, gebaut ca. von 1950 bis 1952

Diese neue Miele-Klasse 20 zeichnete sich durch konstruktive Verbesserungen aus. So war zum Beispiel die Gangschaltung (Seilzugschaltung) bei beiden Modellen in den Lenker integriert. Ein weiteres neues Ausstattungsmerkmal war der einstellbare Schwingungsdämpfer an der Vordergabel.

## Miele-Motorfahrrad Klasse 20

### Miele-Motorfahrrad Klasse 20 Modell 720 – Herrenmodell

# Miele



## Miele-Motorfahrrad Klasse 20

**Miele** - Motor-Fahrräder der Klasse 20 haben den bekannten F. & S.-Motor 98 ccm / Lichtanlage 15 Watt / Verstellbares Tretlager / Tigergabel mit verstellbaren Lenkerhaltern / Brennstofftank 7 1/2 Ltr. Inhalt / Kippständer / Gepäckträger / Vorderes und hinteres Nummernschild, Rücklicht und Rückstrahler / Besonders breite Schutzbleche, vorderes mit Seitenschutz / Rahmen aus mehrmals kalt nachgezogenem Stahlrohr / Tiefe Motor- und gute Sattellage / Speichen 2,5 mm / Kräftige Gummi-Klotzpedale / Vorderrad-Trommelbremsnabe / Drehgas / Innenzughebel / Verstärkte Hinterrad-Torpedo-Bremsnabe / Ausfallenden / Farbe: Schwarz oder grün, gegen Aufpreis rotbraun.

| K l a s s e 2 0                    |           |       |          |               |            |
|------------------------------------|-----------|-------|----------|---------------|------------|
| Modell                             | Preis RM. |       |          | Mehrpreis für |            |
|                                    | schwarz   | grün  | rotbraun | elektr. Hupe  | Tachometer |
| 720                                | 331,—     | 331,— | 336,25   | 9,50          | 16,50      |
| Bereifung 26×2,25" Draht verstärkt |           |       |          |               |            |


Miele-Motorfahrrad Klasse 20

Miele-Motorfahrrad – Modell 1950

# Miele

## *Motor-Fahrrad*

Sachs-Motor 98 ccm



Modell 1950

*Das ideale Verkehrsmittel  
für alle Berufe in Stadt und Land*

## Miele-Motorfahrrad Klasse 20

### Miele-Motorfahrrad – Modell 1950

## Miele Motorfahrräder, ein Begriff für Qualität!

Aus den bisher tausendfach bewährten Modellen sind mit dem neuen verbesserten F. & S.-Motor 1950, 98 ccm, folgende Modelle entwickelt worden, die Leistung, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit in sich vereinen.


### Export-Modell: Klasse 20

(Abbildung Titelseite)

Modell 720 Herren

Modell 620 Damen

Ausführung: Lenker und Lenker-Armaturen, Naben, Felgen, Speichen, Treteurbeln, Auspuffrohr und Schalldämpfer verchromt / Verchromter Scheinwerfer 130 mm Lichtaustritt mit eingebautem Tachometer / Schwingsattel / Elektrisches Horn.



### Normal-Modell: Klasse 21

(Abbildung nebenstehend)

Modell 721 Herren

Modell 621 Damen

Ausführung: Lenker und Treteurbeln verchromt / Lenker-Armaturen aluminium-polirt / Rahmen, Naben und Felgen schwarz lackiert / Speichen verzinkt / Scheinwerfer 130 mm Lichtaustritt / Auspuffrohr matt verchromt / Auspuffkopf schwarz / Starker Motorradsattel / Ballhupe.

**Miele Motorfahrräder** sind unverwüstlich in ihrer Bauart. Bei gesteigerter Leistung und geringem Brennstoffverbrauch sind sie die begehrtesten in Stadt und Land.

**Motor:** Luftgekühlter Zweitakt-Einzyylinder-F. & S.-Motor in gedrungener Bauweise, 98 ccm, Bohrung 48 mm, Hub 54 mm, Verdichtung 1:6, Leistung 3 PS bei 4000 Umdr./Min. / Motorblock mit Spezial-Grauguß-Zylinder und Zylinderkopf aus Spezial-Aluminiumlegierung, Flachkolben, Pleuellwelle und Getriebeteile auf Kugellagern.

**Schmierung:** Kraftstoff-Ölgemisch 25:1 und Getriebe mit Sachs-Motor-Getriebefett.

**Vergaser:** F. & S. Kolbenschieber-Vergaser gewährleistet feinste Zerstäubung und höchste Kraftstoffausnutzung, daher auch geringster Kraftstoffverbrauch von 1,5 Ltr. für 100 km.

**Zündung:** Bosch-Schwungrad-Lichtmagnetzündler, Lichtanlage 6 Volt / 17 Watt.

**Kraftübertragung:** Zwei-Scheiben-Korklamellen-Kupplung, Zwei-Ganggetriebe mit Lenkerschaltung.

**Gesamtübersetzung:** 1. Gang: 1:16,5, 2. Gang: 1:10,2, Rollenkette  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$ , durch Kettenkasten geschützt.

**Hinterrad:** Neuartige Rücktritt-Bremstrommelnahe F. & S. mit Freilauf bewirkt eine sichere und sanfte Bremswirkung. Einfachste Demontage des Hinterrades durch Lösen der Achsmuttern.

**Vorderrad:** Innenbackenbremsnabe F. & S.

**Bereifung:**  $26 \times 2\frac{1}{4}$ "

**Rahmen und Vordergabel:** Bruch- und windungsfester, geschlossener Stahlrohrrahmen, verstellbares Tretlager, getrennte Nachstellmöglichkeit für beide Ketten, Spezial-Ausfallenden für Hinterradbefestigung, Stahlprofilvordergabel mit Parallelogrammfederung und verstellbarem Stoßdämpfer, schwingungsfrei gelagerter, verstellbarer Lenker mit Drehgriff, weich federnder Sattel.

**Kraftstoffbehälter:** Innen verbleit, Inhalt 8,5 Liter, mit Filter und Reservehahn.

**Ausstattung:** Spritzsichere, tiefgezogene Schutzbleche, Werkzeugtrommel mit reichhaltigem Werkzeugsatz, Luftpumpe, Batterie für Standlicht, Hupe, Kippständer.

**Abmessungen:**

| Höhe    | Breite | Länge   | Radstand | Gewicht | Höchstgeschwindigkeit |
|---------|--------|---------|----------|---------|-----------------------|
| 1000 mm | 760 mm | 1990 mm | 1260 mm  | 62 kg   | 60 km/h               |

### Export-Modell: Klasse 20

|            |          |       |          |
|------------|----------|-------|----------|
|            | schwarz  | grün  | rotbraun |
| Herren 720 | DM 690.— | 705.— | 705.—    |
| Damen 620  | DM 720.— | 735.— | 735.—    |

### Normal-Modell: Klasse 21

|  |          |
|--|----------|
| Herren 721   | DM 598.— |
| Damen 621  | DM 628.— |
| (Das Normal-Modell Klasse 21 ist nur in der schwarzen Ausführung lieferbar). |          |

## Miele-Motorfahrrad Klasse 20

### Miele-Motorfahrrad mit Tretkurbel Modell 720 – Herrenmodell

# Miele

## Motorfahrrad mit Tretkurbel

### 98 ccm Sachs-Motor

Modell  
**720**

#### Normale Ausführung:

Lenker mit Armaturen, Federn und Gelenkhebel der Vordergabel sowie Auspuffrohr verchromt / Auspufftopf schwarz lackiert / Vorder- und Hinterradnabe silberfarbig lackiert / Felgen schwarz lackiert mit Linien / Scheinwerfer lackiert / Ballhupe / Trockenbatterie / Verstärkte Blockpedale / Schwingsattel.

#### Export-Ausführung:

Lenker mit Armaturen, Federn und Gelenkhebel der Vordergabel sowie Auspuffrohr und Auspufftopf verchromt / Vorder- und Hinterradnabe und Speichen verchromt / Felgen verchromt / Elektrisches Signalhorn / Akku-Batterie, Gleichrichter und Ladespule / Scheinwerfer mit eingebautem Tachometer, Gehäuse in der Farbe des Rades, mit verchromtem Glashaltering / Verstärkte Blockpedale / Schwingsattel.



#### Normale Ausführung

|        |            |    |
|--------|------------|----|
| Herren | Modell 720 | DM |
| Damen  | Modell 620 | DM |

#### Export-Ausführung

|        |            |    |
|--------|------------|----|
| Herren | Modell 720 | DM |
| Damen  | Modell 620 | DM |

Auf Wunsch gegen Aufpreis:

|   |    |
|---|----|
| 1. Elektrisches Horn .....  | DM |
| 2. Großer schwarzer Scheinwerfer mit eingebautem Tachometer ..... | DM |


Auf Wunsch gegen Aufpreis:

|  |    |
|--|----|
| 1. Scheinwerfer mit voll verchromtem Messinggehäuse und Tachometer ..... | DM |
| 2. Farbige Lackierung .....  | DM |

Besonders gute Straßenlage • Für 2 Personen zugelassen!

## Miele-Motorfahrrad Klasse 20

### Miele-Motorfahrrad mit Tretkurbel Modell 720 – Herrenmodell



# Miele

## Motorfahrrad mit Tretkurbel Motorrad mit Kickstarter

## 720 730

**Motor:** Luftgekühlter Zweitakt-Einzylinder F. & S.-Motor in gedrungener Bauweise, 58 ccm, Bohrung 48 mm, Hub 54 mm, Verdichtung 1:6, Leistung 3 PS bei 4000 Umdr./Min., Motorblock mit Spezial-Grauguß-Zylinder, Zylinderkopf aus Spezial-Aluminium-Legierung / Flachkolben / Kurbelwelle und Getriebewelle auf Kugellagern.

**Schmierung:** Kraftstoff-Ölgemisch 25:1 / Getriebe mit Sachs-Motor-Getriebefett.

**Vergaser:** F. & S.-Kolbenschieber-Vergaser gewährleistet feinste Zerstäubung und höchste Kraftstoffausnutzung, daher auch geringster Kraftstoffverbrauch von 1,5 Ltr. für 100 km.

**Zündung:** Bosch-Schwungrad-Lichtmagnetzündler, Lichtanlage 6 Volt/17 Watt.

**Kraftübertragung:** Zwei-Scheiben-Korklamellen-Kupplung, Zweigang-Getriebe mit Lenkerschaltung / Gesamtübersetzung: 1. Gang: 1:16,85, 2. Gang: 1:10,3, Rollenkette:  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$ ", durch Kettenkasten geschützt.

**Hinterrad:** Modell 720: Neuartige F. & S.-Rücktritt-Bremstrommelnabe / Modell 730: F. & S.-Bremstrommelnabe / Die Naben zeichnen sich durch eine sichere und sanfte Bremswirkung aus / Einfachste Demontage des Hinterrades durch Lösen der Achsmutter.

**Vorderrad:** F. & S.-Bremstrommelnabe.

**Bereifung:** Modell 720 und 620 26 x 2,5" / Modell 730 2,5 x 19".

**Rahmen und Vordergabel:** Bruch- und windungsfester geschlossener Rahmen aus nahtlosem Stahlrohr, mit Temperguß-Verbindungsstellen. (Modell 720 besitzt exzentrisch verstellbares Tretilager, daher getrennte Nachstellmöglichkeit für beide Ketten) / Spezial-Ausfallenden für Hinterrad; Stahlprofil-Vordergabel mit Parallelogrammfederung und verstellbarem Stoßdämpfer; schwingungsfrei gelagerter, einstellbarer Lenker mit Gasdrehgriff und Außenzughebeln.

**Kraftstoffbehälter:** Innen verbleit, Inhalt 8,5 Ltr., mit Filter und Reservestellung.

**Ausstattung:** Der Rahmen ist vor der Emaillierung durch ein Spezialverfahren rosticher gemacht und anschließend dreimal lackiert / Spritz-sichere, tiefgezogene besonders breite Schutzbleche / Werkzeugtrommel mit reichhaltigem Werkzeugsatz / Luftpumpe / Kippständer / Gepäckträger / Schlußlicht mit Sicherung gegen Durchbrennen.


| Abmessungen |            | Sitzhöhe: | Länge:  | Radstand: | Gewicht: | Höchstgeschwindigkeit: |
|-------------|------------|-----------|---------|-----------|----------|------------------------|
| Herren      | Modell 720 | 740 mm    | 1990 mm | 1260 mm   | 62 kg    | 60 km/h                |
| Damen       | Modell 620 | 800 mm    | 1990 mm | 1260 mm   | 62 kg    | 60 km/h                |
| Herren      | Modell 730 | 700 mm    | 1950 mm | 1265 mm   | 81 kg    | 60 km/h                |

## Unverwüstlich in der Bauart • Tausendfach bewährt •

## Miele-Motorfahrrad Klasse 20

### Miele-Motorfahrrad Klasse 20 Modell 620 – Damenmodell

# Miele



## Miele-Motorfahrrad Klasse 20


**Miele** - Motor - Fahrräder der Klasse 20 haben den bekannten F. & S.-Motor 98 ccm / Lichtanlage 15 Watt / Verstellbares Tretlager / Tigergabel mit verstellbaren Lenkerhaltern / Brennstofftank 6 1/2 Ltr. Inhalt / Kippständer / Gepäckträger / Vorderes und hinteres Nummernschild, Rücklicht und Rückstrahler / Besonders breite Schutzbleche, vorderes mit Seitenschutz / Rahmen aus mehrmals kalt nachgezogenem Stahlrohr / Tiefe Motor- und gute Sattellage / Speichen 2,5 mm / Kräftige Gummi-Klotzpedale / Vorderrad-Trommelbremsnabe / Drehgas / Innenzughebel / Verstärkte Hinterrad-Torpedo-Bremsnabe / Ausfallenden / Farbe: Schwarz oder grün, gegen Aufpreis rotbraun.

| K l a s s e 2 0                    |           |       |          |               |            |
|------------------------------------|-----------|-------|----------|---------------|------------|
| Modell                             | Preis RM. |       |          | Mehrpreis für |            |
|                                    | schwarz   | grün  | rotbraun | elektr. Hupe  | Tachometer |
| 620                                | 343,—     | 343,— | 348,25   | 9,50          | 16,50      |
| Bereifung 26×2,25" Draht verstärkt |           |       |          |               |            |

## Miele-Motorfahrrad Klasse 20

### Miele-Motorfahrrad Klasse 20 Modell 620 – Damenmodell

# Miele



**Sachs-Motor**

98 ccm

**RM. 343,—**

## Miele-Motorfahrrad Klasse 20

### Modell 620

#### Standard-Ausführung

schwarz oder grün . **RM. 343,—**


rotbraun . . . . **RM. 348,25**

#### Mehrpreis

für elektr. Hupe **RM. 12,—**

für Tachometer **RM. 15,—**

**Bereifung 26 x 2,25 Draht**



## Miele-Motorfahrrad Klasse 20

### Miele-Motorfahrrad Klasse 20 Modell 620 – Damenmodell in schwarz

**Miele**  
Damen-  
Motorfahrrad  
Sachs-Motor 98ccm  
**Klasse 20**  
**Modell 620**  
Standard-Ausführung  
**schwarz**  
**RM. 343,00**

Mehrpreis  
für elektrische Hupe RM. 9,50  
für Tachometer . . RM. 16,50



A woman wearing a yellow short-sleeved shirt, a white skirt, and a white cap stands next to a black Miele motor bicycle. The bicycle has a license plate that reads 'IX-266362'. The background shows a rural landscape with rolling hills and a few houses.

### Miele-Motorfahrrad Klasse 20 Modell 620 – Damenmodell in grün

**Miele**  
Damen-  
Motorfahrrad  
Sachs-Motor 98ccm  
**Klasse 20**  
**Modell 620**  
Standard-Ausführung  
**grün**  
**RM. 343,00**

Mehrpreis  
für elektrische Hupe RM. 9,50  
für Tachometer . . RM. 16,50



Two women are standing next to two green Miele motor bicycles. The woman on the right is wearing a yellow shirt and a white skirt, while the woman on the left is wearing a striped shirt and a white skirt. The bicycles have license plates that read 'IX-38971' and 'IX-43271'. The background features a half-timbered house with a thatched roof.

## Miele-Motorfahrrad Klasse 20

### Miele-Motorfahrrad Klasse 20 Modell 620 – Damenmodell in rotbraun

**Miele**  
Damen-  
Motorfahrrad  
Sachs-Motor 98 ccm  
  
**Klasse 20**  
**Modell 620**  
Standard-Ausführung  
**rotbraun**  
**RM. 348,25**  
  
Mehrpreis  
für elektrische Hupe RM. 9,50  
für Tachometer . . . RM. 16,50




## Miele-Motorfahrrad Klasse 20

### Miele-Gepäck-Motorfahrrad Klasse 20 Modell 220 und 820

Gebaut ca. von 1936 bis 1940

# Miele



## Miele Gepäck-Motorfahrrad Klasse 20

**Miele**-Motor-Gepäck-Fahrräder der Klasse 20 haben den bekannten F. & S.-Motor 98 ccm / Lichtanlage 15 Watt / Verstellbares Tretlager / Federnde Vordergabel mit verstellbarem Lenkerhalter / Brennstofftank 7 $\frac{1}{2}$  Ltr. Inhalt / Gepäckträger mit Ständer / Vorderes und hinteres Nummernschild, Rücklicht und Rückstrahler / Besonders breite Schutzbleche / Rahmen aus mehrmals kalt nachgezogenem Stahlrohr / Tiefe Motor- und gute Sattellage / Speichen 2,5 mm / Kräftige Gummi-Klotzpedale / Vorderrad-Trommelbremsnabe / Drehgas / Innenzughebel / Verstärkte Hinterrad-Torpedo-Bremsnabe / Ausfallenden / Farbe: Schwarz oder grün, gegen Aufpreis rotbraun.


**Miele**-Gepäck-Motorfahrräder werden entweder mit normalem Gepäckkorb mit feststehenden Seitenwänden oder mit dem Rohr-Gepäckkorb mit herunterklappbaren Seitenwänden ausgerüstet.

| K l a s s e 2 0  |                                |           |                            |
|--|--------------------------------|-----------|----------------------------|
| Modell   | Gepäckkorb                     | Preis RM. | Mehrpreis für elektr. Hupe |
| 220  | mit feststehenden Seiten       | 369,—     | 9,50                       |
| 820  | Rohr-, mit abklappbaren Seiten | 390,—     | 9,50                       |
| Bereifung hinten 26×2,25" — vorn 20×2" Draht verstärkt |                                |           |                            |

## Miele-Motorfahrrad Klasse 20

### Miele-Gepäck-Motorfahrrad Klasse 20 Modell 220 und 820

# Miele



**Sachs-Motor**

98 ccm

**RM. 390,—**

## Miele-Gepäck-Motorfahrrad Klasse 20

| Modell | Gepäckkorb                             | RM.   |
|--------|--|-------|
| 220    | mit<br>feststehenden<br>Seiten         | 369,- |
| 820    | Rohr-<br>mit<br>abklappbaren<br>Seiten | 390,- |

Mehrpr. f. elektr. Hupe RM. 12,-  
 Mehrpr. f. Tachometer RM. 15,-  
 Bereifung 26 x 2,25 Draht



## Miele-Motorfahrrad Klasse 20

### Miele-Motorfahrrad – Daten

# Miele Motorfahrrad / 98 ccm

Das **Miele**-Motorfahrrad hat eine außergewöhnlich gefällige und schnittige Form und erweckt allgemeine Bewunderung. Es erreicht im Dauerbetrieb eine Geschwindigkeit von 50 km. Die **Miele**-Motorfahrräder bewältigen jede normale Steigung im großen Gang ohne Unterstützung durch Mitstreten. Die Möglichkeit, unter Benutzung des kleinen Ganges sehr langsam zu fahren, macht die Räder in besonderer Weise für den Verkehr auf Landwegen und belebten Straßen geeignet. Ein weiterer Vorteil besteht darin, daß die Räder sich beim Versagen der motorischen Kraft (z. B. Benzinmangel oder dergleichen) infolge des eingebauten Treilagers wie gewöhnliche Räder fahren lassen. Der Einzylinder-Zweitakt-Motor hat 48 mm Bohrung und 54 mm Hub / Motorgehäuse aus Aluminium / Zylinder aus Grauguß / Spezial-Kolbenschiebervergaser bewährter Konstruktion mit Haupt- und Leerlaufdüse / Zündung durch einen starken Schwungradmagneten / Zweischeiben-Lamellen-Kupplung / Zweigang-Getriebe / Schaltung mittels Hebels am Benzinbehälter / Eingebaute elektrische Lichtanlage 15 Watt mit abblendbarem Scheinwerfer / Brennstoffverbrauch  $2\frac{1}{2}$  Liter für 100 km / Gemisch aus Markenbenzin und Markenöl / Kolben- und Pleuel-Schmierung aus dem Brennstoffgemisch / Getriebeschmierung mittels Fett / Benzinbehälter  $7\frac{1}{2}$  Liter Inhalt.

## das ideale Verkehrsmittel für alle Berufe

## Miele-Motorfahrrad Klasse 20

### Miele-Motorfahrrad – Ausstattung

**Normale Ausstattung:** Kräftiger Rahmen aus allerbestem, nahtlos gezogenem Stahlrohr / Oberes Rahmenrohr nach der Sattelmuffe hin formenschön gebogen, wodurch eine tiefe, günstige Sattellage erreicht wird / Laufräder 26×2,25" / Drahtbereifung / Rostsichere Speichen 2,5 mm stark / Kurbellager besonderer Konstruktion / Kräftige Gummiklotzpedale / Torpedo-Freilauf- und Vorderradnabe von besonderer, verstärkter Ausführung / Breiter Lenker mit weichen Gummigriffen / Großer und bequemer Elastic-Sattel, einem Motorradsattel ähnlich / Rücklicht / Hochglanz-Emaillierung von besonderer Güte.

#### Herren-Motorfahrrad

**Klasse 20  
Modell 420**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <b>Kassapreis</b> | Ratenpreis |
| <b>RM. 331,—</b>  | RM. 358,15 |

Bei Kauf auf Raten  
Anzahlung RM. 82,75  
und 12 Monatswechsel  
je RM. 22,95

#### Damen-Motorfahrrad

**Klasse 20  
Modell 620**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <b>Kassapreis</b> | Ratenpreis |
| <b>RM. 343,—</b>  | RM. 370,80 |

Bei Kauf auf Raten  
Anzahlung RM. 85,75  
und 12 Monatswechsel  
je RM. 23,75

#### Gepäck-Motorfahrrad

**Klasse 20 / Modell 220**  
mit feststehenden Seiten

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <b>Kassapreis</b> | Ratenpreis |
| <b>RM. 369,—</b>  | RM. 398,85 |

Bei Kauf auf Raten  
Anzahlung RM. 92,25  
und 12 Monatswechsel  
je RM. 25,55

#### Gepäck-Motorfahrrad

**Klasse 20 / Modell 820**  
mit abklappbaren Seiten

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <b>Kassapreis</b> | Ratenpreis |
| <b>RM. 390,—</b>  | RM. 421,60 |

Bei Kauf auf Raten  
Anzahlung RM. 97,50  
und 12 Monatswechsel  
je RM. 27,—

**Mehrpreis** für elektrische Hupe **RM. 9,50**, für Tachometer **RM. 16,50**.

# **Miele Motorfahrrad**

mit Sachs-Motor 98 ccm

Das **Miele-Motorfahrrad** hat eine außergewöhnlich gefällige und schnittige Form und erweckt allgemeine Bewunderung. Es erreicht im Dauerbetrieb eine Geschwindigkeit von 50 km. Die **Miele-Motorfahrräder** bewältigen jede normale Steigung im großen Gang ohne Unterstützung durch Mittreten. Die Möglichkeit, unter Benutzung des kleinen Ganges sehr langsam fahren zu können, macht die Räder in besonderer Weise für den Verkehr auf Landwegen und belebten Straßen geeignet. Ein weiterer Vorteil besteht darin, daß die Räder sich beim Versagen der motorischen Kraft (z. B. Benzinmangel oder dergleichen) infolge des eingebauten Tretlagers wie gewöhnliche Räder fahren lassen.

**Der Einzylinder-Zweitakt-Motor** hat 48 mm Bohrung und 54 mm Hub. · Motorgehäuse aus Aluminium · Zylinder aus Grauguß · Spezial-Kolbenschiebervergaser bewährter Konstruktion mit Haupt- und Leerlaufdüse · Zündung durch einen starken Schwungradmagneten · Zweischeiben-Lamellen-Kupplung · Zweigang-Getriebe · Schaltung mittels Hebels am Benzinbehälter.

**Eingebaute elektrische Lichtanlage** 15 Watt mit abblendbarem Scheinwerfer · Elektrisches Rücklicht mit Rückstrahlerglas.

**Brennstoffverbrauch**  $2\frac{1}{2}$  Liter für 100 km · Gemisch aus Markenbenzin und Markenöl · Kolben- und Pleuelschmierung aus dem Brennstoffgemisch · Getriebe-Schmierung mittels Fett · Benzinbehälter  $7\frac{1}{8}$  Liter Inhalt.

**Normale Ausstattung:** Kräftiger Rahmen aus allerbestem, nahtlos gezogenem Stahlrohr · Oberes Rahmenrohr nach der Sattelmuffe hin formenschön gebogen, wodurch eine tiefe, günstige Sattellage erreicht wird · Laufräder  $26 \times 2,25''$  · Drahtbereifung · Verchromte Felgen · Rostsichere Speichen 2,5 mm stark · Kurbellager besonderer Konstruktion · Kräftige Gummiklotzpedale · Torpedo-Freilauf- und Vorderradnabe in besonderer, verstärkter Ausführung · Breiter Lenker mit weichen Gummigriffen · Großer und bequemer Elastic-Sattel, einem Motorradsattel ähnlich · Rücklicht · Hochglanz-Emaillierung von besonderer Güte.

