

Miele

Wäschereimaschinen
Wasch- und Trockenprogramme

Miele Professional. Immer Besser.



Waschprogramme

Waschmaschinen SmartBiz, Kleine Riesen, octoplus

Baureihe	SmartBiz	Kleine Riesen	Kleine Riesen	Kleine Riesen	octoplus	octoplus
Bezeichnung	PWM 300	PWM 507	PWM 507 Hygiene	PWM 906 PWM 907 PWM 908	PW 5082 XL	PW 6080 XL Vario PW 5105 Vario PWT 6089 XL
Steuerung	DirectSensor	M Select	M Select	M Select	Profiline B Symbole	Profitronic L Vario

Grundprogramme						
Koch-/Buntwäsche	•	•	•	•	•	•
Pflegeleicht	•	•	•	•	•	•
Feinwäsche	•	•	•	•		•
Express / Mini	•	•	•	•	•	•
Frottiertwäsche	•	•		•		•
Oberhemden		•		•		•
Dunkle Wäsche		•		•		•
Jeans		•		•	•	•
Wolle	•	•	•	•		•
Seide		•		•	•	•
Extraspülen		•	•	•		•
Stärken		•		•		•
Maschine reinigen		•	•	•	•	•
Pumpen/Schleudern	•	•	•	•		•
Baumwolle 60° / 40°	•	•		•		•
Baumwolle PRO	•	•	•	•		
Sport						
Sportwäsche/Sport Indoor		•		•		
SportMicrofaser		•		•		
Sportschuhe		•		•		
Hartteile				•		•
Outdoor						
Daunen		•		•		
Outdoor/Sport Outdoor		•		•		•
Imprägnieren		•		•		•
Friseur/Wellness						
Handtücher		•		•		•
Handtücher plus		•		•		•
Umhänge		•		•		•
Hotel						
Bettwäsche	•	•		•		•
Tischwäsche		•		•		•
Küchenwäsche		•		•		•
Heimtextilien						
Gardinen Fein		•		•		•
Gardinen				•		•
Bettware Daunen / Federbetten		•		•		•
Bettware Synthetik		•		•		•
Kopfkissen				•		•
Überdecken				•		

Waschprogramme

Waschmaschinen SmartBiz, Kleine Riesen, octoplus

Baureihe	SmartBiz	Kleine Riesen	Kleine Riesen	Kleine Riesen	octoplus	octoplus
Bezeichnung	PWM 300	PWM 507	PWM 507 Hygiene	PWM 906 PWM 907 PWM 908	PW 5082 XL	PW 6080 XL Vario PW 5105 Vario PWT 6089 XL
Steuerung	DirectSensor	M Select	M Select	M Touch Flex	Profilline B Symbole	Profitronic L Vario

Arbeitstextilien						
Öl/Fett Spezial / Fettverschmutzung		•		•		•
Staub / Mehl Spezial / Mehlverschmutzung		•		•		•
Intensiv Waschen / Arbeitskleidung	•	•		•	•	•
Reinigungstextilien	•					
Desinfektion RKI						
Desinfektion RKI 85° 15 Min		•	•	•		
Desinfektion RKI 70° 10 Min			•	•		
Desinfektion RKI 60° 20 Min		•	•	•		
Desinfektion RKI 40° 20 Min		•	•	•		
Desinfektion GB/Sluice						
Desinfektion 71° / Sluice			•	•		•
Desinfektion 65° / Sluice sensitiv			•	•		•
MRSA			•	•		•
Desinfektion						
Desinfektion 85°			•	•		•
Desinfektion 70°			•	•		•
Desinfektion 60°			•	•		•
Desinfektion 40°			•			•
weiter Programme						
Desinfektion 80°			•	•		
Desinfektion 75°			•	•		
Desinfektion 70°			•	•		
Dental Praxiskleidung 60°			•	•		
WetCare						
WetCare sensitiv				•		•
WetCare Seide				•		•
WetCare intensiv				•		•
WetCare Desinfektion				•		
WetCare Hygiene				•		
PF						
Maschinen-Hygiene				•		•
Sonderprogramme						
Sonderprogramm 1–5				•		•
Feuerwehr						
Masken 70						•
Masken 60						•
Masken 40						•
Schutzkleidung						•
Schutzkleidung + Imprägnieren						•
Schutzkleidung Imprägnieren						•
Reitstall						
Pferdedecken						•
Pferdedecken Wolle						•

Waschprogramme

Waschmaschinen PW 413 PW 418 / Steuerung Profitronic D

Programmplatz	Programm	Grundeinstellung	Einstellbereich (vor Start)
1	Kochwäsche	90°C	kalt - 90°C
2	Buntwäsche	60°C	kalt - 60°C
3	Buntwäsche	50°C	kalt - 50°C
4	Buntwäsche	30°C	kalt - 60°C
5	Pflegeleicht	30°C	kalt - 60°C
6	Feinwäsche	30°C	kalt - 30°C
7	Wolle	30°C	kalt - 30°C
8	Extra Spülen	kalt	-
9	Extra Schleudern	kalt	-
10	Extra Ablauf	kalt	-
11	Stärken	35°C	kalt - 35°C
12	Maschine reinigen	70°C	kalt - 70°C

Waschprogramme

Waschmaschinen PW 811, PW 814, PW 818 / frei programmierbare Steuerung Profitronic M

Grundprogramme/ Programmplatz	Programm	Grundein- stellung
1	Kochwäsche	90°C
2	Buntwäsche	60°C
3	Buntwäsche intensiv	60°C
4	Buntwäsche	30°C
5	Buntwäsche intensiv	30°C
6	Buntwäsche Eco kurz	50°C
7	Pflegeleicht	60°C
8	Pflegeleicht intensiv	60°C
9	Pflegeleicht	30°C
10	Pflegeleicht intensiv	30°C
11	Feinwäsche	30°C
12	Wolle	30°C
13	Handwaschbare Wolle	30°C
14	Extra Spülen	kalt
15	Extra Schleudern	kalt
16	Extra Ablauf	kalt
17	Stärken	35°C
HoReCa/Programmplatz		
18	Bett-/Frottierwäsche	90°C
19	Bett-/Frottierwäsche	60°C
20	Matratzenschonbezüge	60°C
21	Wellness-Frottierwäsche	50/75°C
22	Bademäntel	60°C
23	Küchenwäsche	90°C
24	Tischwäsche	90°C
25	Tischwäsche	60°C
Gardinen/Programmplatz		
26	Gardinen	40°C
Betten/Programmplatz		
27	Federbetten	60°C
28	Federbetten	40°C
29	Synthetikbetten	60°C
30	Synthetikbetten	40°C
31	Naturhaarbetten	25°C
Desinfektion/Programmplatz		
32	Thermische Desinfektion	90°C
33	Thermische Desinfektion RKI	90°C
34	Chemothermische Desinfektion	60°C
35	Chemothermische Desinfektion RKI	90°C
36	Chemothermische Desinfektion	40°C
37	Chemothermische Desinfektion RKI	40°C
38	Inkontinenz	90°C
39	Fäkalwäsche	90°C
Maschine reinigen/Programmplatz		
40	Maschine reinigen	70°C
Gebäudereiniger/Programmplatz		
41	Mopp Standard	60°C
42	Mopp Standard	90°C
43	Mopp Standard + ausrüsten	60°C
44	Mopp Standard + ausrüsten	90°C

Gebäudereiniger/ Programmplatz	Programm	Grundein- stellung
45	Mopp Thermische Desinfektion	90°C
46	Mopp Thermische Desinfektion + ausrüsten	90°C
47	Mopp Chemo-Thermische Desinfektion	60°C
48	Mopp Chemo-Thermische Desinfektion + ausrüsten	60°C
49	Mopp ausrüsten	kalt
50	Mopp intensiv	90°C
51	Mopp Neu	60°C
52	Mopp Neu	90°C
53	Matten	40°C
54	Matten stark verschmutzt	60°C
55	Pads	40°C
56	Pads	60°C
57	Tücher Standard	60°C
58	Tücher Standard + ausrüsten	60°C
59	Tücher Thermische Desinfektion	90°C
60	Tücher Thermische Desinfektion + ausrüsten	90°C
61	Tücher Chemo-Thermische Desinfektion	70°C
62	Tücher Chemo-Thermische Desinfektion + ausrüsten	70°C
63	Tücher ausrüsten	kalt
Feuerwehr/Programmplatz		
64	Schutzkleidung waschen	60°C
65	Schutzkleidung waschen/imprägnieren	60°C
66	Schutzkleidung imprägnieren	40°C
67	Masken	60°C
68	Masken mit Vorwäsche	60°C
69	Schutzbeutel entwässern	kalt
70	CSA	60°C
71	CSA-Spezial	40°C
Textilreiniger/Programmplatz		
72	WetCare sensitiv	25°C
73	WetCare Seide	30°C
74	WetCare intensiv	40°C
Reitstall/Programmplatz		
75	Waschen/Imprägnieren	40°C
76	Spülen/Imprägnieren	40°C
77	Pferdedecken	60°C
78	Pferdedecken	30°C
79	Pferdedecken Wolle	30°C
80	Pferdedecken waschen/imprägnieren	30°C
Sport/Programmplatz		
81	Trikots	40°C
82	Trainingsanzüge	40°C
83	Trainingsanzüge intensiv	40°C
84	Schienenbeschoner	40°C
85	Outdoorbekleidung	40°C
86	Sportbekleidung imprägnieren	40°C
87	Funktionsunterwäsche	40°C
Sonstige/Programmplatz		
88	WRG reinigen	80°C
89	WRG leeren	kalt

Waschprogramme

Waschmaschinen PW 6241, PW 6321 / frei programmierbare Steuerung Profitronic M

Grundprogramme/ Programmplatz	Programm	Grundein- stellung
1	Kochwäsche	90°C
2	Buntwäsche	60°C
3	Buntwäsche intensiv	60°C
4	Buntwäsche	30°C
5	Buntwäsche intensiv	30°C
6	Buntwäsche Eco kurz	50°C
7	Pflegeleicht	60°C
8	Pflegeleicht intensiv	60°C
9	Pflegeleicht	30°C
10	Pflegeleicht intensiv	30°C
11	Feinwäsche	30°C
12	Wolle	30°C
13	Handwaschbare Wolle	30°C
14	Extra Spülen	kalt
15	Extra Schleudern	kalt
16	Extra Ablauf	kalt
17	Stärken	35°C
HoReCa/Programmplatz		
1	Bett-/Frottierwäsche	90°C
2	Bett-/Frottierwäsche	60°C
3	Matratzenschonbezüge	60°C
4	Wellness-Frottierwäsche	50°C
5	Bademäntel	60°C
6	Küchenwäsche	90°C
7	Tischwäsche	90°C
8	Tischwäsche	60°C
Gardinen/Programmplatz		
1	Gardinen	40°C
Betten/Programmplatz		
1	Federbetten	60°C
2	Federbetten	40°C
3	Synthetikbetten	60°C
4	Synthetikbetten	40°C
5	Naturhaarbetten	25°C
Desinfektion/Programmplatz		
1	Thermische Desinfektion	90°C
2	Therm. Desinfektion RKI	90°C
3	Chemotherm. Desinfektion	60°C
4	Chemotherm. Desinf. RKI	60°C
5	Chemotherm. Desinfektion	40°C
6	Chemotherm. Desinf. RKI	40°C
7	Inkontinenz	90°C
8	Fäkalwäsche	90°C
Maschine reinigen/Programmplatz		
1	Maschine reinigen	70°C
Gebäudereiniger/Programmplatz		
1	Mopp Standard	60°C
2	Mopp Standard	90°C
3	Mopp Standard + ausrüsten	60°C
4	Mopp Standard + ausrüsten	90°C
5	Mopp Th. Desinfektion	90°C
6	Mopp Th. Des. + ausrüsten	90°C
7	Mopp Ch.-Th. Desinfektion	60°C
8	Mopp Ch.-Th. Des.+aur.	60°C
9	Mopp ausrüsten	kalt
10	Mopp Intensiv	90°C
11	Mopp Neu	60°C
12	Mopp Neu	90°C
13	Matten	40°C
14	Matten stark verschmutzt	60°C
15	Pads	40°C
16	Pads	60°C
17	Tücher Standard	60°C
18	Tücher Standard+ausrüsten	60°C
19	Tücher Th. Desinfektion	90°C
20	Tücher Th. Des.+ausrüsten	90°C
21	Tücher Ch.-Th. Desinfekt.	70°C

Gebäudereiniger/ Programmplatz	Programm	Grundein- stellung
22	Tücher Ch.-Th. Des.+aur.	70°C
23	Tücher ausrüsten	kalt
Feuerwehr/Programmplatz		
1	Schutzkleidung waschen	60°C
2	Schutzkl. waschen/impreg.	60°C
3	Schutzkleidung impreg.	40°C
4	Masken	60°C
5	Masken mit Vorwäsche	60°C
6	Beutel entwässern	kalt
7	CSA	60°C
8	CSA-Spezial	40°C
Textilreiniger/Programmplatz		
1	WetCare sensitiv	25°C
2	WetCare Seide	30°C
3	WetCare intensiv	40°C
Badimprägnierung/Programmplatz		
1	Waschen/Imprägnieren	40°C
2	Spülen/Imprägnieren	40°C
Reitstall/Programmplatz		
1	Pferdedecken	60°C
2	Pferdedecken	30°C
3	Pferdedecken Wolle	30°C
4	Pferdedecken waschen/imp.	30°C
Sport/Programmplatz		
1	Trikots	40°C
2	Trainingsanzüge	40°C
3	Trainingsanzüge intensiv	40°C
4	Schienbeinschoner	40°C
5	Outdoorbekleidung	40°C
6	Sportbekleidung impreg.	40°C
7	Funktionsunterwäsche	40°C
Sluice/Programmplatz		
1	Sluice Sensitiv	65°C
2	Sluice	71°C
Sonstige/Programmplatz		
1	WRG reinigen	80°C
2	WRG entleeren	kalt
Professional for the home/Programmplatz		
1	Hygiene - Baumwolle weiß	90°C
2	Baumwolle bunt	60°C
3	Baumwolle warm	40°C
4	Baumwolle dunkel	30°C
5	Pflegeleicht	30°C
6	Feinwäsche	30°C
7	Bettwäsche heiß	60°C
8	Bettwäsche warm	40°C
9	Satinbettwäsche	30°C
10	Federdecken & Kopfkissen	60°C
11	Tischwäsche Baumwolle	90°C
12	Tischwäsche Mischgewebe	60°C
13	Waschbare Bettdecken	40°C
14	Handwaschbare Seide	30°C
15	Handwaschbare Wolle	30°C
16	Spülen/Imprägnieren	40°C
17	Einweichen warm	45°C
18	Extra Spülen/Schleudern	kalt
WetCare and Laundry/Programmplatz		
1	WetCare Kunst-/Seide	30°C
2	Oberbekleidung intensiv	50°C
3	Oberbekleidung normal	40°C
4	Daunenjacken	40°C
5	Hemden weiß	60°C
6	Hemden bunt	40°C
7	Leder sensitiv	30°C
8	Leder normal	30°C
9	Einweichen 15 min	kalt
10	Einweichen 30 min	kalt

Waschprogramme

Waschmaschinen PW 6163, PW 6243, PW 6323 / frei programmierbare Steuerung Profitronic M

Grundprogramme/ Programmplatz	Programm	Grundein- stellung
1	Thermische Desinfektion	90°C
2	Therm. Desinfektion RKI	90°C
3	Chemotherm. Desinfektion	60°C
4	Chemotherm. Desinf. RKI	60°C
5	Inkontinenz	90°C
6	Fäkalwäsche	90°C
7	Kochwäsche	90°C
8	Buntwäsche	60°C
9	Buntwäsche intensiv	60°C
10	Buntwäsche	30°C
11	Buntwäsche intensiv	30°C
12	Pflegeleicht	60°C
13	Pflegeleicht intensiv	60°C
14	Pflegeleicht	30°C
15	Pflegeleicht intensiv	30°C
16	Feinwäsche	30°C
17	Wolle	30°C
18	Handwaschbare Wolle	30°C
19	WetCare sensitiv	25°C
20	WetCare Seide	30°C
21	WetCare intensiv	40°C
22	Einweichprogramm	kalt
23	Extra Ablauf	kalt
24	Extra Stärken	35°C
25	Extra Spülen/Schleudern	kalt
26	Extra Schleudern	kalt
27	Extra Übergabe	kalt
28	Arbeitskleidung weiß	60°C
29	Arbeitskleidung bunt	60°C
30	Unterbekleidung weiß	60°C
31	Unterbekleidung bunt	40°C
32	Küchenwäsche	90°C
33	Tischwäsche	90°C
34	Tischwäsche	60°C
35	Bett-/Frottierwäsche	90°C
36	Bett-/Frottierwäsche	60°C
37	Federbetten	60°C
38	Federbetten	40°C
39	Synthetikbetten	60°C
40	Synthetikbetten	40°C
41	Synthetikbetten Desinf.	60°C
42	Naturhaar-Decken, Felle	25°C
43	Gardinen	40°C
44	Mopp Th. Desinfektion	90°C
45	Mopp Ch.-Th. Desinfektion	60°C
46	Schmutzfangmatten	60°C
47	Pads	40°C
48	OP-Kittel	90°C
49	OP-Unterwäsche	60°C
50	Gum. Material Ch-Th. Des.	60°C
51	Gum. Material Niedertemp.	40°C
52	Spülen/Imprägnieren	40°C
53	Waschen/Imprägnieren	40°C

Waschprogramme

Mop Star Waschmaschinen

Baureihe	Kleine Riesen	Kleine Riesen	octoplus	octoplus	Benchmark	Benchmark
Bezeichnung	PWM 506 Mop Star 60	PWM 508 Mop Star 80	PW 5084 XL Mop Star 80	PW 5104 Mop Star 100	PW 413 Mop Star 130	PW 418 Mop Star 180
Steuerung	M Select Mop	M Select Mop	Profiline B Symbole	Profiline B Symbole	Profitronic D	Profitronic D
Trommelvolumen [l]	57	73	80	100	130	180
Beladungsmenge [kg]	6	8	8	10	13	18

Grundprogramme						
Mopp	•	•	•	•	•	•
Mopp plus	•	•	•	•	•	•
Mopp Desinfektion thermisch	•	•	•	•	•	•
Mopp Desinfektion chemothermisch	•	•	•	•	•	•
Mopp intensiv					•	•
Tücher	•	•	•	•	•	•
Tücher plus	•	•				
Tücher Desinfektion thermisch	•	•	•	•	•	•
Tücher Desinfektion chemothermisch	•	•	programmierbar	programmierbar	•	•
Pads	•	•	•	•	•	•
Weitere Standardprogramme						
Mopp neu	•	•	•	•	•	•
Gardinen	•	•	•	•	•	•
Extraspülen	•	•	•	•	•	•
Ablauf/Schleudern	•	•	•	•	•	•
Maschine reinigen	•	•	•	•	•	•
Präparieren Mopp 🍷🍷🍷						
Mopp + Ready To Use	•	•	programmierbar	programmierbar	•	•
Mopp plus + Ready To Use	•	•	programmierbar	programmierbar	•	•
Mopp Desinfektion + Ready To Use thermisch	•	•	programmierbar	programmierbar	•	•
Mopp Desinfektion + Ready To Use chemothermisch	•	•	programmierbar	programmierbar	•	•
Mopp Ready To Use	•	•	•	•	•	•
Präparieren Tücher 🍷🍷🍷						
Tücher + Ready To Use	•	•	programmierbar	programmierbar	•	•
Tücher plus + Ready To Use	•	•	programmierbar	programmierbar		
Tücher Desinfektion + Ready To Use thermisch	•	•	programmierbar	programmierbar	•	•
Tücher Desinfektion + Ready To Use chemothermisch	•	•	programmierbar	programmierbar	•	•
Tücher Ready To Use	•	•	•	•	•	•
Ready To Use						
Mopp + Ready To Use	•	•	•	•		
Mopp Ready To Use	•	•	•	•		
Arbeitstextilien / Special						
Öl / Fett Spezial	•	•				
Staub / Mehl Spezial	•	•				
Intensiv Waschen	•	•	•	•		
Mattenprogramm					•	•
Grundprogramme						
Kochwäsche	•	•	•	•		
Buntwäsche	•	•	•	•	•	•
Pflegeleicht	•	•	•	•		
Express / mini	•	•	•	•		
Gardinen fein	•	•				
Baumwolle PRO	•	•				

Trockenprogramme

Trockner SmartBiz, Kleine Riesen, octoplus

Baureihe	SmartBiz	Kleine Riesen	Kleine Riesen	octoplus	octoplus
Bezeichnung	PDR 300	PDR 507 EL PDR 507 HP	PDR 908 EL PDR 908 HP	PT 5186 XL	PT 7186 XL PWT 6089 XL
Steuerung	DirectSensor	M Select	M Touch Flex	Profiline B Symbole	Profitronic L Vario

Grundprogramme					
Baumwolle	•	•	•		
Baumwolle PRO	•	•	•		
Koch-/Buntwäsche	•	•	•	•	•
Pflegeleicht	•	•	•	•	•
Express	•	•	•		
Feinwäsche	•	•	•		•
Oberhemden		•	•		•
Jeans		•	•		•
Wolle	•	•	•		•
Seide		•	•		•
Frottierwäsche	•	•	•		•
Glätten		•	•		•
Schonglätten	•				
Automatic	•	•	•		•
Microfaser	•	•	•		
Zeitprogramm warm / Lüften warm	•		•	•	•
Zeitprogramm kalt / Lüften kalt		•	•	•	•
Korb Koch-/Buntwäsche		•	•		•
Korb sensitiv			•		•
Sport					
Sportwäsche		•	•		
Outdoor		•	•		•
Imprägnieren		•	•		•
Reaktivierung			•		•
Heimtextilien					
Kopfkissen					•
Bettware Daunen		•	•		•
Bettware Synthetik		•	•		•
Naturhaarbett					•
Großtextilien		•	•		
Hygiene					
Baumwolle Hygiene		•	•		
Pflegeleicht Hygiene		•	•		
Zeitprogramm warm Hygiene		•	•		
Wetcare					
WetCare sensitiv			•		•
WetCare Seide			•		•
WetCare intensiv			•		•
Sonderprogramme					
Sonderprogramme 1–5			•		•
Flachwäsche					
Koch-/Bunt 25%RF			•		
Koch-/Bunt 40%RF			•		
Pflegeleicht 20%RF			•		
WS einfach					
Zeitprogramm Temperatur hoch			•		
Zeitprogramm Temperatur mittel			•		
Zeitprogramm Temperatur niedrig			•		
Zeitprogramm Temperatur kalt			•		
Feuerwehr					
Atemschutzmasken					•
Schutzkleidung					•
Schutzkleidung Imprägnieren					•
Reitstall					
Pferdedecken					•
Pferdedecken Wolle					•

Trockenprogramme

Trockner PT 8253, PT 8333, PT 8403, PT 8503, PT 8803 / PT 8257, PT 8337, PT 8407

Baureihe		PT 8253, 8333, 8403,8503,8803	PT 8257, 8337, 8407
Steuerung	Trockenstufe Restfeuchte (%)	Steuerung Profitronic B plus	Steuerung frei programmierbare Profitronic M

Grundprogramme			
Koch/Bunt trocken plus	0	●	●
Koch/Bunt trocken	0	●	●
Koch/Bunt feucht	20	●	●
Koch/Bunt feucht	25	●	●
Koch/Bunt feucht	40	●	●
Pflegeleicht trocken	0	●	●
Pflegeleicht feucht	10	●	●
Pflegeleicht feucht	20	●	●
Wolle		●	●
Feinwäsche	20	●	●
Zeitprogramm kalt		●	●
Zeitprogramm warm		●	●
Imprägnieren			●
Outdoor			●
Betten			
Federbetten			●
Synthetikbetten			●
Naturhaarbetten			●
Gebäudereiniger			
Mopp			●
Microfaser			●
Tücher			●
Feuerwehr			
Atenschutzmasken			●
Schutzkleidung			●
Schutzkleidung imprägnieren			●
Wetcare			
WetCare sensitiv			●
WetCare Seide			●
WetCare intensiv			●
Reitstall			
Pferdedecken			●
Pferdedecken mit Wolle			●
Professional for the home			
Baumwolle weiß trocken+			○
Baumwolle weiß trocken+			○
Baumwolle bunt			○
Baumwolle dunkel			○
Pflegeleicht			○
Feinwäsche			○
Bettwäsche			○
Jersey-Bettwäsche			○
Satin-Bettwäsche			○
Federdecken&Kopfkissen			○
Waschbare Bettdecken			○
Tischwäsche Baumwolle			○
Tischwäsche Mischgewebe			○
Outdoor			○
Finish Seide			○
Finish Wolle			○
Imprägnieren			○
Lüften warm			○
Lüften kalt			○
Glätten			○
Jeans			○
Oberhemden			○
Frottierwäsche			○
Reaktivierung			○
Automatic			○

Deutschland

Miele & Cie. KG
Vertriebsgesellschaft Deutschland
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Postfach, 33325 Gütersloh
info@miele-professional.de
www.miele-professional.de

Vertrieb und Service

Telefon +49 (0)800 22 44 644
Telefax +49 (0)800 33 55 533
Mo.–Fr. 8:00–17:30 Uhr

Italien

Miele Italia S.r.l.
Umfahrungsstraße 27
39057 Eppan (BZ)
Telefon +39 (0)471 666319
info@miele-professional.it
www.miele-professional.it

Luxemburg

Miele S.à r.l.
20, rue Christophe Plantin
2339 Luxembourg-Gasperich
Telefon +352 4971125
Telefax +352 4971139
infoflux@miele.lu

Österreich

Miele Gesellschaft m.b.H.
Mielestraße 1, 5071 Wals bei Salzburg
Telefon +43 (0)50 800420
Telefax +43 (0)50 80081429
vertrieb-professional@miele.at
www.miele.at/professional

Werkkundendienst

Telefon +43 (0)50 800 390
kundendienst@miele.at

Schweiz

Miele AG
Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach
Telefon +41 (0)56 4172751
Telefax +41 (0)56 4172469
info.mieleprofessional@miele.ch
www.miele-professional.ch

Werkkundendienst

Telefon +41 (0)800 55 16 70

Immer besser

Seit 1899 handelt Miele als familiengeführtes Unternehmen nach einer klaren Philosophie: Immer besser. Dieser umfassende Anspruch legt den Grundstein für sprichwörtliche Qualität, Nachhaltigkeit und die Innovationskraft einer Marke „Made in Germany“. Ein Versprechen, das professionellen Anwendern die Gewissheit gibt, sich für das richtige Produkt entschieden zu haben.

Ausgezeichnet

Kompromisslose Zuverlässigkeit bei Produkten und Service ist der Grund, warum Anwender regelmäßig Miele zur besten und vertrauenswürdigsten Marke wählen. Renommierete Auszeichnungen wie der MX Award, die iF und reddot Design Awards und der Deutsche Nachhaltigkeitspreis belegen die herausragende Stellung von Miele auch im Hinblick auf Design, Qualitätsmanagement und Ressourcenschonung.

Kompetent

Miele Professional entwickelt und produziert seit Jahrzehnten mit sehr großer Fertigungstiefe hochwertige Wäschereimaschinen, Spülmaschinen, Reinigungs- und Desinfektionsgeräte sowie Sterilisatoren. Sorgfältig abgestimmtes Zubehör, umfassende Beratungsleistungen und der reaktionsstarke Miele Werkkundendienst erlauben es, mit den Maschinen jederzeit ein Optimum an Leistung und Wirtschaftlichkeit zu erzielen.

Miele Professional im Internet

- Ausführliche Informationen zu technischen Daten, Ausstattungen und Zubehör
- Prospekte zu allen Produktgruppen und Anwenderbereichen zum Download
- Anschauliche Darstellungen, Anleitungen und Produktpräsentationen im YouTube Channel