

Miele



Kulinarische Genüsse im Handumdrehen.
Die Aktions-Backöfen H 7260 B/BP* von Miele.

Miele. Immer Besser.

Produkt-Highlights für Aktions-Backöfen H 7260 B/BP*



* Aktionszeitraum: 01.01.2020 bis 31.12.2020

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7260 B*	H 7260 BP*
Bauform und Design		
Einbau-Backofen	●	●
Betriebsarten		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●	●/●/●/-
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/-	●/●/-
Grill/Grill Klein/Umluftgrillen	●/-/●	●/-/●
Klimagaren	-	-
Automatikprogramme	über 25	über 25
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	●/-	●/-
Bedienkomfort		
Display	DirectSensor S	DirectSensor S
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●
MultiLingua	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/-/●	●/-/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/●	-/●
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	●	●
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	●	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	●
Katalysator beheizt/unbeheizt	-/-	-/●
CleanGlass-Tür	●	●
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16/1	3,6/230/16/1
Mitgeliefertes Zubehör		
Backblech mit PerfectClean	1	1
Universallech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/1/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1 Paar/-	-/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1 Paar/-	-/1 Paar
Kochbuch	●	●
Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. MwSt.		
Obsidianschwarz	M.-Nr. 11435240 1.299,-	M.-Nr. 11435270 1.599,-
Edelstahl CleanSteel	M.-Nr. 11115800 1.299,-	M.-Nr. 11115810 1.599,-
Graphitgrau	M.-Nr. 11435260 1.299,-	M.-Nr. 11435290 1.599,-
Brilliantweiß	M.-Nr. 11435250 1.299,-	M.-Nr. 11435280 1.599,-



Pflegekomfort

Miele bietet Ihnen zwei verschiedene Möglichkeiten, die Reinigung so einfach wie möglich zu gestalten: Bei PerfectClean ist der Garraum Ihres Backofens mit einer einzigartigen Antihafveredelung versehen. Pyrolyse sorgt bei hohen Temperaturen dafür, dass sämtliche Speiserückstände im Garraum zu Asche zerfallen und sich restlos von den Oberflächen lösen.



FlexiClip-Vollauszüge

Durch Vollauszüge lassen sich Backbleche, Back- und Bratroste sowie Gourmet-Bräter vollständig aus dem Garraum herausziehen und werden in jeder Position sicher gehalten. So kann z. B. ein Braten bequem übergossen oder Gargut leicht gewendet werden.



Automatikprogramme

Mit den elektronisch geregelten Programmen können Sie ganz bequem eine Vielzahl verschiedener Speisen automatisch zubereiten. Ob Sie einen Kuchen backen oder Geflügel garen – Sie müssen weder die Betriebsart noch die Temperatur oder Dauer auswählen.