

Miele




Einfach guten
Kaffee genießen.

Miele. Immer Besser.



Jetzt
CM6/CM7
mit
Preisvorteil
von bis zu
100 €*!

*auf die UVP im Aktionszeitraum 01.01.2018 bis 28.02.2018,
nur im teilnehmenden Fachhandel oder im Miele Online-Shop



Freuen Sie sich auf Ihren Lieblingskaffee: Miele Stand-Kaffeefullautomaten sorgen für pures Kaffeevergnügen. Tasse für Tasse. Genießen Sie auf Knopfdruck köstliche Kaffeekreationen und entdecken Sie unser Modell CM 7500 mit selbstständiger, vollautomatischer Entkalkung.

Guter Geschmack wird jetzt belohnt!
Jetzt CM6 oder CM7 kaufen und von einem Preisvorteil bis zu 100 € profitieren!

Sparen Sie*:
CM 7300 oder CM 7500 = 100 €
CM 6150 oder CM 6350 = 50 €
(auch Sondermodell BlackEdition)

*auf die UVP im Aktionszeitraum 01.01.2018 bis 28.02.2018, nur im teilnehmenden Fachhandel oder im Miele Online-Shop

Einfach guten Kaffee genießen mit den Miele Kaffeefullautomaten.



Perfektes Aroma ist kein Zufall.

Um gleichbleibenden Kaffeegenuss zu garantieren, mahlt das Kegelmahlwerk aus Edelstahl jede Bohne gleichmäßig und besonders aromaschonend. Das AromaticSystem vermischt Kaffee und Wasser optimal, indem es sich während des Brühvorgangs ausdehnt. Ein perfektes Zusammenspiel für intensives Aroma und weniger Bitterstoffe.



Black Edition N°1 Auf die Bohne kommt es an.

Traditionell von Hand und besonders schonend geröstet, bilden vier sortenreine Arabica Bohnen aus Südamerika die perfekt auf Miele Kaffeefullautomaten abgestimmte Black Edition N°1. Miele's hauseigener Kaffee mit Fairtrade-Siegel, Bio-Zertifikat und einem unverwechselbaren Aroma.

Für jede Situation das richtige Gerät.

Die Miele Standgeräte können Sie praktisch überall in Ihrer Küche aufstellen – oder auch im Wohnzimmer, im Wintergarten, wo immer Sie auf Knopfdruck duftenden Kaffee genießen wollen. Bei Miele haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Größen und Designvarianten. Hier finden Sie den perfekten Kaffeefullautomaten – immer in bester Qualität.



Der CM7

Der Miele CM7 mit CM Touch Bedienung ist für Genießer gemacht – genau wie sein Design. Die puristische Form und hohe Materialqualität machen den CM7 zu einem Schmuckstück in Küche und Büro. Er ist in edlem Obsidianschwarz und Brillantweiß erhältlich.

Der CM6

Der CM6 mit Direct-Sensor Bedienung überzeugt durch elementare Formen-sprache. Das markante Design wird durch die farbige Kontur betont. Wählen Sie zwischen den Farben Obsidianschwarz, Lotosweiß und Graphitgrau.



Der CM5

Neue Form. Neue Farben. Neue Vielfalt: Von Obsidianschwarz und Graphitgrau über Brombeerrot bis hin zur PearlFinish-Veredelung in Graphitgrau und Roségold. Das außergewöhnliche und kompakte Design des CM5 überzeugt in jedem Küchenumfeld.



Die Highlights der Miele Stand-Kaffeefullautomaten



Vollendeter Kaffeegenuss

Wenn alle Komponenten eines Kaffeefullautomaten so perfekt aufeinander abgestimmt sind, dass das Ergebnis nicht einfach ein Getränk, sondern ein wahres Geschmackserlebnis ist, dann ist es Miele.



Einfache Handhabung

Sowohl Einsteigern als auch Profis bieten die Miele Kaffeefullautomaten eine einfache Bedienung. Die selbsterklärende Touch-Bedienung ermöglicht die leichte Auswahl vieler Spezialitäten.

Abb. beispielhaft am CM 5300



Leichte Reinigung

Gerätehygiene leicht gemacht: entnehmbare Komponenten und automatische Reinigungsprozesse garantieren Sauberkeit.

OneTouch for Two

Im Einzel oder Doppel: OneTouch for Two ermöglicht die zeitgleiche Zubereitung von zwei köstlichen Kaffeespezialitäten mit einem einfachen Knopfdruck.

Abb. beispielhaft am CM 7500



Perfekter Milchschaum

Im Handumdrehen: Heiße Milch oder cremigen Milchschaum direkt in Tasse, Glas oder separates Kannchen füllen.



Genießerprofile

Freie Wahl: beim CM 5500 bis zu 2, beim CM6 bis zu 4 und beim CM7 bis zu 10 individuelle Genießerprofile für Ihr persönliches Kaffeeerlebnis einstellen.

Abb. beispielhaft am CM 7500



Weitere Highlights der Miele CM7



**AutoDescale
beim CM 7500***
Keine Arbeit mit
Entkalken: Der CM
7500 entkalkt selbst-
ständig dank paten-
tierter* AutoDescale-
Funktion.

* Patent: EP2705783B1,
US201400060338A1

CupSensor*
Idealer Abstand: Der
CupSensor erkennt
die Höhe der Tasse
und bringt den
Zentralauslauf in die
richtige Position.

*Patent: EP2454976B1



CM Touch
Genuss-Tipps: Durch
Fingertippen steuern
Sie den CM7 auf dem
selbsterklärenden CM
Touch-Display einfach
und schnell.

Coffee & Tea
Vielfalt für Genießer:
20 Tee- und Kaffee-
spezialitäten bereitet
der CM7 auf perfekte
Weise zu.
Vollautomatisch.



Gerätefarben CM 5300 / CM 5500



Obsidianschwarz



Brombeerrot



Graphitgrau



Roségold PearlFinish



Graphitgrau PearlFinish

Ausstattungsübersicht CM5



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CM 5300	CM 5500
Design		
Display	DirectSensor	DirectSensor
Getränkespezialitäten		
Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto/Long black	●/●/●/●/-	●/●/●/●/-
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	●/●/-/-	●/●/-/-
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano	●/-/-/-	●/-/-/-
Heißwasser/Heiße Milch/Milchschaum	-/●/●	●/●/●
Grüner-/Schwarzer-/Kräuter-/Früchte Tee	-/-/-/-	-/-/-/-
Genussvorteile		
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung	●/●	●/●
Aromaschonendes Edelstahl-Kegelmahlwerk	●	●
Zweite Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	●	●
Genießerprofile programmierbar	-	2
Mahlgrad einstellbar/Mahlmenge programmierbar	●/●	●/●
Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	●/●	●/●
Vorbrühen/Milchmenge/Milchschaummenge programmierbar	●/●/●	●/●/●
Kaffee-/Teekannenfunktion	●/-	●/-
Bedienkomfort		
Individuelle Sprachauswahl/Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/-/-	●/-/-
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8,0 – 13,5	8,0 – 13,5
Fassungsvermögen Kaffeebohnen-Behälter in g	200	200
Fassungsvermögen Restbehälter in Stück	6	6
Fassungsvermögen Wassertank in l	1,3	1,3
Einschaltzeit programmierbar/Ausschaltzeit programmierbar	-/-	-/-
Stand-by-Zeit programmierbar/Uhrzeitspeicher in h	●/-	●/-
Pflegekomfort		
Komfortable Reinigungsprogramme/ComfortClean	●/●	●/●
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	●	●
Entnehmbare Milchleitung/Brüheinheit	●/●	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	●	●
Sicherheit		
Inbetriebnahmesperre	●	●
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	240 x 360 x 460	240 x 360 x 460
Mitgeliefertes Zubehör		
Edelstahl-Thermo-Milchbehälter	-	-
Entkalkungstabletten/Reinigungstabletten/Miele Kaffee	●/●/●	●/●/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Obsidianschwarz	799,-	-
Brombeerrot	799,-	-
Graphitgrau	799,-	-
Roségold PearlFinish	-	899,-
Graphitgrau PearlFinish	-	899,-

Gerätefarben CM 6150



Graphitgrau



Lotosweiß



Obsidianschwarz

Gerätefarben CM 6350



Graphitgrau



Lotosweiß



Obsidianschwarz



Aktionsmodell BlackEdition in Mattschwarz

Das Aktionsmodell CM 6350 BlackEdition überzeugt nicht nur im modernen, mattschwarzen Design – hierzu gibt es einen Gutschein über 2 kg Miele Kaffee Black Edition N°1 und eine hochwertige Isolierkaffeekanne.

Ausstattungsübersicht CM6



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CM 6150
Design	
Display	DirectSensor
Getränkesspezialitäten	
Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto/Long black	●/●/●/●/-
Cappuccino/Cappuccino Italiano/Caffè latte/Café au lait	●/-/●/-
Latte Macchiato/Espresso macchiato/Flat white/Café Americano	●/-/-/-
Heißwasser/Heiße Milch/Milchschaum	-/●/●
Grüner-/Schwarzer-/Kräuter-/Früchte Tee	-/-/-/-
Genussvorteile	
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung	●/●
Aromaschonendes Edelstahl-Kegelmahlwerk	●
Zweite Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	●
Genießerprofile programmierbar	4
Kaffee Kannen-/Teekannenfunktion	●/-
Bedienkomfort	
Individuelle Sprachauswahl/Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/-/-
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8,0 – 14,0
Beheizte Tassenabstellfläche	-
BrilliantLight/ComfortDoor/Versteckter Türgriff	-/-/-
Fassungsvermögen Kaffeebohnen-Behälter in g	300
Fassungsvermögen Restebehälter in Stück	10
Fassungsvermögen Wassertank in l	1,8
Einschaltzeit und Ausschaltzeit programmierbar	●
Stand-by-Zeit programmierbar/Uhrzeitspeicher in h	●/-
Expertenmodus/DoubleShot/CupSensor	-/-/-
Pflegekomfort	
Komfortable Reinigungsprogramme/ComfortClean	●/●
AutoDescale-Funktion (automatische Entkalkung)	-
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	●
Entnehmbare Milchleitung/Brüheinheit	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	●
Technische Daten	
Gerätemaße in mm (B x H x T)	251 x 359 x 427
Mitgeliefertes Zubehör	
Edelstahl-Thermo-Milchbehälter	-
Entkalkungstabletten/Reinigungstabletten/Entkalkungskartusche	●/●/-
Kaffeeelöffel für Pulverkaffee/Miele Kaffee 250g	●/●
Farben	
Obsidianschwarz/Graphitgrau/Lotosweiß/Brillantweiß	●/●/●/-
Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.	999,- €
Preisvorteil	50,- €
UVP inkl. MwSt. und Preisvorteil	949,- €

Typ-/Verkaufsbezeichnung	CM 6350	CM 6350 BlackEdition
Design		
Display	DirectSensor	DirectSensor
Getränkesspezialitäten		
Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto/Long black	●/●/●/●/-	●/●/●/●/-
Cappuccino/Cappuccino Italiano/Caffè latte/Café au lait	●/-/●/-	●/-/●/-
Latte Macchiato/Espresso macchiato/Flat white/Café Americano	●/-/-/-	●/-/-/-
Heißwasser/Heiße Milch/Milchschaum	●/●/●	●/●/●
Grüner-/Schwarzer-/Kräuter-/Früchte Tee	-/-/-/-	-/-/-/-
Genussvorteile		
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung	●/●	●/●
Aromaschonendes Edelstahl-Kegelmahlwerk	●	●
Zweite Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	●	●
Genießerprofile programmierbar	4	4
Kaffee Kannen-/Teekannenfunktion	●/-	●/-
Bedienkomfort		
Individuelle Sprachauswahl/Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/-/-	●/-/-
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8,0 – 14,0	8,0 – 14,0
Beheizte Tassenabstellfläche	●	●
BrilliantLight/ComfortDoor/Versteckter Türgriff	●/-/-	●/-/-
Fassungsvermögen Kaffeebohnen-Behälter in g	300	300
Fassungsvermögen Restebehälter in Stück	10	10
Fassungsvermögen Wassertank in l	1,8	1,8
Einschaltzeit und Ausschaltzeit programmierbar	●	●
Stand-by-Zeit programmierbar/Uhrzeitspeicher in h	●/-	●/-
Expertenmodus/DoubleShot/CupSensor	-/-/-	-/-/-
Pflegekomfort		
Komfortable Reinigungsprogramme/ComfortClean	●/●	●/●
AutoDescale-Funktion (automatische Entkalkung)	-	-
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	●	●
Entnehmbare Milchleitung/Brüheinheit	●/●	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	●	●
Technische Daten		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	251 x 359 x 427	251 x 359 x 427
Mitgeliefertes Zubehör		
Edelstahl-Thermo-Milchbehälter	●	●
Entkalkungstabletten/Reinigungstabletten/Entkalkungskartusche	●/●/-	●/●/-
Kaffeeelöffel für Pulverkaffee/Miele Kaffee 250g	●/●	●/●
Farben		
Obsidianschwarz/Graphitgrau/Lotosweiß/Brillantweiß/BlackEdition	●/●/●/-	-/-/-/-●
Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.	1.199,- €	1.249,- €
Preisvorteil	50,- €	50,- €
UVP inkl. MwSt. und Preisvorteil	1.149,- €	1.199,- €

Gerätefarben CM 7300 / CM 7500



CM 7300: Obsidianschwarz



CM 7300: Brillantweiß



CM 7500: Obsidianschwarz



CM 7500: Brillantweiß

Ausstattungsübersicht CM7



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CM 7300	CM 7500
Design		
Display	C Touch	C Touch
Getränkesspezialitäten		
Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto/Long black	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●
Cappuccino/Cappuccino Italiano/Caffè latte/Café au lait	●/●/●/●	●/●/●/●
Latte Macchiato/Espresso macchiato/Flat white/Café Americano	●/●/●/●	●/●/●/●
Heißwasser/Heiße Milch/Milchschaum	●/●/●	●/●/●
Grüner-/Schwarzer-/Kräuter-/Früchte Tee	●/●/●/●	●/●/●/●
Genussvorteile		
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung	●/●	●/●
Aromaschonendes Edelstahl-Kegelmahlwerk	●	●
Zweite Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	●	●
Genießerprofile programmierbar	10	10
Kaffeekannen-/Teekannenfunktion	●/●	●/●
Bedienkomfort		
Individuelle Sprachauswahl/Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/●/●	●/●/●
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8,0 – 16,0	8,0 – 16,0
Beheizte Tassenabstellfläche	●	●
BrilliantLight/ComfortDoor/Versteckter Türgriff	●/–/–	●/–/–
Fassungsvermögen Kaffeebohnen-Behälter in g	500	500
Fassungsvermögen Restebehälter in Stück	14 – 16	14 – 16
Fassungsvermögen Wassertank in l	2,2	2,2
Einschaltzeit und Ausschaltzeit programmierbar	●	●
Stand-by-Zeit programmierbar/Uhrzeitspeicher in h	●/●	●/●
Expertenmodus/DoubleShot/CupSensor	●/●/●	●/●/●
Pflegekomfort		
Komfortable Reinigungsprogramme/ComfortClean	●/●	●/●
AutoDescale-Funktion (automatische Entkalkung)	–	●
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	●	●
Entnehmbare Milchleitung/Brüheinheit	●/●	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	●	●
Technische Daten		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	311 x 397 x 445	311 x 397 x 445
Mitgeliefertes Zubehör		
Edelstahl-Thermo-Milchbehälter	●	●
Entkalkungstabletten/Reinigungstabletten/Entkalkungskartusche	●/●/–	–/●/●
Kaffeelöffel für Pulverkaffee/Miele Kaffee 250g	–/●	–/●
Farben		
Obsidianschwarz/Graphitgrau/Lotosweiß/Brillantweiß	●/–/–/●	●/–/–/●
Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.	1.799,- €	2.199,- €
Preisvorteil	100,- €	100,- €
UVP inkl. MwSt. und Preisvorteil	1.699,- €	2.099,- €

Zubehör für Stand-Kaffeevollautomaten



Entkalkungstabletten 6 Stück

Für Backöfen sowie Herde mit Klimagaren, Kaffeevollautomaten und Dampfgarer

- Gründliche Entfernung von Ablagerungen und Verkalkungen
- Höchst effektive und dabei material-schonende Entkalkung
- Abgestimmte Formulierung – Spezielle Miele Rezeptur
- Keine Rückstände von Chemie nach Entkalkung

M.-Nr. 10.178.330
€ 16,95* (1 St = € 2,83)



Entkalkungskartusche

Zur automatischen Entkalkung von Miele Kaffeevollautomaten

- Gründliche Entfernung von Ablagerungen und Verkalkungen
- Höchst effektive und dabei material-schonende Entkalkung
- Ganz ohne manuellen Aufwand
- Keine Rückstände von Chemie nach Entkalkung
- Die Kartusche hält ca. 1 Jahr

M.-Nr. 10.224.080
€ 59,95*



Isolierbehälter Edelstahl MB-CM

Für seidig cremigen Milchschaum

- Für alle Miele Stand-Kaffeevollautomaten CM
- Hält die Milch kühl – für die Zubereitung von perfektem Milchschaum
- Füllvolumen 0,5 l
- Höhe ca. 23 cm

M.-Nr. 7953690 € 46,90*



Isolierkanne 1,0 l CJ 1

Für Miele Kaffeevollautomaten

- CVA und CM mit Kaffeekannenfunktion
- Hochwertiger Edelstahl, poliert
- Einfache Reinigung durch komplett abnehmbaren Deckel
- Unzerbrechlicher vakuumgepumpter Toptherm Isolierkörper
- Komfortabler Aroma-Schiebedeckel
- Direktes Brühen ohne Umfüllen vom Kaffeeautomaten in die Kanne

M.-Nr. 10694310 € 85,00*



Reinigungstabletten 10 Stück

Für Kaffeevollautomaten, garantiert Kaffeegenuss auf höchstem Niveau

- Zur gründlichen Entfernung von Kaffeeölen und Kaffeerückständen
- Höchst effektive und dabei material-schonende Reinigung
- Abgestimmte Formulierung – Spezielle Miele Rezeptur

M.-Nr. 10.270.530
€ 16,95* (1 Stück = € 1,70)



Reiniger für Milchleitungen 100 Stück

Für hygienisch saubere Milchleitungen in den Kaffeevollautomaten

- Höchst effektive und dabei material-schonende Reinigung
- Einfache Dosierung dank vorportionierter Sticks
- Entfernt restlos Milcheiweiß und -fette
- Abgestimmte Formulierung – Spezielle Miele Rezeptur

M.-Nr. 10.180.270
€ 29,95* (1 Stück = € 0,30)

*Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

05241 89-0

info@miele.de

miele.de

Zentrale 05241 89-0

Miele Kundenservice für Hausgeräte

0800 22 44 666 (gebührenfrei)

Wir sind für Sie da:

**Technikertermin Werkkundendienst,
Beratung und Informationsanforderung,
Ersatzteile und Installationsmaterial**

Mo. - Fr. 8:00 - 20:00 Uhr

Sa. + So. 9:00 - 20:00 Uhr

Weitere Prospekte finden Sie unter:

miele.de/Informationsanforderung

Miele Online-Shop

online-shop@miele.de

shop.miele.de

Miele Events

events@miele.de

miele.de/events



facebook.com/Miele.de



youtube.com/MieleDeutschland

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99591249

Das Papier dieses Prospekts ist 100 % chlorfrei gebleicht.

© Miele & Cie. KG, Gütersloh / M.-Nr. 10 894 820 / MMS 17-1570

Änderungen vorbehalten / 01/18