

Miele



- Baumwolle
- Baumwolle
- Pflegeleicht
- Feinwäsche
- Wolle
- Oberhemden

Für Menschen mit Sehbehinderungen **Miele Waschmaschine GuideLine**

Miele. Immer Besser.





Miele GuideLine – Barrierefreie Waschmaschine

Eigenständigkeit und Komfort bedeuten Lebensqualität. Unter dieser Prämisse hat Miele gemeinsam mit sehbehinderten und blinden Menschen die Waschmaschine GuideLine entwickelt. Die Bedienung des Geräts ist speziell auf die besonderen Bedürfnisse abgestimmt und wurde durch den Einsatz akustischer Signale sowie haptischer Elemente vereinfacht. Auf der Bedienblende und dem Drehwahlschalter befinden sich erhabene Linien und Symbole, die einfach ertastet werden können und sicher durch die Einstellungen führen. Zusätzlich wird jede Eingabe von einem akustischen Signal begleitet. Die Töne unterscheiden sich dabei für die unterschiedlichen Einstellungen, so dass die eigenständige Bedienung einfach möglich ist. Jeder Waschmaschine liegt außerdem ein USB-Stick bei, auf dem eine gesprochene Gebrauchsanweisung im MP3-Format gespeichert ist.



Führungslinien und Symbole

Um den Drehwahlschalter befinden sich tastbare Punkte, die für die Waschprogramme stehen. Die Position „Aus“ ist durch einen Kreis markiert. Durch Drehen des Schalters wählen Sie ein Programm aus und das Gerät schaltet sich automatisch ein. Eine Kerbe auf dem Drehknopf zeigt die gewählte Position an. Wird eine Veränderung der Voreinstellung von Temperatur, Schleuderdrehzahl oder weiterer Extras gewünscht, leitet Sie eine Führungslinie zum Touch-Bedienfeld. Hier können individuelle Einstellungen vorgenommen werden. Jeder Auswahlbereich unterscheidet sich deutlich durch unterschiedliche haptische Symbole.

Akustische Signale

Jede Programmwahl über den Drehwahlschalter und jede Einstellung über das Touch-Bedienfeld wird durch ein akustisches Signal begleitet. Beim Ein- und Ausschalten des Geräts erklingt jeweils eine unverwechselbare Einschalt- bzw. Abschaltmelodie. Unterschiedliche Töne signalisieren ebenfalls die Einstellung von Temperatur und Drehzahl. Die akustischen Signale sind wichtige, verlässliche Orientierungshilfen und geben Sicherheit bei der Programmauswahl.

Die Produkt-Highlights der Miele Waschmaschine GuideLine



GuideLine – gemeinsame Entwicklungsleistung von Menschen mit Sehbehinderungen und Miele

Zuhören, lernen, verstehen: Aus dem direkten Austausch und Praxistests mit

4 sehbehinderten Menschen ist das

Konzept für die barrierefreie Bedienung einer Waschmaschine entstanden. GuideLine bietet einen Mix aus akustischen und haptischen Bedienhilfen. Und ein großes Stück Eigenständigkeit.

Exklusiv bei Miele Schontrommel

Streichelsanft: Die wabenförmige Struktur der Schontrommel lässt die Wäsche auf einem feinen Wasserfilm gleiten.



Exklusiv bei Miele CapDosing¹⁾

Dosieren Sie Spezialwaschmittel, Weichspüler und Additiv einfach mit Portionskapseln.



Emaillierte Front

Die emaillierte Front ist kratz-, säure- und korrosionsbeständig und leicht zu reinigen.



Waterproof-System (WPS)

Sicherheit geht vor: Bei Leckagen stoppt ein Doppel-Magnetventil den Wasserzufluss direkt am Wasserhahn.



Wasserschutzgarantie²⁾

Maximal sicher: Für Sachschäden als Folge eines Defekts am Wasserschutz-System trägt Miele die Kosten – 20 Jahre.

¹⁾ Patent: EP 2 365 120

²⁾ Details entnehmen Sie bitte den Wasserschutzgarantiebedingungen im Garantieheft.




Waschmaschine, W1 Classic GuideLine

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	WDD 130 WPS GuideLine
Beladung in kg	8,0
Max. Schleuderdrehzahl	1.400
Bauform	
Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig	●/-/●
Türanschlag/wechselbar	rechts/-
Design	
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß
Blendenausführung	schräg
Türdesign	Alusilber
Display	DirectSensor gelb, 7-Segment
Reinigungsleistung	
CapDosing/Fleckenoption	●/-
Wäscheschonung	
Thermo-Schontrommel/Schontrommel	-/●
Bedienkomfort	
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/-
Sprachflexibilität/AutoClean-Einspülkasten	-/●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Effizienzklasse (A+++ - D)/Schleuderkategorie	A+++/ B
Jahreswasserverbrauch in l/Jahresstromverbrauch in kWh	10.120/177,00
Geräusch beim Waschen/Schleudern in db(A) re1pW	50/74
EcoFeedback-Funktion/ProfiEco Motor	-/●
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	●/●/●
Wichtigste Waschprogramme	
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●
QuickPowerWash/Express/Express 20	-/-/●
Oberhemden/Seide/Wolle	●/-/●
Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans	-/-/●
Outdoor/Imprägnieren/Federbetten	●/●/-
Wichtigste Waschoptionen	
ProgrammManager/Wasser plus/Extra leise	-/●/-
Kurz/Einweichen/Vorwäsche	●/●/●
Qualität	
Laugenbehälter	Edelstahl
Emaillierte Front/Kontergewichte aus Grauguss	●/●
Sicherheit	
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal	-/●/-
Kindersicherung/PIN-Code	-/●
Technische Daten	
Gerätemaße in mm (B x H x T)	596 x 850 x 636
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1.054/-



* sparsamer als der Grenzwert (46) der Energieeffizienzklasse A+++

Wenn Sie Fragen zur barrierefreien Waschmaschine haben können Sie sich gerne an uns wenden.

Unter der Telefonnummer

0800 22 44 666

stehen wir Ihnen

Mo. - Fr. 8:00 - 20:00 Uhr

Sa. + So. 9:00 - 20:00 Uhr

zur Verfügung.

Weitere Informationen erhalten

Sie auch im Internet unter:

miele.de/guideline

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
miele.de
info@miele.de
Zentrale 05241 89-0

Miele Experience Center Berlin Showroom | Beratung | Events

Unter den Linden 26
10117 Berlin
miele.de/center-berlin
mielecenter-berlin@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-termin unter 030 8871151-0

Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 - 19:00 Uhr



Miele Experience Center Gütersloh Showroom | Beratung | Events

Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
miele.de/center-guetersloh
mielecenter-guetersloh@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-termin unter 05241 89-67530

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 8:00 - 17:30 Uhr



Miele Experience Center München Showroom | Beratung | Events

Lotte-Branz-Straße 10 (Euro-Industriepark)
80939 München
miele.de/center-muenchen
mielecenter-muenchen@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-termin unter 089 31811-159

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 8:30 - 17:30 Uhr



Miele Kundenservice für Hausgeräte

0800 22 44 666 (gebührenfrei)

Wir sind für Sie da:

Technikertermin Werkkundendienst,
Beratung und Informationsanforderung,
Verkauf von Zubehör, Verbrauchsgütern,
Ersatzteilen und Installationsmaterial

Mo. - Fr. 8:00 - 20:00 Uhr

Sa. + So. 9:00 - 20:00 Uhr

Weitere Prospekte finden Sie unter:

miele.de/Informationsanforderung

Miele Online-Shop

online-shop@miele.de

shop.miele.de

Miele Events

events@miele.de

miele.de/events



facebook.com/Miele.de



youtube.com/MieleDeutschland