

Miele

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
miele.de
info@miele.de
Zentrale 05241 89-0

Miele Gallery Berlin

Showroom | Beratung | Events | Café
Unter den Linden 26
10117 Berlin
miele-gallery.de
gallery-berlin@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-termin unter 030 8871151-0

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 10:00 - 20:00 Uhr
Sa. 10:00 - 18:00 Uhr



Miele Center Gütersloh

Showroom | Beratung | Events
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
miele.de/center-guetersloh
mielecenter-guetersloh@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-termin unter 05241 89-67530

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 8:00 - 17:30 Uhr



Miele Center München

Showroom | Beratung | Events
Lotte-Branz-Straße 10 (Euro-Industriepark)
80939 München
miele.de/center-muenchen
mielecenter-muenchen@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-termin unter 089 31811-159

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 8:30 - 17:30 Uhr



Miele Kundenservice für Hausgeräte

0800 22 44 666 (gebührenfrei)

Wir sind für Sie da:

Technikertermin Werkkundendienst,
Beratung und Informationsanforderung,
Ersatzteile und Installationsmaterial

Mo. - Fr. 8:00 - 20:00 Uhr
Sa. + So. 9:00 - 20:00 Uhr

Weitere Prospekte finden Sie unter:

miele.de/Informationsanforderung

Miele Online-Shop

online-shop@miele.de
shop.miele.de

Miele Events

events@miele.de
miele.de/events



facebook.com/Miele.de



youtube.com/MieleDeutschland

Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen, herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt. Energylabel und Datenblatt sind im Internet unter miele.de jeweils bei den einzelnen Produkten unter Download einzusehen.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99591249

Das Papier dieses Prospekts ist 100 % chlorfrei gebleicht.

© Miele & Cie. KG, Gütersloh / M.-Nr. 10 904 410 / MMS 17-2239 / Änderungen vorbehalten 01/18

Miele



Das Plus, Plus, Plus für trockene Wäsche. Miele Wärmepumpentrockner TDB 630 WP.

Miele. Immer Besser.





Energieeffizienz

Bestleistung A+++: Höchste Wirtschaftlichkeit und optimale Trocknergebnisse.



Wartungsfreier Wärmetauscher

Gut geschützt: Ein Filter schützt den Wärmetauscher und macht dessen Reinigung überflüssig.



Perfect Dry

Immer perfekt getrocknet: Perfect Dry erkennt den Kalkgehalt Ihres Wassers und stimmt den Trockenprozess darauf ab.



FragranceDos

Frische für alle Sinne: Mit Miele wird Ihre Wäsche nicht nur besonders flauschig, sondern auch herrlich duftend.

Trockner T1 Classic TDB 630 WP* Produktübersicht



* Enthält Treibhausgas, hermetisch geschlossen

Typ-/Verkaufsbezeichnung	TDB 630 WP*
Beladung in kg	7,0
Bauform	
Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig	●/-/●
Türanschlag/wechselbar	links/-
Bauart	
Wärmepumpentrockner	●
Design	
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß
Blendenausführung	schräg
Türdesign	Weiß
Display	DirectSensor gelb, 7-Segment
Trockenergebnis	
Perfect Dry/FragranceDos	●/●
SteamFinish	-
Intelligente Trommelreversierung	●
Wäscheschonung	
Patentierte Schontrummel	●
Bedienkomfort	
Integrierte Kondenswasserableitung	●
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/-
Trommelbeleuchtung/Wahl der Displaysprache	LED/-
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Kondensationseffizienzklasse	A+++/A
Jahresstromverbrauch in kWh	156
Geräusch im Programm Baumwolle volle Beladung in db(A)re1pW	66
Laufzeit im Standardprogramm in min	155
ProfiEco Motor	●
Wartungsfreier Wärmetauscher/EcoDry-Technologie	●/●
Trockenprogramme	
Baumwolle/Baumwolle Eco/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●/●
Oberhemden/Finish Seide/Finish Wolle	●/-/●
Express/Schonglätten/Vorbügeln	●/-/●
Outdoor/Imprägnieren/Kopfkissen normal	●/●/-
Trockenoptionen	
Auffrischen/Turbo/Eco	-/-/-
Knitterschutz/Schonen plus/Summer	●/●/-
Qualität	
Softrippen/Emailierte Front	●/●
Sicherheit	
PIN-Code Verriegelung	●
Anzeige „Behälter leeren“/Anzeige „Filter reinigen“	●/●
Technische Daten	
Gerätemaße in mm (B x H x T)	596 x 850 x 636
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1.054/-
Kältemittelart/Kältemittelmenge in kg	R134a/0,48
Treibhauspotential Kältemittel/Treibhauspotential Gerät	1.430/686
Mitgeliefertes Zubehör	
XKM 3100 W/Duftflakon	-/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	999,-