

Miele



125주년, 시간이 증명하는 품질
독일 프리미엄 가전 밀레

Miele. Immer Besser.



밀레의 약속

Immer Besser (항상 더 나은)

밀레를 선택해주신 여러분을 환영합니다

밀레를 설립했을 당시, 두 창업주는 성공을 위해 경쟁사와의 차별점을 갖추어야 했습니다. 그 방법은 단 두 가지, 경쟁사보다 더 나은 성능의 제품을 개발하거나 가격이 저렴한 제품을 판매하는 것이었습니다. 그러나 두 마리의 토끼를 쫓을 수는 없었습니다. 결국, 다른 회사보다 “Immer Besser (항상 더 나은)” 제품을 생산하기로 결정했습니다.

수많은 수상 경력과 인증은 지난 120여년에 걸쳐 “Immer Besser (항상 더 나은)” 기업이 되겠다는 밀레의 약속을 이어 나가겠다는 사실을 입증하고 있습니다. 무엇보다 밀레 제품에 대해 만족하고 있는 수많은 고객이 바로 가장 중요한 증거입니다. 이러한 성공의 핵심에는 가족 경영 기업에서만 찾을 수 있는 가치와 목표의 연속성이 있습니다.

밀레는 1899년 설립 이래 최상의 품질과 기술력을 갖춘 제품을 선보이고 있습니다. 영업 파트너, 고객, 협력 업체, 임직원과 이웃 모두를 동등하게 존중하는 마음을 갖고 있습니다.

또한, 밀레 제품을 선택하는 것은 환경 친화적인 결정입니다. 밀레는 자원을 절약하는 생산 방법을 적용하고 전기, 물, 세제의 사용량과 관련하여 새로운 표준을 제시하는 제품을 생산함으로써 환경을 고려하는 동시에 고객의 비용 부담을 덜어드리는 데 앞장서고 있습니다.

밀레 공동 창립자의 4대손이며 공동 경영자로서 이러한 밀레의 기본 정신은 변하지 않을 것을 약속드립니다. 감사합니다.



Markus Miele

그리고

Reinhard Zinkann

Dr Markus Miele
Dr Reinhard Zinkann

시대를 초월하는 프리미엄



밀레 제품의 DNA에는 여러분의 요구 사항이 담겨 있습니다.

높은 신뢰성을 위해 밀레는 혁신과 전문적인 장인정신을 결합합니다. 이러한 철저한 디테일에 대한 관심이 밀레 가전제품의 수명을 연장시키며 여러분의 요구 사항을 만족시켜 드립니다. 그렇기에, 밀레 가전제품은 쉽게 사용할 수 있도록 직관적으로 설계됩니다. 세탁물 관리, 식기 세척, 냉장, 주방 가전, 바닥 청소 등 밀레는 집 안에서의 생활을 더욱 쉽게 만들어 드립니다.



긴 수명은 지속가능성의 핵심입니다

지속가능성

시간을 거치며 여러 가전제품을 사용하는 대신 하나의 가전제품만 사용하는 것을 생각해 보세요! 에너지와 물을 적게 사용하는 하나의 가전제품을 말합니다. 이를 통해, 지속가능성에 기여할 수 있습니다.

성능

자동차 엔진은 3,000시간의 테스트를 거치지만, 밀레는 밀레 제품의 성능을 최대 10,000시간 동안 테스트합니다¹⁾. 밤낮으로 포괄적이고 철저한 테스트를 진행합니다. 그렇기 때문에, 밀레 제품은 완전히 믿을 수 있습니다.


장인정신

1899년 이래로 고객의 니즈는 밀레 가전 제품의 근간이 되어 왔습니다. 밀레에게는 혁신은 더 나은 제품을 만들기 위한 도전입니다. 이것이 밀레가 철을 주조해 부품을 직접 생산하는 이유입니다. 심지어 제품을 만드는 기계 또한 밀레가 제작합니다. 밀레는 이것을 Immer Besser(항상 더 나은)라 부릅니다.






사용자에 맞추어 만들어진 직관적인 기술



밀레의 빌트인 가전제품은 직관적인 상호작용을 염두에 두고 설계되었습니다. 직관적인 사용이 진정한 창의력을 마음껏 발휘할 수 있는 토대이기 때문입니다.



밀레 빌트인 가전제품은 다양한 혁신적인 기능을 제공하며, 고객의 니즈를 충족할 수 있도록 여러가지 디자인과 색상을 제공합니다.

밀레의 혁신적인 Miele@home 덕분에 밀레 가전 제품은 사용이 편리하고 보안이 유지되며 네트워크에 연결할 수 있습니다. 밀레 제품의 잠재력을 완전히 활용하고 일상 생활을 더욱 스마트하게 제어할 수 있습니다.





Immer Besser, 항상 더 나은 밀레는 가능합니다

02	밀레의 약속 – Immer Besser
04	시대를 초월하는 프리미엄
06	지속가능성
12	다양한 구성과 인테리어 연출
14	쉽고 편리한 조작 패널

전기 오븐	16
콤비 오븐	24
스팀 오븐	28
콤비 스팀 오븐	32
워밍 드로어	36
인덕션 및 하이라이트 전기레인지	40
투인원 인덕션	52
쿠커 후드	58
커피머신	62
냉장고 및 와인냉장고	70
식기세척기	94
드럼세탁기 및 의류건조기	108
진공청소기	122
무상 보증 및 서비스	146

다양한 구성

취향에 맞춘 인테리어 연출

제품을 원하는대로 구성해서 완벽한 인테리어를 연출할 수 있습니다.

밀레 제품은 어떻게 연출하더라도 조화로운 디자인을 뽐내며 일관적인 주방 디자인을 유지할 수 있습니다.

제품을 파노라마 디자인으로 수평 결합하거나, 타워 디자인으로 수직 결합하거나,

T자형 디자인으로 결합하거나, 큐빅 디자인으로 중앙 결합할 수 있습니다.

공간 및 사용 환경에 따라 사용자에게 적합한 옵션을 찾을 수 있습니다.



타워 디자인
수직 결합



큐빅 디자인
중앙 결합



T자형 디자인
T 결합



파노라마 디자인
눈높이에 떨어지는 수평의 라인



조작 패널 쉽고 편리한 사용

직관적인 작동을 여러가지 패널 유형으로 즐길 수 있습니다.

센서 터치 방식으로 편리하며, 디스플레이에 표시되는 언어는 사용자가 원하는 언어로 변경할 수 있습니다.

*유형은 모델별 상이



M 터치 - 최대의 우아함이 최대의 편리함을 만나다

비교할 데 없는 미학적 아름다움과 편리함을 보여주는 혁신적인 터치 디스플레이. 디스플레이를 터치하거나 밀어 넘기는 방식으로 빠르고 직관적으로 제품을 작동합니다. 손가락 끝 터치만으로 여러 기능을 선택할 수 있으며, 텍스트와 아이콘이 항상 명확하게 표시됩니다.



다이렉트 센서 - 센서 버튼과 선명한 4줄 텍스트 디스플레이

센서 조작 패널에서 작동 모드와 옵션을 편리하게 선택할 수 있습니다. 추가 기능 및 설정은 4줄 텍스트 디스플레이에 표시됩니다.




다이렉트 센서 S - 직관적인 선택과 심플한 텍스트 디스플레이

센서 조작 패널에서 작동 모드 및 옵션을 편리하게 선택할 수 있습니다. 추가 기능 및 설정은 심플한 텍스트 디스플레이에 표시됩니다.



이지컨트롤 플러스 - 완벽한 콤비네이션

편리한 회전 스위치로 작동 모드와 온도를 쉽게 선택할 수 있으며, 명확한 텍스트 디스플레이로 설정을 쉽고 편리하게 확인할 수 있습니다.



이지컨트롤

두 개의 로터리 조작 버튼으로 빠르고 편리하게 작동하며 온도 및 시간이 7세그먼트 LCD 디스플레이에 표시됩니다.



전기 오븐





어떤 편의 기능을 원하시나요?

밀레 오븐의 제품 특징점*

Exclusive to Miele **수분 플러스¹⁾**
수분 플러스로 조리하면 오븐 내부로 스팀이 주입됩니다. 이에 따라 다양한 작동 모드가 수분과 결합되어 최고의 베이킹 및 로스팅 결과를 얻을 수 있습니다. 육류는 겉이 바삭하고 속이 부드러우면서도 육즙이 넘치는 요리가 됩니다. 빵과 롤빵도 빵집에서 바로 구운 것처럼 가볍고 골고루 노릇하며 알맞게 바삭합니다. 스팀이 분사되는 시간을 설정할 수도 있어 편리합니다. 다양한 오토 프로그램에 수분 플러스 기능을 더하면 최고의 요리가 완성됩니다.



자동 프로그램
빵, 케이크, 고기 등, 완전히 자동화된 조리 과정으로 맛있는 요리를 간편하게 만들어냅니다.



Exclusive to Miele **테이스트 컨트롤²⁾**
조리 후 자동으로 도어가 열려 음식이 오버쿡 되지 않도록 하면서 따뜻하게 보온할 수 있습니다.



Exclusive to Miele **오븐 내 카메라**
오븐에 내장된 카메라를 사용해서 오븐 내부의 조리 과정을 지켜볼 수 있습니다. 음식이 완성된 타이밍에 맞춰서 오븐 도어를 열 수 있습니다.



온도감지봉
생선류와 육류를 요리할 때 온도 감지봉을 꽂아서 활용하면 원하는 익힘 정도에 맞춰서 조리 시간이 자동 조절됩니다.



Miele@home
밀레 제품을 네트워크에 연결하면 밀레 앱을 통해 더 많은 옵션을 활용할 수 있습니다.





* 기능은 모델에 따라 다름
¹⁾ 특허받은 급수 기능 포함
 특허: EP 2 190 295 B1
²⁾ 특허: EP 1 714 083 B1

전기 오븐






H 2841 B C	
설치 형태 및 디자인	
핸들리스	-
넣을 수 있는 로터리 스위치	-
편의 기능	
테이스트컨트롤	-
예열	-
온도감지봉	-
크리스피 기능	-
작동 모드	
오토 프로그램	•
오토 로스팅	-
에코 열풍	•
그릴 작동 모드	•
팬 플러스	•
강력 베이킹	•
수분 플러스	-
저온 요리	-
상하단 가열	•
하단 가열	•
특수 기능	-
사용자 편의성	
Miele@home을 통한 네트워킹	•
디스플레이	이지컨트롤 플러스
움직임 반응 근접 센서	-
푸드뷰	-
소프트오픈	•
소프트클로즈	•
타이머 기능	•
효율성 및 지속 가능성	
에너지 효율 등급(A+++ - D)	-
자동 잔존열 활용	•
세척 편의성	
스테인리스 스틸/클린스틸 마감 처리	•
오븐 (퍼펙트 클린 및 에나멜 라이너 포함)	•
파이로텍 자동 세척	-
카탈라이저	-
안전	
냉각 시스템과 터치쿨 전면	•
안전 전원차단	•
기술 데이터	
오븐내부 용량(l)	49
선반 층수	3
오븐 조명	할로겐 스팟 1개
설치 공간 치수(W x H x D)(mm)	560-568 x 450-452 x 550
온도(°C)	30-300
총 소비전력(kW)	3.00
단계 수	1
퓨즈 정격(A)	16
제공하는 액세서리	
트레이	1
다용도 트레이	1
와이어 그릴선반	1
플렉시클립 선반레일	1
제품 색상	
클린 스틸	•

전기 오븐



	H 2467 BP ACTIVE	H 2861 BP	H 7264 B	H 7464 BP
설치 형태 및 디자인				
핸들리스	-	-	-	-
넣을 수 있는 로터리 스위치	-	-	-	-
편의 기능				
테이스트컨트롤	-	-	-	•
예열	-	-	-	-
온도감지봉	-	-	-	케이블 있음
크리스피 기능	-	-	-	•
작동 모드				
오토 프로그램	•	•	•	•
오토 로스팅	-	-	•	•
एको 열풍	•	•	•	•
그릴 작동 모드	•	•	•	•
팬 플러스	•	•	•	•
강력 베이킹	•	•	•	•
수분 플러스	-	-	•	-
저온 요리	-	-	-	-
상하단 가열	•	•	•	•
하단 가열	-	-	•	•
특수 기능	-	-	-	-
사용자 편의성				
Miele@home을 통한 네트워킹	•	•	•	•
디스플레이	이지컨트롤 플러스	이지컨트롤 플러스	다이렉트센서 S	다이렉트센서
움직임 반응 근접 센서	-	-	-	-
푸드뷰	-	-	-	-
소프트오픈	-	•	•	•
소프트클로즈	-	•	•	•
타이머 기능	•	•	•	•
효율성 및 지속 가능성				
에너지 효율 등급(A+++ - D)	-	-	-	-
자동 잔존열 활용	•	•	-	•
세척 편의성				
스테인리스 스틸/클린스틸 마감 처리	-	•	•	•
오븐 (퍼펙트 클린 및 에나멜 라이너 포함)	-	-	•	-
파이로틱 자동 세척	•	•	-	•
카탈라이저	-	-	-	-
안전				
냉각 시스템과 터치쿨 전면	•	•	•	•
안전 전원차단	•	•	•	•
기술 데이터				
오븐내부 용량(l)	76	76	76	76
선반 층수	5	5	5	5
오븐 조명	할로겐 스팟 1개	할로겐 스팟 1개	할로겐 스팟 1개	LED 스팟 1개
설치 공간 치수(W x H x D)(mm)	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550
온도(°C)	30-300	30-300	30-300	30-300
총 소비전력(kW)	3.30	3.30	3.20	3.20
단계 수	1	1	1	1
퓨즈 정격(A)	16	16	16	16
제공하는 액세서리				
퍼펙트클린 베이킹 트레이	1	1	1	1
다용도 퍼펙트클린 베이킹 트레이	1	1	1	1
와이어 그릴선반	•	•	•	•
플렉시클립 선반레일	•	•	•	•
제품 색상				
스테인리스 스틸 룩	•	-	-	-
클린 스틸	-	•	•	•
그라파이트 그레이	-	-	-	-

전기 오븐



	H 7860 BP	H 7860 BPX
설치 형태 및 디자인		
핸들리스	-	•
넣을 수 있는 로터리 스위치	-	-
편의 기능		
테이스트컨트롤	•	•
예열	•	•
온도감지봉	-	-
크리스피 기능	•	•
작동 모드		
오토 프로그램	•	•
오토 로스팅	•	•
에코 열풍	•	•
그릴 작동 모드	•	•
팬 플러스	•	•
강력 베이킹	•	•
수분 플러스	•	•
저온 요리	•	•
상하단 가열	•	•
하단 가열	•	•
특수 기능	•	•
사용자 편의성		
Miele@home을 통한 네트워킹	•	•
디스플레이	M 터치	M 터치
움직임 반응 근접 센서	•	•
푸드뷰	•	•
소프트오픈	•	•
소프트클로즈	•	-
타이머 기능	•	•
효율성 및 지속 가능성		
에너지 효율 등급(A+++ - D)	-	-
자동 잔존열 활용	•	•
세척 편의성		
스테인리스 스틸/클린스틸 마감 처리	•	-
오븐 (퍼펙트 클린 및 에나멜 라이너 포함)	-	-
파이로틱 자동 세척	•	•
카탈라이저	•	•
안전		
냉각 시스템과 터치쿨 전면	•	•
안전 전원차단	•	•
기술 데이터		
오븐내부 용량(l)	76	76
선반 층수	5	5
오븐 조명	브릴리언트라이트	브릴리언트라이트
설치 공간 치수(W x H x D)(mm)	560-568 x 590-595 x 550	560-568 x 590-595 x 550
온도(°C)	30-300	30-300
총 소비전력(kW)	3.20	3.20
단계 수	1	1
퓨즈 정격(A)	16	16
제공하는 액세서리		
퍼펙트클린 베이킹 트레이	1	1
다용도 퍼펙트클린 베이킹 트레이	1	1
와이어 그릴선반	•	•
플렉시클립 선반레일	•	•
제품 색상		
옵시디언 블랙	-	-
클린 스틸	•	-
그라파이트 그레이	-	•



🏠 | Automatikprogramme

Kuchen

Brot

Gebäck

Brötchen





콤비 오픈

어떤 편의 기능을 원하시나요?

밀레 전자레인지 콤비 오븐의 제품 특징점*

퀵 & 젠틀

인버터 기술로 전자레인지 출력을 필요에 맞게 조정할 수 있습니다. 음식에 따라 더 낮은 출력으로 젠틀하게, 또는 더 높은 출력으로 빠르게 조리할 수 있습니다.



세 가지 기능을 하나의 기기에서
전자레인지, 오븐, 콤비 모드 중 하나를
선택하여 단 하나의 기기에서 완벽한 요리를
만들 수 있습니다.



특허받은 린넨 구조의 스테인리스 스틸 내부¹⁾
린넨 구조의 특수 표면 마감과 퍼펙트클린
마감이 되어 있어 유지관리가 쉽습니다.



자동 프로그램

빵, 케이크, 고기 등 완전히 자동화된 조리
과정으로 맛있는 요리를 간편하게
만들어냅니다.



온도감지봉


생선 및 고기를 요리할 때 온도 감지봉을 꽂아
놓으면 원하는 온도에 맞춰 조리 시간이
조절됩니다.



Miele@home

밀레 제품을 네트워크에 연결하면 밀레 앱을
통해서 더 많은 옵션을 활용할 수 있습니다.

콤비 오븐



	H 7240 BM	H 7440 BM	H 7840 BM	H 7840 BMX
설치 형태 및 디자인				
핸들리스	-	-	-	•
편의 기능				
퀵 & 전열	•	•	•	•
예열	-	•	•	•
온도감지봉	-	-	케이블 있음	케이블 있음
보온	•	•	•	•
크리스피 기능	-	-	•	•
작동 모드				
해동	•	•	•	•
오토 프로그래밍	•	•	•	•
오토 로스팅	•	•	•	•
그릴 작동 모드	•	•	•	•
팬 플러스	•	•	•	•
강력 베이킹	-	-	•	•
저온 요리	-	-	•	•
전자레인지	•	•	•	•
전자레인지 및 오토 로스트	•	•	•	•
전자레인지 + 그릴	•	•	•	•
전자레인지 + 팬 플러스	•	•	•	•
전자레인지 + 팬 그릴	•	•	•	•
상하단 가열	-	-	•	•
하단 가열	-	-	•	•
특수 기능	-	•	•	•
사용자 편의성				
Miele@home을 통한 네트워킹	•	•	•	•
디스플레이	다이렉트센서 S	다이렉트센서	M 터치	M 터치
움직임 반응 근접 센서	-	-	•	•
소프트오픈	•	•	•	•
소프트클로즈	•	•	•	-
팝콘 기능	•	•	•	•
타이머 기능	-	-	-	-
전자레인지 출력 제한	•	•	•	•
퀵 전자레인지	•	•	•	•
효율성 및 지속 가능성				
자동 잔존열 활용	-	•	•	•
세척 편의성				
리넨 구조 및 퍼펙트클린을 적용한 스테인리스 스틸 오븐 내부	•	•	•	•
안전				
냉각 시스템과 터치콜 전면	•	•	•	•
안전 전원차단	•	•	•	•
기술 데이터				
오븐내부 용량(ℓ)	43	43	43	43
선반 층수	3	3	3	3
오븐 조명	LED 스팟 1개	LED 스팟 1개	LED 스팟 1개	LED 스팟 1개
전자레인지 출력 단계(W)	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
설치 공간 치수(W x H x D)(mm)	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550	560-568 x 450-452 x 550
온도(°C)	30-250	30-225	30-225	30-225
총 소비전력(kW)	2,50	2,50	2,90	2,90
단계 수	1	1	1	1
퓨즈 정격(A)	16	16	16	16
제공하는 액세서리				
베이킹/로스팅 선반(퍼펙트클린)	1	1	1	1
글라스 트레이	1	1	2	2
제품 색상				
클린 스틸	•	•	•	-
그라파이트 그레이	-	-	-	•



스팀 오븐

어떤 편의 기능을 원하시나요?

밀레 스팀 오븐의 특징점*

Exclusive to Miele **듀얼스팀**
3.3 kW의 강력한 출력과 두 개의 스팀 분사구가 장착된 밀레 스팀 오븐은 빠른 가열 시간, 고른 스팀 분포 및 정확한 온도 조절이 가능해 완벽히 조리된 맛있는 음식을 편하게 준비할 수 있게 해 줍니다.



Exclusive to Miele **린넨 구조가 포함된 스테인리스 스틸 오븐 내부**
밀레 스팀 오븐 내부는 스테인리스 스틸로 되어있어 세척이 쉽습니다.



대형 오븐 내부 및 대형 트레이
깊은 오븐 내부와 대형 트레이 덕분에 많은 양의 요리를 한번에 준비할 수 있습니다.



Exclusive to Miele **한번에 간편하게 조리**
서로 다른 종류의 음식을 층별로 넣고 동시에 조리할 수 있습니다.



자동 프로그램
자동으로 프로그램 설정을 조정하여 생선, 고기, 야채 등을 맛있는 요리로 만들어줍니다.



수비드 요리
진공 밀봉된 요리가 저온에서 특히 부드럽게 조리됩니다.

스팀 오븐



DG 7240	
편의 기능	
오토 프로그램	•
보온	•
작동 모드	
해동	•
스팀 조리	•
수비드	-
재가열	•
사용자 편의성	
Miele@home을 통한 네트워킹	•
디스플레이	다이렉트센서 S
소프트오픈	•
소프트클로즈	•
다중 언어	•
3 개 선반에서 동시에 요리 가능	•
메뉴 조리	•
프로그램 종료 시 스팀 감소	•
타이머 기능	•
사용자 프로그램	-
세척 편의성	
스테인리스 스틸/클린스틸 마감 처리	•
린넨 구조가 포함된 스테인리스 오븐 내부	•
외부 스팀 형성기	•
응축수 증발용 바닥 히터	•
물때 제거	•
클린글라스도어	•
스팀 기술/급수	
듀얼스팀	•
눌러서 빼내는 방식의 물통 탈착	•
급수통 용량(l)	1,5
안전	
냉각 시스템과 터치콜 전면	•
안전 전원차단	•
기술 데이터	
오븐내부 용량(ℓ)	40
선반 층수	4
오븐 조명	-
스팀오븐 온도(°C)	40-100
설치 공간 치수(W x H x D)(mm)	560-568 x 450-452 x 550
총 소비전력(kW)	3,30
퓨즈 정격(A)	16
제공하는 액세서리	
타공 조리 용기	2
조리용기	1
그릴 선반	1
물받이	1
제품 색상	
클린 스틸	•





콤비 스팀 오븐

어떤 편의 기능을 원하시나요?

밀레 콤비 스팀 오븐 특징점*

Exclusive to Miele **모노스팀**
하나의 스팀 추출구에서 밀레 제품 오븐 내부로 스팀이 분사됩니다. 스팀은 음식 주변에 빠르고 균일하게 퍼져 음식을 부드럽고 맛있게 완성해줍니다.



Exclusive to Miele **수분 플러스¹⁾**
조리 과정 중 수분을 분사해서 아주 부드러운 반죽과 노릇노릇한 크러스트를 만들어 냅니다.

자동 프로그램
빵, 케이크, 고기 등을 완전히 자동화된 조리 과정으로 간편하고 맛있게 만들어냅니다.



Exclusive to Miele **테이스트 컨트롤²⁾**
조리 후 자동으로 도어가 열려 음식이 오버쿡 되지 않도록 하면서 따뜻하게 보온할 수 있습니다.



Miele@home
밀레 제품을 네트워크에 연결해 앱을 통해 더 많은 옵션을 활용할 수 있습니다.








Exclusive to Miele **퍼펙트클린**
음식물 찌꺼기가 표면에 들러붙지 않아 세척이 아주 쉽습니다.

*기능은 모델에 따라 상이함

¹⁾ 특허받은 급수 기능 포함 특하: EP 2 190 295 B1

²⁾ 특하: EP 1 714 083 B1

콤비 스팀 오븐



	DGC 7440	DGC 7840	DGC 7840 X
설치 형태 및 디자인			
핸들리스	-	-	•
편의 기능			
기후 센서	•	•	•
믹스 앤 매치	•	•	•
오토 프로그램	•	•	•
작동 모드			
콤비 조리	•	•	•
스팀 조리	•	•	•
수분을 이용한 로스팅	•	•	•
그릴 작동 모드	•	•	•
팬 플러스	•	•	•
상하단 가열	•	•	•
사용자 편의성			
Miele@home을 통한 네트워킹	•	•	•
디스플레이	다이렉트센서	M 터치	M 터치
움직임 반응 근접 센서	-	•	•
소프트오픈	•	•	•
소프트클로즈	•	•	-
다중 언어	•	•	•
믹스 앤 매치 기능을 갖춘 모터작동 리프트업 컨트롤 패널	•	•	•
분량과 관계없이 요리	•	•	•
자동 메뉴 조리	•	•	•
세척 편의성			
스테인리스 스틸/클린스틸 마감 처리	•	•	•
리넨 구조 및 퍼펙트클린을 적용한 스테인리스 스틸 오븐 내부	•	•	•
외부 스팀 형성기	•	•	•
유지관리 프로그램	•	•	•
클린글라스도어	•	•	•
스팀 기술/급수			
듀얼스팀	•	•	•
급수통 용량(l)	1,4	1,4	1,4
소프트클로즈 기능을 갖춘 모터 작동 리프트업 제어 패널 후면의 응축수통	•	•	•
다이렉트워터 플러스	-	-	-
안전			
냉각 시스템과 터치쿨 전면	•	•	•
안전 전원차단	•	•	•
기술 데이터			
오븐내부 용량(l)	48	48	48
선반 층수	3	3	3
오븐 조명	브릴리언트라이트	브릴리언트라이트	브릴리언트라이트
오븐 온도(°C)	30-225	30-225	30-225
오븐 온도(°C)	-	-	-
스팀오븐 온도(°C)	-	-	-
스팀오븐 온도(°C)	40-100	40-100	40-100
설치 공간 치수(W x H x D)(mm)	560-568 x 450-452 x 555	560-568 x 450-452 x 555	560-568 x 450-452 x 555
총 소비전력(kW)	3,10	3,10	3,10
퓨즈 정격(A)	16	16	16
제공하는 액세서리			
다용도 퍼펙트클린 베이킹 트레이	1	1	1
베이킹/로스팅 선반(퍼펙트클린)	1	1	1
퍼펙트클린 플렉시클립 선반레일	-	1	1
타공 조리 용기	1	2	2
조리 용기	1	1	1
제품 색상			
클린 스틸	•	•	-
그래파이트 그레이	-	-	•



워밍 드로어



어떤 편의 기능을 원하시나요?

밀레 워밍 드로어 특징점*

Exclusive to Miele **저온 요리**
육류를 저온에서 부드럽게 조리하여 풍미와 영양분이 보존되도록 합니다. 육류는 부드럽고 육즙이 풍부하며, 조리가 끝나면 바로 썰어 담아낼 수 있습니다.



네 가지 작동 모드
컵 예열, 접시 예열, 요리 보온, 저온 조리가 가능합니다.



센서 조작 패널
플러시핏 터치 조작 패널로 사용과 청소가 편리합니다.



푸시2오픈
드로어를 가볍게 누르면 앞으로 튀어나와 열립니다.




타이머 기능
타이머 시간이 끝나면 프로그램이 자동으로 꺼집니다.



다양한 사용
허브나 과일을 말리고, 반죽을 숙성하고, 초콜릿을 녹이는 데 사용할 수 있습니다.

워밍 드로어



ESW 7010	
설치 형태 및 디자인	
핸들리스	•
작동 모드	
컵 데우기	•
그릇 데우기	•
음식 보온	•
저온 요리	•
사용자 편의성	
Miele@home	•
용량	6인용
푸시2오픈(Push2open) 메커니즘	•
워밍 드로어를 쉽게 넣고 빼기 위한	•
텔레스코픽 선반 레일	
센서컨트롤이 있는 컨트롤 패널	•
멈춤 설정	•
타이머 기능	•
세척 편의성	
스테인리스 스틸/클린스틸 마감 처리	-
일체형 평면 조절 패널	•
안전	
냉각 도어	•
미끄럼 방지 매트	•
안전 전원차단	•
기술 데이터	
온도(°C)	40-85
기기 치수(W x H x D)(mm)	595 x 141 x 570
사용 가능한 내부 높이(mm)	80
총 소비전력(kW)	0.65
퓨즈 정격(A)	10
전원공급전선 길이(m)	2.0
온도(°C)	-
제공하는 액세서리	
미끄럼 방지 매트	1
용량 증가를 위한 선반	-
제품 색상	
옵시디안 블랙	•
그라파이트 그레이	•

인덕션 및 하이라이트 전기레인지



Miele
INDUCTION



모델



전기레인지

다양한 선택 옵션

밀레 전기레인지 사이즈 및 프레임 디자인

설치 유형



인덕션 전기레인지



하이라이트 전기레인지

사이즈



표준 - 최대 4개의 조리도구를 놓을 수 있는 60cm 너비의 제품



더 큰 편의성을 위해 - 4~6 개까지의 조리도구를 놓을 수 있는 75 cm 너비의 제품



초대형 - 5~6 개 조리도구를 놓을 수 있는 90 cm 너비의 제품

프레임 디자인



완전 매립형 - 프레임 없는 세라믹 글라스



프레임 노출형 - 스테인리스 스틸 프레임이 있는 세라믹 글라스



Con@ctivity

어떤 편의 기능을 원하시나요?

밀레 인덕션 전기레인지 특징점¹⁾

Con@ctivity

Con@ctivity를 통해 후드는 항상 자동으로 작동합니다. 인덕션이 켜지거나 꺼질 때마다 후드는 자동으로 반응합니다. 세기는 인덕션의 작동에 따라 자동으로 조절되어 항상 쾌적한 실내 공기를 유지합니다. 기기는 WiFi를 통해 서로 통신이 가능합니다. Con@ctivity를 통해 후드와 인덕션을 Miele@home 앱에서 통합하여 볼 수 있습니다.



폼서피스

조리도구를 인덕션 어디에나 놓을 수 있습니다.



Exclusive to Miele

템프컨트롤(TempControl)²⁾

프라이팬의 온도가 일정하게 유지되어 음식이 부분적으로 타는 것을 방지할 수 있습니다.



스마트셀렉트 화이트

각 조리영역의 세기를 빠르고 직관적으로 선택할 수 있습니다.



파워플렉스

부스터 출력은 최대 7.3 kW*로 매우 빠른 속도로 가열할 수 있습니다.

*각 가정의 전기 환경에 따라 다를 수 있습니다.




다이아몬드 피니시

뛰어난 내구성의 다이아몬드 피니시 글라스 상판은 스크래치 발생이 적습니다.

¹⁾ 모델별 상이함

²⁾ 특하: EP1704754, EP2153698

인덕션 전기레인지




	KM 7200 FR	KM 7464 FL	KM 7464 FR
디자인			
완전매립	-	가능	-
세라믹 표면 색상	블랙	블랙	블랙
스테인리스 스틸 프레임	•	-	•
프린트 디자인	-	-	-
일반 매립형 설치	•	•	•
화구 세부사항			
화구 수	3	4	4
1 번째 화구/조리 공간			
위치	왼쪽 중앙	전면 왼쪽	전면 왼쪽
유형	이중 회로 링	이중 회로 링	이중 회로 링
크기(mm)	Ø 140-280	Ø 140-190	Ø 140-190
최대 출력(W)	2600	1850	1850
최대 트윈 부스터 출력 세기(W)	5500	3000	3000
2 번째 화구/조리 공간			
위치	후면 오른쪽	후면 왼쪽	후면 왼쪽
유형	이중 회로 링	이중 회로 링	이중 회로 링
크기(mm)	Ø 140-190	Ø 100-160	100-160 mm
최대 출력(W)	1850	1400	1400
최대 트윈 부스터 출력 세기(W)	3000	2200	2200
3 번째 화구/조리 공간			
위치	전면 오른쪽	오른쪽	오른쪽
유형	이중 회로 링	파워플렉스 브리지	파워플렉스 브리지
크기(mm)	Ø 100-160	230x390	230x390
최대 출력(W)	1400	3400	3400
최대 트윈 부스터 출력 세기(W)	2200	7300	7300
4 번째 화구/조리 공간			
위치	-	-	-
유형	-	-	-
크기(mm)	-	-	-
최대 출력(W)	-	-	-
최대 트윈 부스터 출력 세기(W)	-	-	-
사용자 편의성			
Miele@home	-	•	•
센서조절장치로 작동	이지셀렉트	컴포트셀렉트	컴포트셀렉트
자동 기능 Con@ctivity	-	•	•
디스플레이 색상	옐로우	옐로우	옐로우
상시 팬 인식	•	•	•
자동 가열	•	•	•
보온	•	•	•
스탑 앤 고 기능	•	•	•
리콜 기능	•	•	•
남은 시간 알림	•	•	•
안전 전원차단	•	•	•
개인 설정 옵션 (예: 신호음)	•	•	•
와이프 프로텍션	-	-	-
안전			
안전 전원차단	•	•	•
잠금 기능	•	•	•
기술 데이터			
치수(W x H x D, mm)	574 x 51 x 504	620 x 51 x 520	626 x 51 x 526
노출형 설치를 위한 컷아웃 치수(W x D) (mm)	560 x 490	600 x 500	560/600 x 490/500
플러사-핏 설치를 위한 컷아웃 치수 (W x D)(mm)	-	600/624 x 500/524	-
연결 박스를 포함한 케이스 높이 (mm)	48	51	45
총 소비전력(kW)	7.30	7.30	7.30

인덕션 전기레인지



	KM 7465 FL	KM 7465 FR	KM 7564 FR	KM 7684 FL
디자인				
완전매립	가능	-	-	•
세라믹 표면 색상	블랙	블랙	블랙	블랙
스테인리스 스틸 프레임	-	•	•	-
프린트 디자인	-	-	-	-
일반 매립형 설치	•	•	•	•
화구 세부사항				
화구 수	4	4	4	4
1 번째 화구/조리 공간				
위치	왼쪽	왼쪽	왼쪽	왼쪽
유형	파워플렉스 브리지	파워플렉스 브리지	파워플렉스 브리지	파워플렉스 브리지
크기(mm)	230x390	230 x 390	230 x 390	230 x 390
최대 출력(W)	3400	3400	3400	3400
최대 트윈 부스터 출력 세기(W)	7300	7300	7300	7300
2 번째 화구/조리 공간				
위치	오른쪽	오른쪽	오른쪽	오른쪽
유형	파워플렉스 브릿지	파워플렉스 브리지	파워플렉스 브리지	파워플렉스 브리지
크기(mm)	230 x 390	230 x 390	230 x 390	230 x 390
최대 출력(W)	3400	3400	3400	3400
최대 트윈 부스터 출력 세기(W)	7300	7300	7300	7300
3 번째 화구/조리 공간				
위치	-	-	-	-
유형	-	-	-	-
크기(mm)	-	-	-	-
최대 출력(W)	-	-	-	-
최대 트윈 부스터 출력 세기(W)	-	-	-	-
4 번째 화구/조리 공간				
위치	-	-	-	-
유형	-	-	-	-
크기(mm)	-	-	-	-
최대 출력(W)	-	-	-	-
최대 트윈 부스터 출력 세기(W)	-	-	-	-
사용자 편의성				
Miele@home	•	•	•	•
센서조절장치로 작동	컴포트셀렉트	컴포트셀렉트	스마트 셀렉트	스마트 셀렉트
자동 기능 Con@ctivity	•	•	•	•
디스플레이 색상	옐로우	옐로우	옐로우	옐로우
상시 팬 인식	•	•	•	•
자동 가열	•	•	•	•
보온	•	•	•	•
스탑 앤 고 기능	•	•	•	•
리콜 기능	•	•	•	•
납은 시간 알림	•	•	•	•
안전 전원차단	•	•	•	•
보온 플러스	•	-	-	-
개인 설정 옵션 (예: 신호음)	•	•	•	•
와이프 프로텍션	-	-	•	•
안전				
안전 전원차단	•	•	•	•
잠금 기능	•	•	•	•
기술 데이터				
치수(W x H x D, mm)	620 x 51 x 520	626 x 51 x 526	626 x 45 x 526	916 x 51 x 408
노출형 설치를 위한 컷아웃 치수(W x D)(mm)	600 x 500	600 x 500	600 x 500	896 x 388
플러시-핏 설치를 위한 컷아웃 치수(W x D)(mm)	600/624 x 500/524	-	-	896/920 x 388/412
연결 박스를 포함한 케이스 높이 (mm)	51	51	45	51
총 소비전력(kW)	7.30	7.30	7.30	7.30

인덕션 전기레인지



	KM 7667 FL	KM 7897 FL
가열 유형	인덕션	인덕션
디자인		
완전매립	•	•
세라믹 표면 색상	블랙	그래파이트 블랙
일반 매립형 설치	•	•
화구 세부사항		
화구 수	4	6
1 번째 화구/조리 공간		
위치	자유롭게 선택 가능	자유롭게 선택 가능
유형	전체 영역	전체 영역
크기(mm)	570 x 390	870x380
최대 출력(W)	2600	2600
최대 트윈 부스터 출력 세기(W)	3650	3650
사용자 편의성		
Miele@home	•	•
센서조절장치로 작동	스마트 셀렉트	스마트 셀렉트 화이트
자동 가능 Con@ctivity	•	•
디스플레이 색상	엘로우	화이트
인텔리전트 팬 인식	•	•
자동 가열	•	•
보온	•	•
스탑 앤 고 기능	•	•
리콜 기능	•	•
남은 시간 알림	•	•
안전 전원차단	•	•
개인 설정 옵션 (예: 신호음)	•	•
인텔리전트 팬 인식	•	•
위치 보조장치	•	•
와이프 프로텍션	•	•
안전		
안전 전원차단	•	•
잠금 기능	•	•
잔존열 표시기	•	•
기술 데이터		
치수(W x H x D, mm)	620 x 51 x 520	936 x 51 x 520
플러시-핏 설치를 위한 컷아웃 치수 (W x D)(mm)	600/624 x 500/524	916/940 x 500/524
노출형 설치를 위한 컷아웃 치수(W x D) (mm)	600 x 500	916 x 500
연결 박스를 포함한 케이스 높이 (mm)	51	51
무게 (kg)	11	16
총 소비전력(kW)	7,30	11,00



어떤 편의 기능을 원하시나요?

밀레 하이라이트 전기레인지 특징점¹⁾

Con@ctivity

Con@ctivity를 통해 후드는 항상 자동으로 작동합니다. 인덕션이 켜지거나 꺼질 때마다 후드는 자동으로 반응합니다. 배기 세기는 인덕션의 작동에 따라 자동으로 조절되어 항상 쾌적한 실내 공기를 유지합니다. 기기는 WiFi를 통해 서로 통신이 가능합니다. Con@ctivity를 통해 후드와 인덕션을 Miele@home 앱에서 통합하여 볼 수 있습니다.



Exclusive to Miele **엑스트라 스피드²⁾**
아주 빠른 속도로 가열되어 조리 시간이 단축됩니다.



확장 영역
전골냄비 등 대형 조리용기도 올려두어 가열할 수 있습니다.



멀티 조리영역

필요한 크기에 따라 여러가지 크기의 화구를 사용할 수 있습니다.




Exclusive to Miele **스마트셀렉트**
각 화구의 세기와 시간을 빠르고 직관적으로 직접 선택할 수 있습니다.



Exclusive to Miele **보온**
팬 바닥의 온도를 조절해 음식이 타는 것을 방지합니다.

하이라이트 전기레인지



	KM 6520 FR	KM 6527 FR	KM 6542 FR
디자인			
완전매립	-	-	-
세라믹 표면 색상	블랙	블랙	블랙
스테인리스 스틸 프레임	•	•	•
프린트 디자인	-	-	-
일반 매립형 설치	•	•	•
화구 세부사항			
화구 수	4	3	4
1 번째 화구/조리 공간			
위치	전면 왼쪽	왼쪽 중앙	전면 왼쪽
유형	단일 화로 링	삼중 화로 링	엑스트라스피드
크기(mm)	180 mm	145/210/270 mm	Ø 120 / Ø 210
최대 출력(W)	1800	1200/2300/3400	200/2900
2 번째 화구/조리 공간			
위치	후면 왼쪽	후면 오른쪽	후면 왼쪽
유형	단일 화로 링	단일 화로 링	단일 화로 링
크기(mm)	Ø 160	180 mm	Ø 145
최대 출력(W)	1500	1800	1200
3 번째 화구/조리 공간			
위치	후면 오른쪽	전면 오른쪽	후면 오른쪽
유형	이중 화로 링	단일 화로 링	캐서롤 영역
크기(mm)	120/210mm	160	Ø 170 / 170x290
최대 출력(W)	750/2200	1500	1500/2600
4 번째 화구/조리 공간			
위치	전면 오른쪽	-	전면 오른쪽
유형	단일 화로 링	-	단일 화로 링
크기(mm)	145 mm	-	Ø 180
최대 출력(W)	1200	-	1800
5 번째 화구/조리 공간			
위치	-	-	-
유형	-	-	-
크기(mm)	-	-	-
최대 출력(W)	-	-	-
사용자 편의성			
Miele@home	-	-	•
센서조절장치로 작동	이지셀렉트	이지셀렉트	컴포트셀렉트
자동 기능 Con@ctivity	-	-	•
디스플레이 색상	-	옐로우	-
자동 가열	-	•	-
보온	-	-	-
노브를 통한 작동	-	-	-
스탑 앤 고 기능	-	•	-
남은 시간 알림	-	•	-
안전 전원차단	-	•	-
와이프 프로텍션	-	-	-
안전			
안전 전원차단	-	•	-
잠금 기능	-	•	-
잔존열 표시기	-	•	-
기술 데이터			
치수(W x H x D, mm)	574 x 43 x 504	574 x 45 x 504	764 x 43 x 504
노출형 설치를 위한 컷아웃 치수(W x D) (mm)	560 x 490	560 x 490	750 x 490
플러시-핏 설치를 위한 컷아웃 치수 (W x D)(mm)	-	-	-
무게 (kg)	8	9	10
총 소비전력(kW)	6.10	6.10	7.80

투인원 인덕션







Con@ctivity

멋진 요리와 인테리어를 위한 특별한 제품

밀레 투인원 인덕션의 특징점*

Con@ctivity

Con@ctivity 기능을 이용하면 후드와 인덕션이 서로 연결되어 있기 때문에 오롯이 요리에만 집중할 수 있습니다. 인덕션이 설정된 정보를 후드의 전자 모듈로 전송하여 흡입 세기를 자동으로 조정하기 때문에 후드의 전원을 직접 켜지 않아도 됩니다.



사일런스 모터

밀레가 개발한 모터로, 높은 세기 단계에서 이전 모델보다 25% 조용합니다. (밀레 자사 실험 기준)

**Exclusive
to Miele**

파워플렉스 XL

화구를 넓게 사용할 수 있기 때문에 전골냄비 등 대형 조리기구도 놓을 수 있습니다.



**Exclusive
to Miele**

트윈부스터

인덕션 출력을 단일 화구에 집중시켜 높은 화력으로 사용할 수 있습니다.



**Exclusive
to Miele**

컴포트 셀렉트 플러스


화구와 후드를 명확하고 심플한 중앙의 숫자 디스플레이로 작동합니다.



스테인리스 스틸 그리스 필터

고품질의 10겹 스테인리스 스틸 그리스 필터는 식기세척기 사용이 가능하고 내구성이 매우 뛰어납니다.

후드 결합형 투인원 인덕션 전기레인지



KMDA 7476 FL	
작동 모드	
외부배기	설치가능
내부순환	설치가능
디자인	
완전매립	•
스테인리스 스틸 프레임	-
프레임없음 - 노출형	•
화구 세부사항	
화구 수	4
파워플렉스 조리 영역	
브릿지	가능
사용가능 냄비 지름 (mm)	Ø 150 - 230
크기(mm)	460x230
최대출력 /부스터 1단 / 부스터 2단(트윈부스터) (W)	3400 / 4800 / 7300
일반 조리영역	
사용가능 냄비 지름(mm)	Ø 150 - 230
최대출력 /부스터 1단 / 부스터 2단(트윈부스터) (W)	2100 / 3000 / 3650
사용자 편의성	
Miele@home	•
센서조절장치로 작동	컴포트셀렉트 플러스
자동 기능 Con@ctivity	•
디스플레이 색상	옐로우
효율성 및 지속 가능성	
에너지 효율 등급(A+++ - D)	-
외부배기	
최대 공기 처리량(m³/h)	580
내부순환	
최대 공기 처리량(m³/h)	510
기술 데이터	
치수(W x D)(mm)	800 x 200 x 520
노출형 설치를 위한 컷아웃 치수(W x D)(mm)	780 x 500
완전매립형 설치를 위한 컷아웃 치수(W x D)(mm)	780/804 x 500/524
총 소비전력(kW)	7.50



쿠커 후드





어떤 편의 기능을 원하시나요?

밀레 쿠키 후드의 특징점*



스마트컨트롤

뛰어난 품질과 기능성: 노란색 디스플레이로 편리한 터치 컨트롤을 즐길 수 있습니다.



밀레 클린커버

보호 및 쉬운 세척: 매끄럽게 밀봉된 표면이 케이블 및 전기 부품과 모터와의 접촉을 방지합니다.



스테인리스스틸 그리스 필터(10 겹)

식기세척기 사용이 가능해 기름때를 효과적으로 제거하고 세척이 쉽습니다.

*기능은 모델에 따라 상이함

*기능 이해를 돕기 위한 연출된 이미지이며 실제 모델과 다를 수 있습니다.

벽 고정식 쿠키 후드



DA 6698 W Puristic Edition 6000	
설치 형태	
벽면 장착 쿠키후드	•
작동 모드	
공기 가이드 종류	변환가능
외부 작동	-
재순환 변환 키트(별도 주문)	DUW 20
활성 숯 필터(별도 주문)	DKF 12-P
디자인	
색상	스테인리스 스틸
사용자 편의성	
Miele@home	-
Con@ctivity 3.0	-
터치 컨트롤	-
작동 시간 5 분 또는 15 분	-
그리스필터 교체기간 표시 지시등 설정 가능	-
활성 청정숯 필터 교체기간 표시등 설정 가능	-
사일런스 패키지	•
클린커버	-
효율성 및 지속 가능성	
에너지 효율 등급(A+++ - D)	-
필터 시스템	
스테인리스 그리스 필터	3
조명	
LED	-
수xW	3 x 3 W
빛의 세기(Lx)	670 lx
색온도(K)	3500 Kelvin
주변 조명 화이트	-
주변 조명 색상	-
송풍기	
DC 모터	•
배기	
EN 61591에 따른 레벨 3 배기량(m³/h)	400
EN 60704-3에 따른 레벨 3 소음 수준 (dB(A) re 1pW)	52,0
레벨 3 음압(dB(A))*	37,0
재순환	
EN 61591에 따른 레벨 3 배기량(m³/h)	315
EN 60704-3에 따른 레벨 3 소음 수준 (dB(A) re 1pW)	63,0
음압 레벨 3 dB(A)	48,0
안전	
안전 전원차단	•
기술 데이터	
캐노피 치수(W x H x D)(mm)	898 x 85 x 500
전기 호브 위 최소 높이(mm)	450
가스호브 위 최소 높이(최대 12.6 kW 총 전압, 화구 ≤ 4.5 kW)(mm)	650
총 소비전력(kW)	0,08
전압(V)	220
퓨즈 정격(A)	10
설치 주의 사항	
상단 배기 덕트 연결	•
측면 배기 덕트 연결	-
배기구 덕트 직경(mm)	150
옵션 액세서리	
활성 청정숯 필터	-
활성 숯 필터, 재활성화 가능	-
제품 색상	
스테인리스 스틸	•

커피머신







어떤 종류의 제품을 원하시나요?

밀레 커피머신 유형 및 사용자 인터페이스

다양한 메뉴와 기능을 탑재한 밀레 커피머신

주방 디자인이나 취향에 따라 밀레 빌트인 또는 프리스탠딩 커피머신을 선택할 수 있습니다.



빌트인 커피머신

밀레 빌트인 커피머신은 45cm 높이의 공간에 완벽하게 들어갑니다. 다른 밀레 빌트인 제품과 수직 또는 수평으로 결합하여 통일된 디자인으로 꾸밀 수 있습니다.

급수를 연결할 수 있는 모델은 언제나 사용할 준비가 되어 있기 때문에 더욱 실용적입니다. 물통을 직접 채울 필요가 없어 시간이 절약되고 편리함이 더해집니다.



프리스탠딩 커피머신

밀레 프리스탠딩 커피머신은 집 어디에든 놓을 수 있습니다. 터치 컨트롤이 장착된 CM7 또는 다이렉트센서 컨트롤이 있는 CM6 및 CM5 제품 중에서 선택할 수 있습니다.

사용자 인터페이스



M 터치


우아한 M 터치 컨트롤은 훨씬 더 편리합니다. 스마트 폰과 마찬가지로 스와이프 또는 스크롤로 제품을 설정할 수 있기 때문에 작동이 매우 쉽습니다.



다이렉트 센서

다이렉트 센서 컨트롤과 고해상도 TFT 디스플레이를 사용하여 손가락 터치만으로 원하는 커피를 추출할 수 있습니다.

프리스탠딩 커피머신



	CM 5310 Silence	CM 5510 Silence	CM 6160 MilkPerfection	CM 7350 CoffeePassion
특장점				
아로마 시스템	•	•	•	•
커피셀렉트 원두 선택	-	-	-	-
원터치 추출	•	•	•	•
원터치 두 잔 추출	•	•	•	•
더블샷	-	-	•	•
사용자 프로필 설정 가능	-	2	4	10
아로마 보존 그라인더	•	•	•	•
원두 가루 투입 장치	•	•	•	•
사용자 편의성				
Miele@home 네트워킹	-	-	•	•
디스플레이	다이렉트센서	다이렉트센서	다이렉트센서	CM 터치
컵센서	-	-	-	•
퍼포먼스모드	-	-	•	-
브릴리언트라이트 조명(추출구)	-	-	•	•
전문가 모드	-	-	•	•
온열 컵받침	-	-	-	•
다중 언어	•	•	•	•
선택 가능한 원두 유형 수	1	1	1	1
원두통 수	1	1	1	1
총 원두통 용량(g)	200	200	300	500
물통 용량(L)	1.3	1.3	1.8	2.2
우유통 용량(L)	-	-	-	0.7
음료				
싱글/더블 리스트레포	•	•	•	•
싱글/더블 에스프레소	•	•	•	•
싱글/더블 커피	•	•	•	•
싱글/더블 카푸치노	•	•	•	•
싱글/더블 라떼 마끼아또	•	•	•	•
싱글/더블 뜨거운 우유	•	•	•	•
싱글/더블 우유 거품	•	•	•	•
싱글/더블 에스프레소 마끼아또	-	-	•	•
싱글/더블 차 음료	-	-	•	•
커피포트	•	•	•	•
티포트	-	-	-	•
세척 편의성				
자동물때제거 기능	-	-	-	-
자동 우유관 헹굼	•	•	•	•
편리한 세척 프로그램	•	•	•	•
자동 헹굼 기능	•	•	•	•
컴포트 클린(일부 부품 식기세척기 사용 가능)	•	•	•	•
우유관 탈착 가능	•	•	•	•
혼합기 탈착 가능	•	•	•	•
기술 데이터				
제품 크기(WxHxD)(mm)	241 x 360 x 460	241 x 360 x 460	251 x 359 x 427	311 x 397 x 445
총 소비전력(kW)	1.45	1.45	1.35	1.45
전압(V)	220	220	220	220-240
퓨즈 정격(A)	10	10	10	10
전원공급전선 길이(m)	1.2	1.2	1.4	1.2
제품 색상				
옵시디안 블랙	•	-	•	•
로즈 골드	-	•	-	-
로터스 화이트	-	-	•	-



어떤 편의 기능을 원하시나요?

밀레 빌트인 커피머신의 특징점*

진한 커피의 풍미

프리미엄 밀레 커피머신을 통해 풍부한 맛의 커피를 즐겨보세요. 한층 진한 향을 낼 수 있도록 아로마 시스템을 통해 원두를 추출 시마다 신선하게 분쇄하여 바로 추출합니다. 커피셀렉트 기능이 있어 세 개의 원두통에 담긴 원두로 각각의 스페셜티 커피를 만들 수 있습니다. 또한 프리브루잉 기술은 커피 원두가 향을 최대한 발산하여 완벽한 커피가 되도록 해줍니다. 뿐만 아니라 밀레는 밀레 커피머신에 완벽히 맞춤형 된 자체 원두를 블렌딩해 제공하고 있습니다.



간편한 사용

간단한 터치 작동으로 커피를 빠르고 쉽게 준비할 수 있습니다.



손쉬운 세척

분리 가능한 부품 및 자동 세척 프로그램으로 커피머신을 위생적으로 관리할 수 있습니다.



Exclusive to Miele 커피셀렉트¹⁾

세 개의 원두통에 각각 원하는 원두를 채워 넣고 취향에 맞는 커피를 만들 수 있습니다.



Exclusive to Miele 자동 세척²⁾

밀레 커피머신에 세척제를 장착해 놓으면 세척과 물때를 자동으로 관리해주어 편리합니다.



Exclusive to Miele 컵센서³⁾

컵센서가 컵 테두리를 인식해 중앙 추출구의 높이를 이에 맞게 자동으로 조절합니다.



*모델별 상이함

¹⁾ 특하: EP 2957199

²⁾ 특하: EP 2705783, EP 2705784,
DE 102014113160, DE 102014113161

³⁾ 특하: EP 2454976

빌트인 커피머신



	CVA 7440	CVA 7840	CVA 7845
특장점			
아로마 시스템	•	•	•
커피셀렉트 원두 선택	-	•	•
원터치 두 잔 추출	•	•	•
더블샷	•	•	•
사용자 프로필 설정 가능	10	10	10
아로마 보존 그라인더	•	•	•
사용자 편의성			
Miele@home 네트워킹	•	•	•
디스플레이	다이렉트센서	M 터치	M 터치
모션 리액트	-	•	•
컵센서	•	•	•
퍼포먼스모드	•	•	•
이지클릭 우유통	•	•	•
브릴리언트라이트	•	•	•
전문가 모드	•	•	•
다중 언어	•	•	•
선택 가능한 원두 유형 수	1	3	3
원두통 분리 칸 수	2	3	3
원두통A(g)	300	300	300
원두통B(g)	300	150	150
원두통C(g)	-	150	150
총 원두통 용량(g)	600	600	600
물통 용량(L)	2.7	2.7	2.7
음료			
싱글/더블 리스트레포	•	•	•
싱글/더블 에스프레소	•	•	•
싱글/더블 커피	•	•	•
싱글/더블 카푸치노	•	•	•
싱글/더블 라떼마끼야또	•	•	•
싱글/더블 뜨거운 우유	•	•	•
싱글/더블 우유 거품	•	•	•
싱글/더블 에스프레소 마끼야또	•	•	•
싱글/더블 차 음료	•	•	•
커피포트	•	•	•
티포트	•	•	•
세척 편의성			
오토디스케일(자동 물때 제거)	-	•	•
오토클린 자동 혼합기 세척	-	•	•
편리한 세척 프로그램	•	•	•
자동 행굼 기능	•	•	•
컴포트 클린(일부 부품 식기세척기 사용 가능)	•	•	•
우유관 탈착 가능	•	•	•
혼합기 탈착 가능	•	•	•
기술 데이터			
총 소비전력(kW)	1.35	1.35	1.35
전압(V)	220	220	220
퓨즈 정격(A)	10	10	10
급수호스 길이(m)	-	-	1.5
전원공급전선 길이(m)	2.0	2.0	2.0
설치 공간 치수(W x H x D)(mm)	560-568 x 450-452 x 500	560-568 x 450-452 x 500	560-568 x 450-452 x 550
제품 색상			
블랙 & 클린스틸	•	•	-
그래파이트 그레이	-	-	•

냉장고 및 와인 냉장고





어떤 종류의 제품을 원하시나요?

다양한 밀레 냉장고 및 설치 유형

제품 유형



프리스탠딩



빌트인



냉장고



와인 냉장고



마스터쿨



상냉장·하냉동



냉동고

어떤 사용자 인터페이스를 선호하시나요?

밀레 빌트인 냉장고 인터페이스

사용자 인터페이스


밀레의 사용자 인터페이스는 매우 간편합니다. 밀레 냉장고는 최신 기능과 디자인을 완벽하게 조합한 모던한 인터페이스를 갖추었습니다. (*인터페이스 유형은 모델별로 상이)



프레시터치



센서터치




터치컨트롤



이지컨트롤



마스터센서(마스터쿨 제품 전용)



터치컨트롤(와인 냉장고 전용)

어떤 편의 기능을 원하시나요?

밀레 빌트인 냉장고의 특징점*

더욱 신선하고 건강한 식재료 보관

밀레 냉장고를 통해 음식을 신선하게 더욱 오랫동안 보관할 수 있습니다. 냉장고 내부의 온도와 습도를 일정하게 유지하여 신선 식품을 위한 완벽한 보관 조건을 만들어 줍니다.



데일리 프레시

습도 조절용 슬라이딩 덮개가 있어 수분을 최적으로 지켜주어, 과일 및 야채 등의 신선 식품을 2배 더 오래 보관할 수 있습니다.



Exclusive
to Miele

다이나콜

주변 온도가 30°C 이상으로 높거나 습도가 높은 경우 냉기를 고르게 순환시켜 냉장고 내부의 온도를 균일하게 유지해 줍니다.



플렉시트레이

회전식 유리 선반이 있어 냉장고가 가득 찬 상태에서도 선반을 회전해 뒤쪽의 음식을 쉽게 꺼낼 수 있습니다.



Exclusive
to Miele

액티브 에어클린 필터

활성탄 및 키토산 성분의 필터가 냄새를 흡수하여 냉장고 내부의 불쾌한 냄새를 제거해 줍니다. (별도 구매 액세서리)



노프로스트

내부의 물기와 성에는 기기 뒷면으로 배수되며 컴프레서에서 나오는 열기로 인해 자동 증발되므로 청소할 필요가 없어 편리합니다.

빌트인 냉장냉동고



KFNS 7734 D	
설치 타입	
제품 유형	빌트인 콤비 냉장냉동고
도어경첩 방향 / 방향 변경 가능	오른쪽 / •
좌우 나란히 설치 가능	•
디자인	
프론트 패널 색상	빌트인 제작
소재	스테인리스 스틸, 플라스틱
냉장고 조명	LED
조절 장치	
사용자 인터페이스	센서터치
수퍼쿨 / 수퍼프리즈	• / •
온도 설정 구역	2
사바스 모드	•
파티 모드	•
휴일 모드	•
내부 구성	
선반	4
크롬 병 선반	1
신선 서랍	1
도어 선반	3
작동 편의성	
신선도 유지 시스템	데일리 프레시
컴포트 클린	•
듀플렉스쿨	•
다이나쿨	•
액티브 에어클린 필터	• (별도 구매)
기술 데이터	
설치규격 (WxHxD, mm)	560-570 x 1772-1788 x min.550
제품 크기(WxHxD, mm)	559 x 1770 x 544
용량 (냉장,냉동, L)	183,70 L
제품중량(kg)	63,6
기본 액세서리	
계란 트레이	•
아이스큐브 트레이	•

어떤 디자인을 원하시나요?

주방 디자인과 완벽하게 조화를 이루는 밀레 프리스탠딩 제품

완벽한 조화



- 그라파이트 그레이
- 브릴리언트 화이트*
- 블랙보드 에디션
- 블랙스틸
- 스테인리스 스틸/클린스틸
- 스테인리스 스틸 효과
- 화이트

어떤 핸들을 원하시나요?

밀레 프리스탠딩 기기

밀레의 열림 컨셉은 디자인과 편의성 면에서 고객 개개인의 요구 사항을 고려합니다. 매립형의 오목한 그림을 원하시나요, 아니면 우아한 핸들을 원하시나요? 도어 열림 키트 포함을 원하시나요, 아니면 미포함을 원하시나요? 선택하세요!

클릭2오픈

클릭2오픈으로 제품을 매우 쉽고 편리하게 열 수 있습니다. 클릭2오픈은 도어의 측면 패널에 위치해 드러나지 않기 때문에 깔끔한 디자인은 연출할 수 있습니다.



클릭2오픈

클릭2오픈으로 제품을 매우 쉽고 편리하게 열 수 있습니다. 클릭2오픈은 도어의 측면 패널에 위치해 드러나지 않기 때문에 깔끔한 디자인은 연출할 수 있습니다.



이지오픈 도어 핸들

고급스러운 핸들에는 레버 작동이 가능한 보조 장치가 달려 있습니다. 문을 매우 쉽게 닫을 수 있습니다.



이지핸들

고품질의 우아한 핸들은 밀레의 프리미엄 디자인을 강조해주고, 정면에서 쉽게 열 수 있습니다.



사이드오픈

모델에 따라 도어의 측면 패널은 짧거나 긴 오목한 그림을 제공합니다. 핸들이 없는 유선형 디자인은 다양한 종류의 주방 환경과 완벽하게 어우러집니다.

어떤 사용자 인터페이스를 선호하시나요?

밀레 프리스탠딩 냉장고 인터페이스

사용자 인터페이스

밀레의 사용자 인터페이스는 매우 간편합니다. 밀레 냉장고는 최신 기능과 디자인을 완벽하게 조합한 모던한 인터페이스를 갖추었습니다. (*인터페이스 유형은 모델별로 상이)



프레시터치

프레시터치는 터치 기능이 있는 TFT 컬러 디스플레이를 기반으로 하며 별도의 조절 버튼이 필요하지 않습니다. 모든 기능은 중앙 인터페이스를 터치하여 쉽게 설정할 수 있습니다.



센서터치

센서터치는 LCD 디스플레이에 기반하고 있습니다. 사용자는 손가락 터치와 디스플레이 오른쪽에 있는 세 개의 터치 버튼을 사용해 다양한 메뉴를 직관적으로 사용할 수 있습니다.



터치컨트롤

터치컨트롤 패널은 센서 조절과 정밀한 디지털 온도 디스플레이를 통해 원활한 조작 인터페이스를 제공합니다. 가벼운 손가락 터치만으로도 원하는 기능을 선택할 수 있습니다.



이지컨트롤

추가 옵션은 간단하게 버튼으로 선택합니다. 냉장고와 냉동고의 온도를 쉽게 설정할 수 있습니다.



수동 온도 조절

온도는 수동 온도 조절장치를 통해 설정할 수 있어 간편하게 사용할 수 있습니다.

어떤 편의 기능을 원하시나요?

밀레 프리스탠딩 냉장고의 특징점*

더 넓어진 수납공간과 선택 옵션

매우 우수한 절연 특성을 가진 진공 단열재를 사용해 음식을 더욱 신선하게 오랫동안 보관할 수 있습니다. 용량 손실 없이 음식을 저장할 수 있고, 인테리어와 조화를 이루는 핸들 디자인을 선택할 수 있습니다.



데일리 프레시

습도 조절용 슬라이딩 덮개가 있어 수분을 최적으로 지켜주어, 과일 및 야채 등의 신선 식품을 2배 더 오래 보관할 수 있습니다.



Exclusive to Miele

다이나콜

주변 온도가 30°C 이상으로 높거나 습도가 높은 경우 냉기를 고르게 순환시켜 냉장고 내부의 온도를 균일하게 유지해 줍니다.



플렉시보드

플렉시보드를 활용하면 뒤쪽에 보관된 식품을 쉽게 꺼낼 수 있습니다.



Exclusive to Miele

노프로스트

내부의 물기와 성에는 기기 뒷면으로 배수되어 컴프레서에서 나오는 열기로 인해 자동 증발되므로 청소할 필요가 없어 편리합니다.



iF 디자인 어워드 2022


독일의 iF 디자인 어워드 2022 제품 부문을 수상하였고, 직관적인 사용자 인터페이스와 최상의 스테인리스 스틸 디자인으로 견고함과 내구성을 갖췄습니다.

프리스탠딩 냉동고




	FNS 4382 E	FNS 4782 E
설치 타입		
제품 유형	프리스탠딩 냉동고	프리스탠딩 냉동고
도어경첩 방향 / 방향 변경 가능	왼쪽 / •	왼쪽 / •
최우 나란히 설치 가능	•	•
디자인		
프론트 패널 색상	스테인리스 스틸 / 클린스틸	스테인리스 스틸 / 클린스틸
소재	스테인리스 스틸, 플라스틱	스테인리스 스틸, 플라스틱
도어 오픈 방식	사이드 오픈	이지오픈 레버 핸들
조절 장치		
사용자 인터페이스	센서터치	센서터치
수퍼프리즈	•	•
온도 설정 구역	1	1
사바스 모드	•	•
파티 모드	—	—
휴일 모드	—	—
내부 구성		
냉동 서랍	7	7
XXL 박스	1	1
작동 편의성		
노프로스트(성에 방지)	•	•
소프트클로즈(부드러운 도어 닫힘)	—	•
아이스메이커	—	—
Miele@home	—	•
기술 데이터		
설치 공간(WxHxD, mm)	FNS 4382 E/KS 4383 ED	FNS 4782 E/KS 4783 ED
* 냉장고와 나란히 설치 시	(1) 가구장 전면과 평행 설치: 1300(W) x 1860~1870(H) x 725(D) (2) 도어만큼 앞으로 뺄 때: 1260(W) x 1860~1870(H) x 650(D)	(1) 가구장 전면과 평행 설치: 1270(W) x 1860~1870(H) x 725(D) (2) 도어만큼 앞으로 뺄 때: 1230(W) x 1860~1870(H) x 650(D)
제품 크기(WxHxD, mm)	600 x 1850 x 675	600 x 1850 x 675
용량 (L)	262	262
제품중량(kg)	67,3	67,2
기본 액세서리		
아이스큐브 트레이	•	•
제품 색상		
클린 스틸	•	•

프리스탠딩 냉장고



	KS 4383 ED	KS 4783 ED
설치 타입		
제품 유형	프리스탠딩 냉장고	프리스탠딩 냉장고
도어경첩 방향 / 방향 변경 가능	오른쪽 / •	오른쪽 / •
최우 나란히 설치 가능	•	•
디자인		
프론트 패널 색상	스테인리스 스틸 / 클린스틸	스테인리스 스틸 / 클린스틸
소재	스테인리스 스틸, 플라스틱	스테인리스 스틸, 플라스틱
도어 오픈 방식	사이드 오픈	이지오픈 레버 핸들
냉장고 조명	LED	LED
조절 장치		
사용자 인터페이스	센서터치	센서터치
수퍼쿨	•	•
온도 설정 구역	1	1
사바스 모드	•	•
파티 모드	•	•
휴일 모드	•	•
내부 구성		
선반/ 플렉시보드(접이식 선반)	7 / 0	6 / 1
크롬 병 선반	—	1
신선 서랍	2	2
도어 병 선반	2	2
도어 캔 선반	3	3
작동 편의성		
신선도 유지 시스템	데일리 프레시	데일리 프레시
컴포트 클린	•	•
다이나콜	•	•
소프트클로즈(부드러운 도어 닫힘)	—	•
액티브 에어클린 필터	• (별도 구매)	• (별도 구매)
기술 데이터		
설치 공간(WxHxD, mm)	FNS 4382 E/KS 4383 ED	FNS 4782 E/KS 4783 ED
* 냉동고와 나란히 설치 시	(1) 가구장 전면과 평행 설치: 1300(W) x 1860~1870(H) x 725(D) (2) 도어만큼 앞으로 뺄 때: 1260(W) x 1860~1870(H) x 650(D)	(1) 가구장 전면과 평행 설치: 1270(W) x 1860~1870(H) x 725(D) (2) 도어만큼 앞으로 뺄 때: 1230(W) x 1860~1870(H) x 650(D)
제품 크기(WxHxD, mm)	600 x 1850 x 675	600 x 1850 x 675
용량 (L)	398	398
제품중량(kg)	68,1	68,9
기본 액세서리		
계란 트레이	•	•
제품 색상		
클린 스틸	•	•

프리스탠딩 냉장냉동고



KFN 4375 DD	
설치 타입	
제품 유형	프리스탠딩 콤비 냉장냉동고
도어경첩 방향 / 방향 변경 가능	오른쪽 / •
좌우 나란히 설치 가능	—
디자인	
프론트 패널 색상	스테인리스 스틸 / 클린스틸
소재	스테인리스 스틸, 플라스틱
도어 오픈 방식	사이드 오픈
냉장고 조명	LED
조절 장치	
사용자 인터페이스	센서터치
수퍼쿨 / 수퍼프리즈	• / •
온도 설정 구역	2
사바스 모드	•
파티 모드	•
휴일 모드	•
내부 구성	
선반 / 플렉시보드(접이식 선반)	4 / 0
크롬 병 선반	—
신선 서랍	1
도어 병 선반	1
도어 캔 선반	2
작동 편의성	
신선도 유지 시스템	데일리 프레시
컴포트 클린	•
다이나쿨	•
듀플렉스쿨	•
소프트클로즈(부드러운 도어 닫힘)	—
액티브 에어클린 필터	• (별도 구매)
기술 데이터	
설치규격 (WxHxD, mm)	(1) 가구장 전면과 평행 설치: 660(W) x 1860~1870(D) x 725(D) (2) 도어만큼 앞으로 뺄 때: 620(W) x 1860~1870(H) x 650(D)
제품 크기(WxHxD, mm)	600 x 1850 x 675
용량 (냉장,냉동, L)	226,95 L
제품중량(kg)	69,1
기본 액세서리	
계란 트레이	•
아이스큐브 트레이	•
제품 색상	
클린 스틸	•

밀레 마스터쿨 시리즈

프리미엄 디자인과 기술력



눈길을 사로잡는 고급스러운 외관

마스터쿨 냉장고의 고급스러운 외관에서 소재 선택과 작업에 쏟은 헌신과 노력을 엿볼 수 있습니다. 독창적인 외관은 매우 세세한 부분까지 이르는 집중을 보여줍니다.



최고의 디자인

고유한 내부 기능은 전혀 흠잡을 데가 없습니다. 수평의 라인은 미니멀리즘 디자인을 강조합니다. 유행을 타지 않는 내부 디자인과 눈부심 없는 내부 조명은 제품을 더욱 완벽하게 만듭니다.



특별한 조명

브릴리언트라이트 조명은 마스터쿨 시리즈의 새로운 기준을 세웠습니다. LED 조명 스트립은 제품 내부 캐비닛 전체를 구석구석 밝혀주고 냉장 보관하는 식품을 최적의 밝기로 비춰줍니다.



우수한 품질

고품질의 완벽함과 정확성. 적합한 소재의 선택에서부터 시작됩니다. 고품질의 유리 선반, 긁힘 방지 플라스틱 및 단단한 알루미늄 프레임이 최고의 품질을 완성합니다.



reddot design award
winner 2019

밀레 마스터쿨 시리즈의 디자인 수상.



최대의 편의성

마스터쿨 냉장고는 이상적인 음식 보관, 자동 얼음 생성, 우수한 조명 및 편리한 사용자 인터페이스를 비롯한 최고의 편의성을 제공합니다. 마스터쿨 냉장고는 일상의 다양한 필요한 부분들을 정확히 충족시켜줍니다.

밀레 마스터쿨 시리즈

마스터프레시 신선 시스템과 듀플렉스쿨 프로 냉동 시스템



마스터프레시

건강한 삶을 위해서는 신선한 식재료가 기본입니다. 이상적으로 과일과 야채는 구입 즉시 아삭하고 신선할 때 먹어야 합니다. 그렇지만 매일 신선한 재료를 구입할 시간이 있는 사람이 얼마나 될까요?

구입 당시 식품의 품질과는 별개로 이상적인 보관 상태 역시 중요합니다. 보관 상태는 요리가 얼마나 신선하고 맛있고 건강한 지를 결정합니다.

밀레 마스터쿨 제품의 신선 서랍은 이상적인 식품 보관을 위해 최적의 온도를 조절해줍니다. 혁신적인 마스터프레시 기능으로 식품의 비타민과 미네랄이 더욱 오랜 기간 동안 보존됩니다. 습도 또한 과일, 채소, 유제품, 생선류와 육류에 완벽하게 맞춰져 있습니다. 이를 통해 식품은 3배 더 오래 신선함을 유지합니다.



듀플렉스쿨 프로

냉장고와 냉동고는 두 공간 모두 최적의 온도를 보장하기 위해 별도의 냉각 순환 장치를 갖추고 있습니다.

또한 두 구역의 공기가 서로 통하지 않기 때문에 냉장실에 있는 식품이 마르거나 생선, 양파, 치즈 등의 냄새가 냉동고에 있는 다른 식품으로 퍼지는 것을 막아줍니다.

듀플렉스쿨 프로는 개별 냉기 순환을 위해 두 개의 냉각 장치를 별도로 탑재해 최대의 냉장 기능을 제공하며 식품을 신선하게 보관해줍니다.







어떤 편의 기능을 원하시나요?

밀레 마스터쿨의 특징점*

푸시2오픈

밀레 마스터쿨 제품의 도어를 살짝 누르면 열립니다. 웅장한 도어를 더욱 쉽게 열 수 있어 편리합니다. 푸시2오픈 기능 덕분에 마스터쿨 제품은 미니멀한 디자인으로 핸들 없는 주방 디자인을 연출할 수 있습니다. 클래식한 디자인을 원하시나요? 설정을 변경해서 풀2오픈으로 전환할 수 있습니다. 이 경우 도어는 누르는 압력에는 반응하지 않으며 핸들을 살짝 당기면 자동으로 열립니다.



브릴리언트라이트 조명

고품질 LED 스트립이 내부를 완벽하게 비추고 아름다운 무드를 제공합니다.



마스터프레시

과일, 야채, 생선 및 유제품을 위한 완벽한 보관 온도를 제공해 최대 5배 더 신선하게 보관해줍니다.



아이스메이커

급수를 연결하면 하루에 최대 150 개의 조각얼음을 자동으로 만듭니다.



Exclusive
to Miele

소믈리에 세트


와인잔 칠링, 디캔팅을 위한 와인 준비, 오픈한 와인병의 완벽한 보관이 가능합니다.

마스터쿨 빌트인 냉동고



F 2411 Vi	
설치 타입	
제품 유형	빌트인 냉동고
도어경첩 방향 / 방향 변경 가능	왼쪽 / •
좌우 나란히 설치 가능	•
사용자 편의성	
프레시 시스템	—
다이나쿨	—
노프로스트	•
아이스메이커	•
액티브에어클린 필터	—
셀프클로즈	—
도어 열림 방식	푸시2오픈
이지클린	•
맥스로드 경첩	•
브릴리언트라이트 조명	•
컨트롤	
사용자 인터페이스	마스터센서
수퍼프리즈	•
개별 온도 설정 구역	1
사바스 모드 (조명,알림 등 꺼짐)	•
냉동고 구성	
선반 개수	3
냉동 바스켓 개수	2
도어 바스켓	4
선반 넘침 방지 테두리	•
네트워크	
Miele@home	•
안전	
잠금 기능	•
(소리) 도어 열림 알림/ 온도이상 알림	•/•
(조명) 도어 열림 알림/ 온도이상 알림	•/•
기술 데이터	
설치 공간 (WxHxD, mm)	458 x 2134–2157 x 650
제품 크기 (WxHxD, mm)	451 x 2127 x 613
총 용량(L)	224

마스터쿨 빌트인 냉장고



K 2801 Vi	
설치 타입	
제품 유형	빌트인 냉장고
도어경첩 방향 / 방향 변경 가능	오른쪽 / •
좌우 나란히 설치 가능	•
사용자 편의성	
프레시 시스템	마스터프레시
다이나쿨	•
노프로스트	—
아이스메이커	—
액티브에어클린 필터	•
셀프클로즈	•
도어 열림 방식	푸시2오픈
이지클린	•
맥스로드 경첩	•
브릴리언트라이트 조명	•
컨트롤	
사용자 인터페이스	마스터센서
수퍼쿨	•
개별 온도 설정 구역	2
사바스 모드 (조명,알림 등 꺼짐)	•
냉동고 구성	
선반 개수	2
야채 서랍 개수	1
신선 서랍 개수	2
도어 선반	4
선반 넘침 방지 테두리	•
네트워크	
Miele@home	•
안전	
잠금 기능	•
(소리) 도어 열림 알림/ 온도이상 알림	•/•
(조명) 도어 열림 알림/ 온도이상 알림	•/•
기술 데이터	
설치 공간 (WxHxD, mm)	762 x 2134–2154 x 650
제품 크기 (WxHxD, mm)	756 x 2127 x 610
총 용량(L)	463

마스터쿨 빌트인 와인 냉장고



	KWT 2611 Vi	KWT 2671 ViS
설치 타입		
제품 유형	빌트인 와인냉장고	빌트인 와인냉장고(+소몰리에 세트)
도어경첩 방향 / 방향 변경 가능	왼쪽 / •	왼쪽 / •
좌우 나란히 설치 가능	•	•
조절장치		
사용자 인터페이스	마스터센서	마스터센서
개별 온도 설정 구역	3	3
사바스 모드 (조명, 알람 등 꺼짐)	•	•
작동편의성		
다이나쿨	•	•
도어 열림 방식	푸시2오픈	푸시2오픈
맥스로드 경첩	•	•
브릴리언트라이트 조명	•	•
Miele@home	•	•
내부 구성		
플렉시프레임 나무선반 개수	13	9
나무선반 소재	너도밤나무	너도밤나무
소몰리에 세트	—	•
노트보드	•	•
0.75l 보르도 와인병 개수	104	77
기술 데이터		
설치 공간 (WxHxD, mm)	610 x 2134–2154 x 650	610 x 2134–2154 x 650
제품 크기 (WxHxD, mm)	603 x 2127 x 610	603 x 2127 x 610
총 용량(L)	366	366
안전성		
잠금 기능	•	•
(소리) 도어 열림 알림/ 온도이상 알림	•/•	•/•
(조명) 도어 열림 알림/ 온도이상 알림	•/•	•/•



어떤 편의 기능을 원하시나요?

밀레 와인 냉장고의 특징점

Exclusive to Miele **소믈리에 세트**
밀레 소믈리에 세트가 장착된 와인 냉장고는 와인을 즐기는 분들에게 최적입니다. 와인을 훌륭하게 디캔팅할 수 있습니다. 칠링한 와인잔에 샴페인과 와인을 즐겨보세요. 와인을 오픈한 후에도 완벽한 상태로 보관할 수 있습니다.



2~3가지 온도 설정

다른 온도에 저장해야 하는 두세 가지 종류의 와인을 각각 다른 온도에 동시에 보관할 수 있습니다.



LED 조명

최소한의 열이 방출되는 LED 조명을 장착하여 와인의 맛과 향이 변질되지 않도록 해주며 은은한 조명으로 인테리어 효과를 줍니다.



Exclusive to Miele **플렉시프레임**
각각의 프레임이 움직여서 다양한 크기의 와인병을 쉽게 보관할 수 있습니다.



오픈한 병 보관


오픈한 병도 보관할 수 있으며 내부 조명이 병을 은은하게 비추어줍니다.



노트보드

각 선반마다 라벨링을 위한 자석 스트립이 있어 와인병을 적어놓을 수 있습니다.

빌트언더 와인 냉장고



KWT 6322 UG	
설치 타입	
제품 유형	빌트언더 와인냉장고
도어경첩 방향 / 방향 변경 가능	오른쪽 / •
좌우 나란히 설치 가능	•
조절장치	
사용자 인터페이스	터치컨트롤
개별 온도 설정 구역	2
서비스 모드 (조명, 알림 등 꺼짐)	•
작동 편의성	
다이나쿨	•
도어 열림 방식	푸시2오픈
맥스로드 경첩	•
브릴리언트라이트 조명	•
Miele@home	—
내부 구성	
플렉시프레임 나무선반 개수	3
나무선반 소재	너도밤나무
소물리에 세트	—
노트보드	—
0.75l 보르도 와인병 개수	34
기술 데이터	
설치 공간(WxHxD, mm)	600 x 820–870 x 580
제품 크기(WxHxD, mm)	597 x 818 x 575
총 용량(L)	95
안전성	
잠금 기능	•
(소리) 도어 알림 / (소리) 온도 알림	• / •
(조명) 도어 알림 / (조명) 온도 알림	• / •





식기세척기



어떤 종류의 제품을 원하시나요?

밀레 식기세척기의 설치 유형

밀레는 다양한 설치 유형의 식기세척기 모델을 제공합니다.



완전 빌트인 식기세척기

조작부가 도어 모서리에 장착되어 있어 식기세척기 전면을 주방 인테리어와 맞추면 주방 가구장과 완전히 일체화할 수 있습니다. 제품이 주방 디자인에 완벽하게 녹아들게 됩니다.



빌트인 식기세척기

완벽한 주방 디자인을 위해 식기세척기 전면을 주방 인테리어와 맞출 수 있습니다. 도어 패널과 주방 가구장을 통일시키면 더욱 깔끔한 인테리어를 연출할 수 있습니다.



프리스탠딩 식기세척기

프리스탠딩 기기 상부에는 강화 상판이 장착되어 있습니다. 이사를 해서 새로운 주방에 식기세척기를 설치해야 할 때 식기세척기를 간편하게 옮기고 설치할 수 있습니다.

눈높이 설치

밀레 빌트인 식기세척기는 식기를 넣을 때 허리를 숙일 필요가 없도록 인체공학적 높이에 설치가 가능합니다.



최상의 편의성과 완벽한 디자인의 조화

밀레 식기세척기의 다양한 설치 옵션



노크2오픈 기능으로 구현하는 핸드리스 주방 인테리어 디자인

밀레 완전 빌트인 식기세척기 중 노크2오픈 기능이 있는 모델은 식기세척기 도어를 두 번 두드리면 자동으로 열립니다. 도어에 손잡이를 장착할 필요가 없기 때문에 플랫폼한 핸드리스 디자인을 완벽하게 구현할 수 있어 더욱 고급스럽고 조화로운 주방 디자인을 완성할 수 있습니다.



노크2오픈 기능

식기세척기 도어를 두 번 두드리면 자동으로 열려 손잡이가 필요 없습니다.

G 7000 식기세척기 바스켓 디자인*



**Exclusive
to Miele**

**플렉스케어
컵 선반**

완벽한 고정을 위한
보호용 실리콘 마감
처리.



**Exclusive
to Miele**

**플렉스케어
와인잔 홀더**

컵 등 식기를 안전하
게 고정하기 위해 표
면에 돌기 처리가 되
어 있습니다.



접이식 병 홀더

꽃병이나 유리병 등
긴 식기도 병 홀더를
사용하여 안전하고
깨끗하게 세척할 수
있습니다.





Exclusive
to Miele

3D 멀티플렉스 트레이

모든 수저를 각각 분리해서 적재할 수 있어
음식물 찌꺼기가 완전히 제거됩니다.
젓가락도 쉽고 나란히 놓을 수 있습니다.

플렉서시스트 색깔표시

바스켓을 편리하게 조절할 수 있도록 조절 가능
한 부분이 색깔로 표시되어 있습니다.

높이 조절이 가능한
상단 바스켓
상단 바스켓 높이를
쉽고 다양하게 조절
할 수 있습니다.

접이식 보울 선반
밥그릇과 국그릇 등
여러가지 크기의 오
목한 그릇을 안전하
게 적재할 수 있습니
다.



인체공학적인
바스켓 핸들
바스켓 손잡이가 인
체 공학적으로 디자
인되어 있어 넣고 빼
기가 더욱 쉽습니다.

Exclusive
to Miele

멀티클리프

쟁반 같이 작은 용기
도 안전하게 고정하
고 세척합니다.



*기능은 모델에 따라 상이함



오토도스 세제 자동 투입

**Exclusive
to Miele**

우수한 세척 시스템
오토도스는 세계 최초의
식기세척기 세제 자동 투입 시스템입니다¹⁾.
오토도스 전용 세제인 파워디스크를 장착해
놓으면 선택한 프로그램에 따라 정확한 시간에

적절한 양의 세제를 투입합니다. 파워디스크는
세제통을 보충할 필요 없이 약 20회의 식기
세척 프로그램²⁾에 사용 가능합니다.

¹⁾ 특허: EP2798995, US9962062

²⁾ 예코 프로그램 사용 기준

어떤 편의 기능을 원하시나요?

밀레 식기세척기 특징점*



플렉스라인 바스켓 디자인

편리한 조절장치와 유연한 수납 방식이 최상의 세척 결과를 보장합니다.



Exclusive
to Miele

Miele@home

제품을 네트워크에 연결해 더 많은 기능을 앱을 통해 스마트하게 활용할 수 있습니다.




퀵파워워시

퀵파워워시 프로그램을 사용하면 깨끗한 세척이 58분* 만에 완료됩니다.
(*급수 온도에 따라 변동 가능)




에코파워 테크놀로지

효율하게 설계된 급수 시스템 덕분에 물과 전기 에너지를 효율적으로 사용합니다.



위생적인 관리

밀레의 모든 식기세척기는 99.9% 이상 바이러스를 제거¹⁾해 위생적으로 사용할 수 있습니다.




최소 6L의 깨끗한 물을 사용하는 밀레 식기세척기

오토센서세척 프로그램을 사용하면 최소 물 소비량 6L로 깨끗한 세척 결과를 보여드립니다.

*기능은 모델에 따라 상이함


¹⁾ 위생세척 및 강력세척 프로그램에 파워디스크 또는 울트라탭을 사용해서 실험한 외피형 바이러스 및 비외피형 바이러스(예: 코로나, 인플루엔자 혹은 노로바이러스)의 제거와 관련한 통합 위생 바이러스 연구소의 인증에 따름. 테스트 기준에 관한 세부 사항은 <https://www.miele.com/g7000-c>에서 확인하실 수 있습니다.

프리스탠딩 식기세척기




	G 5214 C SC Active Plus	G 7104 C SC	G 7114 C SC AutoDos	G 7314 C SC AutoDos
디자인				
조절판넬 버튼	수직형 페이스판넬	수직형 페이스판넬	수직형 페이스판넬	수직형 페이스판넬
조절 유형	프로그램 선택 버튼	프로그램 선택 버튼	프로그램 선택 버튼	소프트키
디스플레이	3 자리 7 세그먼트 디스플레이	1 줄 텍스트 디스플레이	1 줄 텍스트 디스플레이	1 줄 텍스트 디스플레이
다중 언어	-	•	•	•
편의성				
Miele@home을 통한 네트워킹	-	-	•	•
오토도스	-	-	•	•
노크2오픈	-	-	-	-
예약 시작	•	•	•	•
작동 알람등	-	디스플레이	디스플레이	디스플레이
효율성 및 지속 가능성				
오토센서세척 최소 물 소비량(L)	6	6	6	6
एको피드백	-	•	•	•
하프로드(식기량 감지)	•	•	•	•
세척 품질 향상 기능				
연수화 기능	•	•	•	•
센서건조	•	•	•	•
응축건조	•	•	•	•
브릴리언트 유리 케어	•	•	•	•
세척 프로그램				
퀵파워워시(58분)	•	•	•	•
오토센서세척	•	•	•	•
섬세세척	•	•	•	•
강력세척	•	•	•	•
에코	•	•	•	•
파워워시	-	•	•	•
저소음세척	-	•	•	•
유지관리	-	•	•	•
위생세척	-	-	-	•
솔라세이브	-	-	-	•
대형식기	-	-	-	-
파스타	-	-	-	-
맥주잔	-	-	-	-
세척 옵션				
강력 세척	-	•	-	•
신속(단축)	•	•	•	•
추가 세척	•	•	•	•
추가 건조	•	•	•	•
바스켓 디자인				
바스켓 디자인	컴포트	엑스트라컴포트	엑스트라컴포트 C	엑스트라컴포트 C
안전				
누수 방지 시스템	•	•	•	•
필터 표시등	-	•	•	•
안전 잠금	•	•	•	•
기술 데이터				
총 소비전력(kW)	1.80	1.80	1.80	1.80
전압(V)	220	220	220	220
퓨즈 정격(A)	10	10	10	10
급수 호스 길이(cm)	1.50	1.50	1.50	1.50
배수 호스 길이(cm)	1.50	1.50	1.50	1.50
전원공급전선 길이(m)	1.70	1.70	1.70	1.70
제품 색상				
브릴리언트 화이트	•	•	•	•
클린 스틸	•	•	•	•

빌트인 식기세척기



	G 5214 C SCi Active Plus	G 7104 C SCi	G 7114 C SCi AutoDos	G 7314 C SCi AutoDos
디자인				
조절판넬 버튼	수직형 페이스판넬	수직형 페이스판넬	수직형 페이스판넬	수직형 페이스판넬
조절 유형	프로그램 선택 버튼	프로그램 선택 버튼	프로그램 선택 버튼	소프트키
디스플레이	3 자리 7 세그먼트 디스플레이	1 줄 텍스트 디스플레이	1 줄 텍스트 디스플레이	1 줄 텍스트 디스플레이
다중 언어	-	•	•	•
편의성				
Miele@home을 통한 네트워킹	-	-	•	•
오토도스	-	-	•	•
노크2오픈	-	-	-	-
예약 시작	•	•	•	•
작동 알림등	-	디스플레이	디스플레이	디스플레이
효율성 및 지속 가능성				
오토센서세척 최소 물 소비량(L)	6	6	6	6
에코피드백	-	•	•	•
하프로드(식기량 감지)	•	•	•	•
세척 품질 향상 기능				
연수화 기능	•	•	•	•
센서건조	•	•	•	•
응축건조	•	•	•	•
브릴리언트 유리 케어	•	•	•	•
세척 프로그램				
킵워워시(58분)	•	•	•	•
오토센서세척	•	•	•	•
섬세세척	•	•	•	•
강력세척	•	•	•	•
에코	•	•	•	•
파워워시	-	•	•	•
저소음세척	-	•	•	•
유지관리	-	•	•	•
위생세척	-	-	-	•
솔라세이브	-	-	-	•
대형식기	-	-	-	-
파스타	-	-	-	-
맥주잔	-	-	-	-
세척 옵션				
강력 세척	-	•	-	•
신속(단축)	•	•	•	•
추가 세척	•	•	•	•
추가 건조	•	•	•	•
바스켓 디자인				
바스켓 디자인	컴포트 C	엑스트라컴포트 C	엑스트라컴포트 C	엑스트라컴포트 C
안전				
누수 방지 시스템	•	•	•	•
필터 표시등	-	•	•	•
안전 잠금	•	•	•	•
기술 데이터				
총 소비전력(kW)	1.80	1.80	1.80	1.80
전압(V)	220	220	220	220
퓨즈 정격(A)	10	10	10	10
급수 호스 길이(cm)	1.50	1.50	1.50	1.50
배수 호스 길이(cm)	1.50	1.50	1.50	1.50
전원공급전선 길이(m)	1.70	1.70	1.70	1.70
페이스판넬 색상				
클린 스틸	•	•	•	•

완전 빌트인 식기세척기



	G 5264 SCVi Active Plus	G 7364 C SCVi AutoDos	G 7964 C SCVi AutoDos
디자인			
조절판넬 버튼	완전 빌트인 페이스판넬	완전 빌트인 페이스판넬	완전 빌트인 페이스판넬
조절 유형	프로그램 선택 버튼	소프트키	터치 컨트롤
디스플레이	3 자리 7 세그먼트 디스플레이	1 줄 텍스트 디스플레이	M 터치 Vi
다중 언어	-	•	•
편의성			
Miele@home을 통한 네트워킹	-	•	•
오토도스	-	•	•
노크2오픈	-	-	•
예약 시작	•	•	•
작동 알림등	알림음	시각 표시 및 알림음	시각 표시 및 알림음
효율성 및 지속 가능성			
오토센서세척 최소 물 소비량(L)	6	6	6
에코피드백	-	•	•
하프로드(식기량 감지)	•	•	•
세척 성능 품질 향상			
연수화 기능	•	•	•
센서건조	•	•	•
응축건조	•	•	•
브릴리언트 유리 케어	•	•	•
세척 프로그램			
킵파워워시(58분)	•	•	•
오토센서세척	•	•	•
섬세세척	•	•	•
강력세척	•	•	•
에코	•	•	•
파워워시	-	•	•
저소음세척	-	•	•
유지관리	-	•	•
위생세척	-	•	•
솔라세이브	-	•	•
대형식기	-	-	•
파스타	-	-	•
맥주잔	-	-	•
세척 옵션			
강력 세척	-	•	•
신속(단축)	•	•	•
추가 세척	•	•	•
추가 건조	•	•	•
바스켓 디자인			
바스켓 디자인	컴포트 C	엑스트라컴포트 C	맥시컴포트 C
안전			
누수 방지 시스템	•	•	•
필터 표시등	-	•	•
안전 잠금	-	-	-
기술 데이터			
총 소비전력(kW)	1.80	1.80	1.80
전압(V)	220	220	220
퓨즈 정격(A)	10	10	10
급수 호스 길이(cm)	1.50	1.50	1.50
배수 호스 길이(cm)	1.50	1.50	1.50
전원공급전선 길이(m)	1.70	1.70	1.70
최소 전면 패널 무게(kg)	-	4.0	4.0
최대 전면 패널 무게(kg)	-	11.0	11.0
페이스판넬 색상			
클린 스틸	•	-	-
옵시디언 블랙	-	•	•







드럼세탁기 및 의류건조기



어떤 편의 기능을 원하시나요?

밀레 드럼세탁기 특징점*

Exclusive to Miele 트윈도스¹⁾ 자동 세제 투입
버튼 한 번으로 자동 투입되는
밀레만의 2단계 액체 세제 시스템.

실용적일 뿐만 아니라 놀라운 깨끗함이
보장되는 트윈도스 세제 자동 투입 기능:
트윈도스는 프로그램 진행 중 최적의 시점에
울트라페이스 1 & 2를 자동으로 개별 투입하여
최상의 세탁 결과를 보여드립니다. 또한,
트윈도스는 필요한 양의 세제를 설정에 맞게
정확하게 투입하기 때문에 손으로 직접 넣는
방식과 비교했을 때 최대 30%의 세제를
절약할 수 있습니다.



Exclusive to Miele 혁신적인 파워워시 기술
세탁물의 양과 관계없이
최고의 에너지 효율성과 세탁 성능 및 속도를
보장합니다.



Exclusive to Miele 20년 사용에 상응하는 기준으로
내구성 테스트 완료²⁾
자동차 엔진은 3,000시간의 테스트를
거치지만, 밀레는 최대 10,000시간 동안 성능을
테스트합니다.²⁾



Exclusive to Miele 캡슐 세제 자동 투입³⁾
울 세제와 섬유 유연제까지 1회용
캡슐 세제로 간편하게 투입합니다.



스팀케어 시스템⁴⁾
스팀이 직접 분사되어 옷을 리프레시 해 주고
주름을 펴 줍니다.



철저한 위생 관리
트윈도스와 파워워시 시스템은 코로나
바이러스를 포함한 바이러스를 99.9 %⁵⁾ 이상
확실하게 제거하여 더욱 위생적입니다.



국내 판매하는 밀레 드럼세탁기 전
제품에는 캡슐 세제 사용이 가능합니다.

* 모델별로 상이

¹⁾ 트윈도스 특허: EP 2 784 205

²⁾ W1 세탁기의 개발 단계에서부터 밀레는 다양한 프로그램으로 5,000회의 세탁 사이클(주 5회씩 20년 사용에 상응) 진행을 통해 모델 및
핵심 부품의 실험을 진행했습니다. 더 알아보기: miele.com/20years

³⁾ 캡슐 세제 자동 투입 특허: EP 2 365 120

⁴⁾ 스팀케어 특허: EP 2 006 432

⁵⁾ 알브슈타트 지그마링겐 대학교에서 테스트하였으며, 통합 위생 및 바이러스 연구소(InFluenc_H)에서 골드 레이블을 받았습니다.

트윈도스와 파워워시 기능이 있는 모델 기준, 면 위생 60 °C 프로그램에 알려지방지 옵션을 추가해 진행 시에 해당됩니다. 해당 방법론에
관한 설명은 <https://www.miele.com/wa-c>에서 확인할 수 있습니다.

혁신적인 세제 자동 투입 시스템 '트윈도스'가 전용 세제인 '울트라페이스 1' 및 '울트라페이스 2'를 자동으로 투입합니다. 세제를 수동으로 투입하는 것과 비교했을 때 세제 사용량을 최대 30%까지 절약할 수 있습니다.

울트라페이스 1가 먼저 투입되어 각종 효소가 먼지와 기름때를 제거해 줍니다. 약 30분 뒤에 투입되는 울트라페이스 2는 표백 성분을 통해 심한 얼룩까지 깨끗하게 제거해 줍니다.



밀레 W1 트윈도스 세탁기를 구매하시면 트윈도스 전용 세제인 울트라페이스 1년 사용분*을 무료로 제공해 드립니다.

*울트라페이스 1 X 4개,
울트라페이스 2 X 3개

트윈도스*

2단계 액체세제 자동투입 시스템



2단계 세제 자동 투입 시스템인 '트윈도스'와 전용 세제인 '울트라페이스 1' 및 '울트라페이스 2' 세제는 독일 호헨슈타인(Hohenstein) 시험 연구소를 통해 얼룩 제거, 표백 효과, 섬유 노화 방지 효과 및 투입 정확성 측면에서 훌륭한 결과를 확인받았습니다.



울트라페이스 세제를 사용 시 시중의 일반 액체 세제를 사용했을 때보다 더욱 깨끗한 세탁 결과를 얻을 수 있습니다. 그 이유는, 일반 액체 세제에는 들어있지 않은 표백 성분이 울트라페이스 세제에 들어있기 때문입니다.






표백 성분은 세제에 포함된 효소 등 다른 성분을 파괴할 수 있기 때문에 밀레는 울트라페이스 세제를 두 개로 분리하여 울트라페이스 1에는 각종 효소를, 울트라페이스 2에는 표백 성분을 추가한 뒤, 세탁 시 시간차를 두고 개별 투입되도록 설계하였습니다.




울트라페이스 1의 활성 성분은 먼지와 기름 및 단백질 얼룩 등을 제거합니다. 울트라페이스 2의 표백 성분은 커피, 차, 과일 또는 와인과 같은 심한 얼룩을 깨끗하게 제거합니다.

드럼세탁기



	WCD 120 WCS	WCG 460 WCS KR	WCG 760 WCS KR	WCI 960 WCS KR
설치 형태				
의류건조기 아래 설치 가능 여부	•	•	•	•
빌트인 가능	•	•	•	•
빌트언더 가능	•	•	•	•
도어 힌지	오른쪽	오른쪽	오른쪽	오른쪽
탈수				
최대 탈수 속도 (RPM)	1400	1400	1400	1600
디자인				
도어 디자인	로터스 화이트	크롬	크롬	크롬
조절판별 버전	수직형	수직형	수직형	수직형
디스플레이	다이렉트 센서 옐로우 디지털 숫자표시	다이렉트센서 화이트, 한 줄	다이렉트센서 화이트, 한 줄	다이렉트센서 화이트, 한 줄
사용자 편의성				
Miele@home을 통한 네트워크 기능	-	•	•	•
최대 24시간 예약 세척	•	•	•	•
현재 시간 표시	-	-	-	-
드럼 조명	-	-	-	-
세탁물 추가	•	•	•	•
효율성 및 지속 가능성				
온수 연결	-	-	-	-
에코피드백	-	-	-	•
프로피에코 모터	•	•	•	•
세탁 프로그램				
퀵파워워시	-	•	-	•
셔츠	•	•	•	•
실크 (손세탁 가능)	-	•	•	•
울(손세탁 가능)	•	•	•	•
신속 20	•	•	•	•
아우터웨어	•	•	•	•
방수	•	•	•	•
스포츠웨어	-	•	•	•
다운 이불	-	-	-	•
다운	-	-	-	•
면 위생	•	•	•	•
세탁 추가기능				
싱글워시	-	•	-	•
신속	•	•	•	•
불림	-	•	•	•
예비세척	•	•	•	•
급수 추가	•	•	•	•
사일런스	-	•	•	•
예비 다림	•	•	•	•
알림음	•	•	•	•
알려지 방지	-	•	•	•
안전				
누수 방지 시스템	급수조절시스템	급수조절시스템	급수조절시스템	급수조절시스템
핀코드	•	•	•	•
기술 데이터				
치수(H x W x D)(mm)	850 x 596 x 636	850 x 596 x 636	850 x 596 x 636	850 x 596 x 636
도어가 열린상태의 깊이(mm)	1054	1054	1054	1054
문 제외 기기 깊이(mm)	600	600	600	600
제품 색상				
로터스 화이트	•	•	•	•

드럼세탁기



	WCR 860 WPS	WWV 980 WPS
설치 형태		
의류건조기 아래 설치 가능 여부	•	•
빌트인 가능	•	•
빌트인더 가능	•	-
도어 힌지	오른쪽	오른쪽
탈수		
최대 탈수 속도 (RPM)	1600	1600
디자인		
도어 디자인	크롬	크롬 링이 있는 알루미늄 실버
조절판넬 버전	수직형	5° 경사
디스플레이	M 터치	M 터치
사용자 편의성		
Miele@home을 통한 네트워크 기능	•	•
최대 24시간 예약 세척	•	•
현재 시간 표시	•	•
드럼 조명	LED	LED
세탁물 추가	•	•
효율성 및 지속 가능성		
온수 연결	-	•
에코피드백	•	•
프로피에코 모터	•	•
세탁 프로그램		
퀵워워시	•	•
셔츠	•	•
실크 (손세탁 가능)	•	•
울(손세탁 가능)	•	•
신속 20	•	•
아우터웨어	•	•
방수	•	•
스포츠웨어	•	•
다운 이불	•	•
다운	•	•
면 위생	•	•
세탁 추가기능		
싱글워시	•	•
신속	•	•
불림	•	•
예비세척	•	•
급수 추가	•	•
사일런스	•	•
예비 다림	•	•
알림음	•	•
알러지 방지	•	•
안전		
누수 방지 시스템	누수방지시스템	누수방지시스템
핀코드	•	•
기술 데이터		
치수(H x W x D)(mm)	850 x 596 x 636	850 x 596 x 643
도어가 열린상태의 깊이(mm)	1054	1077
문 제외 기기 깊이(mm)	600	-
제품 색상		
로터스 화이트	•	•



어떤 편의 기능을 원하시나요?

밀레 의류건조기 특징점*

Exclusive to Miele **에코드라이 기술**
밀레 에코드라이 기술은 장기적으로 일정한 에너지 소비량과 건조 시간을 보장합니다. 특허받은¹⁾ 밀레 필터 시스템의 효율성과 관리가 필요 없는 열 교환기 사이의 효과적인 상호작용 덕분에 보풀로 인해 콘덴서가 막히지 않아 전력 출력 저하 또는 폐쇄 현상이 발생하지 않습니다.

에코드라이 기술이 적용된 밀레 히트펌프 의류건조기는 제품의 사용 기간 동안 항상 에너지 효율적으로 작동합니다.



Exclusive to Miele **향기 카트리지 시스템²⁾**
밀레 향기 카트리지는 세탁물에서 건조 후에도 기분 좋은 향기가 나게 해줍니다.



Exclusive to Miele **20년 사용에 상응하는 기준으로 내구성 테스트 완료³⁾**
자동차 엔진은 3,000시간의 테스트를 거치지만, 밀레는 최대 10,000시간 동안 성능 테스트를 진행합니다.³⁾



에너지 효율성
최적의 에너지 효율성으로 최대의 경제성과 뛰어난 건조 결과를 보여드립니다.



드라이케어 40
드라이케어 40 프로그램은 40°C에서 세탁이 가능한 대부분의 세탁물을⁴⁾ 더 빠른 시간으로 건조해줍니다.



스팀피니시 시스템
스팀을 직접 분사해 건조 후 옷의 주름이 확실하게 펴지고, 상쾌함은 더해집니다.

*모델별로 상이

¹⁾ 특허: EP 2 107 155

²⁾ 특허: EP 2 431 516

³⁾ T1 의류건조기 개발 단계에서 밀레는 다양한 프로그램으로 5,000회의 건조 사이클(주 5회씩 20년 사용에 상응) 진행을 통해 모델 및 핵심 부품의 실험을 진행했습니다. 더 알아보기: miele.com/20years

⁴⁾ 울 또는 실크에는 부적합.

에코드라이 테크놀로지

의류건조기 사용 기간 동안 에너지 절약

밀레 히트펌프 의류건조기는 품질과 내구성에 있어 전 세계 표준을 세웠습니다. 에코드라이 기술을 통해 밀레는 제품의 전체 사용 기간 동안 에너지 소비를 낮게 유지하고 건조 시간을 짧게 유지합니다.



에코드라이 테크놀로지는 특허 받은* 필터 시스템과 유지 관리가 필요 없는 열교환기로 구성됩니다. 이 시스템은 보풀이 열교환기에 쌓이지 않도록 해줍니다. 에코드라이 테크놀로지가 적용되지 않은 시스템을 사용하면 시간이 지남에 따라 열 교환기가 먼지로 막힐 수 있으며, 이로 인해 의류건조기의 사용 기간 전체에 걸쳐 에너지 소비가 지속적으로 증가하고 건조 시간이 길어집니다.



에코스피드

시간을 절약하고 자연을 보호합니다



에코스피드를 사용하면 최고의 에너지 효율과 환경 친화적인 방식으로 더욱 빠르게 세탁물을 건조할 수 있습니다 - 에코스피드를 통해 건조 시간을 최대 20분 단축할 수 있습니다**.

에코스피드가 적용된 밀레 의류건조기는 HFC는 전혀 사용하지 않으며 천연 냉매 R290으로 작동해 지구 온난화 가능성을 최소화합니다. 따라서, 에코스피드는 더 짧은 프로그램 시간, 최고의 에너지 효율성 및 지속 가능성을 모두 가능하게 합니다.

*특허: EP 2 107 155

**동일한 용량 및 에너지 효율 등급의 밀레 회전식 의류건조기 중 에코스피드가 없는 모델과 비교한 결과로 먼 프로그램에서 전체 부하(Full load)로 테스트 되었습니다.

의류건조기



	SilenceDrum 1-9 kg	FragranceDos²
EcoDry	EcoSpeed	SteamFinish
	1-9 kg	FragranceDos²
EcoDry		SteamFinish
	1-9 kg	FragranceDos²
EcoDry		SteamFinish

	TCL 880 WP	TCR 860 WP	TWV 680 WP
설치 형태			
세탁기 위 설치 가능 여부	•	•	•
빌트인 가능	•	•	•
빌트언더 가능	•	•	-
도어 힌지	왼쪽	왼쪽	왼쪽
디자인			
도어 디자인	-	크롬	크롬 링이 있는 알루 실버
조절판넬 버전	직선	직선	5° 경사
디스플레이	다이렉트센서 화이트, 한 줄	M 터치	M 터치
건조 결과			
퍼펙트드라이 정밀 건조	•	•	•
사용자 편의성			
Miele@home을 통한 네트워크 기능	•	•	•
Wash2Dry	•	•	•
최대 24시간 예약 세척	•	•	•
현재 시간 표시	-	•	•
드럼 조명	LED	LED	LED
통합 응축수 배수 시스템	•	•	•
세탁물 추가	•	•	•
효율성 및 지속 가능성			
에코피드백	•	•	•
추가적인 관리가 필요 없는 열 교환기	•	•	•
프로피에코 모터	•	•	•
건조 프로그램			
셔츠	•	•	•
실크 손세탁	•	•	•
울 손세탁	•	•	•
신속	•	•	•
아우터웨어	•	•	•
방수	•	•	•
스포츠웨어	•	•	•
면 위생	-	•	•
예비 다림질	•	•	•
침구	•	•	•
스팀케어	-	•	•
건조 추가기능			
주름 방지	•	•	•
알람음	•	•	•
퀵	-	-	-
드라이캐어 40	•	-	-
드라이프레시	•	-	-
파워프레시	•	-	-
기술 데이터			
치수(H x W x D)(mm)	850 x 596 x 636	850 x 596 x 636	850 x 596 x 643
도어가 열린상태의 깊이(mm)	1054	1054	1077
냉매 유형	R134a	R134a	R134a
냉매 용량(kg)	0.48	0.48	0.48
제품 색상			
로터스 화이트	•	•	•







진공청소기

얼마나 깨끗하게 청소될까요?

밀레 먼지봉투형 진공청소기의 위생적인 청소*



청소기 모델에 적합한 먼지봉투 확인

진공청소기 먼지봉투의 이음 고리 색깔이 일치하면 사용중인 진공청소기 모델에 적합한 밀레 먼지봉투입니다.



1등급 흡입력

정교하게 구성된 필터층 덕분에 밀레 하이클린 진공청소기 먼지봉투는 내부에 먼지가 가득 차도 공기가 통과할 수 있습니다. 진공청소기 먼지봉투가 가득 차거나 배기 필터가 포화 상태라면 청소기에 표시가 나타납니다. 필터를 교체하면 처음 사용했을 때와 같은 수준의 흡입력, 청소 성능 및 위생 상태로 사용할 수 있습니다.



HyClean 3D 먼지봉투

공기 저항이 적은 내부 구조 덕분에 낮은 세기로 청소할 때에도 뛰어난 청소 성능을 자랑합니다.



먼지 걱정 없이 위생적인 먼지봉투 교체

진공청소기 덮개를 열 때 밀레 정품 하이클린 진공청소기 먼지봉투는 이음 고리가 자동으로 닫히기 때문에 흡입한 먼지가 밖으로 새어나가지 않습니다. 날카로운 물체를 흡입하는 경우에도 보호 소재로 인해 먼지봉투가 찢어지지 않아서 흡입한 미세 먼지가 다시 배출되지 않습니다.





완전한 밀봉 상태의 밀레 진공청소기

밀레는 집먼지 진드기 알레르기가 있는 분들에게 표준형 HEPA 필터가 장착된 진공청소기를 사용을 권장합니다. 여과 및 방출된 공기는 일반적인 실내 공기보다 더 깨끗합니다. 또한 박테리아, 알레르기 원인물질 및 곰팡이 포자 등이 먼지봉투에 안전하게 모입니다.

HEPA³⁾ 13 필터의 탁월한 여과 성능은 의료 기관인 Allergy UK에서 보증되었으며 알레르기 환자에게 적합하다는 인증을 받았습니다. 일부 밀레 진공청소기는 전반적으로 우수한 먼지 포집 성능에 대한 인증 seal을 수여했습니다.

숙련된 장인정신

밀레는 다섯 가지 종류의 필터를 제공합니다.

에어클린 필터

하이클린 먼지봉투 및 모터 필터와 함께 사용할 때 여과 성능 99.9%¹⁾

에어클린 플러스 필터

더욱 깨끗한 실내 공기를 위해 효과적인 필터

액티브 에어클린 필터

불쾌한 냄새를 대폭 감소²⁾시키므로 애완동물이 있는 집에 이상적인 필터

HEPA 에어클린 필터

미세먼지와 알레르기 원인 물질도 필터링하여 집먼지 알러지가 있는 분들에게 최적인 필터
여과 성능 99.999% 이상¹⁾ 및 HEPA³⁾ 13 기준 충족

사일런스 에어클린 필터

아주 조용한 청소를 위한 소음 절감 필터



¹⁾ EN 60312-1 준수

²⁾ DIN EN 13725 준수

³⁾ EN 1822/2011 준수



어떤 편의 기능을 원하시나요?

밀레 유선 먼지봉투형 진공청소기의 특징점*

Exclusive to Miele **디렉스 핸들**
부드럽게 움직이는 호스 커넥터가 장착되어 있어 플로어헤드를 쉽게 움직일 수 있습니다.



완벽한 액세서리 구성
진공청소기에는 소파 브러시, 틈새솔, 먼지떨이 브러시가 포함되어 있습니다.



파크 시스템
플로어 헤드와 흡입 튜브를 후면에 고정하여 세워둘 수 있습니다.



편리한 케이블 감기
풋스위치를 가볍게 눌러서 케이블을 빠르고 편리하게 되감 수 있습니다.




Exclusive to Miele **컴팩트한 보관**
플로어 헤드와 핸들을 진공청소기 양쪽에 고정시켜서 보관 시 공간을 절약할 수 있습니다.



Exclusive to Miele **다이내믹 드라이브 바퀴¹⁾**
고무 바퀴와 충격 흡수 장치가 달린 캐스터 바퀴가 진공청소기가 바닥 위를 부드럽게 미끄러지도록 해 줍니다.

* 모델별 상이
¹⁾ 특허: EP 2409627 B1, US 20120017391 B2

유선 먼지봉투형 진공청소기



	Classic C1 Junior PowerLine	Classic C1 Allergy Powerline	Complete C3 Allergy PowerLine	Complete C3 Cat & Dog PowerLine
설치 형태				
유선 먼지봉투형 진공청소기	•	•	•	•
모터 유형	PowerLine	PowerLine	PowerLine	PowerLine
제품 유형	SBAF3	SBAF3	SGFA3	SGEA3
제품 색상	테크 블루	로터스 화이트	로터스 화이트	테이베리 레드
사용자 편의성				
흡입력 세기 전자 조절장치	6 단계 로터리 선택스위치	6 단계 로터리 선택스위치	+/- 풋스위치	+/- 풋스위치
핸들 작동 스위치	-	-	-	-
인체공학적인 핸들	•	•	•	•
XXL 핸들	-	-	-	-
컴포트 핸들	-	-	-	-
스포트라이트가 장착된 컴포트 핸들	-	-	-	-
조절 장치 내장 컴포트 핸들	-	-	-	-
먼지 브러시가 내장된 Eco Comfort 핸들	-	-	-	-
사일런스 시스템	•	•	•	•
흡입관	컴포트 텔레스코픽 흡입관	컴포트 텔레스코픽 흡입관	컴포트 텔레스코픽 흡입관	컴포트 텔레스코픽 흡입관
청소 중 잠시 사용 중단을 위한 파크 시스템	•	•	•	•
자동 꺼짐 기능이 있는 파크시스템	-	-	-	-
파크 시스템	단면	단면	양면	양면
원터치 전선 감기 기능	-	-	•	•
효율성 및 지속가능성				
정격 소비 전력(W)	700	700	1500	1500
효율성 및 지속 가능성				
소음 세기 수준 dB(A) re 1pW	-	-	-	-
이동성				
바닥에서 부드럽게 굴러가는 바퀴	•	•	•	•
다이나믹 드라이브	-	-	-	-
바퀴 3개	•	•	•	•
바퀴 4개	-	-	-	-
작업 반경(m)	9	9	11	11
필터 시스템				
진공청소기 먼지봉투 종류	HyClean GN	HyClean GN	HyClean GN	HyClean GN
먼지봉투 용량(L)	4.5	4.5	4.5	4.5
배기 필터	에어클린 필터	에어클린 필터(내장), HEPA 에어클린 필터	HEPA 에어클린 필터	액티브 에어클린 필터
배기 필터 교체 표시등	-	-	-	-
모터 보호 필터	•	•	•	•
안전				
플로어헤드 및 핸들 잠금 시스템	•	•	•	•
모든 모서리가 둥근 가구 보호 스트립	-	-	•	•
제공하는 액세서리				
3중 브러시 액세서리	베리오클립	베리오클립	내장	내장
와이드 소파용솔	•	•	•	•
틈새솔	•	•	•	•
긴 탄력 틈새솔 SFD 20	-	-	-	-
합성소재 원형솔	•	•	•	•
플로어헤드	SBD 355-3	SBD 355-3	SBD 365-3	SBD 365-3
파켓 브러시	-	-	-	-
터보브러시	-	-	-	STB 305-3 터보테코브러시
핸디 터보브러시	-	-	-	-
전동 브러시	-	-	-	-
제품 색상				
테크 블루	•	-	•	-
로터스 화이트	-	•	•	-
커리 옐로우	-	-	•	-
테이베리 레드	-	-	-	•
패트룰	-	-	-	-
마린 블루	-	-	-	-
그라파이트 그레이	-	-	-	-

유선 먼지봉투형 진공청소기



					
2000 W	11 m	Integrated	2000 W	11 m	Integrated
					
HEPA 13		Hard Floor Care	AirClean		Hard Floor Care

	Complete C3 Parquet PowerLine	Complete C3 PowerLine
설치 형태		
유선 먼지봉투형 진공청소기	•	•
모터 유형	PowerLine	PowerLine
제품 유형	SGFA3	SGDA3
제품 색상	페트롤	그라파이트 그레이
사용자 편의성		
흡입력 세기 전자 조절장치	+/- 풋스위치	+/- 풋스위치
핸들 작동 스위치	-	-
인체공학적인 핸들	•	•
XXL 핸들	-	-
컴포트 핸들	•	-
스포츠라이트가 장착된 컴포트 핸들	-	-
조절 장치 내장 컴포트 핸들	-	-
먼지 브러시가 내장된 Eco Comfort 핸들	-	-
사일런스 시스템	•	•
흡입관	컴포트 텔레스코픽 흡입관	컴포트 텔레스코픽 흡입관
청소 중 잠시 사용 중단을 위한 파크 시스템	•	•
자동 꺼짐 기능이 있는 파크시스템	-	-
파크 시스템	양면	양면
원터치 전선 감기 기능	•	•
효율성 및 지속가능성		
정격 소비 전력(W)	1500	1500
효율성 및 지속 가능성		
소음 세기 수준 dB(A) re 1pW	-	-
이동성		
바닥에서 부드럽게 굴러가는 바퀴	•	•
다이나믹 드라이브	•	-
바퀴 3개	•	•
바퀴 4개	-	-
작업 반경(m)	11	11
필터 시스템		
진공청소기 먼지봉투 종류	HyClean GN	HyClean GN
먼지봉투 용량(L)	4,5	4,5
배기 필터	HEPA 에어클린 필터	에어클린 필터
배기 필터 교체 표시등	-	-
모터 보호 필터	•	•
안전		
플로어헤드 및 핸들 잠금 시스템	•	•
모든 모서리가 둥근 가구 보호 스트립	•	•
제공하는 액세서리		
3중 브러시 액세서리	내장	내장
와이드 소파용솔	•	•
틈새솔	•	•
긴 탄력 틈새솔 SFD 20	-	-
합성소재 원형솔	•	•
플로어헤드	SBD 365-3	-
파켓 브러시	SBB 300-3 파켓 트위스터	-
터보브러시	-	-
핸디 터보브러시	-	-
전동 브러시	-	-
제품 색상		
테크 블루	-	-
로터스 화이트	-	-
커리 옐로우	-	-
테이버리 레드	-	-
페트롤	•	-
마린 블루	•	-
그라파이트 그레이	-	•

독보적으로 강력한 흡입력은 어떤 원리로 가능할까요?

밀레 유선 먼지통형 진공청소기의 청소 성능

블리자드 CX1은 먼지통 방식의 진공 청소기 중에서도 독보적으로 강력한 흡입력을 자랑합니다. 최적의 공기 흐름으로 공기 유량을 최대한으로 끌어올려 먼지를 남기지 않습니다. 밀레의 보텍스 기술이 최상의 청소 성능을 보장합니다.



효율적인 플로어헤드

플로어헤드는 밀폐되고 공기 역학적으로 디자인되어 진공 상태에서는 흡입된 먼지가 빠져나갈 틈이 없습니다.



탁월한 공기 흐름

모든 구성과 기능은 최적의 공기 흐름을 위해 디자인되었습니다. 블리자드 CX1은 공기 유량을 최대로 끌어올려 우수한 청소 결과를 달성할 수 있습니다.



빠른 공기 흐름

밀레 보텍스 모노사이클론 기술은 제품 내에서 시속 100km 이상의 매우 빠른 속도로 흐르는 공기 흐름을 만들어냅니다.



혁신적인 모터

블리자드 CX1에는 특별히 개발된 새로운 강력 모터와 임펠러가 탑재되어 있어 일관적인 공기 흐름을 만들어냅니다.





컴팩트한 사이즈의 먼지통형 진공청소기

밀레 유선 먼지통형 진공청소기의 청소 성능

컴팩트한 디자인과 강력한 흡입력

밀레 부스트 CX1은 작은 크기에도 강력한 성능을 자랑합니다. 좁은 사이즈 덕분에 비좁은 곳도 쉽게 청소할 수 있으며, 손에 닿는 어느 곳에나 보관할 수 있습니다. 마루, 합판, 카펫 등 어느 바닥에서나 최고의 성능을 보여주며, 효율적인 필터 시스템으로 위생적인 실내 공기 유지에도 도움을 줍니다. 효율적인 바퀴 디자인으로 이동이 부드러우며 어느 공간에도 잘 어울리는 디자인입니다.



트랙 드라이브

부스트 CX1은 측면 바퀴 덕분에 특히 다루기 쉽습니다. 이동 중 넘어지지 않으며 가구나 문 프레임에 부딪히지 않으면서 바닥을 부드럽게 청소합니다.



좁은 공간도 가능한 사이즈

컴팩트한 디자인 덕분에 좁은 공간에 놓을 수 있으며 측면 바퀴가 있어 계단이나 문턱 등에 올려두어도 옆으로 떨어지지 않습니다.



재활용 소재로 만든 필터

부스트 CX1 진공청소기에 들어가는 에어클린 필터의 프레임은 재활용 플라스틱으로 만들어져 환경 친화적입니다.



완벽한 청소 결과를 위한 강한 공기 흐름

혁신적인 보텍스 기술이 탑재된 밀레 부스트 CX1 진공청소기는 100km/h 이상의 빠른 공기 흐름을 만들어냅니다. 작은 크기에도 크고 작은 먼지를 효율적으로 빨아들이며, 실내 공기를 위생적으로 유지하는 데에 도움을 줍니다.

유선 먼지통형 진공청소기



1100 W	11 m	Vortex Technology	Power Efficiency	10 m	Vortex Technology	Power Efficiency	10 m	Vortex Technology
HEPA Lifetime Filter		Hard Floor Care	Hygiene Filter		Hard Floor Care	HEPA 13		Hard Floor Care

	Blizzard CX1 Excellence PowerLine	Boost CX1 PowerLine	Boost CX1 Parquet PowerLine
설치 형태			
유선 먼지통형 진공청소기	•	•	•
모터 유형	PowerLine	PowerLine	PowerLine
제품 유형	SKCR3	SNRF0	SNCF0
사용자 편의성			
흡입력 세기 전자 조절장치	4 단계 로터리 선택스위치	4 단계 로터리 선택스위치	4 단계 로터리 선택스위치
핸들 작동 스위치	-	-	-
인체공학적인 핸들	•	•	•
컴포트 핸들	-	-	-
조절 장치 내장 컴포트 핸들	-	-	-
먼지 브러시가 내장된 Eco Comfort 핸들	•	-	-
사일런스 시스템	•	-	-
흡입관	컴포트 텔레스코픽 흡입관	컴포트 텔레스코픽 흡입관	컴포트 텔레스코픽 흡입관
파크 시스템	단면	단면	단면
원터치 전선 감기 기능	•	-	-
효율성 및 지속가능성			
정격 소비 전력(W)	800	890	890
효율성 및 지속 가능성			
소음 세기 수준 dB(A) re 1pW	-	-	-
이동성			
바닥에서 부드럽게 굴러가는 바퀴	•	-	-
다이나믹 드라이브	-	-	-
트랙드라이브	-	•	•
바퀴 4개	•	-	-
작업 반경(m)	11	10	10
필터 시스템			
컴포트클린	•	-	-
배기 필터	HEPA 반영구 필터	위생 에어클린 필터	HEPA 에어클린 필터
먼지봉투 용량(L)	2.0	1.0	1.0
제공하는 액세서리			
3중 브러시 액세서리	내장	베리오클립	베리오클립
와이드 소파용솔	•	•	•
틈새솔	•	•	•
파켓 트위스터 브러시 SBB 300-3	-	-	•
합성소재 원형솔	•	•	•
추가 배터리	-	-	-
제품 색상			
로터스 화이트	•	•	•
옵시디안 블랙	-	•	-
그라파이트 그레이	-	•	-





어떤 편의 기능을 원하시나요?

밀레 무선 먼지통형 진공청소기의 특징점*

Exclusive to Miele **특허받은 3in1 디자인¹⁾**
트라이플렉스 HX1 및 HX2 진공청소기를 필요에 맞게 다양한 조합으로 사용할 수 있습니다. 거실이나 침실처럼 큰 공간에서 먼지를 깔끔하게 청소하고 싶으신가요? 파워유닛을 아래로 조립하면 됩니다. 파워유닛을 위로 조립하면 낮은 가구 밑이나 천장을 손쉽게 청소할 수 있습니다. 또한, 파워유닛 부분을 분리해서 사용할 수도 있어 가구나 차량 시트를 빠르게 청소할 수 있습니다. 특허받은 3-in-1¹⁾ 컨셉 덕분에 밀레 트라이플렉스 HX1, HX2 진공청소기는 청소 시 더욱 큰 자유로움을 선사합니다.



상중심 모드

파워유닛을 위로 조립하면 높은 곳이나 좁은 공간을 쉽게 청소할 수 있습니다.



하중심 모드

파워유닛을 아래로 조립하면 셀프 스탠딩이 가능해 청소 도중에도 세워둘 수 있어 편리합니다.



파워유닛 모드

파워유닛을 분리해서 별도로 사용하면 소파나 카 시트를 간편하게 청소할 수 있습니다.



두 가지 충전 옵션

충전 케이블을 사용하여 제품을 직접 충전하거나 배터리를 충전하여 교체할 수 있습니다.



예비 배터리와 충전기

예비 배터리를 사용하면 넓은 공간을 청소할 때도 다시 충전될 때까지 기다릴 필요가 없습니다.

* 모델별 상이

¹⁾ 특허: DE 102016105475 B4

무선 먼지통형 진공청소기



3 in 1 Design	XXL	60 min.	3 in 1 Design	XXL	60 min.	3 in 1 Design	XXL BrilliantLight	2 x 60 min.
Hygiene Lifetime Filter			HEPA Lifetime Filter			HEPA Lifetime Filter	Battery and charger	

	Triflex HX1 R	Triflex HX2	Triflex HX2 Pro
설치 형태			
무선 먼지통형 진공청소기	•	•	•
청소			
보텍스 기술	•	•	•
전자식 브러시 멀티 플로어 XXL SEB 430	•	•	-
사용자 편의성			
흡입력 세기 전자 조절장치	3 단계 슬라이드 컨트롤	3 단계 슬라이드 컨트롤	3 단계 슬라이드 컨트롤
교환 가능 리튬 이온 배터리	-	-	•
3 in 1 기능	•	•	•
효율성 및 지속가능성			
정격 소비 전력(W)	170	272	272
필터 시스템			
컴포트클린	•	•	•
배기 필터	하이진 라이프타임 필터	HEPA 라이프타임 필터	HEPA 라이프타임 필터
먼지봉투 용량(L)	0.5	0.5	0.5
기술 데이터			
배터리 타입	리튬이온	리튬이온	리튬이온
정격 배터리 용량(mAh)	2500	2500	2500
무게 (kg)	3.6	3.6	3.6
전압 (V)	25.2	25.2	25.2
MIN레벨 가동시간(핸디형 사용)	60	60	120
MIN레벨 가동시간(전동 브러시와 함께)	30	30	60
MIN레벨 가동시간(전동 브러시와 함께)	17	14	28
청소 가능 영역(m²)	125	125	250
충전 시간(분)	240	240	240
제공하는 액세서리			
3중 브러시 액세서리	액세서리 홀더	액세서리 홀더	액세서리 홀더
틈새솔	•	•	•
먼지떨이 브러시	•	•	•
소파용 솔 XXL SPD 20	•	•	•
전동 브러시 전동 컴팩트 SEB 23	-	-	-
엑스트라 와이드 전동 브러시 SEB 430	•	•	-
LED 엑스트라 와이드 전동 브러시 SEB 435	-	-	•
충전기 거치대	-	-	•
월마운트 거치대	•	•	•
어댑터	•	•	•
추가 배터리	-	-	•
제품 색상			
로터스 화이트	•	•	-
인피니티 그레이	-	-	•



왜 스마트한 로봇 진공청소기가 필요할까요?

밀레 로봇 진공청소기의 부드러운 동작*



체계적인 이동

밀레 로봇 진공청소기는 뛰어난 흡입력과 청소 성능을 제공합니다. 카메라, 센서, 전자 모듈 및 소프트웨어가 특별하게 조합되어 실내 전체를 체계적으로 이동합니다.



안전하게 가구 보호

스카우트 RX3의 전면 카메라 2개는 연속적으로 인식되는 가전의 경로에 위치한 장애물까지의 거리를 계산할 수 있습니다. 청소기 전면에 위치한 7개의 적외선 센서로 구성된 가구 보호 기능 덕분에 장애물을 인식하고 피해 이동할 수 있습니다. 청소기 하단의 추가 적외선 센서 3개가 제품이 계단에서 떨어지는 일을 방지합니다.





3D 스마트 네비게이션

스카우트 RX3는 3D로 주위를 파악합니다. 추가 개발을 거친 밀레 스마트 네비게이션 시스템은 로봇 진공청소기가 스테레오 카메라 시스템을 사용해 고정밀 3차원 실내 감지 기능을 사용할 수 있도록 구현합니다. 이를 통해 제품은 잠재적인 장애물까지의 거리를 예측하고, 가구 및 기타 물체 주변을 돌아서 이동합니다. 실내 구조가 복잡한 경우 스카우트 RX3는 장애물이 없는 구역을 따라 이동하며 완벽하게 청소합니다.



로봇 진공청소기를 언제 어디서나 사용하고 싶으신가요?

앱을 통한 밀레 로봇 진공청소기 제어*

상태 표시

시작 화면이 스카우트 RX3의 현재 모드 및 다음 청소 시작 시간 등 주요 정보를 한 눈에 보여줍니다. 단 두 번의 클릭만으로 로봇 진공청소기의 청소 모드를 선택하고 청소를 명령할 수 있습니다.



타이머

타이머 기능을 사용해서 청소 시작 시간을 설정할 수 있습니다. 최대 7개의 개별 타이머를 설정할 수 있어, 주말과 주중에 다른 청소 시작 시간을 설정하는 것이 가능합니다.



홈 맵핑

스카우트 RX3는 체계적으로 이동해서 청소한 구역에 대한 맵을 생성합니다. 이를 통해 스카우트 RX3의 위치를 추적하고 이미 청소된 구역을 확인할 수 있습니다.

홈 비전 HD¹⁾

홈 비전 기능을 사용하면 이동 중에 언제든지 모든 것을 차례차례 확인할 수 있습니다. 전면 카메라를 사용하면 로봇 진공 청소기의 활동을 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 카메라 이미지는 실시간 추적을 통해 모바일 기기에 안전하게 암호화되어 훌륭한 HD 화질로 전송됩니다¹⁾.



직관적인 앱 제어²⁾

집에서나 외부에서나 스마트폰 또는 태블릿 앱을 사용해 청소 구역 및 시작 시간을 진공 청소기에 명령할 수 있습니다. 밀레 스카우트 앱은 다양한 실용적인 작동 기능을 제공합니다.

*모델별 상이함

1) 전송 품질은 가정의 인터넷 연결 속도와 모바일 기기의 속도에 따라 다릅니다.

2) 모바일 기기에서 사용 가능(최소 요구 사항은 앱 스토어에 제공된 정보를 참조하십시오).

어떤 편의 기능을 원하시나요?

밀레 로봇 진공청소기의 제품 특징점*

콰트로 클리닝 시스템

카펫 및 단단한 마루 바닥에서도 강력한 청소 성능을 보여줍니다. 탁월한 먼지 포집을 위한 4단계 흡입 시스템이 탑재되어 있습니다.



3D 스마트 네비게이션

완벽한 청소를 위해 2개의 전면 카메라로 고정밀 3D 장애물 감지를 구현합니다.



밀레 앱¹⁾

밀레 앱을 통해 쉽고 편리하게 청소 영역을 선택하여 작동할 수 있습니다.



홈 비전 HD²⁾

암호화된 HD 품질의 실시간 이미지가 전면 카메라에서 모바일 기기로 전송되어 언제 어디서나 확인이 가능합니다²⁾.



Exclusive
to Miele

사이드 브러시

20개 날개가 장착된 사이드 브러시가 있어 모든 코너를 깨끗하게 청소할 수 있습니다.



170분 동안 사용 가능³⁾

더 오랜 작동 시간으로 넓은 공간도 한번에 청소해줍니다.

*모델별 상이함

¹⁾ 모바일 기기에서 사용 가능(최소 요구 사항은 앱 스토어에 제공된 정보를 참조하십시오).

²⁾ 전송 품질은 가정의 인터넷 연결 속도와 모바일 기기의 속도에 따라 다릅니다.

³⁾ IEC 62929:2014에 따른 표준 환경의 저소음 모드에서 측정

로봇 진공청소기



	Scout RX3 Home Vision HD	Scout RX3 Runner
설치 형태		
로봇 진공청소기	•	•
제품 유형	SPQL0	SPQL0
제품 색상	로즈 골드	브론즈 펄 피니시
청소		
세척 시스템	콰트로 클리닝 시스템	콰트로 클리닝 시스템
네비게이션		
네비게이션 시스템	3D 스마트 네비게이션	3D 스마트 네비게이션
가구 보호 기능	•	•
청소 면적(m²)	140	140
가동 시간(분)	170	170
충전 시간(분)	240	240
최대 통과 높이(mm)	17	17
사용자 편의성		
청소 프로그램	4	4
오토 모드	•	•
스팟 모드	•	•
타보 모드	•	•
사일런스 모드	•	•
타이머 설정	개별 설정	개별 설정
앱		
홈 매핑	•	•
홈 비전	•	-
필터 시스템		
배기 필터	에어클린 플러스 필터	에어클린 플러스 필터
먼지통 용량(L)	0,4	0,4
기술 데이터		
배터리 타입	리튬이온	리튬이온
정격 배터리 용량(mAh)	5200	5200
너비(mm)	354	354
높이(mm)	85	85
무게 (kg)	3,2	3,2
제공하는 액세서리		
필터	에어클린 플러스 필터	에어클린 플러스 필터
원격 제어	•	•
충전 거치대	•	•
어댑터	•	•
청소 도구	내장	내장
청소 구역 경계	자석 스트립	자석 스트립
사이드 브러시	•	•
제품 색상		
로즈 골드	•	-
브론즈 펄 피니시	-	•

무상 보증 기간

안심이 기준이 될 때

밀레 보증 기간으로 안심하고 사용

밀레 제품을 구입하셨다면 내구성, 사용자 편의성, 품질에 있어서 최고의 선택을 하신 것입니다.

밀레는 기본적으로 제품 설치일로부터 2년간 무상 보증 기간을 제공해드립니다.

밀레 프리미엄 무상보증

밀레는 기본 2년의 무상 보증기간을 제공하여 제품을 보다 안심하고 사용할 수 있습니다.

안심하고 사용

무상 보증 기간 동안에는 소비자 과실 또는 주의 및 관리 소홀로 인한 경우를 제외하고 수리 비용이 청구되지 않습니다.

신뢰성 및 신속함

수리가 필요한 경우, 밀레 고객센터에서 신속하고 신뢰할 수 있는 지원을 제공합니다.

밀레 보증 기간에 대한 더 자세한 정보는 밀레 고객센터 1577-1597 로 전화 문의하시어 확인하실 수 있습니다.





밀레 고객 센터

최고의 서비스를 제공하는 여러분의 파트너

밀레 제품을 구입하는 것은 뛰어난 내구성과 최상의 품질을 갖춘 제품을 선택하는 것입니다. 그러나 제품에 문제가 발생하더라도 밀레 고객 센터에서 신속하고 신뢰할 수 있는 지원을 제공합니다.

하이엔드 밀레 제품을 수리하는 것은 제품이 오래되더라도 좋은 선택이며, 더 높은 지속 가능성을 위한 사려깊은 선택입니다.

밀레는 완벽한 서비스란 기술적인 문제가 생겼을 때 전문적인 수리를 제공하는 것 이상이라고 생각합니다. 밀레는 배송부터 설치, 그리고 제품 시운전을 수행하는 것까지 이어지는 지원을 제공합니다.

밀레는 항상 고객 가까이에 있습니다

국내에 있는 밀레 고객 센터 및 서비스 파트너가 즉시 고객 여러분을 도와드릴 수 있습니다.

전문성

밀레 테크니션은 밀레 가전제품 전문가로서 빠르고 전문적인 수리를 제공해 드립니다.

지속 가능성 및 효율성

전문성과 준비성으로 다져진 밀레 테크니션은 최대한 빠른 시간 내 배송 및 수리를 완료하고자 노력합니다.

안정적인 부품 공급

정품 밀레 부품은 최고 품질일 뿐만 아니라, 제품 구입 후 최대 15년이 지난 후에도 안정적으로 공급되기 때문에 안심하고 이용하실 수 있습니다.

편리한 문의

밀레 고객 센터 1577 - 1597 로 전화하여 서비스 문의 및 제품 상담을 받으실 수 있습니다.

월~금 09:00 - 17:30 (토, 일, 공휴일 휴무)

(주)밀레코리아

밀레 익스피리언스 센터 (Miele Experience Center)

밀레 익스피리언스 센터에서는 밀레 제품을 직접 경험할 수 있으며 밀레에서 진행하는 각종 쿠킹 이벤트에 참여할 수 있습니다.

*운영 시간: 월-금 10:00 - 20:00, 토-일 및 공휴일 10:00 - 18:00

(단, 신정, 구정, 근로자의 날, 추석 연휴에는 운영하지 않습니다)

밀레 익스피리언스 센터 강남

서울특별시 강남구 논현로 559

밀레 익스피리언스 센터 청담

서울특별시 강남구 도산대로 419

밀레 익스피리언스 센터 한남

서울특별시 용산구 한남대로 130 1층

밀레 익스피리언스 센터 송도

인천 연수구 송도동 10-110 송도중앙타워 1층

- 소비자 문의번호: 1577-1597
- 홈페이지: www.miele.co.kr
- 온라인몰: shop.miele.co.kr
- 인스타그램: www.instagram.com/miele_com/
- 네이버 브랜드스토어: brand.naver.com/miele

- 본 카탈로그에 실린 제품 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.
- 본 카탈로그에 실린 제품 설명은 대표 모델을 기준으로 한 것으로 모델에 따라 규격 및 기능에 차이가 있을 수 있습니다.
- 본 카탈로그에 기재된 내용은 모델 및 국가별로 다를 수 있으며, 제품을 해외에서 사용 시 제품의 기능은 해당 국가의 환경에 따라 사용 불가할 수 있습니다.
- 본 카탈로그의 내용은 외관 및 제품 성능 개선을 위해 예고 없이 수정될 수도 있으므로, 해당 제품 구매 시 판매사원 등을 통하여 정확한 내용을 확인하시길 바랍니다.
- 본 카탈로그는 염소 없이 표백된 종이에 인쇄되었습니다.