

Miele

125주년, 시간이 증명하는 품질

식기세척기







어떤 종류의 제품을 원하시나요?

밀레 식기세척기의 설치 유형

밀레는 다양한 설치 유형의 식기세척기 모델을 제공합니다.



완전 빌트인 식기세척기

조작부가 도어 모서리에 장착되어 있어 식기세척기 전면을 주방 인테리어와 맞추면 주방 가구장과 완전히 일체화할 수 있습니다. 제품이 주방 디자인에 완벽하게 녹아들게 됩니다.



빌트인 식기세척기

완벽한 주방 디자인을 위해 식기세척기 전면을 주방 인테리어와 맞출 수 있습니다. 도어 패널과 주방 가구장을 통일시키면 더욱 깔끔한 인테리어를 연출할 수 있습니다.



프리스탠딩 식기세척기

프리스탠딩 기기 상부에는 강화 상판이 장착되어 있습니다. 이사를 해서 새로운 주방에 식기세척기를 설치해야 할 때 식기세척기를 간편하게 옮기고 설치할 수 있습니다.

눈높이 설치

밀레 빌트인 식기세척기는 식기를 넣을 때 허리를 숙일 필요가 없도록 인체공학적 높이에 설치가 가능합니다.



최상의 편의성과 완벽한 디자인의 조화

밀레 식기세척기의 다양한 설치 옵션



노크2오픈 기능으로 구현하는 핸드리스 주방 인테리어 디자인

밀레 완전 빌트인 식기세척기 중 노크2오픈 기능이 있는 모델은 식기세척기 도어를 두 번 두드리면 자동으로 열립니다. 도어에 손잡이를 장착할 필요가 없기 때문에 플랫폼한 핸드리스 디자인을 완벽하게 구현할 수 있어 더욱 고급스럽고 조화로운 주방 디자인을 완성할 수 있습니다.



노크2오픈 기능

식기세척기 도어를 두 번 두드리면 자동으로 열려 손잡이가 필요 없습니다.

G 7000 식기세척기 바스켓 디자인*



**Exclusive
to Miele**

**플렉스케어
컵 선반**

완벽한 고정을 위한
보호용 실리콘 마감
처리.



**Exclusive
to Miele**

**플렉스케어
와인잔 홀더**


컵 등 식기를 안전하
게 고정하기 위해 표
면에 돌기 처리가 되
어 있습니다.



접이식 병 홀더

꽃병이나 유리병 등
긴 식기도 병 홀더를
사용하여 안전하고
깨끗하게 세척할 수
있습니다.





Exclusive
to Miele

3D 멀티플렉스 트레이

모든 수저를 각각 분리해서 적재할 수 있어
음식물 찌꺼기가 완전히 제거됩니다.
젓가락도 쉽고 나란히 놓을 수 있습니다.

플렉서시스트 색깔표시

바스켓을 편리하게 조절할 수 있도록 조절 가능
한 부분이 색깔로 표시되어 있습니다.

높이 조절이 가능한
상단 바스켓
상단 바스켓 높이를
쉽고 다양하게 조절
할 수 있습니다.

접이식 보울 선반
밥그릇과 국그릇 등
여러가지 크기의 오
목한 그릇을 안전하
게 적재할 수 있습니
다.



인체공학적인
바스켓 핸들
바스켓 손잡이가 인
체 공학적으로 디자
인되어 있어 넣고 빼
기가 더욱 쉽습니다.

Exclusive
to Miele

멀티클립

쟁반 같이 작은 용기
도 안전하게 고정하
고 세척합니다.





오토도스 세제 자동 투입

**Exclusive
to Miele**

우수한 세척 시스템
오토도스는 세계 최초의
식기세척기 세제 자동 투입 시스템입니다¹⁾.
오토도스 전용 세제인 파워디스크를 장착해
놓으면 선택한 프로그램에 따라 정확한 시간에

적절한 양의 세제를 투입합니다. 파워디스크는
세제통을 보충할 필요 없이 약 20회의 식기
세척 프로그램²⁾에 사용 가능합니다.

¹⁾ 특허: EP2798995, US9962062

²⁾ 예코 프로그램 사용 기준

어떤 편의 기능을 원하시나요?

밀레 식기세척기 특징점*



플렉스라인 바스켓 디자인

편리한 조절장치와 유연한 수납 방식이 최상의 세척 결과를 보장합니다.



Exclusive
to Miele

Miele@home

제품을 네트워크에 연결해 더 많은 기능을 앱을 통해 스마트하게 활용할 수 있습니다.



Exclusive
to Miele


퀵파워워시

퀵파워워시 프로그램을 사용하면 깨끗한 세척이 58분* 만에 완료됩니다.
(*급수 온도에 따라 변동 가능)




에코파워 테크놀로지

효율하게 설계된 급수 시스템 덕분에 물과 전기 에너지를 효율적으로 사용합니다.



위생적인 관리

밀레의 모든 식기세척기는 99.9% 이상 바이러스를 제거¹⁾해 위생적으로 사용할 수 있습니다.



최소 6L의 깨끗한 물을 사용하는 밀레 식기세척기

오토센서세척 프로그램을 사용하면 최소 물 소비량 6L로 깨끗한 세척 결과를 보여드립니다.

*기능은 모델에 따라 상이함





¹⁾ 위생세척 및 강력세척 프로그램에 파워디스크 또는 울트라탭을 사용해서 실험한 외피형 바이러스 및 비외피형 바이러스(예: 코로나, 인플루엔자 혹은 노로바이러스)의 제거와 관련한 통합 위생 바이러스 연구소의 인증에 따름. 테스트 기준에 관한 세부 사항은 <https://www.miele.com/g7000-c>에서 확인하실 수 있습니다.

프리스탠딩 식기세척기




	G 5214 C SC Active Plus	G 7104 C SC	G 7114 C SC AutoDos	G 7314 C SC AutoDos
디자인				
조절판넬 버튼	수직형 페이스판넬	수직형 페이스판넬	수직형 페이스판넬	수직형 페이스판넬
조절 유형	프로그램 선택 버튼	프로그램 선택 버튼	프로그램 선택 버튼	소프트키
디스플레이	3 자리 7 세그먼트 디스플레이	1 줄 텍스트 디스플레이	1 줄 텍스트 디스플레이	1 줄 텍스트 디스플레이
다중 언어	-	•	•	•
편의성				
Miele@home을 통한 네트워킹	-	-	•	•
오토도스	-	-	•	•
노크2오픈	-	-	-	-
예약 시작	•	•	•	•
작동 알람등	-	디스플레이	디스플레이	디스플레이
효율성 및 지속 가능성				
오토센서세척 최소 물 소비량(L)	6	6	6	6
에코피드백	-	•	•	•
하프로드(식기량 감지)	•	•	•	•
세척 품질 향상 기능				
연수화 기능	•	•	•	•
센서건조	•	•	•	•
응축건조	•	•	•	•
브릴리언트 유리 케어	•	•	•	•
세척 프로그램				
퀵파워워시(58분)	•	•	•	•
오토센서세척	•	•	•	•
섬세세척	•	•	•	•
강력세척	•	•	•	•
에코	•	•	•	•
파워워시	-	•	•	•
저소음세척	-	•	•	•
유지관리	-	•	•	•
위생세척	-	-	-	•
솔라세이브	-	-	-	•
대형식기	-	-	-	-
파스타	-	-	-	-
맥주잔	-	-	-	-
세척 옵션				
강력 세척	-	•	-	•
신속(단축)	•	•	•	•
추가 세척	•	•	•	•
추가 건조	•	•	•	•
바스켓 디자인				
바스켓 디자인	컴포트	엑스트라컴포트	엑스트라컴포트 C	엑스트라컴포트 C
안전				
누수 방지 시스템	•	•	•	•
필터 표시등	-	•	•	•
안전 잠금	•	•	•	•
기술 데이터				
총 소비전력(kW)	1.80	1.80	1.80	1.80
전압(V)	220	220	220	220
퓨즈 정격(A)	10	10	10	10
급수 호스 길이(cm)	1.50	1.50	1.50	1.50
배수 호스 길이(cm)	1.50	1.50	1.50	1.50
전원공급전선 길이(m)	1.70	1.70	1.70	1.70
제품 색상				
브릴리언트 화이트	•	•	•	•
클린 스틸	•	•	•	•

빌트인 식기세척기



	G 5214 C SCI Active Plus	G 7104 C SCI	G 7114 C SCI AutoDos	G 7314 C SCI AutoDos
디자인				
조절판넬 버튼	수직형 페이스판넬	수직형 페이스판넬	수직형 페이스판넬	수직형 페이스판넬
조절 유형	프로그램 선택 버튼	프로그램 선택 버튼	프로그램 선택 버튼	소프트키
디스플레이	3 자리 7 세그먼트 디스플레이	1 줄 텍스트 디스플레이	1 줄 텍스트 디스플레이	1 줄 텍스트 디스플레이
다중 언어	-	•	•	•
편의성				
Miele@home을 통한 네트워킹	-	-	•	•
오토도스	-	-	•	•
노크2오픈	-	-	-	-
예약 시작	•	•	•	•
작동 알림등	-	디스플레이	디스플레이	디스플레이
효율성 및 지속 가능성				
오토센서세척 최소 물 소비량(L)	6	6	6	6
에코피드백	-	•	•	•
하프로드(식기량 감지)	•	•	•	•
세척 품질 향상 기능				
연수화 기능	•	•	•	•
센서건조	•	•	•	•
응축건조	•	•	•	•
브릴리언트 유리 케어	•	•	•	•
세척 프로그램				
킵워시(58분)	•	•	•	•
오토센서세척	•	•	•	•
섬세세척	•	•	•	•
강력세척	•	•	•	•
에코	•	•	•	•
파워워시	-	•	•	•
저소음세척	-	•	•	•
유지관리	-	•	•	•
위생세척	-	-	-	•
솔라세이브	-	-	-	•
대형식기	-	-	-	-
파스타	-	-	-	-
맥주잔	-	-	-	-
세척 옵션				
강력 세척	-	•	-	•
신속(단축)	•	•	•	•
추가 세척	•	•	•	•
추가 건조	•	•	•	•
바스켓 디자인				
바스켓 디자인	컴포트 C	엑스트라컴포트 C	엑스트라컴포트 C	엑스트라컴포트 C
안전				
누수 방지 시스템	•	•	•	•
필터 표시등	-	•	•	•
안전 잠금	•	•	•	•
기술 데이터				
총 소비전력(kW)	1.80	1.80	1.80	1.80
전압(V)	220	220	220	220
퓨즈 정격(A)	10	10	10	10
급수 호스 길이(cm)	1.50	1.50	1.50	1.50
배수 호스 길이(cm)	1.50	1.50	1.50	1.50
전원공급전선 길이(m)	1.70	1.70	1.70	1.70
페이스판넬 색상				
클린 스틸	•	•	•	•

완전 빌트인 식기세척기



	G 5264 SCVi Active Plus	G 7364 C SCVi AutoDos	G 7964 C SCVi AutoDos
디자인			
조절판넬 버튼	완전 빌트인 페이스판넬	완전 빌트인 페이스판넬	완전 빌트인 페이스판넬
조절 유형	프로그램 선택 버튼	소프트키	터치 컨트롤
디스플레이	3 자리 7 세그먼트 디스플레이	1 줄 텍스트 디스플레이	M 터치 Vi
다중 언어	-	•	•
편의성			
Miele@home을 통한 네트워킹	-	•	•
오토도스	-	•	•
노크2오픈	-	-	•
예약 시작	•	•	•
작동 알림등	알림음	시각 표시 및 알림음	시각 표시 및 알림음
효율성 및 지속 가능성			
오토센서세척 최소 물 소비량(L)	6	6	6
에코피드백	-	•	•
하프로드(식기량 감지)	•	•	•
세척 성능 품질 향상			
연수화 기능	•	•	•
센서건조	•	•	•
응축건조	•	•	•
브릴리언트 유리 케어	•	•	•
세척 프로그램			
킵워워시(58분)	•	•	•
오토센서세척	•	•	•
섬세세척	•	•	•
강력세척	•	•	•
에코	•	•	•
파워워시	-	•	•
저소음세척	-	•	•
유지관리	-	•	•
위생세척	-	•	•
솔라세이브	-	•	•
대형식기	-	-	•
파스타	-	-	•
맥주잔	-	-	•
세척 옵션			
강력 세척	-	•	•
신속(단축)	•	•	•
추가 세척	•	•	•
추가 건조	•	•	•
바스켓 디자인			
바스켓 디자인	컴포트 C	엑스트라컴포트 C	맥시컴포트 C
안전			
누수 방지 시스템	•	•	•
필터 표시등	-	•	•
안전 잠금	-	-	-
기술 데이터			
총 소비전력(kW)	1.80	1.80	1.80
전압(V)	220	220	220
퓨즈 정격(A)	10	10	10
급수 호스 길이(cm)	1.50	1.50	1.50
배수 호스 길이(cm)	1.50	1.50	1.50
전원공급전선 길이(m)	1.70	1.70	1.70
최소 전면 패널 무게(kg)	-	4.0	4.0
최대 전면 패널 무게(kg)	-	11.0	11.0
페이스판넬 색상			
클린 스틸	•	-	-
옵시디언 블랙	-	•	•



무상 보증 기간

안심이 기준이 될 때

밀레 보증 기간으로 안심하고 사용

밀레 제품을 구입하셨다면 내구성, 사용자 편의성, 품질에 있어서 최고의 선택을 하신 것입니다.

밀레는 기본적으로 제품 설치일로부터 2년간 무상 보증 기간을 제공해드립니다.

밀레 프리미엄 무상보증

밀레는 기본 2년의 무상 보증기간을 제공하여 제품을 보다 안심하고 사용할 수 있습니다.

안심하고 사용

무상 보증 기간 동안에는 소비자 과실 또는 주의 및 관리 소홀로 인한 경우를 제외하고 수리 비용이 청구되지 않습니다.

신뢰성 및 신속함

수리가 필요한 경우, 밀레 고객센터에서 신속하고 신뢰할 수 있는 지원을 제공합니다.

밀레 보증 기간에 대한 더 자세한 정보는 밀레 고객센터 1577-1597 로 전화 문의하시어 확인하실 수 있습니다.





밀레 고객 센터

최고의 서비스를 제공하는 여러분의 파트너

밀레 제품을 구입하는 것은 뛰어난 내구성과 최상의 품질을 갖춘 제품을 선택하는 것입니다. 그러나 제품에 문제가 발생하더라도 밀레 고객 센터에서 신속하고 신뢰할 수 있는 지원을 제공합니다.

하이엔드 밀레 제품을 수리하는 것은 제품이 오래되더라도 좋은 선택이며, 더 높은 지속 가능성을 위한 사려깊은 선택입니다.

밀레는 완벽한 서비스란 기술적인 문제가 생겼을 때 전문적인 수리를 제공하는 것 이상이라고 생각합니다. 밀레는 배송부터 설치, 그리고 제품 시운전을 수행하는 것까지 이어지는 지원을 제공합니다.

밀레는 항상 고객 가까이에 있습니다

국내에 있는 밀레 고객 센터 및 서비스 파트너가 즉시 고객 여러분을 도와드릴 수 있습니다.

전문성

밀레 테크니션은 밀레 가전제품 전문가로서 빠르고 전문적인 수리를 제공해 드립니다.

지속 가능성 및 효율성

전문성과 준비성으로 다져진 밀레 테크니션은 최대한 빠른 시간 내 배송 및 수리를 완료하고자 노력합니다.

안정적인 부품 공급

정품 밀레 부품은 최고 품질일 뿐만 아니라, 제품 구입 후 최대 15년이 지난 후에도 안정적으로 공급되기 때문에 안심하고 이용하실 수 있습니다.

편리한 문의

밀레 고객 센터 1577 - 1597 로 전화하여 서비스 문의 및 제품 상담을 받으실 수 있습니다.

월~금 09:00 - 17:30 (토, 일, 공휴일 휴무)

(주)밀레코리아

밀레 익스피리언스 센터 (Miele Experience Center)

밀레 익스피리언스 센터에서는 밀레 제품을 직접 경험할 수 있으며 밀레에서 진행하는 각종 쿠킹 이벤트에 참여할 수 있습니다.

*운영 시간: 월-금 10:00 - 20:00, 토-일 및 공휴일 10:00 - 18:00

(단, 신정, 구정, 근로자의 날, 추석 연휴에는 운영하지 않습니다)

밀레 익스피리언스 센터 강남

서울특별시 강남구 논현로 559

밀레 익스피리언스 센터 청담

서울특별시 강남구 도산대로 419

밀레 익스피리언스 센터 한남

서울특별시 용산구 한남대로 130 1층

밀레 익스피리언스 센터 송도

인천 연수구 송도동 10-110 송도중앙타워 1층

- 소비자 문의번호: 1577-1597
- 홈페이지: www.miele.co.kr
- 온라인몰: shop.miele.co.kr
- 인스타그램: www.instagram.com/miele_com/
- 네이버 브랜드스토어: brand.naver.com/miele

- 본 카탈로그에 실린 제품 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.
- 본 카탈로그에 실린 제품 설명은 대표 모델을 기준으로 한 것으로 모델에 따라 규격 및 기능에 차이가 있을 수 있습니다.
- 본 카탈로그에 기재된 내용은 모델 및 국가별로 다를 수 있으며, 제품을 해외에서 사용 시 제품의 기능은 해당 국가의 환경에 따라 사용 불가할 수 있습니다.
- 본 카탈로그의 내용은 외관 및 제품 성능 개선을 위해 예고 없이 수정될 수도 있으므로, 해당 제품 구매 시 판매사원 등을 통하여 정확한 내용을 확인하시길 바랍니다.
- 본 카탈로그는 염소 없이 표백된 종이에 인쇄되었습니다.